

# HITACHI Advanced Server

## HA8000シリーズ

x Kモデル (2010 年 04 月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

## システム構成図

(2012年 3月7日現在)



## HA8000series

## HITACHI

## 「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

### <他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

### <断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、  
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、  
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を  
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を  
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、  
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、  
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用の単位は、
- |   |                     |
|---|---------------------|
| K | : 1, 0 2 4          |
| k | : 1 0 <sup>3</sup>  |
| M | : 1 0 <sup>6</sup>  |
| G | : 1 0 <sup>9</sup>  |
| T | : 1 0 <sup>12</sup> |
- で換算しています。

## お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。  
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

### HCAセンター

**<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1**

**<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)**

#### ●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/RS220 FK, JK (2010年04月～モデル)



HA8000/RS220 FK  
(筐体色：黒)



HA8000/RS220 JK  
(筐体色：黒)


HA8000/RS220 FK, JK (2010年04月～現在) システム装置 機器仕様

| モデル名                                             |  |  | RS220 FK<br>RAID(3.5 型 SAS1.0) モデル                                                                                                                                                                                           |  | RS220 JK<br>RAID(2.5 型 SAS1.0) モデル                                                                                         |  |                         |  |                         |  |
|--------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| 筐体タイプ                                            |  |  | ラックタイプ [2U]                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| CPU (周波数)                                        |  |  | Intel®Xeon® プロセッサ E5503 (2GHz) /E5620 (2.40GHz) /E5640 (2.66GHz) /X5670 (2.93GHz)                                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| <div>プロセッサ数 (CPU コア数)</div> <div>キャッシュメモリー</div> |  |  | 最小1/最大2<br>(Intel®Xeon® プロセッサ E5503:2, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640:4, Intel®Xeon® プロセッサ X5670:6)                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB,<br>Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: データ 4x32KB+命令 4x32KB,<br>Intel®Xeon® プロセッサ X5670: データ 6x32KB+命令 6x32KB                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: 4x256KB,<br>Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6x256KB                                                                                                                |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640/X5670: 12MB                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| チップセット                                           |  |  | Intel 社製 5520                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| システムバス (QPI) 周波数 *1                              |  |  | Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: 5.86GT/s,<br>Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6.40GT/s                                                                                                             |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| メインメモリー                                          |  |  | 容量                                                                                                                                                                                                                           |  | 最小: 1GB/最大: 96GB [(48GB/CPU)x2]                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | スロット数                                                                                                                                                                                                                        |  | 12 [(6 スロット/CPU)x2]                                                                                                        |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | サポートメモリー容量                                                                                                                                                                                                                   |  | 1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)                                                                         |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 仕様                                                                                                                                                                                                                           |  | ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応,<br>Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応 |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 動作周波数                                                                                                                                                                                                                        |  | Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: 1066MHz,<br>Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 1333MHz               |  |                         |  |                         |  |
| 表示機能                                             |  |  | アクセラレータ/VRAM                                                                                                                                                                                                                 |  | ServerEngines Pilot2 [オプション] / 32MB                                                                                        |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 表示解像度 (表示色) *2                                                                                                                                                                                                               |  | 640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)                              |  |                         |  |                         |  |
| ハードディスク (本体搭載) *3                                |  |  | 最大容量 *4                                                                                                                                                                                                                      |  | RAID 0                                                                                                                     |  | 3.6TB ((600GBx3)x2RAID) |  | 2.4TB ((300GBx4)x2RAID) |  |
|                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |  | RAID 5                                                                                                                     |  | 2.4TB ((600GBx3)x2RAID) |  | 2.1TB (300GBx8)         |  |
|                                                  |  |  | サポート HDD 容量                                                                                                                                                                                                                  |  | 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (3.5 型)                                                                                   |  | 146GB, 300GB (2.5 型)    |  |                         |  |
|                                                  |  |  | インタフェース                                                                                                                                                                                                                      |  | SAS                                                                                                                        |  | SAS                     |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 回転数                                                                                                                                                                                                                          |  | 15000r/min                                                                                                                 |  | 10000r/min              |  |                         |  |
|                                                  |  |  | ホットプラグ/ホットスワップ                                                                                                                                                                                                               |  | ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応                                                                                                       |  | ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応    |  |                         |  |
| RAID<br>コントローラ                                   |  |  | コントローラ                                                                                                                                                                                                                       |  | 日立製 HRA381 [専用スロット/PCI Express<x8>]                                                                                        |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | インタフェース                                                                                                                                                                                                                      |  | SAS                                                                                                                        |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | チャネル数                                                                                                                                                                                                                        |  | 8 ポート (HDD1 台/ポート)                                                                                                         |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | キャッシュ容量                                                                                                                                                                                                                      |  | 256MB (SDRAM/ECC)                                                                                                          |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | サポート RAID レベル                                                                                                                                                                                                                |  | RAID 0, 1, 5, 10, JBOD                                                                                                     |  |                         |  |                         |  |
| FDD                                              |  |  | 3.5 型外付け USB FDD (1.44MB/720KB) x1 ドライブ (オプション)                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| DVD-ROM                                          |  |  | 薄型, DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 拡張<br>ストレージベイ                                    |  |  | 3.5 型 (HDD 専用)                                                                                                                                                                                                               |  | 6                                                                                                                          |  | —                       |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 2.5 型 (HDD 専用)                                                                                                                                                                                                               |  | —                                                                                                                          |  | 8                       |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 5 型 (フルバグ/フルハイ用)                                                                                                                                                                                                             |  | 1                                                                                                                          |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 5 型 (薄型)                                                                                                                                                                                                                     |  | 1 (DVD-ROM にて占有)                                                                                                           |  |                         |  |                         |  |
| PCI スロット                                         |  |  | PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express 2.0<x8>(LowProfile)x1,<br>PCI Express 2.0<x4>(LowProfile)x1, PCI Express<x1>x1                                                                                                            |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 標準インターフェイス                                       |  |  | ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1,<br>USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1 ポート/コンソール切替ユニット)又は<ディスプレイ/キーボードユニット>にて占有)] *5                                                                                          |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | Intel 社製 82576EBx1 [オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [オプション/管理モジュール専用]                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [オプション/管理モジュール専用]                                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | サポート *6                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 外形寸法                                             |  |  | 485 (W) x770 (D) x87 (H) mm [突起物含む], 435 (W) x710 (D) x87 (H) mm [取付金具含まず]                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 質量 [標準値] (O 内は最大質量値)                             |  |  | 約 23.8kg (32.4kg)                                                                                                                                                                                                            |  | 約 22.2kg (28.4kg)                                                                                                          |  |                         |  |                         |  |
| 電源                                               |  |  | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2 本)                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
|                                                  |  |  | 1 (標準)+1 (オプション [オプション/ラックタイプモジュールは標準]) (ホットプラグ 対応)                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 冗長 FAN                                           |  |  | サポート [ホットプラグ 対応]                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 運用時消費電力 *7 / 最大消費電力                              |  |  | 531W/678W                                                                                                                                                                                                                    |  | 486W/613W                                                                                                                  |  |                         |  |                         |  |
| 最大消費電流                                           |  |  | 7.7A                                                                                                                                                                                                                         |  | 6.9A                                                                                                                       |  |                         |  |                         |  |
| 省エネ法 (2011 年度)                                   |  |  | J                                                                                                                                                                                                                            |  | J                                                                                                                          |  |                         |  |                         |  |
| に基づく表示                                           |  |  | 7.2                                                                                                                                                                                                                          |  | 6.9                                                                                                                        |  |                         |  |                         |  |
| VCCI 基準 *9 / 騒音                                  |  |  | クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *10                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| RoHS 指令                                          |  |  | 対応                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| インストール OS                                        |  |  | Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (256 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (512 付) /<br>Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (256 付) (SP2) *11 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (512 付) (SP2) *11 |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| サポート OS                                          |  |  | 「7.システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報 参照                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 添付ソフトウェア                                         |  |  | JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール],<br>HRA Utility (Windows) [ディスプレイ管理ツール], ネットワーク保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール                                                         |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |
| 主な添付品                                            |  |  | 電源ケーブル (2.5m) x1 本 [オプション/タイプモジュールは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |  |                         |  |                         |  |


- \*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。  
 \*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。  
 \*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。  
 \*4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。  
 \*5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。  
 \*6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。  
 \*7: 通常使用時の目安の値です。  
 \*8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で (GTOPS) 除したものです。  
 \*9: 情報処理装置等電圧障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。  
 \*10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きくなり感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。  
 又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。  
 \*11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。

## ● 前面

### <RS220FK モデル>



### <RS220JK モデル>



#### A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

#### B : キャニスターロック [RS220FK モデルのみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

#### C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220FK モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

#### D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

#### E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

#### F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～6

[RS220FK モデルのみ]


RS220FK モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。

#### G : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[RS220JK モデルのみ]

RS220JK モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

## ● 操作パネル



#### A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

#### B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

#### C : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

#### D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

#### E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



#### F : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


#### G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

#### H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


## ● 背面



#### A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

#### B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



#### C : 電源スロット 1, 2


電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

#### D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

#### E：ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。  
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



#### F：ディスプレイインタフェースコネクタ

#### G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール  
端末と LAN ケーブルで接続します。  
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



#### H：USB コネクタ（U17）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。  
また、USB 対応機器を接続します。


#### I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。  
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

#### J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K [ R A I D ( 3 . 5 型 S A S 1 . 0 ) ] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

| モデル                                                                                                                                          | プロセッサ                                         | ディスクアレイ<br>コントローラ                     | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM          | セット形名            | 希望小売価格  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|---------|
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本語版 (CAL なし)<br>(2 プロセッサライセンス)<br>バンドルモデル                                                           | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 6ポート<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(※2) (※4) (※8) | 選択<br>(※1) | DVD-ROM<br>(8倍速) | GQW220FK-C5NPNP2 | 完売しました。 |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQW220FK-C4NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQW220FK-C3NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                  | GQW220FK-C1NPNP2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>フレインストールモデル                                                                       | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C5NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C4NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C3NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C1NPNP2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>フレインストールモデル                                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C5NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C4NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C3NPNP2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C1NPNP2 |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C5NPNPH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C4NPNPH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C3NPNPH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                  | GQV220FK-C1NPNPH |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C5NPNPH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C4NPNPH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C3NPNPH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                  | GQU220FK-C1NPNPH |         |
| OS なしモデル                                                                                                                                     | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQA220FK-C5NPNP0 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQA220FK-C4NPNP0 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                  | GQA220FK-C3NPNP0 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                  | GQA220FK-C1NPNP0 |         |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0) ] おまかせ安心モデル ( 5 年) / ラックタイプ

| モデル                                                                                                                                          | プロセッサ                                         | ディスクアレイ<br>コントローラ                      | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本語版 (CAL なし)<br>(2 プロセッサライセンス)<br>バンドルモデル                                                           | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 0・1・5<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQW220JK-C5NNPN2 | 完売しました。 |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQW220JK-C4NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQW220JK-C3NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                        |                      |            |                   | GQW220JK-C1NNPN2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>フレインストモデル                                                                         | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C5NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C4NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C3NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C1NNPN2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>フレインストモデル                                                                            | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C5NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C4NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C3NNPN2 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C1NNPN2 |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C5NNPNH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C4NNPNH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C3NNPNH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                        |                      |            |                   | GQV220JK-C1NNPNH |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C5NNPNH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C4NNPNH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C3NNPNH |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                        |                      |            |                   | GQU220JK-C1NNPNH |         |
| OS なしモデル                                                                                                                                     | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQA220JK-C5NNPN0 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQA220JK-C4NNPN0 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                        |                      |            |                   | GQA220JK-C3NNPN0 |         |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                        |                      |            |                   | GQA220JK-C1NNPN0 |         |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |


\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K [ R A I D ( 3 . 5 型 S A S 1 . 0 ) ] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

| モデル                                                                                                                                           | ﾌﾟﾛセッサ                                        | ﾃﾞｲｽｸｱﾚｲ<br>ｺﾝﾄﾛｰﾗ                      | 内蔵 RAID              | ﾒﾓﾘｰ       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*10) |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                               |                                               |                                         |                      |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本語版 (CAL なし)<br>(2ﾌﾟﾛセッサｲｾﾝｽ)<br>ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 6 ｰﾄﾞ*<br>HRA381<br>SAS I/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQW220FK-B5NNPN2 | 完売しました。 |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQW220FK-B4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQW220FK-B3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQW220FK-B1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ                                                                       | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B5NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ                                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B5NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行<br>ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B5NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B4NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B3NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-B1NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行<br>ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B5NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B4NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B3NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-B1NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ                                                                                                                                     | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQA220FK-B5NNPN0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQA220FK-B4NNPN0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQA220FK-B3NNPN0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQA220FK-B1NNPN0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                      | 標準搭載品                                         | 1000BASE-Tx2                            |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | 標準添付品                                         | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)     |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K [ R A I D ( 2.5 型 S A S 1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 4 年 ) ノラックタイプ

| モデル                                                                                                                                          | プロセッサ                                         | ディスクアレイ<br>コントローラ                     | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (※10) |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                              |                                               |                                       |                      |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本語版 (CAL なし)<br>(2 プロセッサライセンス)<br>バンドルモデル                                                           | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 0 *1<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(※2) (※4) (※8) | 選択<br>(※1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQW220JK-B5NNPN2 | 完売しました。 |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQW220JK-B4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQW220JK-B3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQW220JK-B1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>フレインストモデル                                                                         | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B5NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>フレインストモデル                                                                            | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B5NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B5NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B4NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B3NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQV220JK-B1NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B5NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B4NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B3NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQU220JK-B1NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| OS なしモデル                                                                                                                                     | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-B5NNPN0                      |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-B4NNPN0                      |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-B3NNPN0                      |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     | GQA220JK-B1NNPN0                      |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                     | 標準搭載品                                         | 1000BASE-Tx2                          |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 標準添付品                                         | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)   |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K [ R A I D ( 3 . 5 型 S A S 1 . 0 ) ] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

| モデル                                                                                                                                           | ﾌﾟﾛセッサ                                        | ﾃﾞｲｽｸｱﾚｲ<br>ｺﾝﾄﾛｰﾗ                      | 内蔵 RAID              | ﾒﾓﾘｰ       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*11) |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                               |                                               |                                         |                      |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本語版 (CAL なし)<br>(2ﾌﾟﾛセッサｲｾﾝｽ)<br>ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 6 ｵｰﾄ*<br>HRA381<br>SAS I/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQW220FK-A5NNPN2 | 完売しました。 |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQW220FK-A4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQW220FK-A3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQW220FK-A1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ                                                                      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A5NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ                                                                         | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A5NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A4NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A3NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A1NNPN2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行<br>ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A5NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A4NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A3NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQV220FK-A1NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行<br>ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A5NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A4NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A3NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                         |                      |            |                   | GQU220FK-A1NNPNH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ                                                                                                                                     | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220FK-A5NNPN0                        |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220FK-A4NNPN0                        |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220FK-A3NNPN0                        |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     | GQA220FK-A1NNPN0                        |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                      | 標準搭載品                                         | 1000BASE-Tx2                            |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | 標準添付品                                         | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)     |                      |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K [ R A I D ( 2.5 型 S A S 1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 3 年 ) ノラックタイプ

| モデ <sup>ル</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | プ <sup>ロ</sup> セ <sup>ッ</sup> サ               | デ <sup>ィ</sup> スクア <sup>レ</sup> ィ<br>コン <sup>ト</sup> ロー <sup>ウ</sup> | 内蔵 RAID                          | メモ <sup>リ</sup>        | DVD-ROM           | セ <sup>ツ</sup> ト形 <sup>名</sup> | 希 <sup>望</sup> 小 <sup>売</sup> 価 <sup>格</sup>  | 保 <sup>守</sup> 料 <sup>(月額)</sup> (*11) |                               |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                      |                                  |                        |                   |                                |                                               | 維 <sup>持</sup> 保 <sup>守</sup>          | 出 <sup>張</sup> 修 <sup>理</sup> |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本 <sup>語</sup> 版 (CAL なし)<br>(2 プ <sup>ロ</sup> セ <sup>ッ</sup> サライ <sup>セ</sup> ンス)<br>パ <sup>ン</sup> ド <sup>ル</sup> モ <sup>デ</sup> ル                                                                                    | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 0 <sup>*</sup> 2 <sup>*</sup><br>HRA381<br>SAS 1/F       | 選 <sup>択</sup><br>(*2) (*4) (*8) | 選 <sup>択</sup><br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQW220JK-A5NNPN2               | 完 <sup>売</sup> しま <sup>し</sup> た <sup>。</sup> |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQW220JK-A4NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQW220JK-A3NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                  |                        |                   | GQW220JK-A1NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本 <sup>語</sup> 版 (25CAL 付き)<br>フ <sup>レ</sup> ィン <sup>ス</sup> ト <sup>ー</sup> ルモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A5NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A4NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A3NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A1NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本 <sup>語</sup> 版 (5CAL 付き)<br>フ <sup>レ</sup> ィン <sup>ス</sup> ト <sup>ー</sup> ルモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                             | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A5NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A4NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A3NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A1NNPN2               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本 <sup>語</sup> 版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本 <sup>語</sup> 版<br>(SP2) イ <sup>ン</sup> ス <sup>ト</sup> ール代 <sup>行</sup><br>サ <sup>ー</sup> ビ <sup>ス</sup> 付 <sup>き</sup> ]モ <sup>デ</sup> ル | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A5NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A4NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A3NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                  |                        |                   | GQV220JK-A1NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本 <sup>語</sup> 版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本 <sup>語</sup> 版<br>(SP2) イ <sup>ン</sup> ス <sup>ト</sup> ール代 <sup>行</sup><br>サ <sup>ー</sup> ビ <sup>ス</sup> 付 <sup>き</sup> ]モ <sup>デ</sup> ル      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A5NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A4NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A3NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                  |                        |                   | GQU220JK-A1NNPNH               |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
| OS なしモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                                                                                                                                            | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-A5NNPN0                                                     |                                  |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-A4NNPN0                                                     |                                  |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-A3NNPN0                                                     |                                  |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     | GQA220JK-A1NNPN0                                                     |                                  |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                                                                                                                                         | 標準搭載品                                         | 1000BASE-Tx2                                                         |                                  |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 標準添付品                                         | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)                                  |                                  |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K [ R A I D ( 3 . 5 型 S A S 1 . 0 ) ] 標準モデル/ラックタイプ

| モデル                                                                                                                                         | プロセッサ                                         | ディスクアレイ<br>コントローラ                     | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (※1) |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                             |                                               |                                       |                      |            |                   |                  |         | 維持保守         | 出張修理 |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本語版 (CAL なし)<br>(2 プロセッサライセンス)<br>バンドルモデル                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 6ポート<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(※2) (※4) (※8) | 選択<br>(※1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQW220FK-35NNPN2 | 完売しました。 |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQW220FK-34NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQW220FK-33NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQW220FK-31NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-35NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-34NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-33NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-31NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                         | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-35NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-34NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-33NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-31NNPN2 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)インストール代行<br>サービス付き]モデル | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-35NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-34NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-33NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQV220FK-31NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)インストール代行<br>サービス付き]モデル      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-35NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-34NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-33NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQU220FK-31NNPNH |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
| OS なしモデル                                                                                                                                    | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQA220FK-35NNPN0 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQA220FK-34NNPN0 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                   | GQA220FK-33NNPN0 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                   | GQA220FK-31NNPN0 |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                    | 標準搭載品                                         | 1000BASE-Tx2                          |                      |            |                   |                  |         |              |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                             | 標準添付品                                         | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)   |                      |            |                   |                  |         |              |      |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K [ R A I D ( 2.5 型 S A S 1.0 ) ] 標準モデル/ラックタイプ

| モデ <sup>ル</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | プ <sup>ロ</sup> セ <sup>ッ</sup> サ               | デ <sup>ィ</sup> スクア <sup>レ</sup> ィ<br>コン <sup>ト</sup> ロー <sup>ウ</sup> | 内蔵 RAID                             | メモ <sup>リ</sup>        | DVD-ROM           | セ <sup>ツ</sup> ト形 <sup>名</sup> | 希 <sup>望</sup> 小 <sup>売</sup> 価 <sup>格</sup>  | 保 <sup>守</sup> 料 <sup>(月額)</sup> (*11) |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                      |                                     |                        |                   |                                |                                               | 維 <sup>持</sup> 保 <sup>守</sup>          | 出 <sup>張</sup> 修 <sup>理</sup> |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本 <sup>語</sup> 版 (CAL なし)<br>(2 プ <sup>ロ</sup> セ <sup>ッ</sup> サライ <sup>セ</sup> ンス)<br>バ <sup>ン</sup> ド <sup>モ</sup> デル                                                                                                  | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 0 <sup>*</sup> 2 <sup>*</sup><br>HRA381<br>SAS 1/F       | 選 <sup>択</sup><br>(*2) (*4) (*8)    | 選 <sup>択</sup><br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQW220JK-35NNPN2               | 完 <sup>売</sup> しま <sup>し</sup> た <sup>。</sup> |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQW220JK-34NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQW220JK-33NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                     |                        |                   | GQW220JK-31NNPN2               |                                               |                                        |                               |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本 <sup>語</sup> 版 (25CAL 付き)<br>フ <sup>レ</sup> ィン <sup>ス</sup> ト <sup>ー</sup> ルモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-35NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-34NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-33NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-31NNPN2               |                                               |                                        |                               |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本 <sup>語</sup> 版 (5CAL 付き)<br>フ <sup>レ</sup> ィン <sup>ス</sup> ト <sup>ー</sup> ルモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                             | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-35NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-34NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-33NNPN2               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-31NNPN2               |                                               |                                        |                               |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本 <sup>語</sup> 版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本 <sup>語</sup> 版<br>(SP2) イ <sup>ン</sup> ス <sup>ト</sup> ール代 <sup>行</sup><br>サ <sup>ー</sup> ビ <sup>ス</sup> 付 <sup>き</sup> ]モ <sup>デ</sup> ル | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-35NNPNH               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-34NNPNH               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-33NNPNH               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                     |                        |                   | GQV220JK-31NNPNH               |                                               |                                        |                               |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本 <sup>語</sup> 版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本 <sup>語</sup> 版<br>(SP2) イ <sup>ン</sup> ス <sup>ト</sup> ール代 <sup>行</sup><br>サ <sup>ー</sup> ビ <sup>ス</sup> 付 <sup>き</sup> ]モ <sup>デ</sup> ル      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-35NNPNH               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-34NNPNH               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-33NNPNH               |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                      |                                     |                        |                   | GQU220JK-31NNPNH               |                                               |                                        |                               |
| OS なしモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                                                                                                                                            | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-35NNPN0                                                     |                                     |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-34NNPN0                                                     |                                     |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-33NNPN0                                                     |                                     |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     | GQA220JK-31NNPN0                                                     |                                     |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | 標準搭載品                                                                | 1000BASE-Tx2                        |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 標準添付品                                                                | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |                        |                   |                                |                                               |                                        |                               |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K [ R A I D ( 3 . 5 型 S A S 1 . 0 ) ] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)

| モデル                                                                                                                                           | ﾌﾟﾛセッサ                                        | ﾃﾞｲｽｸｱﾚｲ<br>ｺﾝﾄﾛｰﾗ                    | 内蔵 RAID              | ﾒﾓｰ        | 電源ユニット                              | DVD-ROM          | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (※1) |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------|------|
|                                                                                                                                               |                                               |                                       |                      |            |                                     |                  |                  |         | 維持保守         | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日本語版 (CAL なし)<br>(2ﾌﾟﾛセッサｲｾﾝｽ)<br>ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ                                                          | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日立製<br>RAID 6ﾎｰﾄ<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(※2) (※4) (※8) | 選択<br>(※1) | 冗長構成<br>標準搭載電源ユニット<br>+ GQ-BP2350EX | DVD-ROM<br>(8倍速) | GQW220FK-L5NNPN2 | 完売しました。 |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQW220FK-L4NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQW220FK-L3NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                                     |                  | GQW220FK-L1NNPN2 |         |              |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ                                                                      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L5NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L4NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L3NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L1NNPN2 |         |              |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ                                                                         | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L5NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L4NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L3NNPN2 |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L1NNPN2 |         |              |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行<br>ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L5NNPNH |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L4NNPNH |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L3NNPNH |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                                     |                  | GQV220FK-L1NNPNH |         |              |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行<br>ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L5NNPNH |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L4NNPNH |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L3NNPNH |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                       |                      |            |                                     |                  | GQU220FK-L1NNPNH |         |              |      |
| OS なしﾓﾃﾞﾙ                                                                                                                                     | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220FK-L5NNPN0                      |                      |            |                                     |                  |                  |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220FK-L4NNPN0                      |                      |            |                                     |                  |                  |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220FK-L3NNPN0                      |                      |            |                                     |                  |                  |         |              |      |
|                                                                                                                                               | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     | GQA220FK-L1NNPN0                      |                      |            |                                     |                  |                  |         |              |      |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                      | 標準搭載品                                         | 1000BASE-Tx2                          |                      |            |                                     |                  |                  |         |              |      |
|                                                                                                                                               | 標準添付品                                         | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)   |                      |            |                                     |                  |                  |         |              |      |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K [ R A I D ( 2.5 型 S A S 1.0 ) ] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (\*50)

| モデ <sup>ル</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | プ <sup>ロ</sup> セ <sup>ッ</sup> サ               | デ <sup>ィ</sup> スクア <sup>レ</sup> ィ<br>コン <sup>ト</sup> ロー <sup>ラ</sup>        | 内蔵 RAID                          | メモ <sup>リ</sup>        | 電 <sup>源</sup> ユ <sup>ニ</sup> ット                                                                                 | DVD-ROM                        | セ <sup>ツ</sup> ト形 <sup>名</sup> | 希 <sup>望</sup> 小 <sup>売</sup> 価 <sup>格</sup>   | 保 <sup>守</sup> 料(月 <sup>額</sup> ) (*11) |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                |                                |                                                | 維 <sup>持</sup> 保 <sup>守</sup>           | 出 <sup>張</sup> 修 <sup>理</sup> |
| Windows Server<br>2008 R2 Datacenter<br>日 <sup>本</sup> 語 <sup>版</sup> (CAL なし)<br>(2 プ <sup>ロ</sup> セ <sup>ッ</sup> サライ <sup>セ</sup> ンス)<br>バ <sup>ン</sup> ド <sup>ル</sup> モ <sup>デ</sup> ル                                                                                                            | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | 日 <sup>立</sup> 製<br>RAID 0 <sup>・</sup> ト <sup>・</sup><br>HRA381<br>SAS 1/F | 選 <sup>択</sup><br>(*2) (*4) (*8) | 選 <sup>択</sup><br>(*1) | 冗 <sup>長</sup> 構 <sup>成</sup><br>標 <sup>準</sup> 搭 <sup>載</sup> 電 <sup>源</sup> ユ <sup>ニ</sup> ット<br>+ GQ-BP2350EX | DVD-ROM<br>(8 倍 <sup>速</sup> ) | GQW220JK-L5NNPN2               | 完 <sup>売</sup> し <sup>ま</sup> し <sup>た</sup> 。 | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQW220JK-L4NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQW220JK-L3NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQW220JK-L1NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日 <sup>本</sup> 語 <sup>版</sup> (25CAL 付 <sup>き</sup> )<br>フ <sup>レ</sup> ィン <sup>ス</sup> ト <sup>ー</sup> ルモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                                     | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L5NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L4NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L3NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L1NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日 <sup>本</sup> 語 <sup>版</sup> (5CAL 付 <sup>き</sup> )<br>フ <sup>レ</sup> ィン <sup>ス</sup> ト <sup>ー</sup> ルモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                                        | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L5NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L4NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L3NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L1NNPN2               |                                                | ――                                      |                               |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日 <sup>本</sup> 語 <sup>版</sup> (25CAL 付 <sup>き</sup> )<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日 <sup>本</sup> 語 <sup>版</sup><br>(SP2) イ <sup>ン</sup> ス <sup>ト</sup> ー <sup>ル</sup> 代 <sup>行</sup><br>サ <sup>ビ</sup> ス付 <sup>き</sup> ]モ <sup>デ</sup> ル | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L5NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L4NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L3NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQV220JK-L1NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日 <sup>本</sup> 語 <sup>版</sup> (5CAL 付 <sup>き</sup> )<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日 <sup>本</sup> 語 <sup>版</sup><br>(SP2) イ <sup>ン</sup> ス <sup>ト</sup> ー <sup>ル</sup> 代 <sup>行</sup><br>サ <sup>ビ</sup> ス付 <sup>き</sup> ]モ <sup>デ</sup> ル      | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L5NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L4NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L3NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     |                                                                             |                                  |                        |                                                                                                                  |                                | GQU220JK-L1NNPNH               |                                                | ――                                      |                               |
| OS なしモ <sup>デ</sup> ル                                                                                                                                                                                                                                                                                | Xeon X5670<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-L5NNPN0                                                            | ――                               |                        |                                                                                                                  |                                |                                |                                                |                                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5640<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-L4NNPN0                                                            | ――                               |                        |                                                                                                                  |                                |                                |                                                |                                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5620<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB)<br>x1CPU | GQA220JK-L3NNPN0                                                            | ――                               |                        |                                                                                                                  |                                |                                |                                                |                                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Xeon E5503<br>(2GHz/2x256KB/4MB)<br>x1CPU     | GQA220JK-L1NNPN0                                                            | ――                               |                        |                                                                                                                  |                                |                                |                                                |                                         |                               |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 標準搭載品                                         | 1000BASE-Tx2                                                                |                                  |                        |                                                                                                                  |                                |                                |                                                |                                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 標準添付品                                         | JP1/ServerConductor/Agent (Windows)                                         |                                  |                        |                                                                                                                  |                                |                                |                                                |                                         |                               |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*4: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 1、10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FK  
RS220 JK

プロセッサ

プロセッサスロット 1～2

選択



プロセッサ  
[Xeon E5503 (2.40GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]  
(GQ-ECDPD2P0AEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)  
(GQ-ECDPD2P0A) ¥46,200 (税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ  
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]  
(GQ-ECDPQ2P4AEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)  
(GQ-ECDPQ2P4A) ¥80,850 (税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ  
[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]  
(GQ-ECDPQ2P6DEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)  
(GQ-ECDPQ2P6D) ¥152,250 (税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ  
[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]  
(GQ-ECDPH2P9AEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)  
(GQ-ECDPH2P9A) ¥277,200 (税込)  
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ディスプレイインターフェイス
- キーボードインターフェイス
- マウスインターフェイス
- シリアルインターフェイス (COM1)
- シリアルインターフェイス (COM2)
- パラレルインターフェイス
- SCSI インターフェイス
- ネットワークインターフェイス
- プロセッサスロット
- メモリスロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- シリアル ATA インターフェイス
- FDD インターフェイス
- USB インターフェイス

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可  
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

＜HA8000/RS220 FK, JK＞

【プロセッサ搭載パターン】

| プロセッサ数 | プロセッサスロット |       |
|--------|-----------|-------|
|        | 1         | 2     |
| 1CPU   | プロセッサ     | —     |
| 2CPU   | プロセッサ     | プロセッサ |

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択



メモリーボード  
[1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600 (税込)  
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード  
[2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥16,800 (税込)  
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード  
[4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500 (税込)  
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード  
[8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200 (税込)  
(GQ-MJ708G2Q) ¥88,200 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー


＜HA8000/RS220 FK, JK＞

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。  
(Xeon E5503:800MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode をサポートします。  
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FK  
RS220 JK

[Mirrored Channel Mode 設定用]

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]  
[1GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ702G2QMEK) [カスタム] ¥25,200 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]  
[2GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ704G2QMEK) [カスタム] ¥33,600 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]  
[4GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ708G2QMEK) [カスタム] ¥63,000 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]  
[8GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ716G2QMEK) [カスタム] ¥176,400 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]  
[2GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]  
[4GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]  
[8GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]  
[16GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]  
[2GB (1GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。




メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]  
[4GB (2GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]  
[8GB (4GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]  
[16GB (8GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]  
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



RS220 FK  
RS220 JK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

・メモリーボード搭載順序

＜CPU1 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①～⑥の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、＜CPU2 個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。
- (5) CPU2 へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QME) にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLE) にて対応します。
- (10) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSE) にて対応します。

| メモリー動作モード                  | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Independent Mode (デフォルト設定) | ④      | ①      | ⑤      | ②      | ⑥      | ③      |
| Mirrored Channel Mode      | ②      | ①      | ②      | ①      | —      | —      |
| Lockstep Channel Mode      | ②      | ①      | ②      | ①      | —      | —      |
| Spare Channel Mode         | ②      | ①      | ②      | ①      | ②      | ①      |

①：搭載順序

＜CPU2 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①～⑥の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位) の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QME) にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLE) にて対応します。
- (10) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSE) にて対応します。

| メモリー動作モード                  | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 | スロット 7 | スロット 8 | スロット 9 | スロット 10 | スロット 11 | スロット 12 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Independent Mode (デフォルト設定) | ④      | ①      | ⑤      | ②      | ⑥      | ③      | ④      | ①      | ⑤      | ②       | ⑥       | ③       |
| Mirrored Channel Mode      | ②      | ①      | ②      | ①      | —      | —      | ②      | ①      | ②      | ①       | —       | —       |
| Lockstep Channel Mode      | ②      | ①      | ②      | ①      | —      | —      | ②      | ①      | ②      | ①       | —       | —       |
| Spare Channel Mode         | ②      | ①      | ②      | ①      | ②      | ①      | ②      | ①      | ②      | ①       | ②       | ①       |

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

|      | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 構成 1 | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | —      |
| 構成 2 | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | —      |
| 構成 3 | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | —      |
| 構成 4 | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | —      |
| 構成 5 | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | —      | —      |
| 構成 6 | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | —      | —      |
| 構成 7 | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | —      | —      |

＜CPU2 個搭載時＞

|      | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 | スロット 7 | スロット 8 | スロット 9 | スロット 10 | スロット 11 | スロット 12 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 構成 1 | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | —      | —      | 1GB    | —      | 1GB     | —       | —       |
| 構成 2 | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | —      | —      | 2GB    | —      | 2GB     | —       | —       |
| 構成 3 | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | —      | —      | 4GB    | —      | 4GB     | —       | —       |
| 構成 4 | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | —      | —      | 8GB    | —      | 8GB     | —       | —       |
| 構成 5 | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | —      | —      | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB     | —       | —       |
| 構成 6 | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | —      | —      | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB     | —       | —       |
| 構成 7 | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | —      | —      | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB     | —       | —       |

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

|      | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 構成 1 | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | —      |
| 構成 2 | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | —      |
| 構成 3 | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | —      |
| 構成 4 | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | —      |
| 構成 5 | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | —      | —      |
| 構成 6 | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | —      | —      |
| 構成 7 | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | —      | —      |

＜CPU2 個搭載時＞

|      | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 | スロット 7 | スロット 8 | スロット 9 | スロット 10 | スロット 11 | スロット 12 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 構成 1 | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | —      | —      | 1GB    | —      | 1GB     | —       | —       |
| 構成 2 | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | —      | —      | 2GB    | —      | 2GB     | —       | —       |
| 構成 3 | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | —      | —      | 4GB    | —      | 4GB     | —       | —       |
| 構成 4 | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | —      | —      | 8GB    | —      | 8GB     | —       | —       |
| 構成 5 | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | —      | —      | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB     | —       | —       |
| 構成 6 | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | —      | —      | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB     | —       | —       |
| 構成 7 | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | —      | —      | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB     | —       | —       |

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1 個搭載時＞

|      | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 構成 1 | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | 1GB    |
| 構成 2 | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | 2GB    |
| 構成 3 | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | 4GB    |
| 構成 4 | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | 8GB    |
| 構成 5 | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    |
| 構成 6 | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    |
| 構成 7 | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    |

＜CPU2 個搭載時＞

|      | スロット 1 | スロット 2 | スロット 3 | スロット 4 | スロット 5 | スロット 6 | スロット 7 | スロット 8 | スロット 9 | スロット 10 | スロット 11 | スロット 12 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 構成 1 | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | 1GB    | —      | 1GB     | —       | 1GB     |
| 構成 2 | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | 2GB    | —      | 2GB     | —       | 2GB     |
| 構成 3 | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | 4GB    | —      | 4GB     | —       | 4GB     |
| 構成 4 | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | 8GB    | —      | 8GB     | —       | 8GB     |
| 構成 5 | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB    | 2GB     | 2GB     | 2GB     |
| 構成 6 | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB    | 4GB     | 4GB     | 4GB     |
| 構成 7 | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB    | 8GB     | 8GB     | 8GB     |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

各種インタフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → **拡張ボード** → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

- ・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
- ・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ


- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置<ラックタイプ>

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。  
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FK  
RS220 JK



LANボード  
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]  
(GQ-CN7592EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CN7592) ¥73,500 (税込)  
・ スタンダード PCI スロット搭載用

同時

UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)  
UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)  
UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)  
UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ



LANボード  
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]  
(GQ-CN7593EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CN7593) ¥73,500 (税込)  
・ LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)  
UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)  
UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)  
UTP 対応 5 エンハンス  
(1000BASE-T)  
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ



LANボードセット (iSCSI I/F 専用)  
・ [PCI Express, 1000BASE-T]  
(GQ-SCN757500NEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)  
・ スタンダード PCI スロット及びLowProfile PCI スロット搭載用  
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

\*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(3) BR1600 へ

2.5 外付け装置 \*1  
(4) Fibre Channel 接続へ

2.5 外付け装置  
(10) Fibre Channel 接続・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)  
・ [PCI Express, 1000BASE-T]  
(GQ-CN7574) ¥33,600 (税込)  
・ スタンダード PCI スロット搭載現地増設用  
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

\*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(3) BR1600 へ

2.5 外付け装置 \*1  
(4) Fibre Channel 接続へ

2.5 外付け装置  
(10) Fibre Channel 接続・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)  
・ [PCI Express, 1000BASE-T]  
(GQ-CN7575) ¥33,600 (税込)  
・ LowProfile PCI スロット搭載現地増設用  
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

\*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(3) BR1600 へ

2.5 外付け装置 \*1  
(4) Fibre Channel 接続へ

2.5 外付け装置  
(10) Fibre Channel 接続・ステーションへ



LANボード  
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC コネクタ]  
(GQ-CN7642EX) [カスタム] 個別見積り  
(GQ-CN7642) 個別見積り  
・ スタンダード PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



LANボード  
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC コネクタ]  
(GQ-CN7643EX) [カスタム] 個別見積り  
(GQ-CN7643) 個別見積り  
・ LowProfile PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



SASボード  
・ [PCI Express, 3Gbps]  
SASボードセット  
(GQ-SCE7102B10NEX) [カスタム] ¥32,550 (税込)  
(GQ-SCE7102B10N) ¥32,550 (税込)  
・ 本セット形名にて購入願います。  
・ スタンダード PCI スロット搭載用




SASケーブル

内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する  
内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード

・ [PCI Express, 3Gbps]  
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CE7102) ¥73,500 (税込)  
・スタンダードPCIスロット搭載用

\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR20 (BR202) へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 3Gbps]  
(GQ-CE7104EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CE7104) ¥73,500 (税込)  
・LowProfile PCIスロット搭載用

\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR20 (BR202) へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]  
(GQ-CE7201EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CE7201) ¥73,500 (税込)  
・スタンダードPCIスロット搭載用

\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

同時

2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR20 (BR202) へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(7) LTO オートローダーへ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR20 (BR202) へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(7) LTO オートローダーへ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]  
(GQ-CE7202EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CE7202) ¥73,500 (税込)  
・LowProfile PCIスロット搭載用

\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

同時

2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR20 (BR202) へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(7) LTO オートローダーへ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR20 (BR202) へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(7) LTO オートローダーへ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]  
(GQ-CE7203EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CE7203) ¥73,500 (税込)  
・スタンダードPCIスロット搭載用

\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びB7シリーズシステムの混在接続はできません。

同時


2.5 外付け装置 \*1  
(2) BR1200 へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(7) LTO オートローダーへ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ

選択

2.5 外付け装置 \*1  
(2) BR1200 へ  
2.5 外付け装置  
(5) テープエンクロージャー 2 へ  
2.5 外付け装置  
(7) LTO オートローダーへ  
2.5 外付け装置  
(8) LTO ライブラリ装置へ



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 FK  
RS220 JK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]  
(GQ-CE7204EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)  
(GQ-CE7204) ¥73,500 (税込)  
・ LowProfile PCI スロット搭載用


\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]  
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)  
(GQ-CC7421) ¥343,350 (税込)  
・ スタンダード PCI スロット搭載用


\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]  
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)  
(GQ-CC7423) ¥343,350 (税込)  
・ LowProfile PCI スロット搭載用


\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスカンレイン]  
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)  
(GQ-CC7402) ¥460,950 (税込)  
・ スタンダード PCI スロット搭載用


\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。




Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/  
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスカンレイン]  
(GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)  
(GQ-CC7403) ¥460,950 (税込)  
・ LowProfile PCI スロット搭載用

\*1:同一システム装置へBR20 (BR202), BR1200, BR1600  
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル>

| 品名                                  | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI      |       |             |                 |         |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|---------|--|
|                                     |                                    |                       |                | PCI Express 2.0 |       | PCI Express | PCI Express 2.0 |         |  |
|                                     |                                    |                       |                | 4レーン            | 8レーン  | 1レーン        | 8レーン            |         |  |
|                                     |                                    |                       |                | LowProfile      |       | スタンダード      |                 |         |  |
|                                     |                                    |                       |                | [MD1]           | [MD2] | [ハーフサイズ]    |                 | [フルサイズ] |  |
|                                     |                                    |                       |                | 1               | 2     | 3           | 4               | 5       |  |
| SCSI ボードセット (*1)                    | GQ-SCS7401B00NEX<br>GQ-SCS7401B00N | [6]                   | 1              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| SCSI ボード                            | GQ-CS7401EX<br>GQ-CS7401           | [6]                   | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)        | GQ-SCN7572000NEX                   | [11]                  | 5              | ①               | ②     | ③           | ④               | ⑤       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T)                | GQ-CN7572                          | [8]                   | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T)                | GQ-CN7573                          | [3]                   | 2              | ①               | ②     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2) | GQ-SCN7582000NEX                   | [12]                  | 5              | ①               | ②     | ③           | ④               | ⑤       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 2port)         | GQ-CN7582                          | [9]                   | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 2port)         | GQ-CN7583                          | [4]                   | 2              | ①               | ②     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)    | GQ-CN7592EX<br>GQ-CN7592           | [7]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)    | GQ-CN7593EX<br>GQ-CN7593           | [2]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3) | GQ-SCN7575000NEX                   | [13]                  | 5              | ①               | ②     | ③           | ④               | ⑤       |  |
| LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)         | GQ-CN7574                          | [10]                  | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)         | GQ-CN7575                          | [5]                   | 2              | ①               | ②     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)      | GQ-CN7642EX<br>GQ-CN7642           | [7]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)      | GQ-CN7643EX<br>GQ-CN7643           | [2]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| SAS ボードセット (3Gbps) (*1)             | GQ-SCE7102B10NEX<br>GQ-SCE7102B10N | [1]                   | 1              | ×               | ×     | ×           | ①               | ×       |  |
| SAS ボード (3Gbps)                     | GQ-CE7102EX<br>GQ-CE7102           | [1]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| SAS ボード (3Gbps)                     | GQ-CE7104EX<br>GQ-CE7104           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7201EX<br>GQ-CE7201           | [1]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7202EX<br>GQ-CE7202           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7203EX<br>GQ-CE7203           | [1]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7204EX<br>GQ-CE7204           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps)           | GQ-CC7421EX<br>GQ-CC7421           | [2]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps)           | GQ-CC7423EX<br>GQ-CC7423           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)    | GQ-CC7402EX<br>GQ-CC7402           | [4]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)    | GQ-CC7403EX<br>GQ-CC7403           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps)           | GQ-CC7811EX<br>GQ-CC7811           | [3]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps)           | GQ-CC7812EX<br>GQ-CC7812           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)    | GQ-CC7821EX<br>GQ-CC7821           | [5]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)    | GQ-CC7822EX<br>GQ-CC7822           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |

(凡例) ●: 標準搭載  
①: 搭載可 (搭載優先順位)  
×: 搭載不可

\*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

\*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

\*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみ対応します。


\*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

\*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

\*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

\*7: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

| 品名                                  | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI      |       |             |                 |         |  |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|---------|--|
|                                     |                                    |                       |                | PCI Express 2.0 |       | PCI Express | PCI Express 2.0 |         |  |
|                                     |                                    |                       |                | 4レーン            | 8レーン  | 1レーン        | 8レーン            |         |  |
|                                     |                                    |                       |                | LowProfile      |       | スタンダード      |                 |         |  |
|                                     |                                    |                       |                | [MD1]           | [MD2] | [ハーフサイズ]    |                 | [フルサイズ] |  |
|                                     |                                    |                       |                | 1               | 2     | 3           | 4               | 5       |  |
| SCSI ボードセット (*1)                    | GQ-SCS7401B00NEX<br>GQ-SCS7401B00N | [6]                   | 1              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| SCSI ボード                            | GQ-CS7401EX<br>GQ-CS7401           | [6]                   | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)        | GQ-SCN7572000NEX                   | [11]                  | 5              | ①               | ②     | ③           | ④               | ⑤       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T)                | GQ-CN7572                          | [8]                   | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T)                | GQ-CN7573                          | [3]                   | 2              | ①               | ②     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2) | GQ-SCN7582000NEX                   | [12]                  | 5              | ①               | ②     | ③           | ④               | ⑤       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 2port)         | GQ-CN7582                          | [9]                   | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 2port)         | GQ-CN7583                          | [4]                   | 2              | ①               | ②     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)    | GQ-CN7592EX<br>GQ-CN7592           | [7]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)    | GQ-CN7593EX<br>GQ-CN7593           | [2]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3) | GQ-SCN7575000NEX                   | [13]                  | 5              | ①               | ②     | ③           | ④               | ⑤       |  |
| LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)         | GQ-CN7574                          | [10]                  | 3              | ×               | ×     | ①           | ②               | ③       |  |
| LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)         | GQ-CN7575                          | [5]                   | 2              | ①               | ②     | ×           | ×               | ×       |  |
| LAN ボード (10GbASE-SR) (*5) (*6)      | GQ-CN7642EX<br>GQ-CN7642           | [7]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| LAN ボード (10GbASE-SR) (*5) (*6)      | GQ-CN7643EX<br>GQ-CN7643           | [2]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| SAS ボードセット (3Gbps) (*1)             | GQ-SCE7102B10NEX<br>GQ-SCE7102B10N | [1]                   | 1              | ×               | ×     | ×           | ①               | ×       |  |
| SAS ボード (3Gbps)                     | GQ-CE7102EX<br>GQ-CE7102           | [1]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| SAS ボード (3Gbps)                     | GQ-CE7104EX<br>GQ-CE7104           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7201EX<br>GQ-CE7201           | [1]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7202EX<br>GQ-CE7202           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7203EX<br>GQ-CE7203           | [1]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)         | GQ-CE7204EX<br>GQ-CE7204           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps)           | GQ-CC7421EX<br>GQ-CC7421           | [2]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps)           | GQ-CC7423EX<br>GQ-CC7423           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)    | GQ-CC7402EX<br>GQ-CC7402           | [4]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)    | GQ-CC7403EX<br>GQ-CC7403           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps)           | GQ-CC7811EX<br>GQ-CC7811           | [3]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps)           | GQ-CC7812EX<br>GQ-CC7812           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)    | GQ-CC7821EX<br>GQ-CC7821           | [5]                   | 2              | ×               | ×     | ×           | ①               | ②       |  |
| Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)    | GQ-CC7822EX<br>GQ-CC7822           | [1]                   | 1              | ×               | ①     | ×           | ×               | ×       |  |

(凡例) ●: 標準搭載  
①: 搭載可 (搭載優先順位)  
×: 搭載不可

\*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

\*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

\*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみ対応します。


\*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

\*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

\*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

\*7: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非対応です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 FK  
RS220 JK

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1~6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。  
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、  
購入願います。

＜ご注意＞  
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス  
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ  
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク  
〔73GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕  
(GQ-UH70737BEX/RX) [カスタム] ¥43,050 (税込)  
(GQ-UH70737B) ¥43,050 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔146GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕  
(GQ-UH71467BEX/RX) [カスタム] ¥50,400 (税込)  
(GQ-UH71467B) ¥50,400 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔300GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕  
(GQ-UH73007BEX/RX) [カスタム] ¥80,850 (税込)  
(GQ-UH73007B) ¥80,850 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔450GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕  
(GQ-UH74507BEX/RX) [カスタム] ¥100,800 (税込)  
(GQ-UH74507B) ¥100,800 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔600GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕  
(GQ-UH76007BEX/RX) [カスタム] ¥118,650 (税込)  
(GQ-UH76007B) ¥118,650 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(a 2)

12

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。  
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、  
購入願います。

＜ご注意＞  
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス  
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ  
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク  
〔146GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕  
(GQ-UH71467DEX/RX) [カスタム] ¥45,150 (税込)  
(GQ-UH71467D) ¥45,150 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク  
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕  
(GQ-UH73007DEX/RX) [カスタム] ¥75,600 (税込)  
(GQ-UH73007D) ¥75,600 (税込)  
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。


(c)

12

拡張ストレージ DVD-ROM 専用



内蔵 DVD-ROM  
〔DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速〕  
(オプション形名なし)  
・システム装置に標準搭載されます。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

(b) 12 12

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5 型

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                    | 内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))<br>・データ(7-フォーマット [HS-4/170S])x30 巻<br>(5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] ¥343,350(税込)                                    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] ¥215,250(税込)                                    |

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                    | 内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))<br>・データ(7-フォーマット [HS-4/170S])x25 巻<br>(5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXFBE) [カスタム] 完売しました。                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXBEX) [カスタム] 完売しました。                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVFBE) [カスタム] 完売しました。                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVBEX) [カスタム] 完売しました。                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥327,600(税込)                                    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] ¥199,500(税込)                                    |


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.0サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                 | 10巻パック                        | 30巻パック                        | 60巻パック                         |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用    | DAT72データリッジ<br>Maxell:HS-4/170S | GQ-SAY7DA11210<br>¥31,500(税込) | GQ-SAY7DA11230<br>¥94,500(税込) | GQ-SAY7DA11260<br>¥189,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                | 5巻パック                      |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用    | DOSクリーニングテープ<br>Maxell:HS-4/CL | GQ-A17DA1CL1<br>¥8,190(税込) |



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                     | バックアップデバイス                                         | 内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))<br>・メディア(7-サードトラック[HS-4/170S])x40巻<br>(10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き) | 内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))<br>・メディア(7-サードトラック[HS-4/170S])x20巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]    |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                           |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                         |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                          |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。                                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                 |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。                                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                               |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV6AEX) [カスタム] 完売しました。      |                                                                                         |                                                                                       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV5AEX) [カスタム] 完売しました。      |                                                                                         |                                                                                       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV4AEX) [カスタム] 完売しました。      |                                                                                         |                                                                                       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]  |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                         |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                       |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム] 完売しました。      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFAEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム] 完売しました。      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDAEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] 完売しました。      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] 完売しました。                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] 完売しました。                                         |
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム] ¥359,100(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム] ¥311,850(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム] ¥311,850(税込)                                    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] ¥231,000(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)                                    |

内蔵DAT (DAT72)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

| バックアップデバイス                                                                                  |                                                                                                                                 | 内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))<br>・メディア(データリッジ[HS-4/170S])x10巻付き |                              | 内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))               |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                |                                                                                                                                 |                                                           |                              |                                       |                              |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV3NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV2NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV1NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVFNEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVDNEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]                     | 完売しました。                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] | 完売しました。                      |
|  (DVD 様) | JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム]                     | ¥280,350(税込)                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WVAAEX) [カスタム] | ¥248,850(税込)                 |
|  (CD)    |                                                                                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム]                     | ¥152,250(税込)<br>¥152,250(税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WV0NEX) [カスタム] | ¥120,750(税込)<br>¥120,750(税込) |
| バックアップソフトウェアなし                                                                              |                                                                                                                                 |                                                           |                              |                                       |                              |


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

| 内蔵DAT (DAT72)用 | 推奨メディア                             | 10巻パック                        | 30巻パック                        | 60巻パック                         |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                | DAT72 データトラック<br>Maxell: HS-4/170S | GQ-SAY7DAT1210<br>¥31,500(税込) | GQ-SAY7DAT1230<br>¥94,500(税込) | GQ-SAY7DAT1260<br>¥189,000(税込) |

クリーニングテープセット

| 内蔵DAT (DAT72)用 | 推奨メディア                           | 5巻パック                      |
|----------------|----------------------------------|----------------------------|
|                | DOS クリーニングテープ<br>Maxell: HS-4/CL | GQ-AY7DATCL1<br>¥8,190(税込) |



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                      |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                    | 内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト))<br>・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU2/200])x30 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                          | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VW3CEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VW2CEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VW1CEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWFCEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                            | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] ¥705,600(税込)                                                     |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] ¥577,500(税込)                                                     |

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                      |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                    | 内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト))<br>・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU2/200])x25 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                          | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXFBE) [カスタム] 完売しました。                                                           |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VW3BEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VW2BEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VW1BEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWFBE) [カスタム] 完売しました。                                                           |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWDBEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                            | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWDBEX) [カスタム] 完売しました。                                                          |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] ¥661,500(税込)                                                     |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                  | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] ¥533,400(税込)                                                     |

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 株主サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット


| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 10巻パック                                       | 30巻パック                         | 60巻パック                         |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO2)用       | LTOカートリッジ<br>maxell:LTQU2/200<br>¥88,200(税込) | GQ-SAY7ULT1230<br>¥264,600(税込) | GQ-SAY7ULT1260<br>¥529,200(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 5巻パック                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTOクリーニングカートリッジ<br>maxell:LTQU1/UCL<br>¥44,100(税込) |







<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                       |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                     | 内蔵 LTO (LTO (非圧縮・400GB、ハーフハイト))<br>・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x30 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス] | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                      | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                             | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VWACEX) [カスタム] ¥1,098,300 (税込)                                                       |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VW0CEX) [カスタム] ¥970,200 (税込)                                                         |

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                       |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                     | 内蔵 LTO (LTO (非圧縮・400GB、ハーフハイト))<br>・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x25 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VXBEX) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス] | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                      | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VVBEX) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                             | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VVB0EX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VWABEX) [カスタム] ¥1,016,400 (税込)                                                       |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7410VW0BEX) [カスタム] ¥888,300 (税込)                                                         |


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 10 巻パック                         | 30 巻パック                         | 60 巻パック                           |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 内蔵 LTO (LTO3) 用    | LTO カードリッジ<br>maxell:LT0U3/400       | GQ-SAY7ULT1510<br>¥163,800 (税込) | GQ-SAY7ULT1530<br>¥491,400 (税込) | GQ-SAY7ULT1560<br>¥982,800 (税込)   |
| 内蔵 LTO (LTO3) 用    | LTO WORM カードリッジ<br>maxell:LT0U3/400W | GQ-SAY7ULT1610<br>¥176,400 (税込) | GQ-SAY7ULT1630<br>¥529,200 (税込) | GQ-SAY7ULT1660<br>¥1,058,400 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 5 巻パック                       |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 内蔵 LTO 用           | LTO クリーニングカードリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥44,100 (税込) |



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                     |           | バックアップデバイス                                                                                               |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |           | 内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト))<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x40 巻<br>(10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き | 内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト))<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]    | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム]                                                                    | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]    | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム]                                                                    | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                         | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム]                                                                    | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                          | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                 | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                               | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス] | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410WV6AEX) [カスタム]                                                                    | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス]                        | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410WV5AEX) [カスタム]                                                                    | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[10ライセンス] | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410WV4AEX) [カスタム]                                                                    | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]  | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410V3AEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                         | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410V2AEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                       | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410V1AEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム]                                                                    | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                             | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410V0AEX) [カスタム]                                                                     | 完売しました。                                                                                                |
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                            | (DVD)(CD) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410WVAEX) [カスタム]                                                                     | ¥1,262,100(税込)                                                                                         |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                   |           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム]                                                                    | ¥1,134,000(税込)                                                                                         |
|                                                                                                                                  |           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム]                                                                    | ¥934,500(税込)                                                                                           |
|                                                                                                                                  |           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム]                                                                    | ¥806,400(税込)                                                                                           |

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                    |           | バックアップデバイス                                                                    |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                 |           | 内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト))<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き | 内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]   | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100X3NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]   | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100X2NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                        | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100X1NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100XFNEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100XDNE) [カスタム]                                          | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100X0NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100V3NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100V2NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100V1NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100VFNEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100VDNEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                            | (DVD1枚)   | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100V0NEX) [カスタム]                                         | 完売しました。                        |
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           | (DVD)(CD) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU74100WANEX) [カスタム]                                         | ¥770,700(税込)                   |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                  |           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410000NEX) [カスタム]                                         | ¥642,600(税込)                   |
|                                                                                                                                 |           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410000NEX) [カスタム]                                         | ¥642,600(税込)                   |
|                                                                                                                                 |           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410000NEX) [カスタム]                                         | ¥478,800(税込)                   |
|                                                                                                                                 |           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7410000NEX) [カスタム]                                         | ¥478,800(税込)                   |


- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 10巻パック                          | 30巻パック                          | 60巻パック                            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTO カートリッジ<br>maxell:LT0U3/400       | GQ-SAY7ULT11510<br>¥163,800(税込) | GQ-SAY7ULT11530<br>¥491,400(税込) | GQ-SAY7ULT11560<br>¥982,800(税込)   |
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTO WORM カートリッジ<br>maxell:LT0U3/400W | GQ-SAY7ULT11610<br>¥176,400(税込) | GQ-SAY7ULT11630<br>¥529,200(税込) | GQ-SAY7ULT11660<br>¥1,058,400(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 5巻パック                       |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTO クリーニングカートリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥44,100(税込) |



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 FK  
RS220 JK

(d) 12 12

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5 型

選択

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                        |                                       | バックアップデバイス                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                       | 内蔵DAT (DAT160(非圧縮:80GB))<br>・ハイブリッド・カートリッジ (DAT160) x30 巻<br>(5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX3CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX2CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX1CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXFCEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXDCX) [おまかせ]  | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX0CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX3CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX2CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX1CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXFCEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXDCX) [おまかせ]  | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX0CEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VWACEX) [おまかせ] | ¥437,850 (税込)                                                                           |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VW0CEX) [おまかせ] | ¥309,750 (税込)                                                                           |

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                        |                                       | バックアップデバイス                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                       | 内蔵DAT (DAT160(非圧縮:80GB))<br>・ハイブリッド・カートリッジ (DAT160) x26 巻<br>(6 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX3BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX2BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX1BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXFBE) [おまかせ]  | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXBEX) [おまかせ]  | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX0BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX3BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX2BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX1BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXFBE) [おまかせ]  | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                  | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VXBEX) [おまかせ]  | 完了しました。                                                                                 |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VX0BEX) [おまかせ] | 完了しました。                                                                                 |
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VWABEX) [おまかせ] | ¥408,975 (税込)                                                                           |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VW0BEX) [おまかせ] | ¥280,875 (税込)                                                                           |

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 8.0 サービス(1 年分)が付属します。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                           | 10 巻パック                         | 30 巻パック                         | 60 巻パック                         |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用   | DAT160 テーピングカートリッジ<br>Maxell DAT160       | GQ-SAY7DAT1310<br>¥57,750 (税込)  | GQ-SAY7DAT1330<br>¥173,250 (税込) | GQ-SAY7DAT1360<br>¥346,500 (税込) |
| 内蔵DAT (DAT160) 用   | DAT160 WORK テーピングカートリッジ<br>Maxell DAT160W | GQ-SAY7DAT1410<br>¥162,750 (税込) | GQ-SAY7DAT1430<br>¥488,250 (税込) | GQ-SAY7DAT1460<br>¥976,500 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 5 巻パック                       |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用   | DAT160 テーピングカートリッジ<br>Maxell DAT/CL2 | GQ-AY7DATCL2<br>¥25,200 (税込) |





<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                     | バックアップデバイス                                         | 内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))<br>・ デイ/デ-カ-リッジ (DAT160) x40 巻<br>(10 巻/年+10 巻/「おまかせ安心サービス」付き) | 内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))<br>・ デイ/デ-カ-リッジ (DAT160) x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「おまかせ安心サービス」付き) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]    |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                           |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                                                         |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                          |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                 |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                               |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [10 ヶ月分] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V6AEX) [カスタム] 完売しました。       |                                                                                           |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [10 ヶ月分]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V5AEX) [カスタム] 完売しました。       |                                                                                           |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [10 ヶ月分]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V4AEX) [カスタム] 完売しました。       |                                                                                           |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]  |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                         |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                                                       |                                                    | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。                                              |                                                                                         |
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥495,600 (税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥380,100 (税込)                                        |                                                                                         |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥367,500 (税込) | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥252,000 (税込)                                        |                                                                                         |

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                    | バックアップデバイス | 内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))<br>・ デイ/デ-カ-リッジ (DAT160) x10 巻付き | 内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]   |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                          |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                                                        |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分] |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                        |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ヶ月分]                                                      |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。       |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                            |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。                | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。       |
| JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥322,350 (税込)          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥264,600 (税込) |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                  |            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥194,250 (税込)          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥136,500 (税込) |


・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及びバックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。  
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                 | 10 巻バック                         | 30 巻バック                         | 60 巻バック                         |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>Maxell DAT160  | GQ-SAY7DAT1310<br>¥57,750 (税込)  | GQ-SAY7DAT1330<br>¥173,250 (税込) | GQ-SAY7DAT1360<br>¥346,500 (税込) |
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>Maxell DAT160W | GQ-SAY7DAT1410<br>¥162,750 (税込) | GQ-SAY7DAT1430<br>¥468,250 (税込) | GQ-SAY7DAT1460<br>¥976,500 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                    | 5 巻バック                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT160) 用<br>Maxell DAT160 CL2 | GQ-SAY7DAT142<br>¥25,200 (税込) |



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK  
RS220 JK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                       |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                     | 内蔵 LTO (LTO (非圧縮・800GB、ハーフハイト))<br>・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x30 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス] | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                      | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                             | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム] ¥1,337,700 (税込)                                                       |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VW0CEX) [カスタム] ¥1,209,600 (税込)                                                       |

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                       |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                     | 内蔵 LTO (LTO (非圧縮・800GB、ハーフハイト))<br>・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x25 巻<br>(5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VXFBE) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VXBEX) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス] | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユニタス]                                                      | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VXFBE) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VVBEX) [カスタム] 完売しました。                                                                |
| CA ARCserve Backup r12.5 for Windows                                                                                             | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VVB0EX) [カスタム] 完売しました。                                                               |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,236,900 (税込)                                                       |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                   | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム] ¥1,108,800 (税込)                                                       |

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

テープメディアセット


| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 10 巻パック                         | 30 巻パック                         | 60 巻パック                           |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 内蔵 LTO (LTO4) 用    | LTO カードリッジ<br>maxell:LT0U4/800       | GQ-SAY7ULT1710<br>¥201,600 (税込) | GQ-SAY7ULT1730<br>¥604,800 (税込) | GQ-SAY7ULT1760<br>¥1,209,600 (税込) |
| 内蔵 LTO (LTO4) 用    | LTO WORM カードリッジ<br>maxell:LT0U4/800W | GQ-SAY7ULT1810<br>¥226,800 (税込) | GQ-SAY7ULT1830<br>¥680,400 (税込) | GQ-SAY7ULT1860<br>¥1,360,800 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                       | 5 巻パック                      |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵 LTO 用           | LTO クリーニング カードリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL | GQ-A7ULTCL1<br>¥44,100 (税込) |



＜システム装置および内蔵オプション編＞



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル＞

| 品名                                        | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |   |   |     |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|-----|-------------|
|                                           |                                               |                | 3.5 型 (*1) |   |   |   |   |   | 5 型 | 5 型<br>(薄型) |
|                                           |                                               |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |     |             |
| 内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)       | GQ-UH70737BEX<br>GQ-UH70737BRX<br>GQ-UH70737B | 6              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ×   | ×           |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)      | GQ-UH71467BEX<br>GQ-UH71467BRX<br>GQ-UH71467B | 6              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ×   | ×           |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)      | GQ-UH73007BEX<br>GQ-UH73007BRX<br>GQ-UH73007B | 6              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ×   | ×           |
| 内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4) | GQ-UH74507BEX<br>GQ-UH74507BRX<br>GQ-UH74507B | 6              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ×   | ×           |
| 内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4) | GQ-UH76007BEX<br>GQ-UH76007BRX<br>GQ-UH76007B | 6              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ×   | ×           |
| 内蔵DVD-ROM                                 | オプション形名なし                                     | 1              | ×          | × | × | × | × | × | ×   | ●           |
| 内蔵DATセット (DAT72) (*2)                     | GQ-SUD7752xxxxEX<br>GQ-SUD7752xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵DATセット (DAT160) (*3)                    | GQ-SUD7160xxxxEX<br>GQ-SUD7160xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフハイト) (*2)           | GQ-SUU7201xxxxEX<br>GQ-SUU7201xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフハイト) (*2)           | GQ-SUU7410xxxxEX<br>GQ-SUU7410xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフハイト) (*3)           | GQ-SUU7810xxxxEX<br>GQ-SUU7810xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | ①   | ×           |

\*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可(但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。))

\*2:別途SCSIカードセットが必要です。

\*3:別途SASカードセットが必要です。

\*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

(凡例) ●:標準搭載  
①:搭載可(搭載優先順位)  
×:搭載不可

＜H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル＞

| 品名                                        | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |   |   |   |   |     |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------------|
|                                           |                                               |                | 2.5 型 (*1) |   |   |   |   |   |   |   | 5 型 | 5 型<br>(薄型) |
|                                           |                                               |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |     |             |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)      | GQ-UH71467DEX<br>GQ-UH71467DRX<br>GQ-UH71467D | 8              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ×   | ×           |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4) | GQ-UH73007DEX<br>GQ-UH73007DRX<br>GQ-UH73007D | 8              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ×   | ×           |
| 内蔵DVD-ROM                                 | オプション形名なし                                     | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ×   | ●           |
| 内蔵DATセット (DAT72) (*2)                     | GQ-SUD7752xxxxEX<br>GQ-SUD7752xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵DATセット (DAT160) (*3)                    | GQ-SUD7160xxxxEX<br>GQ-SUD7160xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフハイト) (*2)           | GQ-SUU7201xxxxEX<br>GQ-SUU7201xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフハイト) (*2)           | GQ-SUU7410xxxxEX<br>GQ-SUU7410xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ×           |
| 内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフハイト) (*3)           | GQ-SUU7810xxxxEX<br>GQ-SUU7810xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ×           |

(凡例) ●：標準搭載  
①：搭載可 (搭載優先順位)  
×：搭載不可

\*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可(但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。))


\*2:別途SCSIカードセットが必要です。

\*3:別途SASカードセットが必要です。

\*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

(凡例) ●:標準搭載  
①:搭載可(搭載優先順位)  
×:搭載不可





## 防塵オプション


### <RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

#### ●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ（13枚）、交換時期ラベル（13枚）、およびパネル取付金具で構成されます。

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 質量   | 300g                            |
| 外形寸法 | 430.0(W) x 30.0(D) x 87.0(H) mm |

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム移動中でも可能です。




#### ●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

#### ●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



## リモートコンソールオプション

#### ●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。  
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

#### ●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

#### ●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。