

HITACHI Advanced Server

HA8000シリーズ

x Kモデル (2010 年 04 月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 3月7日現在)



HA8000series

HITACHI

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。

- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

・本資料で使用する単位は、
K : $1,024$
k : 10^3
M : 10^6
G : 10^9
T : 10^{12} で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター
<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(3) HA8000/RS220 KK, LK (2010年04月～モデル)



HA8000/RS220 KK
(筐体色：黒)



HA8000/RS220 LK
(筐体色：黒)


HA8000/RS220 KK, LK (2010年04月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 KK	RS220 LK
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]	
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E5503 (2GHz) /E5620 (2.40GHz) /E5640 (2.66GHz) /X5670 (2.93GHz)	
プロセッサ数 (CPUコア数)			最小1/最大2 (Intel®Xeon®プロセッサ E5503:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:4, Intel®Xeon®プロセッサ X5670:6)	
キャッシュメモリー			Intel®Xeon®プロセッサ E5503:データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ X5670:データ 6x32KB+命令 6x32KB	
1次/1CPU			Intel®Xeon®プロセッサ E5503:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:4x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ X5670:6x256KB	
2次/1CPU			Intel®Xeon®プロセッサ E5503:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640/X5670:12MB	
3次/1CPU			Intel 社製 5520	
チップセット			Intel®Xeon®プロセッサ E5503:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:5.86GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ X5670:6.40GT/s	
システムバス (QPI) 周波数 *1			最小:1GB/最大:96GB [(48GB/CPU) x2]	
メインメモリー			12 [(6スロット/CPU) x2]	
容量			1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)	
スロット数			ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応	
サブポートメモリー容量			Intel®Xeon®プロセッサ E5503:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:1066MHz, Intel®Xeon®プロセッサ X5670:1333MHz	
仕様			ServerEngines Pilot2 [オプション] /32MB	
動作周波数			640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)	
表示機能			アクセラレータ/VRAM	
表示解像度 (表示色) *2			640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)	
ハードディスク (本体搭載) *3			最大容量 *4	
RAID 0			3.6TB ((600GBx3) x2RAID)	
RAID 5			2.4TB ((600GBx3) x2RAID)	
サポート HDD 容量			300GB, 450GB, 600GB (3.5 型)	
インタフェース			SAS2.0 (6Gbps)	
回転数			15000r/min	
ホットプラグ/ホットスワップ			ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
RAID コントローラ			LSI 社製 2108 SAS [専用スロット/PCI Express<x8>]	
コントローラ			SAS2.0 (6Gbps)	
チャネル数			8ポート (HDD1 台/ポート)	
キャッシュ容量			512MB (SDRAM/ECC)	
サポート RAID レベル			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
FDD			3.5 型外付け USB FDD (1.44MB/720KB) x1 ドライブ (オプション)	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)	
拡張ストレージベイ			3.5 型 (HDD 専用)	
2.5 型 (HDD 専用)			6	
5 型 (フルハイト/フルサイズ用)			—	
5 型 (薄型)			8	
PCI スロット			1 (DVD-ROM にて占有)	
標準インターフェイス			PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express 2.0<x8> (LowProfile)x1, PCI Express 2.0<x4> (LowProfile)x1, PCI Express<x1>x1	
LAN			ディスプレイ (ミニ D-SUB15ピン)x1, シリアル (D-SUB9ピン)x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1ポート<x2>の切替ユニット)又は<x1>の切替ユニット<x2>に占有)] *5	
コントローラ			Intel 社製 82576EBx1 [オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ベースバンド管理モジュール専用]	
インタフェース			1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースバンド管理モジュール専用]	
Wake On LAN 機能			サポート *6	
外形寸法			485 (W) x770 (D) x87 (H) mm [突起物含む], 435 (W) x710 (D) x87 (H) mm [取付金具含まず]	
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 23.8kg (32.4kg)	
電源			約 22.2kg (28.4kg)	
電圧 周波数			AC100V 50/60Hz	
電源コードプラグ形状 (本数)			接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 冗長化電源ユニット搭載時:2 本)	
冗長化電源			1 (標準)+1 (オプション [オプション/ポートモジュールは標準]) (オプション/ポートモジュールは標準)	
冗長 FAN			サポート [ホットプラグ 対応]	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			528W/676W	
最大消費電流			466W/609W	
省エネ法 (2011 年度) 区分			7.6A	
に基づく表示			J	
エネルギー消費効率 *8			7.2	
VCCI 基準 *9 / 騒音			J	
Rohs 指令			6.8	
インストール OS			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *10	
サポート OS			対応	
添付ソフトウェア			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (256bit) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (512bit) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (256bit) (SP2) *11 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (512bit) (SP2) *11	
主な添付品			「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報」参照	
電源ケーブル (2.5m) x1 本 [オプション/ポートモジュールは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			JP1/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール	


- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
 *5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JP1/SeverConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *9: 情報処理装置等電圧障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務所に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。

● 前面

<RS220KK モデル>



<RS220LK モデル>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : キャニスターロック [RS220KK モデルのみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220KK モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～6

[RS220KK モデルのみ]


RS220KK モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。

G : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[RS220LK モデルのみ]

RS220LK モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C : 電源スロット 1, 2


電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ（U17）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS220KK [RAID (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220KK-C5NNKN2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-C3NNKN2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-C3NNKN2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-C3NNKN2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-C3NNKNH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-C3NNKNH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQA220KK-C5NNKN0	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQA220KK-C4NNKN0	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQA220KK-C3NNKN0	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQA220KK-C1NNKN0	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220LK-C5NNKN2	完売しました。
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-C3NNKN2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-C3NNKN2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-C3NNKN2	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-C3NNKNH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-C3NNKNH	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQA220LK-C5NNKN0	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQA220LK-C4NNKN0	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQA220LK-C3NNKN0	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQA220LK-C1NNKN0	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [R A I D (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸ/ﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲﾚﾝｽ) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220KK-B5NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-B3NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220KK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-B3NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-B3NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-B5NNKNH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-B3NNKNH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-B1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-B5NNKNH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-B3NNKNH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-B1NNKNH									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-B5NNKN0													
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-B4NNKN0													
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-B3NNKN0													
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQA220KK-B1NNKN0													
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220LK-B5NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-B3NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220LK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フ レ イ ス ト ル モ デ ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-B5NNKN2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-B3NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フ レ イ ス ト ル モ デ ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-B5NNKN2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-B3NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サビ ス 付 き] モ デ ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-B5NNKNH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-B4NNKNH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-B3NNKNH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-B1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サビ ス 付 き] モ デ ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-B5NNKNH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-B4NNKNH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-B3NNKNH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-B1NNKNH			
OS な し モ デ ル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-B5NNKN0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-B4NNKN0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-B3NNKN0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQA220LK-B1NNKN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [R A I D (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｲｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲﾚﾝｽ) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220KK-A5NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-A3NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220KK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-A3NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-A3NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-A5NNKNH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-A4NNKNH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-A3NNKNH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-A1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-A5NNKNH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-A4NNKNH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-A3NNKNH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-A1NNKNH									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-A5NNKN0													
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-A4NNKN0													
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-A3NNKN0													
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQA220KK-A1NNKN0													
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) ノラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220LK-A5NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-A3NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220LK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-A3NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-A3NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-A5NNKNH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-A4NNKNH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-A3NNKNH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-A1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-A5NNKNH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-A4NNKNH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-A3NNKNH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-A1NNKNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-A5NNKN0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-A4NNKN0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-A3NNKN0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQA220LK-A1NNKN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [R A I D (3 . 5 型 SAS 2 . 0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｲｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲｾﾝｽ) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220KK-35NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220KK-33NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-35NNKN2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-33NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-35NNKN2									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-33NNKN2									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-35NNKNH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-34NNKNH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220KK-33NNKNH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220KK-31NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-35NNKNH									
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-34NNKNH									
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220KK-33NNKNH									
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220KK-31NNKNH									
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-35NNKN0													
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-34NNKN0													
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220KK-33NNKN0													
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQA220KK-31NNKN0													
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/RS220LK [RAID(2.5型SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220LK-35NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-34NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQW220LK-33NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQW220LK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-35NNKN2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-34NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-33NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-35NNKN2			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-34NNKN2			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-33NNKN2			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-35NNKNH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-34NNKNH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQV220LK-33NNKNH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQV220LK-31NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-35NNKNH			
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-34NNKNH			
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU					GQU220LK-33NNKNH			
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU					GQU220LK-31NNKNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-35NNKN0							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-34NNKN0							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-33NNKN0							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQA220LK-31NNKN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [R A I D (3 . 5 型 S A S 2 . 0)] ロングライフサポートモデル / ラックタイプ (*50)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｲｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓｰ	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)				
									維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2ﾌﾟﾛセッサｲｾﾝｽ) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2350EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW220KK-L5NNKN2	完売しました。	――				
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQW220KK-L4NNKN2		――				
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQW220KK-L3NNKN2		――				
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQW220KK-L1NNKN2		――				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQV220KK-L5NNKN2		――				
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220KK-L4NNKN2		――				
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220KK-L3NNKN2		――				
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQV220KK-L1NNKN2		――				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQU220KK-L5NNKN2		――				
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220KK-L4NNKN2		――				
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220KK-L3NNKN2		――				
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQU220KK-L1NNKN2		――				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQV220KK-L5NNKNH		――				
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220KK-L4NNKNH		――				
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220KK-L3NNKNH		――				
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQV220KK-L1NNKNH		――				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQU220KK-L5NNKNH		――				
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220KK-L4NNKNH		――				
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220KK-L3NNKNH		――				
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQU220KK-L1NNKNH		――				
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQA220KK-L5NNKNO		――				
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQA220KK-L4NNKNO		――				
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQA220KK-L3NNKNO		――				
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQA220KK-L1NNKNO		――				
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2										
		標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)										

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクアレイ コントロー ^ー	内蔵 RAID	メモ ^ー	電源ユニット	DVD-ROM	セ ^ツ ト形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ^ロ セッサライセンス) パ ^ン ド ^ル モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2350EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW220LK-L5NNKN2	完売しました。	――	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQW220LK-L4NNKN2		――	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQW220LK-L3NNKN2		――	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQW220LK-L1NNKN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フ ^レ ィンストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQV220LK-L5NNKN2		――	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220LK-L4NNKN2		――	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220LK-L3NNKN2		――	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQV220LK-L1NNKN2		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フ ^レ ィンストールモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQU220LK-L5NNKN2		――	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220LK-L4NNKN2		――	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220LK-L3NNKN2		――	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQU220LK-L1NNKN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQV220LK-L5NNKNH		――	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220LK-L4NNKNH		――	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQV220LK-L3NNKNH		――	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQV220LK-L1NNKNH		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービ ^ス 付き]モデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU						GQU220LK-L5NNKNH		――	
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220LK-L4NNKNH		――	
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU						GQU220LK-L3NNKNH		――	
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU						GQU220LK-L1NNKNH		――	
OS なしモデル	Xeon X5670 (2.93GHz/6x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-L5NNKNO	――							
	Xeon E5640 (2.66GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-L4NNKNO	――							
	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	GQA220LK-L3NNKNO	――							
	Xeon E5503 (2GHz/2x256KB/4MB) x1CPU	GQA220LK-L1NNKNO	――							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 KK
RS220 LK

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2.40GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0AEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0A) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P4AEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPQ2P4A) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P6DEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPQ2P6D) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P9AEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPH2P9A) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット	
①	ディスプレイインタフェース
②	キーボードインタフェース
③	マウスインタフェース
④	シリアルインタフェース (COM1)
⑤	シリアルインタフェース (COM2)
⑥	パラレルインタフェース
⑦	SCSI インタフェース
⑧	ネットワークインタフェース
⑨	プロセッサスロット
⑩	メモリスロット
⑪	拡張スロット
⑫	拡張ストレージベイ
⑬	電源スロット
⑭	シリアル ATA インタフェース
⑮	FDD インタフェース
⑯	USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

＜HA8000/RS220 KK, LK＞

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600 (税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥16,800 (税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500 (税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
[8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200 (税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥88,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー


＜HA8000/RS220 KK, LK＞

- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503:800MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode をサポートします。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 KK
RS220 LK

[Mirrored Channel Mode 設定用]

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[1GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QMEK) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[2GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QMEK) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[4GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QMEK) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
[8GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QMEK) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx2): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[2GB (1GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。




メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[4GB (2GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[8GB (4GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
[16GB (8GBx3): DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。



RS220 KK
RS220 LK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

・ メモリーボード搭載順序

＜CPU 1 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①～⑥の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、＜CPU 2 個搭載時＞のメモリーボード搭載順に従って搭載します。
- (5) CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QME)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLE)にて対応します。
- (10) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSE)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
Independent Mode (デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU 2 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①～⑥の順序で搭載します。
- (4) CPU2 2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とすることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QME)にて対応します。
- (9) 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLE)にて対応します。
- (10) 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSE)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8	スロット 9	スロット 10	スロット 11	スロット 12
Independent Mode (デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・ Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
構成 1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成 2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成 3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成 4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成 5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成 6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成 7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8	スロット 9	スロット 10	スロット 11	スロット 12
構成 1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成 2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成 3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成 4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成 5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成 6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成 7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・ Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
構成 1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成 2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成 3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成 4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成 5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成 6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成 7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8	スロット 9	スロット 10	スロット 11	スロット 12
構成 1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成 2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成 3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成 4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成 5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成 6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成 7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・ Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1 個搭載時＞

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6
構成 1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成 2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成 3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成 4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成 5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成 6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成 7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット 1	スロット 2	スロット 3	スロット 4	スロット 5	スロット 6	スロット 7	スロット 8	スロット 9	スロット 10	スロット 11	スロット 12
構成 1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成 2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成 3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成 4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成 5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成 6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成 7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 KK
RS220 LK

各種インタフェース/電源ユニット

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 KK
RS220 LK



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7592EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CN7592) ¥73,500 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

同時

UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7593EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CN7593) ¥73,500 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP 対応 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ
2.4 スイッチングHUBへ



LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757500NEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・ スタンダード PCI スロット 及び LowProfile PCI スロット搭載用
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ
2.5 外付け装置
(10) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574) ¥33,600 (税込)
・ スタンダード PCI スロット 搭載現地増設用
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ
2.5 外付け装置
(10) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575) ¥33,600 (税込)
・ LowProfile PCI スロット 搭載現地増設用
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel 接続の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ
2.5 外付け装置
(10) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC コネクタ]
(GQ-CN7642EX) [カスタム] 個別見積り
(GQ-CN7642) 個別見積り
・ スタンダード PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC コネクタ]
(GQ-CN7643EX) [カスタム] 個別見積り
(GQ-CN7643) 個別見積り
・ LowProfile PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



SASボード
[PCI Express, 3Gbps]
SASボードセット
(GQ-SCE7102B10NEX) [カスタム] ¥32,550 (税込)
(GQ-SCE7102B10N) ¥32,550 (税込)
・ 本セット形名にて購入願います。
・ スタンダード PCI スロット搭載用




SASケーブル

内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード

・ [PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500 (税込)

・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び HPS 715747 レジスタムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7104EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7104) ¥73,500 (税込)

・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び HPS 715747 レジスタムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7201EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7201) ¥73,500 (税込)

・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び HPS 715747 レジスタムの混在接続はできません。

同時

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7202EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7202) ¥73,500 (税込)

・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び HPS 715747 レジスタムの混在接続はできません。

同時

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7203EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7203) ¥73,500 (税込)

・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び HPS 715747 レジスタムの混在接続はできません。


同時

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライブ リ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7204EX) [カスタム] ¥73,500 (税込)
(GQ-CE7204) ¥73,500 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(5) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ

Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカンレインシステムへ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(9) 大型テープライトリ装置へ

Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカンレインシステムへ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(9) 大型テープライトリ装置へ

Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスクリート]
(GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(GQ-CC7402) ¥460,950 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカンレインシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカンレインシステムへ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(9) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(9) 大型テープライトリ装置へ

Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps, ディスクリート]
(GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950 (税込)
(GQ-CC7403) ¥460,950 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用


*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカンレインシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(4) ディスカンレインシステムへ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(9) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(9) 大型テープライトリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [RAID (3.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[3]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN757000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7202EX GQ-CE7202	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7204EX GQ-CE7204	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみ対応します。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[3]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GbASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GbASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7202EX GQ-CE7202	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*7)	GQ-CE7204EX GQ-CE7204	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみ対応します。


*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*7: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非対応です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)

12

拡張ストレージ 3.5 型 1~6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS2.0 (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73006FEX/RX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-UH73006F) ¥80,850 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS2.0 (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH74506FEX/RX) [カスタム] ¥100,800 (税込)
(GQ-UH74506F) ¥100,800 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS2.0 (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH76006FEX/RX) [カスタム] ¥118,650 (税込)
(GQ-UH76006F) ¥118,650 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。

(a 2)

12

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・ 内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71466CEX/RX) [カスタム] ¥47,250 (税込)
(GQ-UH71466C) ¥47,250 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73006CEX/RX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
(GQ-UH73006C) ¥75,600 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵 SSD
〔64GB, SATA II, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70644GEX/RX) [カスタム] ¥151,200 (税込)
(GQ-UH70644G) ¥151,200 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。

(c)


12

12

拡張ストレージ DVD-ROM 専用



内蔵 DVD-ROM
〔DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速〕
(オプション形名なし)
・ システム装置に標準搭載されます。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・データ(7-フォーマット [HS-4/170S])x30 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] ¥343,350(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVOCEX) [カスタム] ¥215,250(税込)

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・データ(7-フォーマット [HS-4/170S])x25 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFBEEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVFBEEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥327,600(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VVOBEX) [カスタム] ¥199,500(税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 9.0サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72データリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DA11210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DA11230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DA11260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DOSクリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-A17DA1CL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(テープ-カートリッジ [HS-4/170S])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・メディア(テープ-カートリッジ [HS-4/170S])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥311,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥311,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)

内蔵DAT (DAT72)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] ・メディア(テープ-カートリッジ [HS-4/170S])x10巻付き		内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)]	
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDNEEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWDNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD 1枚)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし		 (DVD 1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥120,750(税込)

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス]項を参照願います。


・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 4年サポート(1年分)が付属します。

テープメディアセット

内蔵DAT (DAT72)用	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
	DAT72 テープ-カートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

内蔵DAT (DAT72)用	推奨メディア	5巻パック
	DOS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU2/200])x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] ¥705,600(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] ¥577,500(税込)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU2/200])x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] ¥661,500(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] ¥533,400(税込)


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 6年サポートサービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカートリッジ maxell:LTQU2/200 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LTQU1/UCL ¥44,100(税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x40巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VFXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VFXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥793,800(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥617,400(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] ¥665,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] ¥489,300(税込)

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x10巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x10巻付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WFXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WFXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WDXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WDXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WDXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WDXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥529,200(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥441,000(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] ¥401,100(税込) ¥401,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] ¥312,900(税込) ¥312,900(税込)


- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9®-サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U2/200 ¥88,200(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・400GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VWACEX) [カスタム] ¥1,098,300 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VW0CEX) [カスタム] ¥970,200 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・400GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VVBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VVB0EX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VWABEX) [カスタム] ¥1,016,400 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7410VW0BEX) [カスタム] ¥888,300 (税込)


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥163,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800 (税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥176,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥529,200 (税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,058,400 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥44,100 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]			内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VDAEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAAEX) [カスタム] ¥1,262,100(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410WVAAEX) [カスタム] ¥934,500(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥1,134,000(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410V00AEX) [カスタム] ¥806,400(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x10 巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XDNE) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100XDNE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100X0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100WAAEX) [カスタム] ¥770,700(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100WAAEX) [カスタム] ¥606,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W0NEX) [カスタム] ¥642,600(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W0N) ¥642,600(税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W0NEX) [カスタム] ¥478,800(税込) 内蔵LTOセット (GQ-SUU74100W0N) ¥478,800(税込)


- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	GO-SAY7ULT11510 maxell:LT0U3/400 ¥163,800(税込)	GO-SAY7ULT11530 ¥491,400(税込)	GO-SAY7ULT11560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	GO-SAY7ULT11610 maxell:LT0U3/400W ¥176,400(税込)	GO-SAY7ULT11630 ¥529,200(税込)	GO-SAY7ULT11660 ¥1,058,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO用	GO-AY7ULTCL1 maxell:LT0U1/UCL ¥44,100(税込)



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 KK
RS220 LK

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・ハイブリッド・カートリッジ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX3CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX2CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX1CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXFCEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXDCEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX0CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX3CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX2CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX1CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXFCEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXDCEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX0CEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VWACEX) [おまかせ] ¥437,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00CEX) [おまかせ] ¥309,750 (税込)

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
		内蔵DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・ハイブリッド・カートリッジ (DAT160) x26 巻 (6 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX3BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX2BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX1BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXFEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXBEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX0BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX3BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX2BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX1BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXFEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VXBEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VX0BEX) [おまかせ] 完売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VWABEX) [おまかせ] ¥408,975 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V00BEX) [おまかせ] ¥280,875 (税込)


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 8.0 サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 テープ・カートリッジ Maxell DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 WORK テープ・カートリッジ Maxell DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 テープ・カートリッジ Maxell DAT160	GQ-AY7DAT1CL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ディジェーカードリッジ (DAT160) x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ディジェーカードリッジ (DAT160) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10台分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥495,600 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥380,100 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥252,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥367,500 (税込)		

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) / 標準モデル / ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ディジェーカードリッジ (DAT160) x10 巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5台分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥322,350 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥194,250 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥136,500 (税込)


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ディジェーカードリッジ Maxell DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORK ディジェーカードリッジ Maxell DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥468,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 クリーニング用クリーニングテープ Maxell DAT160CL2	GQ-SAY7DAT1420 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・800GB、ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム] ¥1,337,700 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VW0CEX) [カスタム] ¥1,209,600 (税込)

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO (LTO (非圧縮・800GB、ハーフハイト) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VVBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VVB0EX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,236,900 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム] ¥1,108,800 (税込)


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥201,600 (税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥604,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,209,600 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥226,800 (税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥680,400 (税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,360,800 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULTCL1 ¥44,100 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 KK
RS220 LK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium4カートリッジ [LT0U4/800])x40 巻 (10巻/年+10巻/「お届け安心サービス」)付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium4カートリッジ [LT0U4/800])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFXAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V6AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V5AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V4AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VDAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0AEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD)(CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWAAEX) [カスタム]	¥1,136,100(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム]	¥1,008,000(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・メディア(LTO Ultrium4カートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き	内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFXNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V3NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V2NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V1NEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VFNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VDNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V0NEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD)(CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWANEX) [カスタム]	¥732,900(税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00NEX) [カスタム]	¥604,800(税込)

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイス料は、ARCserve 9.0-サービス(1年分)が付属します。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LT0カートリッジ maxell:LT0U4/800 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7UL11730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7UL11760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LT0 WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W ¥226,800(税込)	GQ-SAY7UL11830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7UL11860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LT0クリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [RAID (3.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)						5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73006FEX GQ-UH73006FRX GQ-UH73006F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH74506FEX GQ-UH74506FRX GQ-UH74506F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH76006FEX GQ-UH76006FRX GQ-UH76006F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIボードが必要。

*3:別途SASボードが必要。

*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 L K [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			2.5 型 (*1)							
			1	2	3	4	5	6	7	8
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466CXX GQ-UH71466CRX GQ-UH71466C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH73006CXX GQ-UH73006CRX GQ-UH73006C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内蔵SSD (64GB, SATA II, 2.5 型)	GQ-UH70644GEX GQ-UH70644GRX GQ-UH70644G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフ) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)


×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIボードが必要。

*3:別途SASボードが必要。

*4:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないよう設定願います。



防塵オプション


<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ（13枚）、交換時期ラベル（13枚）、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W) x 30.0(D) x 87.0(H) mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。