

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r

H A 8 0 0 0 シリーズ

x Kモデル (2010 年 04 月～モデル)

(SS10xK, TS10xK, TS20xK, RS110xK, RS210xK, RS220xK, RS440xK)

システム構成図

(2012年 3月7日現在)



H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium(R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core(TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon(R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Standard EditionをWindows Storage Server 2008 Standard Editionに、
Microsoft (R) Windows Storage Server (R) 2008 Workgroup EditionをWindows Storage Server 2008 Workgroup Editionに、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用の単位は、
- | | |
|---|---------------------|
| K | : 1, 0 2 4 |
| k | : 1 0 ³ |
| M | : 1 0 ⁶ |
| G | : 1 0 ⁹ |
| T | : 1 0 ¹² |
- で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(4) HA8000/RS220 BK, KK (2010年04月～モデル)
Windows Storage Server 2008モデル



HA8000/RS220 BK, KK
Windows Storage Server 2008 モデル
(筐体色：黒)

HA8000/RS220 BK, KK (2010年04月～現在) Windows Storage Server 2008 標準 システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 BK Windows Storage Server 2008 標準 RAID (3.5 型 SATA II) 対応	RS220 KK Windows Storage Server 2008 標準 RAID (3.5 型 SAS2.0) 対応	
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5620 (2.40GHz)		
	プロセッサ数 (CPUコア数)		最小 1/最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5620:4)		
	キャッシュ	1 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5620:第 4x32KB+命令 4x32KB		
	メモリー	2 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5620:4x256KB		
		3 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5620:12MB		
チップセット			Intel 社製 5520		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5620:5.86GT/s		
メインメモリー	容量	最小:2GB/最大:32GB [1CPU 時:32GB, 2CPU 時:16GB/CPU]			
	スロット数	12 [(6 スロット/CPU) x2]			
	サポートメモリー容量	1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)			
	仕様	ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応			
	動作周波数	Intel®Xeon® プロセッサ E5620:1066MHz			
	表示機能	アクセラレータ/VRAM	ServerEngines Pilot2[ソフトウェア]/32MB		
表示解像度 (表示色) *2			640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)		
ハードディスク (本体搭載) *3	最大容量 *4	RAID 1	3TB ((1TBx2) x3RAID)		1800GB ((600GBx2) x3RAID)
		RAID 5	4TB ((1TBx3) x2RAID)		2400GB ((600GBx3) x2RAID)
	サポート HDD 容量	250GB, 500GB, 1TB (3.5 型)		300GB, 450GB, 600GB (3.5 型)	
	インタフェース	SATA II /300		SAS2.0 (6Gbps)	
	回転数	7200r/min		15000r/min	
	ホットプラグ/ホットスワップ	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
	RAID コントローラ	コントローラ	LSI 社製 1078 SAS[専用スロット/PCI Express<x8>]		LSI 社製 2108 SAS[PCIスロット/PCI Express<x8>]
インタフェース		SATA II /300		SAS2.0 (6Gbps)	
チャンネル数		8ポート (HDD1 台/ポート)		8ポート (HDD1 台/ポート)	
キャッシュ容量		256MB (SDRAM/ECC)		512MB (SDRAM/ECC)	
サポート RAID レベル		RAID 1, 5, 6, 10		RAID 1, 5, 6, 10	
FDD			3.5 型外付け USB FDD (1.44MB/720KB) x1 ドライブ (オプション)		
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (SATA) x1 ドライブ (標準)		
拡張ベイ	3.5 型 (HDD 専用)	6			
	5 型 (リムーバブルディスク用)	1			
	5 型 (薄型)	1 (DVD-ROM にて占有)			
PCI スロット			PCI Express 2.0<x8>x2, PCI Express 2.0<x8> (LowProfile) x1, PCI Express 2.0<x4> (LowProfile) x1, PCI Express<x1>x1 ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, SATA (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1ポート/コンソール切替ユニット)又は<ディスプレイ/キーボード>ユニットにて占有)] *5		
標準インターフェイス			Intel 社製 82576EBx1 [ソフトウェア/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [イーサネット管理モジュール専用] 1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [イーサネット管理モジュール専用] サード *6		
外形寸法			485 (W) x770 (D) x87 (H) mm [突起物含む], 435 (W) x710 (D) x87 (H) mm [取付金具含まず]		
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 23.4kg (31.6kg)	約 23.8kg (32.4kg)	
電源	電圧 周波数	AC100V 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状 (本数)	接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 冗長化電源ユニット搭載時:2 本)			
	冗長化電源	1 (標準)+1 (オプション) [ホットプラグ 対応]			
冗長 FAN			サード [ホットプラグ 対応]		
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			418W/522W	461W/576W	
最大消費電流			5.9A	6.5A	
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示	区分	J			
	エネルギー消費効率 *8	3.0			
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 65dB 以下 *10		
RoHS 指令			対応		
インストール OS			Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2)		
サポート OS			Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2)		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイアウト管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール		
主な添付品			電源ケーブル (2.5m) x1 本, 取扱説明書, リモートコントロール (DVD), HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		

*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。

*5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*6: JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。


*7: 通常使用時の目安の値です。

*8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合性能 (GTPS) で除したものです。

*9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : キャニスターロック

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。縦に並んでいるレンズの上側がHDD ステータスです。下側は点灯しません。

D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。


E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~6

内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F : USB コネクタ (フロント)

オプションのフロッピーディスクドライブなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C : 電源スロット 1, 2


電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ（リ7）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS220BK [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5年)

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220BK-C3NNLNG	完売しました。

② HA8000/RS220KK [RAID (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年)

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220KK-C3NNKNG	完売しました。

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/RS220BK [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4年)

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (※10)	
								維持保守	出張修理
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220BK-B3NNLNG	完売しました。		

② HA8000/RS220KK [RAID (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年)

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (※10)	
								維持保守	出張修理
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220KK-B3NNKNG	完売しました。		

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の5年目に適用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B K [R A I D (3.5 型 S I I A T A I I)] おまかせ安心モデル (3年)

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220BK-A3NNLNG		完売しました。	

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [R A I D (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年)

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220KK-A3NNKNG		完売しました。	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B K [R A I D (3.5 型 S I I A T A I I)] 標準モデル

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 1078 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220BK-33NNLNG		完売しました。	

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [R A I D (3.5 型 SAS2.0)] 標準モデル

Windows Storage Server 2008モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Storage Server 2008 Standard Edition (SP2) プレインストールモデル	Xeon E5620 (2.40GHz/4x256KB/12MB) x1CPU	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQN220KK-33NNKNG		完売しました。	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 BK
RS220 KK

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2



プロセッサ
〔Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)〕
(GQ-ECDPQ2P4AEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPQ2P4A) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替はできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

＜HA8000/RS220 BK, KK Windows Storage Server 2008 標準＞

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	—
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインターフェース
- ② キーボードインターフェース
- ③ マウスインターフェース
- ④ シリアルインターフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインターフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインターフェース
- ⑦ SCSI インターフェース
- ⑧ ネットワークインターフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インターフェース
- ⑮ FDD インターフェース
- ⑯ USB インターフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

メモリー

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB (1GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ70162QEX) [カスタム] ¥12,600 (税込)
(GQ-MJ70162Q) ¥12,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB (2GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ70262QEX) [カスタム] ¥16,800 (税込)
(GQ-MJ70262Q) ¥16,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔4GB (4GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ70462QEX) [カスタム] ¥31,500 (税込)
(GQ-MJ70462Q) ¥31,500 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。




メモリーボード
〔8GB (8GBx1): DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ70862QEX) [カスタム] ¥88,200 (税込)
(GQ-MJ70862Q) ¥88,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー


＜HA8000/RS220 BK, KK Windows Storage Server 2008 標準＞

- ・メモリーボードの最小容量は、2GB 必要です。
- ・メモリーボードの最大容量は、OS (Windows Storage Server 2008 Standard Edition) 仕様により32GB となります。
- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPU に割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU 内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPU がサポートするメモリー動作周波数で動作します。(Xeon E5620:1066MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode (デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode をサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリ技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 BK
RS220 KK

[Mirrored Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
〔1GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEK) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
〔2GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEK) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
〔4GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEK) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定用]
〔8GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEK) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
〔2GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
〔4GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
〔8GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定用]
〔16GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2倍使用します。

[Spare Channel Mode 設定用]

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
〔2GB (1GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3倍使用します。




メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
〔4GB (2GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3倍使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
〔8GB (4GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3倍使用します。



メモリーボード [Spare Channel Mode 設定用]
〔16GB (8GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3倍使用します。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 BK
RS220 KK

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

・メモリーボード搭載順序

＜CPU1 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、＜CPU2 個搭載時＞のメモリーボード搭載順に従って搭載します。
(CPU2 へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QME) にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (9) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSEX) にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode (デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①: 搭載順序

＜CPU2 個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QME) にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (10) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSEX) にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode (デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①: 搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成

＜CPU1 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2 個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 BK
RS220 KK

各種インタフェース/電源ユニット

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK


拡張ボード

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7592EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CN7592) ¥73,500(税込)
・スタンダードPCIスロット搭載用

同時

UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照
UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照
UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照
UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照

2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7593EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CN7593) ¥73,500(税込)
・LowProfile PCIスロット搭載用

同時

UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照
UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照
UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照
UTP 4コリ5エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4スイッチング] HUB) 参照

2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ



LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757000EX) [カスタム] ¥33,600(税込)
・スタンダードPCIスロット及びLowProfile PCIスロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel の混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574) ¥33,600(税込)
・スタンダードPCIスロット搭載現地増設用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel の混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575) ¥33,600(税込)
・LowProfile PCIスロット搭載現地増設用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel の混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(4) Fibre Channel へ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LCコネクタ]
(GQ-CN7642EX) [カスタム] 個別見積り
(GQ-CN7642) 個別見積り
・スタンダードPCIスロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LCコネクタ]
(GQ-CN7643EX) [カスタム] 個別見積り
(GQ-CN7643) 個別見積り
・LowProfile PCIスロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



SASボード
[PCI Express, 3Gbps]



SASケーブル

内蔵デバイス (d)

SASボードセット
(GQ-SCE7102B10EX) [カスタム]
(GQ-SCE7102B10N)

¥39,900(税込)
¥39,900(税込)

・本セット形態にて購入願います。
・スタンダードPCIスロット搭載用

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。



SASボード
・ [PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7102EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7102) ¥73,500(税込)
・スタンダードPCIスロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テーブルエンクロージャ 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LT0 ライトライ装置へ




SASボード
・ [PCI Express, 3Gbps]
(GQ-CE7104EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7104) ¥73,500(税込)
・LowProfile PCIスロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600
及び Fibre Channel の混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テーブルエンクロージャ 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LT0 ライトライ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

SASボード

・[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7201EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7201) ¥73,500(税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイトシステムの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ

SASボード

・[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7202EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7202) ¥73,500(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイトシステムの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置 *1
(1) BR20 (BR202) へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ

SASボード

・[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7203EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7203) ¥73,500(税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイトシステムの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ

SASボード

・[PCI Express, 6Gbps, 2port]
(GQ-CE7204EX) [カスタム] ¥73,500(税込)
(GQ-CE7204) ¥73,500(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイトシステムの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置 *1
(2) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(5) テープエンクロージャー 2 へ
2.5 外付け装置
(8) LTO ライトライ装置へ

Fibre Channel ボード

・[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7421EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7421) ¥343,350(税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイトシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ


Fibre Channel ボード

・[PCI Express, FC-PH-3/
FC-AL-2 準拠, 4Gbps]
(GQ-CC7423EX) [カスタム] ¥343,350(税込)
(GQ-CC7423) ¥343,350(税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR20(BR202), BR1200, BR1600
及びディスクレイトシステムの混在接続はできません。

2.5 外付け装置 *1
(3) BR1600 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

	Fibre Channel ボード [PCI Express, FC-PH-3/ FC-AL-2 準拠, 4Gbps, 7.68" x 1.6" 準拠] (GQ-CC7402EX) [カスタム] ¥460,950 (税込) (GQ-CC7402) ¥460,950 (税込) ・スタンダード PCI スロット搭載用	*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600 及び Fibre Channel レイアウトの混在接続はできません。	同時に 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ
	Fibre Channel ボード [PCI Express, FC-PI-3/ FC-AL-2 準拠, 4Gbps, 7.68" x 1.6" 準拠] (GQ-CC7403EX) [カスタム] ¥460,950 (税込) (GQ-CC7403) ¥460,950 (税込) ・LowProfile PCI スロット搭載用	*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600 及び Fibre Channel レイアウトの混在接続はできません。	同時に 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ
	Fibre Channel ボード [PCI Express, FC-PI-4/ FC-AL-2 準拠, 8Gbps] (GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥343,350 (税込) (GQ-CC7811) ¥343,350 (税込) ・スタンダード PCI スロット搭載用	*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600 及び Fibre Channel レイアウトの混在接続はできません。	2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ
	Fibre Channel ボード [PCI Express, FC-PI-4/ FC-AL-2 準拠, 8Gbps] (GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥343,350 (税込) (GQ-CC7812) ¥343,350 (税込) ・LowProfile PCI スロット搭載用	*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600 及び Fibre Channel レイアウトの混在接続はできません。	2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ
	Fibre Channel ボード [PCI Express, FC-PI-4/ FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.68" x 1.6" 準拠] (GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥460,950 (税込) (GQ-CC7821) ¥460,950 (税込) ・スタンダード PCI スロット搭載用	*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600 及び Fibre Channel レイアウトの混在接続はできません。	同時に 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ
	Fibre Channel ボード [PCI Express, FC-PI-4/ FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.68" x 1.6" 準拠] (GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥460,950 (税込) (GQ-CC7822) ¥460,950 (税込) ・LowProfile PCI スロット搭載用	*1: 同一システム装置へ BR20 (BR202), BR1200, BR1600 及び Fibre Channel レイアウトの混在接続はできません。	同時に 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ 2.5 外付け装置 *1 (3) BR1600 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B K [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] Windows Storage Server 2008 標準>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4 レーン	8 レーン	1 レーン	8 レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[3]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*3)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*3)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[2]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2)	GQ-SCN757000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用)	GQ-CN7574	[10]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用)	GQ-CN7575	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*4)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[7]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*4)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7202EX GQ-CE7202	[1]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7204EX GQ-CE7204	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfileスロット) 変更はできません。

*3: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*4: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非推奨です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [RAID(3.5 型 SAS2.0)] Windows Storage Server 2008 搭載可能>

品名	形名	拡張ボード優先順位	最大搭載枚数	拡張スロット PCI							
				PCI Express 2.0		PCI Express		PCI Express 2.0			
				4 レーン		8 レーン		1 レーン		8 レーン	
				LowProfile		スタンダード					
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]			
				1	2	3	4	5			
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[6]	1	x	x	①	②	③			
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[6]	3	x	x	①	②	③			
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤			
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[8]	3	x	x	①	②	③			
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[3]	2	①	②	x	x	x			
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤			
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[9]	3	x	x	①	②	③			
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[4]	2	①	②	x	x	x			
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*3)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[7]	2	x	x	x	①	②			
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*3)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[2]	1	x	①	x	x	x			
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2)	GQ-SCN757000NEX	[13]	5	①	②	③	④	⑤			
LAN ボード (iSCSI I/F 専用)	GQ-CN7574	[10]	3	x	x	①	②	③			
LAN ボード (iSCSI I/F 専用)	GQ-CN7575	[5]	2	①	②	x	x	x			
LAN ボード (10GbASE-SR) (*4)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[7]	2	x	x	x	①	②			
LAN ボード (10GbASE-SR) (*4)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	x	①	x	x	x			
SAS ボードセット (3Gbps) (*1)	GQ-SCE7102B10NEX GQ-SCE7102B10N	[1]	1	x	x	x	①	x			
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7102EX GQ-CE7102	[1]	2	x	x	x	①	②			
SAS ボード (3Gbps)	GQ-CE7104EX GQ-CE7104	[1]	1	x	①	x	x	x			
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7201EX GQ-CE7201	[1]	2	x	x	x	①	②			
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7202EX GQ-CE7202	[1]	1	x	①	x	x	x			
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7203EX GQ-CE7203	[1]	2	x	x	x	①	②			
SAS ボード (6Gbps, 2port) (*5)	GQ-CE7204EX GQ-CE7204	[1]	1	x	①	x	x	x			
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7421EX GQ-CC7421	[2]	2	x	x	x	①	②			
Fibre Channel ボード (4Gbps)	GQ-CC7423EX GQ-CC7423	[1]	1	x	①	x	x	x			
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7402EX GQ-CC7402	[4]	2	x	x	x	①	②			
Fibre Channel ボード (4Gbps, 2port)	GQ-CC7403EX GQ-CC7403	[1]	1	x	①	x	x	x			
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[3]	2	x	x	x	①	②			
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	x	①	x	x	x			
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[5]	2	x	x	x	①	②			
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	x	①	x	x	x			

(凡例) ●: 標準搭載

①: 搭載可 (搭載優先順位)

x: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。

*3: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*4: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: SAS ボード (GQ-CE7201/GQ-CE7202) と SAS ボード (GQ-CE7203/GQ-CE7204) の混在搭載は、非推奨です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 BK
RS220 KK


内蔵デバイス

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ドライブ(7-フォーマット) [HS-4/170S] x30 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥343,350 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0BEX) [カスタム] ¥215,250 (税込)

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ドライブ(7-フォーマット) [HS-4/170S] x25 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFBE) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] ¥327,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0BEX) [カスタム] ¥199,500 (税込)


・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsのバックアップデバイスは、ARCserveのサポート(1年分)が付属します。
・Windows Storage Server 2008 SP2では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery OptionによるローカルDRは非対応です。
・Windows Storage Server 2008 SP2では、JP1/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery OptionによるローカルDRは非対応です。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72テープ-リッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY/DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY/DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY/DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY/DA11261 ¥8,190 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ハイブリッド・フォーマット(HS-4/170S) x40巻 (10巻/年+10巻/「おまかせ安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ハイブリッド・フォーマット(HS-4/170S) x20巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[10ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFAX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWIAEX) [カスタム] ¥359,100(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWIAEX) [カスタム] ¥311,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWIAEX) [カスタム] ¥311,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥231,000(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0AEX) [カスタム] ¥183,750(税込)

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) ・ハイブリッド・フォーマット(HS-4/170S) x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWIANEX) [カスタム] ¥280,350(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWIANEX) [カスタム] ¥248,850(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWIANEX) [カスタム] ¥248,850(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥152,250(税込) 内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥152,250(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥120,750(税込) 内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥120,750(税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥120,750(税込) 内蔵DATセット (GQ-SUD7752VW0NEX) [カスタム] ¥120,750(税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.1サービス(1年分)が付属します。

・Windows Storage Server 2008 SP2では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery OptionによるローカルDRは非対応です。

・Windows Storage Server 2008 SP2では、JP1/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery OptionによるローカルDRは非対応です。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72 データ・リッジ Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥8,190(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO (非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VVDCEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] ¥705,600 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] ¥577,500 (税込)

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO (非圧縮・200GB、ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWDBEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] ¥661,500 (税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] ¥533,400 (税込)

- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
- ・Windows Storage Server 2008 標準では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery Option によるローカル DR は非対応です。
- ・Windows Storage Server 2008 標準では、JPI/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery Option によるローカル IDR は非対応です。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO2) 用	LTO カートリッジ maxell-LT0U2/200 GQ-SAY7UL11210 ¥88,200 (税込)	GQ-SAY7UL11230 ¥264,600 (税込)	GQ-SAY7UL11260 ¥529,200 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell-LT0U1/UCL GQ-AY7UL1CL1 ¥44,100 (税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 BK
RS220 KK

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VFXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VFXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV6AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV5AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV4AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥793,800 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥617,400 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] ¥665,700 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0AEX) [カスタム] ¥489,300 (税込)

内蔵LTO (Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U2/200]) x10 巻付き	内蔵LTO (LTO (非圧縮:200GB, ハーフハイト))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WFXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WFXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WDXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WDXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥529,200 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WVAAEX) [カスタム] ¥441,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] ¥401,100 (税込) ¥401,100 (税込)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201WV0NEX) [カスタム] ¥312,900 (税込) ¥312,900 (税込)

- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップメディアは、ARCserve 株式会社サービス(1 年分)が付属します。
- ・Windows Storage Server 2008 付録では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery Option による R-カ DR は非対応です。
- ・Windows Storage Server 2008 付録では、JP1/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery Option による R-カ DR は非対応です。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO2) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200 ¥88,200 (税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥264,600 (税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥529,200 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UGL ¥44,100 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮・400GB、ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x30 巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX0CEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VWACEX) [カスタム]	¥1,098,300(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VW0CEX) [カスタム]	¥970,200(税込)

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮・400GB、ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x25 巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXDBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXFBE) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VXDBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VX0BEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VWABEX) [カスタム]	¥1,016,400(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7410VW0BEX) [カスタム]	¥888,300(税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9年(1年分)が付属します。
・Windows Storage Server 2008 SP1では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery OptionによるローカルDRは非対応です。
・Windows Storage Server 2008 SP1では、JPI/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery OptionによるローカルDRは非対応です。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥163,800(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥491,400(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥982,800(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥176,400(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥529,200(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥1,058,400(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UGL	GQ-AY7ULTCL1 ¥44,100(税込)

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置〈ラックタイプ〉



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 BK
RS220 KK

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (DAT160(非圧縮:80GB)) ・デイトレールバック (DAT160)x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXCEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXCEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] ¥437,850 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VW0CEX) [カスタム] ¥309,750 (税込)

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (DAT160(非圧縮:80GB)) ・デイトレールバック (DAT160)x26 巻 (6 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXBEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティリティ]		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXBEX) [カスタム] 完了しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] ¥408,975 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VW0BEX) [カスタム] ¥280,875 (税込)


・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
・Windows Storage Server 2008 SP2 では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery Option によるローカル DR は非対応です。
・Windows Storage Server 2008 SP2 では、JP1/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery Option によるローカル IDR は非対応です。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・データレコーダリッジ (DAT160) x40 巻 (10 巻/年+10 巻/「おまかせ安心サービス」付き)	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・データレコーダリッジ (DAT160) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「おまかせ安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V6AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V5AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [10 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V4AEX) [カスタム] 完売しました。		
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]		内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥495,600 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥380,100 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用] (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥367,500 (税込)	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用] (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥252,000 (税込)	

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・データレコーダリッジ (DAT160) x10 巻付き	内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V3NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V2NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V1NEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VFAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160VDAEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥322,350 (税込)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)	
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用] (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥194,250 (税込) (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥194,250 (税込)	内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)／標準モデル用] (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥136,500 (税込) (GQ-SUD7160V0NEX) [カスタム] ¥136,500 (税込)	

- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
- ・ Windows Storage Server 2008 標準では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery Option による追加 DR は非対応です。
- ・ Windows Storage Server 2008 標準では、JP1/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery Option による追加 IDR は非対応です。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テーパードリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥57,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥173,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥346,500 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーパードリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テーパードリッジ 用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥25,200 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 BK
RS220 KK

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・800GB、ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30 巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,337,700(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム] ¥1,209,600(税込)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵LTO (LTO(非圧縮・800GB、ハーフハイト) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25 巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r12.5 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VVB0EX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム] ¥1,236,900(税込)
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム] ¥1,108,800(税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windows/CA ARCserve Backup r12.5 for Windowsバンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.1.1(1年分)が付属します。
・Windows Storage Server 2008 SP1では、CA ARCserve Backup r15/r12.5 for Windows Disaster Recovery Option によるローカルDRは非対応です。
・Windows Storage Server 2008 SP1では、JPI/VERITAS Backup Exec 2010 Intelligent Disaster Recovery Option によるローカルDRは非対応です。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7UL11710 ¥201,600(税込)	GQ-SAY7UL11730 ¥604,800(税込)	GQ-SAY7UL11760 ¥1,209,600(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7UL11810 ¥226,800(税込)	GQ-SAY7UL11830 ¥680,400(税込)	GQ-SAY7UL11860 ¥1,360,800(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UGL	GQ-AY7ULCL1 ¥44,100(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 B K [RAID (3.5 型)7AL ATA II] Windows Storage Server 2008 モデル>


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)						5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504FEX GQ-UH72504FRX GQ-UH72504F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH72504FEX GQ-UH72504FRX GQ-UH75004F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH710004FEX GQ-UH710004FRX GQ-UH710004F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 4-7n/1t) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-7n/1t) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-7n/1t) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])
*2:別途 SCSI ホットスワップが必要。
*3:別途 SAS ホットスワップが必要。
*4:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 K K [RAID (3.5 型) SAS2.0] Windows Storage Server 2008 モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)						5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73006FEX GQ-UH73006FRX GQ-UH73006F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH74506FEX GQ-UH74506FRX GQ-UH74506F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH76006FEX GQ-UH76006FRX GQ-UH76006F	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 4-7n/1t) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-7n/1t) (*2)	GQ-SUU7410xxxxEX GQ-SUU7410xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-7n/1t) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])
*2:別途 SCSI ホットスワップが必要。
*3:別途 SAS ホットスワップが必要。
*4:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

防塵オプション


<RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W) x 30.0(D) x 87.0(H) mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム移動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。