

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Incの登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

・本資料で使用する単位は、
K : $1,024$
k : 10^3
M : 10^6
G : 10^9
T : 10^{12} で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1. 1 HA8000/SS10

(1) HA8000/SS10 AK1, CK1, DK1, EK1 (2010年11月～モデル)



HA8000/SS10 AK1, CK1, DK1, EK1
(タワータイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/SS10 AK1, CK1, DK1, EK1 (2010年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			SS10 AK1	SS10 CK1	SS10 DK1	SS10 EK1
			RAID (2.5 型 SAS1.0) 対応	RAID1 (3.5 型 SATA II) 対応	ディスク (3.5 型 SATA II) 対応	RAID (2.5 型 SAS2.0) 対応
筐体タイプ			タワータイプ			
CPU (周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ G6950 (2.80GHz), Intel®Core™i3-540 プロセッサ (3.06GHz)			
プロセッサ数 (CPUコア数)	最小1/最大1 (Intel®Pentium®プロセッサ G6950:2, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:2)					
	キャッシュメモリー	一次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ G6950:デフォルト 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:デフォルト 2x32KB+命令 2x32KB			
		二次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:2x256KB			
		三次/1CPU	Intel®Pentium®プロセッサ G6950:3MB, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:4MB			
チップセット			Intel 社製 3420			
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (2.5GT/s)			
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:16GB			
	スロット数		4			
	サポートメモリー容量		1GB (1GBx1), 2GB (1GBx2), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2)			
	仕様		ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM			
表示機能	アクセラレータ / VRAM		XGI 社製 Z9s [オンボード] / 64MB			
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)			
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量	RAID 0	900GB (300GBx3)	2TB (1TBx2)	—	900GB (300GBx3)
		RAID 5	600GB (300GBx3)	RAID1:2TB (2TBx2)	—	600GB (300GBx3)
		ディスク	—	—	4TB (2TBx2)	—
	サポート HDD 容量		146GB, 300GB (2.5 型)	250GB, 500GB, 1TB, 2TB (3.5 型)	—	146GB, 300GB (2.5 型)
	インタフェース		SAS	SATA II / 300	—	SAS2.0 (6Gbps)
	回転数		10000r/min	7200r/min	—	10000r/min
	RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 2108 SAS [PCI オンボード / PCI Express<x8>]	オンボード	—
インタフェース		SAS	SATA II / 300	—	SAS2.0 (6Gbps)	
チャネル数		8チャネル (HDD1 台/チャネル)	2チャネル (HDD1 台/チャネル)	—	8チャネル (HDD1 台/チャネル)	
キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)	—	—	512MB (SDRAM/ECC)	
サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, JBOD	RAID 0, 1	—	RAID 0, 1, 5, JBOD	
ハードディスク コントローラ	コントローラ		—	—	オンボード	—
	インタフェース		—	—	SATA II / 300	—
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (SATA II) x1ドライブ (標準)			
拡張ベイ	3.5 型 (HDD 専用)		—	2 [ホットプラグ 未対応/ホットスワップ未対応]	2 [ホットプラグ 未対応/ホットスワップ未対応]	—
	2.5 型 (HDD 専用)		3 [ホットプラグ 対応/ホットスワップ対応]	—	—	3 [ホットプラグ 対応/ホットスワップ対応]
	3.5 型 (リムーバブルディスク専用)		1			
	5 型 (DVD-ROM 専用)		1			
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16> (LowProfile) x1 [SS10AK1, SS10EK1 対応/RAID オンボードで占有], PCI Express 2.0<x4> (LowProfile) x1 [SS10AK1, SS10EK1 対応/拡張非対応], PCI Express 2.0<x2> (LowProfile) x1, 32bit/33MHz (5V キー) (LowProfile) x1 [拡張非対応/搭載非対応], ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, キーボード (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン) x1 [非対応], マウス (PS/2 タイプ ミニ DIN6 ピン) x1 [非対応], SATA (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (2ポート/キーボード/マウス)にて占有)] *4			
標準インターフェイス			Intel 社製 82574Lx1 [オンボード / PCI]			
	LAN	コントローラ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1 (RJ-45)			
		インタフェース	サポート *5			
		Wake On LAN 機能				
外形寸法			93 (W) x387 (D) x363 (H) mm [突起物, エッジ, スリット等含まず]			
質量 [標準値] (〇内は最大質量値)			約 8.2kg (9.4kg)	約 8.4kg (9.6kg)	約 8.0kg (9.6kg)	約 8.2kg (9.4kg)
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)			
	冗長化電源		—			
冗長 FAN			—			
運用時消費電力 *6 / 最大消費電力			90W/132W	78W/116W	78W/116W	90W/132W
最大消費電流			1.5A	1.4A	1.4A	1.5A
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示	区分		I	I	I	I
	エネルギー消費効率 *7		Intel®Pentium®プロセッサ G6950:0.71, Intel®Core™i3-540 プロセッサ:0.67			
VCCI 基準 *8 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 42dB 以下 *9			
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SCAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SCAL 付) (SP2) *10 / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) (SCAL 付) [SS10AK1 対応のみ] *11			
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [SS10AK1, CK1, EK1 デル用ディスクレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (有線/無線, USB)			

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色と異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *6: 通常使用時の目安の値です。
 *7: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合性能 (GTOPS) で除したものです。
 *8: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *9: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。
 *10: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。

● 前面

<SS10AK1, EK1 モデル>

**A : エアダクト**

システム装置内部を冷却するための吸気口です。

B : POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。

C : ドアロック [SS10AK1/EK1 モデルのみ]拡張ストレージベイに鍵をかけることができます。
ドアキーは添付品として同梱されています。**D : POWER ランプ (緑)**

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

E : ACCESS ランプ (緑)

点灯のしかたにより内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

G : スタビライザ

システム装置を縦置きにする場合に使用します。

H : 拡張ストレージベイドア [SS10AK1/EK1 モデルのみ]内蔵ハードディスクを取り付けたり、取り外したりする場合に開きます。
通常は閉じておきます。**I : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)**

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

J : 拡張ストレージベイ (3.5 型:リムーバブルデバイス用)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

K : 拡張ストレージベイ (2.5 型:HDD 用)

[SS10AK1/EK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

L : HDD アクセスランプ [SS10AK1/EK1 モデルのみ]


点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

M : 拡張ストレージベイ (3.5 型:HDD 用)


[SS10CK1/DK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

<SS10CK1, DK1 モデル>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : キーボードインタフェースコネクタ

サポートしていません。使用しないでください。

C : マウスインタフェースコネクタ

サポートしていません。使用しないでください。

D : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : NMI スイッチ


使用しません。スイッチは押さないでください。

G : USB コネクタ (Type A)

キーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

H : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



I : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~3 となります。

J : 筐体ロック

盗難防止用器具を取り付けることで、システム装置内部の部品の盗難を防止することができます。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/SS10AK1 [RAID (2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-CENNNK2	完売しました。
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-CDNNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-CENNNKH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-CDNNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-CENNNKA	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-CDNNKNA	
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-CENNNKO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-CDNNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

② HA8000/SS10CK1 [RAID1 (3.5型 SATAII)] おまかせ安心モデル (5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	ソフト RAID SATAII 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11CK-CENNNN2	完売しました。
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版モデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11CK-CENNNN2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11CK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11CK-CENNNNH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-CDNNNNH	
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11CK-CENNNNO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CK-CDNNNNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③HA8000/SS10DK1 [ディスク(3.5型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル(5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	オンボード シリアルATAⅡ 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUS11DK-CENNNN2	完売しました。
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11DK-CENNNN2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DK-CDNNNN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11DK-CENNNNH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-CDNNNNH	
OSなしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11DK-CENNNNO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DK-CDNNNNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー、USB)、マウス(有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

④HA8000/SS10EK1 [RAID(2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル(5年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8倍速)	GQUS11EK-CENNNK2	完売しました。
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-CDNNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-CENNNKH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-CDNNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-CENNNKA	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-CDNNKNA	
OSなしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-CENNNKO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-CDNNKNO	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109キー、USB)、マウス(有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent(Windows)

*1:メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2:内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

⑤ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS1.0) RAID 追加機能[※] ート用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-CENNFN2	完売しました。
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-CDNNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-CENNFNH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-CDNNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-CENNFN2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-CDNNFN2	
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-CENNFN0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-CDNNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

※1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 ※2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 ※3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 ※7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、T7.1 OS 情報] を参照願います。

⑥ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能[※] ート用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11EK-CENNFN2	完売しました。
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-CDNNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-CENNFNH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-CDNNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-CENNFN2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-CDNNFN2	
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-CENNFN0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-CDNNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

※1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 ※2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 ※3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 ※7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 ※60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、T7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※10)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-BENNNK2	完売しました。									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-BDNNK2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-BENNNKH										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-BDNNKH										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-BENNNKA										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-BDNNKA										
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-BENNNKO										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-BDNNKO										
各モデル共通仕様	標準搭載品					1000BASE-Tx1										
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C K 1 [R A I D 1 (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	ソフト RAID SATA II 1/F 2 枚搭載	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11CK-BENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版モデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11CK-BENNNN2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11CK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11CK-BENNNNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-BDNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11CK-BENNNNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CK-BDNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K 1 [ディスク (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	オンボード SATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11DK-BENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11DK-BENNNN2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DK-BDNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11DK-BENNNNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-BDNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11DK-BENNNNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DK-BDNNNNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

④ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11EK-BENNNK2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-BDNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-BENNNKH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-BDNNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-BENNNKA			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-BDNNKNA			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-BENNNKO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-BDNNKNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

⑤ HA8000/SS10AK1 [RAID(2.5型 SAS1.0)RAID追加機能^{※7}用] おまかせ安心モデル(4年)ノタワータイプ

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (※10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能ﾓﾃﾞ'ﾙ ｵﾌﾞ (※7)	選 択 (※2) (※3)	選 択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-BENNFN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-BDNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ (※60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-BENNFNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-BDNNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行 ｻｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ (※60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-BENNFNA			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-BDNNFNA			
OS なしﾓﾃﾞ'ﾙ	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-BENNFNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-BDNNFNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ (109 ｷｰ, USB)、 ﾏｳｽ (ﾈｲﾙﾏｽ, USB)、 JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

⑥ HA8000/SS10EK1 [RAID(2.5型 SAS2.0)RAID追加機能^{※7}用] おまかせ安心モデル(4年)ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F RAID 追加 機能ポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11EK-BENNFN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-BDNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-BENNFNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-BDNNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-BENNFNA			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-BDNNFNA			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-BENNFNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-BDNNFNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB) マウス (有線/無線、USB) JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-AENNNK2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-ADNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-AENNNKH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-ADNNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-AENNNKA			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-ADNNKNA			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-AENNNKO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-ADNNKNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C K 1 [R A I D 1 (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)						
								維持保守	出張修理					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	ソフト RAID SATA II 1/F 2 枚搭載	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11CK-AENNNN2	完売しました。							
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-ADNNNN2								
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版モデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11CK-AENNNN2								
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11CK-ADNNNN2								
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11CK-AENNNNH								
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-ADNNNNH								
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11CK-AENNNNO								
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CK-ADNNNNO								
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1											
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K 1 [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデ'ル	プ'ロセッサ	デ'ィスク コントロー'ー	HDD	メモ'リー	DVD-ROM	セ'ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ'レインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)	オンボ'ード' シ'リアル ATA II 1/F	選'択 (*2)	選'択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11DK-AENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-ADNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンド'ルモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11DK-AENNNN2			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DK-ADNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ'ービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11DK-AENNNNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-ADNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11DK-AENNNNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DK-ADNNNNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キ'ーボ'ード' (109 キー、USB)、マウス(有'線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

④ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セ ^ッ サ ^ー	デ ^ィ スク ^レ イ ^ブ コン ^ト ロー ^ラ	内 ^蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト ^形 名	希 ^望 小 ^売 価 ^格	保 ^守 料 ^料 (月 ^額) (*14)								
								維 ^持 保 ^守	出張 ^修 理							
Windows Server 2008 R2 Standard 日 ^本 語 ^版 (5CAL 付 ^き) プ ^レ イン ^ス ト ^ー ル ^モ デ ^ル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社 ^製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍 ^速)	GQUS11EK-AENNNK2	完 ^売 し ^ま し ^た 。									
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-ADNNKN2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日 ^本 語 ^版 (5CAL 付 ^き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日 ^本 語 ^版 (SP2)イン ^ス ト ^ー ル ^代 行 ^サ ー ^ビ ス ^付 き]モ ^デ ル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-AENNNKH										
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-ADNNKNH										
Windows Server 2008 R2 Standard 日 ^本 語 ^版 (5CAL 付 ^き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日 ^本 語 ^版 (SP2)イン ^ス ト ^ー ル ^代 行 ^サ ー ^ビ ス ^付 き]モ ^デ ル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-AENNNKA										
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-ADNNKNA										
OS なしモ ^デ ル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-AENNNKO										
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-ADNNKNO										
各 ^モ デ ^ル 共 ^通 仕 ^様	標 ^準 搭 ^載 品					1000BASE-Tx1										
	標 ^準 添 ^付 品	キ ^ー ボ ^ー ド ^ド (109キ ^ー USB) マ ^ウ ス ^ス (有 ^線 /無 ^線 USB) JPI/ServerConductor/Agent (Windows)														


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

⑤ HA8000/SS10AK1 [RAID(2.5型 SAS1.0)RAID追加機能^{※7}用] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデ'ル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能サポート用 (※7)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-AENNFN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-ADNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-AENNFNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-ADNNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-AENNFNA			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-ADNNFNA			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-AENNFNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-ADNNFNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

⑥ HA8000/SS10EK1 [RAID(2.5型 SAS2.0)RAID追加機能^{※7}用] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11EK-AENNFN2	完売しました。									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-ADNNFN2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-AENNFNH										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-ADNNFNH										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-AENNFNA										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-ADNNFNA										
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-AENNFNO										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-ADNNFNO										
各モデル共通仕様	標準搭載品					1000BASE-Tx1										
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

①HA8000/SS10AK1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-1ENNNK2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-1DNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-1ENNNKH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-1DNNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-1ENNNKA			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-1DNNKNA			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-1ENNNKO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-1DNNKNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

②HA8000/SS10CK1 [RAID1 (3.5 型 SATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11CK-1ENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11CK-1ENNNN2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11CK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11CK-1ENNNNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CK-1DNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11CK-1ENNNNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CK-1DNNNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K 1 [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデ'ル	プ'ロセッサ	デ'イス コントローラ	HDD	メモ'リ	DVD-ROM	セ'ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)	オンボ'ード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11DK-1ENNNN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バ'ン'ドルモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQDS11DK-1ENNNN2			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DK-1DNNNN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11DK-1ENNNNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DK-1DNNNNH			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11DK-1ENNNNO			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DK-1DNNNNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボ'ード (109 キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

④ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セッサー	デ ^ィ スクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セッ ^ト 形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ ^レ インスト ^ー ルモデ ^ル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11EK-1ENNNK2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-1DNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サー ^ビ ス付き]モデ ^ル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-1ENNNKH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-1DNNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サー ^ビ ス付き]モデ ^ル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-1ENNNKA			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-1DNNKNA			
OS なしモデ ^ル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-1ENNNKO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-1DNNKNO			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB) マウス (有線/無線、USB) JPI/ServerConductor/Agent (Windows)						


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

⑤ HA8000/SS10AK1 [RAID(2.5型 SAS1.0)RAID追加機能^{※7}用] 標準モデル/タワータイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能サポ ート用 (※7)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11AK-1ENNFN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-1DNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-1ENNFNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-1DNNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11AK-1ENNFN2			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AK-1DNNFN2			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11AK-1ENNFN0			
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AK-1DNNFN0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、 マウス(ケーブルマウス、USB)、 JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

⑥ HA8000/SS10EK1 [RAID(2.5型 SAS2.0)RAID追加機能^{※7}用] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUS11EK-1ENNFN2	完売しました。		
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-1DNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-1ENNFNH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-1DNNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUS11EK-1ENNFNA			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11EK-1DNNFNA			
OS なしモデル	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAS11EK-1ENNFN0			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11EK-1DNNFN0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx1						
		標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)						

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SS10 AK1
SS10 CK1
SS10 DK1
SS10 EK1

プロセッサ

※ HA8000/SS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
〔Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
(オプション形名なし)
・ システム装置に 1 個標準搭載されます。



プロセッサ
〔Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(オプション形名なし)
・ システム装置に 1 個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

選択



メモリーボード
〔1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2R) ¥6,300 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 1 個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] ¥11,550 (税込)
(GQ-MJ702G2R) ¥11,550 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2REX) [カスタム] ¥23,100 (税込)
(GQ-MJ704G2R) ¥23,100 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



メモリーボード
〔8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2REX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-MJ708G2R) ¥37,800 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ LPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー搭載条件表

<HA8000/SS10 AK1, CK1, DK1, EK1>

- ・ メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・ 2 枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) 搭載時は、メモリスロット 1, 2 へ実装します。(増設時はメモリスロット 3, 4 へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	2	4	1	3
1GB	②	④	①	③
2GB	①	②	①	②
4GB	①	②	①	②
8GB	①	②	①	②

- ・ 2 枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) と 1 枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】


メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	2	4	1	3
1 枚	—	—	○ (*1)	—
2 枚	○ (*2)	—	○ (*2)	—
3 枚	○ (*2)	—	○ (*2)	○ (*1)
4 枚	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)

*1: 1GB メモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット 1, 2 は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット 3, 4 は、同一容量のメモリーボードを搭載


<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。




<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。





＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2 (*2)	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。

*2:PCI1x42は、ディスクアレイコントローラボード冷却空間確保の為、拡張ボード搭載は出来ません。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C K 1 [RAID1 (3.5 型リアル ATA II)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	3	③	①	②	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	3	③	①	②	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	3	①	②	③	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	3	①	②	③	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K 1 [ディスク (3.5 型リアル ATA II)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[2]	3	③	①	②	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[2]	3	③	①	②	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	3	①	②	③	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	3	①	②	③	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				16レーン	4レーン	2レーン	5Vキ
				LowProfile[MD2]			
				1	2 (*2)	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A Nボードセット (1000BASE-T)	GQ-SCN7572000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボードセット (1000BASE-T, 2port)	GQ-SCN7582000NEX	[1]	1	×	×	①	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[1]	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCI1x44への拡張ボード搭載は、禁じておりません。

*2:PCI1x42は、ディスクアレイコントローラボード冷却空間確保の為、拡張ボード搭載は出来ません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。




<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SS10 AK1
SS10 CK1
SS10 DK1
SS10 EK1

(f) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
(3.5 型:
54mm 幅
標準バネ
用)

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3CEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2CEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1CEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFCEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDCEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX0CEX) [カスタム] 発売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWACEX) [カスタム] 発売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW0CEX) [カスタム] 発売しました。

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3BEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2BEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1BEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFBE) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDBEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX0BEX) [カスタム] 発売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWABEX) [カスタム] 発売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW0BEX) [カスタム] 発売しました。

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX3AEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX2AEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX1AEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXFAEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VXDAEX) [カスタム] 発売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VX0AEX) [カスタム] 発売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWAAEX) [カスタム] 発売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VW0AEX) [カスタム] 発売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーピング Maxell HS-4/170S	GQ-SAY/DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY/DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY/DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DOS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY/DATCL1 ¥4,725 (税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

SS10 AK1
SS10 CK1
SS10 DK1
SS10 EK1

内蔵DAT [USB] (DAT72/3.5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] (*1) ・メディア (DDS データカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		内蔵DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] (*1)			
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WX3NEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD57100X3NEX) [カスタム]	完了しました。	
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WX2NEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD57100X2NEX) [カスタム]	完了しました。	
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WX1NEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD57100X1NEX) [カスタム]	完了しました。	
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WFXNEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD57100FXNEX) [カスタム]	完了しました。	
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710WDXNEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD57100DXNEX) [カスタム]	完了しました。	
 CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W0XNEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571000XNEX) [カスタム]	完了しました。	
 JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W0NEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD571000NEX) [カスタム]	完了しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710W00N) [カスタム]	完了しました。	内蔵DAT [USB] セット (GQ-SUD5710000N) [カスタム]	完了しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照します。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-1040-1 (1年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72データカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA11230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7DA1CL1 ¥4,725 (税込)

- ・ [カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

HA8000 シリーズ	推奨メディア	1 価
内蔵 RDX 用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	G0-AY7RX16 ¥29,400 (税込)
内蔵 RDX 用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	G0-AY7RX51 ¥60,900 (税込)
内蔵 RDX 用	RDX 500GB カートリッジ	G0-AY7RX50 販売しました。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			2.5 型 HDD 用 (*1)			3.5 型 SATA/IDE 用	DVD-ROM 専用
			1	2	3		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71468FEX GQ-UH71468FRX GQ-UH71468F	3	①	②	③	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH73008FEX GQ-UH73008FRX GQ-UH73008F	3	①	②	③	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (160GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (500GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR525xxxxxEX GQ-SUR525xxxxx	1	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量の HDD にて構築できません。「ディスクレイアウト」単位での HDD 容量混載は可
*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C K 1 [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)] モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用		3.5 型 SATA/IDE 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75004SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710004SEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720004SEX	2	①	②	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (160GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (500GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR525xxxxxEX GQ-SUR525xxxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D K 1 [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用		3.5 型 SATA/IDE 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504SEX GQ-UH72504S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75004SEX GQ-UH75004S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH710004SEX GQ-UH710004S	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH720004SEX GQ-UH720004S	2	①	②	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (160GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (500GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR525xxxxxEX GQ-SUR525xxxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。


＜H A 8 0 0 0 / S S 1 0 E K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			2.5 型 HDD 用 (*1)			3.5 型 SATA/IDE 用	DVD-ROM 専用
			1	2	3		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466GEX GQ-UH71466GRX GQ-UH71466G	3	①	②	③	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH73006GEX GQ-UH73006GRX GQ-UH73006G	3	①	②	③	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●
内蔵 D A T [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD5710xxxxEX GQ-SUD5710xxxx	1	×	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (160GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR5216xxxxEX GQ-SUR5216xxxx	1	×	×	×	①	×
内蔵 R D X セット (500GB/3.5 型) (*2)	GQ-SUR525xxxxxEX GQ-SUR525xxxxx	1	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量の HDD にて構築できません。「ディスクレイアウト」単位での HDD 容量混載は可
*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
- 品名・形名・価格
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥44,100(税込)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。

その他

<システム構築の注意事項>

本システム装置(SS10)では、SVPボードはサポートしていないため、JP1/ServerConductor/Advanced Agent(別売)を適用した場合でも、以下のSVPボードの機能は使用できません。

- ・ SVPによる障害監視機能
- ・ SVPによる電源制御(電源ON, 強制電源OFF)
- ・ 電源制御スケジュール
- ・ 致命的障害監視
- ・ 障害発生時処理
- ・ 電源ON監視, 電源OFF監視, リブート監視
- ・ リモートコンソール