

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用する単位は、
- | | |
|---|---------------------|
| K | : 1, 0 2 4 |
| k | : 1 0 ³ |
| M | : 1 0 ⁶ |
| G | : 1 0 ⁹ |
| T | : 1 0 ¹² |
- で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、H C A センタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

H C A センタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をF A Xでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・H C A センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
O Sや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 2 HA8000/TS10

(1) HA8000/TS10 AK1, BK1, EK1, FK1 (2010年11月～モデル)



HA8000/TS10 AK1, EK1, FK1
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BK1
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 AK1, EK1, FK1
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BK1
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 AK1, BK1, EK1, FK1 (2010年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 AK1	TS10 BK1	TS10 EK1	TS10 FK1
			RAID(3.5型SAS1.0/シリアルATAⅡ)対応	RAID(2.5型SAS1.0)対応	RAID1(3.5型シリアルATAⅡ)対応	ディスク(3.5型シリアルATAⅡ)対応
筐体タイプ			タワータイプ(ラックタイプ[4U])			
CPU(周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950(2.80GHz), Intel®Core™i3-540プロセッサ-(3.06GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3430(2.40GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3460(2.80GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3470(2.93GHz), Intel®Xeon®プロセッサ-X3480(3.06GHz)			
プロセッサ数(CPUコア数)			最小1/最大1(Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:2, Intel®Core™i3-540プロセッサ:2, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470/X3480:4)			
キャッシュメモリー			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:データ2x32KB+命令2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470/X3480:データ4x32KB+命令4x32KB			
一次/1CPU			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:2x256KB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470/X3480:4x256KB			
二次/1CPU			Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:3MB, Intel®Core™i3-540プロセッサ:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430/X3460/X3470/X3480:8MB			
三次/1CPU						
チップセット			Intel 社製 3420			
システムバス(QPI)周波数*1			DMI(2.50GT/s)			
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:16GB			
	スロット数		4			
	サポートメモリー容量		1GB(1GBx1), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2)			
	仕様		ECC DDR3 1333 Unbuffered DIMM			
表示機能	アクセラレータ / VRAM		ServerEngines Pilot2[オプション]/32MB			
	表示解像度(表示色)*2		640x480ドット(1677万色), 800x600ドット(1677万色), 1024x768ドット(1677万色), 1280x1024ドット(1677万色)			
ハードディスク(本体内部)*3	最大容量	RAID 0	8TB(2TBx4)*4	2.4TB(300GBx8)*4	6TB((1TBx2)+(2TBx2))*5	—
		RAID 5	6TB(2TBx4)*4	2.1TB(300GBx8)	RAID1:4TB((2TBx2)x2RAID)*5	—
		ディスク	—	—	—	8TB(2TBx4)
	サポートHDD容量		73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB/250GB, 500GB, 1TB, 2TB(3.5型)	146GB, 300GB(2.5型)	250GB, 500GB, 1TB, 2TB(3.5型)	
	インタフェース		SAS, シリアルATAⅡ/300	SAS	シリアルATAⅡ/300	
	回転数		15000r/min, 7200r/min	10000r/min	7200r/min	
RAIDコントローラ	コントローラ		LSI 社製 2108 SAS[PCIボード/PCI Express<x8>]		オプション	—
	インタフェース		SAS, シリアルATAⅡ/300	SAS	シリアルATAⅡ/300	—
	チャネル数		8チャネル(HDD1台/チャネル)		2チャネル(HDD1台/チャネル)	—
	キャッシュ容量		512MB(SDRAM/ECC)		—	—
	サポートRAIDレベル		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD		RAID 0, 1	—
ハードディスクコントローラ	コントローラ		—		オプション	
	インタフェース		—		シリアルATAⅡ/300	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM:8倍速/CD-ROM:24倍速(シリアルATA)x1ドライブ(標準)			
拡張ベイ	3.5型(HDD専用)		4[ネットワーク対応/対応]対応	—	4[ネットワーク未対応/対応]対応	4
	2.5型(HDD専用)		—	8[ネットワーク対応/対応]対応	—	—
	5型(リムバグ対応)*5		1			
	5型(DVD-ROM専用)		1			
PCIスロット			PCI Express 2.0<x8>x2[TS10AK1, BK1]対応は, RAIDボードで1スロット占有, PCI Express<x4>x1, PCI Express<x1>x1			
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニD-SUB15ピン)x1, シリアル(D-SUB9ピン)x1, USB(USB2.0)x6 [フロントx2, リアx4(9ピンタイプ:2ポート(4ポート)/9ピンタイプ:1ポート)に占有]/ネットワーク:(1ポート(コネクタ切替ユニット)又はディスプレイ/キーボードユニットに占有))*6			
LAN	コントローラ	コントローラ	Intel 社製 82578DMx1[オプション/PCI], SMSC 社製 LAN8700x1[オプション/管理モジュール専用]			
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1(RJ-45), 100BASE-TXx1(RJ-45)[オプション/管理モジュール専用]			
	Wake On LAN機能		サポート*7			
外形寸法			タワータイプ:176(W)x447(D)x398(H)mm[フロント7非装着/突起物含む], 176(W)x472(D)x398(H)mm[フロント7装着/突起物含む] ラックタイプ:480(W)x727(D)x176(H)mm[取付金具含む], 396(W)x440(D)x176(H)mm[取付金具含まず]			
質量[標準値](O内は最大質量値)			タワータイプ:約14.5kg(18.4kg) [ラックタイプ:約20.7kg(24.2kg)]	タワータイプ:約13.8kg(17.0kg) [ラックタイプ:約20.0kg(22.8kg)]	タワータイプ:約14.2kg(17.8kg) [ラックタイプ:約20.4kg(23.6kg)]	タワータイプ:約13.8kg(17.8kg) [ラックタイプ:約20.0kg(23.6kg)]
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz			
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型2極差込プラグ(1本)			
	冗長化電源		—			
冗長FAN			—			
運用時消費電力*8 / 最大消費電力			195W/280W	185W/269W	172W/246W	172W/246W
最大消費電流			3.2A	3.0A	2.8A	2.8A
省エネ法(2011年度)に基づく表示	区分		I	I	I	I
	エネルギー消費効率*9		Intel®Pentium®プロセッサ-G6950:1.03, Intel®Core™i3-540プロセッサ:0.94, Intel®Xeon®プロセッサ-X3430:0.74, Intel®Xeon®プロセッサ-X3460:0.62, Intel®Xeon®プロセッサ-X3470:0.60, Intel®Xeon®プロセッサ-X3480:0.57			
VCCI基準*10 / 騒音			クラスA情報技術装置 / 33dB以下*11			
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(5CAL付)(SP2)*12 / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版(5CAL付)[TS10AK1専用]*13			
サポートOS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent(Windows)[サーバ管理ツール], HA8000 System Installer[簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager[TS10AK1, BK1, EK1専用ディスク管理ツール], ハードウェア保護エージェント(Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品*14			電源ケーブル(2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード(109キー, USB), マウス(有線/無線, USB)			


- *1: Intel QuickPath Interconnectの略です。
 *2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID容量が2.1TB(2199GB)を超える場合、OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit:論理ユニット)分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準LU設定は、1つのRAIDグループに1つのLUが設定されます。(RAID容量2.1TB以下時:LU容量=RAID容量, RAID容量2.1TB超過時:LU容量=2.1TB(2199GB)(容量は機種により数MB異なります。)/残り未設定)
 *5: ディスクアレイは、2.1TB(2199GB)を超える容量を設定できますが、OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB(2199GB)を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。
 *6: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。
 *7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/SeverConductor/Blade Server Managerが必要です。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTIPS)で除したものです。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。
 *12: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2008 日本語版(SP2)インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
 *13: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版(SP2)インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。
 *14: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。

● 前面

<TS10AK1, BK1, EK1, FK1 モデル タワータイプ>



<TS10AK1, BK1, EK1, FK1 モデル ラックタイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : HDD ステータスランプ [TS10AK1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

D : HDD アクセスランプ [TS10BK1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

[TS10AK1, EK1, FK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型)

[TS10BK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : HDD カバー [TS10EK1, FK1 モデルのみ]

ハードディスクキャニスタを固定します。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)


ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



● 背面



A : 電源コネクタ

B : ディスプレイインタフェースコネクタ


C : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

D : USB コネクタ (RJ7)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


E : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



F : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 4 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。
TS10AK1, BK1 モデルは、拡張スロット (PCI) 4 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS 1 . 0 / シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-CFNNKT2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNKT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNKT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNKT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNKT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNKTH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNKTH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNKTH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNKTH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNKTH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNKTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNKTA	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNKTA	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNKTA	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNKTA	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNKTA	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNKTA	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CFNNKTO	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CCNNKTO	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CBNNKTO	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CANNKTO	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-CENNNKTO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-CDNNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10BK1 [RAID(2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル(5年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2)(*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-CFNNKT2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNKT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNKT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNKT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNNKT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CFNNKTH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNKTH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNKTH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNKTH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNNKTH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNKTH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CFNNKTO	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CCNNKTO	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CBNNKTO	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CANNKTO	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-CENNNKTO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-CDNNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109 キー、USB)、マウス(有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent(Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-CFNNDT2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CCNNDT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CBNNDT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CANNDT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-CENNDT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-CDNNDT2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CFNNDT2	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CCNNDT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CBNNDT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CANNDT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-CENNDT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-CDNNDT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CFNNDTH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CCNNDTH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CBNNDTH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CANNDTH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-CENNDTH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-CDNNDTH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CFNNDT0	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CCNNDT0	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CBNNDT0	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CANNDT0	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11EK-CENNDT0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11EK-CDNNDT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (ケーブルマウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6 : 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報 J を参照願います。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (※2)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-CFNNDT2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CCNNDT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CBNNDT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CANNDT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-CENNDT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-CDNNDT2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CFNNDT2	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CCNNDT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CBNNDT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CANNDT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-CENNDT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-CDNNDT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CFNNDTH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CCNNDTH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CBNNDTH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CANNDTH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-CENNDTH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-CDNNDTH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CFNNDT0	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CCNNDT0	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CBNNDT0	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CANNDT0	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-CENNDT0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-CDNNDT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (ケーブルマウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S I.0 / シリアル ATA II) R A I D 追加機能サポ-ト用]

おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-CFNNFT2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNFT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNFT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNFT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNFT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNFTH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNFTH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNFTH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNFTH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNFTH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNFTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNFTA	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNFTA	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNFTA	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNFTA	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNFTA	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNFTA	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CFNNFT0	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CCNNFT0	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CBNNFT0	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CANNFT0	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-CENNFT0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-CDNNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-CFNNFT2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNFT2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNFT2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNFT2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNFT2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CFNNFTH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNFTH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNFTH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNFTH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNFTH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNFTH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CFNNFT0	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CCNNFT0	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CBNNFT0	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CANNFT0	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-CENNFT0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-CDNNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	サ-ポート (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サ-ビス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*60: インストール代行サ-ビス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-CFNNKR2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNKR2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNKR2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNKR2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNKR2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNKRH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNKRH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNKRH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNKRH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNKRH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNKRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNKRA	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNKRA	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNKRA	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNKRA	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNKRA	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNKRA	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CFNNKRO	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CCNNKRO	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CBNNKRO	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CANNKRO	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-CENNNKRO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-CDNNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-CFNNKR2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNKR2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNKR2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNKR2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNNKR2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CFNNKRH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNKRH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNKRH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNKRH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNNKRH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNKRH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CFNNKRO	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CCNNKRO	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CBNNKRO	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CANNKRO	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-CENNNKRO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-CDNNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-CFNND R2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CCNND R2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CBNND R2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CANND R2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-CENND R2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-CDNND R2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CFNND R2	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CCNND R2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CBNND R2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-CANND R2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-CENND R2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-CDNND R2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CFNND RH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CCNND RH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CBNND RH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-CANND RH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-CENND RH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-CDNND RH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CFNND R0	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CCNND R0	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CBNND R0	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-CANND R0	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11EK-CENND R0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11EK-CDNND R0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6：標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。
 *9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型) SATA II] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード SATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-CFNNDR2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CCNNDR2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CBNNDR2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CANNDR2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-CENNDR2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-CDNNDR2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CFNNDR2	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CCNNDR2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CBNNDR2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-CANNDR2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-CENNDR2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-CDNNDR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CFNNDRH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CCNNDRH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CBNNDRH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-CANNDRH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-CENNDRH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-CDNNDRH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CFNNDRO	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CCNNDRO	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CBNNDRO	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-CANNDRO	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-CENNDRO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-CDNNDRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ) RAID 追加機能サ-ット用]

おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能サ-ット用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-CFNNFR2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNFR2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNFR2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNFR2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNFR2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNFRH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNFRH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNFRH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNFRH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNNFRH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNFRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CFNNFRA	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CCNNFRA	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CBNNFRA	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-CANNFRA	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-CENNFRA	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-CDNNFRA	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CFNNFRO	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CCNNFRO	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CBNNFRO	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-CANNFRO	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-CENNFRO	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-CDNNFRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B30HEX] を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS1.0) RAID 追加機能*1-7用] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-CFNNFR2	完売しました。
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNFR2	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNFR2	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNFR2	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNNFR2	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CFNNFRH	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CCNNFRH	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CBNNFRH	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-CANNFRH	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-CENNNFRH	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-CDNNFRH	
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CFNNFR0	
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CCNNFR0	
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CBNNFR0	
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-CANNFR0	
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-CENNNFR0	
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-CDNNFR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (4年) /タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-BFNNKT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNKT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNKT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNKT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNKT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNKTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNKTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNKTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNKTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNKTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNKTA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNKTA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNKTA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNKTA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNKTA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNKTA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BFNNKTO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BCNNKTO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BBNNKTO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BANNKTO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-BENNNKTO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-BDNNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-BFNNKT2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNKT2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNKT2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNKT2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNKT2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BFNNKTH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNKTH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNKTH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNKTH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNKTH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNKTH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BFNNKTO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BCNNKTO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BBNNKTO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BANNKTO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-BENNNKTO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-BDNNKTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3：標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10：おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2+*3	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-BFNNDT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BCNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BBNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-BENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-BDNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BFNNDT2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BCNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BBNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-BENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-BDNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BFNNDTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BCNNDTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BBNNDTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BANNDTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-BENNDTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-BDNNDTH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-BFNNDT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-BCNNDT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-BBNNDT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-BANNDT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11EK-BENNDT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11EK-BDNNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6：標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル O を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*10：おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-BFNNDT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BCNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BBNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-BENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-BDNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BFNNDT2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BCNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BBNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-BENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-BDNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BFNNDTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BCNNDTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BBNNDTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BANNDTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-BENNDTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-BDNNDTH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BFNNDT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BCNNDT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BBNNDT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BANNDT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-BENNDT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-BDNNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*10：おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ) RAID 追加機能*¹⁰ 用]

おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能* ⁷ 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-BFNNFT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNFT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNFT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNFT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNFT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNFTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNFTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNFTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNFTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNFTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNFTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNFTA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNFTA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNFTA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNFTA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNFTA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNFTA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BFNNFT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BCNNFT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BBNNFT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BANNFT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-BENNNFT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-BDNNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能*1-7 用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能*1-7 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-BFNNFT2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNFT2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNFT2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNFT2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNFT2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNFT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BFNNFTH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNFTH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNFTH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNFTH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNFTH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNFTH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BFNNFT0			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BCNNFT0			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BBNNFT0			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BANNFT0			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-BENNNFT0			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-BDNNFT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7：RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *10：おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-BFNNKR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNKR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNKR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNKR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNKR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNKRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNKRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNKRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNKRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNKRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNKRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNKRA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNKRA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNKRA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNKRA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNKRA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNKRA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BFNNKRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BCNNKRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BBNNKRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BANNKRO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-BENNNKRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-BDNNKRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧HA8000/TS10BK1 [RAID(2.5型SAS1.0)] おまかせ安心モデル(4年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-BFNNKR2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNKR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNKR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNKR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNKR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BFNNKRH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNKRH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNKRH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNKRH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNKRH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNKRH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BFNNKRO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BCNNKRO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BBNNKRO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BANNKRO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-BENNNKRO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-BDNNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10：おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2+*3	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-BFNNDR2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BCNNDR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BBNNDR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BANNDR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-BENNDR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-BDNNDR2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BFNNDR2			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BCNNDR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BBNNDR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-BANNDR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-BENNDR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-BDNNDR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BFNNDRH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BCNNDRH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BBNNDRH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-BANNDRH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-BENNDRH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-BDNNDRH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11EK-BFNNDRO							
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11EK-BCNNDRO							
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11EK-BBNNDRO							
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11EK-BANNDRO							
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	GQAT11EK-BENNDRO							
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)	GQAT11EK-BDNNDR0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-BFNNDR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BCNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BBNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-BENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-BDNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BFNNDR2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BCNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BBNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-BANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-BENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-BDNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BFNNDRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BCNNDRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BBNNDRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-BANNDRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-BENNDRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-BDNNDRH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BFNNDR0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BCNNDR0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BBNNDR0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-BANNDR0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-BENNDRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-BDNNDRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10：おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ) RAID 追加機能キット用]

おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能キット用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-BFNNFR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNFR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNFR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNFR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNFR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNFR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNFRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNFRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNFRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNFRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNNFRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNFRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BFNNFRA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BCNNFRA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BBNNFRA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-BANNFRA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-BENNFRA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-BDNNFRA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BFNNFRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BCNNFRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BBNNFRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-BANNFRO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-BENNFRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-BDNNFRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能*^⑨ - 用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能* ^⑨ - 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-BFNNFR2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNFR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNFR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNFR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNFR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BFNNFRH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BCNNFRH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BBNNFRH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-BANNFRH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-BENNNFRH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-BDNNFRH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BFNNFRO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BCNNFRO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BBNNFRO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-BANNFRO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-BENNNFRO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-BDNNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0 / シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-AFNNKT2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNKT2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNKT2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNKT2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNNKT2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNKTH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNKTH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNKTH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNKTH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNNKTH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNKTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNKTA			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNKTA			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNKTA			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNKTA			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNNKTA			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNKTA			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11AK-AFNNKTO							
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11AK-ACNNKTO							
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11AK-ABNNKTO							
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)	GQAT11AK-AANNKTO							
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)	GQAT11AK-AENNNKTO							
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)	GQAT11AK-ADNNKTO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1							
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10BK1 [RAID(2.5型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル(3年)ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-AFNNKT2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNKT2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNKT2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNKT2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNNKT2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AFNNKTH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNKTH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNKTH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNKTH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNNKTH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNKTH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AFNNKTO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ACNNKTO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ABNNKTO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AANNKTO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-AENNNKTO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-ADNNKTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109 キー、USB)、マウス(有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (3 年) ノタワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2+*3	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-AFNNDT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ACNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ABNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-AANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-AENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-ADNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-AFNNDT2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-ACNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-ABNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-AANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-AENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-ADNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-AFNNDTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ACNNDTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ABNNDTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-AANNDTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-AENNDTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-ADNNDTH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-AFNNDT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-ACNNDT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-ABNNDT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-AANNDT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11EK-AENNDT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11EK-ADNNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線マウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6 : 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*14 : おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-AFNNDT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ACNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ABNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-AANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-AENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-ADNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-AFNNDT2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-ACNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-ABNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-AANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-AENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-ADNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-AFNNDTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ACNNDTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ABNNDTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-AANNDTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-AENNDTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-ADNNDTH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-AFNNDT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-ACNNDT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-ABNNDT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-AANNDT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-AENNDT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-ADNNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (ケーブルマウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*14：おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0 / シリアルATAⅡ) RAID 追加機能※1 用]

おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能※1 用 (※7)	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-AFNNFT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNFT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNFT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNFT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNFT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNFTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNFTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNFTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNFTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNFTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNFTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNFTA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNFTA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNFTA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNFTA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNFSTA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNFTA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-AFNNFT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-ACNNFT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-ABNNFT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-AANNFT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-AENNFST0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-ADNNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

※1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

※2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

※3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

※7：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。

※14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

※60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能*1-7 用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能*1-7 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-AFNNFT2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNFT2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNFT2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNFT2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNFT2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNFT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AFNNFTH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNFTH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNFTH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNFTH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNFTH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNFTH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AFNNFT0			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ACNNFT0			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ABNNFT0			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AANNFT0			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-AENNFT0			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-ADNNFT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7：RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *14：おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S I. 0 / シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3. 06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-AFNNKR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2. 93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNKR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2. 80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNKR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNKR2									
	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNNKR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3. 06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNKRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2. 93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNKRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2. 80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNKRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNKRH									
	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNNKRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNKRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3. 06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNKRA									
	Xeon X3470 x1CPU (2. 93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNKRA									
	Xeon X3460 x1CPU (2. 80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNKRA									
	Xeon X3430 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNKRA									
	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNNKRA									
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNKRA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3. 06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-AFNNKRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2. 93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-ACNNKRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2. 80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-ABNNKRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-AANNKRO									
	Core i3-540 x1CPU (3. 06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-AENNNKRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2. 80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-ADNNKRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *14 : おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7. 1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-AFNNKR2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNKR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNKR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNKR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNNR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AFNNKRH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNKRH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNKRH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNKRH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNNRH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNKRH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AFNNKRO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ACNNKRO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ABNNKRO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AANNKRO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-AENNNKRO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-ADNNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *14 : おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2 + *3	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-AFNNDR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ACNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ABNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-AANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-AENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-ADNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-AFNNDR2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-ACNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-ABNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-AANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-AENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-ADNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-AFNNDRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ACNNDRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-ABNNDRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-AANNDRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-AENNDRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-ADNNDRH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-AFNNDRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-ACNNDRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-ABNNDRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-AANNDRO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11EK-AENNDRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11EK-ADNNDRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*6 : 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14 : おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インターフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型) シリアル ATA II] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-AFNNDR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ACNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ABNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-AANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-AENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-ADNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-AFNNDR2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-ACNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-ABNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-AANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-AENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-ADNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-AFNNDRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ACNNDRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-ABNNDRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-AANNDRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-AENNDRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-ADNNDRH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-AFNNDRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-ACNNDRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-ABNNDRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-AANNDRO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-AENNDRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-ADNNDRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*9：ラックタイプモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14：おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インターフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ) RAID 追加機能キット用]

おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能キット用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-AFNNFR2	完売しました。									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNFR2										
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNFR2										
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNFR2										
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNFR2										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNFR2										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNFRH										
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNFRH										
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNFRH										
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNFRH										
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNFRH										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNFRH										
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AFNNFRA										
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ACNNFRA										
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-ABNNFRA										
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-AANNFRA										
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-AENNFRA										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-ADNNFRA										
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-AFNNFRO										
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-ACNNFRO										
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-ABNNFRO										
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-AANNFRO										
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-AENNFRO										
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-ADNNFRO										
各モデル共通仕様	標準搭載品					1000BASE-Tx1										
	標準添付品					JP1/ServerConductor/Agent(Windows)										

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル (3年) の4年以降、標準1年無償保証製品の2年以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能*^⑨ - 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能* ^⑨ - 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-AFNNFR2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNFR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNFR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNFR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNFR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AFNNFRH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ACNNFRH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-ABNNFRH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-AANNFRH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-AENNFRH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-ADNNFRH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AFNNFRO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ACNNFRO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-ABNNFRO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-AANNFRO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-AENNFRO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-ADNNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

①HA8000/TS10AK1 [RAID (3.5 型 SAS1.0/シリアルATA II)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-1FNNKT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNKT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNKT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNKT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNNKT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNKTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNKTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNKTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNKTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNNKTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNKTA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNKTA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNKTA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNKTA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNNKTA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNKTA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1FNNKTO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1CNNKTO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1BNNKTO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1ANNKTO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-1ENNNKTO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-1DNNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/TS10BK1 [RAID(2.5型SAS1.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-1FNNKT2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNKT2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNKT2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNKT2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNNKT2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1FNNKTH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNKTH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNKTH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNKTH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNNKTH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNKTH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1FNNKTO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1CNNKTO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1BNNKTO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1ANNKTO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-1ENNNKTO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-1DNNKTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型シリアルATAⅡ)] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2+*3	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-1FNNDT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1CNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1BNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1ANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-1ENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-1DNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1FNNDT2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1CNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1BNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1ANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-1ENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-1DNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1FNNDTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1CNNDTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1BNNDTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1ANNDTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-1ENNDTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-1DNNDTH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1FNNDT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1CNNDT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1BNNDT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1ANNDT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11EK-1ENNDT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11EK-1DNNDT0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6 : 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*14 : おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] 標準モデル / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-1FNNDT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1CNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1BNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1ANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-1ENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-1DNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1FNNDT2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1CNNDT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1BNNDT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1ANNDT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-1ENNDT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-1DNNDT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1FNNDTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1CNNDTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1BNNDTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1ANNDTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-1ENNDTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-1DNNDTH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1FNNDT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1CNNDT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1BNNDT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1ANNDT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-1ENNDT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-1DNNDT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (ケーブルマウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ) RAID 追加機能※[＊] 用] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能※ [＊] 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-1FNNFT2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNFT2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNFT2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNFT2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNFT2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNFTH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNFTH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNFTH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNFTH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNFTH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNFTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNFTA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNFTA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNFTA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNFTA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNFTA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNFTA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1FNNFT0									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1CNNFT0									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1BNNFT0									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1ANNFT0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-1ENNFT0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-1DNNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (ケーブルマウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*14: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、P.71 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能*1-7用] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能*1-7用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-1FNNFT2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNFT2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNFT2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNFT2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNFT2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNFT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1FNNFTH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNFTH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNFTH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNFTH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNFTTH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNFTTH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1FNNFT0			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1CNNFT0			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1BNNFT0			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1ANNFT0			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-1ENNFT0			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-1DNNFT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	キーボード(109 キー、USB)、マウス(有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *14：おまかせ安心モデル(3年)の4年以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-1FNNKR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNKR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNKR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNKR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNNKR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNKRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNKRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNKRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNKRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNNKRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNKRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNKRA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNKRA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNKRA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNKRA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNNKRA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNKRA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1FNNKRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1CNNKRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1BNNKRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1ANNKRO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-1ENNNKRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-1DNNKRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-1FNNKR2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNKR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNKR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNKR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNNR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1FNNKRH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNKRH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNKRH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNKRH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNNRH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNKRH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1FNNKRO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1CNNKRO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1BNNKRO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1ANNKRO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-1ENNNKRO			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-1DNNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [R A I D 1 (3.5 型シリアルATAⅡ)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*2) (*6)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11EK-1FNDDR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1CNDDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1BNDDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1ANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-1ENDDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-1DNDDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1FNDDR2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1CNDDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1BNDDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11EK-1ANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11EK-1ENDDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11EK-1DNDDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1FNNDRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1CNNDRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1BNNDRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11EK-1ANNDRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11EK-1ENNDRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11EK-1DNNDRH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1FNNDRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1CNNDRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1BNNDRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11EK-1ANNDR0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11EK-1ENNDRO									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11EK-1DNNDRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*6：標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。

*9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスク コントローラ	HDD	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (*2)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11FK-1FNNDR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1CNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1BNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1ANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-1ENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-1DNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版バンドルモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1FNNDR2									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1CNNDR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1BNNDR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQDT11FK-1ANNDR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQDT11FK-1ENNDR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQDT11FK-1DNNDR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1FNNDRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1CNNDRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1BNNDRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11FK-1ANNDRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11FK-1ENNDRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11FK-1DNNDRH									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1FNNDRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1CNNDRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1BNNDRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11FK-1ANNDR0									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11FK-1ENNDR0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11FK-1DNNDRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0/シリアルATAⅡ) RAID 追加機能*⁷ 用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能* ⁷ 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11AK-1FNNFR2	完売しました。								
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNFR2									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNFR2									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNFR2									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNFR2									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNFR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNFRH									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNFRH									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNFRH									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNFRH									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNFRH									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNFRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1FNNFRA									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1CNNFRA									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1BNNFRA									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11AK-1ANNFRA									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11AK-1ENNFRA									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11AK-1DNNFRA									
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1FNNFRO									
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1CNNFRO									
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1BNNFRO									
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11AK-1ANNFRO									
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11AK-1ENNFR0									
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11AK-1DNNFR0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*14: おまかせ安心モデル(3年)の4年以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能*₁ - 用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*14)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能* ₁ - 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQUT11BK-1FNNFR2	完売しました。		
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNFR2			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNFR2			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNFR2			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNFR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1FNNFRH			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1CNNFRH			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1BNNFRH			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQUT11BK-1ANNFRH			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQUT11BK-1ENNFRH			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQUT11BK-1DNNFRH			
OS なしモデル	Xeon X3480 x1CPU (3.06GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1FNNFRO			
	Xeon X3470 x1CPU (2.93GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1CNNFRO			
	Xeon X3460 x1CPU (2.80GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1BNNFRO			
	Xeon X3430 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/8MB)					GQAT11BK-1ANNFRO			
	Core i3-540 x1CPU (3.06GHz/2x256KB/4MB)					GQAT11BK-1ENNFR2			
	Pentium G6950 x1CPU (2.80GHz/2x256KB/3MB)					GQAT11BK-1DNNFR2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx1
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *14: おまかせ安心モデル(3年)の4年以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AK1
TS10 BK1
TS10 EK1
TS10 FK1

プロセッサ

※ HA8000/TS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

- 選択
- プロセッサ
〔Pentium G6950 (2.80GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。
 - プロセッサ
〔Core i3-540 (3.06GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。
 - プロセッサ
〔Xeon X3430 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。
 - プロセッサ
〔Xeon X3460 (2.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。
 - プロセッサ
〔Xeon X3470 (2.93GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。
 - プロセッサ
〔Xeon X3480 (3.06GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続〔搭載〕可
○ : 選択接続〔搭載〕のみ

メモリー

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

- 選択
- メモリーボード
〔1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ701G2REX) [カスタム] ¥6,300 (税込)
(GQ-MJ701G2R) ¥6,300 (税込)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。
 - メモリーボード
〔2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ702G2REX) [カスタム] ¥11,550 (税込)
(GQ-MJ702G2R) ¥11,550 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。
 - メモリーボード
〔4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ704G2REX) [カスタム] ¥23,100 (税込)
(GQ-MJ704G2R) ¥23,100 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。
 - メモリーボード
〔8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ708G2REX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-MJ708G2R) ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/TS10 AK1, BK1, EK1, FK1>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) 搭載時は、メモリスロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリスロット1, 3へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) と1枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 1GBメモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [RAID (3.5 型 SAS1.0/シリアル ATA II)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スロット [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	×
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[5]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[4]	3	③	②	①	×
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[2]	1	×	①	×	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	1	×	①	×	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スロット [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	×	×	×	●
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	×
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[5]	3	①	②	③	×
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[4]	3	③	②	①	×
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[2]	1	×	①	×	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	1	×	①	×	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スロット [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	④
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	4	①	②	③	④
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[5]	4	①	②	③	④
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[4]	4	④	③	②	①
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[2]	1	×	①	×	②
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	2	×	①	×	②

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 1 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン	PCI Express 4 レーン	PCI Express 2.0 8 レーン
				スロット [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401E00NEX GQ-SCS7401E00N	[3]	1	①	②	③	④
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[3]	4	①	②	③	④
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[5]	4	①	②	③	④
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[4]	4	④	③	②	①
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[2]	1	×	①	×	②
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	2	×	①	×	②

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

内蔵デバイス


※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>


システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



内蔵DVD-ROM
[DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1) ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1CEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDCEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0CEX) [カスタム] 売完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWACEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00CEX) [カスタム] 売完了しました。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1) ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1BEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFBE) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDBEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0BEX) [カスタム] 売完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWABEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00BEX) [カスタム] 売完了しました。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1) ・メディア (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX3AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX2AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX1AEX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXFAX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VXDAX) [カスタム] 売完了しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VX0AEX) [カスタム] 売完了しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWAAEX) [カスタム] 売完了しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00AEX) [カスタム] 売完了しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY/DAT1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY/DAT1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY/DAT1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DQS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL	GQ-AY7/DATCL1 ¥4,725 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AK1
TS10 BK1
TS10 EK1
TS10 FK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT [USB]	内蔵DAT [USB]
		内蔵DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・メディア(DDSデータカートリッジ(HS-4/170S))x10巻付き	内蔵DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) (*1)
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WX3NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WX2NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WX1NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X2NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WFXNEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200XFNEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200XFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720WDXNEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200XDNEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200XDNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X0NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X0NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W00NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X00NEX) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X00NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD5720W000N) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X000N) [カスタム]	内蔵DAT [USB]セット (GQ-SUD57200X000N) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照します。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9.1-9.3 (1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72)用 DAT72データカートリッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DA11210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DA11230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DA11260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72)用 DDSクリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DA1CL1 ¥4,725(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AK1
TS10 BK1
TS10 EK1
TS10 FK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル（5年/4年/3年）/標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵RDX（RDX 5型 USB(2.0)） ・カートリッジ（160GB）[GQ-AY7RX16]x1 個付き		内蔵RDX（RDX 5型 USB(2.0)） ・カートリッジ（500GB）[GQ-AY7RX51]x1 個付き	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR5110XFNEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XDNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR5110XDNEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XONEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR5110XONEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XPNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR5110XPNEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51160WANEX) [カスタム] ¥178,500(税込)		内蔵RDXセット (GQ-SUR5110WANEX) [カスタム] ¥210,000(税込)	
内蔵RDXセット (GQ-SUR5116000NEX) [カスタム] ¥50,400(税込)		内蔵RDXセット (GQ-SUR5110000NEX) [カスタム] ¥81,900(税込)	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51160000N) ¥50,400(税込)		内蔵RDXセット (GQ-SUR5110000N) ¥81,900(税込)	
バックアップソフトウェアなし		バックアップソフトウェアなし	

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 3年-サポート（1年分）が付属します。

内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル（5年/4年/3年）/標準モデル用]


バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵RDX（RDX 5型 USB(2.0)） ・カートリッジ（500GB）[GQ-AY7RX50]x1 個付き		内蔵RDX（RDX 5型 USB(2.0)） ・カートリッジ（500GB）[GQ-AY7RX50]x1 個付き	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XDNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XDNEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XONEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XONEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XPNEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XPNEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR51500WANEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR51500WANEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000NEX) [カスタム] 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000NEX) [カスタム] 完売しました。	
内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000N) 完売しました。		内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000N) 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		バックアップソフトウェアなし	

- ・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 3年-サポート（1年分）が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1 個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥29,400(税込)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥60,900(税込)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ	GQ-AY7RX50 完売しました。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AK1
TS10 BK1
TS10 EK1
TS10 FK1

(b) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x30 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V00CEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x25 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V00BEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x20 巻 (5巻/年+5巻/1お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD7752V00AEX) [カスタム] 完売しました。

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1年分)が付属します。
- *1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72 デュアル・トラック Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DA1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA1230 ¥94,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DUS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AK1
TS10 BK1
TS10 EK1
TS10 FK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1) ・ドライブ(デューティ) [HS-4/170S] x10巻付き	内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1)
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚) + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚) + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XNEX) [カスタム]
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XNEX) [カスタム]
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 (DVD) + Advanced Open File Option (CD) + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD77520W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520W0NEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵DATセット (GQ-SUD77520W0N) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520W0N) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-104-015(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DAT72テープ-トリック Maxell:HS-4/170S GQ-SAY70AT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY70AT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY70AT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用	DDSクリーニングテープ Maxell:HS-4/CL GQ-AY70ATCL1 ¥4,725(税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AK1
TS10 BK1
TS10 EK1
TS10 FK1

(d) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 対応 (7-テープ-リット (DAT160)) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0CEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 対応 (7-テープ-リット (DAT160)) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0BEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 対応 (7-テープ-リット (DAT160)) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0AEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWAAEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [カスタム] 売完了

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
- *1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープレット Maxell: DAT160	GQ-SAY7DA11310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DA11330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DA11360 ¥289,800 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープレット Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DA11410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DA11430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DA11460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DA1CL2 ¥21,000 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AK1
TS10 BK1
TS10 EK1
TS10 FK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] (*1) ・ドライブ(データ) [DAT160] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] (*1)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X0NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X0NEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD)(CD)	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600W0NEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00N) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160000N) [カスタム] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9600-10000 (1年分) が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピングキット Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥48,300(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥144,900(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥289,800(税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーピングキット Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥21,000(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A K 1 [RAID(3.5 型 SAS1.0/シリアル ATA II)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型 (*1)				5 型	DVD-ROM 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70738AEX GQ-UH70738ARX GQ-UH70738A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71468AEX GQ-UH71468ARX GQ-UH71468A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73008AEX GQ-UH73008ARX GQ-UH73008A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74508AEX GQ-UH74508ARX GQ-UH74508A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH76008AEX GQ-UH76008ARX GQ-UH76008A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504AEX GQ-UH72504ARX GQ-UH72504A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75004AEX GQ-UH75004ARX GQ-UH75004A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710004AEX GQ-UH710004ARX GQ-UH710004A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH720004AEX GQ-UH720004ARX GQ-UH720004A	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵DATA [USB]セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATAセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DATAセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リウムは、異なる容量の HDD にて構築できません。「ディスクレイ」リウム単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途 SCSI ホストカードが必要です。

*3:別途 SAS ホストカードが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*6:Linux 環境では非サポートとなります。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B K 1 [RAID(2.5 型 SAS1.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ										5 型	DVD-ROM 専用
			2.5 型 (*1)											
			1	2	3	4	5	6	7	8				
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71468CEX GQ-UH71468CRX GQ-UH71468C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH73008CEX GQ-UH73008CRX GQ-UH73008C	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×		
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		
内蔵DATA [USB]セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リウムは、異なる容量の HDD にて構築できません。「ディスクレイ」リウム単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途 SCSI ホストカードが必要です。


*3:別途 SAS ホストカードが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*6:Linux 環境では非サポートとなります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E K 1 [RAID1 (3.5 型シリアルATAⅡ)]モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD-ROM 専用
1	2	3	4	5	6	7	8	9
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72504KBEX GQ-SUH72504KBRX GQ-SUH72504KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75004KBEX GQ-SUH75004KBRX GQ-SUH75004KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH710004KBEX GQ-SUH710004KBRX GQ-SUH710004KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH720004KBEX GQ-SUH720004KBRX GQ-SUH720004KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵D A T [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵D A T セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵D A T セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D X セット (160GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D X セット (500GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。

*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

*6:Linux 環境では非ホットとなります。

＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F K 1 [ディスク (3.5 型シリアルATAⅡ)]モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD-ROM 専用
1	2	3	4	5	6	7	8	9
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72504KBEX GQ-SUH72504KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75004KBEX GQ-SUH75004KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH710004KBEX GQ-SUH710004KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH720004KBEX GQ-SUH720004KB	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●
内蔵D A T [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD5720xxxxEX GQ-SUD5720xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵D A T セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵D A T セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D X セット (160GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵R D X セット (500GB/5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR515xxxxxEX GQ-SUR515xxxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。


*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

*6:Linux 環境では非ホットとなります。



<システム装置および内蔵オプション編>



その他

<ラックキャビネットへ搭載の場合>

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7690)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7691)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1)保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2)最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3.ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



ー ラックキャビネットへの搭載パターン ー

<重要>

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業経由にてラックキャビネット用の発注時指定事項をご提示いただき、ご希望の搭載位置などをご連絡願います。
詳細は、弊社営業にお問合わせ下さい。

<ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合>

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7689)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。