

H I T A C H I   A d v a n c e d   S e r v e r  
H A 8 0 0 0 シリーズ  
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)  
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)  
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。  
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

## 「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

### <他社所有商標に関する表示>

- ・Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

### <断り書き>

- ・本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・本資料では、  
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、  
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、  
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を  
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を  
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を  
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を  
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を  
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、  
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、  
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用の単位は、
- |   |             |
|---|-------------|
| K | : 1, 024    |
| k | : $10^3$    |
| M | : $10^6$    |
| G | : $10^9$    |
| T | : $10^{12}$ |
- で換算しています。

## お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。  
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

### HCAセンタ

**<フリーダイヤル> 0120-2580-91**

<受付時間> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

#### ●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。  
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/TS20 FK1, GK1 (2010年11月～現在)



HA8000/TS20 FK1, GK1  
(タワータイプ)  
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 FK1  
(ラックタイプ)  
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 GK1  
(ラックタイプ)  
(筐体色：黒)


HA8000/TS20 FK1, GK1 (2010年11月～現在) システム装置 機器仕様

| モデル名                |  |  | TS20 FK1                                                                                                                                                                                                                              | TS20 GK1 |
|---------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 筐体タイプ               |  |  | タワータイプ (ラックタイプ [5U])                                                                                                                                                                                                                  |          |
| CPU (周波数)           |  |  | Intel®Xeon®プロセッサ E5503 (2GHz) / E5620 (2.40GHz) / E5640 (2.66GHz) / X5670 (2.93GHz)                                                                                                                                                   |          |
| プロセッサ数 (CPUコア数)     |  |  | 最小1 / 最大2<br>(Intel®Xeon®プロセッサ E5503:2, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:4, Intel®Xeon®プロセッサ X5670:6)                                                                                                                                     |          |
| キャッシュメモリー           |  |  | Intel®Xeon®プロセッサ E5503:データ 2x32KB+命令 2x32KB,<br>Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:データ 4x32KB+命令 4x32KB,<br>Intel®Xeon®プロセッサ X5670:データ 6x32KB+命令 6x32KB                                                                                     |          |
| 1次/1CPU             |  |  | Intel®Xeon®プロセッサ E5503:2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:4x256KB,<br>Intel®Xeon®プロセッサ X5670:6x256KB                                                                                                                               |          |
| 2次/1CPU             |  |  | Intel®Xeon®プロセッサ E5503:4MB, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640/X5670:12MB                                                                                                                                                                   |          |
| 3次/1CPU             |  |  | Intel 社製 5500                                                                                                                                                                                                                         |          |
| チップセット              |  |  | Intel®Xeon®プロセッサ E5503:4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:5.86GT/s,<br>Intel®Xeon®プロセッサ X5670:6.40GT/s                                                                                                                            |          |
| システムバス (QPI) 周波数 *1 |  |  | 最小:1GB/最大:48GB [(24GB/CPU) x2]                                                                                                                                                                                                        |          |
| メインメモリー             |  |  | 6 [(3スロット/CPU) x2]                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 容量                  |  |  | 1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)                                                                                                                                                                                    |          |
| スロット数               |  |  | ECC DDR3 1333 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応,<br>Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応                                                                                                            |          |
| サブメモリー容量            |  |  | Intel®Xeon®プロセッサ E5503:800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E5620/E5640:1066MHz,<br>Intel®Xeon®プロセッサ X5670:1333MHz                                                                                                                                |          |
| 仕様                  |  |  | ServerEngines Pilot2 [オンボード] / 32MB                                                                                                                                                                                                   |          |
| 動作周波数               |  |  | 640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)                                                                                                                                             |          |
| 表示機能                |  |  | アクセラレータ/VRAM                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 表示解像度 (表示色) *2      |  |  | 640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)                                                                                                                                             |          |
| ハードディスク (本体内部) *3   |  |  | 最大容量 *4                                                                                                                                                                                                                               |          |
| RAID 0              |  |  | 4.8TB ((600GBx3) x1RAID+ (600GBx5) x1RAID)                                                                                                                                                                                            |          |
| RAID 5              |  |  | 3.6TB ((600GBx4) x2RAID)                                                                                                                                                                                                              |          |
| サポート HDD 容量         |  |  | 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (3.5 型)                                                                                                                                                                                              |          |
| インタフェース             |  |  | SAS                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 回転数                 |  |  | 15000r/min                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ホットプラグ/ホットスワップ      |  |  | ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応                                                                                                                                                                                                                  |          |
| RAID コントローラ         |  |  | コントローラ                                                                                                                                                                                                                                |          |
| インタフェース             |  |  | 日立製 HRA381 [PCI Express<x8>]                                                                                                                                                                                                          |          |
| チャンネル数              |  |  | SAS                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| キャッシュ容量             |  |  | 8ポート (HDD1 台/ポート)                                                                                                                                                                                                                     |          |
| サポート RAID レベル       |  |  | 256MB (SDRAM/ECC)                                                                                                                                                                                                                     |          |
| DVD-ROM             |  |  | RAID 0, 1, 5, 10, JBOD                                                                                                                                                                                                                |          |
| 拡張ストレージベイ           |  |  | 薄型, DVD-ROM:8 倍速/CD-ROM:24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)                                                                                                                                                                                 |          |
| 3.5 型 (HDD 専用)      |  |  | 標準 4/最大 8                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 2.5 型 (HDD 専用)      |  |  | —                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 5 型 (リムーバブルディスク専用)  |  |  | 標準 8/最大 16                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 5 型 (DVD-ROM 専用)    |  |  | 2                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| PCIスロット             |  |  | 1                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 標準インターフェイス          |  |  | PCI Express 2.0<x8>x2 [RAIDポートにて1スロット占有], PCI Express 2.0<x4>x2                                                                                                                                                                       |          |
| LAN                 |  |  | ディスプレイ (ミニ D-SUB15ピン) x1, シリアル (D-SUB9ピン) x1, USB (USB2.0) x6<br>[フロント x2, リア x4 (9ピンタイプ:2ポート+ポート/ポートにて占有)/ラックタイプ:(1ポート+コンソール切替ユニット又はディスプレイ/キーボードユニットにて占有)] *6                                                                        |          |
| コントローラ              |  |  | Intel 社製 82576EBx1 [オンボード/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ベースボード管理モジュール専用]                                                                                                                                                               |          |
| インタフェース             |  |  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]                                                                                                                                                       |          |
| Wake On LAN 機能      |  |  | ポート *7                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 外形寸法                |  |  | タワータイプ:254(W)x650(D)x442(H)mm [フロントパネル/突起物含む],<br>ラックタイプ:485(W)x626(D)x210(H)mm [取付金具含む], 425(W)x599(D)x210(H)mm [取付金具含まず]                                                                                                            |          |
| 質量 [標準値] (O内は最大質量値) |  |  | タワータイプ:約 23.4kg (35.6kg)<br>[ラックタイプ:約 27.7kg (39.9kg)]                                                                                                                                                                                |          |
| 電源                  |  |  | タワータイプ:約 22.6kg (32.2kg)<br>[ラックタイプ:約 26.9kg (36.5kg)]                                                                                                                                                                                |          |
| 電圧 周波数              |  |  | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 電源コードプラグ形状 (本数)     |  |  | 接地型 2 極差込プラグ (標準:1 本, 電源ユニット (オプション) 搭載時:2 本)                                                                                                                                                                                         |          |
| 冗長化電源               |  |  | 1 (標準)+1 (オプション) [ホットプラグ 対応]                                                                                                                                                                                                          |          |
| 冗長 FAN              |  |  | ポート (フロント 2 [冗長]+2 [冗長], リア 2 [冗長]) [ホットプラグ 非対応]                                                                                                                                                                                      |          |
| 電力制御                |  |  | 静的パワーキャッピング/動的パワーキャッピング                                                                                                                                                                                                               |          |
| 運用時消費電力 *8 / 最大消費電力 |  |  | 435W/576W                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 最大消費電力              |  |  | 425W/579W                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 省エネ法 (2011 年度) 区分   |  |  | 6.8A                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| に基づく表示              |  |  | J                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| エネルギー消費効率 *9        |  |  | Intel®Xeon®プロセッサ E5503:3.73 *14, Intel®Xeon®プロセッサ E5620:1.68,<br>Intel®Xeon®プロセッサ E5640:1.48, Intel®Xeon®プロセッサ X5670:0.96                                                                                                             |          |
| VCCI 基準 *10 / 騒音    |  |  | クラス A 情報技術装置 / 40dB 以下 *11                                                                                                                                                                                                            |          |
| インストール OS           |  |  | Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) /<br>Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *12 /<br>Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *12 |          |
| サポート OS             |  |  | <a href="http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf">http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf</a>                                                               |          |
| 添付ソフトウェア            |  |  | JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サード管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール],<br>HRA Utility (Windows) [ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール                                                                  |          |
| 主な添付品 *13           |  |  | 電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (キー/マウス, USB)                                                                                                                                          |          |

- \*1: Intel QuickPath Interconnect の路です。  
 \*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。  
 \*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。  
 \*4: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。  
 \*5: RAID ボード増設時の最大容量です。  
 \*6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。  
 \*7: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。  
 \*8: 通常使用時の目安の値です。  
 \*9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTPS) で除したものです。  
 \*10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。  
 \*11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が故障した場合には本基準値を超えることがあります。  
 \*12: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。  
 \*13: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。  
 \*14: 省エネ法 (2011 年度) を未達成 (100%未満) となります。

## ● 前面

### <TS20FK1 モデル タワータイプ>



#### A : フロントドア (タワータイプのみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。  
通常は閉じておきます。

#### B : ドアロック (タワータイプのみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

#### C : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

#### D : HDD ステータスランプ [TS20FK1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

#### E : HDD アクセスランプ [TS20GK1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

#### F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～4

[TS20FK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

#### G : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 5～8

[TS20FK1 モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

#### H : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[TS20GK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

#### I : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9～16

[TS20GK1 モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

#### J : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

#### K : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

#### L : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

#### M : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

#### N : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。  
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

#### O : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。  
システム動作には影響しません。

#### P : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

#### Q : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

#### R : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




### <TS20GK1 モデル タワータイプ>







## <TS20FK1 モデル ラックタイプ>



## <TS20GK1 モデル ラックタイプ>



## ● 背面



### A : 電源コネクタ

### B : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1、2となります。  
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

### C : 電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

### D : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)


### E : ディスプレイインタフェースコネクタ

### F : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。  
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。  
また、USB対応機器を接続します。

### G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 2、1 となります。  
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。




### H : 拡張スロット (PCI)


PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。  
スロット番号は上から順に1~4となります。  
拡張スロット (PCI) 2 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

### I : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。  
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3. 5 型 SAS1. 0 ) ] おまかせ安心モデル ( 5 年 ) / タワータイプ

| モデル                                                                                                                                                    | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                       | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM          | セット形名            | 希望小売価格  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|---------|
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                 | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAIDコントローラ<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(※2) (※4) (※8) | 選択<br>(※1) | DVD-ROM<br>(8倍速) | GQVT21FK-C5NNPT2 | 完売しました。 |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21FK-C4NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21FK-C3NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQVT21FK-C1NNPT2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                    | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C5NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C4NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C3NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C1NNPT2 |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き] モデル<br>(※60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21FK-C5NNPTH |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21FK-C4NNPTH |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21FK-C3NNPTH |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQVT21FK-C1NNPTH |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き] モデル<br>(※60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C5NNPTH |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C4NNPTH |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C3NNPTH |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQUT21FK-C1NNPTH |         |
| OS なしモデル                                                                                                                                               | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQAT21FK-C5NNPT0 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQAT21FK-C4NNPT0 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQAT21FK-C3NNPT0 |         |
|                                                                                                                                                        | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQAT21FK-C1NNPT0 |         |

|          |       |                                                                       |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                                                          |
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー、USB)、マウス (有線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 5 年 ) / タワータイプ

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                       | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM          | セット形名            | 希望小売価格  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|---------|
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAIDコントローラ<br>HRA381<br>SAS I/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8倍速) | GQVT21GK-C5NNPT2 | 完売しました。 |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21GK-C4NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21GK-C3NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQVT21GK-C1NNPT2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C5NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C4NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C3NNPT2 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C1NNPT2 |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21GK-C5NNPTH |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21GK-C4NNPTH |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQVT21GK-C3NNPTH |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQVT21GK-C1NNPTH |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C5NNPTH |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C4NNPTH |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C3NNPTH |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQUT21GK-C1NNPTH |         |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQAT21GK-C5NNPT0 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQAT21GK-C4NNPT0 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                  | GQAT21GK-C3NNPT0 |         |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                  | GQAT21GK-C1NNPT0 |         |

|          |       |                                                                    |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                                                       |
|          | 標準添付品 | キーボード (109キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


\*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

\*8：リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3 . 5 型 SAS 1 . 0 ) ] おまかせ安心モデル ( 5 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

| モデル                                                                                                                                                      | プロセッサ                                      | ディスクレイ<br>コントローラ                       | 内蔵 RAID                       | メモリー          | DVD-ROM          | セット形名            | 希望小売価格  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAIDコントローラ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>( * 2 ) ( * 4 ) ( * 8 ) | 選択<br>( * 1 ) | DVD-ROM<br>(8倍速) | GQVT21FK-C5NNPR2 | 完売しました。 |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21FK-C4NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21FK-C3NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQVT21FK-C1NNPR2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C5NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C4NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C3NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C1NNPR2 |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 ) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21FK-C5NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21FK-C4NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21FK-C3NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQVT21FK-C1NNPRH |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 )      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C5NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C4NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C3NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQUT21FK-C1NNPRH |         |
| OS なしモデル                                                                                                                                                 | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQAT21FK-C5NNPRO |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQAT21FK-C4NNPRO |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQAT21FK-C3NNPRO |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQAT21FK-C1NNPRO |         |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*4 : 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

\*8 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 5 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

| モデル                                                                                                                                                      | プロセッサ                                      | ディスクアレイ<br>コントローラ                     | 内蔵 RAID                       | メモリー          | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------|
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID アダプタ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>( * 2 ) ( * 4 ) ( * 8 ) | 選択<br>( * 1 ) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21GK-C5NNPR2 | 完売しました。 |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21GK-C4NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21GK-C3NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQVT21GK-C1NNPR2 |         |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C5NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C4NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C3NNPR2 |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C1NNPR2 |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 ) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21GK-C5NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21GK-C4NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21GK-C3NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQVT21GK-C1NNPRH |         |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 )      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C5NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C4NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C3NNPRH |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQUT21GK-C1NNPRH |         |
| OS なしモデル                                                                                                                                                 | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQAT21GK-C5NNPRO |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQAT21GK-C4NNPRO |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQAT21GK-C3NNPRO |         |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQAT21GK-C1NNPRO |         |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*4 : 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

\*8 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3. 5 型 S A S 1. 0 ) ] おまかせ安心モデル ( 4 年 ) / タワータイプ

| モデ'ル                                                                                                                                                    | プ'ロセッサ                                     | デ'イスクア'リイ<br>コントローラ                    | 内蔵 RAID                                                                   | メモリー       | DVD-ROM           | セ'ット形名           | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*10) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                         |                                            |                                        |                                                                           |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プ'レインストールモデ'ル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID コント'ラ<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8)                                                      | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21FK-B5NNPT2 | 完売しました。 |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQVT21FK-B4NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQVT21FK-B3NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                           |            |                   | GQVT21FK-B1NNPT2 |         |               |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プ'レインストールモデ'ル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B5NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B4NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B3NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B1NNPT2 |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サ'ービス付き]モデ'ル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQVT21FK-B5NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQVT21FK-B4NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQVT21FK-B3NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                           |            |                   | GQVT21FK-B1NNPTH |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サ'ービス付き]モデ'ル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B5NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B4NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B3NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                           |            |                   | GQUT21FK-B1NNPTH |         |               |      |
| OS なしモデ'ル                                                                                                                                               | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | GQAT21FK-B5NNPT0                       |                                                                           |            |                   |                  |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) | GQAT21FK-B4NNPT0                       |                                                                           |            |                   |                  |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) | GQAT21FK-B3NNPT0                       |                                                                           |            |                   |                  |         |               |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     | GQAT21FK-B1NNPT0                       |                                                                           |            |                   |                  |         |               |      |
|                                                                                                                                                         |                                            |                                        |                                                                           |            |                   |                  |         |               |      |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                                |                                            | 標準搭載品                                  | 1000BASE-Tx2                                                              |            |                   |                  |         |               |      |
|                                                                                                                                                         |                                            | 標準添付品                                  | キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線マウス、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows) |            |                   |                  |         |               |      |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

\*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 4 年 ) / タワータイプ

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                       | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料 (月額) (*10) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|----------------|------|
|                                                                                                                                                       |                                            |                                        |                      |            |                   |                  |         | 維持保守           | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAIDコントローラ<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21GK-B5NNPT2 | 完売しました。 |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-B4NNPT2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-B3NNPT2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-B1NNPT2 |         |                |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B5NNPT2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B4NNPT2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B3NNPT2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B1NNPT2 |         |                |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-B5NNPTH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-B4NNPTH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-B3NNPTH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-B1NNPTH |         |                |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B5NNPTH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B4NNPTH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B3NNPTH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-B1NNPTH |         |                |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-B5NNPT0 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-B4NNPT0 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-B3NNPT0 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-B1NNPT0 |         |                |      |

|          |       |                                                                     |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                                                        |
|          | 標準添付品 | キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

\*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3 . 5 型 SAS 1 . 0 ) ] おまかせ安心モデル ( 4 年 ) / ラックタイプ (\*9)

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                      | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料 (月額) (*10) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|----------------|------|
|                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                      |            |                   |                  |         | 維持保守           | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID アダプタ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21FK-B5NNPR2 | 完売しました。 |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-B4NNPR2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-B3NNPR2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-B1NNPR2 |         |                |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B5NNPR2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B4NNPR2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B3NNPR2 |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B1NNPR2 |         |                |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-B5NNPRH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-B4NNPRH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-B3NNPRH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-B1NNPRH |         |                |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B5NNPRH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B4NNPRH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B3NNPRH |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-B1NNPRH |         |                |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-B5NNPRO |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-B4NNPRO |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-B3NNPRO |         |                |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-B1NNPRO |         |                |      |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

- \*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。  
 \*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 4 年 ) / ラックタイプ ( \*9 )


| モデル                                                                                                                                                     | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                      | 内蔵 RAID                    | メモリー         | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料 (月額) ( *10 ) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------|------------------|------|
|                                                                                                                                                         |                                            |                                       |                            |              |                   |                  |         | 維持保守             | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                  | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID アダプタ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>( *2 ) ( *4 ) ( *8 ) | 選択<br>( *1 ) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21GK-B5NNPR2 | 完売しました。 |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQVT21GK-B4NNPR2 |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQVT21GK-B3NNPR2 |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                            |              |                   | GQVT21GK-B1NNPR2 |         |                  |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                     | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B5NNPR2 |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B4NNPR2 |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B3NNPR2 |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B1NNPR2 |         |                  |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( *60 ) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQVT21GK-B5NNPRH |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQVT21GK-B4NNPRH |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQVT21GK-B3NNPRH |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                            |              |                   | GQVT21GK-B1NNPRH |         |                  |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( *60 )      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B5NNPRH |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B4NNPRH |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B3NNPRH |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                            |              |                   | GQUT21GK-B1NNPRH |         |                  |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQAT21GK-B5NNPRO |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQAT21GK-B4NNPRO |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                            |              |                   | GQAT21GK-B3NNPRO |         |                  |      |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                            |              |                   | GQAT21GK-B1NNPRO |         |                  |      |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

- \*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。  
 \*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。  
 \*4 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。  
 \*8 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*10 : おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。  
 \*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。



<システム装置および内蔵オプション編>




システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3. 5 型 SAS 1. 0 ) ] おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / タワータイプ

| モデ'ル                                                                                                                                                    | プ'ロセッサ                                     | デ'イスクア'リイ<br>コントローラ                    | 内蔵 RAID                                                                  | メモリー       | DVD-ROM           | セ'ット形名           | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*11) |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                         |                                            |                                        |                                                                          |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プ'レインストールモデ'ル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID コント'ラ<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8)                                                     | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21FK-A5NNPT2 | 完売しました。 |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQVT21FK-A4NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQVT21FK-A3NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                          |            |                   | GQVT21FK-A1NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プ'レインストールモデ'ル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A5NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A4NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A3NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A1NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サ'ービス付き]モデ'ル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQVT21FK-A5NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQVT21FK-A4NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQVT21FK-A3NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                          |            |                   | GQVT21FK-A1NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サ'ービス付き]モデ'ル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A5NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A4NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A3NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                          |            |                   | GQUT21FK-A1NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| OS なしモデ'ル                                                                                                                                               | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQAT21FK-A5NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQAT21FK-A4NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                                                                          |            |                   | GQAT21FK-A3NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                                                                          |            |                   | GQAT21FK-A1NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                            |                                        |                                                                          |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                                |                                            | 標準搭載品                                  |                                                                          |            |                   | 1000BASE-Tx2     |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                            | 標準添付品                                  | キ'ーボ'ード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |            |                   |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |

- \*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。  
 \*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID0、RAID10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。  
 \*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)  
 \*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / タワータイプ

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                      | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*11) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                      |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID アダプタ<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21GK-A5NNPT2 | 完売しました。 |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A4NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A3NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A1NNPT2 |         |               |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A5NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A4NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A3NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A1NNPT2 |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A5NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A4NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A3NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A1NNPTH |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A5NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A4NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A3NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-A1NNPTH |         |               |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-A5NNPT0 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-A4NNPT0 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-A3NNPT0 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-A1NNPT0 |         |               |      |

|          |       |                                                                     |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                                                        |
|          | 標準添付品 | キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3.5 型 SAS1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

| モデル                                                                                                                                                      | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                      | 内蔵 RAID                       | メモリー          | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料 (月額) ( * 11 ) |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                          |                                            |                                       |                               |               |                   |                  |         | 維持保守              | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID アダプタ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>( * 2 ) ( * 4 ) ( * 8 ) | 選択<br>( * 1 ) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21FK-A5NNPR2 | 完売しました。 |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21FK-A4NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21FK-A3NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQVT21FK-A1NNPR2 |         |                   |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A5NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A4NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A3NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A1NNPR2 |         |                   |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 ) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21FK-A5NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21FK-A4NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQVT21FK-A3NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQVT21FK-A1NNPRH |         |                   |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 )      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A5NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A4NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A3NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQUT21FK-A1NNPRH |         |                   |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                                 | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQAT21FK-A5NNPRO |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQAT21FK-A4NNPRO |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                               |               |                   | GQAT21FK-A3NNPRO |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                               |               |                   | GQAT21FK-A1NNPRO |         |                   |      |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

- \*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。  
 \*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。  
 \*4 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。  
 \*8 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。  
 \*11 : おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応  
 \*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] おまかせ安心モデル ( 3 年 ) / ラックタイプ ( \* 9 )

| モデル                                                                                                                                                      | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                       | 内蔵 RAID                       | メモリー          | DVD-ROM          | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料 (月額) ( * 11 ) |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-------------------|------|
|                                                                                                                                                          |                                            |                                        |                               |               |                  |                  |         | 維持保守              | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAIDコントローラ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>( * 2 ) ( * 4 ) ( * 8 ) | 選択<br>( * 1 ) | DVD-ROM<br>(8倍速) | GQVT21GK-A5NNPR2 | 完売しました。 |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21GK-A4NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21GK-A3NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQVT21GK-A1NNPR2 |         |                   |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A5NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A4NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A3NNPR2 |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A1NNPR2 |         |                   |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 ) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21GK-A5NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21GK-A4NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQVT21GK-A3NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQVT21GK-A1NNPRH |         |                   |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>( * 60 )      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A5NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A4NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A3NNPRH |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQUT21GK-A1NNPRH |         |                   |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                                 | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQAT21GK-A5NNPRO |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQAT21GK-A4NNPRO |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                               |               |                  | GQAT21GK-A3NNPRO |         |                   |      |
|                                                                                                                                                          | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                               |               |                  | GQAT21GK-A1NNPRO |         |                   |      |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

\*2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

\*4 : 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


\*8 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*9 : ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*11 : おまかせ安心モデル (3年)、標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応

\*60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3. 5 型 SAS 1. 0 ) ] 標準モデル/タワータイプ

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                                                     | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM          | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*11) |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|---------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                       |                                            |                                                                      |                      |            |                  |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAIDコントローラ<br>HRA381<br>SAS 1/F                               | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8倍速) | GQVT21FK-35NNPT2 | 完売しました。 |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQVT21FK-34NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQVT21FK-33NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                                                      |                      |            |                  | GQVT21FK-31NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-35NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-34NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-33NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-31NNPT2 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQVT21FK-35NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQVT21FK-34NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQVT21FK-33NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                                                      |                      |            |                  | GQVT21FK-31NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-35NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-34NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-33NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                                                      |                      |            |                  | GQUT21FK-31NNPTH |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQAT21FK-35NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQAT21FK-34NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                                                      |                      |            |                  | GQAT21FK-33NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                                                      |                      |            |                  | GQAT21FK-31NNPT0 |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       |                                            |                                                                      |                      |            |                  |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
| 各モデル共通仕様                                                                                                                                              | 標準搭載品                                      | 1000BASE-Tx2                                                         |                      |            |                  |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                       | 標準添付品                                      | キーボード (109キー、USB)、マウス(有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |                      |            |                  |                  |         |               |      |  |  |  |  |  |  |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




②H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] 標準モデル/タワータイプ

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスクアレイ<br>コントローラ                     | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*11) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                      |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID アダプタ<br>HRA381<br>SAS 1/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21GK-35NNPT2 | 完売しました。 |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-34NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-33NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-31NNPT2 |         |               |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-35NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-34NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-33NNPT2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-31NNPT2 |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-35NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-34NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-33NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21GK-31NNPTH |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-35NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-34NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-33NNPTH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQUT21GK-31NNPTH |         |               |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-35NNPT0 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-34NNPT0 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-33NNPT0 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQAT21GK-31NNPT0 |         |               |      |

|          |       |                                                                         |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                                                            |
|          | 標準添付品 | キーボード (109 キー, USB), マウス (有線, USB), JPI/ServerConductor/Agent (Windows) |

- \*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。  
 \*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。  
 \*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。  
 \*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)  
 \*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [ R A I D ( 3.5 型 SAS1.0 ) ] 標準モデル/ラックタイプ (\*9)

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                      | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*11) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                       |                                            |                                       |                      |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAID アダプタ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21FK-35NNPR2 | 完売しました。 |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-34NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-33NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-31NNPR2 |         |               |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-35NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-34NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-33NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-31NNPR2 |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-35NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-34NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-33NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQVT21FK-31NNPRH |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-35NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-34NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-33NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQUT21FK-31NNPRH |         |               |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-35NNPRO |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-34NNPRO |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-33NNPRO |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                       |                      |            |                   | GQAT21FK-31NNPRO |         |               |      |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [ R A I D ( 2.5 型 SAS1.0 ) ] 標準モデル/ラックタイプ (\*9)

| モデル                                                                                                                                                   | プロセッサ                                      | ディスプレイ<br>コントローラ                       | 内蔵 RAID              | メモリー       | DVD-ROM           | セット形名            | 希望小売価格  | 保守料(月額) (*11) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------------|---------|---------------|------|
|                                                                                                                                                       |                                            |                                        |                      |            |                   |                  |         | 維持保守          | 出張修理 |
| Windows Server<br>2008 R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) | 日立製<br>RAIDコントローラ<br>HRA381<br>SAS i/F | 選択<br>(*2) (*4) (*8) | 選択<br>(*1) | DVD-ROM<br>(8 倍速) | GQVT21GK-35NNPR2 | 完売しました。 |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-34NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-33NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-31NNPR2 |         |               |      |
| Windows Server<br>2008 R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>プレインストールモデル                                                                                   | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-35NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-34NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-33NNPR2 |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-31NNPR2 |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Enterprise<br>日本語版 (25CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Enterprise<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60) | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-35NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-34NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-33NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQVT21GK-31NNPRH |         |               |      |
| Windows Server 2008<br>R2 Standard<br>日本語版 (5CAL 付き)<br>[Windows Server<br>2008 Standard<br>32-bit 日本語版<br>(SP2) インストール代行<br>サービス付き]モデル<br>(*60)      | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-35NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-34NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-33NNPRH |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQUT21GK-31NNPRH |         |               |      |
| OS なしモデル                                                                                                                                              | Xeon X5670 x1CPU<br>(2.93GHz/6x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-35NNPRO |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5640 x1CPU<br>(2.66GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-34NNPRO |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5620 x1CPU<br>(2.40GHz/4x256KB/12MB) |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-33NNPRO |         |               |      |
|                                                                                                                                                       | Xeon E5503 x1CPU<br>(2GHz/2x256KB/4MB)     |                                        |                      |            |                   | GQAT21GK-31NNPRO |         |               |      |

|          |       |                                     |
|----------|-------|-------------------------------------|
| 各モデル共通仕様 | 標準搭載品 | 1000BASE-Tx2                        |
|          | 標準添付品 | JP1/ServerConductor/Agent (Windows) |

\*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

\*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

\*4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

\*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。


\*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

\*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

\*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK1  
TS20 GK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2



システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 シリアルATAインタフェース
- 15 FDDインタフェース
- 16 USBインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可  
○: 選択接続 [搭載] のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

<HA8000/TS20 FK1, GK1>

【プロセッサ搭載パターン】


| プロセッサ数 | プロセッサスロット |       |
|--------|-----------|-------|
|        | 1         | 2     |
| 1CPU   | プロセッサ     | —     |
| 2CPU   | プロセッサ     | プロセッサ |

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6


メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。



ーメモリー搭載条件表ー


<HA8000/TS20 FK1, GK1>

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。  
(Xeon E5503:800MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Modeをサポートします。
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。  
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK1  
TS20 GK1

[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]  
〔1GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ702G2QMEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]  
〔2GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ704G2QMEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]  
〔4GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ708G2QMEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]  
〔8GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ716G2QMEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]  
〔2GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]  
〔4GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]  
〔8GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]  
〔16GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。  
必要なメモリーボードを選択  
の上、購入願います。

選択


メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]  
〔2GB (1GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]  
〔4GB (2GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]  
〔8GB (4GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]  
〔16GB (8GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕  
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)  
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位/Spare Channel Mode 時は3枚単位) で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順に従って搭載します。(CPU2 へのCPU増設時に、CPU1 側と同一メモリ構成を、CPU2 側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QME) に対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) に対応します。
- (9) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSEX) に対応します。

| メモリー動作モード                  | スロット1 | スロット2 | スロット3 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Independent Mode (デフォルト設定) | ①     | ②     | ③     |
| Mirrored Channel Mode      | ①     | ①     | —     |
| Lockstep Channel Mode      | ①     | ①     | —     |
| Spare Channel Mode         | ①     | ①     | ①     |

①: 搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1 側とCPU2 側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位/Spare Channel Mode 時は3枚単位) で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1 側とCPU2 側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位/Spare Channel Mode 時は6枚単位) の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QME) に対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) に対応します。
- (10) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSEX) に対応します。

| メモリー動作モード                  | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Independent Mode (デフォルト設定) | ①     | ②     | ③     | ④     | ⑤     | ⑥     |
| Mirrored Channel Mode      | ①     | ①     | —     | ④     | ④     | —     |
| Lockstep Channel Mode      | ①     | ①     | —     | ④     | ④     | —     |
| Spare Channel Mode         | ①     | ①     | ①     | ④     | ④     | ④     |

①: 搭載順序

・Mirrored Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 |
|-----|-------|-------|-------|
| 構成1 | 1GB   | 1GB   | —     |
| 構成2 | 2GB   | 2GB   | —     |
| 構成3 | 4GB   | 4GB   | —     |
| 構成4 | 8GB   | 8GB   | —     |

<CPU2 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 構成1 | 1GB   | 1GB   | —     | 1GB   | 1GB   | —     |
| 構成2 | 2GB   | 2GB   | —     | 2GB   | 2GB   | —     |
| 構成3 | 4GB   | 4GB   | —     | 4GB   | 4GB   | —     |
| 構成4 | 8GB   | 8GB   | —     | 8GB   | 8GB   | —     |

・Lockstep Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 |
|-----|-------|-------|-------|
| 構成1 | 1GB   | 1GB   | —     |
| 構成2 | 2GB   | 2GB   | —     |
| 構成3 | 4GB   | 4GB   | —     |
| 構成4 | 8GB   | 8GB   | —     |

<CPU2 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 構成1 | 1GB   | 1GB   | —     | 1GB   | 1GB   | —     |
| 構成2 | 2GB   | 2GB   | —     | 2GB   | 2GB   | —     |
| 構成3 | 4GB   | 4GB   | —     | 4GB   | 4GB   | —     |
| 構成4 | 8GB   | 8GB   | —     | 8GB   | 8GB   | —     |

・Spare Channel Mode サポート構成


<CPU1 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 |
|-----|-------|-------|-------|
| 構成1 | 1GB   | 1GB   | 1GB   |
| 構成2 | 2GB   | 2GB   | 2GB   |
| 構成3 | 4GB   | 4GB   | 4GB   |
| 構成4 | 8GB   | 8GB   | 8GB   |

<CPU2 個搭載時>

|     | スロット1 | スロット2 | スロット3 | スロット4 | スロット5 | スロット6 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 構成1 | 1GB   | 1GB   | 1GB   | 1GB   | 1GB   | 1GB   |
| 構成2 | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB   | 2GB   |
| 構成3 | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB   | 4GB   |
| 構成4 | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB   | 8GB   |

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1


拡張ボード

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。  
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。  
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

[ラックタイプのみ選択可]



SASボード  
[PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]  
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)  
(GQ-CE7205) ¥27,300 (税込)

\*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び  
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置  
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置  
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置  
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 \*1  
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置  
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置  
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置  
(7) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード  
[PCI Express, FC-P1-4/  
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]  
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥144,900 (税込)  
(GQ-CC7811) ¥144,900 (税込)

\*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び  
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 \*1  
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 \*1  
(3) ディスクレインシステム へ
- 2.5 外付け装置  
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置  
(8) 大型テープライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード  
[PCI Express, FC-P1-4/  
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.17Mbit/s]  
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥228,900 (税込)  
(GQ-CC7821) ¥228,900 (税込)


\*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び  
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 \*1  
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 \*1  
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 \*1  
(3) ディスクレインシステム へ
- 2.5 外付け装置 \*1  
(3) ディスクレインシステム へ
- 2.5 外付け装置  
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置  
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置  
(8) 大型テープライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置  
(8) 大型テープライブラリ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル>

| 品名                                | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI         |       |                   |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------|-------------------|---|
|                                   |                                    |                       |                | PCI Express 2.0    |       |                   |   |
|                                   |                                    |                       |                | 4 レーン              | 8 レーン | 4 レーン             |   |
|                                   |                                    |                       |                | スタンダード<br>[ハーフサイズ] |       | スタンダード<br>[フルサイズ] |   |
|                                   |                                    |                       |                | 1                  | 2     | 3                 | 4 |
| ディスクアレイコントローラボード                  | オプション形名なし                          | —                     | 1              | ×                  | ●     | ×                 | × |
| SCSI ボードセット (*1)                  | G0-SCS7401DOONEX<br>G0-SCS7401DOON | [3]                   | 1              | ①                  | ×     | ②                 | ③ |
| SCSI ボード                          | G0-CS7401EX<br>G0-CS7401           | [3]                   | 3              | ①                  | ×     | ②                 | ③ |
| LAN ボード (1000BASE-T)              | G0-CN7572EX<br>G0-CN7572           | [6]                   | 3              | ①                  | ×     | ②                 | ③ |
| LAN ボード (1000BASE-T, 2port)       | G0-CN7582EX<br>G0-CN7582           | [7]                   | 3              | ①                  | ×     | ③                 | ② |
| SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1) | G0-SCE7211A1ONEX<br>G0-SCE7211A1ON | [2]                   | 1              | ②                  | ×     | ①                 | × |
| SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)         | G0-CE7205EX<br>G0-CE7205           | [1]                   | 1              | ×                  | ×     | ①                 | × |
| Fibre Channel ボード (8Gbps)         | G0-CC7811EX<br>G0-CC7811           | [4]                   | 2              | ②                  | ×     | ①                 | × |
| Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)  | G0-CC7821EX<br>G0-CC7821           | [5]                   | 2              | ②                  | ×     | ①                 | × |

(凡例) ●: 標準搭載  
①: 搭載可 (搭載優先順位)  
×: 搭載不可

\*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。


<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

| 品名                                | 形名                                 | 拡張<br>ボード<br>優先<br>順位 | 最大<br>搭載<br>枚数 | 拡張スロット PCI         |       |                   |   |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------|-------------------|---|
|                                   |                                    |                       |                | PCI Express 2.0    |       |                   |   |
|                                   |                                    |                       |                | 4 レーン              | 8 レーン | 4 レーン             |   |
|                                   |                                    |                       |                | スタンダード<br>[ハーフサイズ] |       | スタンダード<br>[フルサイズ] |   |
|                                   |                                    |                       |                | 1                  | 2     | 3                 | 4 |
| ディスクアレイコントローラボード                  | オプション形名なし                          | —                     | 1              | ×                  | ●     | ×                 | × |
| ディスクアレイコントローラボード                  | G0-CA7809EX<br>G0-CA7809           | [1]                   | 1              | ×                  | ×     | ①                 | × |
| SCSI ボードセット (*1)                  | G0-SCS7401DOONEX<br>G0-SCS7401DOON | [4]                   | 1              | ①                  | ×     | ②                 | ③ |
| SCSI ボード                          | G0-CS7401EX<br>G0-CS7401           | [4]                   | 3              | ①                  | ×     | ②                 | ③ |
| LAN ボード (1000BASE-T)              | G0-CN7572EX<br>G0-CN7572           | [7]                   | 3              | ①                  | ×     | ②                 | ③ |
| LAN ボード (1000BASE-T, 2port)       | G0-CN7582EX<br>G0-CN7582           | [8]                   | 3              | ①                  | ×     | ③                 | ② |
| SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1) | G0-SCE7211A1ONEX<br>G0-SCE7211A1ON | [3]                   | 1              | ②                  | ×     | ①                 | × |
| SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)         | G0-CE7205EX<br>G0-CE7205           | [2]                   | 1              | ×                  | ×     | ①                 | × |
| Fibre Channel ボード (8Gbps)         | G0-CC7811EX<br>G0-CC7811           | [5]                   | 2              | ②                  | ×     | ①                 | × |
| Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)  | G0-CC7821EX<br>G0-CC7821           | [6]                   | 2              | ②                  | ×     | ①                 | × |

(凡例) ●: 標準搭載  
①: 搭載可 (搭載優先順位)  
×: 搭載不可

\*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS20 FK1  
TS20 GK1


内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。


- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1)





＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

(b) 12 12

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5 型  
1~2

選択

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                     |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                   | 内蔵DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1)<br>・ 対応 OS: Windows (HS-4/170S) x30 巻<br>(5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752V00CEX) [カスタム] 売切れ                                                         |

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                     |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                   | 内蔵DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1)<br>・ 対応 OS: Windows (HS-4/170S) x25 巻<br>(5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXFEX) [カスタム] 売切れ                                                          |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXD6EX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752V00BEX) [カスタム] 売切れ                                                         |

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                     |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                   | 内蔵DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1)<br>・ 対応 OS: Windows (HS-4/170S) x20 巻<br>(5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXFAEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VXDAEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム] 売切れ                                                         |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752V00AEX) [カスタム] 売切れ                                                         |

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。  
※1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 10 巻パック                                         | 30 巻パック                       | 60 巻パック                        |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用    | DAT72 対応テープ<br>Maxell:HS-4/170S<br>¥31,500 (税込) | GQ-SAY7DA1230<br>¥94,500 (税込) | GQ-SAY7DA1260<br>¥189,000 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 5 巻パック                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用    | DUS クリーニングテープ<br>Maxell:HS-4/CL<br>¥4,725 (税込) |



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                             | バックアップデバイス                            | 内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] (*1)<br>・ドライブ(デューティ) [HS-4/170S] x10巻付き | 内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] (*1)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>(DVD1枚)<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WX3NEX) [カスタム] | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム] |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>(DVD1枚)<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WX2NEX) [カスタム] | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム] |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>(DVD1枚)<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD7752WX1NEX) [カスタム] | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム] |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>(DVD1枚)<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム] | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム] |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>(DVD1枚)<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520XNEX) [カスタム]  | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520XNEX) [カスタム]  |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>(DVD1枚)                                                                                            | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520WANEX) [カスタム] | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD77520WANEX) [カスタム] |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>(DVD)<br>+ Advanced Open File Option<br>(CD)<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                   | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD775200NEX) [カスタム]  | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD775200NEX) [カスタム]  |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                           | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD775200N) [カスタム]    | 販売しました。                                                         | 内蔵DATセット<br>(GQ-SUD775200N) [カスタム]    |


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsハンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-119-015(1年分)が付属します。  
\*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                   | 10巻パック                        | 30巻パック                        | 60巻パック                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用<br>DAT72テープ-トリック<br>Maxell:HS-4/170S | GQ-SAY70AT1210<br>¥31,500(税込) | GQ-SAY70AT1230<br>¥94,500(税込) | GQ-SAY70AT1260<br>¥189,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                 | 5巻パック                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 内蔵DAT (DAT72) 用<br>DDS クリーニングテープ<br>Maxell:HS-4/CL | GQ-AY70ATCL1<br>¥4,725(税込) |



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |               | バックアップデバイス                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1)<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x30 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き                   |               |                                                |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXFCX) [カスタム] 売切れしました。  |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows                                                                                            | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         | (DVD)<br>(CD) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWACX) [カスタム] 売切れしました。  |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                |               | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] 売切れしました。 |

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |               | バックアップデバイス                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1)<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x25 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き                   |               |                                                |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows                                                                                            | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         | (DVD)<br>(CD) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                |               | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] 売切れしました。 |

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |               | バックアップデバイス                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1)<br>・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x20 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き                   |               |                                                |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXFAEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows                                                                                            | (DVD1枚)       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         | (DVD)<br>(CD) | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201VWAAEX) [カスタム] 売切れしました。 |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                |               | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム] 売切れしました。 |

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCServe Backup r15 for Windowsバージョンのバックアップデバイスは、ARCServe 特約サービス(1年分)が付属します。  
\*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

| HAR000 シリーズ 推奨メディア |                               | 10巻パック                        | 30巻パック                         | 60巻パック                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO2)用       | LTOカートリッジ<br>maxell:LT0U2/200 | GQ-SAY7ULT1210<br>¥73,500(税込) | GQ-SAY7ULT1230<br>¥220,500(税込) | GQ-SAY7ULT1260<br>¥441,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HAR000 シリーズ 推奨メディア |                                     | 5巻パック                        |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTOクリーニングカートリッジ<br>maxell:LT0U1/UGL | GQ-AY7ULT1CL1<br>¥36,750(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                | バックアップデバイス                                                                            |         | バックアップデバイス                              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                | 内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB、n-フット)) (*1)<br>・メディア(LTO Ultrium カートリッジ<br>[LT0U2/200])x10 巻付き |         | 内蔵 LTO (LTO(非圧縮:200GB、n-フット)) (*1)      |         |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5 ライセンス] | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]                                               | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5 ライセンス]                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]                                               | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5 ライセンス]                                                      | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]                                               | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WXFNEX) [カスタム]                                               | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OXFNEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]                                               | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OXDNEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WXONEX) [カスタム]                                               | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OXONEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD)<br> (CD) | JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WONEX) [カスタム]                                                | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OWANEX) [カスタム] | 完売しました。 |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201WONEX) [カスタム]                                                | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7201OONEX) [カスタム]  | 完売しました。 |

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。  
\*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ  | 推奨メディア                        | 10巻パック                         | 30巻パック                          | 60巻パック                          |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO2)用 | LTOカートリッジ<br>maxell:LT0U2/200 | GQ-SAY7ULT11210<br>¥73,500(税込) | GQ-SAY7ULT11230<br>¥220,500(税込) | GQ-SAY7ULT11260<br>¥441,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ | 推奨メディア                              | 5巻パック                       |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵LTO用      | LTOクリーニングカートリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥36,750(税込) |

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 FK1  
TS20 GK1

(d) 12 12

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5 型  
1~2

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                     |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                   | 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (※1)<br>・ 対応 (デュープ) (DAT160) x30 巻<br>(5 巻/年 x5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー] | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                        | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                                                      | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VXDCEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160V00CEX) [カスタム] 売完了                                                   |

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                     |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                   | 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (※1)<br>・ 対応 (デュープ) (DAT160) x25 巻<br>(5 巻/年 x5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー] | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                        | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                                                      | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VXFBEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VXDBEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160V00BEX) [カスタム] 売完了                                                   |

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

| バックアップデバイス                                                                                                                     |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                   | 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (※1)<br>・ 対応 (デュープ) (DAT160) x20 巻<br>(5 巻/年 x5 巻/1 お届け安心サービス) 付き |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー] | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX3AEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                        | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX2AEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ユーザー]                                                      | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX1AEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VXFAEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VXDAEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VX0AEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160VWAAEX) [カスタム] 売完了                                                   |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160V00AEX) [カスタム] 売完了                                                   |

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。


\*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                      | 10 巻パック                         | 30 巻パック                         | 60 巻パック                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープレイジ<br>Maxell: DAT160       | GQ-SAY7DA11310<br>¥48,300 (税込)  | GQ-SAY7DA11330<br>¥144,900 (税込) | GQ-SAY7DA11360<br>¥289,800 (税込) |
| 内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープレイジ<br>Maxell: DAT160W | GQ-SAY7DA11410<br>¥162,750 (税込) | GQ-SAY7DA11430<br>¥488,250 (税込) | GQ-SAY7DA11460<br>¥976,500 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                         | 5 巻パック                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ<br>Maxell: DAT/CL2 | GQ-AY7DA1CL2<br>¥21,000 (税込) |



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

| バックアップデバイス                                                                                 |                                                                                                                                 | 内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)<br>・データ (1 ケーブル) [DAT160] x10 巻付き |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| バックアップソフトウェア                                                                               |                                                                                                                                 | 内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)                                   |                                         |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ライセンス] | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160WX3NEX) [カスタム]                           | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ライセンス]                        | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160WX2NEX) [カスタム]                           | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ライセンス]                                                      | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160WX1NEX) [カスタム]                           | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160WFXNEX) [カスタム]                           | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD71600XFNEX) [カスタム] |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160WX0NEX) [カスタム]                           | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD71600X0NEX) [カスタム] |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |
|  (DVD1 枚) | CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160WX0NEX) [カスタム]                           | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD71600X0NEX) [カスタム] |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |
|  (DVD)    | JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム]                            | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD71600W0NEX) [カスタム] |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |
| バックアップソフトウェアなし                                                                             |                                                                                                                                 | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160W00N) [カスタム]                             | 内蔵 DAT セット<br>(GQ-SUD7160000N) [カスタム]   |
|                                                                                            |                                                                                                                                 | 完売しました。                                                           | 完売しました。                                 |

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。  
・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準サービス(1 年分)が付属します。  
\*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                           | 10 巻パック                         | 30 巻パック                         | 60 巻パック                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピングカートリッジ<br>Maxell: DAT160       | GQ-SAY7DAT1310<br>¥48,300 (税込)  | GQ-SAY7DAT1330<br>¥144,900 (税込) | GQ-SAY7DAT1360<br>¥289,800 (税込) |
| 内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーピングカートリッジ<br>Maxell: DAT160W | GQ-SAY7DAT1410<br>¥162,750 (税込) | GQ-SAY7DAT1430<br>¥488,250 (税込) | GQ-SAY7DAT1460<br>¥976,500 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア                                         | 5 巻パック                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ<br>Maxell: DAT/CL2 | GQ-AY7DATCL2<br>¥21,000 (税込) |





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |                                       | バックアップデバイス                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] |                                       | 内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/4t)) (*1)<br>・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x30巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX3CEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX2CEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                            |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1CEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1CEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1CEX) [カスタム]                                                                        |
|                                                                                                                               |                                       | 販売しました。                                                                                                      |

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |                                       | バックアップデバイス                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] |                                       | 内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/4t)) (*1)<br>・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x25巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX3BEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX2BEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                            |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1BEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1BEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1BEX) [カスタム]                                                                        |
|                                                                                                                               |                                       | 販売しました。                                                                                                      |

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |                                       | バックアップデバイス                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] |                                       | 内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/4t)) (*1)<br>・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x20巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                            |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1AEX) [カスタム]                                                                        |
| (DVD1枚)                                                                                                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1AEX) [カスタム] | 販売しました。                                                                                                      |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                |                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7420VW1AEX) [カスタム]                                                                        |
|                                                                                                                               |                                       | 販売しました。                                                                                                      |

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1年分)が付属します。  
\*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 10巻パック                         | 30巻パック                         | 60巻パック                         |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTO カートリッジ<br>maxell-LTOU3/400       | GQ-SAY7ULT1510<br>¥136,500(税込) | GQ-SAY7ULT1530<br>¥409,500(税込) | GQ-SAY7ULT1560<br>¥819,000(税込) |
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTO WORM カートリッジ<br>maxell-LTOU3/400W | GQ-SAY7ULT1610<br>¥147,000(税込) | GQ-SAY7ULT1630<br>¥441,000(税込) | GQ-SAY7ULT1660<br>¥882,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 5巻パック                       |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTO クリーニングカートリッジ<br>maxell-LTOU1/UOL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥36,750(税込) |



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | バックアップデバイス                                                                                                                |         | バックアップデバイス                                                                                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 | 内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB、n-7インチ)) (*1)<br>・7インチ LTO Ultrium カートリッジ<br>[LTOU3/400]x10 巻付き                                     |         | 内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB、n-7インチ)) (*1)                                                                                         |         |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5 ライセンス] |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420WX3NEX) [カスタム] | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5 ライセンス]                        |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420WX2NEX) [カスタム] | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5 ライセンス]                                                      |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420WX1NEX) [カスタム] | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                         |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420WFXNEX) [カスタム] | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200FXNEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                                |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420WXDNEX) [カスタム] | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200XDNEX) [カスタム] | 完売しました。 |
|  (DVD1 枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                              |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420WXNEX) [カスタム]  | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200XNEX) [カスタム]  | 完売しました。 |
|  (DVD)<br> (CD) | JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                           |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420W0NEX) [カスタム]  | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200W0NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7420W0NEX) [カスタム]  | 完売しました。 |  内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU74200W0NEX) [カスタム] | 完売しました。 |


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。  
\*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                     | 10巻パック                          | 30巻パック                          | 60巻パック                          |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTOカートリッジ<br>maxell:LTOU3/400       | GQ-SAY7ULT11510<br>¥136,500(税込) | GQ-SAY7ULT11530<br>¥409,500(税込) | GQ-SAY7ULT11560<br>¥819,000(税込) |
| 内蔵LTO(LTO3)用       | LTO WORMカートリッジ<br>maxell:LTOU3/400W | GQ-SAY7ULT11610<br>¥147,000(税込) | GQ-SAY7ULT11630<br>¥441,000(税込) | GQ-SAY7ULT11660<br>¥882,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                     | 5巻パック                       |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵LTO用             | LTOクリーニングカートリッジ<br>maxell:LTOU1/UCL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥36,750(税込) |



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。  
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                   |                                       | バックアップデバイス |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-F/H/T)) (*1)<br>・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU4/800]) x30 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き              |                                       |            |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810V00CEX) [カスタム] | 販売しました。    |

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                   |                                        | バックアップデバイス |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-F/H/T)) (*1)<br>・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU4/800]) x25 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き              |                                        |            |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム]  | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム]  | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム]  | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VXFBEEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム]  | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム]  | 販売しました。    |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム]  | 販売しました。    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810V00BEX) [カスタム]  | 販売しました。    |

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                   |                                       | バックアップデバイス |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, n-F/H/T)) (*1)<br>・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU4/800]) x20 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き              |                                       |            |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]                           | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VXFAEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VXDAEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VX0AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810VWAAEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                 | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム] | 販売しました。    |

\*1: 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
\* CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1年分)が付属します。  
\*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 10巻パック                          | 30巻パック                          | 60巻パック                            |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 内蔵LTO (LTO4) 用     | LTO カードリッジ<br>maxell-LTQU4/800       | GQ-SAY7ULT1710<br>¥168,000 (税込) | GQ-SAY7ULT1730<br>¥504,000 (税込) | GQ-SAY7ULT1760<br>¥1,008,000 (税込) |
| 内蔵LTO (LTO4) 用     | LTO WORM カードリッジ<br>maxell-LTQU4/800W | GQ-SAY7ULT1810<br>¥189,000 (税込) | GQ-SAY7ULT1830<br>¥567,000 (税込) | GQ-SAY7ULT1860<br>¥1,134,000 (税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                      | 5巻パック                        |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 内蔵LTO 用            | LTO クリーニングカードリッジ<br>maxell-LTQU1/UOL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥36,750 (税込) |

[illegible]


- ・ [カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

| バックアップデバイス                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                | 内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイ)] (*1)<br>・ 47 LT0 Ultrium カードリッジ<br>[LT0U4/800] x10 巻付き |         | 内蔵 LTO [LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイ)] (*1)    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|
| バックアップソフトウェア                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                                                                         |         |                                          |         |
|  (DVD 1枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows [5ライセンス] | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WX3NEX) [xNUMx]                                                | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OX3NEX) [xNUMx] | 販売しました。 |
|  (DVD 1枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows [5ライセンス]                        | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WX2NEX) [xNUMx]                                                | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OX2NEX) [xNUMx] | 販売しました。 |
|  (DVD 1枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows [5ライセンス]                                                      | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WX1NEX) [xNUMx]                                                | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OX1NEX) [xNUMx] | 販売しました。 |
|  (DVD 1枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                        | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WXFNEX) [xNUMx]                                                | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OXFNEX) [xNUMx] | 販売しました。 |
|  (DVD 1枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WXDNEX) [xNUMx]                                                | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OXDNEX) [xNUMx] | 販売しました。 |
|  (DVD 1枚)                                                                                        | CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                             | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WXONEX) [xNUMx]                                                | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OXONEX) [xNUMx] | 販売しました。 |
|  (DVD)<br> (CD) | JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                          | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WIANEX) [xNUMx]                                                | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OIANEX) [xNUMx] | 販売しました。 |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810WONEX) [xNUMx]                                                 | 販売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GG-SUU7810OONEX) [xNUMx]  | 販売しました。 |

## テープメディアセット

| HA8000 シリーズ 推奨メディア | 10巻パック                                | 30巻パック                            | 60巻パック                            |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 内蔵 LTO (LTO4) 用    | LTO カードリッジ<br>maxell::LTOU4/800       | GO-SAY7ULT1730<br>¥504,000 (税込)   | GO-SAY7ULT1760<br>¥1,008,000 (税込) |
| 内蔵 LTO (LTO4) 用    | LTO WORM カードリッジ<br>maxell::LTOU4/800W | GO-SAY7ULT1810<br>¥189,000 (税込)   | GO-SAY7ULT1830<br>¥567,000 (税込)   |
|                    |                                       | GO-SAY7ULT1860<br>¥1,134,000 (税込) |                                   |

|                    |                                                                                                                            |                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                                                                                                            | 5巻パック                        |
| 内蔵 LTO 用           |  LTO クリーニング カードリッジ<br>maxell: LTOU1/UCL | GO-AY7UL1CL1<br>¥36,750 (税込) |



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |                                       | バックアップデバイス |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1)<br>・デジ7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き                |                                       |            |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX3CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX2CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX1CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VXFCEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VXDCEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows                                                                                            | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX0CEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VWACEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150V00CEX) [カスタム] | 販売しました。    |

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |                                       | バックアップデバイス |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1)<br>・デジ7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き                |                                       |            |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX3BEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX2BEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX1BEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VXFBEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VXDBEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows                                                                                            | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX0BEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VWABEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150V00BEX) [カスタム] | 販売しました。    |

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

| バックアップソフトウェア                                                                                                                  |                                       | バックアップデバイス |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1)<br>・デジ7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻<br>(5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き                |                                       |            |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX3AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX2AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX1AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VXFAEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VXDAEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| CA ARCServe Backup r15 for Windows                                                                                            | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VX0AEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| JPI/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150VWAAEX) [カスタム] | 販売しました。    |
| バックアップソフトウェアなし                                                                                                                | 内蔵LTOセット<br>(GQ-SUU7150V00AEX) [カスタム] | 販売しました。    |

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCServe Backup r15 for Windowsバージョンのバックアップデバイスセットは、ARCServe標準サービス(1年分)が付属します。  
\*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

| HAR000シリーズ 推奨メディア |                                | 10巻パック                         | 30巻パック                         | 60巻パック                         |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO5)用      | LTOカートリッジ<br>maxell:LT0U5/1500 | GQ-SAY7ULT1910<br>¥126,000(税込) | GQ-SAY7ULT1930<br>¥378,000(税込) | GQ-SAY7ULT1960<br>¥756,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HAR000シリーズ 推奨メディア |                                     | 5巻パック                       |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵LTO用            | LTOクリーニングカートリッジ<br>maxell:LT0U1/UGL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥36,750(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

| バックアップソフトウェア   |                                                                                                                               | バックアップデバイス                                                                              |         | バックアップデバイス                              |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
|                |                                                                                                                               | 内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-フット)) (*1)<br>・7インチ LTO Ultrium カートリッジ<br>(LT0U5/1500) x10 巻付き |         | 内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-フット)) (*1)     |         |
| (DVD1枚)        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス] | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150WX3NEX) [カスタム]                                                 | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU71500X3NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
| (DVD1枚)        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                        | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150WX2NEX) [カスタム]                                                 | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU71500X2NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
| (DVD1枚)        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Client Agent for Windows[5ライセンス]                                                      | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150WX1NEX) [カスタム]                                                 | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU71500X1NEX) [カスタム] | 完売しました。 |
| (DVD1枚)        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option + Agent for Open Files                                       | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150WFXNEX) [カスタム]                                                 | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU71500FXNEX) [カスタム] | 完売しました。 |
| (DVD1枚)        | CA ARCserve Backup r15 for Windows<br>+ Disaster Recovery Option                                                              | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150WDXNEX) [カスタム]                                                 | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU71500DXNEX) [カスタム] | 完売しました。 |
| (DVD1枚)        | CA ARCserve Backup r15 for Windows                                                                                            | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150W0NEX) [カスタム]                                                  | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU715000NEX) [カスタム]  | 完売しました。 |
| (DVD)<br>(CD)  | JP1/VERITAS Backup Exec 2010<br>+ Advanced Open File Option<br>+ Intelligent Disaster Recovery Option                         | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150W0NEX) [カスタム]                                                  | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU715000NEX) [カスタム]  | 完売しました。 |
| バックアップソフトウェアなし |                                                                                                                               | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150W00N) [カスタム]                                                   | 完売しました。 | 内蔵 LTO セット<br>(GQ-SUU7150000N) [カスタム]   | 完売しました。 |

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。  
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-1947-01(1年分)が付属します。  
\*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

| HA8000 シリーズ  | 推奨メディア                         | 10巻パック                         | 30巻パック                         | 60巻パック                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 内蔵LTO(LTO5)用 | LTOカートリッジ<br>maxell:LT0U5/1500 | GQ-SAY7ULT1910<br>¥126,000(税込) | GQ-SAY7ULT1930<br>¥378,000(税込) | GQ-SAY7ULT1960<br>¥756,000(税込) |

クリーニングテープセット

| HA8000 シリーズ | 推奨メディア                              | 5巻パック                       |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 内蔵LTO用      | LTOクリーニングカートリッジ<br>maxell:LT0U1/UCL | GQ-AY7ULTCL1<br>¥36,750(税込) |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 FK1  
TS20 GK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(f) 12 12 内蔵RDX (5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

拡張  
ストレージ  
ベイ  
5型  
1~2

| バックアップデバイス   |                                                                 | バックアップデバイス   |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア |                                                                 | バックアップソフトウェア |                                                                 |
|              | 内蔵RDX (RDX 5型, USB(2.0))<br>・カートリッジ (160GB) [GQ-AY7RX16] x1 個付き |              | 内蔵RDX (RDX 5型, USB(2.0))<br>・カートリッジ (500GB) [GQ-AY7RX51] x1 個付き |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XFNEX) [カスタム] 完売しました。                      |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XDNEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XDNEX) [カスタム] 完売しました。                      |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XONEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XONEX) [カスタム] 完売しました。                      |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XFNEX) [カスタム] 完売しました。                      |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XANEX) [カスタム] ¥178,500 (税込)                |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XANEX) [カスタム] ¥210,000 (税込)                |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5116000NEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)                 |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5151000NEX) [カスタム] ¥81,900 (税込)                 |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5116000N) ¥50,400 (税込)                          |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5151000N) ¥81,900 (税込)                          |

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve サポートサービス(1年分)が付属します。

内蔵RDX (5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


| バックアップデバイス   |                                                                 | バックアップデバイス   |                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| バックアップソフトウェア |                                                                 | バックアップソフトウェア |                                            |
|              | 内蔵RDX (RDX 5型, USB(2.0))<br>・カートリッジ (500GB) [GQ-AY7RX50] x1 個付き |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 完売しました。 |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XDNEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XDNEX) [カスタム] 完売しました。 |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XONEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XONEX) [カスタム] 完売しました。 |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 完売しました。 |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XANEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XANEX) [カスタム] 完売しました。 |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000NEX) [カスタム] 完売しました。                      |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000N) 完売しました。          |
|              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000N) 完売しました。                               |              | 内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000N) 完売しました。          |

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve サポートサービス(1年分)が付属します。

メディア

| HA8000 シリーズ 推奨メディア |                                     | 1 個        |              |
|--------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 内蔵RDX用             | RDX 160GB カートリッジ<br>Maxell: RDX/160 | GQ-AY7RX16 | ¥29,400 (税込) |
| 内蔵RDX用             | RDX 500GB カートリッジ<br>Maxell: RDX/500 | GQ-AY7RX51 | ¥60,900 (税込) |
| 内蔵RDX用             | RDX 500GB カートリッジ                    | GQ-AY7RX50 | 完売しました。      |

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [RAID(3.5 型 SAS1.0)]モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

| 品名                                        | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |     |   |                        |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|-----|---|------------------------|---|
|                                           |                                               |                | 3.5 型 (*1) |   |   |   | 5 型 |   | 5 型<br>(DVD-ROM<br>専用) |   |
|                                           |                                               |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 |                        |   |
| 内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)       | GQ-UH70737BEX<br>GQ-UH70737BRX<br>GQ-UH70737B | 4              | ①          | ② | ③ | ④ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)      | GQ-UH71467BEX<br>GQ-UH71467BRX<br>GQ-UH71467B | 4              | ①          | ② | ③ | ④ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)      | GQ-UH73007BEX<br>GQ-UH73007BRX<br>GQ-UH73007B | 4              | ①          | ② | ③ | ④ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)      | GQ-UH74507BEX<br>GQ-UH74507BRX<br>GQ-UH74507B | 4              | ①          | ② | ③ | ④ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5) | GQ-UH75007BEX<br>GQ-UH76007BRX<br>GQ-UH76007B | 4              | ①          | ② | ③ | ④ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵DVD-ROM                                 | オプション形名なし                                     | 1              | ×          | × | × | × | ×   | × | ×                      | ● |
| 内蔵DATセット (DAT72) (*2)                     | GQ-SUD7752xxxxEX<br>GQ-SUD7752xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ②                      | × |
| 内蔵DATセット (DAT160) (*3)                    | GQ-SUD7160xxxxEX<br>GQ-SUD7160xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ②                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)           | GQ-SUU7201xxxxEX<br>GQ-SUU7201xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ×                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*3)           | GQ-SUU7420xxxxEX<br>GQ-SUU7420xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ×                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)           | GQ-SUU7810xxxxEX<br>GQ-SUU7810xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ×                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフサイズ) (*3)           | GQ-SUU7150xxxxEX<br>GQ-SUU7150xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ×                      | × |
| 内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)            | GQ-SUR5116xxxxEX<br>GQ-SUR5116xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ②                      | × |
| 内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)            | GQ-SUR515xxxxxEX<br>GQ-SUR515xxxxx            | 1              | ×          | × | × | × | ×   | ① | ②                      | × |

\*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、サードパーティ設定に注意が必要です。])

\*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。

\*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

\*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

\*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

\*7:Linux/VMware 環境では非推奨となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 F K 1 [RAID(3.5 型 SAS1.0)]モデル

(ハードディスク15[GQ-ES7615]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

| 品名                                        | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ  |   |   |   |   |   |   |   |     |   |                        |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|------------------------|---|
|                                           |                                               |                | 3.5 型 (*1) |   |   |   |   |   |   |   | 5 型 |   | 5 型<br>(DVD-ROM<br>専用) |   |
|                                           |                                               |                | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1   | 2 |                        |   |
| 内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)       | GQ-UH70737BEX<br>GQ-UH70737BRX<br>GQ-UH70737B | 8              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)      | GQ-UH71467BEX<br>GQ-UH71467BRX<br>GQ-UH71467B | 8              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5) | GQ-UH73007BEX<br>GQ-UH73007BRX<br>GQ-UH73007B | 8              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5) | GQ-UH74507BEX<br>GQ-UH74507BRX<br>GQ-UH74507B | 8              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5) | GQ-UH75007BEX<br>GQ-UH76007BRX<br>GQ-UH76007B | 8              | ①          | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ×   | × | ×                      | × |
| 内蔵DVD-ROM                                 | オプション形名なし                                     | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ×   | × | ×                      | ● |
| 内蔵DATセット (DAT72) (*2)                     | GQ-SUD7752xxxxEX<br>GQ-SUD7752xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ② | ×                      | × |
| 内蔵DATセット (DAT160) (*3)                    | GQ-SUD7160xxxxEX<br>GQ-SUD7160xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ② | ×                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)           | GQ-SUU7201xxxxEX<br>GQ-SUU7201xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | × | ×                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*3)           | GQ-SUU7420xxxxEX<br>GQ-SUU7420xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | × | ×                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)           | GQ-SUU7810xxxxEX<br>GQ-SUU7810xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | × | ×                      | × |
| 内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフサイズ) (*3)           | GQ-SUU7150xxxxEX<br>GQ-SUU7150xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | × | ×                      | × |
| 内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)            | GQ-SUR5116xxxxEX<br>GQ-SUR5116xxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ② | ×                      | × |
| 内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)            | GQ-SUR515xxxxxEX<br>GQ-SUR515xxxxx            | 1              | ×          | × | × | × | × | × | × | × | ①   | ② | ×                      | × |

\*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、サードパーティ設定に注意が必要です。])

\*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。

\*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

\*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

\*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

\*7:Linux/VMware 環境では非推奨となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、  
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品  
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [RAID(2.5 型 SAS1.0)]モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

| 品名                                        | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |     |   |   |  | 5 型<br>(DVD-ROM<br>専用) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|--|------------------------|
|                                           |                                               |                | 2.5 型 (*1) (*6) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 型 |   |   |  |                        |
|                                           |                                               |                | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1   | 2 |   |  |                        |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)      | GQ-UH71467HEX<br>GQ-UH71467HRX<br>GQ-UH71467H | 8              | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | ×  | ×  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5) | GQ-UH73007HEX<br>GQ-UH73007HRX<br>GQ-UH73007H | 8              | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | ×  | ×  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)       | GQ-UH70737GEX<br>GQ-UH70737GRX<br>GQ-UH70737G | 8              | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | ×  | ×  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)      | GQ-UH71467GEX<br>GQ-UH71467GRX<br>GQ-UH71467G | 8              | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | × | ×  | ×  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵DVD-ROM                                 | オプション形名なし                                     | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×   | × | ● |  |                        |
| 内蔵DATセット (DAT72) (*2)                     | GQ-SUD7752xxxxEX<br>GQ-SUD7752xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ①  | ②   | × | × |  |                        |
| 内蔵DATセット (DAT160) (*3)                    | GQ-SUD7160xxxxEX<br>GQ-SUD7160xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ①  | ②  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフハイ) (*2)            | GQ-SUU7201xxxxEX<br>GQ-SUU7201xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ①  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフハイ) (*3)            | GQ-SUU7420xxxxEX<br>GQ-SUU7420xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ①  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフハイ) (*3)            | GQ-SUU7810xxxxEX<br>GQ-SUU7810xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ①  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフハイ) (*3)            | GQ-SUU7150xxxxEX<br>GQ-SUU7150xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ①  | ×  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)            | GQ-SUR5116xxxxEX<br>GQ-SUR5116xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ①  | ②  | ×   | × | × |  |                        |
| 内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)            | GQ-SUR515xxxxxEX<br>GQ-SUR515xxxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ①  | ②  | ×   | × | × |  |                        |

(凡例) ●: 標準搭載  
①: 搭載可 (搭載優先順位)  
×: 搭載不可

\*1: 一つのディスクトレイは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクトレイ単位での HDD 容量混載は可 [但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])  
\*2: 別途 SCSI ホットスワップが必要。  
\*3: 別途 SAS ホットスワップが必要。  
\*4: 別途内部 USB ケーブルが必要。  
\*5: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。  
\*6: 回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。  
\*7: Linux/Vmware 環境では非対応となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 G K 1 [RAID(2.5 型 SAS1.0)]モデル

(ハードディスクセット[GQ-ES7616]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]


| 品名                                        | 形名                                            | 最大<br>搭載<br>台数 | 拡張ストレージベイ       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |   |  | 5 型<br>DVD-ROM<br>専用 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|--|----------------------|
|                                           |                                               |                | 2.5 型 (*1) (*6) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    | 5 型 |   |  |                      |
|                                           |                                               |                | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1   | 2 |  |                      |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5) | G0-UH71467HEX<br>G0-UH71467HRX<br>G0-UH71467H | 16             | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩  | ⑪  | ⑫  | ⑬  | ⑭  | ⑮  | ×  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5) | G0-UH73007HEX<br>G0-UH73007HRX<br>G0-UH73007H | 16             | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩  | ⑪  | ⑫  | ⑬  | ⑭  | ⑮  | ×  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)       | G0-UH70737GEX<br>G0-UH70737GRX<br>G0-UH70737G | 16             | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩  | ⑪  | ⑫  | ⑬  | ⑭  | ⑮  | ×  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型) (*5) | G0-UH71467GEX<br>G0-UH71467GRX<br>G0-UH71467G | 16             | ①               | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩  | ⑪  | ⑫  | ⑬  | ⑭  | ⑮  | ×  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵DVD-ROM                                 | オプション形名なし                                     | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×   | ● |  |                      |
| 内蔵DATセット (DAT72) (*2)                     | G0-SUD7752xxxxEX<br>G0-SUD7752xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ②   | × |  |                      |
| 内蔵DATセット (DAT160) (*3)                    | G0-SUD7160xxxxEX<br>G0-SUD7160xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ②   | × |  |                      |
| 内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフハイ) (*2)            | G0-SUU7201xxxxEX<br>G0-SUU7201xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフハイ) (*3)            | G0-SUU7420xxxxEX<br>G0-SUU7420xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフハイ) (*3)            | G0-SUU7810xxxxEX<br>G0-SUU7810xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフハイ) (*3)            | G0-SUU7150xxxxEX<br>G0-SUU7150xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ×   | × |  |                      |
| 内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)            | G0-SUR5116xxxxEX<br>G0-SUR5116xxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ②   | × |  |                      |
| 内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)            | G0-SUR515xxxxxEX<br>G0-SUR515xxxxx            | 1              | ×               | × | × | × | × | × | × | × | × | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | ①  | ②   | × |  |                      |

(凡例) ●: 標準搭載  
①: 搭載可 (搭載優先順位)  
×: 搭載不可

\*1: 一つのディスクトレイは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクトレイ単位での HDD 容量混載は可 [但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])  
\*2: 別途 SCSI ホットスワップが必要。  
\*3: 別途 SAS ホットスワップが必要。  
\*4: 別途内部 USB ケーブルが必要。  
\*5: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。  
\*6: 回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。  
\*7: Linux/Vmware 環境では非対応となります。



## <システム装置および内蔵オプション編>



## 防塵オプション

### <TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX]>

### TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]>

#### ●防塵オプションの仕様


- ・防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)[xK1型では使用しません]、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。
- ・フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
- ・防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブラックパネルを搭載してください。

#### ●防塵オプション使用時の注意事項


- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

#### ●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



【TS20 タワータイプ】



【TS20 ラックタイプ】

## リモートコンソールオプション

#### ●リモートコンソールオプション仕様


- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。  
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

#### ●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

#### ●リモートコンソールオプションの販売方法


- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



## その他

### ＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。  
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
  - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
  - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
    - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
    - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
  - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。  
[3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

#### ＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問い合わせください。

### ＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7687)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。