

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCserveは米国Computer Associates International, Incの登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用する単位は、
- | | | |
|---|-------------|-----------|
| K | : 1, 024 | |
| k | : 10^3 | |
| M | : 10^6 | |
| G | : 10^9 | |
| T | : 10^{12} | で換算しています。 |

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。

受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(3) HA8000/TS20 KK1, LK1 (2010年11月～モデル)



HA8000/TS20 KK1, LK1
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS20 KK1
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)




HA8000/TS20 LK1
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)

HA8000/TS20 KK1, LK1 (2010年11月～現在) システム装置 機器仕様

*1: Intel QuickPath Interconnect の路です。
*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte、1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte、1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量差があります。実容量は少なくなります。
*4: RAID 容量 2TB (21999GB) を超える場合は、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2TB (21999GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つの RAID グループに 1 つの LU が設定されています。(RAID 容量 2TB 以下で LU 容量=RAID 容量、RAID 容量 2TB 超えて LU 容量=2TB (21999GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)
*5: RAID ボードを増設時の最大容量です。
*6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
*7: Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境ではサポートせず。別途、JP1/Server/Conductor/Blade Server Manager が必要です。
*8: 通常使用時の目安の値です。
*9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定される消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
*10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置は家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
*11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が故障した場合には本基準値を超えることがあります。
*12: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとてサポートします。
*13: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとてサポートします。
*14: キーボード、マウスはタワータイプのみ標準添付です。
*15: 省エネ法 (2011 年度) を未達成 (100%未満) となります。

● 前面

<TS20KK1 モデル タータイプ>



A : フロントドア (タータイプのみ)

システム装置の電源を操作するときなどに開けます。
通常は閉じておきます。

B : ドアロック (タータイプのみ)

フロントドアに鍵をかけることができます。ドアキーはシステム装置の背面に添付されます。

C : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

D : HDD ステータスランプ [TS20KK1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

E : HDD アクセスランプ [TS20LK1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、HDD キャニスタに搭載された内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～4

[TS20KK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 5～8

[TS20KK1 モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

H : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～8

[TS20LK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

I : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9～16

[TS20LK1 モデルのみ]

オプションのハードディスクキットを搭載することで、ベイを拡張できます。

J : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

K : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

L : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

M : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。
POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します

O : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

P : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

Q : BUZZER STOP スイッチ


ブザーを止めるときに押します。

R : MAINTENANCE ランプ (黄)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。




<TS20LK1 モデル タータイプ>




<TS20KK1 モデル ラックタイプ>



<TS20LK1 モデル ラックタイプ>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は右から1、2となります。
電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源ランプ

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

F : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB対応機器を接続します。

G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 2、1 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



リンクランプ (緑または黄)
点灯: 100BASE-T で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*
消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立
*: 10BASE-T が AC 給電・スタンバイ状態の場合、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

アクティビティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

H : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを4枚まで取り付けることができます。
スロット番号は上から順に1~4となります。
拡張スロット (PCI) 2 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

I : マネジメントインタフェースコネクタ


システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末とLANケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



リンクランプ (緑)
点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立
消灯: HUB とのリンクが未確立

アクティビティランプ (緑)
点灯: HUB とのリンクが確立
点滅: データ送受信中
消灯: HUB とのリンクが未確立

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-C5NNKT2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNKT2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNKTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNKTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNKTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNKTH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNKTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNKTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNKTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNKTA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNKTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNKTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNKTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNKTA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-C5NNKTO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C4NNKTO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C3NNKTO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-C1NNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-C5NNKT2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNKT2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNKT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNKT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNKT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNKTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNKTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNKTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNKTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNKTH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNKTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKTA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNKTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNKTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNKTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNKTA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-C5NNKTO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C4NNKTO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C3NNKTO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-C1NNKTO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (ケーブルマウス、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*^① 用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ^① 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-C5NNFT2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNFT2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNFTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNFTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNFTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNFTH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNFTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNFTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNFTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNFTA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNFTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNFTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNFTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNFTA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-C5NNFT0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C4NNFT0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C3NNFT0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-C1NNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*₁ - 用] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ₁ - 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-C5NNFT2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNFT2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNFT2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNFT2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNFT2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNFTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNFTH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNFTH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNFTH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNFTH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNFTH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNFTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNFTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNFTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNFTA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNFTA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNFTA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNFTA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNFTA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-C5NNFT0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C4NNFT0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C3NNFT0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-C1NNFT0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-C5NNKR2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNKR2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNKRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNKRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNKRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNKRH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNKRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNKRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNKRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNKRA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNKRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNKRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNKRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNKRA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-C5NNKRO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C4NNKRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C3NNKRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-C1NNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-C5NNKR2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNKR2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNKRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNKRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKRH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNKRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKRA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNKRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNKRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNKRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNKRA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-C5NNKRO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C4NNKRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C3NNKRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-C1NNKRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*⁷ - 用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ⁷ - 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-C5NNFR2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNFR2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNFRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNFRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNFRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNFRH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-C5NNFRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C4NNFRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-C3NNFRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-C1NNFRA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-C5NNFRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C4NNFRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-C3NNFRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-C1NNFRA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-C5NNFRO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C4NNFRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-C3NNFRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-C1NNFRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能* ート用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ート用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-C5NNFR2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNFR2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNFR2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNFR2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNFR2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNFRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNFRH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNFRH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNFRH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNFRH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNFRH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-C5NNFRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C4NNFRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-C3NNFRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-C1NNFRA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-C5NNFRA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C4NNFRA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-C3NNFRA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-C1NNFRA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-C5NNFRO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C4NNFRO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-C3NNFRO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-C1NNFRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-B5NNKT2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNKT2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNKTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNKTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNKTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNKTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNKTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNKTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNKTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNKTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNKTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNKTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-B5NNKTO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B4NNKTO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B3NNKTO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-B1NNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー、USB)、マウス (有線/無線、USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-B5NNKT2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNKT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNKT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-B5NNKT2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B4NNKT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B3NNKT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-B1NNKT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-B5NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B4NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B3NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-B1NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNKTA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-B5NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B4NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B3NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-B1NNKTA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-B5NNKTO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B4NNKTO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B3NNKTO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-B1NNKTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (ケーブルマウス, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*₇ 用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ₇ 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-B5NNFT2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNFT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNFT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNFT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNFT2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNFT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNFT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNFT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNFTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNFTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNFTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNFTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNFTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNFTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNFTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNFTH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNFTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNFTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNFTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNFTA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNFTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNFTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNFTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNFTA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-B5NNFT0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B4NNFT0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B3NNFT0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-B1NNFT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (ケーブルマウス, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、P.71 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-10用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-B5NNFT2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFT2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFTH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFTA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFTA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-B5NNFT0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B4NNFT0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B3NNFT0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-B1NNFT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB), マウス (ケーブルマウス, USB), JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
- *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *10: おまかせ安心モデル (4年) の5年目に適用します。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (* 9)

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞ'ｲｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	DVD-ROM	セｯﾄ形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-B5NNKR2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNKR2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNKR2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNKR2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNKR2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNKR2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNKR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNKRH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNKRH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNKRH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNKRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNKRH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNKRH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNKRH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNKRH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNKRA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNKRA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNKRA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNKRA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞ'ﾙ (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNKRA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNKRA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNKRA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNKRA									
OS なしﾓﾃﾞ'ﾙ	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-B5NNKRO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B4NNKRO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B3NNKRO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-B1NNKRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-B5NNKR2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNKR2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNKR2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNKR2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-B5NNKR2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B4NNKR2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B3NNKR2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-B1NNKR2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNKRH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNKRH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNKRH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNKRH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-B5NNKRH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B4NNKRH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B3NNKRH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-B1NNKRH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNKRA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNKRA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNKRA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNKRA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-B5NNKRA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B4NNKRA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-B3NNKRA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-B1NNKRA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-B5NNKRO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B4NNKRO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B3NNKRO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-B1NNKRO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-7 用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-7 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-B5NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNFR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-B5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-B3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-B1NNFRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-B5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-B3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-B1NNFRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-B5NNFRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B4NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-B3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-B1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*^⑧ 用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ^⑧ 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-B5NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-B5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-B3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-B1NNFRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-B5NNFRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B4NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-B3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-B1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-A5NNKT2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNKT2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNKTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNKTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNKTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNKTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNKTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNKTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNKTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNKTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNKTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNKTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNKTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNKTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNKTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-A5NNKTO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A4NNKTO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A3NNKTO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-A1NNKTO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス(有線/無線, USB)、JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-A5NNKT2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNKT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNKT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNKT2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNKT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNKT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNKT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNKTA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNKTA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-A5NNKTO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A4NNKTO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A3NNKTO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-A1NNKTO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (有線/無線, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*₇ 用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ₇ 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-A5NNFT2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNFT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNFT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNFT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNFT2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNFT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNFT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNFT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNFTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNFTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNFTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNFTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNFTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNFTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNFTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNFTH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNFTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNFTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNFTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNFTA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNFTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNFTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNFTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNFTA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-A5NNFT0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A4NNFT0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A3NNFT0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-A1NNFT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (有線/無線, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能* ート用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

モデ'ル	ﾌﾟﾛセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-A5NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNFT2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNFTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNFTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNFTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNFTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNFTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNFTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNFTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNFTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNFTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNFTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNFTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNFTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-A5NNFT0									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A4NNFT0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A3NNFT0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-A1NNFT0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (有線/無線, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-A5NNKR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNKR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNKRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNKRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-A5NNKRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A4NNKRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A3NNKRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-A1NNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (* 9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (* 2) (* 3)	選択 (* 1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-A5NNKR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNKR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNKRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (* 60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNKRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-A5NNKRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A4NNKRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A3NNKRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-A1NNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*₁ - 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ₁ - 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-A5NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNFR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-A5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-A3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-A1NNFRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-A5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-A3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-A1NNFRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-A5NNFRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A4NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-A3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-A1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*^⑧ 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ^⑧ 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-A5NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNFR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-A5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-A3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-A1NNFRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-A5NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A4NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-A3NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-A1NNFRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-A5NNFRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A4NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-A3NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-A1NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0)] 標準モデル/タワータイプ

モデ ^ル	プ ^ロ セ ^サ	デ ^ィ ス ^ク ア ^リ イ コン ^ト ロ ^ー	内蔵 RAID	メモ ^リ	DVD-ROM	セ ^ツ ト形 ^名	希 ^望 小 ^売 価 ^格	保 ^守 料 ^(月額) (*11)	
								維 ^持 保 ^守	出 ^張 修 ^理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本 ^語 版 (25CAL 付 ^き) プ ^レ イ ^ン ス ^ト ール ^モ デ ^ル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社 ^製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選 ^択 (*2) (*3)	選 ^択 (*1)	DVD-ROM (8 倍 ^速)	GQVT21KK-35NNKT2	完 ^売 し ^ま し ^た 。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNKT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNKT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNKT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本 ^語 版 (5CAL 付 ^き) プ ^レ イ ^ン ス ^ト ール ^モ デ ^ル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNKT2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNKT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNKT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNKT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本 ^語 版 (25CAL 付 ^き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本 ^語 版 (SP2) イ ^ン ス ^ト ール ^代 行 サ ^ー ビ ^ス 付 ^き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本 ^語 版 (5CAL 付 ^き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本 ^語 版 (SP2) イ ^ン ス ^ト ール ^代 行 サ ^ー ビ ^ス 付 ^き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本 ^語 版 (25CAL 付 ^き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本 ^語 版 (SP2) イ ^ン ス ^ト ール ^代 行 サ ^ー ビ ^ス 付 ^き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNKTA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本 ^語 版 (5CAL 付 ^き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本 ^語 版 (SP2) イ ^ン ス ^ト ール ^代 行 サ ^ー ビ ^ス 付 ^き]モ ^デ ル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNKTA			
OS なしモ ^デ ル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-35NNKTO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-34NNKTO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-33NNKTO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-31NNKTO			
各 ^モ デ ^ル 共 ^通 仕 ^様	標 ^準 搭 ^載 品	1000BASE-Tx2							
	標 ^準 添 ^付 品	キ ^ー ボ ^ー ド (109 キ ^ー , USB), マ ^ウ ス (有 ^線 /無 ^線 マ ^ウ ス, USB), J ^{PI} /ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS 2 . 0)] 標準モデル/タワータイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-35NNKT2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNKT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNKT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNKT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKT2				GQUT21LK-34NNKT2	GQUT21LK-33NNKT2	GQUT21LK-31NNKT2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKT2				GQUT21LK-34NNKT2	GQUT21LK-33NNKT2	GQUT21LK-31NNKT2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKT2				GQUT21LK-34NNKT2	GQUT21LK-33NNKT2	GQUT21LK-31NNKT2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-35NNKT2				GQUT21LK-34NNKT2	GQUT21LK-33NNKT2	GQUT21LK-31NNKT2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKTH				GQVT21LK-34NNKTH	GQVT21LK-33NNKTH	GQVT21LK-31NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKTH				GQVT21LK-34NNKTH	GQVT21LK-33NNKTH	GQVT21LK-31NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKTH				GQVT21LK-34NNKTH	GQVT21LK-33NNKTH	GQVT21LK-31NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-35NNKTH				GQVT21LK-34NNKTH	GQVT21LK-33NNKTH	GQVT21LK-31NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKTH				GQUT21LK-34NNKTH	GQUT21LK-33NNKTH	GQUT21LK-31NNKTH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKTH				GQUT21LK-34NNKTH	GQUT21LK-33NNKTH	GQUT21LK-31NNKTH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKTH				GQUT21LK-34NNKTH	GQUT21LK-33NNKTH	GQUT21LK-31NNKTH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-35NNKTH				GQUT21LK-34NNKTH	GQUT21LK-33NNKTH	GQUT21LK-31NNKTH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKTA				GQVT21LK-34NNKTA	GQVT21LK-33NNKTA	GQVT21LK-31NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKTA				GQVT21LK-34NNKTA	GQVT21LK-33NNKTA	GQVT21LK-31NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKTA				GQVT21LK-34NNKTA	GQVT21LK-33NNKTA	GQVT21LK-31NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-35NNKTA				GQVT21LK-34NNKTA	GQVT21LK-33NNKTA	GQVT21LK-31NNKTA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKTA				GQUT21LK-34NNKTA	GQUT21LK-33NNKTA	GQUT21LK-31NNKTA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKTA				GQUT21LK-34NNKTA	GQUT21LK-33NNKTA	GQUT21LK-31NNKTA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKTA				GQUT21LK-34NNKTA	GQUT21LK-33NNKTA	GQUT21LK-31NNKTA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-35NNKTA				GQUT21LK-34NNKTA	GQUT21LK-33NNKTA	GQUT21LK-31NNKTA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-35NNKTO				GQAT21LK-34NNKTO	GQAT21LK-33NNKTO	GQAT21LK-31NNKTO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-35NNKTO				GQAT21LK-34NNKTO	GQAT21LK-33NNKTO	GQAT21LK-31NNKTO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-35NNKTO				GQAT21LK-34NNKTO	GQAT21LK-33NNKTO	GQAT21LK-31NNKTO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-35NNKTO				GQAT21LK-34NNKTO	GQAT21LK-33NNKTO	GQAT21LK-31NNKTO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB)、マウス (有線/無線, USB)、JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能* - 用] 標準モデル / タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* - 用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-35NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNFT2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNFTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNFTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNFTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNFTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNFTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNFTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNFTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNFTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNFTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNFTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNFTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNFTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-35NNFT0									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-34NNFT0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-33NNFT0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-31NNFT0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB) マウス (有線/無線, USB) JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*₈ - 用] 標準モデル/タワータイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ₈ - 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-35NNFT2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNFT2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNFT2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNFT2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNFT2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNFTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNFTH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNFTH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNFTH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNFTH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNFTH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNFTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNFTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNFTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNFTA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNFTA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNFTA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNFTA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNFTA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-35NNFT0									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-34NNFT0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-33NNFT0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-31NNFT0									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	キーボード (109 キー, USB) マウス (有線/無線, USB) JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-35NNKR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNKR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNKRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNKRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-35NNKRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-34NNKRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-33NNKRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-31NNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑥ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-35NNKR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNKR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNKR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNKR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNKRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNKRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNKRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNKRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNKRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNKRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNKRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNKRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-35NNKRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-34NNKRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-33NNKRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-31NNKRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑦ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [R A I D (3 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*^⑦ 用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* ^⑦ 用	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21KK-35NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNFR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21KK-35NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-34NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21KK-33NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21KK-31NNFRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21KK-35NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-34NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21KK-33NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21KK-31NNFRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21KK-35NNFRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-34NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21KK-33NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21KK-31NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




⑧ H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*[※] - 用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能* [※] - 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQVT21LK-35NNFR2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNFR2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNFR2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNFR2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNFR2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNFRH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNFRH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNFRH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNFRH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQVT21LK-35NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-34NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQVT21LK-33NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQVT21LK-31NNFRA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQUT21LK-35NNFRA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-34NNFRA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQUT21LK-33NNFRA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQUT21LK-31NNFRA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQAT21LK-35NNFRO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-34NNFRO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQAT21LK-33NNFRO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQAT21LK-31NNFRO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 KK1
TS20 LK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2



システム装置本体 I/F & スロット

- ディスプレイインタフェース
- キーボードインタフェース
- マウスインタフェース
- シリアルインタフェース (COM1)
- シリアルインタフェース (COM2)
- パラレルインタフェース
- SCSI インタフェース
- ネットワークインタフェース
- プロセッサスロット
- メモリスロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- シリアルATAインタフェース
- FDDインタフェース
- USBインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。

＜HA8000/TS20 KK1, LK1＞

【プロセッサ搭載パターン】


プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

メモリー

メモリスロット 1~6


メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。



ーメモリー搭載条件表ー


＜HA8000/TS20 KK1, LK1＞

- ・メモリスロット数は6スロットあり、3スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503:800MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz)
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Modeをサポートします。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode、Lockstep Channel Mode、Spare Channel Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリ技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔1GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

メモリスロット 1~6

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択


メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード[Spare Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx3):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



・メモリーボード搭載順序

<CPU1 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、1枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位/Spare Channel Mode 時は3枚単位) で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、<CPU2 個搭載時>のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2 へのCPU増設時に、CPU1 側と同一メモリ構成を、CPU2 側に搭載します。)
- (5) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- (6) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QMEX) にて対応します。
- (8) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (9) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSEX) にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3
Independent Mode (デフォルト設定)	①	②	③
Mirrored Channel Mode	①	①	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—
Spare Channel Mode	①	①	①

①: 搭載順序

<CPU2 個搭載時>

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1 側とCPU2 側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、1枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は2枚単位/Spare Channel Mode 時は3枚単位) で下表に従い、①→③の順序で搭載します。
- (4) CPU2 個搭載時は、CPU1 側とCPU2 側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位 (Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode 時は4枚単位/Spare Channel Mode 時は6枚単位) の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirrored Channel Mode と Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode の選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503) 構成時は、Spare Channel Mode は非サポート)
- (7) Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode は、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にて Mirrored Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QMEX) にて対応します。
- (9) 工場にて Lockstep Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QLEX) にて対応します。
- (10) 工場にて Spare Channel Mode を設定出荷希望の場合は、専用形名 (GQ-MJ7xxG2QSEX) にて対応します。

メモリー動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode (デフォルト設定)	①	②	③	④	⑤	⑥
Mirrored Channel Mode	①	①	—	④	④	—
Lockstep Channel Mode	①	①	—	④	④	—
Spare Channel Mode	①	①	①	④	④	④

①: 搭載順序

・Mirrored Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

・Lockstep Channel Mode サポート構成

<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	—	1GB	1GB	—
構成2	2GB	2GB	—	2GB	2GB	—
構成3	4GB	4GB	—	4GB	4GB	—
構成4	8GB	8GB	—	8GB	8GB	—

・Spare Channel Mode サポート構成


<CPU1 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3
構成1	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB

<CPU2 個搭載時>

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
構成2	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成3	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成4	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。


TS20 KK1
TS20 LK1

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 KK1
TS20 LK1



<システム装置および内蔵オプション編>



TS20 KK1
TS20 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。





表 1 (TS20LK1 モデル RAID 追加機能付モデル用増設ディスクレインコントローラボードセット形名)

項番	形 名	価 格	RAID 追加機能
1	GQ-SCA773411ONEX	¥107,100 (税込)	MegaRAID Recovery
2	GQ-SCA773412ONEX	¥101,850 (税込)	MegaRAID FastPath
3	GQ-SCA773413ONEX	¥94,500 (税込)	MegaRAID CacheCade
4	GQ-SCA773414ONEX	¥145,950 (税込)	MegaRAID Recovery + MegaRAID FastPath
5	GQ-SCA773415ONEX	¥138,600 (税込)	MegaRAID Recovery + MegaRAID CacheCade
6	GQ-SCA773416ONEX	¥133,350 (税込)	MegaRAID FastPath + MegaRAID CacheCade
7	GQ-SCA773417ONEX	¥177,450 (税込)	MegaRAID Recovery + MegaRAID FastPath + MegaRAID CacheCade

・RAID 追加機能の MegaRAID FastPath 及び MegaRAID CacheCade は内蔵 SSD に対する追加機能ですので、内蔵 SSD 搭載の装置に対応します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [RAID(3.5 型 SAS2.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	ー	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード (*2)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*2)	G0-SCA7738110NEX G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[1]	1	×	×	①	×
SCSI ボードセット (*1)	G0-CS7401EX G0-CS7401	[4]	1	①	×	②	③
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[4]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[7]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[8]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	G0-SCE7211A10NEX G0-SCE7211A10N	[3]	1	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[2]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[5]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[6]	2	②	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [RAID(2.5 型 SAS2.0)]モデル>


品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express 2.0			
				4 レーン	8 レーン	4 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]		スタンダード [フルサイズ]	
				1	2	3	4
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	ー	1	×	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	G0-CA7734EX G0-CA7734	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA7734110NEX G0-SCA7734120NEX G0-SCA7734130NEX G0-SCA7734140NEX G0-SCA7734150NEX G0-SCA7734160NEX G0-SCA7734170NEX	[1]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボード (*2)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[2]	1	×	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*2)	G0-SCA7738110NEX G0-SCS7401DOONEX G0-SCS7401DOON	[2]	1	×	×	①	×
SCSI ボードセット (*1)	G0-CS7401EX G0-CS7401	[5]	3	①	×	②	③
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[5]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572EX G0-CN7572	[8]	3	①	×	②	③
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582EX G0-CN7582	[9]	3	①	×	③	②
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	G0-SCE7211A10NEX G0-SCE7211A10N	[4]	1	②	×	①	×
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[3]	1	×	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[6]	2	②	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[7]	2	②	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

内蔵デバイス


※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては[7. システム構成上の注意事項]をご参照下さい。


- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a1)

12



＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 KK1
TS20 LK1

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ 対応 OS: Windows (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00CEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ 対応 OS: Windows (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDBEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00BEX) [カスタム] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ 対応 OS: Windows (HS-4/170S) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDAEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00AEX) [カスタム] 完売しました。

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。
- ※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 対応テープ Maxell: HS-4/170S	GQ-SAY7DA11210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA11230 ¥94,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DUS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス			
バックアップソフトウェア		バックアップデバイス			
内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] (*1) ・データ(ハードウェア) [HS-4/170S] x10巻付き		内蔵DAT [DAT72(非圧縮:36GB)] (*1)			
 (DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X0NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD1 枚) CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X0NEX) [カスタム]	販売しました。	
 (DVD) JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD77520W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520W0NEX) [カスタム]	販売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000NEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵DATセット (GQ-SUD7752000N) [カスタム]	販売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7752000N) [カスタム]	販売しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsハンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-104-015(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72テープ-トリック Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY70AT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY70AT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY70AT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY70ATCL1 ¥4,725(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW0CEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW0BEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VW0AEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバージョンのバックアップデバイスは、ARCserve® -サビシ(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥73,500(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥220,500(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥441,000(税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UGL	GQ-AY7ULT1CL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, n-フット)) (*1) ・データ7 (LTO Ultrium カートリッジ [LTOU2/200])x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB, n-フット)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム]	完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム]	完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム]	完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXFNEX) [カスタム]	完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXDNEX) [カスタム]	完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXNEX) [カスタム]	完売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WVANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVANEX) [カスタム]	完売しました。
		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WONEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OVONEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WOON) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OON) [カスタム]	完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTOカートリッジ maxell: LTOU2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥73,500(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥220,500(税込)	GQ-SAY7ULT1260 ¥441,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell: LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 KK1
TS20 LK1

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型
1~2

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 対応 (デュープ) (DAT160) x30 巻 (5 巻/年 x5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00CEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 対応 (デュープ) (DAT160) x25 巻 (5 巻/年 x5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00BEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 対応 (デュープ) (DAT160) x20 巻 (5 巻/年 x5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0AEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWAAEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00AEX) [カスタム] 売完了

- ・ 内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピング Maxell: DAT160	GQ-SAY7DA11310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DA11330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DA11360 ¥289,800 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーピング Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DA11410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DA11430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DA11460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DA1CL2 ¥21,000 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1) ・ 7 ｲﾝﾁ (ﾃﾞｰﾀ-ｶｰﾄﾞﾗｯｼﾞ [DAT160])x10 巻付ｷ		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ﾔｳｾﾝｽ]	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160WX3NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD71600X3NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ﾔｳｾﾝｽ]	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160WX2NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD71600X2NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ﾔｳｾﾝｽ]	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160WX1NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD71600X1NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160WFXNEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD71600FXNEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160WX0NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD71600X0NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160WX0NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD71600X0NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。
 (DVD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160W0NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD71600W0NEX) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160W00N) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。	内蔵 DAT セｯﾄ (GQ-SUD7160000N) [ｶｽﾀﾑ]	完 売 しまし た。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960-114-011(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピング Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥48,300(税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥144,900(税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥289,800(税込)
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーピング Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥21,000(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB、n-7n/t)) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	
(DVD1枚)		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWACEX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420V00CEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
		CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/t)) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)		CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3BEX) [カスタム]
			販売しました。
(DVD1枚)		CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2BEX) [カスタム]
			販売しました。
(DVD1枚)		CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]
			販売しました。
(DVD1枚)		CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFBEX) [カスタム]
			販売しました。
(DVD1枚)		CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDBEX) [カスタム]
			販売しました。
(DVD1枚)		CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0BEX) [カスタム]
			販売しました。
(DVD) (CD)		JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWABEX) [カスタム]
			販売しました。
		バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420V00BEX) [カスタム]
			販売しました。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/t)) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き	
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFAX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDAX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0AX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWAX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420V00AX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell-LTOU3/400	GQ-SAY7ULT11510 ¥136,500(税込)	GQ-SAY7ULT11530 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT11560 ¥819,000(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell-LTOU3/400W	GQ-SAY7ULT11610 ¥147,000(税込)	GQ-SAY7ULT11630 ¥441,000(税込)	GQ-SAY7ULT11660 ¥882,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell-LTOU1/UOL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WX3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WX2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WX1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WXFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200XFNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WXDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200XDNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420WXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200XNEX) [カスタム]	完売しました。
(DVD)(CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200WANE) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200WANE) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU74200W0NE) [カスタム]	完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU74200W0NE) [カスタム]	完売しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve Backup r15 (1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell: LTOU3/400	GQ-SAY7ULT11510 ¥136,500(税込)	GQ-SAY7ULT11530 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT11560 ¥819,000(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell: LTOU3/400W	GQ-SAY7ULT11610 ¥147,000(税込)	GQ-SAY7ULT11630 ¥441,000(税込)	GQ-SAY7ULT11660 ¥882,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell: LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00CEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFBEEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00BEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア7 (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U4/800]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCServe Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCServe Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCServe 標準セット(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カードリッジ maxell-LTOU4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥168,000(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥504,000(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,008,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カードリッジ maxell-LTOU4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥189,000(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥567,000(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,134,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカードリッジ maxell-LTOU1/UOL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)

システム装置および内蔵オプション機能

```
graph LR; A[システム装置] --> B[プロセッサ]; B --> C[メモリー]; C --> D[各種インタフェース  
電源ユニット]; D --> E[拡張ボード]; E --> F[内蔵デバイス];
```

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置〈ラックタイプ〉

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
 - ・表記の価格は、希望小売価格です。


— 内蔵 L T O (U l t r i u m 4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

- ・内蔵「バ イス」の対応 OS 情報及び対応「バックアップソフトウェア」情報は、「7.3 バックアップ バイス情報」項を参照願います。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップ バイスには、ARCserve® トレービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用		LTO カードリッジ maxell : LTO4/800	GG-SAY7ULT1710 ¥168,000 (税込)	GG-SAY7ULT1760 ¥1,008,000 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用		LTO WORM カードリッジ maxell : LTO4/800W	GG-SAY7ULT1810 ¥189,000 (税込)	GG-SAY7ULT1860 ¥1,134,000 (税込)

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カード maxell : LTOU1/UCL	GQ-AY7ULUCL1 ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150V00CEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXFBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150V00BEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デイト (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150V00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO5)用	LTO カードリッジ maxell:LT0U5/1500	GQ-SAY7ULT1910 ¥126,000(税込)	GQ-SAY7ULT1930 ¥378,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UGL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB、n-フット)) (*1) ・7インチ LTO Ultrium カートリッジ [LTOU5/1500]]x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB、n-フット)) (*1) ・7インチ LTO Ultrium カートリッジ [LTOU5/1500]]x10 巻付き	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WX3NEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X3NEX) [カスタム]	 完売しました。		
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WX2NEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X2NEX) [カスタム]	 完売しました。		
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WX1NEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500X1NEX) [カスタム]	 完売しました。		
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WFXNEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500WFXNEX) [カスタム]	 完売しました。		
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WDXNEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500DXNEX) [カスタム]	 完売しました。		
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150W0NEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU715000NEX) [カスタム]	 完売しました。		
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150W0ANEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU715000ANEX) [カスタム]	 完売しました。		
バックアップソフトウェアなし		 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150W000NEX) [カスタム]	 完売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU71500000NEX) [カスタム]	 完売しました。		

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9.6.0.1(1年分)が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO5)用	LTOカートリッジ maxell:LTOU5/1500	GQ-SAY7ULT11910 ¥126,000(税込)	GQ-SAY7ULT11930 ¥378,000(税込)	GQ-SAY7ULT11960 ¥756,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell:LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS20 KK1
TS20 LK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(f) 12 12 内蔵RDX (5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

拡張
ストレージ
ベイ
5型
1~2

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵RDX (RDX 5型, USB(2.0)) ・カートリッジ (160GB) [GQ-AY7RX16] x1 個付き	内蔵RDX (RDX 5型, USB(2.0)) ・カートリッジ (500GB) [GQ-AY7RX51] x1 個付き
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XFNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XDNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XONEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160XPNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510XPNEX) [カスタム] 完売しました。
 (DVD1枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51160WANEX) [カスタム] ¥178,500 (税込)	内蔵RDXセット (GQ-SUR51510WANEX) [カスタム] ¥210,000 (税込)
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5116000NEX) [カスタム] ¥50,400 (税込) (GQ-SUR5116000N) ¥50,400 (税込)	内蔵RDXセット (GQ-SUR5151000NEX) [カスタム] ¥81,900 (税込) (GQ-SUR5151000N) ¥81,900 (税込)

- ・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 3年-サポート (1年分) が付属します。

内蔵RDX (5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵RDX (RDX 5型, USB(2.0)) ・カートリッジ (500GB) [GQ-AY7RX50] x1 個付き	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XFNEX) [カスタム] 完売しました。	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XDNEX) [カスタム] 完売しました。	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XONEX) [カスタム] 完売しました。	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Replication r15 for Windows Standard OS for File Server	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500XPNEX) [カスタム] 完売しました。	
 (DVD1枚)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51500WANEX) [カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5150000NEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUR5150000N) 完売しました。	

- ・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 3年-サポート (1年分) が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1 個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 ¥29,400 (税込)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥60,900 (税込)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ	GQ-AY7RX50 完売しました。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [RAID(3.5 型 SAS2.0)]モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								5 型 (DVD-ROM 専用)
			3.5 型 (*1)				5 型				
			1	2	3	4	1	2			
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73006FEX GQ-UH73006FRX GQ-UH73006F	4	①	②	③	④	×	×	×	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74506FEX GQ-UH74506FRX GQ-UH74506F	4	①	②	③	④	×	×	×	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH76006FEX GQ-UH76006FRX GQ-UH76006F	4	①	②	③	④	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフایت) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフایت) (*3)	GQ-SUU7420xxxxEX GQ-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフایت) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフایت) (*3)	GQ-SUU7150xxxxEX GQ-SUU7150xxxx	1	×	×	×	×	×	①	×	×	
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxEX GQ-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	①	②	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、パーティション設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。

*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*7:Linux/Vmware環境では非対応となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 K K 1 [RAID(3.5 型 SAS2.0)]モデル

(ハードディスク1[GQ-ES7615]を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ												5 型 (DVD-ROM 専用)
			3.5 型 (*1)								5 型				
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH73006FEX GQ-UH73006FRX GQ-UH73006F	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×		
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH74506FEX GQ-UH74506FRX GQ-UH74506F	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×		
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH76006FEX GQ-UH76006FRX GQ-UH76006F	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×		
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフایت) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフایت) (*3)	GQ-SUU7420xxxxEX GQ-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフایت) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフایت) (*3)	GQ-SUU7150xxxxEX GQ-SUU7150xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxEX GQ-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×		

(凡例)●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位でのHDD容量混載は可[但し、パーティション設定に注意が必要です。])

*2:別途SCSIカードセットが必要です。


*3:別途SASカードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*7:Linux/Vmware環境では非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)]モデル> [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD-ROM 専用)
			2.5 型 (*1) (*6)																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466JEX GQ-UH71466JRX GQ-UH71466J	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH73006JEX GQ-UH73006JRX GQ-UH73006J	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70736HEX GQ-UH70736HRX GQ-UH70736H	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466HEX GQ-UH71466HRX GQ-UH71466H	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵SSD (64GB, SATAⅡ, 2.5 型)	GQ-UH70645GEX GQ-UH70645GCEX GQ-UH70645GRX GQ-UH70645G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●		
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	GQ-SUD7752xxxxEX GQ-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×	×	
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	GQ-SUU7201xxxxEX GQ-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7420xxxxEX GQ-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×	×	
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフサイズ) (*3)	GQ-SUU7150xxxxEX GQ-SUU7150xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×	×	×	×	×	
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5116xxxxEX GQ-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×	×	
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR515xxxxEX GQ-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×	×	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。

*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*6:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

*7:Linux/Vmware 環境では非対応となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 2 0 L K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)]モデル

(ハードディスクセット [GQ-ES7616] を搭載の場合) > [タワータイプ/ラックタイプ共通]

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ																	5 型 (DVD-ROM 専用)	
			2.5 型 (*1) (*6)																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2																	1	2		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH71466JEX G0-UH71466JRX G0-UH71466J	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH73006JEX G0-UH73006JRX G0-UH73006J	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	G0-UH70736HEX G0-UH70736HRX G0-UH70736H	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型) (*5)	G0-UH71466HEX G0-UH71466HRX G0-UH71466H	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×
内蔵SSD (64GB, SATAⅡ, 2.5 型)	G0-UH70645GEX G0-UH70645GCEX G0-UH70645GRX G0-UH70645G	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2)	G0-SUD7752xxxxEX G0-SUD7752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	G0-SUD7160xxxxEX G0-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 ハーフサイズ) (*2)	G0-SUU7201xxxxEX G0-SUU7201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 ハーフサイズ) (*3)	G0-SUU7420xxxxEX G0-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 ハーフサイズ) (*3)	G0-SUU7810xxxxEX G0-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 ハーフサイズ) (*3)	G0-SUU7150xxxxEX G0-SUU7150xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×
内蔵RDXセット (160GB/5 型) (*4) (*7)	G0-SUR5116xxxxEX G0-SUR5116xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×
内蔵RDXセット (500GB/5 型) (*4) (*7)	G0-SUR515xxxxEX G0-SUR515xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可(搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。 (ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットセットが必要です。


*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*6:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

*7:Linux/Vmware 環境では非対応となります。



防塵オプション

<TS20タワータイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T20AJEX]>

TS20ラックタイプ用防塵オプション[GQ-AJ7T2RAJEX]

●防塵オプションの仕様


- 防塵オプションは、デバイス防塵パネル、フィルタ(13枚)、フィルタストッパー(上)(下)、交換時期ラベル(13枚)およびFDDカバークッション(1個)[xK1型では使用しません]、フロントドア[ラックタイプ]、ドアストッパー[ラックタイプ]で構成されます。
- フィルタはフロントドアの内側にフィルタストッパーにて固定されます。
- フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- フィルタ交換は、システム稼働中でも可能です。
- 防塵オプションを取り付けたTS20ラックタイプシステム装置は、フロントドア開閉時に下部のシステム装置に接触するため、システム装置の下1Uを空けてラックキャビネットに搭載してください。また、空けた箇所には、ブラックパネルを搭載してください。

●防塵オプション使用時の注意事項


- フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- 防塵オプションは、個別見積もりの個別対応となります。
- 防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



[TS20 タワータイプ]



[TS20 ラックタイプ]

RAID追加機能オプション

●RAID追加機能オプション仕様


- MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵HDDの一部をスナップショットとして使用する機能)
- MegaRAID FastPath : FastPath 機能(内蔵SSDでのRAID構築時におけるリード性能を向上)
- MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能(内蔵HDDのRAID構築時に内蔵SSDをリードキャッシュとして使用する機能)

●品名・形名・価格

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|
| RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) | GQS-VSS7B3H0EX | ¥44,100(税込) |
| RAID追加機能オプション(MegaRAID FastPath) | GQS-VSS7B3J0EX | ¥38,850(税込) |
| RAID追加機能オプション(MegaRAID CacheCade) | GQS-VSS7B3K0EX | ¥31,500(税込) |

●RAID追加機能オプションの販売方法

- RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。




リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。
(ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。)
- 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への横置き搭載場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7688)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、5U必要です。
 - ・システム装置を[38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
[3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問い合わせください。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7687)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。