

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s
H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

・本資料で使用する単位は、
K : 1,024
k : 10^3
M : 10^6
G : 10^9
T : 10^{12} で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンターでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンター

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 5 HA8000/RS210

(1) HA8000/RS210 AK1, BK1, HK1 (2010年11月～現在)



HA8000/RS210 AK1, BK1
(筐体色 : 黒)



HA8000/RS210 HK1
(筐体色 : 黒)


HA8000/RS210 AK1, BK1, HK1 (2010年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 AK1	RS210 BK1	RS210 HK1
			RAID(3.5 型 SAS1.0) モデル	RAID(3.5 型 シリアル ATA II) モデル	RAID(2.5 型 SAS1.0) モデル
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5503 (2GHz) /L5630 (2.13GHz) /E5620 (2.40GHz) /E5640 (2.66GHz) /X5670 (2.93GHz)		
	プロセッサ数 (CPU コア数)		最小 1/最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5503:2, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640:4, Intel®Xeon® プロセッサ X5670:6)		
	キャッシュメモリー	1 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: データ 6x32KB+命令 6x32KB		
		2 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6x256KB		
		3 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640/X5670: 12MB		
チップセット			Intel 社製 5520		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6.40GT/s		
メインメモリー	容量		最小: 1GB/最大: 96GB [(48GB/CPU) x2]		
	スロット数		12 [(6 スロット/CPU) x2]		
	サポートメモリー容量		1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)		
	仕様		DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), LV-DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応		
	動作周波数		Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: 1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 1333MHz		
表示機能	アクセラレータ/VRAM		ServerEngines Pilot2 [オンボード]/32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)		
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量 *4	RAID 0	900GB (300GBx3)	6TB (2TBx3)	1.8TB (300GBx6)
		RAID 5	600GB (300GBx3)	4TB (2TBx3)	1.5TB (300GBx6)
	サポート HDD 容量		73GB, 146GB, 300GB (3.5 型)	250GB, 500GB, 1TB, 2TB (3.5 型)	146GB, 300GB (2.5 型)
	インタフェース		SAS	シリアル ATA II /300	SAS
	回転数		15000r/min	7200r/min	10000r/min
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応 (ホットスワップは RAID1 構成時のみ)	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応 (ホットスワップは RAID1 構成時のみ)	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 2108 SAS [専用スロット/PCI Express<x8>]		
	インタフェース		SAS	シリアル ATA II /300	SAS
	チャネル数		8 ポート (HDD1 台/ポート)		
	キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)		
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, JBOD	RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)		
拡張ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)		3	—	
	2.5 型 (HDD 専用)		—	6	
	5 型 (DVD-ROM 専用)		1		
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16>x1, PCI Express 2.0<x8> (LowProfile) x1		
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1 ポート/コンソール切替ユニット又はディスプレイ/キーボードユニットにて占有)] *5		
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82576EBx1 [オンボード/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ポート管理モジュール専用]		
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [ポート管理モジュール専用]		
		Wake On LAN 機能	サポート *6		
外形寸法			486 (W) x770 (D) x44 (H) mm [突起物含む], 430 (W) x710 (D) x44 (H) mm [取付金具含まず]		
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 16.6kg (20.0kg)	約 16.3kg (19.9kg)	約 16.4kg (19.5kg)
電源	電圧 周波数		AC100V/AC200V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2 本)		
	冗長化電源		1 (標準) +1 (オプション [ロングライフサポートモデルは標準]) (ホットプラグ 対応)		
冗長 FAN			ポート [ホットプラグ 非対応]	—	ポート [ホットプラグ 非対応]
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			AC100V: 424W/558W, AC200V: 417W/545W	AC100V: 417W/548W, AC200V: 410W/537W	AC100V: 428W/557W, AC200V: 428W/544W
最大消費電流			AC100V: 6.6A, AC200V: 3.2A	AC100V: 6.4A, AC200V: 3.2A	AC100V: 6.5A, AC200V: 3.2A
省エネ法 (2011 年度)		区分	J	J	J
に基づく表示		エネルギー消費効率 *8	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 3.67 *13, Intel®Xeon® プロセッサ L5630: 1.79, Intel®Xeon® プロセッサ E5620: 1.63, Intel®Xeon® プロセッサ E5640: 1.48, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 0.96		
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *10		
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付)/Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *11/Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *11/Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) [RS210AK1 モデルのみ] *12/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) [RS210AK1 モデルのみ] *12		
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイアウト管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール		
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル (2.5m) x1 本 [ロングライフサポートモデルは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		


- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色と異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つの RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時:LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時:LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数値異なります。]) / 残り未設定)
 *5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *7: 通常使用時の目安値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理性性能 (GTOPS) で除したものです。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお願いします。設置環境や設置場所により、騒音が大きくなり感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合に本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。
 *12: Windows Server 2008 R2 日本語版 (Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き) モデルとしてサポートします。
 *13: 省エネ法 (2011 年度) を未達成 (100%未満) となります。

● 前面

<RS210AK1, BK1 モデル>



<RS210HK1 モデル>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : キャニスターロック [RS210AK1, BK1 モデルのみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

D : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS210AK1, BK1 モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1～3

[RS210AK1, BK1 モデルのみ]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1～6

[RS210HK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

C : STATUS ランプ (橙)

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

C : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : 電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

E : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F : ディスプレイインタフェースコネクタ



リンクランプ (橙または緑)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯)*

点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*

消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

*: 10BASE-T が 100BASE-TX の状態で、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

7 ケビティ ランプ (緑)


点灯: HUB とのリンクが確立

点滅: データ送受信中

消灯: HUB とのリンクが未確立

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。
尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バントゥルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-C5NNKN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストゥールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストゥールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-C1NNKN2	


各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-C5NNKNH	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-C1NNKNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-C1NNKNA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-C5NNKNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-C4NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID0、RAID1、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10Q) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/RS210BK1 [RAID (3.5 型シリアルATA II)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-C5NNKN2	売切れしました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211BK-C5NNKNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-C4NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211BK-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-C5NNKN2	売切れしました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-C1NNKNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211HK-C5NNKNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-C4NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211HK-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サポ-ト用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バ-ント-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-C5NNFN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フ-レンスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (50CAL 付き) フ-レンスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-C1NNFN2	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポ-ト用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX] を購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3 . 5 型 S A S 1 . 0) R A I D 追加機能サポ-ト用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-C5NNFNH	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-C1NNFNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-C1NNFNA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-C5NNFNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-C4NNFNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-C3NNFNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-C2NNFNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-C1NNFNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B K 1 [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II) R A I D 追加機能サポ-ト用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS シリ77# ATA II 1/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-C5NNFN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211BK-C5NNFN0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-C4NNFN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-C3NNFN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-C2NNFN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211BK-C1NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


⑥ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サ-ト用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-C5NNFN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211HK-C5NNFN0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-C4NNFN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-C3NNFN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-C2NNFN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211HK-C1NNFN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) パントリーモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-B5NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-B1NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-B5NNKNH	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-B1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-B5NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-B1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-B5NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B4NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B3NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B2NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-B1NNKNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-B5NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B4NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B3NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B2NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-B1NNKNA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-B5NNKNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-B4NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-B3NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-B2NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-B1NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B K 1 [R A I D (3.5 型シリアルATAⅡ)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-B5NNKN2	販売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-B5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-B5NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-B1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-B5NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-B1NNKNH									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211BK-B5NNKNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-B4NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-B3NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-B2NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211BK-B1NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-B5NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-B5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-B5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-B5NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-B4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-B3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-B2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-B1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211HK-B5NNKNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-B4NNKNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-B3NNKNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-B2NNKNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211HK-B1NNKNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211HK-B5NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-B4NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-B3NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-B2NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211HK-B1NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-B5NNFN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-B4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-B5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-B5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-B1NNFN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4年) の5年目に適用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3 . 5 型 S A S 1 . 0) R A I D 追加機能サポ-ト用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-B5NNFNH	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-B1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-B5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-B1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-B5NNFNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B4NNFNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B3NNFNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-B2NNFNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-B1NNFNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-B5NNFNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B4NNFNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B3NNFNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-B2NNFNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-B1NNFNA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-B5NNFNO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-B4NNFNO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-B3NNFNO			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-B2NNFNO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-B1NNFNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3HOEX] を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B K 1 [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SATA II 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-B5NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-B5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-B5NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-B1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-B5NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-B2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-B1NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211BK-B5NNFN0									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-B4NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-B3NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211BK-B2NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211BK-B1NNFN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX] を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑥ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-B5NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-B5NNFN2				GQV211HK-B4NNFN2	GQV211HK-B3NNFN2	GQV211HK-B2NNFN2	GQV211HK-B1NNFN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-B5NNFN2				GQU211HK-B4NNFN2	GQU211HK-B3NNFN2	GQU211HK-B2NNFN2	GQU211HK-B1NNFN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-B5NNFNH				GQV211HK-B4NNFNH	GQV211HK-B3NNFNH	GQV211HK-B2NNFNH	GQV211HK-B1NNFNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-B5NNFNH				GQU211HK-B4NNFNH	GQU211HK-B3NNFNH	GQU211HK-B2NNFNH	GQU211HK-B1NNFNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211HK-B5NNFN0				GQA211HK-B4NNFN0	GQA211HK-B3NNFN0	GQA211HK-B2NNFN0	GQA211HK-B1NNFN0		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)														
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-A5NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-A5NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-A1NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-A5NNKNH	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-A1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-A5NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A4NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A3NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A2NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-A1NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-A5NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A4NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A3NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A2NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-A1NNKNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-A5NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A4NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A3NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A2NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-A1NNKNA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-A5NNKNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-A4NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-A3NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-A2NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-A1NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B K 1 [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS シリアル ATA II 1/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-A5NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-A5NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-A1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211BK-A5NNKNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-A4NNKNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-A3NNKNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-A2NNKNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211BK-A1NNKNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211BK-A5NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-A4NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-A3NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-A2NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211BK-A1NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-A5NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-A5NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-A1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211HK-A5NNKNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-A4NNKNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-A3NNKNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-A2NNKNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211HK-A1NNKNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211HK-A5NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-A4NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-A3NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-A2NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211HK-A1NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0) R A I D 追加機能サポ-ト用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-A5NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-A5NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-A1NNFN2									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx2									
		標準添付品				JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5：標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11：おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サ-ト用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能サ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-A5NNFNH	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-A1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-A5NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A4NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A3NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A2NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-A1NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-A5NNFNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A4NNFNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A3NNFNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-A2NNFNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-A1NNFNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-A5NNFNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A4NNFNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A3NNFNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-A2NNFNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-A1NNFNA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-A5NNFNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-A4NNFNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-A3NNFNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-A2NNFNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-A1NNFNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サ-ト用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B K 1 [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II) R A I D 追加機能サ-ポート用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SATA II 1/F RAID 追加 機能サポ ート用 (*7)	選 択 (*2) (*5)	選 択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-A5NNFN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-A4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-A5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-A5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-A4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービ ス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-A5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-A2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-A1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービ ス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211BK-A5NNFNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-A4NNFNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-A3NNFNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-A2NNFNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211BK-A1NNFNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211BK-A5NNFN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-A4NNFN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-A3NNFN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-A2NNFN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211BK-A1NNFN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑥ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サ-ト用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスカレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポ-ト用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-A5NNFN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-A4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-A5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-A5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-A4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-A3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-A2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-A1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-A5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-A2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-A1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211HK-A5NNFNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-A4NNFNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-A3NNFNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-A2NNFNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211HK-A1NNFNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211HK-A5NNFN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-A4NNFN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-A3NNFN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-A2NNFN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211HK-A1NNFN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-35NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-31NNKN2									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-35NNKNH	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-34NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-33NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-32NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-31NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-35NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-34NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-33NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-32NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-31NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-35NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-34NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-33NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-32NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-31NNKNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-35NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-34NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-33NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-32NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-31NNKNA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-35NNKNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-34NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-33NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-32NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-31NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②HA8000/RS210BK1 [RAID (3.5 型SATA II)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SATA II 1/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-35NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-34NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-33NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-32NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-35NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-34NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-33NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-32NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-35NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-34NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-33NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-32NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-35NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-34NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-33NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-32NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-31NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211BK-35NNKNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-34NNKNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-33NNKNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-32NNKNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211BK-31NNKNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211BK-35NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-34NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-33NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-32NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211BK-31NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-35NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-34NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-33NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-32NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-35NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-34NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-33NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-32NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-35NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-34NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-33NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-32NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-31NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-35NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-34NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-33NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-32NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-31NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211HK-35NNKNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-34NNKNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-33NNKNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211HK-32NNKNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211HK-31NNKNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211HK-35NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-34NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-33NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211HK-32NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211HK-31NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能^{*7} 用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
							維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能 ^{※7} 用	選択 (※2) (※5)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-35NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211AK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211AK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-31NNFN2									
各モデル共通仕様		標準搭載品				1000BASE-Tx2									
		標準添付品				JP1/ServerConductor/Agent (Windows)									

*1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11：おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サ-ト用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-35NNFNH	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-31NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-35NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-31NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211AK-35NNFNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-34NNFNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-33NNFNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211AK-32NNFNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQV211AK-31NNFNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211AK-35NNFNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-34NNFNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-33NNFNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211AK-32NNFNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQU211AK-31NNFNA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211AK-35NNFNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-34NNFNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-33NNFNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211AK-32NNFNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)					GQA211AK-31NNFNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サ-ト用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑤ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 B K 1 [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II) R A I D 追加機能サ-ポート用] 標準モデル / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211BK-35NNFN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-34NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-33NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211BK-32NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211BK-31NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-35NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-34NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-33NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-32NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-31NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211BK-35NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-34NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-33NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211BK-32NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211BK-31NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211BK-35NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-34NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-33NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211BK-32NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211BK-31NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211BK-35NNFNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-34NNFNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-33NNFNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211BK-32NNFNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211BK-31NNFNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211BK-35NNFN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-34NNFN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-33NNFN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211BK-32NNFN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211BK-31NNFN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



⑥ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サ-ト用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-35NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211HK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211HK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインスト-ルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211HK-35NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211HK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211HK-31NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211HK-35NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211HK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211HK-31NNFNH									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211HK-35NNFN0									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-34NNFN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-33NNFN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211HK-32NNFN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211HK-31NNFN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [QOS-VSS/7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)				
									維持保守	出張修理			
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バントゥルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-L5NNKN2	完売しました。	—				
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211AK-L4NNKN2		—				
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211AK-L3NNKN2		—				
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211AK-L2NNKN2		—				
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211AK-L1NNKN2		—				
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ブレイストゥルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211AK-L5NNKN2		—				
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L4NNKN2		—				
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L3NNKN2		—				
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L2NNKN2		—				
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211AK-L1NNKN2		—				
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ブレイストゥルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211AK-L5NNKN2		—				
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L4NNKN2		—				
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L3NNKN2		—				
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L2NNKN2		—				
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211AK-L1NNKN2		—				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

① HA8000/RS210AK1 [RAID (3.5 型 SAS1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-L5NNKNH	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211AK-L1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211AK-L5NNKNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L4NNKNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L3NNKNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L2NNKNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211AK-L1NNKNA			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211AK-L5NNKNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L4NNKNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L3NNKNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L2NNKNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211AK-L1NNKNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211AK-L5NNKNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L4NNKNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L3NNKNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L2NNKNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211AK-L1NNKNA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA211AK-L5NNKNO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA211AK-L4NNKNO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA211AK-L3NNKNO			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA211AK-L2NNKNO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA211AK-L1NNKNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


②HA8000/RS210HK1 [RAID(2.5型SAS1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-L5NNKN2	完売しました。		—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211HK-L4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211HK-L3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211HK-L2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQW211HK-L1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211HK-L5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV211HK-L1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211HK-L5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU211HK-L1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211HK-L5NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQV211HK-L1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211HK-L5NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQU211HK-L1NNKNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA211HK-L5NNKNO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA211HK-L4NNKNO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA211HK-L3NNKNO			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA211HK-L2NNKNO			
	Xeon E5503 x1CPU (2.0GHz/2x256KB/4MB)						GQA211HK-L1NNKNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0) R A I D 追加機能※[＊] 7 用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バントゥルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能※ [＊] 7 用	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211AK-L5NNFN2	完売しました。		—
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211AK-L4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211AK-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211AK-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211AK-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フラインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211AK-L5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211AK-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フラインストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2. 93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211AK-L5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2. 66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2. 40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2. 13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211AK-L1NNFN2			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *7：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *11：おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 A K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 1. 0) R A I D 追加機能特[®]用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能特 [®] 用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQV211AK-L5NNFNH	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211AK-L1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211AK-L5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211AK-L1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211AK-L5NNFNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L4NNFNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L3NNFNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211AK-L2NNFNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211AK-L1NNFNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211AK-L5NNFNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L4NNFNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L3NNFNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211AK-L2NNFNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211AK-L1NNFNA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA211AK-L5NNFNO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA211AK-L4NNFNO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA211AK-L3NNFNO			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA211AK-L2NNFNO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA211AK-L1NNFNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル1 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポートモデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *11: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0) R A I D 追加機能サ-ポート用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS I/F RAID 追加 機能サ-ポート用 (*7)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211HK-L5NNFN2	完売しました。		—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211HK-L4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211HK-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211HK-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211HK-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレイントルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211HK-L5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211HK-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレイントルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211HK-L5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211HK-L1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211HK-L5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211HK-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211HK-L1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ-ビス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211HK-L5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211HK-L2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211HK-L1NNFNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA211HK-L5NNFN0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA211HK-L4NNFN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA211HK-L3NNFN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA211HK-L2NNFN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA211HK-L1NNFN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサ-ポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサ-ポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AK1
RS210 BK1
RS210 HK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

選択



プロセッサ

[Xeon E5503 (2.66GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0BEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0B) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P1BEX) [カスタム] ¥111,300 (税込)
(GQ-ECDPD2P1B) ¥111,300 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P4BEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPD2P4B) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P6EEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPD2P6E) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P9BEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPH2P9B) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/RS210 AK1, BK1, HK1>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



メモリー搭載条件表

<HA8000/RS210 AK1, BK1, HK1>

- ・DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2Q)とLV-DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2QE)の混在搭載はできません。
- ・CPU(Xeon E5503)構成時は、LV-DDRメモリーボード(GQ-MJ70xG2QE)は搭載できません。
- ・メモリスロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】

RS210 AK1
RS210 BK1
RS210 HK1

メモリスロット 10 10 10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

- ・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔1GB (1GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEM) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (2GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEM) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (4GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEM) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (8GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEM) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

同時

- ・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔1GB (1GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEMEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (2GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEMEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (4GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEMEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (8GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QEMEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】

メモリスロット 10 10 10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

- ・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (1GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (2GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (4GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔16GB (8GBx2) :DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

同時

- ・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。


メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔2GB (1GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔4GB (2GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔8GB (4GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリーボード【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】
〔16GB (8GBx2) :LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AK1
RS210 BK1
RS210 HK1


[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

10 10 10


メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択
・ DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載で
きません。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順序に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS210 AK1
RS210 BK1
RS210 HK1


拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AK1
RS210 BK1
RS210 HK1




同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ




同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ




同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ



同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1


(2) BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1

(3) ディスクリストシステムへ

2.5 外付け装置

(9) パーチャルテープ・ステーションへ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1

(3) ディスクリストシステムへ

2.5 外付け装置

(9) パーチャルテープ・ステーションへ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1


(2) BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1

(3) ディスクリストシステムへ

2.5 外付け装置


(9) パーチャルテープ・ステーションへ



Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 AK1
RS210 BK1
RS210 HK1



SASボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)
(GQ-CE7205) ¥27,300 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
デジタルレシスタームの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥144,900 (税込)
(GQ-CC7811) ¥144,900 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
デジタルレシスタームの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) デジタルレシスターム へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, デュアルポート]
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥228,900 (税込)
(GQ-CC7821) ¥228,900 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用


*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
デジタルレシスタームの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) デジタルレシスターム へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) デジタルレシスターム へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スウィッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210AK1 [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
ディスクアレイコントローラボード (*4)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	①
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	①
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LANボードセット (1000BASE-T) (*1)	G0-SCN757200ONEX	[2]	2	①	②
LANボード (1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LANボード (1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LANボードセット (1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN758200ONEX	[3]	2	①	②
LANボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LANボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LANボード (1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LANボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN757500ONEX	[4]	2	①	②
LANボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LANボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
LANボード (10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
SASボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置 (スタンダードポート→LowProfileポート) 変更はできません。
*2: LAN ボードセット (G0-SCN75x2000ONEX) および LAN ボード (G0-CN75x3) 専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみサポートします。
*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。


<HA8000/RS210BK1 [RAID (3.5 型 シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
ディスクアレイコントローラボード (*4)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	①
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	①
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LANボードセット (1000BASE-T) (*1)	G0-SCN757200ONEX	[2]	2	①	②
LANボード (1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LANボード (1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LANボードセット (1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN758200ONEX	[3]	2	①	②
LANボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LANボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LANボード (1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LANボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN757500ONEX	[4]	2	①	②
LANボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LANボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
LANボード (10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
SASボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置 (スタンダードポート→LowProfileポート) 変更はできません。
*2: LAN ボードセット (G0-SCN75x2000ONEX) および LAN ボード (G0-CN75x3) 専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみサポートします。
*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。


<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 H K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
ディスクアレイコントローラボード (*4)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	①
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	①
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	G0-SCN757200ONEX	[2]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN758200ONEX	[3]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LANボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LANボードセット(iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN757500ONEX	[4]	2	①	②
LANボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LANボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
LANボード(10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
SASボード(6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード(8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:既設SATA装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置(スタンダードスロット→LowProfileスロット)変更はできません。
*2:LANボードセット(G0-SCN75x2000ONEX)およびLANボード(G0-CN75x3)専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3:Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。
*4:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210AK1 [RAID(3.5型SAS1.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5型 (*1)			5型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70738AEX GQ-UH70738ARX GQ-UH70738A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71468AEX GQ-UH71468ARX GQ-UH71468A	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73008AEX GQ-UH73008ARX GQ-UH73008A	3	①	②	③	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイ」リム単位でのHDD容量混載は可)

<HA8000/RS210BK1 [RAID(3.5型SATAII)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5型 (*1)			5型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72504EEX GQ-UH72504ERX GQ-UH72504E	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75004EEX GQ-UH75004ERX GQ-UH75004E	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH710004EEX GQ-UH710004ERX GQ-UH710004E	3	①	②	③	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*2)	GQ-UH720004EEX GQ-UH720004ERX GQ-UH720004E	3	①	②	③	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイ」リム単位でのHDD容量混載は可)

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。


<HA8000/RS210HK1 [RAID(2.5型SAS1.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			2.5型 (*1)					5型 (DVD-ROM 専用)
			1	2	3	4	5	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71469CEX GQ-UH71469CRX GQ-UH71469C	6	①	②	③	④	⑤	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH73009CEX GQ-UH73009CRX GQ-UH73009C	6	①	②	③	④	⑤	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイ」リム単位でのHDD容量混載は可)

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション


<RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ (13 枚)、交換時期ラベル (13 枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427.0 (W) x30.0 (D) x43.5 (H) mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



RAID追加機能オプション

●RAID追加機能オプション仕様


- ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)

●品名・形名・価格

- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥44,100 (税込)

●RAID追加機能オプションの販売方法

- ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR00EX ¥54,600 (税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。