

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s
H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium(R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用する単位は、
- | | |
|---|---------------------|
| K | : 1, 0 2 4 |
| k | : 1 0 ³ |
| M | : 1 0 ⁶ |
| G | : 1 0 ⁹ |
| T | : 1 0 ¹² |
- で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、H C A センタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

H C A センタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容を F A X でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・H C A センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
O S や各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/RS210 FK1, JK1 (2010年11月～現在)



HA8000/RS210 FK1
(筐体色：黒)



HA8000/RS210 JK1
(筐体色：黒)


HA8000/RS210 FK1, JK1 (2010年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 FK1	RS210 JK1
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]	
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5503 (2GHz) / L5630 (2.13GHz) / E5620 (2.40GHz) / E5640 (2.66GHz) / X5670 (2.93GHz)	
プロセッサ数 (CPUコア数)			最小 1 / 最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: 4, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6)	
キャッシュメモリー			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: データ 6x32KB+命令 6x32KB	
1次/1CPU			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6x256KB	
2次/1CPU			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640/X5670: 12MB	
3次/1CPU				
チップセット			Intel 社製 5520	
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6.40GT/s	
メインメモリー			最小: 1GB / 最大: 96GB [(48GB/CPU) x2]	
容量			12 [(6スロット/CPU) x2]	
スロット数			1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)	
サポートメモリー容量			DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), LV-DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応	
仕様			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: 1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 1333MHz	
動作周波数			ServerEngines Pilot2 [オプション] / 32MB	
表示機能			アクセラレータ / VRAM	
表示解像度 (表示色) *2			640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)	
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量	
RAID 0			1.8TB (600GBx3)	
RAID 5			1.8TB (300GBx6)	
サポートHDD容量			1.2TB (600GBx3)	
73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (3.5 型)			73GB, 146GB, 300GB (2.5 型)	
インタフェース			SAS	
回転数			15000r/min	
10000r/min (146GB, 300GB), 15000r/min (73GB, 146GB)			ホットプラグ対応/ホットスワップ対応	
ホットプラグ/ホットスワップ			日立製 HRA381 [専用スロット/PCI Express x8]	
RAID コントローラ			SAS	
コントローラ			8ポート (HDD1 台/ポート)	
インタフェース			256MB (SDRAM/ECC)	
チャンネル数			RAID 0, 1, 5, JBOD	
キャッシュ容量			RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	
サポートRAIDレベル			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)	
DVD-ROM			拡張	
3.5 型 (HDD 専用)			3	
2.5 型 (HDD 専用)			—	
5 型 (DVD-ROM 専用)			6	
PCIスロット			1	
標準インターフェイス			PCI Express 2.0 x16 x1, PCI Express 2.0 x8 (LowProfile) x1	
LAN			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4] (ポートコンソール切替ユニット又はディスプレイ/キーボードユニットにて占有) *4	
コントローラ			Intel 社製 82576EBx1 [オプション / PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ベースボード管理モジュール専用]	
インタフェース			1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]	
Wake On LAN 機能			ポート *5	
外形寸法			486 (W) x 770 (D) x 44 (H) mm [突起物含む], 430 (W) x 710 (D) x 44 (H) mm [取付金具含まず]	
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 16.6kg (20.0kg)	
電源			約 16.4kg (19.4kg)	
電圧 周波数			AC100V/AC200V 50/60Hz	
電源コードプラグ形状 (本数)			接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2 本)	
冗長化電源			1 (標準) + 1 (オプション [ロングライフポートモジュールは標準]) (ホットプラグ対応)	
冗長 FAN			ポート [ホットプラグ 非対応]	
電力制御			静的パワーキャッピング / 動的パワーキャッピング *6	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			AC100V: 434W/570W, AC200V: 427W/556W	
最大消費電力			AC100V: 430W/570W, AC200V: 422W/556W	
最大消費電流			AC100V: 6.7A, AC200V: 3.3A	
省エネ法 (2011 年度)			J	
に基づく表示			J	
エネルギー消費効率 *8			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 3.67 *12, Intel®Xeon® プロセッサ L5630: 1.79, Intel®Xeon® プロセッサ E5620: 1.63, Intel®Xeon® プロセッサ E5640: 1.48, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 0.96	
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *10	
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *11 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *11	
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf	
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], HRA Utility (Windows) [ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール	
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル (2.5m) x1 本 [ロングライフポートモジュールは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール	


- *1: Intel QuickPath Interconnect の路です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *6: プロセッサ [Xeon L5630] 搭載時は、動的パワーキャッピング非サポートです。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付モデルとしてサポートします。
 *12: 省エネ法 (2011 年度) を未達成 (100%未満) となります。

● 前面

<RS210FK1 モデル>



<RS210JK1 モデル>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : キャニスターロック [RS210FK1 モデルのみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

D : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS210FK1 モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~3

[RS210FK1 モデルのみ]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~6

[RS210JK1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

C : STATUS ランプ (橙)

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するため MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

C : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : 電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

E : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F : ディスプレイインタフェースコネクタ



リンクランプ (橙または緑)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯)*

点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*

消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

*: 10BASE-T が 100BASE-TX の状態で、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

7 ケビティ ランプ (緑)


点灯: HUB とのリンクが確立

点滅: データ送受信中

消灯: HUB とのリンクが未確立

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。
尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 F K 1 [R A I D (3 . 5 型 S A S 1 . 0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (※2) (※5) (※8)	選択 (※1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW211FK-C5NPNP2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-C4NPNP2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-C3NPNP2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-C2NPNP2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211FK-C1NPNP2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-C5NPNP2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-C4NPNP2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-C3NPNP2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-C2NPNP2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211FK-C1NPNP2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211FK-C5NPNP2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-C4NPNP2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-C3NPNP2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-C2NPNP2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211FK-C1NPNP2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-C5NPNPH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-C4NPNPH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-C3NPNPH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-C2NPNPH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211FK-C1NPNPH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211FK-C5NPNPH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-C4NPNPH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-C3NPNPH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-C2NPNPH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211FK-C1NPNPH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211FK-C5NPNP0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211FK-C4NPNP0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211FK-C3NPNP0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211FK-C2NPNP0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211FK-C1NPNP0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS情報Jを参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211JK-C5NNPN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-C4NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211JK-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (5CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-C5NNPN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-C4NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211JK-C5NNPN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-C4NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211JK-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-C5NNPNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-C4NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-C1NNPNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211JK-C5NNPNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-C4NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211JK-C1NNPNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211JK-C5NNPN0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211JK-C4NNPN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211JK-C3NNPN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211JK-C2NNPN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211JK-C1NNPN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0)] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW211FK-B5NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211FK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-B5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211FK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211FK-B5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211FK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-B5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-B4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-B3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-B2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211FK-B1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211FK-B5NNPNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-B4NNPNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-B3NNPNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-B2NNPNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211FK-B1NNPNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211FK-B5NNPN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-B4NNPN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-B3NNPN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-B2NNPN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211FK-B1NNPN0							
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、T7.1 OS 情報J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID コントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211JK-B5NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211JK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-B5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211JK-B5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211JK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-B5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-B4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-B3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-B2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-B1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211JK-B5NNPNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-B4NNPNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-B3NNPNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-B2NNPNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211JK-B1NNPNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211JK-B5NNPN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-B4NNPN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-B3NNPN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-B2NNPN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211JK-B1NNPN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 SAS 1.0)] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
								維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211FK-A5NNPN2	完売しました。						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-A4NNPN2							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-A3NNPN2							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-A2NNPN2							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211FK-A1NNPN2							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-A5NNPN2				GQV211FK-A4NNPN2	GQV211FK-A3NNPN2	GQV211FK-A2NNPN2	GQV211FK-A1NNPN2
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211FK-A5NNPN2				GQU211FK-A4NNPN2	GQU211FK-A3NNPN2	GQU211FK-A2NNPN2	GQU211FK-A1NNPN2
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-A5NNPNH				GQV211FK-A4NNPNH	GQV211FK-A3NNPNH	GQV211FK-A2NNPNH	GQV211FK-A1NNPNH
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211FK-A5NNPNH	GQU211FK-A4NNPNH	GQU211FK-A3NNPNH	GQU211FK-A2NNPNH	GQU211FK-A1NNPNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211FK-A5NNPNO	GQA211FK-A4NNPNO	GQA211FK-A3NNPNO	GQA211FK-A2NNPNO	GQA211FK-A1NNPNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)												
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)												
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2											
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)											

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS 情報1を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID コントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211JK-A5NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-A4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-A3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-A2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211JK-A1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-A5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-A4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-A3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-A2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-A1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211JK-A5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-A4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-A3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-A2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211JK-A1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-A5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-A4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-A3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-A2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-A1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211JK-A5NNPNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-A4NNPNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-A3NNPNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-A2NNPNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211JK-A1NNPNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211JK-A5NNPN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-A4NNPN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-A3NNPN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-A2NNPN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211JK-A1NNPN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) パッドモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211FK-35NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211FK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211FK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレイストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-35NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211FK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレイストモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211FK-35NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211FK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211FK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211FK-35NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-34NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-33NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211FK-32NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211FK-31NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211FK-35NNPNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-34NNPNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-33NNPNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-32NNPNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211FK-31NNPNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211FK-35NNPN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-34NNPN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-33NNPN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-32NNPN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211FK-31NNPN0							
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS 情報1を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211JK-35NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211JK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211JK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-35NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレキシブルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211JK-35NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211JK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211JK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211JK-35NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-34NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-33NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211JK-32NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211JK-31NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211JK-35NNPNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-34NNPNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-33NNPNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211JK-32NNPNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211JK-31NNPNH							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211JK-35NNPN0							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-34NNPN0							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-33NNPN0							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211JK-32NNPN0							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211JK-31NNPN0							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*5) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW211FK-L5NNPN2	完売しました。	――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211FK-L4NNPN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211FK-L3NNPN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211FK-L2NNPN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211FK-L1NNPN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211FK-L5NNPN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211FK-L4NNPN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211FK-L3NNPN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211FK-L2NNPN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211FK-L1NNPN2		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211FK-L5NNPN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211FK-L4NNPN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211FK-L3NNPN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211FK-L2NNPN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211FK-L1NNPN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211FK-L5NNPNH		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211FK-L4NNPNH		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211FK-L3NNPNH		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211FK-L2NNPNH		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211FK-L1NNPNH		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211FK-L5NNPNH	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-L4NNPNH	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-L3NNPNH	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211FK-L2NNPNH	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211FK-L1NNPNH	――							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211FK-L5NNPNO	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-L4NNPNO	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-L3NNPNO	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211FK-L2NNPNO	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211FK-L1NNPNO	――							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent(Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS情報Jを参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 J K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 1. 0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW211JK-L5NNPN2	完売しました。		—
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211JK-L4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211JK-L3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211JK-L2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211JK-L1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211JK-L5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211JK-L4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211JK-L3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211JK-L2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211JK-L1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211JK-L5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211JK-L4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211JK-L3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211JK-L2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211JK-L1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211JK-L5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211JK-L4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211JK-L3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211JK-L2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211JK-L1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211JK-L5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211JK-L4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211JK-L3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211JK-L2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211JK-L1NNPNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA211JK-L5NNPN0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA211JK-L4NNPN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA211JK-L3NNPN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA211JK-L2NNPN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA211JK-L1NNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 FK1
RS210 JK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

9 9

選択



プロセッサ

[Xeon E5503 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0BEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0B) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECPL2P1BEX) [カスタム] ¥111,300 (税込)
(GQ-ECPL2P1B) ¥111,300 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P4BEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPQ2P4B) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P6EEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPQ2P6E) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ

[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P9BEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPH2P9B) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/RS210 FK1, JK1>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 FK1
RS210 JK1

メモリー

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

- ・DDR3メモリーボードとLV-DDR3メモリーボードは混在搭載できません。

同時

- ・CPU(Xeon E5503)構成時、LV-DDR3メモリーボードは搭載できません。

メモリーボード
[1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[1GB(1GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥14,700(税込)
(GQ-MJ701G2QE) ¥14,700(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[2GB(2GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥18,900(税込)
(GQ-MJ702G2QE) ¥18,900(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリーボード
[4GB(4GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥37,800(税込)
(GQ-MJ704G2QE) ¥37,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[8GB(8GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G2QE) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリー搭載条件表

<HA8000/RS210 FK1, JK1>

- ・DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2Q)とLV-DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2QE)の混在搭載はできません。
- ・CPU(Xeon E5503)構成時は、LV-DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2QE)は搭載できません。
- ・メモリースロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503:800MHz/Xeon L5630:1066MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5670)構成にて、1つのChannelに2枚のLV-DDRメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Spare Channel Mode, Lockstep Channel Modeをサポートします。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】

RS210 FK1
RS210 JK1

10 10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・ DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載で
きません。

同時

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔1GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEM) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEM) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEM) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEM) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔1GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEMEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEMEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEMEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QEMEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】

10 10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・ DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載で
きません。

同時

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。


同時

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS210 FK1
RS210 JK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)



＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順序に従って搭載します。
(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS210 FK1
RS210 JK1

各種インタフェース/電源ユニット

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 FK1
RS210 JK1


拡張ボード

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 FK1
RS210 JK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757500NEX) [カスタム] ¥8,400 (税込)

・スタンダード PCI スロット及びLowProfile PCI スロット搭載用
・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574) ¥8,400 (税込)

・スタンダード PCI スロット搭載現地増設用
・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575) ¥8,400 (税込)

・LowProfile PCI スロット搭載現地増設用
・ Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC 3ポート]
(GQ-CN7642EX) [カスタム] ¥220,500 (税込)
(GQ-CN7642) ¥220,500 (税込)

・スタンダード PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



SASボード
・ [PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)
(GQ-CE7205) ¥27,300 (税込)

・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャ 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャ 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダーへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥144,900 (税込)
(GQ-CC7811) ¥144,900 (税込)

・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置
(8) 大型テープライ装置へ



Fibre Channel ボード
・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, 7.57Mbit/s]
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥228,900 (税込)
(GQ-CC7821) ¥228,900 (税込)

・スタンダード PCI スロット搭載用


*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置
(8) 大型テープライ装置へ
2.5 外付け装置
(8) 大型テープライ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 F K 1 [RAID (3.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*1)	G0-SCN7572000NEX	[2]	2	①	②
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN7582000NEX	[3]	2	①	②
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LAN ボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN7575000NEX	[4]	2	①	②
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
LAN ボード (10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfileスロット) 変更はできません。
*2: LAN ボードセット (G0-SCN75x2000NEX) および LAN ボード (G0-CN75x3) 専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみサポートします。
*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。


<H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 J K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*1)	G0-SCN7572000NEX	[2]	2	①	②
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LAN ボード (1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN7582000NEX	[3]	2	①	②
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LAN ボードセット (iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN7575000NEX	[4]	2	①	②
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LAN ボード (iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
LAN ボード (10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfileスロット) 変更はできません。
*2: LAN ボードセット (G0-SCN75x2000NEX) および LAN ボード (G0-CN75x3) 専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3: Windows 2008 R2/Windows 2008 環境のみサポートします。
*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS210 FK1
RS210 JK1

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) 12

拡張ストレージ 3.5 型 1~3

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70737BEX/RX) [カスタム] ¥43,050 (税込)
(GQ-UH70737B) ¥43,050 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71467BEX/RX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
(GQ-UH71467B) ¥50,400 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73007BEX/RX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-UH73007B) ¥80,850 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH74507BEX/RX) [カスタム] ¥100,800 (税込)
(GQ-UH74507B) ¥100,800 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH76007BEX/RX) [カスタム] ¥118,650 (税込)
(GQ-UH76007B) ¥118,650 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(a 2) 12

拡張ストレージ 2.5 型 1~6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・同一装置内へ 10000r/min 内蔵ハードディスクと
15000r/min 内蔵ハードディスクの混在搭載は出来
ません。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71467HEX/RX) [カスタム] ¥45,150 (税込)
(GQ-UH71467H) ¥45,150 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH73007HEX/RX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
(GQ-UH73007H) ¥75,600 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔73GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70737GEX/RX) [カスタム] ¥48,300 (税込)
(GQ-UH70737G) ¥48,300 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71467GEX/RX) [カスタム] ¥68,250 (税込)
(GQ-UH71467G) ¥68,250 (税込)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(c) 12 12

拡張ストレージ DVD-ROM 専用



内蔵 DVD-ROM
〔DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210FK1 [RAID(3.5型SAS1.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			3.5型 (*1)			5型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3		
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70737BEX GQ-UH70737BRX GQ-UH70737B	3	①	②	③	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71467BEX GQ-UH71467BRX GQ-UH71467B	3	①	②	③	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73007BEX GQ-UH73007BRX GQ-UH73007B	3	①	②	③	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74507BEX GQ-UH74507BRX GQ-UH74507B	3	①	②	③	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH76007BEX GQ-UH76007BRX GQ-UH76007B	3	①	②	③	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイ」リム単位でのHDD容量混載は可)

<HA8000/RS210JK1 [RAID(2.5型SAS1.0)]モデル>


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			2.5 型 (*1) (*2)						5 型 (※3) ※4	
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71467HEX GQ-UH71467HRX GQ-UH71467H	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH73007HEX GQ-UH73007HRX GQ-UH73007H	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70737GEX GQ-UH70737GRX GQ-UH70737G	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71467GEX GQ-UH71467GRX GQ-UH71467G	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	●	

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リムは、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイ」リム単位でのHDD容量混載は可)

*2:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション


<RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427.0(W)x30.0(D)x43.5(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。