

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

・本資料で使用する単位は、
K : $1,024$
k : 10^3
M : 10^6
G : 10^9
T : 10^{12} で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00～12:00 / 13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(3) HA8000/RS210 KK1, LK1 (2010年11月～現在)



HA8000/RS210 KK1
(筐体色：黒)



HA8000/RS210 LK1
(筐体色：黒)

HA8000/RS210 KK1, LK1 (2010年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS210 KK1		RS210 LK1			
			RAID (3.5 型 SAS2.0) モデル		RAID (2.5 型 SAS2.0) モデル			
筐体タイプ			ラックタイプ [1U]					
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5503 (2GHz) / L5630 (2.13GHz) / E5620 (2.40GHz) / E5640 (2.66GHz) / X5670 (2.93GHz)					
プロセッサ数 (CPUコア数)			最小1/最大2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5503:2, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640:4, Intel®Xeon® プロセッサ X5670:6)					
			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: データ 6x32KB+命令 6x32KB					
			Intel®Xeon® プロセッサ E5503:2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640:4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670:6x256KB					
キャッシュメモリー		1 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503:4MB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640/X5670:12MB					
		2 次/1CPU						
		3 次/1CPU						
チップセット			Intel 社製 5520					
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5503:4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5620/E5640:5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5670:6.40GT/s					
メインメモリー			最小:1GB/最大:96GB [(48GB/CPU)x2]					
			12 [(6スロット/CPU)x2]					
			1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)					
			DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), LV-DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応					
			Intel®Xeon® プロセッサ E5503:800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ L5630/E5620/E5640:1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X5670:1333MHz					
表示機能			ServerEngines Pilot2 [オプション] / 32MB					
			640x480ドット (1677万色), 800x600ドット (1677万色), 1024x768ドット (1677万色), 1280x1024ドット (1677万色)					
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量	RAID 0	1. 8TB (600GBx3)		1. 8TB (300GBx6)	
				RAID 5	1. 2TB (600GBx3)		1. 5TB (300GBx6)	
			サポート HDD 容量	300GB, 450GB, 600GB (3.5 型)				HDD: 73GB, 146GB, 300GB (2.5 型) / SSD: 64GB (2.5 型)
			インタフェース	SAS2.0 (6Gbps)				HDD: SAS2.0 (6Gbps) / SSD: シリアル ATA II / 300
			回転数	15000r/min				10000r/min (146GB, 300GB), 15000r/min (73GB, 146GB)
			ホットプラグ/ホットスワップ	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応				ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応
RAID コントローラ			LSI 社製 2108 SAS [専用スロット/PCI Express<x8>]					
			SAS2.0 (6Gbps)					
			8ポート (HDD1台/ポート)					
			512MB (SDRAM/ECC)					
			RAID 0, 1, 5, JBOD		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD			
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)					
拡張ストレージベイ			3.5 型 (HDD 専用)		3		—	
			2.5 型 (HDD 専用)		—		6	
			5 型 (DVD-ROM 専用)		1			
PCIスロット			PCI Express 2.0<x16>x1, PCI Express 2.0<x8> (LowProfile) x1					
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15ピン) x1, シリアル (D-SUB9ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1ポート/コンソール切替ユニット) またはディスプレイ/キーボード/ユニットにて占有)] *4					
			Intel 社製 82576EBx1 [オプション/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [ベースバンド管理ソフトウェア専用]					
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [ベースバンド管理ソフトウェア専用]					
			ポート *5					
外形寸法			486 (W) x 770 (D) x 44 (H) mm [突起物含む], 430 (W) x 710 (D) x 44 (H) mm [取付金具含まず]					
質量 [標準値] (O内は最大質量値)			約 16.6kg (20.1kg)		約 16.4kg (19.4kg)			
電源			AC100V/AC200V 50/60Hz					
			接地型 2極差込プラグ (標準: 1本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2本)					
			1 (標準) + 1 (オプション [プラグタイプ/ポート数は標準]) (ホットプラグ 対応)					
冗長 FAN			ポート [ホットプラグ 非対応]		ポート [ホットプラグ 非対応]			
電力制御			静的パワーキャッピング / 動的パワーキャッピング *6					
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			AC100V: 434W/569W, AC200V: 427W/556W		AC100V: 437W/570W, AC200V: 430W/556W			
最大消費電流			AC100V: 6.7A, AC200V: 3.3A		AC100V: 6.7A, AC200V: 3.3A			
省エネ法 (2011 年度)			J		J			
に基づく表示		エネルギー消費効率 *8	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 3.67 *13, Intel®Xeon® プロセッサ L5630: 1.79, Intel®Xeon® プロセッサ E5620: 1.63, Intel®Xeon® プロセッサ E5640: 1.48, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 0.96					
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *10					
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *11/ Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *11/ Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) *12/ Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *12					
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf					
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), システム情報採取ツール					
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル (2.5m) x1 本 [プラグタイプ/ポート数は2本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール					

*1: Intel QuickPath Interconnect の路です。

*2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*5: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。

*6: プロセッサ [Xeon L5630] 搭載時は、動的パワーキャッピング非サポートです。

*7: 通常使用時の目安の値です。

*8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。

*9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きくなることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合に本基準値を超えることがあります。

又、電源投入時およびリブート時にも FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。


*11: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。

*12: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。


*13: 省エネ法 (2011 年度) を未達成 (100%未満) となります。

● 前面

<RS210KK1 現在型>



<RS210LK1 現在型>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (DVD-ROM 専用))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

C : キャニスターロック [RS210KK1 現在型のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

D : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS210KK1 モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

E : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~3

[RS210KK1 現在型のみ]


内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~6

[RS210LK1 現在型のみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

● 操作パネル



A : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

B : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

C : STATUS ランプ (橙)

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。

D : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

E : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するため MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。


H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

I : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

C : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : 電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

E : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。

F : ディスプレイインタフェースコネクタ



リンクランプ (橙または緑)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (橙点灯)*

点灯: 100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (緑点灯)*

消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

*: 10BASE-T が 100BASE-TX の状態で、10BASE-T でリンクが確立するため消灯します。

7 ケビュリンク (緑)

点灯: HUB とのリンクが確立


点滅: データ送受信中

消灯: HUB とのリンクが未確立

G : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。

コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H : USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチは、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J : 電源スロット

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に1,2となります。電源スロット2には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット2にも電源ユニットが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-C5NNKN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-C1NNKNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-C1NNKNA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211KK-C5NNKNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-C4NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211KK-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)


*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10Q) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (27 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-C5NNKN2	売りました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-C5NNKN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C4NNKN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C3NNKN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C2NNKN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-C1NNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-C5NNKNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C4NNKNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C3NNKNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C2NNKNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-C1NNKNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-C1NNKNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-C5NNKNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C4NNKNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C3NNKNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C2NNKNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-C1NNKNA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211LK-C5NNKNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-C4NNKNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-C3NNKNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-C2NNKNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211LK-C1NNKNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能*1-7 用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (27 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-7 用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-C5NNFN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-C1NNFNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-C5NNFNA	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C4NNFNA	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C3NNFNA	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-C2NNFNA	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-C1NNFNA	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211KK-C5NNFNO	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-C4NNFNO	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-C3NNFNO	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-C2NNFNO	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211KK-C1NNFNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*1-1 用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-1 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-C5NNFN2	売切れしました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-C5NNFN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C4NNFN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C3NNFN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C2NNFN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-C1NNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-C1NNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-C1NNFNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211LK-C5NNFNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-C4NNFNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-C3NNFNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-C2NNFNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211LK-C1NNFNH	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *8: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCode)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/RS210KK1 [RAID 3.5 型 SAS2.0] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※5)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-B5NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-B1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-B1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-B5NNKNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-B4NNKNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-B3NNKNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-B2NNKNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-B1NNKNH							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQV211KK-B5NNKNA							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-B4NNKNA							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-B3NNKNA							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-B2NNKNA							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQV211KK-B1NNKNA							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-B5NNKNA							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-B4NNKNA							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-B3NNKNA							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-B2NNKNA							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-B1NNKNA							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211KK-B5NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-B4NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-B3NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-B2NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211KK-B1NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-B5NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-B4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-B3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-B2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-B1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKN2				GQV211LK-B4NNKN2	GQV211LK-B3NNKN2	GQV211LK-B2NNKN2	GQV211LK-B1NNKN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKN2				GQV211LK-B4NNKN2	GQV211LK-B3NNKN2	GQV211LK-B2NNKN2	GQV211LK-B1NNKN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKN2				GQV211LK-B4NNKN2	GQV211LK-B3NNKN2	GQV211LK-B2NNKN2	GQV211LK-B1NNKN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKN2				GQV211LK-B4NNKN2	GQV211LK-B3NNKN2	GQV211LK-B2NNKN2	GQV211LK-B1NNKN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-B5NNKN2				GQV211LK-B4NNKN2	GQV211LK-B3NNKN2	GQV211LK-B2NNKN2	GQV211LK-B1NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKN2				GQU211LK-B4NNKN2	GQU211LK-B3NNKN2	GQU211LK-B2NNKN2	GQU211LK-B1NNKN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKN2				GQU211LK-B4NNKN2	GQU211LK-B3NNKN2	GQU211LK-B2NNKN2	GQU211LK-B1NNKN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKN2				GQU211LK-B4NNKN2	GQU211LK-B3NNKN2	GQU211LK-B2NNKN2	GQU211LK-B1NNKN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKN2				GQU211LK-B4NNKN2	GQU211LK-B3NNKN2	GQU211LK-B2NNKN2	GQU211LK-B1NNKN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-B5NNKN2				GQU211LK-B4NNKN2	GQU211LK-B3NNKN2	GQU211LK-B2NNKN2	GQU211LK-B1NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNH				GQV211LK-B4NNKNH	GQV211LK-B3NNKNH	GQV211LK-B2NNKNH	GQV211LK-B1NNKNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNH				GQV211LK-B4NNKNH	GQV211LK-B3NNKNH	GQV211LK-B2NNKNH	GQV211LK-B1NNKNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNH				GQV211LK-B4NNKNH	GQV211LK-B3NNKNH	GQV211LK-B2NNKNH	GQV211LK-B1NNKNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNH				GQV211LK-B4NNKNH	GQV211LK-B3NNKNH	GQV211LK-B2NNKNH	GQV211LK-B1NNKNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-B5NNKNH				GQV211LK-B4NNKNH	GQV211LK-B3NNKNH	GQV211LK-B2NNKNH	GQV211LK-B1NNKNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNH				GQU211LK-B4NNKNH	GQU211LK-B3NNKNH	GQU211LK-B2NNKNH	GQU211LK-B1NNKNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNH				GQU211LK-B4NNKNH	GQU211LK-B3NNKNH	GQU211LK-B2NNKNH	GQU211LK-B1NNKNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNH				GQU211LK-B4NNKNH	GQU211LK-B3NNKNH	GQU211LK-B2NNKNH	GQU211LK-B1NNKNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNH				GQU211LK-B4NNKNH	GQU211LK-B3NNKNH	GQU211LK-B2NNKNH	GQU211LK-B1NNKNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-B5NNKNH				GQU211LK-B4NNKNH	GQU211LK-B3NNKNH	GQU211LK-B2NNKNH	GQU211LK-B1NNKNH		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNA				GQV211LK-B4NNKNA	GQV211LK-B3NNKNA	GQV211LK-B2NNKNA	GQV211LK-B1NNKNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNA				GQV211LK-B4NNKNA	GQV211LK-B3NNKNA	GQV211LK-B2NNKNA	GQV211LK-B1NNKNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNA				GQV211LK-B4NNKNA	GQV211LK-B3NNKNA	GQV211LK-B2NNKNA	GQV211LK-B1NNKNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNKNA				GQV211LK-B4NNKNA	GQV211LK-B3NNKNA	GQV211LK-B2NNKNA	GQV211LK-B1NNKNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-B5NNKNA				GQV211LK-B4NNKNA	GQV211LK-B3NNKNA	GQV211LK-B2NNKNA	GQV211LK-B1NNKNA		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNA				GQU211LK-B4NNKNA	GQU211LK-B3NNKNA	GQU211LK-B2NNKNA	GQU211LK-B1NNKNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNA				GQU211LK-B4NNKNA	GQU211LK-B3NNKNA	GQU211LK-B2NNKNA	GQU211LK-B1NNKNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNA				GQU211LK-B4NNKNA	GQU211LK-B3NNKNA	GQU211LK-B2NNKNA	GQU211LK-B1NNKNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNKNA				GQU211LK-B4NNKNA	GQU211LK-B3NNKNA	GQU211LK-B2NNKNA	GQU211LK-B1NNKNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-B5NNKNA				GQU211LK-B4NNKNA	GQU211LK-B3NNKNA	GQU211LK-B2NNKNA	GQU211LK-B1NNKNA		
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211LK-B5NNKNO				GQA211LK-B4NNKNO	GQA211LK-B3NNKNO	GQA211LK-B2NNKNO	GQA211LK-B1NNKNO		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-B5NNKNO				GQA211LK-B4NNKNO	GQA211LK-B3NNKNO	GQA211LK-B2NNKNO	GQA211LK-B1NNKNO		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-B5NNKNO				GQA211LK-B4NNKNO	GQA211LK-B3NNKNO	GQA211LK-B2NNKNO	GQA211LK-B1NNKNO		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-B5NNKNO				GQA211LK-B4NNKNO	GQA211LK-B3NNKNO	GQA211LK-B2NNKNO	GQA211LK-B1NNKNO		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211LK-B5NNKNO				GQA211LK-B4NNKNO	GQA211LK-B3NNKNO	GQA211LK-B2NNKNO	GQA211LK-B1NNKNO		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能*1 ート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1 ード用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-B5NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-B4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-B3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-B2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-B1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFN2				GQV211KK-B4NNFN2	GQV211KK-B3NNFN2	GQV211KK-B2NNFN2	GQV211KK-B1NNFN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFN2				GQV211KK-B4NNFN2	GQV211KK-B3NNFN2	GQV211KK-B2NNFN2	GQV211KK-B1NNFN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFN2				GQV211KK-B4NNFN2	GQV211KK-B3NNFN2	GQV211KK-B2NNFN2	GQV211KK-B1NNFN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFN2				GQV211KK-B4NNFN2	GQV211KK-B3NNFN2	GQV211KK-B2NNFN2	GQV211KK-B1NNFN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-B5NNFN2				GQV211KK-B4NNFN2	GQV211KK-B3NNFN2	GQV211KK-B2NNFN2	GQV211KK-B1NNFN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFN2				GQU211KK-B4NNFN2	GQU211KK-B3NNFN2	GQU211KK-B2NNFN2	GQU211KK-B1NNFN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFN2				GQU211KK-B4NNFN2	GQU211KK-B3NNFN2	GQU211KK-B2NNFN2	GQU211KK-B1NNFN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFN2				GQU211KK-B4NNFN2	GQU211KK-B3NNFN2	GQU211KK-B2NNFN2	GQU211KK-B1NNFN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFN2				GQU211KK-B4NNFN2	GQU211KK-B3NNFN2	GQU211KK-B2NNFN2	GQU211KK-B1NNFN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-B5NNFN2				GQU211KK-B4NNFN2	GQU211KK-B3NNFN2	GQU211KK-B2NNFN2	GQU211KK-B1NNFN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNH				GQV211KK-B4NNFNH	GQV211KK-B3NNFNH	GQV211KK-B2NNFNH	GQV211KK-B1NNFNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNH				GQV211KK-B4NNFNH	GQV211KK-B3NNFNH	GQV211KK-B2NNFNH	GQV211KK-B1NNFNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNH				GQV211KK-B4NNFNH	GQV211KK-B3NNFNH	GQV211KK-B2NNFNH	GQV211KK-B1NNFNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNH				GQV211KK-B4NNFNH	GQV211KK-B3NNFNH	GQV211KK-B2NNFNH	GQV211KK-B1NNFNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-B5NNFNH				GQV211KK-B4NNFNH	GQV211KK-B3NNFNH	GQV211KK-B2NNFNH	GQV211KK-B1NNFNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNH				GQU211KK-B4NNFNH	GQU211KK-B3NNFNH	GQU211KK-B2NNFNH	GQU211KK-B1NNFNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNH				GQU211KK-B4NNFNH	GQU211KK-B3NNFNH	GQU211KK-B2NNFNH	GQU211KK-B1NNFNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNH				GQU211KK-B4NNFNH	GQU211KK-B3NNFNH	GQU211KK-B2NNFNH	GQU211KK-B1NNFNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNH				GQU211KK-B4NNFNH	GQU211KK-B3NNFNH	GQU211KK-B2NNFNH	GQU211KK-B1NNFNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-B5NNFNH				GQU211KK-B4NNFNH	GQU211KK-B3NNFNH	GQU211KK-B2NNFNH	GQU211KK-B1NNFNH		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNA				GQV211KK-B4NNFNA	GQV211KK-B3NNFNA	GQV211KK-B2NNFNA	GQV211KK-B1NNFNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNA				GQV211KK-B4NNFNA	GQV211KK-B3NNFNA	GQV211KK-B2NNFNA	GQV211KK-B1NNFNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNA				GQV211KK-B4NNFNA	GQV211KK-B3NNFNA	GQV211KK-B2NNFNA	GQV211KK-B1NNFNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-B5NNFNA				GQV211KK-B4NNFNA	GQV211KK-B3NNFNA	GQV211KK-B2NNFNA	GQV211KK-B1NNFNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-B5NNFNA				GQV211KK-B4NNFNA	GQV211KK-B3NNFNA	GQV211KK-B2NNFNA	GQV211KK-B1NNFNA		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNA				GQU211KK-B4NNFNA	GQU211KK-B3NNFNA	GQU211KK-B2NNFNA	GQU211KK-B1NNFNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNA				GQU211KK-B4NNFNA	GQU211KK-B3NNFNA	GQU211KK-B2NNFNA	GQU211KK-B1NNFNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNA				GQU211KK-B4NNFNA	GQU211KK-B3NNFNA	GQU211KK-B2NNFNA	GQU211KK-B1NNFNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-B5NNFNA				GQU211KK-B4NNFNA	GQU211KK-B3NNFNA	GQU211KK-B2NNFNA	GQU211KK-B1NNFNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-B5NNFNA				GQU211KK-B4NNFNA	GQU211KK-B3NNFNA	GQU211KK-B2NNFNA	GQU211KK-B1NNFNA		
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211KK-B5NNFNO				GQA211KK-B4NNFNO	GQA211KK-B3NNFNO	GQA211KK-B2NNFNO	GQA211KK-B1NNFNO		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-B5NNFNO				GQA211KK-B4NNFNO	GQA211KK-B3NNFNO	GQA211KK-B2NNFNO	GQA211KK-B1NNFNO		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-B5NNFNO				GQA211KK-B4NNFNO	GQA211KK-B3NNFNO	GQA211KK-B2NNFNO	GQA211KK-B1NNFNO		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-B5NNFNO				GQA211KK-B4NNFNO	GQA211KK-B3NNFNO	GQA211KK-B2NNFNO	GQA211KK-B1NNFNO		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211KK-B5NNFNO				GQA211KK-B4NNFNO	GQA211KK-B3NNFNO	GQA211KK-B2NNFNO	GQA211KK-B1NNFNO		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能が必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [G0S-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*1 ート用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1 ート用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-B5NNFN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-B4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNFN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B4NNFN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B3NNFN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B2NNFN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-B1NNFN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-B1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNFNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B4NNFNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B3NNFNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B2NNFNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-B1NNFNH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-B5NNFNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B4NNFNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B3NNFNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-B2NNFNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-B1NNFNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-B5NNFNA			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B4NNFNA			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B3NNFNA			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-B2NNFNA			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-B1NNFNA			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211LK-B5NNFNO			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-B4NNFNO			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-B3NNFNO			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-B2NNFNO			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211LK-B1NNFNO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/RS210KK1 [RAID (3.5型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※5)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-A5NNKN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNKN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A4NNKN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A3NNKN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A2NNKN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-A1NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNKNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A4NNKNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A3NNKNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A2NNKNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-A1NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-A5NNKNH							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-A4NNKNH							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-A3NNKNH							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-A2NNKNH							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-A1NNKNH							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQV211KK-A5NNKNA							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-A4NNKNA							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-A3NNKNA							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-A2NNKNA							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQV211KK-A1NNKNA							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-A5NNKNA							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-A4NNKNA							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-A3NNKNA							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-A2NNKNA							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-A1NNKNA							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211KK-A5NNKNO							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-A4NNKNO							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-A3NNKNO							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-A2NNKNO							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211KK-A1NNKNO							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)							

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID5 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-A5NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-A4NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-A3NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-A2NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-A1NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKN2				GQV211LK-A4NNKN2	GQV211LK-A3NNKN2	GQV211LK-A2NNKN2	GQV211LK-A1NNKN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKN2				GQV211LK-A4NNKN2	GQV211LK-A3NNKN2	GQV211LK-A2NNKN2	GQV211LK-A1NNKN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKN2				GQV211LK-A4NNKN2	GQV211LK-A3NNKN2	GQV211LK-A2NNKN2	GQV211LK-A1NNKN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKN2				GQV211LK-A4NNKN2	GQV211LK-A3NNKN2	GQV211LK-A2NNKN2	GQV211LK-A1NNKN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-A5NNKN2				GQV211LK-A4NNKN2	GQV211LK-A3NNKN2	GQV211LK-A2NNKN2	GQV211LK-A1NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKN2				GQU211LK-A4NNKN2	GQU211LK-A3NNKN2	GQU211LK-A2NNKN2	GQU211LK-A1NNKN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKN2				GQU211LK-A4NNKN2	GQU211LK-A3NNKN2	GQU211LK-A2NNKN2	GQU211LK-A1NNKN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKN2				GQU211LK-A4NNKN2	GQU211LK-A3NNKN2	GQU211LK-A2NNKN2	GQU211LK-A1NNKN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKN2				GQU211LK-A4NNKN2	GQU211LK-A3NNKN2	GQU211LK-A2NNKN2	GQU211LK-A1NNKN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-A5NNKN2				GQU211LK-A4NNKN2	GQU211LK-A3NNKN2	GQU211LK-A2NNKN2	GQU211LK-A1NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNH				GQV211LK-A4NNKNH	GQV211LK-A3NNKNH	GQV211LK-A2NNKNH	GQV211LK-A1NNKNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNH				GQV211LK-A4NNKNH	GQV211LK-A3NNKNH	GQV211LK-A2NNKNH	GQV211LK-A1NNKNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNH				GQV211LK-A4NNKNH	GQV211LK-A3NNKNH	GQV211LK-A2NNKNH	GQV211LK-A1NNKNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNH				GQV211LK-A4NNKNH	GQV211LK-A3NNKNH	GQV211LK-A2NNKNH	GQV211LK-A1NNKNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-A5NNKNH				GQV211LK-A4NNKNH	GQV211LK-A3NNKNH	GQV211LK-A2NNKNH	GQV211LK-A1NNKNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNH				GQU211LK-A4NNKNH	GQU211LK-A3NNKNH	GQU211LK-A2NNKNH	GQU211LK-A1NNKNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNH				GQU211LK-A4NNKNH	GQU211LK-A3NNKNH	GQU211LK-A2NNKNH	GQU211LK-A1NNKNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNH				GQU211LK-A4NNKNH	GQU211LK-A3NNKNH	GQU211LK-A2NNKNH	GQU211LK-A1NNKNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNH				GQU211LK-A4NNKNH	GQU211LK-A3NNKNH	GQU211LK-A2NNKNH	GQU211LK-A1NNKNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-A5NNKNH				GQU211LK-A4NNKNH	GQU211LK-A3NNKNH	GQU211LK-A2NNKNH	GQU211LK-A1NNKNH		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNA				GQV211LK-A4NNKNA	GQV211LK-A3NNKNA	GQV211LK-A2NNKNA	GQV211LK-A1NNKNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNA				GQV211LK-A4NNKNA	GQV211LK-A3NNKNA	GQV211LK-A2NNKNA	GQV211LK-A1NNKNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNA				GQV211LK-A4NNKNA	GQV211LK-A3NNKNA	GQV211LK-A2NNKNA	GQV211LK-A1NNKNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNKNA				GQV211LK-A4NNKNA	GQV211LK-A3NNKNA	GQV211LK-A2NNKNA	GQV211LK-A1NNKNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-A5NNKNA				GQV211LK-A4NNKNA	GQV211LK-A3NNKNA	GQV211LK-A2NNKNA	GQV211LK-A1NNKNA		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNA				GQU211LK-A4NNKNA	GQU211LK-A3NNKNA	GQU211LK-A2NNKNA	GQU211LK-A1NNKNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNA				GQU211LK-A4NNKNA	GQU211LK-A3NNKNA	GQU211LK-A2NNKNA	GQU211LK-A1NNKNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNA				GQU211LK-A4NNKNA	GQU211LK-A3NNKNA	GQU211LK-A2NNKNA	GQU211LK-A1NNKNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNKNA				GQU211LK-A4NNKNA	GQU211LK-A3NNKNA	GQU211LK-A2NNKNA	GQU211LK-A1NNKNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-A5NNKNA				GQU211LK-A4NNKNA	GQU211LK-A3NNKNA	GQU211LK-A2NNKNA	GQU211LK-A1NNKNA		
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211LK-A5NNKNO				GQA211LK-A4NNKNO	GQA211LK-A3NNKNO	GQA211LK-A2NNKNO	GQA211LK-A1NNKNO		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-A5NNKNO				GQA211LK-A4NNKNO	GQA211LK-A3NNKNO	GQA211LK-A2NNKNO	GQA211LK-A1NNKNO		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-A5NNKNO				GQA211LK-A4NNKNO	GQA211LK-A3NNKNO	GQA211LK-A2NNKNO	GQA211LK-A1NNKNO		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-A5NNKNO				GQA211LK-A4NNKNO	GQA211LK-A3NNKNO	GQA211LK-A2NNKNO	GQA211LK-A1NNKNO		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211LK-A5NNKNO				GQA211LK-A4NNKNO	GQA211LK-A3NNKNO	GQA211LK-A2NNKNO	GQA211LK-A1NNKNO		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能*1 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (27 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1 用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-A5NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プリインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFN2				GQV211KK-A4NNFN2	GQV211KK-A3NNFN2	GQV211KK-A2NNFN2	GQV211KK-A1NNFN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFN2				GQV211KK-A4NNFN2	GQV211KK-A3NNFN2	GQV211KK-A2NNFN2	GQV211KK-A1NNFN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFN2				GQV211KK-A4NNFN2	GQV211KK-A3NNFN2	GQV211KK-A2NNFN2	GQV211KK-A1NNFN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFN2				GQV211KK-A4NNFN2	GQV211KK-A3NNFN2	GQV211KK-A2NNFN2	GQV211KK-A1NNFN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-A5NNFN2				GQV211KK-A4NNFN2	GQV211KK-A3NNFN2	GQV211KK-A2NNFN2	GQV211KK-A1NNFN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プリインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFN2				GQU211KK-A4NNFN2	GQU211KK-A3NNFN2	GQU211KK-A2NNFN2	GQU211KK-A1NNFN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFN2				GQU211KK-A4NNFN2	GQU211KK-A3NNFN2	GQU211KK-A2NNFN2	GQU211KK-A1NNFN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFN2				GQU211KK-A4NNFN2	GQU211KK-A3NNFN2	GQU211KK-A2NNFN2	GQU211KK-A1NNFN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFN2				GQU211KK-A4NNFN2	GQU211KK-A3NNFN2	GQU211KK-A2NNFN2	GQU211KK-A1NNFN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-A5NNFN2				GQU211KK-A4NNFN2	GQU211KK-A3NNFN2	GQU211KK-A2NNFN2	GQU211KK-A1NNFN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNH				GQV211KK-A4NNFNH	GQV211KK-A3NNFNH	GQV211KK-A2NNFNH	GQV211KK-A1NNFNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNH				GQV211KK-A4NNFNH	GQV211KK-A3NNFNH	GQV211KK-A2NNFNH	GQV211KK-A1NNFNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNH				GQV211KK-A4NNFNH	GQV211KK-A3NNFNH	GQV211KK-A2NNFNH	GQV211KK-A1NNFNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNH				GQV211KK-A4NNFNH	GQV211KK-A3NNFNH	GQV211KK-A2NNFNH	GQV211KK-A1NNFNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-A5NNFNH				GQV211KK-A4NNFNH	GQV211KK-A3NNFNH	GQV211KK-A2NNFNH	GQV211KK-A1NNFNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNH				GQU211KK-A4NNFNH	GQU211KK-A3NNFNH	GQU211KK-A2NNFNH	GQU211KK-A1NNFNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNH				GQU211KK-A4NNFNH	GQU211KK-A3NNFNH	GQU211KK-A2NNFNH	GQU211KK-A1NNFNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNH				GQU211KK-A4NNFNH	GQU211KK-A3NNFNH	GQU211KK-A2NNFNH	GQU211KK-A1NNFNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNH				GQU211KK-A4NNFNH	GQU211KK-A3NNFNH	GQU211KK-A2NNFNH	GQU211KK-A1NNFNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-A5NNFNH				GQU211KK-A4NNFNH	GQU211KK-A3NNFNH	GQU211KK-A2NNFNH	GQU211KK-A1NNFNH		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNA				GQV211KK-A4NNFNA	GQV211KK-A3NNFNA	GQV211KK-A2NNFNA	GQV211KK-A1NNFNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNA				GQV211KK-A4NNFNA	GQV211KK-A3NNFNA	GQV211KK-A2NNFNA	GQV211KK-A1NNFNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNA				GQV211KK-A4NNFNA	GQV211KK-A3NNFNA	GQV211KK-A2NNFNA	GQV211KK-A1NNFNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-A5NNFNA				GQV211KK-A4NNFNA	GQV211KK-A3NNFNA	GQV211KK-A2NNFNA	GQV211KK-A1NNFNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-A5NNFNA				GQV211KK-A4NNFNA	GQV211KK-A3NNFNA	GQV211KK-A2NNFNA	GQV211KK-A1NNFNA		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNA				GQU211KK-A4NNFNA	GQU211KK-A3NNFNA	GQU211KK-A2NNFNA	GQU211KK-A1NNFNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNA				GQU211KK-A4NNFNA	GQU211KK-A3NNFNA	GQU211KK-A2NNFNA	GQU211KK-A1NNFNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNA				GQU211KK-A4NNFNA	GQU211KK-A3NNFNA	GQU211KK-A2NNFNA	GQU211KK-A1NNFNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-A5NNFNA				GQU211KK-A4NNFNA	GQU211KK-A3NNFNA	GQU211KK-A2NNFNA	GQU211KK-A1NNFNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-A5NNFNA				GQU211KK-A4NNFNA	GQU211KK-A3NNFNA	GQU211KK-A2NNFNA	GQU211KK-A1NNFNA		
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211KK-A5NNFNO				GQA211KK-A4NNFNO	GQA211KK-A3NNFNO	GQA211KK-A2NNFNO	GQA211KK-A1NNFNO		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-A5NNFNO				GQA211KK-A4NNFNO	GQA211KK-A3NNFNO	GQA211KK-A2NNFNO	GQA211KK-A1NNFNO		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-A5NNFNO				GQA211KK-A4NNFNO	GQA211KK-A3NNFNO	GQA211KK-A2NNFNO	GQA211KK-A1NNFNO		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-A5NNFNO				GQA211KK-A4NNFNO	GQA211KK-A3NNFNO	GQA211KK-A2NNFNO	GQA211KK-A1NNFNO		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211KK-A5NNFNO				GQA211KK-A4NNFNO	GQA211KK-A3NNFNO	GQA211KK-A2NNFNO	GQA211KK-A1NNFNO		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能*1 用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (27 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-A5NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-A4NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-A3NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-A2NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-A1NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNFN2				GQV211LK-A4NNFN2					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A3NNFN2				GQV211LK-A2NNFN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A1NNFN2				GQU211LK-A5NNFN2					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-A4NNFN2				GQU211LK-A3NNFN2					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A2NNFN2				GQU211LK-A1NNFN2					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNFNH				GQV211LK-A4NNFNH					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A3NNFNH				GQV211LK-A2NNFNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A1NNFNH				GQU211LK-A5NNFNH					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-A4NNFNH				GQU211LK-A3NNFNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A2NNFNH				GQU211LK-A1NNFNH					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNFNH				GQV211LK-A4NNFNH					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A3NNFNH				GQV211LK-A2NNFNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A1NNFNH				GQU211LK-A5NNFNH					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-A4NNFNH				GQU211LK-A3NNFNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A2NNFNH				GQU211LK-A1NNFNH					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNFNH				GQU211LK-A4NNFNH					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A3NNFNH				GQU211LK-A2NNFNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A1NNFNH				GQV211LK-A5NNFNA					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-A4NNFNA				GQV211LK-A3NNFNA					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A2NNFNA				GQV211LK-A1NNFNA					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-A5NNFNA				GQV211LK-A4NNFNA					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A3NNFNA				GQV211LK-A2NNFNA					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-A1NNFNA				GQU211LK-A5NNFNA					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-A4NNFNA				GQU211LK-A3NNFNA					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A2NNFNA				GQU211LK-A1NNFNA					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-A5NNFNA				GQU211LK-A4NNFNA					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A3NNFNA				GQU211LK-A2NNFNA					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-A1NNFNA				GQA211LK-A5NNFNO					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211LK-A4NNFNO				GQA211LK-A3NNFNO					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-A2NNFNO				GQA211LK-A1NNFNO					
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211LK-A5NNFNO				GQA211LK-A4NNFNO					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-A3NNFNO				GQA211LK-A2NNFNO					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-A1NNFNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)														
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCode) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※5)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-35NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-35NNKN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-35NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-34NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-33NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-32NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-31NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-35NNKNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-34NNKNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-33NNKNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-32NNKNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-31NNKNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-35NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-34NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-33NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-32NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-31NNKNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-35NNKNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-34NNKNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-33NNKNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-32NNKNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-31NNKNA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211KK-35NNKNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-34NNKNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-33NNKNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-32NNKNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211KK-31NNKNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAID5を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N100)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



②H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※1)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (※2) (※3)	選択 (※1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-35NNKN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-34NNKN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-33NNKN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-32NNKN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-31NNKN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKN2				GQV211LK-34NNKN2	GQV211LK-33NNKN2	GQV211LK-32NNKN2	GQV211LK-31NNKN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKN2				GQV211LK-34NNKN2	GQV211LK-33NNKN2	GQV211LK-32NNKN2	GQV211LK-31NNKN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKN2				GQV211LK-34NNKN2	GQV211LK-33NNKN2	GQV211LK-32NNKN2	GQV211LK-31NNKN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKN2				GQV211LK-34NNKN2	GQV211LK-33NNKN2	GQV211LK-32NNKN2	GQV211LK-31NNKN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-35NNKN2				GQV211LK-34NNKN2	GQV211LK-33NNKN2	GQV211LK-32NNKN2	GQV211LK-31NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKN2				GQU211LK-34NNKN2	GQU211LK-33NNKN2	GQU211LK-32NNKN2	GQU211LK-31NNKN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKN2				GQU211LK-34NNKN2	GQU211LK-33NNKN2	GQU211LK-32NNKN2	GQU211LK-31NNKN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKN2				GQU211LK-34NNKN2	GQU211LK-33NNKN2	GQU211LK-32NNKN2	GQU211LK-31NNKN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKN2				GQU211LK-34NNKN2	GQU211LK-33NNKN2	GQU211LK-32NNKN2	GQU211LK-31NNKN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-35NNKN2				GQU211LK-34NNKN2	GQU211LK-33NNKN2	GQU211LK-32NNKN2	GQU211LK-31NNKN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNH				GQV211LK-34NNKNH	GQV211LK-33NNKNH	GQV211LK-32NNKNH	GQV211LK-31NNKNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNH				GQV211LK-34NNKNH	GQV211LK-33NNKNH	GQV211LK-32NNKNH	GQV211LK-31NNKNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNH				GQV211LK-34NNKNH	GQV211LK-33NNKNH	GQV211LK-32NNKNH	GQV211LK-31NNKNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNH				GQV211LK-34NNKNH	GQV211LK-33NNKNH	GQV211LK-32NNKNH	GQV211LK-31NNKNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-35NNKNH				GQV211LK-34NNKNH	GQV211LK-33NNKNH	GQV211LK-32NNKNH	GQV211LK-31NNKNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNH				GQU211LK-34NNKNH	GQU211LK-33NNKNH	GQU211LK-32NNKNH	GQU211LK-31NNKNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNH				GQU211LK-34NNKNH	GQU211LK-33NNKNH	GQU211LK-32NNKNH	GQU211LK-31NNKNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNH				GQU211LK-34NNKNH	GQU211LK-33NNKNH	GQU211LK-32NNKNH	GQU211LK-31NNKNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNH				GQU211LK-34NNKNH	GQU211LK-33NNKNH	GQU211LK-32NNKNH	GQU211LK-31NNKNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-35NNKNH				GQU211LK-34NNKNH	GQU211LK-33NNKNH	GQU211LK-32NNKNH	GQU211LK-31NNKNH		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNA				GQV211LK-34NNKNA	GQV211LK-33NNKNA	GQV211LK-32NNKNA	GQV211LK-31NNKNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNA				GQV211LK-34NNKNA	GQV211LK-33NNKNA	GQV211LK-32NNKNA	GQV211LK-31NNKNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNA				GQV211LK-34NNKNA	GQV211LK-33NNKNA	GQV211LK-32NNKNA	GQV211LK-31NNKNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNKNA				GQV211LK-34NNKNA	GQV211LK-33NNKNA	GQV211LK-32NNKNA	GQV211LK-31NNKNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-35NNKNA				GQV211LK-34NNKNA	GQV211LK-33NNKNA	GQV211LK-32NNKNA	GQV211LK-31NNKNA		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNA				GQU211LK-34NNKNA	GQU211LK-33NNKNA	GQU211LK-32NNKNA	GQU211LK-31NNKNA		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNA				GQU211LK-34NNKNA	GQU211LK-33NNKNA	GQU211LK-32NNKNA	GQU211LK-31NNKNA		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNA				GQU211LK-34NNKNA	GQU211LK-33NNKNA	GQU211LK-32NNKNA	GQU211LK-31NNKNA		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211LK-35NNKNA				GQU211LK-34NNKNA	GQU211LK-33NNKNA	GQU211LK-32NNKNA	GQU211LK-31NNKNA		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211LK-35NNKNA				GQU211LK-34NNKNA	GQU211LK-33NNKNA	GQU211LK-32NNKNA	GQU211LK-31NNKNA		
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211LK-35NNKNO				GQA211LK-34NNKNO	GQA211LK-33NNKNO	GQA211LK-32NNKNO	GQA211LK-31NNKNO		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-35NNKNO				GQA211LK-34NNKNO	GQA211LK-33NNKNO	GQA211LK-32NNKNO	GQA211LK-31NNKNO		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-35NNKNO				GQA211LK-34NNKNO	GQA211LK-33NNKNO	GQA211LK-32NNKNO	GQA211LK-31NNKNO		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-35NNKNO				GQA211LK-34NNKNO	GQA211LK-33NNKNO	GQA211LK-32NNKNO	GQA211LK-31NNKNO		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211LK-35NNKNO				GQA211LK-34NNKNO	GQA211LK-33NNKNO	GQA211LK-32NNKNO	GQA211LK-31NNKNO		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能*7-1 用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-1 用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-35NNFN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211KK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211KK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-35NNFN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-34NNFN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-33NNFN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-32NNFN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-31NNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-35NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-31NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-35NNFNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-34NNFNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-33NNFNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-32NNFNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-31NNFNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211KK-35NNFNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-34NNFNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-33NNFNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211KK-32NNFNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211KK-31NNFNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU211KK-35NNFNA									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-34NNFNA									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-33NNFNA									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU211KK-32NNFNA									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU211KK-31NNFNA									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA211KK-35NNFNO									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-34NNFNO									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-33NNFNO									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211KK-32NNFNO									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA211KK-31NNFNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*7: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目に降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*1 ート用] 標準モデル/ラックタイプ

モデ ル	プ ロセッサ	デ ィスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セ ット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プ ロセッサライセンス) バ ン ド ル モ デ ル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1 ート用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-35NNFN2	完売しました。									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-34NNFN2										
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-33NNFN2										
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW211LK-32NNFN2										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW211LK-31NNFN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV211LK-35NNFN2				GQV211LK-34NNFN2						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-33NNFN2				GQV211LK-32NNFN2						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV211LK-31NNFN2										
	Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プ レ イ ン ス ト ー ル モ デ ル					Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)				GQU211LK-35NNFN2	GQU211LK-34NNFN2					
						Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)				GQU211LK-33NNFN2	GQU211LK-32NNFN2					
Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-31NNFN2										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)						Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)				GQV211LK-35NNFNH	GQV211LK-34NNFNH					
						Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)				GQV211LK-33NNFNH	GQV211LK-32NNFNH					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-31NNFNH										
	Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)					Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)				GQU211LK-35NNFNH	GQU211LK-34NNFNH					
						Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)				GQU211LK-33NNFNH	GQU211LK-32NNFNH					
Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-31NNFNH										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)						Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)				GQV211LK-35NNFNA	GQV211LK-34NNFNA					
						Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)				GQV211LK-33NNFNA	GQV211LK-32NNFNA					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV211LK-31NNFNA										
	Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サ ー ビ ス 付 き] モ デ ル (*60)					Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)				GQU211LK-35NNFNA	GQU211LK-34NNFNA					
						Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)				GQU211LK-33NNFNA	GQU211LK-32NNFNA					
Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-31NNFNA										
OS な し モ デ ル						Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)				GQA211LK-35NNFNO	GQA211LK-34NNFNO					
						Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)				GQA211LK-33NNFNO	GQA211LK-32NNFNO					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA211LK-31NNFNO										
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)															
	各モデル共通仕様					標準搭載品				1000BASE-Tx2						
標準添付品						JPI/ServerConductor/Agent (Windows)										

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCode)を選択の上、購入願います。(形名・価格「RAID追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW211KK-L5NNKN2	完売しました。	――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211KK-L4NNKN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211KK-L3NNKN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211KK-L2NNKN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211KK-L1NNKN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211KK-L5NNKN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L4NNKN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L3NNKN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L2NNKN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211KK-L1NNKN2		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211KK-L5NNKN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211KK-L4NNKN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211KK-L3NNKN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211KK-L2NNKN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211KK-L1NNKN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211KK-L5NNKNH		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L4NNKNH		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L3NNKNH		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L2NNKNH		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211KK-L1NNKNH		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-L5NNKNH	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L4NNKNH	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L3NNKNH	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L2NNKNH	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-L1NNKNH	――							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQV211KK-L5NNKNA	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-L4NNKNA	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-L3NNKNA	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-L2NNKNA	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQV211KK-L1NNKNA	――							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-L5NNKNA	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L4NNKNA	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L3NNKNA	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L2NNKNA	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-L1NNKNA	――							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211KK-L5NNKNO	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-L4NNKNO	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-L3NNKNO	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-L2NNKNO	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211KK-L1NNKNO	――							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	ﾌﾟﾛセッサ	ﾃﾞｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾚｰﾙ	内蔵 RAID	ﾒﾓﾘｰ	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)					
									維持保守	出張修理				
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 ｳﾞﾛｯｸｻｲｾﾝｽ) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-L5NNKN2	完売しました。	――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211LK-L4NNKN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211LK-L3NNKN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211LK-L2NNKN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211LK-L1NNKN2		――					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211LK-L5NNKN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L4NNKN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L3NNKN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L2NNKN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211LK-L1NNKN2		――					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211LK-L5NNKN2		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L4NNKN2		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L3NNKN2		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L2NNKN2		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-L1NNKN2		――					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211LK-L5NNKNH		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L4NNKNH		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L3NNKNH		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L2NNKNH		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211LK-L1NNKNH		――					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211LK-L5NNKNH		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L4NNKNH		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L3NNKNH		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L2NNKNH		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-L1NNKNH		――					
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211LK-L5NNKNA		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L4NNKNA		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L3NNKNA		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L2NNKNA		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211LK-L1NNKNA		――					
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211LK-L5NNKNA		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L4NNKNA		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L3NNKNA		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L2NNKNA		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-L1NNKNA		――					
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA211LK-L5NNKNO		――					
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA211LK-L4NNKNO		――					
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA211LK-L3NNKNO		――					
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA211LK-L2NNKNO		――					
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA211LK-L1NNKNO		――					
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2												
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)												

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 K K 1 [R A I D (3. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*1-7 用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1-7 用 (*7)	選択 (*2) (*5)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211KK-L5NNFN2	完売しました。	――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211KK-L4NNFN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211KK-L3NNFN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211KK-L2NNFN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211KK-L1NNFN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プリインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211KK-L5NNFN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L4NNFN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L3NNFN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L2NNFN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211KK-L1NNFN2		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プリインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211KK-L5NNFN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211KK-L4NNFN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211KK-L3NNFN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211KK-L2NNFN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211KK-L1NNFN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211KK-L5NNFNH		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L4NNFNH		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L3NNFNH		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211KK-L2NNFNH		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211KK-L1NNFNH		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-L5NNFNH	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L4NNFNH	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L3NNFNH	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L2NNFNH	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-L1NNFNH	――							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQV211KK-L5NNFNA	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-L4NNFNA	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-L3NNFNA	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQV211KK-L2NNFNA	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQV211KK-L1NNFNA	――							
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU211KK-L5NNFNA	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L4NNFNA	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L3NNFNA	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU211KK-L2NNFNA	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU211KK-L1NNFNA	――							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA211KK-L5NNFNO	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-L4NNFNO	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-L3NNFNO	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA211KK-L2NNFNO	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA211KK-L1NNFNO	――							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)								

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *5: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *7: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 L K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*1 用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
									維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (27 ロックライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能*1 用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2341EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW211LK-L5NNFN2	完売しました。		—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW211LK-L4NNFN2			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW211LK-L3NNFN2			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW211LK-L2NNFN2			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW211LK-L1NNFN2			—						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プリインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211LK-L5NNFN2			—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L4NNFN2			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L3NNFN2			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L2NNFN2			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211LK-L1NNFN2			—						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プリインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211LK-L5NNFN2			—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L4NNFN2			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L3NNFN2			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L2NNFN2			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-L1NNFN2			—						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211LK-L5NNFNH			—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L4NNFNH			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L3NNFNH			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L2NNFNH			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211LK-L1NNFNH			—						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211LK-L5NNFNH			—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L4NNFNH			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L3NNFNH			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L2NNFNH			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-L1NNFNH			—						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV211LK-L5NNFNA			—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L4NNFNA			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L3NNFNA			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV211LK-L2NNFNA			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV211LK-L1NNFNA			—						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU211LK-L5NNFNA			—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L4NNFNA			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L3NNFNA			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU211LK-L2NNFNA			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU211LK-L1NNFNA			—						
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA211LK-L5NNFNO			—						
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA211LK-L4NNFNO			—						
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA211LK-L3NNFNO			—						
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA211LK-L2NNFNO			—						
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA211LK-L1NNFNO			—						
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2														
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)														

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCode) を選択の上、購入願います。(形名・価格に「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 KK1
RS210 LK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

9 9

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2.93GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0BEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0B) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECPL2P1BEX) [カスタム] ¥111,300 (税込)
(GQ-ECPL2P1B) ¥111,300 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P4BEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPQ2P4B) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPQ2P6EEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPQ2P6E) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPH2P9BEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPH2P9B) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDDインタフェース
- ⑯ USBインタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/RS210 KK1, LK1>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 KK1
RS210 LK1

メモリー

メモリースロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択
・DDR3メモリーボードとLV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時
・CPU(Xeon E5503)構成時、
LV-DDR3メモリーボードは搭載
できません。

メモリーボード
〔1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
〔2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
〔4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
〔8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
〔1GB(1GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥14,700(税込)
(GQ-MJ701G2QE) ¥14,700(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
〔2GB(2GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥18,900(税込)
(GQ-MJ702G2QE) ¥18,900(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリーボード
〔4GB(4GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥37,800(税込)
(GQ-MJ704G2QE) ¥37,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
〔8GB(8GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G2QE) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリー搭載条件表

＜HA8000/RS210 FJ1, LK1＞

- ・DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2Q)とLV-DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2QE)の混在搭載はできません。
- ・CPU(Xeon E5503)構成時は、LV-DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2QE)は搭載できません。
- ・メモリースロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503:800MHz/Xeon L5630:1066MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5670)構成にて、1つのChannelに2枚のLV-DDRメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定), Mirrored Channel Mode, Spare Channel Mode, Lockstep Channel Modeをサポートします。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirrored Channel Mode 設定出荷用】

RS210 KK1
RS210 LK1

10 10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・ DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載で
きません。

同時

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔1GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

同時

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔1GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QMEEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QMEEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QMEEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QMEEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

【Lockstep Channel Mode 設定出荷用】

10 10

メモリスロット 1～12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・ DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載で
きません。

同時

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。


同時

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔2GB (1GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔4GB (2GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔8GB (4GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。

メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
〔16GB (8GBx2) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・ 本ボードはメモリスロットを 2 個使用します。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 KK1
RS210 LK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

同時

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (1GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (2GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (4GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥97,650 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx3) : DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

同時


メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (1GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ703G2QSEX) [カスタム] ¥44,100 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (2GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ706G2QSEX) [カスタム] ¥56,700 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (4GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ712G2QSEX) [カスタム] ¥113,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

メモリーボード [Spare Channel Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx3) : LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ724G2QSEX) [カスタム] ¥264,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを3個使用します。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS210 KK1
RS210 LK1

各種インタフェース/電源ユニット

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 KK1
RS210 LK1

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

専用スロット

11



ディスクアレイコントローラボード ※
・[PCI Express, SAS, 8port]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス (a 1)

※ RAID 追加機能キット用キットの場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3HOEX]を購入願います。

専用スロット

11



ディスクアレイコントローラボード ※
・[PCI Express, SAS, 8port]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス (a 2)

※ RAID 追加機能キット用キットの場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCache)を選択の上、購入願います。尚、RAID 追加機能オプション(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCache)は、内蔵 SSD 搭載時のみ選択可能です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

拡張スロット (PCI)

11

11

1~2

選択



ディスクアレイコントローラボード
・[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-CA7738EX) [カスタム] ¥68,250 (税込)
(GQ-CA7738) ¥68,250 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
・[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-SCA773811ONEX) [カスタム] ¥112,350 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

RAID 追加機能
(MegaRAID Recovery)

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



SCSI ボード
・[PCI Express, Ultra320 SCSI]
(GQ-CS7401EX) [カスタム] ¥21,000 (税込)
(GQ-CS7401) ¥21,000 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

選択



SCSI ケーブル
・[3.0m]
(GH-LA7302) ¥12,600 (税込)

2.5 外付け装置
(4) テープエンabler-2 へ

2.5 外付け装置
(5) DAT72 チェンジャーへ

2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置へ



LAN ボードセット
・[PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757200ONEX) [カスタム] ¥8,400 (税込)
・スタンダード PCI スロット及びLowProfile PCI スロット搭載用

UTP カテゴリ5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB] 参照)

2.4 スwitchングHUB へ



LAN ボード
・[PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7572) ¥8,400 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載現地増設用

UTP カテゴリ5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB] 参照)

2.4 スwitchングHUB へ




LAN ボード
・[PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7573) ¥8,400 (税込)
・LowProfile PCI スロット搭載現地増設用

UTP カテゴリ5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スwitchング HUB] 参照)

2.4 スwitchングHUB へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 KK1
RS210 LK1




同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ




同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ




同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ



同時

UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP ケーブル 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ

→ 2.4 スイッチングHUBへ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレイトシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1


(2) BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(3) ディスクレイトシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(9) パーチャルテープ・ステーションへ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレイトシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1

(2) BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(3) ディスクレイトシステムへ

→ 2.5 外付け装置

(9) パーチャルテープ・ステーションへ



*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスクレイトシステムの混在接続はできません。

選択

→ 2.5 外付け装置 *1


(2) BR1600 へ

→ 2.5 外付け装置 *1

(3) ディスクレイトシステムへ

→ 2.5 外付け装置


(9) パーチャルテープ・ステーションへ



Multi Mode Fibre ケーブル

→ スイッチ等へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS210 KK1
RS210 LK1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



SAS ボード

・ [PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)
(GQ-CE7205) ¥27,300 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
デジタルレシスタームの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥144,900 (税込)
(GQ-CC7811) ¥144,900 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
デジタルレシスタームの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) デジタルレシスターム へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード

・ [PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, デュアルポート]
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥228,900 (税込)
(GQ-CC7821) ¥228,900 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用


*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
デジタルレシスタームの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) デジタルレシスターム へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) デジタルレシスターム へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210KK1 [RAID (3.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
ディスクアレイコントローラボード (*4)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	①
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	①
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	G0-SCN757200ONEX	[2]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN758200ONEX	[3]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LANボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LANボードセット(iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN757500ONEX	[4]	2	①	②
LANボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LANボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
LANボード(10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
SASボード(6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード(8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置(スタンダードポート→LowProfileポート)変更はできません。
*2: LAN ボードセット(G0-SCN75x2000ONEX) および LAN ボード(G0-CN75x3) 専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。
*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。


<HA8000/RS210LK1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI	
				PCI Express 2.0	
				8 レーン	16 レーン
				LowProfile [MD1]	スタンダード [フルサイズ]
				1 (*2)	2
ディスクアレイコントローラボード (*4)	G0-CA7738EX G0-CA7738	[1]	1	×	①
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	G0-SCA773811ONEX	[1]	1	×	①
SCSI ボード	G0-CS7401EX G0-CS7401	[1]	1	×	①
LANボードセット(1000BASE-T) (*1)	G0-SCN757200ONEX	[2]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7572	[1]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T)	G0-CN7573	[1]	1	①	×
LANボードセット(1000BASE-T, 2port) (*1)	G0-SCN758200ONEX	[3]	2	①	②
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7582	[1]	1	×	①
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7583	[1]	1	①	×
LANボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN7592EX G0-CN7592	[1]	1	×	①
LANボードセット(iSCSI 1/F 専用) (*1) (*3)	G0-SCN757500ONEX	[4]	2	①	②
LANボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7574	[1]	1	×	①
LANボード(iSCSI 1/F 専用) (*3)	G0-CN7575	[1]	1	①	×
LANボード(10GBASE-SR) (*4)	G0-CN7642EX G0-CN7642	[1]	1	×	①
SASボード(6Gbps, 外部 2port)	G0-CE7205EX G0-CE7205	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード(8Gbps)	G0-CC7811EX G0-CC7811	[1]	1	×	①
Fibre Channel ボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7821EX G0-CC7821	[1]	1	×	①

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可(搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載ポート位置(スタンダードポート→LowProfileポート)変更はできません。
*2: LAN ボードセット(G0-SCN75x2000ONEX) および LAN ボード(G0-CN75x3) 専用スロットとなります。他のボードの搭載は出来ません。
*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。
*4: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS210KK1 [RAID(3.5型SAS2.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ				
			3.5型 (*1)			5型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73006FEX GQ-UH73006FRX GQ-UH73006F	3	①	②	③	×	
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH74506FEX GQ-UH74506FRX GQ-UH74506F	3	①	②	③	×	
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH76006FEX GQ-UH76006FRX GQ-UH76006F	3	①	②	③	×	
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(「ディスクレイ」リム単位での HDD 容量混載は可)

<HA8000/RS210LK1 [RAID(2.5型SAS2.0)]モデル>


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						
			2.5 型 (*1) (*2)					5 型 (DVD-ROM 専用)	
			1	2	3	4	5		6
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466JEX GQ-UH71466JRX GQ-UH71466J	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH73006JEX GQ-UH73006JRX GQ-UH73006J	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70736HEX GQ-UH70736HRX GQ-UH70736H	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71466HEX GQ-UH71466HRX GQ-UH71466H	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵SSD (64GB, SATA II, 2.5 型)	GQ-UH70645GEX GQ-UH70645GCEX GQ-UH70645GRX GQ-UH70645G	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイ」リムは、異なる容量の HDD にて構築できません。(「ディスクレイ」リム単位での HDD 容量混載は可)

*2:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

<システム装置および内蔵オプション編>



防塵オプション


<RS210用防塵オプション[GQ-AJ7R21AGEX]>

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ (13 枚)、交換時期ラベル (13 枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	240g
外形寸法	427.0 (W) x 30.0 (D) x 43.5 (H) mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



RAID追加機能オプション

●RAID追加機能オプション仕様


- ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
- ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能 (内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
- ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)

●品名・形名・価格

- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥44,100 (税込)
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID FastPath) GQS-VSS7B3J0EX ¥38,850 (税込)
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥31,500 (税込)

●RAID追加機能オプションの販売方法

- ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR00EX ¥54,600 (税込)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。