

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

・本資料で使用する単位は、
K : $1,024$
k : 10^3
M : 10^6
G : 10^9
T : 10^{12} で換算しています。

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。
受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0 1 2 0 - 2 5 8 0 - 9 1

<受付時間> 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0 / 1 3 : 0 0 ~ 1 7 : 0 0 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

(2) HA8000/RS220 FK1, JK1 (2010年11月～現在)



HA8000/RS220 FK1
(筐体色：黒)



HA8000/RS220 JK1
(筐体色：黒)

HA8000/RS220 FK1, JK1 (2010年11月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS220 FK1		RS220 JK1	
			RAID (3.5 型 SAS1.0) モデル		RAID (2.5 型 SAS1.0) モデル	
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]			
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5503 (2GHz) / L5630 (2.13GHz) / E5620 (2.40GHz) / E5640 (2.66GHz) / X5670 (2.93GHz) 最小 1 / 最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5620 / E5640: 4, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6)			
プロセッサ数 (CPUコア数)	キャッシュメモリー	1 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5620 / E5640: データ 4x32KB+命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: データ 6x32KB+命令 6x32KB			
		2 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5620 / E5640: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6x256KB			
		3 次/1CPU	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4MB, Intel®Xeon® プロセッサ L5630 / E5620 / E5640 / X5670: 12MB			
チップセット			Intel 社製 5520			
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5620 / E5640: 5.86GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 6.40GT/s			
メインメモリー	容量	最小: 1GB / 最大: 96GB [(48GB/CPU) x2]				
	スロット数	12 [(6 スロット/CPU) x2]				
	サポートメモリー容量	1GB (1GBx1), 2GB (2GBx1), 4GB (4GBx1), 8GB (8GBx1)				
	仕様	DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), LV-DDR3 1333 Registered DIMM (ECC 付き, x4/x8 SDDC 対応), Mirrored Channel Mode 対応, Lockstep Channel Mode 対応, Spare Channel Mode 対応				
	動作周波数	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E5620 / E5640: 1066MHz, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 1333MHz				
表示機能	アクセラレータ/VRAM	ServerEngines Pilot2 [オンボード] / 32MB				
	表示解像度 (表示色) *2	640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)				
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量 *4	RAID 0	3.6TB ((600GBx3) x2RAID)		2.4TB ((300GBx4) x2RAID)	
		RAID 5	2.4TB ((600GBx3) x2RAID)		2.1TB (300GBx8)	
	サポートHDD 容量	73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (3.5 型)		73GB, 146GB, 300GB (2.5 型)		
	インタフェース	SAS		SAS		
	回転数	15000r/min		10000r/min (146GB, 300GB), 15000r/min (73GB, 146GB)		
	ホットプラグ/ホットスワップ	ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応		
RAIDコントローラ	コントローラ	日立製 HRA381 [専用スロット/PCI Express x8]				
	インタフェース	SAS				
	チャネル数	8 ポート (HDD1 台/ポート)				
	キャッシュ容量	256MB (SDRAM/ECC)				
	サポートRAID レベル	RAID 0, 1, 5, 10, JBOD				
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)			
拡張ストレージベイ	3.5 型 (HDD 専用)	6		—		
	2.5 型 (HDD 専用)	—		8		
	5 型 (リムーバブルディスク 専用)	—		—		
	5 型 (薄型)	1 (DVD-ROM にて占有)		—		
PCIスロット			PCI Express 2.0 x8 x2, PCI Express 2.0 x8 (LowProfile) x1, PCI Express 2.0 x4 (LowProfile) x1, PCI Express x1 x1			
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (1 ポート/コントロール切替ユニット) またはディスプレイ/キーボード/ユニットにて占有)] *5 Intel 社製 82576EBx1 [オンボード/PCI], Broadcom 社製 BCM5221x1 [イーサネット管理モジュール専用] 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx1 (RJ-45) [イーサネット管理モジュール専用] サポート *6			
外形寸法			485 (W) x770 (D) x87 (H) mm [突起物含む], 435 (W) x710 (D) x87 (H) mm [取付金具含まず]			
質量 [標準値] (○内は最大質量値)			約 24.0kg (32.3kg)		約 22.4kg (28.5kg)	
電源	電圧 周波数	AC100V/AC200V 50/60Hz				
	電源コードプラグ形状 (本数)	接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 2 本)				
	冗長化電源	1 (標準) +1 (オプション [ロングライフサポートモジュールは標準]) (ホットプラグ 対応)				
冗長FAN			サポート [ホットプラグ 対応]			
電力制御			静的パワーキャパシタ / 動的パワーキャパシタ *7			
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			AC100V: 477W/706W, AC200V: 467W/681W		AC100V: 438W/658W, AC200V: 430W/644W	
最大消費電流			AC100V: 8.3A, AC200V: 4.1A		AC100V: 7.7A, AC200V: 3.8A	
省エネ法 (2011 年度)に基づく表示	区分	J		J		
	エネルギー消費効率 *9	Intel®Xeon® プロセッサ E5503: 3.80 *13, Intel®Xeon® プロセッサ L5630: 1.87, Intel®Xeon® プロセッサ E5620: 1.69, Intel®Xeon® プロセッサ E5640: 1.52, Intel®Xeon® プロセッサ X5670: 0.98				
VCCI基準 *10 / 騒音			クラスA 情報技術装置 / 65dB 以下 *11			
インストールOS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *12 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *12			
サポートOS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サポート管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], HRA Utility (Windows) [ディスプレイ管理ツール], ハードウェア保守エージェント (Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル (2.5m) x1 本 [ロングライフサポートモジュールは 2 本], 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

*1: Intel QuickPath Interconnectの略です。

*2: 使用するディスプレイやOSの制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OSからパーティションが作成出来なくなります。

*5: 全てのUSB機器の接続を保証するものではありません。

*6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Managerが必要です。

*7: プロセッサ [Xeon L5630] 搭載時は、動的パワーキャパシタ非サポートです。

*8: 通常使用時の目安の値です。

*9: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で (GTOPS) 除したものです。

*10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラスA情報技術装置を家庭環境で使用する、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。


*11: ISO7779に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務所に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によってFANの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FANが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。又、電源投入時およびリブート時にもFAN回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。

*12: Windows Server 2008 R2 日本語版/Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付きモデルとしてサポートします。


*13: 省エネ法 (2011年度) を未達成 (100%未満) となります。

● 前面

<RS220FK1 現在>



<RS220JK1 現在>



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : キャニスターロック [RS220FK1 現在のみ]

ハードディスクキャニスターを取り出せないように鍵をかけることができます。キャニスターキーはシステム装置に添付されます。

C : HDD ステータスランプ

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイの内蔵ハードディスクの状態を示します。RS220FK1 モデルの場合、縦に並んでいるレンズの上側が HDD ステータスです。下側は点灯しません。

D : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

E : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを 1 台増設できます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型) 1~6

[RS220FK1 現在のみ]


RS220FK1 モデルは、内蔵ハードディスクを最大 6 台搭載できます。

G : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

[RS220JK1 現在のみ]

RS220JK1 モデルは、内蔵ハードディスクを最大 8 台搭載できます。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ


システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

D : BUZZER STOP スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



F : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生したときに点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑)

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。


● 背面



A : シリアルインタフェースコネクタ (COM1)

B : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 5 枚まで取り付けることができます。スロット番号は下記のとおりです。



C : 電源スロット 1, 2


電源ユニットを搭載します。スロット番号は上から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット 2 にも電源ユニットが標準搭載されます。

D：電源ランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E：ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2


LAN ケーブルを接続します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ 2, 1 となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



F：ディスプレイインタフェースコネクタ

G：マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



H：USB コネクタ（U17）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。


I：SERVICE ランプスイッチ（青）

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。
SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

J：電源コネクタ

電源コードを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (5年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (※2) (※4) (※8)	選択 (※1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW221FK-C5NPNP2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-C4NPNP2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-C3NPNP2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-C2NPNP2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221FK-C1NPNP2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-C5NPNP2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-C4NPNP2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-C3NPNP2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-C2NPNP2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-C1NPNP2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-C5NPNP2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-C4NPNP2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-C3NPNP2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-C2NPNP2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-C1NPNP2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-C5NPNPH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-C4NPNPH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-C3NPNPH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-C2NPNPH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-C1NPNPH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (※60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-C5NPNPH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-C4NPNPH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-C3NPNPH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-C2NPNPH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-C1NPNPH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221FK-C5NPNP0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-C4NPNP0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-C3NPNP0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-C2NPNP0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221FK-C1NPNP0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、T7.1 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221JK-C5NNPN2	完売しました。
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-C4NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221JK-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-C5NNPN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-C4NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-C5NNPN2	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-C4NNPN2	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-C3NNPN2	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-C2NNPN2	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-C1NNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-C5NNPNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-C4NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-C1NNPNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-C5NNPNH	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-C4NNPNH	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-C3NNPNH	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-C2NNPNH	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-C1NNPNH	
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221JK-C5NNPN0	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-C4NNPN0	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-C3NNPN0	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-C2NNPN0	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221JK-C1NNPN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル


① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221FK-B5NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221FK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-B5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-B5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-B4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-B3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-B2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-B1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-B5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-B4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-B3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-B2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-B1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-B5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-B4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-B3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-B2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-B1NNPNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221FK-B5NNPN0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-B4NNPN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-B3NNPN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-B2NNPN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221FK-B1NNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS 情報Jを参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221JK-B5NNPN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-B4NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-B3NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-B2NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221JK-B1NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPN2				GQV221JK-B4NNPN2	GQV221JK-B3NNPN2	GQV221JK-B2NNPN2	GQV221JK-B1NNPN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPN2				GQV221JK-B4NNPN2	GQV221JK-B3NNPN2	GQV221JK-B2NNPN2	GQV221JK-B1NNPN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPN2				GQV221JK-B4NNPN2	GQV221JK-B3NNPN2	GQV221JK-B2NNPN2	GQV221JK-B1NNPN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPN2				GQV221JK-B4NNPN2	GQV221JK-B3NNPN2	GQV221JK-B2NNPN2	GQV221JK-B1NNPN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-B5NNPN2				GQV221JK-B4NNPN2	GQV221JK-B3NNPN2	GQV221JK-B2NNPN2	GQV221JK-B1NNPN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPN2				GQU221JK-B4NNPN2	GQU221JK-B3NNPN2	GQU221JK-B2NNPN2	GQU221JK-B1NNPN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPN2				GQU221JK-B4NNPN2	GQU221JK-B3NNPN2	GQU221JK-B2NNPN2	GQU221JK-B1NNPN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPN2				GQU221JK-B4NNPN2	GQU221JK-B3NNPN2	GQU221JK-B2NNPN2	GQU221JK-B1NNPN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPN2				GQU221JK-B4NNPN2	GQU221JK-B3NNPN2	GQU221JK-B2NNPN2	GQU221JK-B1NNPN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-B5NNPN2				GQU221JK-B4NNPN2	GQU221JK-B3NNPN2	GQU221JK-B2NNPN2	GQU221JK-B1NNPN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPNH				GQV221JK-B4NNPNH	GQV221JK-B3NNPNH	GQV221JK-B2NNPNH	GQV221JK-B1NNPNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPNH				GQV221JK-B4NNPNH	GQV221JK-B3NNPNH	GQV221JK-B2NNPNH	GQV221JK-B1NNPNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPNH				GQV221JK-B4NNPNH	GQV221JK-B3NNPNH	GQV221JK-B2NNPNH	GQV221JK-B1NNPNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-B5NNPNH				GQV221JK-B4NNPNH	GQV221JK-B3NNPNH	GQV221JK-B2NNPNH	GQV221JK-B1NNPNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-B5NNPNH				GQV221JK-B4NNPNH	GQV221JK-B3NNPNH	GQV221JK-B2NNPNH	GQV221JK-B1NNPNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPNH				GQU221JK-B4NNPNH	GQU221JK-B3NNPNH	GQU221JK-B2NNPNH	GQU221JK-B1NNPNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPNH				GQU221JK-B4NNPNH	GQU221JK-B3NNPNH	GQU221JK-B2NNPNH	GQU221JK-B1NNPNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPNH				GQU221JK-B4NNPNH	GQU221JK-B3NNPNH	GQU221JK-B2NNPNH	GQU221JK-B1NNPNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-B5NNPNH				GQU221JK-B4NNPNH	GQU221JK-B3NNPNH	GQU221JK-B2NNPNH	GQU221JK-B1NNPNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-B5NNPNH				GQU221JK-B4NNPNH	GQU221JK-B3NNPNH	GQU221JK-B2NNPNH	GQU221JK-B1NNPNH		
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221JK-B5NNPN0				GQA221JK-B4NNPN0	GQA221JK-B3NNPN0	GQA221JK-B2NNPN0	GQA221JK-B1NNPN0		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-B5NNPN0				GQA221JK-B4NNPN0	GQA221JK-B3NNPN0	GQA221JK-B2NNPN0	GQA221JK-B1NNPN0		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-B5NNPN0				GQA221JK-B4NNPN0	GQA221JK-B3NNPN0	GQA221JK-B2NNPN0	GQA221JK-B1NNPN0		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-B5NNPN0				GQA221JK-B4NNPN0	GQA221JK-B3NNPN0	GQA221JK-B2NNPN0	GQA221JK-B1NNPN0		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221JK-B5NNPN0				GQA221JK-B4NNPN0	GQA221JK-B3NNPN0	GQA221JK-B2NNPN0	GQA221JK-B1NNPN0		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル


① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221FK-A5NPNP2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-A4NPNP2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-A3NPNP2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-A2NPNP2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221FK-A1NPNP2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-A5NPNP2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-A4NPNP2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-A3NPNP2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-A2NPNP2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-A1NPNP2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-A5NPNP2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-A4NPNP2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-A3NPNP2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-A2NPNP2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-A1NPNP2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-A5NPNPH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-A4NPNPH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-A3NPNPH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-A2NPNPH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-A1NPNPH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-A5NPNPH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-A4NPNPH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-A3NPNPH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-A2NPNPH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-A1NPNPH			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221FK-A5NPNP0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-A4NPNP0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-A3NPNP0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-A2NPNP0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221FK-A1NPNP0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221JK-A5NNPN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-A4NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-A3NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-A2NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221JK-A1NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPN2				GQV221JK-A4NNPN2	GQV221JK-A3NNPN2	GQV221JK-A2NNPN2	GQV221JK-A1NNPN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPN2				GQV221JK-A4NNPN2	GQV221JK-A3NNPN2	GQV221JK-A2NNPN2	GQV221JK-A1NNPN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPN2				GQV221JK-A4NNPN2	GQV221JK-A3NNPN2	GQV221JK-A2NNPN2	GQV221JK-A1NNPN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPN2				GQV221JK-A4NNPN2	GQV221JK-A3NNPN2	GQV221JK-A2NNPN2	GQV221JK-A1NNPN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-A5NNPN2				GQV221JK-A4NNPN2	GQV221JK-A3NNPN2	GQV221JK-A2NNPN2	GQV221JK-A1NNPN2		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPN2				GQU221JK-A4NNPN2	GQU221JK-A3NNPN2	GQU221JK-A2NNPN2	GQU221JK-A1NNPN2		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPN2				GQU221JK-A4NNPN2	GQU221JK-A3NNPN2	GQU221JK-A2NNPN2	GQU221JK-A1NNPN2		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPN2				GQU221JK-A4NNPN2	GQU221JK-A3NNPN2	GQU221JK-A2NNPN2	GQU221JK-A1NNPN2		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPN2				GQU221JK-A4NNPN2	GQU221JK-A3NNPN2	GQU221JK-A2NNPN2	GQU221JK-A1NNPN2		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-A5NNPN2				GQU221JK-A4NNPN2	GQU221JK-A3NNPN2	GQU221JK-A2NNPN2	GQU221JK-A1NNPN2		
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPNH				GQV221JK-A4NNPNH	GQV221JK-A3NNPNH	GQV221JK-A2NNPNH	GQV221JK-A1NNPNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPNH				GQV221JK-A4NNPNH	GQV221JK-A3NNPNH	GQV221JK-A2NNPNH	GQV221JK-A1NNPNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPNH				GQV221JK-A4NNPNH	GQV221JK-A3NNPNH	GQV221JK-A2NNPNH	GQV221JK-A1NNPNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-A5NNPNH				GQV221JK-A4NNPNH	GQV221JK-A3NNPNH	GQV221JK-A2NNPNH	GQV221JK-A1NNPNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-A5NNPNH				GQV221JK-A4NNPNH	GQV221JK-A3NNPNH	GQV221JK-A2NNPNH	GQV221JK-A1NNPNH		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPNH				GQU221JK-A4NNPNH	GQU221JK-A3NNPNH	GQU221JK-A2NNPNH	GQU221JK-A1NNPNH		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPNH				GQU221JK-A4NNPNH	GQU221JK-A3NNPNH	GQU221JK-A2NNPNH	GQU221JK-A1NNPNH		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPNH				GQU221JK-A4NNPNH	GQU221JK-A3NNPNH	GQU221JK-A2NNPNH	GQU221JK-A1NNPNH		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-A5NNPNH				GQU221JK-A4NNPNH	GQU221JK-A3NNPNH	GQU221JK-A2NNPNH	GQU221JK-A1NNPNH		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-A5NNPNH				GQU221JK-A4NNPNH	GQU221JK-A3NNPNH	GQU221JK-A2NNPNH	GQU221JK-A1NNPNH		
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221JK-A5NNPN0				GQA221JK-A4NNPN0	GQA221JK-A3NNPN0	GQA221JK-A2NNPN0	GQA221JK-A1NNPN0		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-A5NNPN0				GQA221JK-A4NNPN0	GQA221JK-A3NNPN0	GQA221JK-A2NNPN0	GQA221JK-A1NNPN0		
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-A5NNPN0				GQA221JK-A4NNPN0	GQA221JK-A3NNPN0	GQA221JK-A2NNPN0	GQA221JK-A1NNPN0		
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-A5NNPN0				GQA221JK-A4NNPN0	GQA221JK-A3NNPN0	GQA221JK-A2NNPN0	GQA221JK-A1NNPN0		
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221JK-A5NNPN0				GQA221JK-A4NNPN0	GQA221JK-A3NNPN0	GQA221JK-A2NNPN0	GQA221JK-A1NNPN0		
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル


① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6-ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221FK-35NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221FK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221FK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-35NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-35NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-34NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-33NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-32NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-31NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221FK-35NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-34NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-33NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221FK-32NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221FK-31NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221FK-35NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-34NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-33NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221FK-32NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221FK-31NNPNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221FK-35NNPN0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-34NNPN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-33NNPN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221FK-32NNPN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221FK-31NNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 6ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221JK-35NNPN2	完売しました。								
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-34NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-33NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQW221JK-32NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQW221JK-31NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-35NNPN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-34NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-33NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-32NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-31NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-35NNPN2									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-34NNPN2									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-33NNPN2									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-32NNPN2									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-31NNPN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQV221JK-35NNPNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-34NNPNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-33NNPNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQV221JK-32NNPNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQV221JK-31NNPNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQU221JK-35NNPNH									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-34NNPNH									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-33NNPNH									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQU221JK-32NNPNH									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQU221JK-31NNPNH									
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)					GQA221JK-35NNPN0									
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-34NNPN0									
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-33NNPN0									
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)					GQA221JK-32NNPN0									
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)					GQA221JK-31NNPN0									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2													
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)													

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、17.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル


① H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K 1 [R A I D (3.5 型 S A S 1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID 基 礎 HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221FK-L5NNPN2	完売しました。		
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW221FK-L4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW221FK-L3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW221FK-L2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW221FK-L1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221FK-L5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221FK-L4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221FK-L3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221FK-L2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221FK-L1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221FK-L5NNPN2			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221FK-L4NNPN2			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221FK-L3NNPN2			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221FK-L2NNPN2			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221FK-L1NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221FK-L5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221FK-L4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221FK-L3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221FK-L2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221FK-L1NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221FK-L5NNPNH			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221FK-L4NNPNH			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221FK-L3NNPNH			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221FK-L2NNPNH			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221FK-L1NNPNH			
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQA221FK-L5NNPN0			
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQA221FK-L4NNPN0			
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQA221FK-L3NNPN0			
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQA221FK-L2NNPN0			
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQA221FK-L1NNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS 情報Jを参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



②H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	日立製 RAID ホート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2351EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW221JK-L5NNPN2	完売しました。	――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQW221JK-L4NNPN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQW221JK-L3NNPN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQW221JK-L2NNPN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQW221JK-L1NNPN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221JK-L5NNPN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221JK-L4NNPN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221JK-L3NNPN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221JK-L2NNPN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221JK-L1NNPN2		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) アインストールモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQU221JK-L5NNPN2		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQU221JK-L4NNPN2		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQU221JK-L3NNPN2		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQU221JK-L2NNPN2		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQU221JK-L1NNPN2		――	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)						GQV221JK-L5NNPNH		――	
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)						GQV221JK-L4NNPNH		――	
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)						GQV221JK-L3NNPNH		――	
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)						GQV221JK-L2NNPNH		――	
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)						GQV221JK-L1NNPNH		――	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQU221JK-L5NNPNH	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQU221JK-L4NNPNH	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQU221JK-L3NNPNH	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQU221JK-L2NNPNH	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQU221JK-L1NNPNH	――							
OS なしモデル	Xeon X5670 x1CPU (2.93GHz/6x256KB/12MB)	GQA221JK-L5NNPN0	――							
	Xeon E5640 x1CPU (2.66GHz/4x256KB/12MB)	GQA221JK-L4NNPN0	――							
	Xeon E5620 x1CPU (2.40GHz/4x256KB/12MB)	GQA221JK-L3NNPN0	――							
	Xeon L5630 x1CPU (2.13GHz/4x256KB/12MB)	GQA221JK-L2NNPN0	――							
	Xeon E5503 x1CPU (2GHz/2x256KB/4MB)	GQA221JK-L1NNPN0	――							
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2								
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)								

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。

*11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~2

9 9

選択



プロセッサ
[Xeon E5503 (2GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 4MB)]
(GQ-ECDPD2P0AEX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P0A) ¥46,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon L5630 (2.13GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P1AEX) [カスタム] ¥111,300 (税込)
(GQ-ECDPD2P1A) ¥111,300 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5620 (2.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P4AEX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-ECDPD2P4A) ¥80,850 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E5640 (2.66GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P6DEX) [カスタム] ¥152,250 (税込)
(GQ-ECDPD2P6D) ¥152,250 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X5670 (2.93GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 12MB)]
(GQ-ECDPD2P9AEX) [カスタム] ¥277,200 (税込)
(GQ-ECDPD2P9A) ¥277,200 (税込)
・システム装置に1個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリースロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。


<HA8000/RS220 FK1, JK1>

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 FK1
RS220 JK1

メモリー

メモリースロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3メモリーボードとLV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

・CPU(Xeon E5503)構成時、
LV-DDR3メモリーボードは搭載
できません。

同時

メモリーボード
[1GB(1GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥12,600(税込)
(GQ-MJ701G2Q) ¥12,600(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[2GB(2GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥16,800(税込)
(GQ-MJ702G2Q) ¥16,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[4GB(4GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥31,500(税込)
(GQ-MJ704G2Q) ¥31,500(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[8GB(8GBx1):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G2Q) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

同時

メモリーボード
[1GB(1GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ701G2QEX) [カスタム] ¥14,700(税込)
(GQ-MJ701G2QE) ¥14,700(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[2GB(2GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEX) [カスタム] ¥18,900(税込)
(GQ-MJ702G2QE) ¥18,900(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。


メモリーボード
[4GB(4GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEX) [カスタム] ¥37,800(税込)
(GQ-MJ704G2QE) ¥37,800(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリーボード
[8GB(8GBx1):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEX) [カスタム] ¥88,200(税込)
(GQ-MJ708G2QE) ¥88,200(税込)
・本ボードはメモリースロットを1個使用します。

メモリー搭載条件表


<HA8000/RS220 FK1, JK1>

- ・DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2Q)とLV-DDRメモリーボード(GQ-MJ7xxG2QE)の混在搭載はできません。
- ・CPU(Xeon E5503)構成時は、LV-DDRメモリーボード(GQ-MJ70xxG2QE)は搭載できません。
- ・メモリースロット数は12スロットあり、6スロット/CPUに割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。



- ・メモリー動作周波数は、搭載するCPUがサポートするメモリー動作周波数で動作します。
(Xeon E5503:800MHz/Xeon L5630:1066MHz/Xeon E5620:1066MHz/Xeon E5640:1066MHz/Xeon X5670:1333MHz)
- ・CPU(Xeon X5670)構成にて、1つのChannelに2枚のLV-DDRメモリーボードを搭載するとメモリー動作周波数は、1066MHzとなります。
- ・メモリー動作モードは、Independent Channel Mode(デフォルト設定)、Mirrored Channel Mode, Spare Channel Mode, Lockstep Channel Modeをサポートします。
(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- ・Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Mode設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。
- ・メモリー動作モードの詳細は、7章「7.8 高信頼技術情報」「メモリー技術情報」項を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

[Mirrored Channel Mode 設定出荷用]

RS220 FK1
RS220 JK1

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。

同時



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[1GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEMEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEMEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEMEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QEMEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

同時



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[1GB (1GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QEMEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (2GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QEMEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (4GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QEMEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Mirrored Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (8GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QEMEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

[Lockstep Channel Mode 設定出荷用]

10 10

メモリスロット 1~12

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択

・DDR3 メモリーボードと LV-DDR3
メモリーボードは混在搭載でき
ません。

・CPU (Xeon E5503) 構成時、
LV-DDR3 メモリーボードは搭載
できません。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (1GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥25,200 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (2GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥33,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (4GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥63,000 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx2):DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

同時



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[2GB (1GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ702G2QLEX) [カスタム] ¥29,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[4GB (2GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ704G2QLEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。




メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[8GB (4GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ708G2QLEX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード [Lockstep Channel Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx2):LV-DDR3 1333 Registered DIMM]
(GQ-MJ716G2QLEX) [カスタム] ¥176,400 (税込)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS220 FK1
RS220 JK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

[Spare Channel Mode 設定出荷用] (CPU (Xeon E5503) 構成時は非サポート)



＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- メモリーボードは、1枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は2枚単位/Spare Channel Mode時は3枚単位)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリ構成は同一とする必要があることから、実際には2枚単位(Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode時は4枚単位/Spare Channel Mode時は6枚単位)の増設となります。
- 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- Mirrored Channel ModeとLockstep Channel Mode, Spare Channel Modeの選択は択一となります。(CPU(Xeon E5503)構成時は、Spare Channel Modeは非サポート)
- Mirrored Channel Mode, Lockstep Channel Mode, Spare Channel Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- 工場にてMirrored Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QEMEX/GQ-MJ7xxG2QEMEX)にて対応します。
- 工場にてLockstep Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QLEX/GQ-MJ7xxG2QLEX)にて対応します。
- 工場にてSpare Channel Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxG2QSEX/GQ-MJ7xxG2QSEX)にて対応します。

メモリ動作モード	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
Independent Mode(デフォルト設定)	④	①	⑤	②	⑥	③	④	①	⑤	②	⑥	③
Mirrored Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Lockstep Channel Mode	②	①	②	①	—	—	②	①	②	①	—	—
Spare Channel Mode	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①

①：搭載順序

・Mirrored Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Lockstep Channel Modeサポート構成

＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	—	—	1GB	—	1GB	—	—
構成2	—	2GB	—	2GB	—	—	—	2GB	—	2GB	—	—
構成3	—	4GB	—	4GB	—	—	—	4GB	—	4GB	—	—
構成4	—	8GB	—	8GB	—	—	—	8GB	—	8GB	—	—
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—

・Spare Channel Modeサポート構成


＜CPU1個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜CPU2個搭載時＞

	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	スロット5	スロット6	スロット7	スロット8	スロット9	スロット10	スロット11	スロット12
構成1	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB	—	1GB
構成2	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB
構成3	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB	—	4GB
構成4	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB	—	8GB
構成5	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
構成6	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
構成7	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS220 FK1
RS220 JK1

各種インタフェース/電源ユニット

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1


拡張ボード

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7592EX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
(GQ-CN7592) ¥50,400 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

在庫限りの販売となります。

同時

UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照
UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照
UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照
UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照

2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ



LANボード
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7593EX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
(GQ-CN7593) ¥50,400 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

在庫限りの販売となります。

同時

UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照
UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照
UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照
UTP 4コアリ5エンハンス
(1000BASE-T)
[2.4スイッチング HUB] 参照

2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ
2.4 スwitchングHUBへ



LANボードセット (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-SCN757500NEX) [カスタム] ¥8,400 (税込)

・ スタンダード PCI スロット及びLowProfile PCI スロット搭載用
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクリシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーシャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7574) ¥8,400 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載現地増設用
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクリシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーシャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T]
(GQ-CN7575) ¥8,400 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載現地増設用
・ WindowsServer 2008R2/WindowsServer 2008 環境のみサポート

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1600 及び
ディスプレイシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクリシステムへ
2.5 外付け装置
(9) パーシャルテープ・ステーションへ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC コネクタ]
(GQ-CN7642EX) [カスタム] ¥220,500 (税込)
(GQ-CN7642) ¥220,500 (税込)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, LC コネクタ]
(GQ-CN7643EX) [カスタム] ¥220,500 (税込)
(GQ-CN7643) ¥220,500 (税込)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ



SASボード
・ [PCI Express, 6Gbps, 内部 4port]



SASケーブル

内蔵デバイス (d)


SASボードセット
(GQ-SCE7211A10NEX) [カスタム]
(GQ-SCE7211A10N)

¥32,550 (税込)
¥32,550 (税込)

・ 本セット形名にて購入願います。
・ スタンダード PCI スロット搭載用

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する
内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



SASボード
・[PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)
(GQ-CE7205) ¥27,300 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ



SASボード
・[PCI Express, 6Gbps, 外部 2port]
(GQ-CE7206EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)
(GQ-CE7206) ¥27,300 (税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ



Fibre Channel ボード
・[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥144,900 (税込)
(GQ-CC7811) ¥144,900 (税込)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトライ装置へ




Fibre Channel ボード
・[PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps]
(GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥144,900 (税込)
(GQ-CC7812) ¥144,900 (税込)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
ディスクレインシステムの混在接続はできません。

選択


2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレインシステムへ
2.5 外付け装置
(7) LTO ライトライ装置へ
2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトライ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>




RS220 FK1
RS220 JK1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 F K 1 [RAID (3.5 型 SAS1.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[4]	1	×	×	①	②	③	
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[4]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[6]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[5]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CG7811EX GQ-CG7811	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CG7812EX GQ-CG7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CG7821EX GQ-CG7821	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CG7822EX GQ-CG7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2: 既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfile スロット) 変更はできません。


*3: Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

*4: LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5: Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

*6: LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 J K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI					
				PCI Express 2.0		PCI Express	PCI Express 2.0		
				4レーン	8レーン	1レーン	8レーン		
				LowProfile		スタンダード			
				[MD1]	[MD2]	[ハーフサイズ]		[フルサイズ]	
				1	2	3	4	5	
SCSI ボードセット (*1)	GQ-SCS7401B00NEX GQ-SCS7401B00N	[4]	1	×	×	×	①	②	③
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[4]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボードセット (1000BASE-T) (*2)	GQ-SCN7572000NEX	[10]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572	[7]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7573	[4]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボードセット (1000BASE-T, 2port) (*2)	GQ-SCN7582000NEX	[11]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582	[8]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7583	[5]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[6]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (1000BASE-T, 4port) (*4)	GQ-CN7593EX GQ-CN7593	[3]	1	×	①	×	×	×	
LAN ボードセット (iSCSI I/F 専用) (*2) (*3)	GQ-SCN7575000NEX	[12]	5	①	②	③	④	⑤	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7574	[9]	3	×	×	①	②	③	
LAN ボード (iSCSI I/F 専用) (*3)	GQ-CN7575	[6]	2	①	②	×	×	×	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7642EX GQ-CN7642	[5]	2	×	×	×	①	②	
LAN ボード (10GBASE-SR) (*5) (*6)	GQ-CN7643EX GQ-CN7643	[2]	1	×	①	×	×	×	
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*1)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	×	×	①	×	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[1]	2	×	×	×	①	②	
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CG7811EX GQ-CG7811	[2]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CG7812EX GQ-CG7812	[1]	1	×	①	×	×	×	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CG7821EX GQ-CG7821	[3]	2	×	×	×	①	②	
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CG7822EX GQ-CG7822	[1]	1	×	①	×	×	×	

(只例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

*2:既設システム装置への増設はできません。又、既設品の搭載スロット位置 (スタンダードスロット→LowProfileスロット) 変更はできません。


*3:Windows2008 R2/Windows2008 環境のみサポートします。

*4:LAN ボード (GQ-CN7592) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7593) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

*5:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非サポートとなります。

*6:LAN ボード (GQ-CN7642) [スタンダード PCI スロット搭載用] と LAN ボード (GQ-CN7643) [LowProfile PCI スロット搭載用] の最大搭載枚数は、合計 2 枚までとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a 1) 12

拡張ストレージベイト 3.5 型 1~6

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択



内蔵ハードディスク

[73GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH70737BEX/RX) [カスタム] ¥43,050 (税込)
(GQ-UH70737B) ¥43,050 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[146GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH71467BEX/RX) [カスタム] ¥50,400 (税込)
(GQ-UH71467B) ¥50,400 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[300GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH73007BEX/RX) [カスタム] ¥80,850 (税込)
(GQ-UH73007B) ¥80,850 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[450GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH74507BEX/RX) [カスタム] ¥100,800 (税込)
(GQ-UH74507B) ¥100,800 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[600GB, SAS (15000r/min), 3.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH76007BEX/RX) [カスタム] ¥118,650 (税込)
(GQ-UH76007B) ¥118,650 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(a 2) 12

拡張ストレージベイト 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・同一装置内へ 10000r/min 内蔵ハードディスクと
15000r/min 内蔵ハードディスクの混在搭載は出来
ません。

・リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブ
ディスクを選択の上、併せて購入願います。

選択

選択



内蔵ハードディスク

[146GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH71467HEX/RX) [カスタム] ¥45,150 (税込)
(GQ-UH71467H) ¥45,150 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH73007HEX/RX) [カスタム] ¥75,600 (税込)
(GQ-UH73007H) ¥75,600 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[73GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH70737GEX/RX) [カスタム] ¥48,300 (税込)
(GQ-UH70737G) ¥48,300 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。



内蔵ハードディスク

[146GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応]
(GQ-UH71467GEX/RX) [カスタム] ¥68,250 (税込)
(GQ-UH71467G) ¥68,250 (税込)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブディスク用対応品です。

(c) 12 12

拡張ストレージベイト DVD-ROM 専用



内蔵 DVD-ROM

[DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

(b) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0CEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWACEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00CEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0BEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWABEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00BEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT72) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT72 (非圧縮:36GB)) (※1) ・ハイブリッド・フォーマット (HS-4/170S) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX3AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX2AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX1AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXFAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VXDAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VX0AEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752VWAAEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7752V00AEX) [カスタム] 売完了

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 用・ハイブリッド Maxell: HS-4/170S ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DUS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL ¥4,725 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT72)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1) ・データ(データ-リッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		内蔵DAT (DAT72(非圧縮:36GB)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WX1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520X1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WXFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XFNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752XDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XDNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7752XONEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520XONEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD)  (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7752WVANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520VANEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7752WONEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD77520ONEX) [カスタム]	完売しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DAT72データ-リッジ Maxell:HS-4/170S	GQ-SAY7DAT1210 ¥31,500(税込)	GQ-SAY7DAT1230 ¥94,500(税込)	GQ-SAY7DAT1260 ¥189,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT72) 用 DDSクリーニングテープ Maxell:HS-4/CL	GQ-AY7DATCL1 ¥4,725(税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0CEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWACEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00CEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0BEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWABEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00BEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium2 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTO (LTO(非圧縮:200GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U2/200])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX3AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX2AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX1AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXFAEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VXDAEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VX0AEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201VWAAEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7201V00AEX) [カスタム] 売切れしました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO2)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U2/200	GQ-SAY7ULT1210 ¥73,500(税込)	GQ-SAY7ULT1230 ¥220,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UGL

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium2 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		 内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB、ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カードリッジ [LT0U2/200])x10 巻付き		 内蔵 LTO (LTO (非圧縮:200GB、ハーフハイト)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX3NEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX3NEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX2NEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX2NEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WX1NEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OX1NEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WFXNEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXFNEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXDNEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXDNEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売
 (DVD 1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WXONEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXONEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売
 (DVD)  (CD)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WIANEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXIANEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201WONEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7201OXONEX) [カスタム]	売 売 売 売 売 売 売 売 売

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9600-10000 (1 年分) が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO2) 用	LTO カードリッジ maxell:LT0U2/200 GQ-SAY7ULTT210 ¥73,500 (税込)	GQ-SAY7ULTT230 ¥220,500 (税込)	GQ-SAY7ULTT260 ¥441,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell:LT0U1/UCL GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750 (税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 FK1
RS220 JK1

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心ナビ) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXCEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [お支払] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00CEX) [お支払] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心ナビ) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXBEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0BEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [お支払] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00BEX) [お支払] 完売しました。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心ナビ) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3AEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2AEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ライセンス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1AEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFAEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXAEX) [お支払] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V0AEX) [お支払] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWAAEX) [お支払] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00AEX) [お支払] 完売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
※1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープレイジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DA11310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DA11330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DA11360 ¥289,800 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テープレイジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DA11410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DA11430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DA11460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DA1CL2 ¥21,000 (税込)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ ティーダークリッジ (DAT160) x10 巻付き		内蔵DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OXFXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WXDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OXDNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵DATセット (GQ-SUD7160WXNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OXNEX) [カスタム]	完売しました。
 (CD)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W0NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OXNEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD7160W00NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD7160OX0NEX) [カスタム]	完売しました。


・ 内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・ CA ARCserve Backup r15 for Windowsバージョンのバックアップデバイスセットは、ARCserve製品（サービス1年分）が付属します。
*1: 改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 テープ-カ-トリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥289,800 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 WORM テープ-カ-トリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 トライプ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥21,000 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2CEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFCEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDCEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0CEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWACEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0CEX) [カスタム]
		販売しました。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2BEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFBEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0BEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0BEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0BEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWABEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0BEX) [カスタム]
		販売しました。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト) (*1) ・デイト(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400]) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXFAEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0AEX) [カスタム]
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0AEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7420VW0AEX) [カスタム]
		販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許料(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO3)用	LTO カートリッジ maxell-LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1510 ¥136,500(税込)	GQ-SAY7ULT1530 ¥409,500(税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥819,000(税込)
内蔵LTO(LTO3)用	LTO WORM カートリッジ maxell-LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥147,000(税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥441,000(税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥882,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell-LT0U1/UOL	GQ-AY7ULT0L1 ¥36,750(税込)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		 内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB、ハーフハイト)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カートリッジ [LT0U3/400)]x10 巻付き		 内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB、ハーフハイト)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WFXNEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200FXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WDXNEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200DXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 様)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WONEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200WONEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WONANEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200WONANEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		 内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WONONEX) [カスタム]	販売しました。	 内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200WONONEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 960 -トナビス(1 年分)が付属します。


*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1530 ¥136,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥409,500 (税込)
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥147,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1630 ¥441,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00CEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00BEX) [カスタム]	販売しました。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「おまかせ安心サービス」)付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810V00AEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許料(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell-LT0U4/800 GQ-SAY7ULT11710 ¥168,000(税込)	GQ-SAY7ULT11730 ¥504,000(税込)	GQ-SAY7ULT11760 ¥1,008,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell-LT0U4/800W GQ-SAY7ULT11810 ¥189,000(税込)	GQ-SAY7ULT11830 ¥567,000(税込)	GQ-SAY7ULT11860 ¥1,134,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell-LT0U1/UOL GQ-AY7ULT0L1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・ 7 47 LTO Ultrium カードリッジ (LT0U4/800))x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X3NEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X2NEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X1NEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WAFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100AFXNEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810WDXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100DXNEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781000NEX) [カスタム]	販売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781000NEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810W00N) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000N) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準サポート (1 年分) が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO カードリッジ maxell: LT0U4/800 GQ-SAY7ULT1710 ¥168,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥504,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,008,000 (税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell: LT0U4/800W GQ-SAY7ULT1810 ¥189,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥567,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,134,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell: LT0U1/UCL GQ-SAY7ULCL1 ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス		内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/1t)) (*1) ・7インチ(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) ・内蔵LTO(Ultrium5) RS220 搭載用ケース 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX3CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX2CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX1CEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VXFCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VXDCEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX0CEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VWACEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151V00CEX) [カスタム]	完売しました。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス		内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/1t)) (*1) ・7インチ(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) ・内蔵LTO(Ultrium5) RS220 搭載用ケース 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX3BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX2BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX1BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VXFBEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX0BEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151V00BEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VWABEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151V00BEX) [カスタム]	完売しました。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, n-7n/1t)) (*1) ・7インチ(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) ・内蔵LTO(Ultrium5) RS220 搭載用ケース 付き
バックアップソフトウェア		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX3AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX2AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX1AEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VXFAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VXDAEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VX0AEX) [カスタム]	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151VWAAEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151V00AEX) [カスタム]	完売しました。

- ・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO5)用 LTOカートリッジ maxell:LT0U5/1500	GQ-SAY7UL11910 ¥126,000(税込)	GQ-SAY7UL11930 ¥378,000(税込)	GQ-SAY7UL11960 ¥756,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用 LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UGL	GQ-AY7UL10L1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS220 FK1
RS220 JK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	
	内蔵LTO [LTO(非圧縮:1.5TB,ハーフハイト)] (*1) ・メディア7(LTO Ultriumカートリッジ) [LT0U5/1500]x10巻付き ・内蔵LTO(Ultrium5) RS220 搭載用ケージ付き	内蔵LTO [LTO(非圧縮:1.5TB,ハーフハイト)] (*1) ・内蔵LTO(Ultrium5) RS220 搭載用ケージ付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OX3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OX2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス] (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OX1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WXFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OXFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WXDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OXDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WXONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OXONEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD/CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WVANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OWANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151WOONEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUU7151WOON) 完売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU7151OONEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUU7151OON) 完売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9600-3(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO5)用	LTOカートリッジ maxell-LTOU5/1500	GQ-SAY7ULT1910 ¥126,000(税込)	GQ-SAY7ULT1930 ¥378,000(税込)	GQ-SAY7ULT1960 ¥756,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTOクリーニングカートリッジ maxell-LTOU1/UOL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS220FK1 [RAID(3.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)						5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6		
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH70737BEX GQ-UH70737BRX GQ-UH70737B	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH71467BEX GQ-UH71467BRX GQ-UH71467B	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 3.5 型)	GQ-UH73007BEX GQ-UH73007BRX GQ-UH73007B	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH74507BEX GQ-UH74507BRX GQ-UH74507B	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 15000r/min, 3.5 型) (*4)	GQ-UH76007BEX GQ-UH76007BRX GQ-UH76007B	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SU07752xxxxEX GQ-SU07752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*6)	GQ-SU07160xxxxEX GQ-SU07160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium2 4-フレイム) (*2) (*6)	GQ-SU07201xxxxEX GQ-SU07201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フレイム) (*3) (*6)	GQ-SU07420xxxxEX GQ-SU07420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フレイム) (*3) (*6)	GQ-SU07810xxxxEX GQ-SU07810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フレイム) (*3) (*6)	GQ-SU07151xxxxEX GQ-SU07151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途 SCSI ホットスワッチが必要です。

*3:別途 SAS ホットスワッチが必要です。

*4:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

*6:内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フレイム) [GQ-SU07151xxxxEX/GQ-SU07151xxxx] について 2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011. 07. 24. より 2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているアルミ金属部分に黒色シートを貼付。

<HA8000/RS220JK1 [RAID(2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			2.5 型 (*1) (*5)						5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71467HEX GQ-UH71467HRX GQ-UH71467H	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH73007HEX GQ-UH73007HRX GQ-UH73007H	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH70737GEX GQ-UH70737GRX GQ-UH70737G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH71467GEX GQ-UH71467GRX GQ-UH71467G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×
内蔵DATセット (DAT72) (*2) (*6)	GQ-SU07752xxxxEX GQ-SU07752xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*6)	GQ-SU07160xxxxEX GQ-SU07160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵LTOセット (Ultrium2 4-フレイム) (*2) (*6)	GQ-SU07201xxxxEX GQ-SU07201xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フレイム) (*3) (*6)	GQ-SU07420xxxxEX GQ-SU07420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フレイム) (*3) (*6)	GQ-SU07810xxxxEX GQ-SU07810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フレイム) (*3) (*6)	GQ-SU07151xxxxEX GQ-SU07151xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	①

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の HDD にて構築できません。(ディスクレイアウト単位での HDD 容量混載は可 [但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])


*2:別途 SCSI ホットスワッチが必要です。

*3:別途 SAS ホットスワッチが必要です。

*4:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

*5:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

*6:内蔵DATセット及び内蔵LTOセットを搭載の場合、システム装置のフロントベゼルから約6mm前方にはみ出した状態で取り付けられます。尚、内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フレイム) [GQ-SU07151xxxxEX/GQ-SU07151xxxx] について 2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから約13mm前方にはみ出した状態で取り付け。又、2011. 07. 24. より 2011. 09. 15. までの出荷品は、システム装置のフロントベゼルから出ているアルミ金属部分に黒色シートを貼付。



防塵オプション


＜RS220用防塵オプション[GQ-AJ7R22AGEX]＞

●防塵オプションの仕様

- ・防塵オプションは、パネル、フィルタ(13枚)、交換時期ラベル(13枚)、およびパネル取付金具で構成されます。

質量	300g
外形寸法	430.0(W)x30.0(D)x87.0(H)mm

- ・フィルタはパネルの内側にマジックテープにて固定されます。
- ・フィルタと交換時期ラベルの交換周期は1ヶ月です。
- ・フィルタ交換は、基本的にユーザ作業となります。
- ・フィルタ交換は、システム稼動中でも可能です。




●防塵オプション使用時の注意事項

- ・フィルタを定期交換しなかった場合、フィルタが目詰まりを起こします。目詰まりを起こした状態で装置を連続運転すると、装置内部の温度が上昇し、システム装置故障の原因となります。フィルタの交換時期が来たら、必ずフィルタの交換をしてください。

●防塵オプションの販売方法

- ・防塵オプションは、個別見積りでの個別対応となります。
- ・防塵オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



リモートコンソールオプション

●リモートコンソールオプション仕様

- ・コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)

●形名・価格

- ・GQS-VSS7BR00EX ¥54,600(税込)

●リモートコンソールオプションの販売方法

- ・リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。