

H I T A C H I A d v a n c e d S e r v e r
H A 8 0 0 0 シリーズ
x K 1 モデル (2010 年 11 月～モデル)
(SS10xK1, TS10xK1, TS20xK1, RS110xK1, RS210xK1, RS220xK1, RS440xK1)
システム構成図

(2013 年 1 月 29 日現在)

最新機種の構成が作成できます。
HITACHI Web Configuration System

<http://www.hitachi.co.jp/ha8000-wcs/>

H A 8 0 0 0 s e r i e s

H I T A C H I

「HITACHI Advanced Server HA8000 シリーズ システム構成図」に関するご注意

<他社所有商標に関する表示>

- ・ Pentium, Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。
- ・ Microsoft, Windows, Windows 2000, Internet Explorerは、米国およびその他の国における米国Microsoft Corp. の登録商標です。
- ・ Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ・ VMwareは、VMware, Inc. の米国及び各国での登録商標または商標です。
- ・ ARCServeは米国Computer Associates International, Inc.の登録商標です。
- ・ VERITASは、Symantec Corporation及びその関連会社の登録商標です。
- ・ その他、記載されているソフトウェアおよびハードウェアの名称等は、一般に開発会社の商品名称または登録商標です。

商標について

<http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/portal/mark.html>

<断り書き>

- ・ 本資料では、改良のため予告なしに内容について変更することがあります。
- ・ 本資料では、
Intel (R) Pentium (R) プロセッサ-G6950をPentium G6950に、
Intel (R) Core (TM) i3-540プロセッサをCore i3-540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3430をXeon X3430に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3460をXeon X3460に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3470をXeon X3470に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X3480をXeon X3480に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5503をXeon E5503に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ L5630をXeon L5630に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5620をXeon E5620に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E5640をXeon E5640に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5670をXeon X5670に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X5680をXeon X5680に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7520をXeon E7520に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ E7540をXeon E7540に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7550をXeon X7550に、
Intel (R) Xeon (R) プロセッサ X7560をXeon X7560に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 R2 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 R2 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Standard日本語版をWindows Server 2008 R2 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 R2 Foundation日本語版をWindows Server 2008 R2 Foundation日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter日本語版をWindows Server 2008 Datacenter日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise日本語版をWindows Server 2008 Enterprise日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard日本語版をWindows Server 2008 Standard日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard 32-bit日本語版をWindows Server 2008 Standard 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版を
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard x64 Edition日本語版を
Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Enterprise Edition日本語版をWindows Server 2003, Enterprise Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003 R2, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版に、
Microsoft (R) Windows Server (R) 2003, Standard Edition日本語版をWindows Server 2003, Standard Edition日本語版に、
それぞれ略称致します。

- ・本資料で使用の単位は、
- | | | |
|---|-------------|-----------|
| K | : 1,024 | |
| k | : 10^3 | |
| M | : 10^6 | |
| G | : 10^9 | |
| T | : 10^{12} | で換算しています。 |

お問い合わせ先

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCAセンタでご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。

受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCAセンタ

<フリーダイヤル> 0120-2580-91

<受付時間> 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

●お願い

- ・質問内容をFAXでお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- ・HCAセンタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。
OSや各言語によるユーザープログラムの技術支援は、除きます。
- ・明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

1. 7 HA8000/RS440

(1) HA8000/RS440 AK1, BK1 (2010年11月～現在)




HA8000/RS440 AK1, BK1
(筐体色：黒)

HA8000/RS440 AK1, BK1 (2010年11月～) システム装置 機器仕様

モデル名			RS440 AK1		RS440 BK1	
			RAID (2.5 型 SAS2.0) 対応		RAID (2.5 型 SAS1.0) 対応	
筐体タイプ			ラックタイプ [4U]			
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E7520 (1.86GHz) / E7540 (2GHz) / X7550 (2GHz) / X7560 (2.26GHz)			
プロセッサ数 (CPU コア数)			最小 2 / 最大 4 (Intel®Xeon® プロセッサ E7520: 4, Intel®Xeon® プロセッサ E7540: 6, Intel®Xeon® プロセッサ X7550 / X7560: 8)			
			Intel®Xeon® プロセッサ E7520: データ 4x32KB + 命令 4x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E7540: データ 6x32KB + 命令 6x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ X7550 / X7560: データ 8x32KB + 命令 8x32KB			
			Intel®Xeon® プロセッサ E7520: 4x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E7540: 6x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ X7550 / X7560: 8x256KB			
キャッシュメモリー			Intel®Xeon® プロセッサ E7520 / E7540 / X7550: 18MB, Intel®Xeon® プロセッサ X7560: 24MB			
チップセット			Intel 社製 7500			
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E7520: 4.80GT/s, Intel®Xeon® プロセッサ E7540 / X7550 / X7560: 6.40GT/s			
メインメモリー			最小: 4GB / 最大: 512GB			
			標準 16 / 最大 64			
			4GB (1GBx4), 8GB (2GBx4), 16GB (4GBx4), 32GB (8GBx4)			
			ECC DDR3 1066 Registered DIMM, x4/x8 SDDC 対応, Lockstep Channel Mode 対応, オンラインメモリー対応, メモリーレーシング 対応			
			Intel®Xeon® プロセッサ E7520: 800MHz, Intel®Xeon® プロセッサ E7540 / X7550 / X7560: 1066MHz			
表示機能			ServerEngines Pilot2 [オンボード] / 32MB			
表示解像度 (表示色) *2			640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)			
ハードディスク (本体内蔵) *3			最大容量		RAID 0	
					RAID 5	
			サポート HDD 容量			
			HDD: 73GB, 146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型) SSD: 64GB (2.5 型)			
			インタフェース			
			HDD: SAS2.0 (6Gbps) / SSD: シリアル ATA II / 300			
RAID コントローラ			10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min (73GB, 146GB)		SAS	
			10000r/min		10000r/min	
			ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
			LSI 社製 2108 SAS [専用ポート/PCI Express<x8>]		日立製 HRA381 [専用ポート/PCI Express<x8>]	
			SAS2.0 (6Gbps)		SAS	
			8ポート (HDD1 台/ポート)		8ポート (HDD1 台/ポート)	
			512MB (SDRAM/ECC)		256MB (SDRAM/ECC)	
			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1, 5, 10, JBOD	
DVD-ROM			薄型, DVD-ROM: 8 倍速 / CD-ROM: 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (標準)			
拡張			8			
ストレージベイ			1			
			1 (DVD-ROM にて占有)			
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16>x1, PCI Express 2.0<x8>x4 [ホットプラグ 対応] *6, PCI Express 2.0<x4>x3, PCI Express<x4>x2			
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15ピン) x2 [フロント x1 (使用不可), リア x1], シリアル (D-SUB9ピン) x1, USB (USB2.0) x5 [フロント x3, リア x2 (1ポート/コントロール切替ユニット) またはディスプレイ/キーボードユニットにて占有)] *7			
			Intel 社製 82576NSx2 [オンボード/PCI]			
			1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T x4 (RJ-45)			
			ポート *8			
外形寸法			484 (W) x 770 (D) x 176 (H) mm [突起物含む], 484 (W) x 704 (D) x 176 (H) mm [突起物含まず]			
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 41.3kg (54.3kg)			
電源			AC100V / AC200V 50/60Hz			
			接地型 2 極差込プラグ (標準: 2 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 3 本又は 4 本)			
			2 (標準) + 1 (オプション [オプションプラグポート] は標準) 又は 2 (標準) + 2 (オプション [ホットプラグ 対応])			
冗長 FAN			ポート [ホットプラグ 対応]			
運用時消費電力 *9 / 最大消費電力			AC100V: 1399W / 1646W, AC200V: 1343W / 1580W		AC100V: 1392W / 1642W, AC200V: 1340W / 1576W	
最大消費電力			AC100V: 18.5A, AC200V: 8.9A		AC100V: 18.5A, AC200V: 8.9A	
省エネ法 (2011 年度)			L		L	
に基づく表示			Intel®Xeon® プロセッサ E7520: 3.41, Intel®Xeon® プロセッサ E7540: 2.26, Intel®Xeon® プロセッサ X7550: 対象外, Intel®Xeon® プロセッサ X7560: 対象外			
VCCI 基準 *11 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下 *12			
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *13 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *13 / Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) (25CAL 付) [RS440AK1 のみ] *14 / Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) (5CAL 付) [RS440AK1 のみ] *14			
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/prod/catalog/ca-815r_ha8000.pdf			
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows) [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], MegaRAID Storage Manager [RS440AK1 のみ] / ディスケット管理ツール, HRA Utility (Windows) [RS440BK1 のみ] / ディスケット管理ツール, ハードウェア保守エージェント (Windows), システム情報採取ツール			
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル x2 本 (2.5m) [オプションプラグポート] は 3 本, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール			

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色に異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) (容量は機種により数 MB 異なります。)/残り未設定)
 *5: OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
 *6: Windows Server 2003 R2 環境で PCI ホットプラグサポート。
 *7: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *8: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。別途、JPI/ServerConductor/Blade Server Manager が必要です。
 *9: 通常使用時の目安の値です。
 *10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *12: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きくなり感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分注意の上導入してください。本装置においては、装置内部温度によって FAN の回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、FAN が 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。
 *13: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。
 *14: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2003 R2 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面



A : 拡張ストレージベイ (5型)

リムーバブルデバイスを1台増設できます。

B : 拡張ストレージベイ (5型(薄型))

内蔵DVD-ROMドライブが標準搭載されます。

C : LAN STATUSランプ1, 2, 3, 4 (緑)

システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。

D : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

F : USBコネクタ (フロント)

オプションのUSBメモリーなどのUSB対応機器を使用するときに接続します。


G : 拡張ストレージベイ (2.5型) 1~8

内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。

H : HDDキャニスタランプ (緑および橙)

点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A : POWERランプ (緑)

POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : RESETスイッチ

システム装置をハード的にリセットするときに押します。

C : NMIスイッチ

使用しません。スイッチは押さないで下さい。

D : POWERスイッチ

システム装置の電源の入・切をするときに押します。

E : FAN ERRORランプ (橙)

システム装置内のシステムファンに障害が発生した場合に点灯します。システムファンはシステム装置前面に8個搭載されます。

F : SYSTEM STATUS/FAULTランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

G : ACCESSランプ (緑)

内蔵DVD-ROMにアクセスしているときに点灯します。


H : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプ点灯させるときに押します。

I : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

● 背面




A：拡張スロット（PCI）

PCI Express仕様のボードを10枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1～10となります。

B：ネットワークインタフェースコネクタ1, 2, 3, 4

LANケーブルを接続します。上段右から時計回りの順にネットワーク
インタフェースコネクタ1, 3, 4, 2となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



7xギビティラング (緑)

点灯: HUB とのリンクが確立

点滅: データ送受信中

消灯: HUB とのリンクが未確立

リンクランプ (緑または黄)

点灯: 1000BASE-T で HUB とのリンクが確立 (黄点灯)

100BASE-TX で HUB とのリンクが確立 (黄点灯)

消灯: 10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

C：POSTコードランプ（緑）

システム装置の動作状態を示します。

D：CSSランプ（黄）

システム装置内のシステムファン、電源ユニットおよびメモリーライザーボードの冗長性が失われたり、傷害が発生した場合に点灯します。

E：FANエラーランプ（橙）

システム装置内のシステムファンに傷害が発生した場合に点灯します。
システムファンはシステム装置前面に8個搭載されています。

F：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB対応機器を接続します。

G：SYSTEM STATUS/FAULTランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

H：SYSTEM IDランプ（青）

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM ID ランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

I：SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

J：ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットをディスプレイを接続します。

K：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

L：電源スロット1, 2, 3, 4

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は右から順に1～4となります。電源スロット1, 2には電源ユニットが標準搭載されます。
電源スロット3, 4には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。
尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット3にも電源ユニットが標準搭載されます。

M：ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。


N：電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1, 2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。
冗長用電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

O：電源ステータスランプ

左からPOWERランプ(緑)、PS ERRORランプ(橙)、ACランプ(緑)です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/RS440AK1 [RAID (2.5型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-CDNNKN4	完売しました。
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-CCNNKN4	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-CBNNKN4	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-CANNKN4	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-CDNNKN2	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-CCNNKN2	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-CBNNKN2	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-CANNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-CDNNKN2	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-CCNNKN2	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-CBNNKN2	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-CANNKN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-CDNNKNH	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-CCNNKNH	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-CBNNKNH	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-CANNKNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-CDNNKNH	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-CCNNKNH	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-CBNNKNH	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-CANNKNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-CDNNKNA	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-CCNNKNA	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-CBNNKNA	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-CANNKNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-CDNNKNA	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-CCNNKNA	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-CBNNKNA	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-CANNKNA	
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AK-CDNNKNO	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441AK-CCNNKNO	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-CBNNKNO	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-CANNKNO	

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx4

標準添付品

JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

*1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	日立製 RAID アダプター HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441BK-CDNNPN4	完売しました。
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441BK-CCNNPN4	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441BK-CBNNPN4	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441BK-CANNPN4	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-CDNNPN2	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-CCNNPN2	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-CBNNPN2	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-CANNPN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-CDNNPN2	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-CCNNPN2	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-CBNNPN2	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-CANNPN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-CDNNPNH	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-CCNNPNH	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-CBNNPNH	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-CANNPNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-CDNNPNH	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-CCNNPNH	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-CBNNPNH	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-CANNPNH	
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441BK-CDNNPN0	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441BK-CCNNPN0	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441BK-CBNNPN0	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441BK-CANNPN0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40 : Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) R A I D 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能キット用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-CDNNFN4	完売しました。
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-CCNNFN4	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-CBNNFN4	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-CANNFN4	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-CDNNFN2	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-CCNNFN2	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-CBNNFN2	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-CANNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-CDNNFN2	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-CCNNFN2	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-CBNNFN2	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-CANNFN2	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-CDNNFNH	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-CCNNFNH	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-CBNNFNH	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-CANNFNH	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-CDNNFNH	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-CCNNFNH	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-CBNNFNH	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-CANNFNH	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-CDNNFNA	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-CCNNFNA	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-CBNNFNA	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-CANNFNA	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-CDNNFNA	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-CCNNFNA	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-CBNNFNA	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-CANNFNA	
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AK-CDNNFNO	
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441AK-CCNNFNO	
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-CBNNFNO	
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-CANNFNO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JPT/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報 J を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/RS440AK1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-BDNNKN4	完売しました。		
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-BCNNKN4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-BBNNKN4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-BANNKN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-BDNNKN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-BCNNKN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-BBNNKN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-BANNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-BDNNKN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-BCNNKN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-BBNNKN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-BANNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-BDNNKNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-BCNNKNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-BBNNKNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-BANNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-BDNNKNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-BCNNKNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-BBNNKNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-BANNKNH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-BDNNKNA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-BCNNKNA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-BBNNKNA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-BANNKNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-BDNNKNA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-BCNNKNA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-BBNNKNA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-BANNKNA			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AK-BDNNKNO			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441AK-BCNNKNO			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-BBNNKNO			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-BANNKNO			

各モデル共通仕様

標準搭載品


1000BASE-Tx4

標準添付品

JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報] を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 1. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*10)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	日立製 RAID 6-ポート* HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441BK-BDNNPN4	完売しました。		
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441BK-BCNNPN4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441BK-BBNNPN4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441BK-BANNPN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-BDNNPN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-BCNNPN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-BBNNPN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-BANNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-BDNNPN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-BCNNPN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-BBNNPN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-BANNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-BDNNPNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-BCNNPNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-BBNNPNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-BANNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-BDNNPNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-BCNNPNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-BBNNPNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-BANNPNH			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441BK-BDNNPN0			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441BK-BCNNPN0			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441BK-BBNNPN0			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441BK-BANNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *10: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

モ デ ル	プ ロセッサ	デ ィ スクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*10)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プ ロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能キット用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-BDNNFN4	完売しました。								
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-BCNNFN4									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-BBNNFN4									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-BANNFN4									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-BDNNFN2				GQV441AK-BCNNFN2					
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-BCNNFN2				GQV441AK-BBNNFN2					
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-BBNNFN2				GQV441AK-BANNFN2					
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-BANNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-BDNNFN2				GQU441AK-BCNNFN2					
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-BCNNFN2				GQU441AK-BBNNFN2					
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-BBNNFN2				GQU441AK-BANNFN2					
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-BANNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-BDNNFNH				GQV441AK-BCNNFNH					
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-BCNNFNH				GQV441AK-BBNNFNH					
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-BBNNFNH				GQV441AK-BANNFNH					
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-BANNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-BDNNFNH				GQU441AK-BCNNFNH					
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-BCNNFNH				GQU441AK-BBNNFNH					
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-BBNNFNH				GQU441AK-BANNFNH					
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-BANNFNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-BDNNFNA				GQV441AK-BCNNFNA					
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-BCNNFNA				GQV441AK-BBNNFNA					
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-BBNNFNA				GQV441AK-BANNFNA					
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-BANNFNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-BDNNFNA				GQU441AK-BCNNFNA					
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-BCNNFNA				GQU441AK-BBNNFNA					
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-BBNNFNA				GQU441AK-BANNFNA					
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-BANNFNA									
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AK-BDNNFNO				GQA441AK-BCNNFNO					
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441AK-BCNNFNO				GQA441AK-BBNNFNO					
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-BBNNFNO				GQA441AK-BANNFNO					
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-BANNFNO									
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *10: おまかせ安心モデル(4年)の5年に適用します。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/RS440AK1 [RAID (2.5型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ


モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-ADNNKN4	完売しました。		
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-ACNNKN4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-ABNNKN4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-AA NNKN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-ADNNKN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-ACNNKN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-ABNNKN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-AA NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-ADNNKN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-ACNNKN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-ABNNKN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-AA NNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-ADNNKNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-ACNNKNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-ABNNKNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-AA NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-ADNNKNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-ACNNKNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-ABNNKNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-AA NNKNH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-ADNNKNA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-ACNNKNA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-ABNNKNA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-AA NNKNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-ADNNKNA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-ACNNKNA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-ABNNKNA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-AA NNKNA			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AK-ADNNKNO			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441AK-ACNNKNO			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-ABNNKNO			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-AA NNKNO			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx4
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *11 : おまかせ安心モデル (3年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。
 *40 : Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




② H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 1.0)] おまかせ安心モデル (3 年) ノラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	日立製 RAID 6-ポート* HRA381 SAS I/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441BK-ADNNPN4	完売しました。		
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441BK-ACNNPN4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441BK-ABNNPN4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441BK-AA NNPN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-ADNNPN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-ACNNPN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-ABNNPN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-AA NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-ADNNPN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-ACNNPN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-ABNNPN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-AA NNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-ADNNPNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-ACNNPNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-ABNNPNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-AA NNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-ADNNPNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-ACNNPNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-ABNNPNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-AA NNPNH			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441BK-ADNNPNO			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441BK-ACNNPNO			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441BK-ABNNPNO			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441BK-AA NNPNNO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1 : メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2 : 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3 : 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4 : リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11 : おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *30 : Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。
 *40 : Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。
 *60 : インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) R A I D 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)								
								維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能キット用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-ADNNFN4	完売しました。									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-ACNNFN4										
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-ABNNFN4										
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-AAANNFN4										
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-ADNNFN2				GQV441AK-ACNNFN2						
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-ABNNFN2				GQV441AK-AAANNFN2						
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-ADNNFN2				GQU441AK-ACNNFN2						
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-ABNNFN2				GQU441AK-AAANNFN2						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-ADNNFNH				GQV441AK-ACNNFNH						
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-ABNNFNH				GQV441AK-AAANNFNH						
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-ADNNFNH				GQU441AK-ACNNFNH						
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-ABNNFNH				GQU441AK-AAANNFNH						
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-ADNNFNH				GQU441AK-ACNNFNH						
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-ABNNFNH				GQU441AK-AAANNFNH						
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-ADNNFNA				GQV441AK-ACNNFNA						
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-ABNNFNA				GQV441AK-AAANNFNA						
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-ADNNFNA				GQU441AK-ACNNFNA						
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-ABNNFNA				GQU441AK-AAANNFNA						
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-ADNNFNO				GQA441AK-ACNNFNO						
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-ABNNFNO				GQA441AK-AAANNFNO						
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)															
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)															
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)															
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)															
各モデル共通仕様	標準搭載品					1000BASE-Tx4										
	標準添付品					JPI/ServerConductor/Agent (Windows)										

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [R A I D (2. 5 型 SAS 2. 0)] 標準モデル/ラックタイプ


モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8倍速)	GQW441AK-3DNNKN4	完売しました。		
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-3CNNKN4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-3BNNKN4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-3ANNKN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-3DNNKN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-3CNNKN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-3BNNKN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-3ANNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-3DNNKN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-3CNNKN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-3BNNKN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-3ANNKN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-3DNNKNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-3CNNKNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-3BNNKNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-3ANNKNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-3DNNKNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-3CNNKNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-3BNNKNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-3ANNKNH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-3DNNKNA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-3CNNKNA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-3BNNKNA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-3ANNKNA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-3DNNKNA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-3CNNKNA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-3BNNKNA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-3ANNKNA			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AK-3DNNKNO			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441AK-3CNNKNO			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-3BNNKNO			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-3ANNKNO			

各モデル共通仕様

標準搭載品	1000BASE-Tx4
標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、[7.1 OS 情報]を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




②HA8000/RS440BK1 [RAID(2.5型SAS1.0)] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	日立製 RAIDコントローラ HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441BK-3DNNPN4	完売しました。		
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441BK-3CNNPN4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441BK-3BNNPN4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441BK-3ANNPN4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-3DNNPN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-3CNNPN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-3BNNPN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-3ANNPN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-3DNNPN2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-3CNNPN2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-3BNNPN2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-3ANNPN2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441BK-3DNNPNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441BK-3CNNPNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441BK-3BNNPNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441BK-3ANNPNH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441BK-3DNNPNH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441BK-3CNNPNH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441BK-3BNNPNH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441BK-3ANNPNH			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441BK-3DNNPN0			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441BK-3CNNPN0			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441BK-3BNNPN0			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441BK-3ANNPN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *4: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能キット用] 標準モデル/ラックタイプ

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)							
								維持保守	出張修理						
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能キット用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-3DNNFN4	完売しました。								
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQW441AK-3CNNFN4									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AK-3BNNFN4									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQW441AK-3ANNFN4									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-3DNNFN2									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-3CNNFN2									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-3BNNFN2									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-3ANNFN2									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-3DNNFN2									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-3CNNFN2									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-3BNNFN2									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-3ANNFN2									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-3DNNFNH									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-3CNNFNH									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-3BNNFNH									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-3ANNFNH									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-3DNNFNH									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-3CNNFNH									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-3BNNFNH									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-3ANNFNH									
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AK-3DNNFNA									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQV441AK-3CNNFNA									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AK-3BNNFNA									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQV441AK-3ANNFNA									
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AK-3DNNFNA									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQU441AK-3CNNFNA									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AK-3BNNFNA									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQU441AK-3ANNFNA									
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AK-3DNNFNO									
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)					GQA441AK-3CNNFNO									
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AK-3BNNFNO									
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)					GQA441AK-3ANNFNO									
各モデル共通仕様様	標準搭載品	1000BASE-Tx4													
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)													

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、I7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル


① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	DVD-ROM (8倍速)	GQW441AK-LDNNKC4	完売しました。		—
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQW441AK-LCNNKC4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AK-LBNNKC4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQW441AK-LANNKC4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AK-LDNNKC2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQV441AK-LCNNKC2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AK-LBNNKC2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQV441AK-LANNKC2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AK-LDNNKC2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQU441AK-LCNNKC2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AK-LBNNKC2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQU441AK-LANNKC2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AK-LDNNKCH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQV441AK-LCNNKCH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AK-LBNNKCH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQV441AK-LANNKCH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AK-LDNNKCH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQU441AK-LCNNKCH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AK-LBNNKCH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQU441AK-LANNKCH			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AK-LDNNKCA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQV441AK-LCNNKCA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AK-LBNNKCA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQV441AK-LANNKCA			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AK-LDNNKCA			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQU441AK-LCNNKCA			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AK-LBNNKCA			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQU441AK-LANNKCA			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AK-LDNNKCO			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQA441AK-LCNNKCO			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AK-LBNNKCO			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQA441AK-LANNKCO			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JP1/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *11：おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30：Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40：Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *50：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




②HA8000/RS440BK1 [RAID(2.5型SAS1.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	日立製 RAID 6-ポート HRA381 SAS 1/F	選択 (*2) (*4) (*8)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441BK-LDNNPC4	完売しました。		—
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQW441BK-LCNNPC4			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQW441BK-LBNNPC4			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQW441BK-LANNPC4			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQV441BK-LDNNPC2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQV441BK-LCNNPC2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQV441BK-LBNNPC2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQV441BK-LANNPC2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQU441BK-LDNNPC2			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQU441BK-LCNNPC2			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQU441BK-LBNNPC2			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQU441BK-LANNPC2			
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQV441BK-LDNNPCH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQV441BK-LCNNPCH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQV441BK-LBNNPCH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQV441BK-LANNPCH			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き]モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQU441BK-LDNNPCH			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQU441BK-LCNNPCH			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQU441BK-LBNNPCH			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQU441BK-LANNPCH			
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)						GQA441BK-LDNNPC0			
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQA441BK-LCNNPC0			
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQA441BK-LBNNPC0			
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQA441BK-LANNPC0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: リザーブディスクの搭載を推奨します。リザーブディスクを選択の上、併せて購入願います。
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、「7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>




③ H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能キット用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

モデル	プロセッサ	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	メモリー	電源ユニット	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*11)								
									維持保守	出張修理							
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)	LSI 社製 2108 SAS SAS2.0 I/F RAID 追加 機能キット用 (*8)	選択 (*2) (*3)	選択 (*1)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	DVD-ROM (8 倍速)	GQW441AK-LDNNFC4	完売しました。		――							
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)						GQW441AK-LCNNFC4			――							
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AK-LBNNFC4			――							
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)						GQW441AK-LANNFC4			――							
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)													GQV441AK-LDNNFC2			――
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)													GQV441AK-LCNNFC2			――
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)													GQV441AK-LBNNFC2			――
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)													GQV441AK-LANNFC2			――
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)													GQU441AK-LDNNFC2			――
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)													GQU441AK-LCNNFC2			――
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)													GQU441AK-LBNNFC2			――
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)													GQU441AK-LANNFC2			――
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)													GQV441AK-LDNNFCH			――
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)													GQV441AK-LCNNFCH			――
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)													GQV441AK-LBNNFCH			――
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)													GQV441AK-LANNFCH			――
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)													GQU441AK-LDNNFCH			――
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)													GQU441AK-LCNNFCH			――
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)													GQU441AK-LBNNFCH			――
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)													GQU441AK-LANNFCH			――
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (25CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)													GQV441AK-LDNNFCA			――
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)													GQV441AK-LCNNFCA			――
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)													GQV441AK-LBNNFCA			――
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)													GQV441AK-LANNFCA			――
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (5CAL 付き) [Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2) インストール代行 サービス付き] モデル (*60)	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)													GQU441AK-LDNNFCA			――
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)													GQU441AK-LCNNFCA			――
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)													GQU441AK-LBNNFCA			――
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)													GQU441AK-LANNFCA			――
OS なしモデル	Xeon X7560 x2CPU (2.26GHz/8x256KB/24MB)													GQA441AK-LDNNFC0			――
	Xeon X7550 x2CPU (2GHz/8x256KB/18MB)													GQA441AK-LCNNFC0			――
	Xeon E7540 x2CPU (2GHz/6x256KB/18MB)													GQA441AK-LBNNFC0			――
	Xeon E7520 x2CPU (1.86GHz/4x256KB/18MB)													GQA441AK-LANNFC0			――
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4															
	標準添付品	JPI/ServerConductor/Agent (Windows)															

- *1: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *8: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *11: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の2年目/3年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項があります。お問い合わせください。
 *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。詳細は、F7.1 OS 情報」を参照願います。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9 9

選択



プロセッサ
[Xeon E7520 (1.86GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 18MB)]
(GQ-ECPX1P8NEEX) [カスタム] ¥217,350 (税込)
(GQ-ECPX1P8NE) ¥217,350 (税込)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E7540 (2GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 18MB)]
(GQ-ECPX2P0NEEX) [カスタム] ¥452,550 (税込)
(GQ-ECPX2P0NE) ¥452,550 (税込)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X7550 (2GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 18MB)]
(GQ-ECPX2P0NGEX) [カスタム] ¥643,650 (税込)
(GQ-ECPX2P0NG) ¥643,650 (税込)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon X7560 (2.26GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 24MB)]
(GQ-ECPX2P2NGEX) [カスタム] ¥868,350 (税込)
(GQ-ECPX2P2NG) ¥868,350 (税込)
・システム装置に2個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続〔搭載〕可
○: 選択接続〔搭載〕のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。


<HA8000/RS440 AK1, BK1>

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
2 CPU	プロセッサ	—	プロセッサ	—
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	—
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AK1
RS440 BK1

メモリー

メモリースロット 1～64

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリーライザボード

〔メモリースロット数:8 スロット x2 枚〕
(オプション形名なし)
・プランチ1用
・システム装置に標準搭載されます。

メモリーライザ 1, 2

選択

メモリーボード

〔4GB(1GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2TEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-MJ704G2T) ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔8GB(2GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2TEX) [カスタム] ¥70,350 (税込)
(GQ-MJ708G2T) ¥70,350 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔16GB(4GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2TEX) [カスタム] ¥140,700 (税込)
(GQ-MJ716G2T) ¥140,700 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔32GB(8GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2TEX) [カスタム] ¥411,600 (税込)
(GQ-MJ732G2T) ¥411,600 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーライザボード

〔メモリースロット数:8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7230EX) [カスタム] ¥31,500 (税込)
(GQ-EH7230) ¥31,500 (税込)
・プランチ3用

メモリーライザ 5, 6

選択

メモリーボード

〔4GB(1GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2TEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-MJ704G2T) ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔8GB(2GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2TEX) [カスタム] ¥70,350 (税込)
(GQ-MJ708G2T) ¥70,350 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔16GB(4GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2TEX) [カスタム] ¥140,700 (税込)
(GQ-MJ716G2T) ¥140,700 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔32GB(8GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2TEX) [カスタム] ¥411,600 (税込)
(GQ-MJ732G2T) ¥411,600 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーライザボード

〔メモリースロット数:8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7230EX) [カスタム] ¥31,500 (税込)
(GQ-EH7230) ¥31,500 (税込)
・プランチ2用

メモリーライザ 3, 4

選択

メモリーボード

〔4GB(1GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704G2TEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)
(GQ-MJ704G2T) ¥37,800 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔8GB(2GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708G2TEX) [カスタム] ¥70,350 (税込)
(GQ-MJ708G2T) ¥70,350 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード


〔16GB(4GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716G2TEX) [カスタム] ¥140,700 (税込)
(GQ-MJ716G2T) ¥140,700 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔32GB(8GBx4):DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732G2TEX) [カスタム] ¥411,600 (税込)
(GQ-MJ732G2T) ¥411,600 (税込)
・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AK1
RS440 BK1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

メモリーライザボード

〔メモリスロット数: 8 スロット x2 枚〕

(GQ-EH7230EX) [カスタム] ¥31,500 (税込)

(GQ-EH7230) ¥31,500 (税込)

・ ブランチ 4 用

メモリーライザ 7, 8

選択

メモリーボード

〔4GB (1GBx4) : DDR3 1066 Registered DIMM〕

(GQ-MJ704G2TEX) [カスタム] ¥37,800 (税込)

(GQ-MJ704G2T) ¥37,800 (税込)

・ 本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード

〔8GB (2GBx4) : DDR3 1066 Registered DIMM〕

(GQ-MJ708G2TEX) [カスタム] ¥70,350 (税込)

(GQ-MJ708G2T) ¥70,350 (税込)

・ 本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード

〔16GB (4GBx4) : DDR3 1066 Registered DIMM〕

(GQ-MJ716G2TEX) [カスタム] ¥140,700 (税込)

(GQ-MJ716G2T) ¥140,700 (税込)

・ 本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード

〔32GB (8GBx4) : DDR3 1066 Registered DIMM〕

(GQ-MJ732G2TEX) [カスタム] ¥411,600 (税込)

(GQ-MJ732G2T) ¥411,600 (税込)

・ 本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

ーメモリー搭載条件表ー


・メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

＜HA8000/RS440 AK1, BK1＞

RS440システム装置では、下図のようにDIMMおよびメモリーライザを搭載します。

メモリーライザ1, 2を「ブランチ1」、メモリーライザ3, 4を「ブランチ2」、メモリーライザ5, 6を「ブランチ3」、メモリーライザ7, 8を「ブランチ4」とそれぞれ呼びます。

RS440システム装置は、Lockstep Channel Modeを標準でサポートします。



【実装条件①】

・メモリーライザには、最大8枚までのDIMMを搭載可能です。

【実装条件②】

・メモリーボードの搭載は同一のDIMMを4枚単位で増設します。(同じブランチ内のそれぞれのメモリーライザにメモリを2枚ずつ搭載)

【実装条件③】

・メモリーライザの搭載は、2枚単位で増設します。

【実装条件④】

・CPUの搭載数により、メモリーライザの最大搭載数が変わります。

搭載CPUが2個の場合は、最大メモリーライザ搭載数は、4枚 (ブランチ1とブランチ3のみ)

搭載CPUが3個の場合は、最大メモリーライザ搭載数は、6枚 (ブランチ1とブランチ2とブランチ3のみ)

搭載CPUが4個の場合は、最大メモリーライザ搭載数は、8枚 (全てのメモリーライザが搭載可能)

【実装条件⑤】

・各ブランチ内の2枚のメモリーライザは、同一のパターンでDIMMを搭載します。

メモリーライザ DIMM スロット名	1 (標準搭載) / 3/5/7								2 (標準搭載) / 4/6/8							
	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード 4 枚時	/	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	/
メモリーボード 8 枚時	/	—	2	—	—	—	/	/	—	2	—	—	—	—	2	/
メモリーボード 12 枚時	/	3	2	—	—	2	3	/	/	3	2	—	—	2	3	/
メモリーボード 16 枚時	/	3	2	4	4	2	3	/	/	3	2	4	4	2	3	/

斜体フォントの数字：該当スロットにDIMM搭載可。容量の異なるDIMMの混載は数字の小さいスロットから順に容量の大きいDIMMを搭載します。

【実装条件⑥】


・メモリーライザの搭載優先順位は以下となります。

優先順位1：ブランチ1 (メモリーライザ1とメモリーライザ2)

優先順位2：ブランチ3 (メモリーライザ5とメモリーライザ6)

優先順位3：ブランチ2 (メモリーライザ3とメモリーライザ4)

優先順位4：ブランチ4 (メモリーライザ7とメモリーライザ8)



・メモリーライザ8枚搭載時

ブランチ No.		ブランチ 1 (標準搭載)																ブランチ 2																	
メモリアイザ No.		メモリアイザ 1								メモリアイザ 2								メモリアイザ 3								メモリアイザ 4									
DIMM スロット No.		1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D		
メモリーボード 16 枚時		1							2	3							4	5							6	7							8		
メモリーボード 20 枚時		1		17			18		2	3		19				20		4	5						6	7							8		
メモリーボード 24 枚時		1		17			18		2	3		19				20		4	5		21				22	6	7		23			24		8	
メモリーボード 28 枚時		1		17			18		2	3		19				20		4	5		21				22	6	7		23			24		8	
メモリーボード 32 枚時		1		17			18		2	3		19				20		4	5		21				22	6	7		23			24		8	
メモリーボード 36 枚時		1	33	17			18	34	2	3	35	19				20	36	4	5		21				22	6	7		23			24		8	
メモリーボード 40 枚時		1	33	17			18	34	2	3	35	19				20	36	4	5	37	21				22	38	6	7	39	23		24	40	8	
メモリーボード 44 枚時		1	33	17			18	34	2	3	35	19				20	36	4	5	37	21				22	38	6	7	39	23		24	40	8	
メモリーボード 48 枚時		1	33	17			18	34	2	3	35	19				20	36	4	5	37	21				22	38	6	7	39	23		24	40	8	
メモリーボード 52 枚時		1	33	17	49	50	18	34	2	3	35	19	51	52		20	36	4	5	37	21				22	38	6	7	39	23		24	40	8	
メモリーボード 56 枚時		1	33	17	49	50	18	34	2	3	35	19	51	52		20	36	4	5	37	21	53	54		22	38	6	7	39	23	55	56	24	40	8
メモリーボード 60 枚時		1	33	17	49	50	18	34	2	3	35	19	51	52		20	36	4	5	37	21	53	54		22	38	6	7	39	23	55	56	24	40	8
メモリーボード 64 枚時		1	33	17	49	50	18	34	2	3	35	19	51	52		20	36	4	5	37	21	53	54		22	38	6	7	39	23	55	56	24	40	8

ブランチ No.		ブランチ 3																ブランチ 4																
メモリアイザ No.		メモリアイザ 5								メモリアイザ 6								メモリアイザ 7								メモリアイザ 8								
DIMM スロット No.		1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード 16 枚時		9							10	11							12	13							14	15							16	
メモリーボード 20 枚時		9							10	11							12	13							14	15							16	
メモリーボード 24 枚時		9							10	11							12	13							14	15							16	
メモリーボード 28 枚時		9		25			26		10	11		27				28	12	13							14	15							16	
メモリーボード 32 枚時		9		25			26		10	11		27				28	12	13		29				30	14	15		31			32		16	
メモリーボード 36 枚時		9		25			26		10	11		27				28	12	13		29				30	14	15		31			32		16	
メモリーボード 40 枚時		9		25			26		10	11		27				28	12	13		29				30	14	15		31			32		16	
メモリーボード 44 枚時		9	41	25			26	42	10	11	43	27				28	44	12	13		29				30	14	15		31			32		16
メモリーボード 48 枚時		9	41	25			26	42	10	11	43	27				28	44	12	13	45	29				30	46	14	15	47	31		32	48	16
メモリーボード 52 枚時		9	41	25			26	42	10	11	43	27				28	44	12	13	45	29				30	46	14	15	47	31		32	48	16
メモリーボード 56 枚時		9	41	25			26	42	10	11	43	27				28	44	12	13	45	29				30	46	14	15	47	31		32	48	16
メモリーボード 60 枚時		9	41	25	57	58	26	42	10	11	43	27	59	60		28	44	12	13	45	29				30	46	14	15	47	31		32	48	16
メモリーボード 64 枚時		9	41	25	57	58	26	42	10	11	43	27	59	60	28	44	12	13	45	29	61	62		30	46	14	15	47	31	63	64	32	48	16

①オンラインスペアメモリー機能使用時

オンラインスペアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスペアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、DIMMSペ어링とRANKスペ어링によって、容量減少値が変わります。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスペアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。


【搭載ルール】

- ・メモリー実装条件①～⑤を満たすこと。
- ・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は非サポートとなります。
- ・DIMMSペ어링時、1メモリーライザあたり、DIMMを4枚以上搭載した場合よりサポートとなります。
- ・RANKスペ어링時、1メモリーライザあたり、2RANKメモリーを2枚以上搭載した場合よりサポートとなります。


②メモリーミラーリング機能使用時

メモリーミラーリング機能は、メモリーを二重化することにより、障害発生時(複数ビットエラー時)もシステムダウンせずに運用を続けることが可能な機能です。

右図のようにブランチ内のメモリーライザ間で、メモリーミラーリングを構成します。メモリーミラーリング機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、搭載メモリー容量の1/2となります。また、オンラインスペアメモリー機能と同時に使用する事はできません。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AK1
RS440 BK1

各種インタフェース/電源ユニット



- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

－電源ユニット搭載条件表－

＜HA8000/RS440 AK1, BK1＞

【おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル】

品名	形名	電源スロット			
		1	2	3	4
電源ユニット(冗長用電源)	GQ-BP2251	●	●	○	○

・電源ケーブルは、AC100V 用が 2 本標準添付されます。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

【ロングライフサポートモデル】

品名	形名	電源スロット			
		1	2	3	4
電源ユニット(冗長用電源)	GQ-BP2251	●	●	●	○


・電源ケーブルは、AC100V 用が 3 本標準添付されます。

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可



電源ユニット
〔冗長用電源〕
(GQ-BP2251EX) [カスタム] ¥46,200 (税込)
(GQ-BP2251) ¥46,200 (税込)
・システム装置に 2 個又は 3 個標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。


RS440 AK1
RS440 BK1

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



SASボード
〔PCI Express, 6Gbps, 外部 2port〕
(GQ-GE7205EX) [カスタム] ¥27,300 (税込)
(GQ-GE7205) ¥27,300 (税込)

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
ディスクレイアウトの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置 へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps〕
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥144,900 (税込)
(GQ-CC7811) ¥144,900 (税込)

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
ディスクレイアウトの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレイアウト へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ



Fibre Channel ボード
〔PCI Express, FC-P1-4/
FC-AL-2 準拠, 8Gbps, ティンプレート〕
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥228,900 (税込)
(GQ-CC7821) ¥228,900 (税込)

*1:同一システム装置へBR1200, BR1600 及び
ディスクレイアウトの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1600 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレイアウト へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) ディスクレイアウト へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置 へ



SVP ボード
〔PCI Express,
100BASE-TX, 電源ユニット付き〕

・SVP マイクロプログラム

ネットワーク
インターフェイス

SVP ボードセット
(GQ-SCW7961E00NEX) [カスタム]
(GQ-SCW7961E00N)

電源コンセントが 1 個必要です。

完売しました。
完売しました。

・本セット形名にて購入願います。

UTP 対応 5.5 エンハンス
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→

2.4 スイッチング HUB へ

専用スロット



RMM ボード
〔100BASE-TX〕
(GQ-CW7440EX) [カスタム] ¥68,250 (税込)
(GQ-CW7440) ¥68,250 (税込)


UTP 対応 5.5 エンハンス
(100BASE-TX)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

→

2.4 スイッチング HUB へ

11 11

<システム装置および内蔵オプション編>



ー拡張ボード搭載条件表ー

- ・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。
- ・SVP ボードをご使用の場合、管理用ソフトウェアの JP1/ServerConductor/Advanced Agent を必ずご購入ください。また、ご使用の機能に応じて JP1/ServerConductor/Server Manager が必要となります。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A K 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (※2)	拡張スロット PCI											
					PCI Express 2.0								PCI Express			
					8 レーン		16 レーン		8 レーン		4 レーン		4 レーン			
					スタンダード [フルサイズ]											
					1	2	3 (※1)	4 (※1)	5 (※1)	6	7	8 (※1)	9 (※1)	10 (※1)		
SCSI ボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[9]	3	×	×	×	③	×	×	×	×	②	×	①		
LAN ボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[3]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
LAN ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[2]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×		
LAN ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[1]	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×		
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A1ONEX GQ-SCE7211A1ON	[6]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
SAS ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A11NEX GQ-SCE7211A11N	[6]	1	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
SAS ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[5]	3	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×		
Fibre Channel ボード (8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[8]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×		
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[7]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×		
SVP ボードセット	GQ-SCM7961E0ONEX GQ-SCM7961E0ON	[4]	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×		

- *1:PCI スロット 3, 4, 5, 8, 9, 10 は、ホットプラグ非対応です。
 *2:Windows Server 2003 R2 環境でのみ PCI ホットプラグ対応です。
 *3:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
 ①:搭載可 (搭載優先順位)
 ×:搭載不可


<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 B K 1 [RAID (2.5 型 SAS1.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポート (※2)	拡張スロット PCI											
					PCI Express 2.0								PCI Express			
					8レーン		4レーン		16レーン		8レーン		4レーン		4レーン	
					スタンダード [フルサイズ]											
					1	2	3 (※1)	4 (※1)	5 (※1)	6	7	8 (※1)	9 (※1)	10 (※1)		
SCSIボード	GQ-CS7401EX GQ-CS7401	[9]	3	×	×	×	③	×	×	×	×	②	×	①		
LANボード(1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[3]	3	○	①	②	×	×	×	×	③	×	×	×		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[2]	3	○	①	②	×	×	×	×	③	×	×	×		
LANボード(1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7592EX GQ-CN7592	[1]	2	×	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×		
SASボードセット(6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A1ONEX GQ-SCE7211A1ON	[6]	1	×	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×		
SASボードセット(6Gbps, 内部 2port) (※3)	GQ-SCE7211A11BEX GQ-SCE7211A11N	[6]	1	×	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×		
SASボード(6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[5]	3	×	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[8]	4	×	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[7]	4	×	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×		
SVPボードセット	GQ-SCM7961E0ONEX GQ-SCM7961E0ON	[4]	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①		

- *1:PCI スロット 3, 4, 5, 8, 9, 10 は、ホットプラグ非対応です。
 *2:Windows Server 2003 R2 環境でのみ PCI ホットプラグ対応です。
 *3:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

(凡例) ●:標準搭載
 ①:搭載可 (搭載優先順位)
 ×:搭載不可

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


RS440 AK1
RS440 BK1

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

拡張ストレージ 5 型 (薄型)


(c)

12 12



内蔵DVD-ROM
[DVD-ROM: 8 倍速/CD-ROM: 24 倍速]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AK1
RS440 BK1

(d) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1CEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDCEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0CEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00CEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1BEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDBEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0BEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00BEX) [カスタム] 売完了

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (※1) ・ハイブリッド・リカバリ (DAT160) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/1 お届け安心サービス) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX3AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX2AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX1AEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXFAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VXDAEX) [カスタム] 売完了
CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VX0AEX) [カスタム] 売完了
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWAAEX) [カスタム] 売完了
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00AEX) [カスタム] 売完了

・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。
※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テーピング Maxell: DAT160	GQ-SAY7DA11310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DA11330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DA11360 ¥289,800 (税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORM テーピング Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DA11410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DA11430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DA11460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DA1CL2 ¥21,000 (税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵DAT (DAT160)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1) ・ドライブ(データリッジ) [DAT160] x10 巻付き	内蔵DAT [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)
バックアップソフトウェア			
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600X1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160WFXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600FXNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160XDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)		内蔵DATセット (GQ-SUD7160XONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600XONEX) [カスタム] 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)		内蔵DATセット (GQ-SUD71600WANEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD71600WANEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵DATセット (GQ-SUD716000NEX) [カスタム] 完売しました。 内蔵DATセット (GQ-SUD7160000N) 完売しました。	内蔵DATセット (GQ-SUD716000NEX) [カスタム] 完売しました。 内蔵DATセット (GQ-SUD7160000N) 完売しました。


・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windowsバンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9600シリーズ(1年分)が付属します。
*1:改正RoHS指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 データリッジ Maxell: DAT160	GQ-SAY7DAT1310 ¥48,300 (税込)	GQ-SAY7DAT1330 ¥144,900 (税込)	GQ-SAY7DAT1360 ¥289,800 (税込)
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 WORM データリッジ Maxell: DAT160W	GQ-SAY7DAT1410 ¥162,750 (税込)	GQ-SAY7DAT1430 ¥488,250 (税込)	GQ-SAY7DAT1460 ¥976,500 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5巻パック
内蔵DAT (DAT160) 用	DAT160 トライク用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥21,000 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デジ7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX3CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX2CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX1CEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXFCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXDCEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX0CEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VWACEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7150V00CEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デジ7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX3BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX2BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX1BEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXFBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXDBEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX0BEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VWABEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7150V00BEX) [カスタム] 売切れしました。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・デジ7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き		
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX3AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX2AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX1AEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXFAEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VXDAEX) [カスタム] 売切れしました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows	(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VX0AEX) [カスタム] 売切れしました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7150VWAAEX) [カスタム] 売切れしました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7150V00AEX) [カスタム] 売切れしました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO5)用	LTO カートリッジ maxell:LT0U5/1500	GQ-SAY7ULT11910 ¥126,000(税込)	GQ-SAY7ULT11930 ¥378,000(税込)	GQ-SAY7ULT11960 ¥756,000(税込)

クリーニングテープセット

HAR000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UGL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト) (*1) ・メディア LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500)) x10 巻付き	内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト) (*1))
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WX3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OX3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WX2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OX2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WX1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OX1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WFXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OXFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WDXNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OXDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OXONEX) [カスタム] 完売しました。
JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OXONEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150WON) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7150OXON) [カスタム] 完売しました。


・内蔵デバイスの対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報] 項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO5) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500 ¥126,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1930 ¥378,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1960 ¥756,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカートリッジ maxell: LT0U1/UCL ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

(e) 12 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/t)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX2CEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1CEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1CEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1CEX) [カスタム]
		販売しました。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/t)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX2BEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1BEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1BEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1BEX) [カスタム]
		販売しました。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, n-7n/t)) (*1) ・デイト LTO Ultrium カードリッジ [LT0U3/400] x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX2AEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1AEX) [カスタム]
(DVD1 枚)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1AEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VW1AEX) [カスタム]
		販売しました。


・内蔵 LTO の対応 OS 情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 標準セット(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO カードリッジ maxell-LT0U3/400	GQ-SAY7ULT11510 ¥136,500 (税込)	GQ-SAY7ULT11530 ¥409,500 (税込)	GQ-SAY7ULT11560 ¥819,000 (税込)
内蔵 LTO (LTO3) 用	LTO WORM カードリッジ maxell-LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT11610 ¥147,000 (税込)	GQ-SAY7ULT11630 ¥441,000 (税込)	GQ-SAY7ULT11660 ¥882,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell-LT0U1/UOL	GQ-AY7ULT1101 ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

- ・[カスタム]はカスタマイズ対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB、ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) [LT0U3/400)] x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:400GB、ハーフハイト)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 取)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X3NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 取)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X2NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 取)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200X1NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 取)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200FXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 取)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420WDXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU74200DXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 取)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742000NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420W0ANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU742000ANEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420W00NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420000NEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 5年/4年/3年(1年分)が付属します。


*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-SAY7ULT1530 ¥136,500 (税込)	GQ-SAY7ULT1560 ¥409,500 (税込)
内蔵LTO (LTO3) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-SAY7ULT1610 ¥147,000 (税込)	GQ-SAY7ULT1660 ¥441,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A77ULCL1 ¥36,750 (税込)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800]) x30 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFCEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDCEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWACEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0CEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0CEX) [カスタム]

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800]) x25 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDBEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWABEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0BEX) [カスタム]

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]		内蔵LTO (LTO(非圧縮:800GB,ハーフハイト) (*1) ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LTQU4/800]) x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」) 付き
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX3AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX2AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX1AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXFAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VXDAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1枚)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VX0AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0AEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU7810VW0AEX) [カスタム]

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO(LTO4)用	LTO カートリッジ maxell-LTOU4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥168,000(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥504,000(税込)	GQ-SAY7ULT1760 ¥1,008,000(税込)
内蔵LTO(LTO4)用	LTO WORM カートリッジ maxell-LTOU4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥189,000(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥567,000(税込)	GQ-SAY7ULT1860 ¥1,134,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵LTO用	LTO クリーニングカートリッジ maxell-LTOU1/UOL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AK1
RS440 BK1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO (Ultrium4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/ロングライフサポートモデル用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア(LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800])x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1)	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X3NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X2NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WX1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X1NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WFXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100FXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100WDXNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100DXNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100W0XNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100X0NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JPT/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100W0W0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100W0NEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU78100W000NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7810000NEX) [カスタム]	販売しました。

・内蔵デバイスの対応OS情報及び対応バックアップソフトウェア情報は、[7.3 バックアップデバイス情報]項を参照願います。
・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1年分)が付属します。
*1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO カートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-SAY7ULT1710 ¥168,000(税込)	GQ-SAY7ULT1730 ¥504,000(税込)
内蔵LTO (LTO4) 用	LTO WORM カートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-SAY7ULT1810 ¥189,000(税込)	GQ-SAY7ULT1830 ¥567,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	 LTO クリーニング カートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A77ULTCL1 ¥36,750(税込)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/RS440AK1 [RAID(2.5型SAS2.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型 (*1) (*4)								5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH71468DEX GQ-UH71468DRX GQ-UH71468D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5型) (*3)	GQ-UH73008DEX GQ-UH73008DRX GQ-UH73008D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5型) (*3)	GQ-UH74506DEX GQ-UH74506DRX GQ-UH74506D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5型) (*3)	GQ-UH76006DEX GQ-UH76006DRX GQ-UH76006D	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (73GB, 15000r/min, 2.5型)	GQ-UH70736EEX GQ-UH70736ERX GQ-UH70736E	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5型)	GQ-UH71466EEX GQ-UH71466ERX GQ-UH71466E	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (64GB, シリアルATA II, 2.5型)	GQ-UH70646GEX GQ-UH70646GEX GQ-UH70646GRX GQ-UH70646G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT160) (*2)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フレイト) (*2) (*5)	GQ-SUU7420xxxxEX GQ-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フレイト) (*2) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フレイト) (*2)	GQ-SUU7150xxxxEX GQ-SUU7150xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可


*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイアウト」単位でのHDD容量混載は可(但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))
*2:別途SASカードセットが必要です。
*3:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。
*4:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。
*5:内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フレイト) [GQ-SUU7420xxxxEX/GQ-SUU7420xxxx] 及び内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フレイト) [GQ-SUU7810xxxxEX/GQ-SUU7810xxxx] を搭載した場合、システム装置のフロントベゼルよりも約7mmほど前方にはみ出した状態で取り付けられます。

<HA8000/RS440BK1 [RAID(2.5型SAS1.0)]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5型 (*1)								5型	5型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5型)	GQ-UH71469EEX GQ-UH71469ERX GQ-UH71469E	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5型) (*3)	GQ-UH73009EEX GQ-UH73009ERX GQ-UH73009E	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5型) (*3)	GQ-UH74507EEX GQ-UH74507ERX GQ-UH74507E	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5型) (*3)	GQ-UH76007EEX GQ-UH76007ERX GQ-UH76007E	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT160) (*2)	GQ-SUD7160xxxxEX GQ-SUD7160xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フレイト) (*2) (*5)	GQ-SUU7420xxxxEX GQ-SUU7420xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フレイト) (*2) (*5)	GQ-SUU7810xxxxEX GQ-SUU7810xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フレイト) (*2)	GQ-SUU7150xxxxEX GQ-SUU7150xxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイアウト」単位でのHDD容量混載は可(但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。))
*2:別途SASカードセットが必要です。
*3:OSをインストールする論理ドライブの容量は2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。
*5:内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フレイト) [GQ-SUU7420xxxxEX/GQ-SUU7420xxxx] 及び内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フレイト) [GQ-SUU7810xxxxEX/GQ-SUU7810xxxx] を搭載した場合、システム装置のフロントベゼルよりも約7mmほど前方にはみ出した状態で取り付けられます。



RAID追加機能オプション

●RAID追加機能オプション仕様

- ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
- ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能 (内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
- ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)

●品名・形名・価格

- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥44,100 (税込)
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID FastPath) GQS-VSS7B3J0EX ¥38,850 (税込)
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥31,500 (税込)

●RAID追加機能オプションの販売方法

- ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。