

2. ハードウェア構成図 外付けオプション編


2. 1 ディスプレイ装置


・表記の価格は、希望小売価格です。

ラックタイプ[®]のシステム装置 (SS10, TS10, TS20)

及びラックキャビネット (16U) 搭載の各種ラックタイプ[®]

※ ラックマウント構成の場合は、3章のラックキャビネット編をご参照下さい。





2. 2 USBメモリー

RS440 AK1, BK1, CK1

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

RS110 AK1, BK1, CK1

TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

16

USBインターフェース




USBメモリー
[USB2.0, 2GB]
(GQ-FK802G)

¥6,300 (税込)

＜USBメモリーに関する注意事項＞

- USBメモリー購入の推奨
 - OSのインストール取得や各種ドライバ、OSのサービスパック等のインストール時に必要となりますので、1台に最低1個の本USBメモリーの購入を推奨します。
 - HA8000においては、他社製USBメモリーの動作は保証致しません。
- USBメモリー取り外しについて
 - USBメモリーにデータが格入している状態でシステム装置の電源を切ったり、本製品をシステム装置から取り外したりしないでください。データを消失するおそれがあります。
- USBメモリーの書き換え可能回数について
 - 本USBメモリーは、データの書き換えによって消耗します。[データの書き換え可能回数はおよそ3000回です。]
書き換え回数が3000回に達する前にUSBメモリーを交換してください。書き換え可能回数を越えたUSBメモリーを使用すると、データを消失するおそれがあります。データの消失を防ぐために、書き換え回数に達したUSBメモリーは使用しないでください。
また、本USBメモリーは、消耗品となります。
- USBメモリー取り付け時におけるフロントパネル等の開閉について
 - システム装置にUSBメモリーを取り付けた場合、フロントパネルやラックドアなどと干渉する場合がありますので、フロントパネルやラックドアなどの開閉は十分注意してください。
- その他のUSBメモリー使用上の制限事項は下記の項目となります。
 - USBメモリーにOSをインストールするなど、USBメモリーが破損した場合にシステムが稼動しなくなる様なシステム構築をしないでください。
 - USBメモリーを、USB HUBを介してシステム装置に接続しないでください。
 - USBメモリーをシステム装置に常時接続した運用はしないでください。
 - USBメモリーを介したウイルスの感染拡大防止のため、ウイルス対策ソフトなどにより対策を行ってください。
 - システム装置にOSをインストールする時は、USBメモリーを接続した状態で起動しないでください。
 - USBメモリーを接続するシステム装置によっては、USBメモリーを接続した状態で電源を入れたり再起動したりすると、システムBIOSのブートデバイス優先順位が変わる場合があります。この場合、USBメモリー内のデータによっては、USBメモリーから起動するおそれがあります。OSが起動してからUSBメモリーを接続するようにしてください。
 - USBメモリーが破損した場合、データの復旧はできません。重要なデータ等の保存やバックアップ用途には使用しないでください。
- ノートOS
 - Windows Server 2008 R2 Datacenter日本語版/Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/
Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/Windows Server 2008 R2 Foundation日本語版/
Windows Server 2008 Datacenter日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Datacenter 32-bit日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 (SP2)
- 仕様変更について
 - 2012.02.29.出荷品より一部仕様変更となります。

項目	2012.02.28.迄の出荷品	2012.02.29.以降出荷品
アクセスLED	青色LED	実装なし
質量	9.0g	7.5g
外形寸法	62.1mm x 17.0mm x 10.0mm	55.8mm x 18.0mm x 8.6mm
外観		



2. 3 コンソール切替ユニット＜タワータイプ用＞


TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1


TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

《無償保証サービス(1年目出張修理)》






TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1
SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1


・表記の価格は、希望小売価格です。

《無償保証サービス(1年目維持保守)》




＜コンソール切替ユニットに接続のディスプレイ装置に関する注意事項＞

- ・コンソール切替ユニットに接続できるディスプレイ装置は、接続対象となる全システム装置にてサポートされているディスプレイ装置のみとなります。
(サポートディスプレイ情報は、7章「7.9 コンソール切替ユニット、ディスプレイ/キーボードユニット及びディスプレイ装置接続サポート情報」項を参照願います。)




2. 4 スwitchングHUB

・表記の価格は、希望小売価格です。



＜LANコネクタに関する注意事項＞

- ・LANコネクタからLANケーブルを抜くときは、コネクタやケーブルに無理な力をかけないでください。コネクタやケーブルが破損するおそれがあります。
- ・RJ45/ISO8877に準拠したLANケーブルを使用ください。準拠しないLANケーブルをLANコネクタに接続した場合、コネクタやケーブルが破損するおそれがあります。



2. 5 外付け装置


(1) エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) ＜ラックタイプ＞



BR1200 3.5型HDD筐体




BR1200 2.5型HDD筐体



エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) 機器仕様

シリーズ名			エントリークラスディスクアレイ装置 BR1200		
モデル			3.5 型 HDD モデル	2.5 型 HDD モデル	
形名			G00BR120-1xxxxxx	G00BR120-2xxxxxx	
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]		
拡張ストレージベイ		標準ベイ数	12	24	
		最大拡張ベイ数 *1	96		
ディスクアレイ コントローラ [基本筐体のみ]		コントローラ搭載数	シングルコントローラモデル:標準1/最大2(オプション) デュアルコントローラモデル:標準2		
		ホストインタフェース	6Gbps SAS (Serial Attached SCSI) x2 (コントローラあたり)		
		増設ホストインタフェース (オプション) *2	6Gbps SAS x2 (コントローラあたり)		
		増設インタフェース (オプション) *2	10Gbps iSCSI x2 (コントローラあたり) (IP Remote Mirror専用)		
		HDDインタフェース	6Gbps SAS		
		キャッシュ容量 *2	標準: 2GB/最大: 4GB (オプション) (コントローラあたり, ECCサポート)		
		バッテリー(オプション) *2	バッテリーユニット+SDカード		
		サポートRAIDレベル	RAID 1, 3, 5, 6, 10		
		ホットプラグ	サポート		
		ホットスベア	サポート		
		デュアルコントローラ	サポート		
		LUマッピング	サポート		
		最大LU数	256		
		管理用インタフェース	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x2 (RJ-45)		
拡張筐体用インタフェース		6Gbps SAS x1			
ESM(拡張) コントローラ [拡張筐体のみ]		コントローラ搭載数	標準:2		
		ホストインタフェース	6Gbps SAS (Serial Attached SCSI) x2		
		HDDインタフェース	6Gbps SAS		
		デュアルコントローラ	サポート		
		管理用インタフェース	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x1 (RJ-45)		
		拡張筐体用インタフェース	6Gbps SAS x1		
ハードディスク *3		HDDタイプ	SAS		
		HDDインタフェース	SAS		
		回転数	7200r/min, 15000r/min		
		最大容量 *4 *5	RAID3	33TB (3TBx12HDD)	
			RAID5	33TB (3TBx12HDD)	
			RAID6	30TB (3TBx12HDD)	
			RAID10	18TB (3TBx12HDD)	
サポート容量 *6	1TB, 2TB, 3TB *10 (7200r/min) 300GB, 450GB, 600GB (15000r/min)				
クラスタ構成		サポート			
外形寸法		449 (W) x540 (D) x86 (H) mm	449 (W) x487 (D) x88 (H) mm		
質量 (最大)		約27.0kg	約25.9kg		
サポートOS		下記サイトにて確認願います。 http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/products.list/storage/br1200/connection.html			
消費電力 (最大)		412W	330W		
省エネ法に基づく表示 (2011年度規定)		区分	N		
		エネルギー消費効率 *7	0.0071W/GB		
騒音値		65dB以下 *8			
電源		電圧	AC100V/AC200V, 50Hz/60Hz		
		コンセント形状 (電源ケーブル本数)	2極接地極付コンセント (2本)		
		冗長化電源	サポート (標準:ホットプラグ 対応)		
管理ツール (障害通報/保守)		SANtricity ES Storage Manager (管理ツール), E-mail通報, SNMP通報, Syslog通報, ASSIST通報			
ソフトウェア機能		標準添付	Path Failover Driver (マルチパス), Snapshot (管理数:32)		
		オプション	Snapshot 255 (管理数:255), Volume Copy 255 (管理数:255), Turbo Performance, Thin Provisioning IP Remote Mirror, SSD Cache		


- *1: 基本筐体と拡張筐体の拡張ストレージベイの合計数です。
・3.5型HDDモデルの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は7台となります。
・2.5型HDDモデルの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は3台となります。
なお、3.5型HDDモデルと2.5型HDDモデルの拡張筐体は混在接続できます。
- *2: デュアルコントローラ構成の場合、コントローラAとコントローラBの構成 (拡張ボード、メモリ容量、バッテリー有無) は同一構成としてください。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1GB=10⁹バイトとして計算した容量です。
- *4: 1つのディスクアレイを構成するハードディスク台数が増えるほど、ハードディスク故障に起因するディスクアレイの障害率が高くなります。万が一複数のハードディスクが故障してディスクアレイが復旧できない場合、データの消失範囲も大きくなります。ディスクアレイは少ないハードディスク台数で構成するようお勧めします。
- *5: 実際に使用できる論理容量は、物理容量よりも少なくなります。
- *6: 回転数および容量の異なるハードディスクによるディスクアレイ構成はサポートしていません。また、筐体またがりのディスクアレイ構成はサポートしていません。Disk Pool構築時は、筐体またがりが可能です。
- *7: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
- *8: 専用室への設置をお勧めします。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意ください。
- *9: ディスクアレイ構成内で、SSD/HDD混在は未サポートです。スベアについてもSSD/HDDを別々に用意し、スベア設定する必要があります。
- *10: 3TBニアラインSAS HDDについては、BR1200のFW: 07.77.09.00以降にてサポートになります。FW: 07.70.30.00、または07.70.35.00をご使用の場合には、FWアップデートが必要になります。詳細は「エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) システム構築上の注意事項」を参照ください。
- *11: BR1200拡張筐体をHA8000システム装置のディスクアレイコントローラボード経由接続で構成の場合、RAIDレベル10で構築可能なRAIDのHDD台数は最大16台 (リザーブディスクを除く) となります。(BR1200拡張筐体をBR1200基本筐体と接続した構成の場合は対象外です。)



エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) 各部の機能と名称

■ 前面 (基本筐体／拡張筐体)

● 3.5型HDDモデル



A: 拡張ストレージベイ

内蔵ハードディスクを搭載します。

B: ロケーションランプ (白)

BR1200管理ユーティリティ(SANtricity)より、BR1200の位置を確認する操作を行うと点滅します。

C: 警告ランプ (橙)

障害・異常が発生した場合に点灯します。

D: 温度異常ランプ (橙)

BR1200の筐体内の温度異常が発生した場合に点灯します。

E: 電源ランプ (緑)

点灯のしかたによって、BR1200の動作状態を示します。

F: スタンバイランプ (緑)

ロケーションランプと同様に、BR1200管理ユーティリティ(SANtricity)より、BR1200の位置を確認する操作を行うと点滅します。正常動作時は消灯します。

G: HDD 保守ランプ (青)

ハードディスクを拡張ストレージベイから安全に取り外せる状態のときに点灯します。正常動作時は消灯します。


H: HDD 警告ランプ (橙)

ハードディスクに障害が発生した場合に点灯します。

I: HDD 電源ランプ (緑)


ハードディスクに電源が供給されているときに点灯します。また、ハードディスクにアクセス中に点滅します。

● 2.5型HDDモデル



■ 背面 (基本筐体／拡張筐体)

● 基本筐体 (3.5型HDDモデル／2.5型HDDモデル)



A: コントローラスロットA, B

ディスプレイコントローラを搭載します。左から順にスロットA, Bになります。シングルコントローラ構成はスロットAに、デュアルコントローラ構成はスロットA, Bにディスプレイコントローラが搭載されます。

B: 電源ステータスランプ

各ラックから構成されます。

C: 電源コネクタ

電源ケーブルを接続します。電源ファンユニットは2台標準搭載されますので、電源ケーブルは2本必要になります。

D: ACスイッチ

BR1200の電源を入れたり切ったりするためのスイッチです。

E: 電源ファンスロット1, 2

電源ファンユニットが搭載されます。左から順に電源ファンユニット1, 2となります。電源ファンユニットは冗長化のため、2台標準搭載されます。

F: RS232Cコネクタ

保守用です。通常使用時には使用しません。

G: ネットワークインタフェースコネクタ (LANコネクタ) 1, 2

LANケーブルを接続します。BR1200の管理用装置(サーバ)またはクライアントとの接続に使用します。左から順にネットワークインタフェースコネクタ1, 2となります。

H: HOSTリンクエラーランプ (橙)

HOSTコネクタに接続される、コントローラ上のSASポートの動作を示します。

I: HOSTリンクランプ (緑)


HOSTコネクタに接続される、コントローラ上のSASポートの動作を示します。

J: HOSTコネクタ (SAS) 1, 2

BR1200をシステム装置のSASポートに接続します。左から順にHOSTコネクタ(SAS)1, 2となります。ディスプレイコントローラに拡張ポートを搭載することにより、HOSTコネクタを拡張することができます。

K: ESMエラーランプ (橙)

ESMコネクタに接続される、拡張筐体のSASポートの動作を示します。



L : ESMリンクランプ（緑）

ESMコネクタに接続される、拡張筐体のSASポートの動作を示します。

M : ESMコネクタ（拡張コネクタ）

拡張筐体の接続時に使用します。ディスプレイコントローラA, BのESMコネクタを、それぞれ拡張筐体のESMコントローラA, BのHOSTコネクタ1に接続します。

N : ディスクアレイコントローラステータスランプ

各ランプから構成されます

O : 7セグメントディスプレイ

BR1200の筐体IDや、ディスプレイコントローラのエラーコードを表示します。

P : 拡張ボードスロット

ディスプレイコントローラに対し、次のいずれかの拡張ボードを増設することができます。


- ・ SAS 2Port拡張ボード (CE7B12)

● 拡張ボード

拡張ボードはディスクアレイコントローラに増設可能なオプションです。

増設することにより、HOSTコネクタを拡張できます。

SAS 2Port拡張ボード (CE7B12)



A : HOSTリンクエラーランプ（橙）

HOSTコネクタに接続される、コントローラ上のSASポートの動作を示します。


B : HOSTリンクランプ（緑）

HOSTコネクタに接続される、コントローラ上のSASポートの動作を示します。

C : HOSTコネクタ (SAS) 3, 4

ディスプレイコントローラのHOSTコネクタを拡張します。
左から順にHOSTコネクタ (SAS) 3, 4となります。

iSCSI 2Port拡張ボード (CN7B12 / IP Remote Mirror専用)



G : リンクレイトランプ（緑）

H : リンク/ アクティブランプ（緑）


点灯のしかたによって iSCSIコネクタの状態を示します。

I : コネクタ (iSCSI) 3, 4


IP Remote Mirror使用時にコピー先のBR1200筐体との接続に使用します。
左から順にコネクタ (iSCSI) 3, 4 となります。
BR1200装置間の接続にはカテゴリ7のLAN ケーブルを使用します。

＜制限事項＞

iSCSI 2port拡張ボードはIP Remote Mirror専用であり、サーバ接続には使用できません。



● 拡張筐体（3.5型HDDモデル／2.5型HDDモデル）



A：ESMコントローラスロット（拡張コントローラスロット）A, B

ESM (拡張) コントローラが搭載されます。右から順にスロット A, B となります。
標準でスロット A, B ともに ESM コントローラが搭載されます。

B：電源ステータスランプ

各ラックから構成されます。

C：電源コネクタ

電源ケーブルを接続します。
電源ファンユニットは2台標準搭載されますので、電源ケーブルは2本必要になります。

D：ACスイッチ

BR1200の電源を入れたり切ったりするためのスイッチです。

E：電源ファンユニット1, 2

電源ファンユニットが搭載されます。左から順に電源ファンユニット1, 2となります。
電源ファンユニットは冗長化のため、2台標準搭載されます。

F：HOSTリンクエラーランプ（緑）

HOSTコネクタに接続される、コントローラ上のSASポートの動作を示します。

G：HOSTリンクランプ（緑）

HOSTコネクタに接続される、コントローラ上のSASポートの動作を示します。

H：HOSTコネクタ（SAS）1, 2

BR1200基本筐体と接続します。または、複数の拡張筐体を加えて接続する場合に拡張筐体と接続します。左から順にHOSTコネクタ (SAS) 1, 2となります。

I：RS232Cコネクタ

保守用です。通常使用時には使用しません。

J：ネットワークインターフェースコネクタ（LANコネクタ）1

使用しません。LANケーブルは接続しないでください。

K：ESMエラーランプ（橙）

ESMコネクタに接続される、拡張筐体のSASポートの動作を示します。

L：ESMリンクランプ（緑）

ESMコネクタに接続される、拡張筐体のSASポートの動作を示します。

M：ESMコネクタ（拡張コネクタ）


拡張筐体の接続時に使用します。ディスプレイコントローラ A, BのESMコネクタを、それぞれ拡張筐体のESMコントローラ A, BのHOSTコネクタIに接続します。

N：ESMコントローラステータスランプ

各ラックから構成されます

O：7セグメントディスプレイ

BR1200の筐体IDや、ディスプレイコントローラの「エラーコード」を表示します。



■ ファームウェア機能


● Adaptive Disk Pooling

F/W Ver. 07.83よりサポート。2012年6月29日適用開始。

全ディスクをひとつの大きなディスクプールとして形成できます。RAIDグループ単位での管理が不要となり、ストレージ容量管理が簡素化できます。空き容量の共有化、ディスク増設も可。

データの分散配置によって、特定の物理ディスクに対するアクセス集中を防ぐことができます。

＜概要図＞




- ・ディスクプールの構築には、11 ドライブ（HDD）以上必要。
- ・ディスクプール内は、RAID6（8D+2P+Spare）の分散配置方式。
- ・RAID グループとの共存可。

- ・最大ディスク数は、96 台。（筐体またがり有）
- ・最大ディスクプールサイズは、64TB。
- ・セグメントサイズは、128KB。

＜制限事項＞

- ・SSD でのディスクプール構築不可。
- ・回転数違いの HDD でのディスクプール構築不可。
- ・ディスクプールへのディスク増設時、一回で増設できるディスク数は、12 台まで。
- ・ディスクプール領域の Snapshot、VolumeCopy は未サポート。



● VAAI (vStorage API for Array Integration)


F/W Ver. 07.83よりサポート。2012年6月29日適用開始。

VAAIは、VMware vSphere ESXi 5.xで提供されているストレージAPIで、これを利用すると、従来はサーバ側で実行していた処理を、ストレージ側で実行できるようになります。

(1) Full Copy (Xcopy)


ストレージ側でのコピー。ゲストOSのクローンや移行などでデータをコピーする時に、サーバを経由せずにストレージ側でコピー処理を実行可能にします。

＜VAAI を使用しない場合＞



ゲスト OS の複製処理。データは、いったんサーバを経由してから再度書き込む。

＜VAAI を使用した場合＞




データコピーは、ストレージ装置内で実行。

(2) Block Zeroing (Write Same)


ストレージ側で領域をゼロで埋める。新規のゲストOS作成などでストレージ領域を割り当てる場合に、初期化処理としてストレージ領域をゼロデータで埋める必要があります。この作業も、ストレージ側で行えるので、仮想マシン割り当ての高速化、サーバ負荷軽減が実現します。

＜VAAI を使用しない場合＞



実際にゼロ書き込みを行うことで初期化を行う。

＜VAAI を使用した場合＞




ゼロ書き込みは、ストレージ装置内で実行。

(3) Hardware Assisted Locking (ATS: Atomic Test and Set)


特定のストレージ領域に対する排他制御において、LU単位での制御に代わり、ストレージが保有するブロック単位での制御機能を適用できます。これにより、排他制御でアクセス制限するストレージ領域を極小化し、仮想環境の運用効率が向上します。

＜VAAI を使用しない場合＞




VMFS の排他制御が LU 単位。

＜VAAI を使用した場合＞



ブロック単位で排他制御可。



● ALUA (Asynchronous Logical Unit Access : 非対称論理ユニットアクセス)

F/W Ver. 07.83よりサポート。2012年6月29日適用開始。

SCSI SPC-3準拠のALUA (Asynchronous Logical Unit Access) に対応。


ALUAは、非オーナーコントローラに対するI/O処理を、拒否 (Check Condition応答) することなく、受けることができます。

また、コントローラのI/O処理を、別コントローラにリダイレクトすることができます。


下記の場合にリダイレクトします。


- ・非オーナーのコントローラにI/Oアクセスがあった場合
- ・I/Oアクセス経路 (HBAポート、SASケーブル) に障害が発生した場合 (下記参照)

＜ALUA を使用しない設定の場合＞



＜ALUA を使用した設定の場合＞





■ ソフトウェア概要

● 標準添付ソフトウェア

(1) Path Failover Driver (マルチパスソフト)

Path Failover Driverは、サーバとBR1200間のアクセスパスを冗長化させ、パス (HBA, SASケーブル, RAIDコントローラ等) 故障時にも装置へのアクセスを継続させるソフトウェアです。パス故障時の自動切替「フェイルオーバー」機能を持ち、運用パスの故障時に待機パス側で運用を継続することができるため、システムの安定性を高めることができます。


主な機能は下記のとおりです。

項番	機能	概要
1	マルチパスの自動構築	Path Failover DriverをインストールしBR1200を接続すると、自動的にパスを認識して、マルチパス構成で接続し、フェイルオーバー/ロードバランスなどの機能を実行します。
2	パスのロードバランス	使用可能なActiveパスを使って、ロードバランス (負荷分散) が可能です。BR1200をデュアルコントローラで使用する場合、各RAIDコントローラから2本、計4本のパスで接続可能です。各LUのオーナーのRAIDコントローラに接続された2本のパスがActiveになり、この2本のパスでロードバランスを実行します。
3	パスのフェイルオーバー	使用中のパスのうちいずれかが使用不可能になった場合、他の正常なパスに自動的に切り換えます。これにより、運用の停止が回避可能です。複数のActiveパスのうち、一部のパスが使用不可能になった場合は、残ったActiveパスで処理を続行します。Standbyパスへの切り換えは行いません。Activeパスが全て使用不可能となった場合は、Standbyパスに切り換えて処理を続行します。Standbyパスが複数ある場合は、ロードバランスを実行します。
4	自動パス診断	定期的にパスを診断し、使用不可能なパスを検出した場合はパスを使用停止にします。
5	自動パス復旧	異常を検出して使用停止にしたパスに対して定期的に診断を行い、回復したと判断した場合は、このパスを自動的に復旧させます。

(2) Snapshot 32

Snapshotは、論理ドライブ (コピー元LU) のコピーを、論理的な複製イメージ (Snapshotイメージ) として取得する機能です。Snapshotイメージは、コピー元LUを物理コピーするのではなく、コピー元LUのデータと、別の論理ドライブに保持される差分データから構成されます。そのため、物理コピーよりも迅速に作成でき、LU容量も少なくて済みます。コピー元LUの物理的コピーが存在しないため、コピー元LUが破損した場合にはデータを正常に戻すことはできません。

Snapshot取得数は、装置当たり最大32、LU当たり最大4




● 有償ソフトウェア

(1) Snapshot 255

追加ライセンスを購入することにより、標準添付Snapshot 32のSnapshot取得数を増やすことができます。Snapshot取得数は、装置当たり最大255、LU当たり最大8


(2) Volume Copy 255

Volume Copyは、論理ドライブ (コピー元LU) のコピーを、物理的な複製 (Volume Copy) として取得する機能です。コピーを開始すると、コピー元LUからの物理コピーが開始され、複製 (Volume Copy) の作成を行います。コピー中は、コピー元LUがRead Onlyのみのアクセスになり、コピー中の複製 (Volume Copy) へのアクセスはできません。Volume Copy取得数は、装置当たり最大255。




(3) Snapshot+Volume Copy

Volume Copyによる物理コピー中は、コピー元LUはRead Onlyであり、コピー元LUへのWriteアクセスはできませんが、SnapshotとVolume Copyを組み合わせることで、物理コピー中でもコピー元LUへのWriteアクセスが可能となります。




(4) Turbo Performance

Turbo Performanceオプションを有効にすることで、データ転送レートを無効時よりも高速化することが可能です。



(5) Thin Provisioning


サーバに対して、物理容量より大きな容量をもつ仮想LUを提供可能になります。



- ・仮想LUは、サーバのRead Capacityコマンドに対して、物理容量より大きい容量値を返す。
- ・仮想LUは、ディスクプールから容量を割り当て。割り当て容量は、自動拡張可。（設定要。）

＜制限事項＞


- ・ディスクプール上にのみ、Thin Provisioning構築可。
- ・Thin Provisioning領域のSnapshot、VolumeCopyは未サポート。
- ・バッテリー非搭載時はライトキャッシュ設定を有効にすることはできません。
- ・バッテリー搭載かつライトキャッシュが有効に設定することを強く推奨します。
ライトキャッシュが無効の場合は、有効の場合と比較して、
シーケンシャルのデータパターンによっては、性能が劣化することがあります。（最大70%低下）



(6) IP Remote Mirror

IP Remote Mirrorは、論理ドライブ（コピー元LU）のデータを別筐体のコピー先LU（Mirror）に非同期で書き込む機能です。
IP Remote Mirrorの取得数は、装置当たりLU数で最大32です。

コピー方式は非同期書き込みモードで、初期コピー時はその時点で存在する全データをコピーしますが、初期コピー後はスナップショット（PiT）によって取得された変更データブロックのみをコピーします。（最小設定値：10分間隔）
LAN（iSCSI）を経由して変更のあったデータブロックだけを、一定時間間隔でミラー先にコピーするため、同期型のRemote Mirrorと比較してRAIDコントローラへの負荷軽減が可能となります。




＜制限事項＞


- ・ IP Remote Mirrorのデータ転送用インターフェースは、iSCSIのみサポート。
- ・ コピー元のBR1200とコピー先のBR1200は、デュアルコントローラ構成のみサポート。
- ・ iSCSI 2port拡張ボードを両コントローラへの搭載が必須。
- ・ IP Remote Mirror環境を構築する前に、コピー元のBR1200とコピー先のBR1200の両方で、IP Remote Mirrorのライセンスキーを適用する必要があります。
- ・ 10Gbps iSCSIで使用するLANケーブルは、カテゴリ7のLANケーブルのみ。
- ・ Thin Provisioning領域、Snapshot領域、VolumeCopy領域のIP Remote Mirrorは未サポート。
- ・ LANスイッチ接続構成は、未サポート。
- ・ IP Remote Mirrorの接続構成は、2台のBR1200筐体を使用した1対1接続のみサポート。

(7) SSD Cache

SSD Cacheは、高性能なSSDを、HDDのキャッシュとして使用し、リード性能を向上させる機能です。
キャッシュヒット率が高い運用（Webサーバ、ファイルサーバ等）において、性能が向上します。
BR1200にキャッシュ用のSSDを搭載し、読み出しもしくは書き込みしたデータを格納。サーバから読み出し要求があった場合に、HDDではなく高性能なSSDからデータを読み出すことで、リード速度を大幅に向上させます。
サーバからは通常のLUと同様に見えるため、専用アプリケーション不要で、透過的に利用できます。



コントローラあたりのメモリサイズ	最大 SSD Cache サイズ
2GB	2TB
4GB	4TB




エントリークラスディスクアレイ装置（BR1200） 接続形態例

BR1200を使用する目的に応じた接続形態について説明します。
 なお、ここで説明する接続形態は代表的な一例です。使用環境に合わせて接続してください。


■ システム装置1台に接続する場合

＜シングルコントローラ構成＞


■ シングルパス構成




■ デュアルパス構成



＜デュアルコントローラ構成＞






■ 複数のシステム装置に接続する場合

- BR1200を共有して使用

BR1200をシステム装置2台で共有して、内蔵ディスク（ディスクアレイ）を分割使用する場合、次のとおり接続します。


＜シングルコントローラ構成＞



接続できるシステム装置は最大2台です。ただし、ディスクアレイコントローラに拡張ボードを増設した場合、最大4台まで拡張できます。この場合も同じように、各ポート、LUNに対して設定を行ってください。

＜デュアルコントローラ構成＞


- デュアルバス構成



コントローラとSAS ケーブルの2重化（デュアルバス）が必須条件となります。システム装置のHBA から各コントローラへ、ケーブルを接続してください。2重化を行わないシングルバスや同一コントローラで2重化を行う構成の場合、正常に動作しません。




接続できるシステム装置は最大2台です。ただし、ディスクアレイコントローラに拡張ボードを増設した場合、最大4台まで拡張できます。この場合も同じように、各ポート、LUNに対して設定を行ってください。



● クラスタシステムとして使用


BR1200をクラスタシステムにおける共有ディスクとして使用する場合、次のとおり接続します。

＜シングルコントローラ構成＞



接続できるシステム装置は最大2台です。
ただし、ディスクアレイコントローラに拡張ボードを増設した場合、最大4台まで拡張できます。
2ノード×2のマルチノードクラスタも対応可能です。


＜デュアルコントローラ構成＞



コントローラとインタフェースケーブルの2重化（デュアルパス）が必須条件となります。
システム装置のHBAから各コントローラへ、ケーブルを接続してください。
2重化を行わないシングルパスや同一コントローラで2重化を行う構成の場合、正常に動作しません。



接続できるシステム装置は最大2台です。
ただし、ディスクアレイコントローラに拡張ボードを増設した場合、最大4台まで拡張できます。
2ノード×2のマルチノードクラスタも対応可能です。




■ 基本筐体と拡張筐体の接続例


BR1200を拡張するため、基本筐体に拡張筐体を接続することができます。
なお、拡張筐体を接続するためには、基本筐体はデュアルコントローラ構成である必要があります。




基本筐体と拡張筐体はSASケーブル2本で接続してください。
1本のみ接続しても正常に動作しません。




● 基本筐体＋拡張筐体3台 接続構成例



● 基本筐体＋拡張筐体7台 接続構成例







■ HA8000システム装置（ディスクレイコントローラボード経由接続）とBR1200拡張筐体の接続例

BR1200拡張装置単体をHA8000システム装置（ディスクレイコントローラボード経由接続）に接続することができます。
 なお、HA8000システム装置にBR1200拡張装置接続用のディスクレイコントローラボードが必要です。
 本構成では、RAID管理、状態監視等の管理ツールは、HA8000システム装置添付のRAID管理ツールを使用します。



- ・BR1200拡張装置の最大接続台数は1台のみです。
- ・BR1200拡張装置のカスケード接続は非サポートです。
- ・クラスタ構成は非サポートです。
- ・本構成では工場出荷時、BR1200拡張筐体のRAID設定は行われません。
- ・納入後、ユーザにてRAID設定を行う必要があります。
- ・RAID10で構築できるディスク台数は、4, 8, 12, 16となります。






エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) システム構築上の注意事項


■ 電源接続について

電源は、AC二系統入力、または電源ユニット冗長化構成 (AC一系統入力) としてください。
一方の電源ユニットを電源に接続しない構成には、非対応です。




■ Write-back動作時の電源OFFについて

キャッシュメモリをWrite-backモードで動作させるとき、BR1200の電源OFFを行う前に、キャッシュメモリ内容をフラッシュする (HDDに書き込む) 必要があります。
フラッシュ用の特別なコマンドやインターフェースはありませんので、サーバシャットダウン後、3分以上の間隔を置いてから、BR1200の電源をOFFしてください。
マルチUPS構成や、1台のUPSでサーバとBR1200に系統を分けて給電する構成においては、BR1200に給電するUPSの給電停止は、サーバ側UPSの給電停止の後、3分以上の間隔をおくようにしてください。(BR1200はUPS連動インターフェースを備えていません。)



■ ラック搭載時の注意事項について

ラックキャビネットへの搭載制限については、「3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編」を参照ください。



■ その他のシステム構築上の注意事項について

(1) BR1200構成時の注意事項について

- 同一システム装置へ、他のディスクアレイ装置（BR20(BR202)、BR1600、ディスクアレイシステム）との混在接続はできません。但し、BR1200拡張筐体をディスクアレイコントローラボード経由にて接続する構成を除きます。
- BR1200の最大拡張ストレージベイ数は、96です。
- 3.5型HDDモデルの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は7台となります。
- 2.5型HDDモデルの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は3台となります。
- なお、3.5型HDDモデルと2.5型HDDモデルの拡張筐体は混在接続可能です。
- デュアルコントローラ構成の場合、コントローラAとコントローラBの構成（拡張ボード数、メモリー容量、バッテリー有無）は同一構成としてください。
- 同一筐体内にて、回転数の異なるHDDの混在搭載が可能です。
- ただし、同一RAIDグループ内での回転数の異なるハードディスクによるディスクアレイ構成はサポートしておりません。
- 1つのRAIDグループを筐体を跨いで構成することはできません。Disk Pool構築時は、筐体またがりが可能です。
- スベアは全てグローバルスベアとなります。（RAID間でスベアが共有されます）
- 1つの筐体内には、スベアディスクを1台以上搭載することを推奨します。
- また、ディスク種類毎に、最低1台ずつスベアディスクを搭載することを推奨します。
- BR1200では容量の異なる複数のスベアディスクを混在させて運用可能です。
- 閉塞したディスクの容量/回転数にあわせて適切なスベアディスクを選択します。
- スベアディスクヘデータが復旧した後、障害ディスクと交換された新しいディスクへスベアディスクのデータをコピーするコピーバック機能をサポートしています。
- BR1200基本筐体がシングルコントローラ構成では拡張筐体は非サポートです。
- 拡張筐体を接続する場合は、基本筐体をデュアルコントローラ構成としてください。
- SASリモートブートはサポートしておりません。

(2) BR1200拡張筐体とHA8000システム装置（ディスクアレイコントローラボード経由接続）接続時の注意事項について

- BR1200拡張装置の最大接続台数は1台のみです。BR1200拡張装置のカスケード接続は非サポートです。
- クラスタ構成は非サポートです。
- 本構成では、RAID管理、状態監視等の管理ツールは、HA8000システム装置添付のRAID管理ツールを使用します。
- 本構成では工場出荷時、BR1200拡張筐体のRAID設定は行われません。納入後、ユーザにてRAID設定を行う必要があります。
- RAID10で構築できるディスク台数は、4, 8, 12, 16となります。

(3) UPSの接続について

- 突然の停電等に備え、無停電電源装置(UPS)の使用を推奨します。
- 電源連動はUPSにて行う為、同一UPSからの電源供給をお願いします。
- BR1200を接続するシステム装置の、OSの起動待ち時間を3分以上に設定してお使いください。
- 設定しない場合、BR1200が起動する前にOSが起動してしまい、BR1200が認識されない場合があります。

(4) データバックアップについて

- サーバおよびハード/ソフトの障害によりデータを消滅される可能性もありますので全データのバックアップは、必ず実施して下さい。
- 既設のBR1200に増設ハードディスクを増設する場合は、増設作業前にデータバックアップを行って下さい。

(5) 装置・オプションの増設・減設・交換について

- 装置・オプションの増設・減設・交換はすべて保守員が行います。装置のカバーの取り外しやオプションの取り付け・取り外しは行わないでください。不慣れた作業を行うことにより、けがをしたり装置の故障の原因となります。
- 以下に示す装置とオプション機器について増設、減設が可能です。

<増設>

増設単位	備考
拡張筐体	稼働中の増設不可
ハードディスク	稼働中の増設可
SSD	稼働中の増設可
RAIDコントローラ	稼働中の増設不可
メモリボード (4GB)	不稼働中の増設可
SAS 2port拡張ボード	稼働中の増設不可
iSCSI 2Port 拡張ボード	稼働中の増設不可

<減設>

減設単位	備考
基本筐体	稼働中の減設不可
拡張筐体	稼働中の減設不可

- 拡張筐体の移設はサポートしておりません。


(6) 活線挿抜について

- ハードディスク、電源 (FAN) は、システムを止めることなく活線挿抜する事ができます。
- コントローラは、デュアルコントローラでマルチバス冗長構成の場合のみ、システムを止めることなく活線挿抜することが可能です。

(7) 電源オフについて

- BR1200の電源オフは、接続するシステム装置の電源オフから3分以上時間を空けてから行ってください。

(8) クラスタは1クラスタで4ノードまで、2クラスタで2ノードまでサポートとなります。




- (9) BR1200は装置の管理用・保守用ポートとしてLAN接続（ネットワークポート）のみサポートしております。
・RS232C接続をサポートしていません。
- (10) 保守サービス期間について
・保守サービス期間は、本製品の納入時より5年間です。
（ロングライフサポートモデル、おまかせ安心ロングライフモデル、預けて安心ロングライフモデルを除く。）
- (11) Linuxにおいて、KdumpをBR1200のVolume1に取得することはできません。
・Kdumpを取得する際は、システム装置の内蔵ドライブを指定する必要があります。
- (12) BR1200のVMwareサポート機能概要が下記のとおりです。

VMware機能	サポート可否	
VCB (VMware 3.x LAN Free Backup IF)	×	非サポート
VDDK (VMware 4.x, 5.x LAN Free Backup IF)	○	バックアップソフトによるサポート
VAAI (VMware 5.x vStorage API for Array Integration)	○	対応
vMotion	○	対応
VMwareHA	○	対応
Storage vMotion	○	対応
vMotion FT (Fault Tolerant HA)	×	非サポート

- (13) 管理用のネットワークインターフェースコネクタについての制限事項
・BR1200でシールドなしLANケーブル（UTPケーブル）をご使用いただく場合は、ネットワークインターフェースコネクタのSpeed and duplex modeを以下の設定で使用してください。
■100Mbps, full duplex
■100Mbps, half duplex
■10Mbps, full duplex
■10Mbps, half duplex
シールドなしLANケーブル（UTPケーブル）をご使用いただく場合に、Speed and duplex modeを“Auto-negotiate”もしくは“1Gbps, full duplex”に設定すると、静電気が発生した際に稀にネットワークインターフェースがハングアップし、ネットワークが不通となる可能性があります。
ネットワークインターフェースがハングアップした場合、BR1200側のネットワークインターフェースに接続しているLANケーブルを挿抜してください。
シールド付きLANケーブル（STPケーブル）を使用する場合は、ネットワークインターフェースコネクタのSpeed and duplex modeを以下の設定で使用してください。
■Auto-negotiate
■1Gbps, full duplex
■100Mbps, full duplex
■100Mbps, half duplex
■10Mbps, full duplex
■10Mbps, half duplex
BR1200のネットワークインターフェースコネクタの設定方法については、「SANtricityユーティリティガイド」の「ストレージの導入方法 ストレージ設定 IPアドレスの設定」を参照してください。
・BR1200に直結しているLANスイッチ、もしくは直結しているシステム装置のネットワークインターフェースコネクタの設定は、BR1200の「Speed and Duplex mode」の設定と同じ設定にしてください。
LANスイッチ、およびシステム装置のネットワークインターフェースコネクタの設定方法については、装置添付のマニュアルをご参照してください。上記設定を行わない場合、ネットワークの通信が不安定となり場合によってはネットワークが不通となる可能性があります。現象が発生した場合は、ネットワーク設定を見直してください。

- (14) SSDについての制限事項
内蔵SSD (Solid State Drive) は半導体記録素子であるフラッシュメモリを使用した記憶装置です。ハードディスクは媒体に磁気記録する方式に対して、SSD は不揮発性の半導体記録素子であるフラッシュメモリに記録する方式です。
SSDはランダムアクセス性能と耐衝撃、低消費電力の点で優れていますが、書き込み容量制限があります。書き込みが頻繁に発生する使用環境下では、最大書き込み容量制限に至る場合があります。
・SSDには「最大書き込み容量」の制限があり、寿命に近づいたSSDはS. M. A. R. T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) エラーが通知します。管理ユーティリティ「SANtricity」でSSDのエラーを監視し、S. M. A. R. T. エラーが検出された場合は有償の交換となります。
・200GB SSDの最大書き込み容量は2.5PBです。2.5PBの最大書き込み容量とは、1日に900GBのランダム書き込みが発生する環境において、2750日（約7年）間使用可能な量に相当します。ただし、この期間故障しないことをお約束するものではありません。
・デフラグツールを使用しディスクの最適化を行なうとSSDの寿命を縮める可能性があります。デフラグツールを実行しないでください。
・内蔵SSD (MLC: Multiple Level Cellタイプ) は、電源を切った状態で長時間放置すると記録された電荷が放電され、データが消える特性があります。
3ヶ月以上の長時間電源を切った場合はデータ消失の可能性がありますので、定期的にシステム装置の電源を入れてください。



- (15) 3TBニアラインSAS HDDについては、BR1200のFW：07.77.09.00以降にてサポートになります。
FW：07.70.30.00、または 07.70.35.00 をご使用の場合には、FWアップデートが必要になります。
また、SANtricity、SnapShotVolumeCopyManager、VSS Hardware Providerの下記バージョンをご使用の場合は、併せてアップデートする必要があります。
- SANtricity(管理ツール) : Ver 10.70.G9.14、または10.70.G9.25
SnapShot Volume CopyManager : Ver 1.0.0.0
VSS Hardware Provider : Ver 10.70.G0.08
- (バージョンの確認方法は、製品添付のSANtricityユーティリティガイドを参照下さい。)

下記のURL (HA8000Webサイト「日立アドバンストサーバ：ダウンロード」) に対策版とアップデート手順を掲載致しましたので、適用をお願い致します。

【BR1200用ファームウェアアップデートツール】

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/all/index.html>

ご迷惑をお掛けしますが、アップデート作業にあたりご留意いただきたい事項は下記の通りです。

- ・シングルコントローラ構成の場合は、ファームウェアアップデートの際にBR1200に接続しているシステム装置を停止する必要があります。
- ・デュアルコントローラで冗長バス構成の場合は、稼働中にファームウェアのアップデートが可能です。
- ・BR1200に接続しているシステム装置で、運用サーバ／運用サーバ兼管理サーバでインストールされたSANtricityをアップデートする場合には、システム装置の再起動が必要になります。
- ・管理者権限によるOSのログインが必要です。
- ・作業時間は、約60分です。

詳細については、上記URLから確認をお願いします。

- (16) VMware とBR1200 の接続構成において、BR1200 のQueue の最大値を超える高負荷なI/O アクセス状態が発生すると、“Status Busy”や“Abort Command”のエラーが多発する場合があります。
このエラーが継続すると、バス切替やRAID コントローラのリセットが発生する場合があります。
現象を回避するには、VMware Host Queueの合計値がBR1200のQueueの最大値に収まるように、VMware Host Queueの設定値を変更する必要があります。

<BR1200 のQueue の最大値>

SAS1 ポートのQueue の最大値 = 431

BR1200 のQueue の最大値 = 2048

<VMware Host Queue の合計値>

VMware Host Queue の設定値(初期値) = 64

VMware Host Queue の算出値 = VMware Host Queue の設定値 × SAS ボードの数 × 割当られたBR1200 のVolume 数

VMware Host Queue の合計値 = 各サーバのVMware Host Queue の算出値の和

VMware Host Queue の設定値の求め方は、BR1200の製品添付のSANtricityユーティリティガイドの「VMware Host Queue の設定値の算出方法」を参照してください。

■ 消耗品について

BR1200の部品のうち、バッテリーは使用するうちに劣化・消耗する消耗品です。寿命に達する前に交換してください。

バッテリーの交換については有償となりますので、お買い求め先または保守会社にご連絡ください。

品名	適用製品形名	備考
バッテリーユニット	(BR1200標準)	*1

*1：規定された設置環境で稼働した場合、通電による寿命時間（目安）は約26,200時間です。


1日24時間、1ヶ月30日の通電稼働をしたとき、寿命は約3年となります。

上記の環境条件を超えて使用した場合、故障の原因となったり、寿命が短くなったりします。



補足

寿命時間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことを保証するものではありません。



エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) 構成図

(1) おまかせ安心モデル (5年)

モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		HDD構成	電源	SAS ケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張 ポート					
BR1200基本筐体								
3.5型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	3.5型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM:2GB]x1	選択	選択 (*) (2)	100V 冗長 (1+1)	選択	GQ0BR120-115NNN5	¥1,103,550 (税抜) ¥1,051,000
3.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		デュアルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x2 [MEM:2GB]x2					GQ0BR120-125NNN5	¥1,450,050 (税抜) ¥1,381,000
2.5型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	2.5型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM:2GB]x1					GQ0BR120-215NNN5	¥1,155,000 (税抜) ¥1,100,000
2.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		デュアルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x2 [MEM:2GB]x2					GQ0BR120-225NNN5	¥1,500,450 (税抜) ¥1,429,000
2.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1.2TB/RAID5							GQ0BR120-22565N5	¥1,752,450 (税抜) ¥1,669,000
2.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 2.7TB/RAID5							GQ0BR120-225B5N5	¥1,962,450 (税抜) ¥1,869,000
BR1200拡張筐体								
3.5型 HDD モデル HDD 1ス	3.5型	ESM(拡張)コントローラ x2	—	選択 (*) (2)	100V 冗長 (1+1)	2本 (2m) 添付	GQ0BR120-15NNNN5	¥792,750 (税抜) ¥755,000
2.5型 HDD モデル HDD 1ス	2.5型	ESM(拡張)コントローラ x2	—				GQ0BR120-25NNNN5	¥717,150 (税抜) ¥683,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (基本筐体: 2ポート, 拡張筐体: 1ポート)
	標準添付品	AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, HA8000接続用ライセンス(*3), マニファシド(*3), SANtricity ES Storage Manager (管理ツール)(*3), Path Failover Driver (マルチパスソフト)(*3), Snapshot (管理数: 32) (*3)


*1: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 3, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10R) を購入願います。
 *3: 基本筐体のみ添付

(2) おまかせ安心モデル (4年)

モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		HDD構成	電源	SASケーブル	セット形名	希望小売価格	
		構成	拡張ポート						
BR1200基本筐体									
3.5型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	3.5型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM:2GB]x1	選択	選択 (*) (2)	100V 冗長 (1+1)	選択	GQ0BR120-115NNN4	¥1,009,050 (税抜) ¥961,000	
3.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		デュアルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x2 [MEM:2GB]x2					GQ0BR120-125NNN4	¥1,355,550 (税抜) ¥1,291,000	
2.5型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	2.5型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM:2GB]x1					GQ0BR120-215NNN4	¥1,060,500 (税抜) ¥1,010,000	
2.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		選択					1.2TB 300GBx5/RAID5 + リザーブディスク	GQ0BR120-225NNN4	¥1,405,950 (税抜) ¥1,339,000
2.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1.2TB/RAID5								GQ0BR120-22565N4	¥1,657,950 (税抜) ¥1,579,000
2.5型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 2.7TB/RAID5								GQ0BR120-225B5N4	¥1,867,950 (税抜) ¥1,779,000
BR1200拡張筐体									
3.5型 HDD モデル HDD 1ス	3.5型	ESM(拡張)コントローラ x2	—	選択 (*) (2)	100V 冗長 (1+1)	2本 (2m) 添付	GQ0BR120-15NNNN4	¥698,250 (税抜) ¥665,000	
2.5型 HDD モデル HDD 1ス	2.5型	ESM(拡張)コントローラ x2	—				GQ0BR120-25NNNN4	¥622,650 (税抜) ¥593,000	

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (基本筐体: 2ポート, 拡張筐体: 1ポート)
	標準添付品	AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, HA8000接続用ライセンス(*3), マニファシド(*3), SANtricity ES Storage Manager (管理ツール)(*3), Path Failover Driver (マルチパスソフト)(*3), Snapshot (管理数: 32) (*3)

*1: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 3, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10R) を購入願います。
 *3: 基本筐体のみ添付



(3) おまかせ安心モデル (3年)

モデル	筐体	ディスクレイアウト		HDD構成	電源	SAS ケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張 ポート					
BR1200基本筐体								
3.5 型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	3.5 型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM:2GB]x1	選択 (*) (※2)	100V 冗長 (1+1)	選択	GQ0BR120-115NNN3	¥909,300 (税抜) ¥866,000	
3.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		デュアルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x2 [MEM:2GB]x2				GQ0BR120-125NNN3	¥1,255,800 (税抜) ¥1,196,000	
2.5 型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	2.5 型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM:2GB]x1				GQ0BR120-215NNN3	¥960,750 (税抜) ¥915,000	
2.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		選択				1.2TB 300GBx5/RAID5 + リザーブディスク	GQ0BR120-225NNN3	¥1,306,200 (税抜) ¥1,244,000
2.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1.2TB/RAID5							GQ0BR120-22565N3	¥1,558,200 (税抜) ¥1,484,000
2.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 2.7TB/RAID5							GQ0BR120-225B5N3	¥1,768,200 (税抜) ¥1,684,000
BR1200拡張筐体								
3.5 型 HDD モデル HDD 1ス	3.5 型	ESM (拡張) コントローラ x2	—	選択 (*) (※2)	100V 冗長 (1+1)	2本 (2m) 添付	GQ0BR120-15NNNN3	¥598,500 (税抜) ¥570,000
2.5 型 HDD モデル HDD 1ス	2.5 型	ESM (拡張) コントローラ x2	—				GQ0BR120-25NNNN3	¥522,900 (税抜) ¥498,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (基本筐体: 2ポート, 拡張筐体: 1ポート)
	標準添付品	AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, HA8000接続用ライセンス (*3), マニファクト (*3), SANtricity ES Storage Manager (管理ツール) (*3), Path Failover Driver (マルチパスソフト) (*3), Snapshot (管理数: 32) (*3)


*1: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 3, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10R) を購入願います。
 *3: 基本筐体のみ添付

(4) 1年無償保証モデル

モデル	筐体	ディスクレイアウト		HDD構成	電源	SASケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1200基本筐体								
3.5 型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	3.5 型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM: 2GB]x1	選択	選択 (*) (※)	100V 冗長 (1+1)	選択	GQ0BR120-115NNN1	¥814,800 (税抜) ¥776,000
3.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		デュアルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x2 [MEM: 2GB]x2					GQ0BR120-125NNN1	¥1,161,300 (税抜) ¥1,106,000
2.5 型 HDD モデル シングルコントローラ HDD 1ス	2.5 型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM: 2GB]x1					GQ0BR120-215NNN1	¥866,250 (税抜) ¥825,000
2.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1ス		1.2TB 300GBx5/RAID5 + リザーブディスク					GQ0BR120-225NNN1	¥1,211,700 (税抜) ¥1,154,000
2.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 1.2TB/RAID5							GQ0BR120-22565N1	¥1,463,700 (税抜) ¥1,394,000
2.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD 2.7TB/RAID5							2.7TB 300GBx10/RAID5 + リザーブディスク	GQ0BR120-225B5N1
BR1200拡張筐体								
3.5 型 HDD モデル HDD 1ス	3.5 型	ESM (拡張) コントローラ x2	—	選択 (*) (※)	100V 冗長 (1+1)	2本 (2m) 添付	GQ0BR120-15NNNN1	¥504,000 (税抜) ¥480,000
2.5 型 HDD モデル HDD 1ス	2.5 型	ESM (拡張) コントローラ x2	—				GQ0BR120-25NNNN1	¥428,400 (税抜) ¥408,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (基本筐体: 2ポート, 拡張筐体: 1ポート)
	標準添付品	AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, HA8000接続用ライセンス (*3), マニファクト (*3), SANtricity ES Storage Manager (管理ツール) (*3), Path Failover Driver (マルチパスソフト) (*3), Snapshot (管理数: 32) (*3)

*1: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 3, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10R) を購入願います。
 *3: 基本筐体のみ添付




(5) ロングライフサポートモデル (3年無償保証) (*4)

モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		HDD構成	電源	SASケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1200基本筐体								
3.5 型 HDD モデル シングルコントローラ HDD レス	3.5 型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM: 2GB]x1	選択	選択 (*1) (*2)	100V 冗長 (1+1)	選択	GQOBR120-115NNNL	¥909,300 (税抜) ¥866,000
3.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD レス		デュアルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x2 [MEM: 2GB]x2					GQOBR120-125NNNL	¥1,255,800 (税抜) ¥1,196,000
2.5 型 HDD モデル シングルコントローラ HDD レス	2.5 型	シングルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x1 [MEM: 2GB]x1					GQOBR120-215NNNL	¥960,750 (税抜) ¥915,000
2.5 型 HDD モデル デュアルコントローラ HDD レス		デュアルコントローラ [SAS (6G) 1/Fx2]x2 [MEM: 2GB]x2					GQOBR120-225NNNL	¥1,306,200 (税抜) ¥1,244,000
BR1200拡張筐体								
3.5 型 HDD モデル HDD レス	3.5 型	ESM (拡張) コントローラ x2	—	選択 (*1) (*2)	100V 冗長 (1+1)	2本 (2m) 添付	GQOBR120-15NNNL	¥598,500 (税抜) ¥570,000
2.5 型 HDD モデル HDD レス	2.5 型	ESM (拡張) コントローラ x2	—				GQOBR120-25NNNL	¥522,900 (税抜) ¥498,000

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (基本筐体: 2ポート, 拡張筐体: 1ポート)
	標準添付品	AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, HA8000接続用ライセンス (*3), マニファスタ (*3), SANtricity ES Storage Manager (管理ツール) (*3), Path Failover Driver (マルチパスソフト) (*3), Snapshot (管理数: 32) (*3)

- *1: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 3, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10R) を購入願います。
 *3: 基本筐体のみ添付
 *4: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



おまかせ安心モデル（5年）

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【SASポート経由接続】

【Singleコントローラ接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)
・接続には本ケーブルが1または2本必要

【Dualコントローラ接続】




SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)
・接続には本ケーブルが2または4本必要

RS220 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, KK1, LK1

【ディスプレイコントローラポート経由接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
・BR1200拡張筐体に標準添付されます。




＜ご注意＞

- 同一システム装置へ、他のディスプレイ装置 (BR1600, ディスプレイシステム) との混在接続はできません。但し、BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する構成を除きます。
- BR1200の最大HDD搭載数は、96台です。(基本筐体と拡張筐体の搭載HDDの合計数です。)
- 3.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は7台となります。
- 2.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は3台となります。
- 3.5型HDDのみの筐体と2.5型HDDのみの筐体の混在接続が可能です。
- 拡張筐体は、Dualコントローラ接続構成のみ接続可能です。
- BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する場合、BR1200拡張筐体の最大接続台数は1台のみです。

＜ラック搭載制限＞

- ラックキャビネットへの搭載制限については、「3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編」を参照ください。



おまかせ安心モデル（4年）

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【SASポート経由接続】

【Singleコントローラ接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800(税込)
・接続には本ケーブルが1または2本必要

【Dualコントローラ接続】




SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800(税込)
・接続には本ケーブルが2または4本必要

RS220 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, KK1, LK1

【ディスプレイコントローラポート経由接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
・BR1200拡張筐体に標準添付されます。




＜ご注意＞

- 同一システム装置へ、他のディスプレイ装置 (BR1600, ディスプレイシステム) との混在接続はできません。但し、BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する構成を除きます。
- BR1200の最大HDD搭載数は、96台です。（基本筐体と拡張筐体の搭載HDDの合計数です。）
 - ・ 3.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は7台となります。
 - ・ 2.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は3台となります。
- 3.5型HDDのみの筐体と2.5型HDDのみの筐体の混在接続が可能です。
- 拡張筐体は、Dualコントローラ接続構成のみ接続可能です。
- BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する場合、BR1200拡張筐体の最大接続台数は1台のみです。

＜ラック搭載制限＞

- ラックキャビネットへの搭載制限については、「3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編」を参照ください。



おまかせ安心モデル（3年）

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【SASポート経由接続】

【Singleコントローラ接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)
・接続には本ケーブルが1または2本必要

【Dualコントローラ接続】




SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)
・接続には本ケーブルが2または4本必要

RS220 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, KK1, LK1

【ディスプレイコントローラポート経由接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
・BR1200拡張筐体に標準添付されます。




＜ご注意＞

- 同一システム装置へ、他のディスプレイ装置 (BR1600, ディスプレイシステム) との混在接続はできません。但し、BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する構成を除きます。
- BR1200の最大HDD搭載数は、96台です。(基本筐体と拡張筐体の搭載HDDの合計数です。)
- 3.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は7台となります。
- 2.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は3台となります。
- 3.5型HDDのみの筐体と2.5型HDDのみの筐体の混在接続が可能です。
- 拡張筐体は、Dualコントローラ接続構成のみ接続可能です。
- BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する場合、BR1200拡張筐体の最大接続台数は1台のみです。

＜ラック搭載制限＞

- ラックキャビネットへの搭載制限については、「3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編」を参照ください。



1 年無償保証モデル

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【SASポート経由接続】

【Singleコントローラ接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)
・接続には本ケーブルが1または2本必要

【Dualコントローラ接続】




SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)
・接続には本ケーブルが2または4本必要

RS220 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, HK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, KK1, LK1

【ディスプレイコントローラポート経由接続】



SASケーブル
〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕
・BR1200拡張筐体に標準添付されます。




＜ご注意＞

- 同一システム装置へ、他のディスプレイ装置 (BR1600, ディスプレイシステム) との混在接続はできません。但し、BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する構成を除きます。
- BR1200の最大HDD搭載数は、96台です。(基本筐体と拡張筐体の搭載HDDの合計数です。)
・ 3.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は7台となります。
・ 2.5型HDDのみの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は3台となります。
- 3.5型HDDのみの筐体と2.5型HDDのみの筐体の混在接続が可能です。
- 拡張筐体は、Dualコントローラ接続構成のみ接続可能です。
- BR1200拡張筐体をディスプレイコントローラポート経由にて接続する場合、BR1200拡張筐体の最大接続台数は1台のみです。

＜ラック搭載制限＞

- ラックキャビネットへの搭載制限については、「3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編」を参照ください。



ロングライフサポートモデル（3年無償保障）

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1 [ロングライフサポートモデル]

RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

【SASポート経由接続】

【Singleコントローラ接続】




SASケーブル

〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕

(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)

・接続には本ケーブルが1または2本必要



【Dualコントローラ接続】




SASケーブル

〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕

(GQ-LA7B12S2) ¥16,800 (税込)

・接続には本ケーブルが2または4本必要



RS220 AK1, HK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

RS210 AK1, HK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]


【ディスクアレイコントローラポート経由接続】



SASケーブル

〔mini-miniコネクタ, 2.0m〕

・BR1200拡張筐体に標準添付されます。




＜ご注意＞

- 同一システム装置へ、他のディスクアレイ装置 (BR1600, ディスクアレイシステム) との混在接続はできません。但し、BR1200拡張筐体をディスクアレイコントローラポート経由にて接続する構成を除きます。
- BR1200の最大HDD搭載数は、96台です。(基本筐体と拡張筐体の搭載HDDの合計数です。)
- 3.5型HDDの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は7台となります。
- 2.5型HDDの基本筐体および拡張筐体のみで構成する場合、拡張筐体の最大接続数は3台となります。
- 3.5型HDDの筐体と2.5型HDDの筐体の混在接続が可能です。
- 拡張筐体は、Dualコントローラ接続構成のみ接続可能です。
- BR1200拡張筐体をディスクアレイコントローラポート経由にて接続する場合、BR1200拡張筐体の最大接続台数は1台のみです。

＜ラック搭載制限＞


- ラックキャビネットへの搭載制限については、「3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編」を参照ください。



－ コントローラ接続図 －


・表記の価格は、希望小売価格です。

BR1200基本筐体



＜ご注意＞

- Dualコントローラモデルは、コントローラAとコントローラBの構成(拡張ボード、メモリ容量、バッテリー有無)は同一構成としてください。
- バッテリーユニットは、現地増設搭載不可(現地増設形名非サポート)となります。BR1200本体購入時の工場増設形名のみ対応となります。
- iSCSI 2port 拡張ボードは、IP Remote Mirror 使用時のみ選択できます。



ーコントローラ搭載条件表ー

[Single コントローラモデル]

品名	形名	コントローラスロット	
		A	B
コントローラ	GQ-CA7B122	●	○

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可


[Dual コントローラモデル]

品名	形名	コントローラスロット	
		A	B
コントローラ	GQ-CA7B122	●	●


(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可

ーコントローラ搭載例ー


■ Singleコントローラ [SASx2(標準)] / 拡張ボードなし




■ Dualコントローラ [SASx4(標準)] / 拡張ボードなし




■ Singleコントローラ [SASx2(標準)] / 拡張ボードあり [SASx2(オプション)]




■ Dualコントローラ [SASx4(標準)] / 拡張ボードあり [SASx4(オプション)]




■ Dualコントローラ [SASx4(標準)] / 拡張ボードあり [iSCSIx4(オプション)] (IP Remote Mirror専用)






－ 内蔵ハードディスク接続図 －

・表記の価格は、希望小売価格です。





・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 内蔵ハードディスク搭載条件表 －

＜BR1200 3.5型 HDD筐体用 搭載条件一覧表 [基本筐体／拡張筐体]＞

品名	形名	拡張ストレージベイ (*1)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
内蔵ハードディスク (3.5型 1TB[SAS], 7200r/min)	GQ-UH7B10033EX GQ-UH7B10033RX GQ-UH7B10033	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (3.5型 2TB[SAS], 7200r/min)	GQ-UH7B20033EX GQ-UH7B20033RX GQ-UH7B20033	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (3.5型 300GB[SAS], 15000r/min)	GQ-UH7B30032EX GQ-UH7B30032RX GQ-UH7B30032	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (3.5型 450GB[SAS], 15000r/min)	GQ-UH7B45032EX GQ-UH7B45032RX GQ-UH7B45032	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
内蔵ハードディスク (3.5型 600GB[SAS], 15000r/min)	GQ-UH7B60032EX GQ-UH7B60032RX GQ-UH7B60032	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫

*1: 1つのRAIDグループを構成するHDDは、同一容量のHDDを選択願います。
又、拡張ストレージベイト1～12へのHDD搭載は、拡張ストレージベイト2→3→・・・→11→12の順におこないます。



＜BR1200 2.5型 HDD筐体用 搭載条件一覧表 [基本筐体／拡張筐体]＞

品名	形名	拡張ストレージベイ (*1)																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
内蔵ハードディスク (2.5型 146GB[SAS], 10000r/min)	GQ-UH7B14621EX GQ-UH7B14621RX GQ-UH7B14621	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
内蔵ハードディスク (2.5型 300GB[SAS], 10000r/min)	GQ-UH7B30021EX GQ-UH7B30021RX GQ-UH7B30021	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
内蔵ハードディスク (2.5型 450GB[SAS], 10000r/min)	GQ-UH7B45021EX GQ-UH7B45021RX GQ-UH7B45021	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
内蔵ハードディスク (2.5型 600GB[SAS], 10000r/min)	GQ-UH7B60021EX GQ-UH7B60021RX GQ-UH7B60021	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
内蔵ハードディスク (2.5型 73GB[SAS], 15000r/min)	GQ-UH7B07322EX GQ-UH7B07322RX GQ-UH7B07322	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
内蔵ハードディスク (2.5型 147GB[SAS], 15000r/min)	GQ-UH7B14622EX GQ-UH7B14622RX GQ-UH7B14622	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔

*1: 1つのRAIDグループを構成するHDDは、同一容量、同一回転数のHDDを選択願います。
又、拡張ストレージベイト1～24へのHDD搭載は、拡張ストレージベイト2→3→・・・→23→24の順におこないます。



＜ご注意＞

- ・同一筐体内にて、回転数の異なるHDDの混在搭載が可能です。ただし、1つのRAIDグループを構成するHDDは、同一容量、同一回転数のHDDを選択願います。
- ・1つのRAIDグループを筐体を跨いで構成することはできません。
- ・スベアは全てローバルスベアとなります。(RAID間でスベアが共有されます)
- ・1つの筐体内には、スベアディスク1台以上搭載することを推奨します。また、ディスク種類毎に最低1台ずつスベアディスクを搭載することを推奨します。
- ・特定のRAIDレベルは、RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10です。標準のRAID5以外の設定をご希望される場合、弊社営業にお問い合わせください。RAID5以外 (RAID1、RAID3、RAID5、RAID6、RAID10) の設定を希望の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N10R) を購入願います。

－ 電源ケーブル (AC200V) －


項番	形名	品名	価格	備考
1	GQ-LG7B200V1A	AC200V電源ケーブル	¥2,625 (税込)	AC200V電源ケーブル 0.9m (IEC60320 C13 - C20)
2	GQ-LG7B200V2A	AC200V電源ケーブル	¥5,250 (税込)	AC200V電源ケーブル 2.5m (IEC60320 C13 - C20)

・BR1200本体には、AC100V電源ケーブルx2本が標準添付されています。
AC200Vにて使用する場合は、AC200V電源ケーブルを1台あたり2本 (冗長電源構成) 購入願います。

－ 制御ソフトウェア －

項番	形名	品名	価格	備考
1	GQS-VSS7B122	Snapshot 255	¥735,000 (税込)	論理的な複製イメージ (Snapshotイメージ) 取得ソフトウェア (Windows版/Linux版 統合メディア&1ライセンス)
2	GQS-VSS7B124	VolumeCopy 255	¥262,500 (税込)	物理的な複製 (Volume Copy) として取得するソフトウェア (Windows版/Linux版 統合メディア&1ライセンス)
3	GQS-VSS7B126	Turbo Performance	¥1,798,650 (税込)	データ転送レートを無効時よりも高速化するライセンス
4	GQS-VSS7B127	Thin Provisioning	¥157,500 (税込)	サーバに対して、物理容量より大きな容量をもつ仮想LUを提供可能にするライセンス
5	GQS-VSS7B128	IP Remote Mirror	¥1,116,150 (税込)	論理ドライブ (コピー元LU) のデータを別筐体のコピー先LU (Mirror) に非同期で書き込む機能のライセンス ※BR1200基本筐体毎に購入する必要があります。


・各ソフトウェアの詳細は、本項内「■ 制御ソフトウェア概要」を参照ください。



(2) -1-1 エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1650E)

＜ラックタイプ＞






エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1650E) 機器仕様

項目		エントリークラスディスクアレイ装置BR1650E	
筐体タイプ		ラックマウントタイプ	
形名	1年無償保証モデル	コントローラ筐体 (基本筐体)	ドライブ筐体 (増設筐体)
	3年無償保証モデル	GVOBR165-D***** GGOBR165-D*****	GVOBR165-E***** GGOBR165-E*****
ポートインターフェース	Fibre Channel	転送速度	8/4/2Gbps
		ポート数	標準8 (4/コントローラ), 最大16 (8/コントローラ)
	iSCSI 10G	ケーブル	マルチモードファイバークーブル (OM3)
		転送速度	10Gbps (10GBASE-SR)
	iSCSI 1G	ポート数	最大4 (2/コントローラ)
		ケーブル	マルチモードファイバークーブル (OM3)
搭載ドライブ (注1)	SAS	転送速度	1Gbps (1000BASE-T)
		ポート数	最大4 (2/コントローラ)
	NL-SAS	ケーブル	Copperケーブル
	SSD	転送速度	SFF (2.5型), 300GB (15k min ⁻¹), 300GB/600GB/900GB (10k min ⁻¹)
	最大搭載数/筐体	最大搭載数/システム	LFF (3.5型), 2TB/3TB (7.2k min ⁻¹) SFF (2.5型), 200GB/400GB (注9)
	最大搭載数/システム	最大搭載数/システム	SFF用: 24, LFF用: 12 240
サポートRAIDレベル (注2)		RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0	
物理記憶容量 (注3)	SAS 15k	575GB ~ 69TB	
	SAS 10k	575GB ~ 211.1TB	
	NL-SAS 7.2k	3.9TB ~ 704.6TB	
コントローラ		デュアルコントローラ (標準)	
キャッシュ	容量 (注4)	8GB/コントローラ×2	
	管理方式	Read / Writeキャッシュ, Mirrored Writeキャッシュ (デュアルコントローラ)	
データ保証方式		データバス: スループット, キャッシュメモリ: ECC (1ビット訂正, 2ビット検出), ドライブ: 8バイトデータ保証コード, 障害予測機能, データミックスバ機能	
冗長性	スベアドライブ	オプション: 最大30台, 搭載位置自由	
	冗長コントローラ	標準搭載	
	冗長電源	標準搭載	
ホットリプレイス/可能部位		コントローラ (デュアルコントローラ時), ドライブ, 電源, ネットワーク, ファームウェア (注5)	
障害通報/保守		Storage Navigator Modular2, E-mailおよびLAN (SNMP) による障害通知, E-Mail ASSIST (注6)	
		管理用LANポート: 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) ×1/コントローラ (注8), IPv4/IPv6対応	
		保守専用LANポート ×1/コントローラ (管理用LANポートとは別に搭載), IPv4/IPv6対応	
外形寸法 (W×D×H:mm) / EIA規格ユニット数		483×770×88.4 / 2U	483×545×88.4 / 2U
質量	SFF用	約40kg	約23kg
	LFF用	約43kg	約27kg
電源仕様	入力電圧 (周波数)	単相 AC100~120Vまたは AC200~240V+6%/-11% (50/60Hz)	
	所要電力	SFF用	820VA / 770W
		LFF用	700VA / 650W
環境仕様	温度条件 (°C)	動作時: 10~40°C, 非動作時: -10~50°C	
	湿度条件 (%) (結露不可)	動作時: 8~80%, 非動作時: 8~90%	
省エネ法に基づく表示	区分	N	
	エネルギー消費効率 (注7) (2011年度規定)	SFF構成: 0.015 LFF構成: 0.0060	
	標準添付	(1) Basic Operating System for Modular ・Storage Navigator Modular 2 ・Performance Monitor ・Cache Residency Manager ・SNMP Agent Support Function ・Password Protection (2) Power Saving (3) Dynamic Provisioning (4) LUN Manager	
	有償オプション	(1) ShadowImage in-system replication (2) Copy-on-write SnapShot (3) Modular Volume Migration (4) Cache Partition Manager (5) Account Authentication (6) Audit Logging (7) Data Retention Utility (8) Dynamic Tiering (注9)	
	有償オプション	(1) ShadowImage in-system replication (2) Copy-on-write SnapShot (3) Modular Volume Migration (4) Cache Partition Manager (5) Account Authentication (6) Audit Logging (7) Data Retention Utility (8) Dynamic Tiering (注9)	


- (注1) コントローラ (基本) 筐体は、スベアドライブ1台を含む最小3台からのドライブ搭載となります。ドライブ (増設) 筐体は、最小1台からのドライブ搭載となります。ただし、導入サービス (RAID設定サービス) を手配する場合は、ドライブ台数を必ず3台以上購入してください。
- (注2) RAID1, RAID5, RAID6およびRAID1+0は、冗長性を持たせることによりデータ信頼性を高めておりますが、ホストおよびアレイサブシステムのハード、ソフトの不慮による障害、あるいは人的ミスによりデータを消滅させてしまう危険性があります。従って、万が一のデータ消滅の際のデータ回復のため、全データのバックアップはお客様ご自身で定期的に必ず実施してください。
- (注3) 本容量は接続するサーバーの管理領域を含み、1kバイト=1000バイトとして計算した数値です。
- (注4) 1kB=1024バイトとして計算した数値です。
- (注5) ファームウェアのオン中交換に関する注意事項は「2.5 ファームウェアアップデートサービス」を参照してください。
- (注6) BR1650Eの導入時は必ず障害自動通報の導入を行ってください。
a-Box経由のE-Mail ASSISTをサポートします。BS320のSVP中継によるASSIST通報には対応していません。
- (注7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
- (注8) コントローラのユーザ管理用LANポート (Hi-Command/Storage Navigator Modular等接続) および保守用LANポートのネゴシエーションモード (10M/100M/1G/半2重/全2重) は、オートネゴシエーションモードのみ対応しています。したがって、コントローラにはオートネゴシエーションモードをサポートした機器と接続してください。コントローラに接続したネットワークカードやネットワークスイッチのネゴシエーションモードは、オートネゴシエーションモードに設定してご使用ください。【ご参考】ネゴシエーションモードを固定モードで接続した場合、通信のスループットやレスポンスの性能が低下したり、通信できなかつたりする恐れがあります。コントローラと接続する機器の通信モードが固定モードの場合、コントローラの通信モードはEthernet規格に従い半2重になります。したがって、コントローラと接続する機器の通信モードが全2重に設定されていた場合、通信モードがコントローラと機器間で不一致となり、通信が不安定になります。
- (注9) SSD 200GB/400GB、またはDynamic Tieringを使用する場合、ファームウェアバージョンが0930/A以降である必要があります。必ずファームウェアバージョンを確認してください。




エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1650E) 外観図

■前面 (基本筐体／増設筐体)

●LFF (3.5型) モデル




●SFF (2.5型) モデル





■背面 (基本筐体／増設筐体)

●基本筐体 (LFF (3.5型) モデル／SFF (2.5型) モデル)




●増設筐体 (LFF (3.5型) モデル／SFF (2.5型) モデル)





管理ツール および オプションソフトウェア

項番	P. P. 名		機能概略
1	Basic Operating System for Modular (標準添付)	Storage Navigator Modular2	ディスクアレイ装置の状態の参照やRAID/LUおよび各種機能の設定を行う管理プログラム。
		SNMP Agent Support Function	SNMPエージェント支援制御機能
		Password Protection	ディスクアレイ装置にユーザIDとパスワードを登録することにより、Storage Navigator Modular2を使用してディスクアレイ装置の設定を行うユーザを限定する機能。
		Cache Residency Manager	指定LUをキャッシュに常駐させる機能。
		Performance Monitor	Storage Navigator Modular2を使用して、ディスクアレイ装置の性能情報をモニタリングし、グラフ表示および結果をCSVファイルにて出力する機能。
2	LUN Manager (標準添付)		1ポートに複数OS接続を可能にする機能。 ホストグループ毎に自由なLU番号の割当てが可能。
3	Power Saving (標準添付)		筐体内のドライブをスピンドアウンさせて消費電力を低減する機能。
4	Dynamic Provisioning (標準添付)		上位ホストに対して、物理容量とは独立した仮想ボリューム容量を提供する機能。
5	Dynamic Tiering (有償オプション)		複数のメディアを組み合わせることでボリュームを階層化し、データのアクセス頻度に応じてデータを再配置する機能。
6	ShadowImage in-system replication (有償オプション)		アレイ装置内に論理ボリュームのレプリカを作成する機能。
7	Copy-on-write SnapShot (有償オプション)		アレイ装置内のコピー機能。LUの差分データの複製を作成。
8	Cache Partition Manager (有償オプション)		キャッシュ領域に対してリソースを論理分割する機能。
9	Account Authentication (有償オプション)		ユーザが登録するアカウント情報によりBR1650E/BR1650Sへの認証と装置内リソースへのアクセス制御を行う機能。
10	Audit Logging (有償オプション)		設定操作に対して監査用syslogを生成する機能。
11	Data Retention Utility (有償オプション)		LU（論理ユニット）に対し、アクセス属性（Read Onlyなど）を設定する機能。
12	Modular Volume Migration (有償オプション)		筐体内で論理ボリュームを別のRAIDグループに移動する機能。



エントリークラスディスクアレイ装置（BR1650E） 構成図

(1) おまかせ安心モデル（5年）

モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FC ケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張 ボード					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GGOBR165-DL48NN5	¥5,180,280 (税抜) ¥4,933,600
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2					GGOBR165-DS48NN5	¥5,180,280 (税抜) ¥4,933,600
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GGOBR165-ELNNNN5	¥1,300,740 (税抜) ¥1,238,800
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GGOBR165-ESNNNN5	¥1,300,740 (税抜) ¥1,238,800

各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2, AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブルx2(※3)

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付

(2) おまかせ安心モデル（4年）

モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ボード					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GGOBR165-DL48NN4	¥4,817,400 (税抜) ¥4,588,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2					GGOBR165-DS48NN4	¥4,817,400 (税抜) ¥4,588,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GGOBR165-ELNNNN4	¥1,118,040 (税抜) ¥1,064,800
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GGOBR165-ESNNNN4	¥1,118,040 (税抜) ¥1,064,800

各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2, AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブルx2(※3)

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付

(3) おまかせ安心モデル（3年）


モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ボード					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 8GB (4GBx2)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GGOBR165-DL48NN3	¥4,454,520 (税抜) ¥4,242,400
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 8GB (4GBx2)]x2					GGOBR165-DS48NN3	¥4,454,520 (税抜) ¥4,242,400
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GGOBR165-ELNNNN3	¥935,340 (税抜) ¥890,800
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GGOBR165-ESNNNN3	¥935,340 (税抜) ¥890,800

各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2, AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブルx2(※3)

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付



（4）3年無償保証モデル＜無償保証サービス（1～3年目出張修理）＞【サーバメンテナンスパック対応】

モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GGOBR165-DL48NNN	¥4,061,400 (税抜) ¥3,868,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2					GGOBR165-DS48NNN	¥4,061,400 (税抜) ¥3,868,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GGOBR165-ELNNNNN	¥735,000 (税抜) ¥700,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GGOBR165-ESNNNNN	¥735,000 (税抜) ¥700,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブル 1x2, AC100V電源ケーブル 1x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブル 1x2(※3)						

*1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 基本筐体のみ添付

*3: 増設筐体のみ添付

（5）1年無償保証モデル＜無償保証サービス（1年目維持保守）＞

モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GVOBR165-DL48NNN	¥3,765,300 (税抜) ¥3,586,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2					GVOBR165-DS48NNN	¥3,765,300 (税抜) ¥3,586,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GVOBR165-ELNNNNN	¥675,150 (税抜) ¥643,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GVOBR165-ESNNNNN	¥675,150 (税抜) ¥643,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブル 1x2, AC100V電源ケーブル 1x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブル 1x2(※3)						

*1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 基本筐体のみ添付

*3: 増設筐体のみ添付

（6）ロングライフサポートモデル（3年無償保証）(*4)


モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2	選択 *	選択 (*)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GGOBR165-DL48NNL	¥4,061,400 (税抜) ¥3,868,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2					GGOBR165-DS48NNL	¥4,061,400 (税抜) ¥3,868,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (*)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GGOBR165-ELNNNNN	¥735,000 (税抜) ¥700,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GGOBR165-ESNNNNN	¥735,000 (税抜) ¥700,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(*2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(*2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブル 1x2, AC100V電源ケーブル 1x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(*2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能) (*2), Power Saving (消費電力低減機能) (*2), LUN Manager (*2), ENCケーブル 1x2 (*3)						

*1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 基本筐体のみ添付

*3: 増設筐体のみ添付

*4: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



(7) ロングライフサポートモデル（1年無償保証）（*4）


モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ 構成	電源	FC ケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5 型ドライブ モデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5 型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GVOBR165-DL48NNL	¥3,765,300 (税抜) ¥3,586,000
2.5 型ドライブ モデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5 型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:8GB(4GBx2)]x2					GVOBR165-DS48NNL	¥3,765,300 (税抜) ¥3,586,000
BR1650増設筐体								
3.5 型ドライブ モデル ドライブレス	3.5 型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GVOBR165-ELNNNNN	¥675,150 (税抜) ¥643,000
2.5 型ドライブ モデル ドライブレス	2.5 型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GVOBR165-ESNNNNN	¥675,150 (税抜) ¥643,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2, AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブルx2(※3)						

*1：内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：基本筐体のみ添付

*3：増設筐体のみ添付

*4：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

おまかせ安心モデル(5年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650E基本筐体毎に必須となります。
BR1650Eと併せて手配願います。

選択
Fibreケーブル [5.0m]
基本筐体に4本標準添付されます。

Fibreケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

選択
エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 3.5型ドライブ 12" イ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ホスト/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-DL48NN5) ¥5,180,280 (税込)

エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 2.5型ドライブ 24" イ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ホスト/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-DS48NN5) ¥5,180,280 (税込)

拡張インフェイスボード (a) へ

内蔵ドライブ (a) へ

制御ソフトウェアへ

選択
ENCケーブル [1.0m]
増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B16S3) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16S5) ¥107,100 (税込)

選択
エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[3.5型ドライブ 12" イ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-ELNNNN5) ¥1,300,740 (税込)

エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[2.5型ドライブ 24" イ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-ESNNNN5) ¥1,300,740 (税込)

内蔵ドライブ (a) へ

おまかせ安心モデル(4年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650E基本筐体毎に必須となります。
BR1650Eと併せて手配願います。

選択
Fibreケーブル [5.0m]
基本筐体に4本標準添付されます。

Fibreケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

選択
エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 3.5型ドライブ 12" イ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ホスト/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-DL48NN4) ¥4,817,400 (税込)

エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 2.5型ドライブ 24" イ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ホスト/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-DS48NN4) ¥4,817,400 (税込)

拡張インフェイスボード (a) へ

内蔵ドライブ (a) へ

制御ソフトウェアへ

選択
ENCケーブル [1.0m]
増設筐体に2本標準添付されます。


ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B16S3) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16S5) ¥107,100 (税込)

選択
エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[3.5型ドライブ 12" イ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-ELNNNN4) ¥1,118,040 (税込)

エンタリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[2.5型ドライブ 24" イ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-ESNNNN4) ¥1,118,040 (税込)

内蔵ドライブ (a) へ



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。


おまかせ安心モデル(3年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650E基本筐体毎に必須となります。
BR1650Eと併せて手配願います。





RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650E基本筐体毎に必須となります。
BR1650Eと併せて手配願います。

選択 Fibreケーブル [5.0m]
基本筐体に4本標準添付されます。

Fibreケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 3.5型ドライブ 12インチ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-DL48NNN) ¥4,061,400 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 2.5型ドライブ 24インチ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-DS48NNN) ¥4,061,400 (税込)

拡張インターフェースボード (b) へ
内蔵ドライブ (b) へ
制御ソフトウェアへ

選択

ENCケーブル [1.0m]
増設筐体に2本標準添付されます。
ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B16S3) ¥75,600 (税込)
ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16S5) ¥107,100 (税込)

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[3.5型ドライブ 12インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-ELNNNNN) ¥735,000 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[2.5型ドライブ 24インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR165-ESNNNNN) ¥735,000 (税込)

内蔵ドライブ (b) へ

1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650E基本筐体毎に必須となります。
BR1650Eと併せて手配願います。

選択 Fibreケーブル [5.0m]
基本筐体に4本標準添付されます。

Fibreケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 3.5型ドライブ 12インチ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR165-DL48NNN) ¥3,765,300 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 8GBキャッシュ/コントローラ, 2.5型ドライブ 24インチ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR165-DS48NNN) ¥3,765,300 (税込)

拡張インターフェースボード (c) へ
内蔵ドライブ (c) へ
制御ソフトウェアへ

選択


ENCケーブル [1.0m]
増設筐体に2本標準添付されます。
ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B16S3) ¥75,600 (税込)
ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16S5) ¥107,100 (税込)

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[3.5型ドライブ 12インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR165-ELNNNNN) ¥675,150 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E) [増設筐体]
[2.5型ドライブ 24インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR165-ESNNNNN) ¥675,150 (税込)

内蔵ドライブ (c) へ



・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1 [ロングライフサポートモデル]

RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]


RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

ロングライフサポートモデル 3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650E基本筐体毎に必須となります。
BR1650Eと併せて手配願います。





ロングライフサポートモデル 1年無償保証モデル


必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650E基本筐体毎に必須となります。
BR1650Eと併せて手配願います。







・表記の価格は、希望小売価格です。


－ 拡張インターフェースボード接続図 (b) － [BR1650E]


BR1650E 基本筐体



＜ご注意＞

- コントローラAとコントローラBの構成（拡張ポート数）は同一構成としてください。





・表記の価格は、希望小売価格です。


－ 拡張インターフェースボード接続図 (c) － [BR1650E]


BR1650E 基本筐体



＜ご注意＞

- コントローラAとコントローラBの構成（拡張ポート数）は同一構成としてください。







・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵ドライブ接続図 (a)

[BR1650E用]







・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 内蔵ドライブ接続図 (b) －

【BR1650E用】







・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 内蔵ドライブ接続図 (c) －

【BR1650E用】






・表記の価格は、希望小売価格です。


－ 内蔵ドライブ接続図 (d) －


【BR1650E用】



－ 内蔵ドライブ接続図 (e) －

【BR1650E用】






・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 制御ソフトウェア －

項番	形名	品名	価格	備考
1	GVS-ESU9PCP2A	Cache Partition Manager	¥420,000(税込)	キャッシュ領域に対してリソースを論理分割する機能。
2	GVS-ESU9PAA2A	Account Authentication	¥126,000(税込)	ユーザが登録するアカウント情報によりBR1650E/BR1650Sへの認証と装置内リソースへのアクセス制御を行う機能。
3	GVS-ESU9PAL2A	Audit Logging	¥126,000(税込)	設定操作に対して監査用syslogを生成する機能。
4	GVS-ESU9PDR2A	Data Retention Utility	¥840,000(税込)	LU（論理ユニット）に対し、アクセス属性（Read Onlyなど）を設定する機能。
5	GVS-ESU9PSR2A	Copy-on-write SnapShot	¥693,000(税込)	アレイ装置内のコピー機能。LUの差分データの複製を作成。
6	GVS-ESU9PSH2A	ShadowImage in-system replication	¥693,000(税込)	アレイ装置内に論理ボリュームのレプリカを作成する機能。
7	GVS-ESU9PMV2A	Modular Volume Migration	¥315,000(税込)	筐体内で論理ボリュームを別のRAIDグループに移動する機能。
8	GVS-ESU9PDT2A	Dynamic Tiering	¥346,500(税込)	複数のメディアを組み合わせてボリュームを階層化し、データのアクセス頻度に応じてデータを再配置する機能。

・各ソフトウェアの詳細は、HCDN「エントリークラスディスクアレイ装置BR1650E、BR1650Sのご紹介」を参照ください。



エントリークラスディスクアレイ装置（BR1650）注意事項・制限事項

■ システム構築上の注意事項


システム構築に際しては、以下にご注意ください。

- BR1650は、BladeSymphonyのWindows, Linuxサーバブレード、HA8000サーバに対応します。
- BR1650は、外付けFibre Channelスイッチを使用したシステム構成は未サポートです。外付けFibre Channelスイッチを使用したシステム構成を組む場合は、HUS100シリーズを選択してください。
- BR1650は、外付けLANスイッチを使用したiSCSI接続のシステム構成は未サポートです。
- BR1650本体には、Basic Operating System for Modular (以下BOSM)、Power Saving、Dynamic Provisioning、LUN Managerが1式添付となります。ソフトウェアの必要ライセンス数は本体装置毎に1式になります。複数のPCから管理する場合であっても本体装置が1台なら1式のライセンスとなります。
- BR1650はデュアルコントローラ構成において、ホットスタンバイモードをサポートしていません。
- BR1650はRAIDグループ拡張機能をサポートします。
- BR1650は装置の管理用・保守用ポートとしてLAN接続(ネットワークポート)のみサポートしております。RS232C接続をサポートしていません。
- BR1650はコピーバックレス機能をサポートしていますが、障害ドライブを交換した際、必ずコピーバックレスとなる訳ではありません。
- BR1650の1Gbps iSCSIインタフェースを上位ホストと接続する場合、以下のLANケーブルを推奨します。

項	(情報事) 形名	品名	備考
1	GH-LN7E05	カテゴリ5エンハンスケーブル, 5m	
2	GH-LN7E10	カテゴリ5エンハンスケーブル, 10m	
3	GH-LN7E20	カテゴリ5エンハンスケーブル, 20m	

- BR1650では、停電時のキャッシュメモリのバックアップを従来のバッテリーバックアップ方式から不揮発メモリ(フラッシュメモリ)退避方式に変更しました。(フラッシュバックアップ機能)

BR1650では、コントローラごとにバッテリーとフラッシュメモリを搭載します。停電等が発生しAC入力遮断した場合、10m秒以内の停電であればシステムは継続稼働します。10m秒を超える停電の場合、システムへの電源供給は遮断されますが、キャッシュ上のデータはフラッシュメモリへ退避処理を行います。




停電時のキャッシュメモリのバックアップ動作

フラッシュメモリへの退避処理を一度行くと、バッテリー容量を50%消費します。停電復旧後、バッテリー容量が100%に回復するまで約90分かかります。バッテリー容量が0%の場合、100%に回復するまで約3時間かかります。

また、バッテリー容量が50%以下の場合、システムはキャッシュメモリを使用しないライトスルーモードで動作するため、上位サーバへの応答性能が低下します。電源復旧時、フラッシュメモリからキャッシュメモリにデータをリストアするため、アレイ装置立ち上げ時間が通常よりも数分長くなります。

なお、システムをUPSと連動させた場合、通常の計画停止（キャッシュ上のデータをドライブに格納した後、シャットダウン処理を実行）を行います。




(11) BR1650は、EDEカードまたはDFEカードを搭載した専用UPSと電源連動することができます。BR1650および専用UPSは、以下の連動モード設定および接続構成で使用してください。

(*) 従来のBR1600では、モード設定をコントローラ(基本)筐体にあるロータリースイッチで切り換えていました。BR1650ではStorage Navigator Modular 2から電源連動モードを設定します。


① UPS連動モード1

- ・BR1650の電源#0をUPSに、電源#1を外部のAC電源に接続してください。
- ・UPS連動ケーブルは、コントローラ#0に接続してください。



② UPS連動モード3

- ・BR1650の電源#0と電源#1を別々のUPSに接続してください。
- ・UPS連動ケーブルは、コントローラ#0には電源#0と接続したUPSを、コントローラ#1には電源#1と接続したUPSを、それぞれ接続してください。



(12) BR1650は、MLC (Multiple Level Cell) 方式のSSDを採用します。

①書き込み容量制限

MLC方式は容量と価格でメリットがありますが、最大書き込み容量に制限のある寿命部品です。そこでBR1650では書き込み容量を監視し、書き込み容量が寿命の90%(または設定した値)に達したら交換を促す通知を発行します。

なお、SSDが最大書き込み容量に達した場合は、保証期間内や保守契約期間内であっても無償交換は行いません。


②保管時の注意

保管時の注意書き込み容量が増加すると電源オフ状態(注1)でのデータ保持期間が短くなり、書かれているデータが読み出せなくなります。SSDを保管する場合、継続して3ヶ月以上電源オフ状態にしないよう注意してください。この場合、保証及び保守契約による交換の対象になりません。

(注1) : SSDの搭載されている筐体が電源オフの状態、またはSSDを筐体から取り外した状態

(13) ラック搭載制限

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・筐体標準添付のENCケーブル(1m)を使用する場合、筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- ・筐体間の空きスペースを2U以上、またはラックまたぎで筐体接続する場合、オプションのENCケーブル(3m, 5m)を使用可能です。ただし、ケーブルの曲げ半径(R>30mm)とし、ケーブルとコネクタに負荷をかけないように接続してください。



稼働中の増設／設定

以下に示す設定／変更は、ディスクアレイ装置の稼働（オンライン）中に実施することができます。なお、設定／変更を行う際にはHitachi Storage Navigator Modular 2を使用します。そのため、Hitachi Storage Navigator Modular 2が動作する環境をユーザ側でご用意して頂く必要があります。

＜増設＞

- ドライブ増設
- RAIDグループ設定、LU設定／LUフォーマット
但し、サーバから追加したLUがオンライン中で認識されるかどうかはサーバOSの仕様に依ります。
- ドライブ筐体の増設
- LUマッピング、ポートマッピング、Fibre情報（転送速度、トポロジ、ポートID）/iSCSI情報の設定
- コントローラの管理用LAN ポートのIP アドレス設定

＜減設＞

- ドライブ減設（コントローラ筐体のシステムドライブ（スロット#0～#4）を除く）

上記以外は、アレイ装置の再起動が必要な場合があります。

デュアルコントローラに関する注意事項

BR1650Iはデュアルコントローラ構成のみをサポートします。アレイ装置の設定において、両コントローラの、ポートID、IPアドレス以外は必ず同じ値を設定して下さい。

ドライブ

（１）装置構成

- BR1650E/BR1650Sでは、RAIDグループによってドライブ群を論理的に分割し、RAIDグループ内に容量を指定してLU(Logical Unit)を作成します。RAIDグループは装置内部の設定情報であり、ホストインタフェース上には見えません。これらのインタフェース上ではLUのみが見えます。RAIDグループ毎にRAIDレベルを設定可能で、RAIDグループを跨ってLUを作成することはできません。
- コントローラ筐体の先頭から5台（#0～#4）のドライブスロットには、SAS HDD、NL-SAS HDD、SSDのいずれか同一種別のドライブを搭載してください。異なる種別のドライブの混在は出来ません。
- SAS HDD、NL-SAS HDD、SSDは同じRAIDグループ内に混在させることはできません。

（２）RAIDグループ

- 同容量のドライブ群を指定して1個のRAIDグループを設定できます。使用するディスク数は、RAIDレベルによって異なります。

表 1 RAID レベル


RAIDレベル	RAIDグループを構成するドライブ台数	備考
RAID6 (nD+2P)	(n+2) の倍数 (n=2～28)	
RAID5 (nD+1P)	(n+1) の倍数 (n=2～15)	
RAID1 (1D+1D)	2の倍数	
RAID1+0 (nD+nP)	2nの倍数 (n=2～8)	

任意のRAIDグループを削除することができます。

削除対象となるRAIDグループ内の全てのLUが削除されます (Storage Navigator Modular2の画面で確認ダイアログが表示されます)。一度削除したRAIDグループは、元には戻せませんのでご注意ください。削除したいRAIDグループ内のLUが、LU統合されている場合、統合を解除しないとRAIDグループの削除はできません。

活線挿抜について


- ドライブ、電源は、システムを止めることなく活線挿抜することができます。
- コントローラは冗長化されている場合のみ、活線挿抜することが可能です。



（２）-１-２ エントリークラスディスクアレイ装置（BR1650S）

＜ラックタイプ＞






エントリークラスディスクアレイ装置（BR1650S） 機器仕様

項目		エントリークラスディスクアレイ装置BR1650S	
筐体タイプ		ラックマウントタイプ	
形名	1年無償保証モデル	FCモデル: GVOBR163-D***** / iSCSIモデル: GVOBR163-A*****	ドライブ筐体 (増設筐体)
	3年無償保証モデル	FCモデル: GGOBR163-D***** / iSCSIモデル: GGOBR163-A*****	GGOBR163-E*****
インターフェイス	Fibre Channel	転送速度	8/4/2Gbps
		ポート数	FCモデル: 標準8 (4/コントローラ) / iSCSIモデル: 最大8 (4/コントローラ) (注9)
	iSCSI 10G	ケーブル	マルチモードファイバークケーブル (OM3)
		転送速度	10Gbps (10GBASE-SR)
	iSCSI 1G	ポート数	FCモデル: 最大4 (2/コントローラ)
		ケーブル	マルチモードファイバークケーブル (OM3)
	iSCSI 1G	転送速度	1Gbps (1000BASE-T)
		ポート数	FCモデル: 最大4 (2/コントローラ) / iSCSIモデル: 標準4 (2/コントローラ)
搭載ドライブ (注1)	SAS	ケーブル	Copperケーブル
	NL-SAS		SFF (2.5型), 300GB (15k min ⁻¹), 300GB/600GB/900GB (10k min ⁻¹)
	SSD		LFF (3.5型), 2TB/3TB (7.2k min ⁻¹)
	最大搭載数/筐体		SFF (2.5型), 200GB/400GB (注10)
	最大搭載数/システム		SFF用: 24, LFF用: 12
サポートRAIDレベル (注2)			I20
			RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0
物理記憶容量 (注3)	SAS 15k		575GB ~ 34.5TB
	SAS 10k		575GB ~ 105.5TB
	NL-SAS 7.2k		3.9TB ~ 352.3TB
コントローラ			デュアルコントローラ (標準)
キャッシュ	容量 (注4)		4GB/コントローラ×2
	管理方式		Read / Writeキャッシュ, Mirrored Writeキャッシュ (デュアルコントローラ)
データ保証方式		データバス: スループット, キャッシュメモリ: ECC (1ビット訂正, 2ビット検出), ドライブ: 8ビットデータ保証コード, 障害予測機能, ディスクスベア機能	
冗長性	スベアドライブ	オプション: 最大15台, 搭載位置自由	
	冗長コントローラ	標準搭載	
	冗長電源	標準搭載	
ホットスワップ/可能部位		コントローラ (デュアルコントローラ時), ドライブ, 電源, ホストコネクタ, ファームウェア (注5)	
障害通報/保守		Storage Navigator Modular2, E-mailおよびLAN (SNMP) による障害通知, E-Mail ASSIST (注6)	
		管理用LANポート: 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) ×1/コントローラ (注8), IPv4/IPv6対応	
		保守専用LANポート ×1/コントローラ (管理用LANポートとは別に搭載), IPv4/IPv6対応	
外形寸法 (W×D×H:mm) / EIA規格ユニット数		483×770×88.4 / 2U	483×545×88.4 / 2U
質量	SFF用	約40kg	約23kg
	LFF用	約43kg	約27kg
電源仕様	入力電圧 (周波数)	単相 AC100~120Vまたは AC200~240V+6%/-11% (50/60Hz)	
	所要電力	SFF用	820VA / 770W
		LFF用	700VA / 650W
環境仕様	温度条件 (°C)	動作時: 10~40°C, 非動作時: -10~50°C	
	湿度条件 (%) (結露不可)	動作時: 8~80%, 非動作時: 8~90%	
省エネ法に基づく表示	区分	N	
	エネルギー消費効率 (注7) (2011年度規定)	SFF構成: 0.016 LFF構成: 0.0067	
サポート機能	標準添付	(1) Basic Operating System for Modular ・Storage Navigator Modular 2 ・Performance Monitor ・Cache Residency Manager ・SNMP Agent Support Function ・Password Protection (2) Power Saving (3) Dynamic Provisioning (4) LUN Manager	
	有償オプション	(1) ShadowImage in-system replication (2) Copy-on-write SnapShot (3) Modular Volume Migration (4) Cache Partition Manager (5) Account Authentication (6) Audit Logging (7) Data Retention Utility (8) Fibre Channel Option (注9) (9) Dynamic Tiering (注10)	


- (注1) コントローラ (基本) 筐体は、スベアドライブ1台を含む最小3台からのドライブ搭載となります。ドライブ (増設) 筐体は、最小1台からのドライブ搭載となります。ただし、導入サービス (RAID設定サービス) を手配する場合は、ドライブ台数を必ず3台以上購入してください。
- (注2) RAID1, RAID5, RAID6およびRAID1+0は、冗長性を持たせることによりデータ信頼性を高めておりますが、ホストおよびアレイサブシステムのハード、ソフトの不慮による障害、あるいは人的ミスによりデータを消滅させてしまう危険性があります。従って、万が一のデータ消滅の際のデータ回復のため、全データのバックアップはお客様ご自身で定期的に必ず実施してください。
- (注3) 本容量は接続するサーバの管理領域を含み、1kバイト=1000バイトとして計算した数値です。
- (注4) 1kB=1024バイトとして計算した数値です。
- (注5) ファームウェアのオン中交換に関する注意事項は「2.5 ファームウェアアップデートサービス」を参照してください。
- (注6) BR1650Eの導入時は必ず障害自動通報の導入を行ってください。
- (注7) a-Box経由のE-Mail ASSISTをサポートします。BS320のSVP中継によるASSIST通報には対応しておりません。
- (注8) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
- (注9) コントローラのユーザ管理用LANポート (Hi-Command/Storage Navigator Modular等接続) および保守用LANポートのネゴシエーションモード (10M/100M/1G/半2重/全2重) は、オートネゴシエーションモードのみ対応しています。したがって、コントローラにはオートネゴシエーションモードをサポートした機器と接続してください。
- (注10) コントローラに接続したネットワークカードやネットワークスイッチのネゴシエーションモードは、オートネゴシエーションモードに設定してご使用ください。[ご参考] ネゴシエーションモードを固定モードで接続した場合、通信のスループットやレスポンスの性能が低下したり、通信できなかつたりする恐れがあります。コントローラと接続する機器の通信モードが固定モードの場合、コントローラの通信モードはEthernet規格に従い半2重になります。したがって、コントローラと接続する機器の通信モードが全2重に設定されていた場合、通信モードがコントローラと機器間で不一致となり、通信が不安定になります。
- (注9) BR1650SのiSCSIモデルでFibre Channelインターフェイス (オンボード) を使用する場合は、有償オプション「Fibre Channel Option (形名: GVS-ESU9PFC2A)」が必要です。
- (注10) SSD 200GB/400GB、またはDynamic Tieringを使用する場合、ファームウェアバージョンが0930/A以降である必要があります。必ずファームウェアバージョンを確認してください。




エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1650S) 外観図

■前面 (基本筐体／増設筐体)

●LFF (3.5型) モデル




●SFF (2.5型) モデル





■背面 (基本筐体／増設筐体)

●基本筐体 (LFF (3.5型) モデル／SFF (2.5型) モデル)




●増設筐体 (LFF (3.5型) モデル／SFF (2.5型) モデル)





管理ツール および オプションソフトウェア

項番	P. P. 名		機能概略
1	Basic Operating System for Modular (標準添付)	Storage Navigator Modular2	ディスクアレイ装置の状態の参照やRAID/LUおよび各種機能の設定を行う管理プログラム。
		SNMP Agent Support Function	SNMPエージェント支援制御機能
		Password Protection	ディスクアレイ装置にユーザIDとパスワードを登録することにより、Storage Navigator Modular2を使用してディスクアレイ装置の設定を行うユーザを限定する機能。
		Cache Residency Manager	指定LUをキャッシュに常駐させる機能。
		Performance Monitor	Storage Navigator Modular2を使用して、ディスクアレイ装置の性能情報をモニタリングし、グラフ表示および結果をCSVファイルにて出力する機能。
2	LUN Manager (標準添付)		1ポートに複数OS接続を可能にする機能。 ホストグループ毎に自由なLU番号の割当てが可能。
3	Power Saving (標準添付)		筐体内のドライブをスピンドアウンさせて消費電力を低減する機能。
4	Dynamic Provisioning (標準添付)		上位ホストに対して、物理容量とは独立した仮想ボリューム容量を提供する機能。
5	Dynamic Tiering (有償オプション)		複数のメディアを組み合わせることでボリュームを階層化し、データのアクセス頻度に応じてデータを再配置する機能。
6	ShadowImage in-system replication (有償オプション)		アレイ装置内に論理ボリュームのレプリカを作成する機能。
7	Copy-on-write SnapShot (有償オプション)		アレイ装置内のコピー機能。LUの差分データの複製を作成。
8	Cache Partition Manager (有償オプション)		キャッシュ領域に対してリソースを論理分割する機能。
9	Account Authentication (有償オプション)		ユーザが登録するアカウント情報によりBR1650E/BR1650Sへの認証と装置内リソースへのアクセス制御を行う機能。
10	Audit Logging (有償オプション)		設定操作に対して監査用syslogを生成する機能。
11	Data Retention Utility (有償オプション)		LU（論理ユニット）に対し、アクセス属性（Read Onlyなど）を設定する機能。
12	Modular Volume Migration (有償オプション)		筐体内で論理ボリュームを別のRAIDグループに移動する機能。



エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1650S) 構成図

■ BR1650S FCモデル

(1) おまかせ安心モデル (5年)

モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-DL44NN5	¥2,524,620 (税抜) ¥2,404,400
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2					GG0BR163-DS44NN5	¥2,524,620 (税抜) ¥2,404,400
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	1/0モジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNN5	¥968,730 (税抜) ¥922,600
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	1/0モジュール(ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNN5	¥968,730 (税抜) ¥922,600
各モデル共通仕様	標準搭載品		管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)					
	標準添付品		AC200V電源ケーブル 1x2、AC100V電源ケーブル 1x2、ラックレールキット、ベゼル、Basic Operating System for Modular(※2)、Fibre Channel Option(※2)、Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2)、Power Saving(消費電力低減機能)(※2)、LUN Manager(※2)、ENCケーブル 1x2(※3)					

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: 基本筐体のみ添付
 ※3: 増設筐体のみ添付

(2) おまかせ安心モデル (4年)


モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-DL44NN4	¥2,348,220 (税抜) ¥2,236,400
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2					GG0BR163-DS44NN4	¥2,348,220 (税抜) ¥2,236,400
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	1/0モジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNN4	¥855,330 (税抜) ¥814,600
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	1/0モジュール(ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNN4	¥855,330 (税抜) ¥814,600
各モデル共通仕様	標準搭載品		管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)					
	標準添付品		AC200V電源ケーブル 1x2, AC100V電源ケーブル 1x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Fibre Channel Option(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能) (※2), Power Saving(消費電力低減機能) (※2), LUN Manager(※2), ENCケーブル 1x2(※3)					

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: 基本筐体のみ添付
 ※3: 増設筐体のみ添付

(3) おまかせ安心モデル (3年)

モデル	筐体	ディスクアレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-DL44NN3	¥2,171,820 (税抜) ¥2,068,400
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2					GG0BR163-DS44NN3	¥2,171,820 (税抜) ¥2,068,400
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	1/0モジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNN3	¥741,930 (税抜) ¥706,600
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	1/0モジュール(ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNN3	¥741,930 (税抜) ¥706,600
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2, AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Fibre Channel Option(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブルx2(※3)						

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 ※2: 基本筐体のみ添付
 ※3: 増設筐体のみ添付



(4) 3年無償保証モデル＜無償保証サービス(1～3年目出張修理)＞【サーバメンテナンスパック対応】

モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択 ※1	選択 ※1	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-DL44NNN	¥1,986,600 (税抜)¥1,892,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2					GG0BR163-DS44NNN	¥1,986,600 (税抜)¥1,892,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 ※1	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNNN	¥624,750 (税抜)¥595,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNNN	¥624,750 (税抜)¥595,000
各モデル共通仕様	標準搭載品		管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)					
	標準添付品		AC200V電源ケーブル 1x2, AC100V電源ケーブル 1x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Fibre Channel Option(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブル 1x2(※3)					

*1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 基本筐体のみ添付

*3: 増設筐体のみ添付

(5) 1年無償保証モデル＜無償保証サービス(1年目維持保守)＞

モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GV0BR163-DL44NNN	¥1,866,900 (税抜) ¥1,778,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2					GV0BR163-DS44NNN	¥1,866,900 (税抜) ¥1,778,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GV0BR163-ELNNNNN	¥574,350 (税抜) ¥547,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GV0BR163-ESNNNNN	¥574,350 (税抜) ¥547,000
各モデル共通仕様	標準搭載品		管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)					
	標準添付品		AC200V電源ケーブルx2, AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Fibre Channel Option(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2), Power Saving(消費電力低減機能)(※2), LUN Manager(※2), ENCケーブルx2(※3)					

*1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 基本筐体のみ添付

*3: 増設筐体のみ添付

(6) ロングライフサポートモデル (3年無償保証) (※4)


モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5 型	デュアルコントローラ [FC (8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-DL44NNL	¥1,986,600 (税抜)¥1,892,000
2.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5 型	デュアルコントローラ [FC (8G) 1/Fx4]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2					GG0BR163-DS44NNL	¥1,986,600 (税抜)¥1,892,000
BR1650増設筐体								
3.5 型ドライブモデル ドライブレス	3.5 型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNNN	¥624,750 (税抜)¥595,000
2.5 型ドライブモデル ドライブレス	2.5 型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNNN	¥624,750 (税抜)¥595,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブル 1x2、AC100V電源ケーブル 1x2、ラックレールキット、ベゼル、Basic Operating System for Modular(※2)、Fibre Channel Option(※2)、Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2)、Power Saving(消費電力低減機能)(※2)、LUN Manager(※2)、ENCケーブル 1x2(※3)						

*1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: 基本筐体のみ添付

*3: 増設筐体のみ添付

*4: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



(7) ロングライフサポートモデル（1年無償保証）（*4）


モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:4GB(4GBx1)]x2	選択	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GV0BR163-DL44NNL	¥1,866,900 (税抜)¥1,778,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	デュアルコントローラ [FC(8G) 1/Fx4]x2 [MEM:4GB(4GBx1)]x2					GV0BR163-DS44NNL	¥1,866,900 (税抜)¥1,778,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GV0BR163-ELNNNNN	¥574,350 (税抜)¥547,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール(ENC) x2	—				GV0BR163-ESNNNNN	¥574,350 (税抜)¥547,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2、AC100V電源ケーブルx2、ラックレールキット、ベゼル、Basic Operating System for Modular(※2)、Fibre Channel Option(※2)、Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能)(※2)、Power Saving(消費電力低減機能)(※2)、LUN Manager(※2)、ENCケーブルx2(※3)						

*1：内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：基本筐体のみ添付

*3：増設筐体のみ添付

*4：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



■ BR1650S iSCSIモデル

(1) おまかせ安心モデル (5年)

モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-AL44NN5	¥2,524,620 (税抜) ¥2,404,400
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2				GG0BR163-AS44NN5	¥2,524,620 (税抜) ¥2,404,400
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	1/0モジュール (ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNN5	¥968,730 (税抜) ¥922,600
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	1/0モジュール (ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNN5	¥968,730 (税抜) ¥922,600
各モデル共通仕様	標準搭載品		管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) x1 / コントローラ (※2), 保守用LANポート x1 / コントローラ (※2)					
	標準添付品		AC200V電源ケーブル x2, AC100V電源ケーブル x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular (※2), Dynamic Provisioning (仮想ボリューム機能) (※2), Power Saving (消費電力低減機能) (※2), LUN Manager (※2), ENCケーブル x2 (※3)					

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付

(2) おまかせ安心モデル (4年)

モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ 構成	電源	FC ケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5 型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (1G) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-AL44NN4	¥2,348,220 (税抜) ¥2,236,400
2.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5 型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (1G) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2				GG0BR163-AS44NN4	¥2,348,220 (税抜) ¥2,236,400
BR1650増設筐体								
3.5 型ドライブモデル ドライブレス	3.5 型	1/0モジュール (ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNN4	¥855,330 (税抜) ¥814,600
2.5 型ドライブモデル ドライブレス	2.5 型	1/0モジュール (ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNN4	¥855,330 (税抜) ¥814,600
各モデル共通仕様	標準搭載品		管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T(オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)					
	標準添付品		AC200V電源ケーブル x2, AC100V電源ケーブル x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning(仮想ボリューム機能) (※2), Power Saving(消費電力低減機能) (※2), LUN Manager(※2), ENCケーブル x2(※3)					

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付


(3) おまかせ安心モデル (3年)

モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ 構成	電源	FC ケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張 ポート					
BR1650基本筐体								
3.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5 型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (1G) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GG0BR163-AL44NN3	¥2,171,820 (税抜) ¥2,068,400
2.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5 型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (1G) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2				GG0BR163-AS44NN3	¥2,171,820 (税抜) ¥2,068,400
BR1650増設筐体								
3.5 型ドライブモデル ドライブレス	3.5 型	1/0モジュール (ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GG0BR163-ELNNNN3	¥741,930 (税抜) ¥706,600
2.5 型ドライブモデル ドライブレス	2.5 型	1/0モジュール (ENC) x2	—				GG0BR163-ESNNNN3	¥741,930 (税抜) ¥706,600
各モデル共通仕様	標準搭載品		管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) x1/コントローラ(※2), 保守用LANポート x1/コントローラ(※2)					
	標準添付品		AC200V電源ケーブル x2, AC100V電源ケーブル x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular (※2), Dynamic Provisioning (仮想ボリューム機能) (※2), Power Saving (消費電力低減機能) (※2), LUN Manager (※2), ENCケーブル x2 (※3)					

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付



(4) 3年無償保証モデル＜無償保証サービス(1～3年目出張修理)＞【サーバメンテナンスパック対応】

モデル	筐体	ディスクレイアウト		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GGOBR163-AL44NNN	¥1,986,600 (税抜) ¥1,892,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2				GGOBR163-AS44NNN	¥1,986,600 (税抜) ¥1,892,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	1/0モジュール (ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GGOBR163-ELNNNNN	¥624,750 (税抜) ¥595,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	1/0モジュール (ENC) x2	—				GGOBR163-ESNNNNN	¥624,750 (税抜) ¥595,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) x1/コントローラ(※2), 保守用LANポート x1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブル x2, AC100V電源ケーブル x2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular (※2), Dynamic Provisioning (仮想ボリューム機能) (※2), Power Saving (消費電力低減機能) (※2), LUN Manager (※2), ENCケーブル x2 (※3)						

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付

(5) 1年無償保証モデル＜無償保証サービス(1年目維持保守)＞

モデル	筐体	ディスクレイアウト		ドライブ 構成	電源	FC ケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張 ポート					
BR1650基本筐体								
3.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5 型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GVOBR163-AL44NNN	¥1,866,900 (税抜) ¥1,778,000
2.5 型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5 型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2				GVOBR163-AS44NNN	¥1,866,900 (税抜) ¥1,778,000
BR1650増設筐体								
3.5 型ドライブモデル ドライブレス	3.5 型	1/0モジュール (ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GVOBR163-ELNNNNN	¥574,350 (税抜) ¥547,000
2.5 型ドライブモデル ドライブレス	2.5 型	1/0モジュール (ENC) x2	—				GVOBR163-ESNNNNN	¥574,350 (税抜) ¥547,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2), 保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2, AC100V電源ケーブルx2, ラックレールキット, ベゼル, Basic Operating System for Modular(※2), Dynamic Provisioning (仮想ボリューム機能) (※2), Power Saving (消費電力低減機能) (※2), LUN Manager (※2), ENCケーブルx2(※3)						

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付

(6) ロングライフサポートモデル (3年無償保証) (※4)


モデル	筐体	ディスクレイアウト		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ポート					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (1G) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GGOBR163-AL44NNL	¥1,986,600 (税抜) ¥1,892,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (1G) 1/Fx2] x2 [MEM: 4GB (4GBx1)] x2				GGOBR163-AS44NNL	¥1,986,600 (税抜) ¥1,892,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	1/0モジュール (ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GGOBR163-ELNNNNN	¥624,750 (税抜) ¥595,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	1/0モジュール (ENC) x2	—				GGOBR163-ESNNNNN	¥624,750 (税抜) ¥595,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブル ×2、AC100V電源ケーブル ×2、ラックレールキット、ベゼル、Basic Operating System for Modular(※2)、Dynamic Provisioning (仮想ボリューム機能) (※2)、Power Saving (消費電力低減機能) (※2)、LUN Manager (※2)、ENCケーブル ×2 (※3)						

※1: 内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

※2: 基本筐体のみ添付

※3: 増設筐体のみ添付

※4: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



(7) ロングライフサポートモデル（1年無償保証）（*4）


モデル	筐体	ディスプレイコントローラ		ドライブ構成	電源	FCケーブル	セット形名	希望小売価格
		構成	拡張ボード					
BR1650基本筐体								
3.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	3.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	4本 (5m) 添付	GVOBR163-AL44NNL	¥1,866,900 (税抜) ¥1,778,000
2.5型ドライブモデル デュアルコントローラ ドライブレス	2.5型	—	デュアルコントローラ [iSCSI (16) 1/Fx2]x2 [MEM: 4GB (4GBx1)]x2				GVOBR163-AS44NNL	¥1,866,900 (税抜) ¥1,778,000
BR1650増設筐体								
3.5型ドライブモデル ドライブレス	3.5型	I/Oモジュール (ENC) x2	—	選択 (※1)	200V /100V 冗長 (1+1)	—	GVOBR163-ELNNNNN	¥574,350 (税抜) ¥547,000
2.5型ドライブモデル ドライブレス	2.5型	I/Oモジュール (ENC) x2	—				GVOBR163-ESNNNNN	¥574,350 (税抜) ¥547,000
各モデル共通仕様	標準搭載品	管理用LANポート 1G/100/10 BASE-T (オートネゴシエーション) ×1/コントローラ(※2)、保守用LANポート ×1/コントローラ(※2)						
	標準添付品	AC200V電源ケーブルx2、AC100V電源ケーブルx2、ラックレールキット、ベゼル、Basic Operating System for Modular(※2)、Dynamic Provisioning (仮想ボリューム機能) (※2)、Power Saving (消費電力低減機能) (※2)、LUN Manager (※2)、ENCケーブルx2(※3)						

*1：内蔵ドライブは、搭載必須製品です。必要な内蔵ドライブ（純正品）を選択の上、購入願います。

*2：基本筐体のみ添付

*3：増設筐体のみ添付

*4：別途ロングライフサポートサービスを購入願います。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。


FibreChannel接続

おまかせ安心モデル(5年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650S基本筐体毎に必須となります。
BR1650Sと併せて手配願います。




FibreChannel接続


おまかせ安心モデル(4年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650S基本筐体毎に必須となります。
BR1650Sと併せて手配願います。





RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

FibreChannel接続

おまかせ安心モデル(3年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650S基本筐体毎に必須となります。
BR1650Sと併せて手配願います。

選択 Fibreケーブル [5.0m]
基本筐体に4本標準添付されます。

Fibreケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, 3.5型ドライブ 12インチ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GG0BR163-DL44NN3) ¥2,171,820 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, 2.5型ドライブ 24インチ,
ホスト/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GG0BR163-DS44NN3) ¥2,171,820 (税込)

拡張インターフェースボード (d) へ

内蔵ドライブ (g) へ

制御ソフトウェアへ

選択

ENCケーブル [1.0m]
増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B16S3) ¥75,600 (税込)


ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16S5) ¥107,100 (税込)

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [増設筐体]
[3.5型ドライブ 12インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GG0BR163-ELNNNN3) ¥741,930 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [増設筐体]
[2.5型ドライブ 24インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GG0BR163-ESNNNN3) ¥741,930 (税込)

内蔵ドライブ (g) へ



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。


FibreChannel接続

3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1650S基本筐体毎に必須となります。BR1650Sと併せて手配願います。




FibreChannel接続


1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1650S基本筐体毎に必須となります。BR1650Sと併せて手配願います。





・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1 [ロングライフサポートモデル]

RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

FibreChannel接続

ロングライフサポートモデル 3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650S基本筐体毎に必須となります。
BR1650Sと併せて手配願います。

- 選択
- Fibreケーブル [5.0m]
基本筐体に4本標準添付されます。
- Fibreケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

- 選択
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, 3.5型ドライブ 12インチ,
ネット/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR163-DL44NNL) ¥1,986,600 (税込)
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, 2.5型ドライブ 24インチ,
ネット/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR163-DS44NNL) ¥1,986,600 (税込)

→ 拡張インターフェースボード (e) へ
→ 内蔵ドライブ (k) へ
→ 制御ソフトウェアへ

- 選択
- ENCケーブル [1.0m]
増設筐体に2本標準添付されます。
- ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B16S3) ¥75,600 (税込)
- ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16S5) ¥107,100 (税込)

- 選択
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [増設筐体]
[3.5型ドライブ 12インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR163-ELNNNNN) ¥624,750 (税込)
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [増設筐体]
[2.5型ドライブ 24インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GGOBR163-ESNNNNN) ¥624,750 (税込)

→ 内蔵ドライブ (k) へ

FibreChannel接続

ロングライフサポートモデル 1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1650S基本筐体毎に必須となります。
BR1650Sと併せて手配願います。

- 選択
- Fibreケーブル [5.0m]
基本筐体に4本標準添付されます。
- Fibreケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)


- 選択
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, 3.5型ドライブ 12インチ,
ネット/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR163-DL44NNL) ¥1,866,900 (税込)
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, 2.5型ドライブ 24インチ,
ネット/F FC 8Gbps, 4ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR163-DS44NNL) ¥1,866,900 (税込)


→ 拡張インターフェースボード (f) へ
→ 内蔵ドライブ (m) へ
→ 制御ソフトウェアへ

- 選択
- ENCケーブル [1.0m]
増設筐体に2本標準添付されます。
- ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B16S3) ¥75,600 (税込)
- ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B16S5) ¥107,100 (税込)

- 選択
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [増設筐体]
[3.5型ドライブ 12インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR163-ELNNNNN) ¥574,350 (税込)
- エントリーディスクアレイ装置 (BR1650S) [増設筐体]
[2.5型ドライブ 24インチ, ラックマウントタイプ (2U)]
(GVOBR163-ESNNNNN) ¥574,350 (税込)


→ 内蔵ドライブ (m) へ






・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1





・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1


iSCSI接続

3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1650S基本筐体毎に必須となります。BR1650Sと併せて手配願います。




iSCSI接続


1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN2) ¥1,050 (税込)



・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1650S基本筐体毎に必須となります。BR1650Sと併せて手配願います。






・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]
RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]





・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 拡張インターフェース接続図（d）－

【BR1650S FCモデル】

BR1650S 基本筐体



＜ご注意＞

- コントローラAとコントローラBの構成（拡張ポート数）は同一構成としてください。

コントローラA
〔ホストI/F:FC 8Gbpsx4, メモリ:4GBx1〕
〔オプション形名なし〕
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード〔4GBx1〕

・標準搭載されています。

拡張スロット1

iSCSIインターフェースボード
〔iSCSI 10Gbpsx2〕
(GG-SBE9L102BN1EX) ¥343,350 (税込)
(GG-SBE9L102BN1) ¥343,350 (税込)

iSCSIインターフェースボード
〔iSCSI 1Gbpsx2〕
(GG-SBE9L12BN1EX) ¥172,200 (税込)
(GG-SBE9L12BN1) ¥172,200 (税込)

Fibreケーブル (LC-LC), OM3, 5m
〔LC-LC〕5.0m
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
〔カテゴリ5エンハンス, 5.0m, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用〕
(GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
〔カテゴリ5エンハンス, 10.0m, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用〕
(GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
〔カテゴリ5エンハンス, 20.0m, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用〕
(GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

⇒ システム装置へ

コントローラB
〔ホストI/F:FC 8Gbpsx4, メモリ:4GBx1〕
〔オプション形名なし〕
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード〔4GBx1〕

・標準搭載されています。

拡張スロット1

iSCSIインターフェースボード
〔iSCSI 10Gbpsx2〕
(GG-SBE9L102BN1EX) ¥343,350 (税込)
(GG-SBE9L102BN1) ¥343,350 (税込)

iSCSIインターフェースボード
〔iSCSI 1Gbpsx2〕
(GG-SBE9L12BN1EX) ¥172,200 (税込)
(GG-SBE9L12BN1) ¥172,200 (税込)

Fibreケーブル (LC-LC), OM3, 5m
〔LC-LC〕5.0m
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
〔カテゴリ5エンハンス, 5.0m, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用〕
(GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)


⇒ システム装置へ

LANケーブル
〔カテゴリ5エンハンス, 10.0m, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用〕
(GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
〔カテゴリ5エンハンス, 20.0m, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用〕
(GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

⇒ システム装置へ



・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 拡張インターフェース接続図 (●) －

[BR1650S FCモデル]

BR1650S 基本筐体



＜ご注意＞

● コントローラAとコントローラBの構成（拡張ポート数）は同一構成としてください。

コントローラA
【ホストI/F:FC 8Gbpsx4, メモリ:4GBx1】
(オプション形名なし)
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード【4GBx1】

・標準搭載されています。

拡張スロット1

選択

iSCSIインターフェースボード
【iSCSI 10Gbpsx2】
(GG-BE9L102BN1EX) ¥343,350 (税込)
(GG-BE9L102BN1) ¥343,350 (税込)

選択

Fibreケーブル (LC-LC), OM3, 5m
【(LC-LC) 5.0m】
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

⇒ システム装置へ

選択

iSCSIインターフェースボード
【iSCSI 1Gbpsx2】
(GG-BE9L12BN1EX) ¥172,200 (税込)
(GG-BE9L12BN1) ¥172,200 (税込)

選択

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 5.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
(GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 10.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
(GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 20.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
(GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

⇒ システム装置へ

コントローラB
【ホストI/F:FC 8Gbpsx4, メモリ:4GBx1】
(オプション形名なし)
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード【4GBx1】

・標準搭載されています。

拡張スロット1

選択

iSCSIインターフェースボード
【iSCSI 10Gbpsx2】
(GG-BE9L102BN1EX) ¥343,350 (税込)
(GG-BE9L102BN1) ¥343,350 (税込)

選択

Fibreケーブル (LC-LC), OM3, 5m
【(LC-LC) 5.0m】
(GV-LA9B16F5) ¥78,750 (税込)

⇒ システム装置へ

選択

iSCSIインターフェースボード
【iSCSI 1Gbpsx2】
(GG-BE9L12BN1EX) ¥172,200 (税込)
(GG-BE9L12BN1) ¥172,200 (税込)

選択

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 5.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
(GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)


⇒ システム装置へ

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 10.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
(GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)

⇒ システム装置へ

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 20.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
(GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

⇒ システム装置へ



・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 拡張インターフェース接続図（f）－ [BR1650S FCモデル]

BR1650S 基本筐体



＜ご注意＞

- コントローラAとコントローラBの構成（拡張ポート数）は同一構成としてください。

コントローラA
[ホストI/F:FC 8Gbpsx4, メモリ:4GBx1]
(オプション形名なし)
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード [4GBx1]

・標準搭載されています。

拡張スロット1

選択

iSCSIインターフェースボード
[iSCSI 10Gbpsx2]
(GV-BE9L102BN1EX) ¥315,000(税込)
(GV-BE9L102BN1) ¥315,000(税込)



Fibreケーブル (LC-LC), OM3, 5m
[(LC-LC) 5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750(税込)

システム装置へ

選択

iSCSIインターフェースボード
[iSCSI 1Gbpsx2]
(GV-BE9L12BN1EX) ¥157,500(税込)
(GV-BE9L12BN1) ¥157,500(税込)



LANケーブル
[カテゴリ5エンハンス, 5.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用]
(GH-LN7E05) ¥1,575(税込)

システム装置へ

LANケーブル
[カテゴリ5エンハンス, 10.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用]
(GH-LN7E10) ¥2,520(税込)

システム装置へ

LANケーブル
[カテゴリ5エンハンス, 20.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用]
(GH-LN7E20) ¥4,200(税込)

システム装置へ

コントローラB
[ホストI/F:FC 8Gbpsx4, メモリ:4GBx1]
(オプション形名なし)
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード [4GBx1]

・標準搭載されています。

拡張スロット1

選択

iSCSIインターフェースボード
[iSCSI 10Gbpsx2]
(GV-BE9L102BN1EX) ¥315,000(税込)
(GV-BE9L102BN1) ¥315,000(税込)



Fibreケーブル (LC-LC), OM3, 5m
[(LC-LC) 5.0m]
(GV-LA9B16F5) ¥78,750(税込)

システム装置へ

選択

iSCSIインターフェースボード
[iSCSI 1Gbpsx2]
(GV-BE9L12BN1EX) ¥157,500(税込)
(GV-BE9L12BN1) ¥157,500(税込)



LANケーブル
[カテゴリ5エンハンス, 5.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用]
(GH-LN7E05) ¥1,575(税込)


システム装置へ

LANケーブル
[カテゴリ5エンハンス, 10.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用]
(GH-LN7E10) ¥2,520(税込)

システム装置へ

LANケーブル
[カテゴリ5エンハンス, 20.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用]
(GH-LN7E20) ¥4,200(税込)

システム装置へ



・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 拡張インタフェース接続図（g）－ [BR1650S iSCSIモデル]

BR1650S 基本筐体



＜ご注意＞

- コントローラAとコントローラBの構成（拡張ポート数）は同一構成としてください。

コントローラA
【ホストI/F: FC 8Gbpsx4, メモリ: 4GBx1】
（オプション形名なし）
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード【4GBx1】
・標準搭載されています。

拡張スロット1

iSCSIインタフェースボード

【iSCSI 1Gbpsx2】

・標準搭載されています。

選択

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 5.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
（GH-LN7E05） ¥1,575（税込）

システム装置へ

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 10.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
（GH-LN7E10） ¥2,520（税込）

システム装置へ

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 20.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
（GH-LN7E20） ¥4,200（税込）

システム装置へ

- BR1650S iSCSIモデルは、コントローラに標準搭載されているFCインタフェース（オンボード）を使用（無効）できません。使用（有効）する場合は、有償オプション「Fibre Channel Option（形名: GVS-ESU9PFC2A）」の手配が必要です。

コントローラB
【ホストI/F: FC 8Gbpsx4, メモリ: 4GBx1】
（オプション形名なし）
・標準搭載されています。

メモリスロット1

メモリーボード【4GBx1】
・標準搭載されています。

拡張スロット1

iSCSIインタフェースボード

【iSCSI 1Gbpsx2】

・標準搭載されています。

選択

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 5.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
（GH-LN7E05） ¥1,575（税込）

システム装置へ


LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 10.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
（GH-LN7E10） ¥2,520（税込）

システム装置へ

LANケーブル
【カテゴリ5エンハンス, 20.0m,
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用】
（GH-LN7E20） ¥4,200（税込）

システム装置へ

- BR1650S iSCSIモデルは、コントローラに標準搭載されているFCインタフェース（オンボード）を使用（無効）できません。使用（有効）する場合は、有償オプション「Fibre Channel Option（形名: GVS-ESU9PFC2A）」の手配が必要です。



・表記の価格は、希望小売価格です。

ー 内蔵ドライブ接続図 (g) ー

[BR1650S用]

BR1650S 基本筐体
(3.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-xL44NNx

BR1650S 増設筐体
(3.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-ELNNNNx

拡張ストレージベイ 3.5型 1~12

選択



内蔵ハードディスク

〔3.5型 2TB, SAS (7200r/min), ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F2TNL1BEX) ¥129,150 (税込)
(GG-SUH9F2TNL1B) ¥129,150 (税込)



内蔵ハードディスク

〔3.5型 3TB, SAS (7200r/min), ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F3TNL1BEX) ¥158,550 (税込)
(GG-SUH9F3TNL1B) ¥158,550 (税込)

・1つのRAIDグループを構成するドライブは、同一容量のドライブを選択願います。

BR1650S 基本筐体
(2.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-xS44NNx

BR1650S 増設筐体
(2.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-ESNNNNx

拡張ストレージベイ 2.5型 1~24

選択



内蔵ハードディスク

〔2.5型 300GB, SAS (15000r/min), ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F3HSH1BEX) ¥111,300 (税込)
(GG-SUH9F3HSH1B) ¥111,300 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 300GB, SAS (10000r/min), ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F3HSS1BEX) ¥79,800 (税込)
(GG-SUH9F3HSS1B) ¥79,800 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 600GB, SAS (10000r/min), ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F6HSS1BEX) ¥128,100 (税込)
(GG-SUH9F6HSS1B) ¥128,100 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 900GB, SAS (10000r/min), ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F9HSS1BEX) ¥157,500 (税込)
(GG-SUH9F9HSS1B) ¥157,500 (税込)



内蔵SSD

〔2.5型 200GB, SSD, ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F2HDM1BEX) ¥905,100 (税込)
(GG-SUH9F2HDM1B) ¥905,100 (税込)



内蔵SSD


〔2.5型 400GB, SSD, ネットワーク対応〕
(GG-SUH9F4HDM1BEX) ¥1,279,950 (税込)
(GG-SUH9F4HDM1B) ¥1,279,950 (税込)



高性能化キット

〔2.5型 200GB, SSD, ネットワーク対応x3式, Dynamic Tiering〕
(GG-SUH9F23D1BCEX) ¥2,012,850 (税込)
(GG-SUH9F23D1BC) ¥2,012,850 (税込)

・1つのRAIDグループを構成するドライブは、同一容量のドライブを選択願います。



・表記の価格は、希望小売価格です。

ー 内蔵ドライブ接続図 (h) ー

[BR1650S用]

BR1650S 基本筐体
(3.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-xL44NNx

BR1650S 増設筐体
(3.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-ELNNNNx

拡張ストレージベイ 3.5型 1~12

選択



内蔵ハードディスク

〔3.5型 2TB, SAS (7200r/min), 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F2TNL1BEX) ¥129,150 (税込)
(GG-UH9F2TNL1B) ¥129,150 (税込)



内蔵ハードディスク

〔3.5型 3TB, SAS (7200r/min), 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F3TNL1BEX) ¥158,550 (税込)
(GG-UH9F3TNL1B) ¥158,550 (税込)

・1つのRAIDグループを構成するドライブは、同一容量のドライブを選択願います。

BR1650S 基本筐体
(2.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-xS44NNx

BR1650S 増設筐体
(2.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-ESNNNNx

拡張ストレージベイ 2.5型 1~24

選択



内蔵ハードディスク

〔2.5型 300GB, SAS (15000r/min), 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F3HSH1BEX) ¥111,300 (税込)
(GG-UH9F3HSH1B) ¥111,300 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 300GB, SAS (10000r/min), 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F3HSS1BEX) ¥79,800 (税込)
(GG-UH9F3HSS1B) ¥79,800 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 600GB, SAS (10000r/min), 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F6HSS1BEX) ¥128,100 (税込)
(GG-UH9F6HSS1B) ¥128,100 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 900GB, SAS (10000r/min), 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F9HSS1BEX) ¥157,500 (税込)
(GG-UH9F9HSS1B) ¥157,500 (税込)



内蔵SSD

〔2.5型 200GB, SSD, 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F2HDM1BEX) ¥905,100 (税込)
(GG-UH9F2HDM1B) ¥905,100 (税込)



内蔵SSD


〔2.5型 400GB, SSD, 97-タイプ対応〕
(GG-UH9F4HDM1BEX) ¥1,279,950 (税込)
(GG-UH9F4HDM1B) ¥1,279,950 (税込)



高性能化キット

〔2.5型 200GB, SSD, 97-タイプ対応x3式, Dynamic Tiering〕
(GG-SUH9F23D1BC EX) ¥2,012,850 (税込)
(GG-SUH9F23D1BC) ¥2,012,850 (税込)

・1つのRAIDグループを構成するドライブは、同一容量のドライブを選択願います。



・表記の価格は、希望小売価格です。

ー 内蔵ドライブ接続図 (j) ー

[BR1650S用]

BR1650S 基本筐体
(3.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-xL44NNx

BR1650S 増設筐体
(3.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-ELNNNNx

拡張ストレージベイ 3.5型 1~12

選択

・1つのRAIDグループを構成するドライブは、同一容量のドライブを選択願います。



内蔵ハードディスク

〔3.5型 2TB, SAS (7200r/min), 600GB 対応〕
(GV-UH9F2TNL1BEX) ¥109,200 (税込)
(GV-UH9F2TNL1B) ¥109,200 (税込)



内蔵ハードディスク

〔3.5型 3TB, SAS (7200r/min), 600GB 対応〕
(GV-UH9F3TNL1BEX) ¥134,400 (税込)
(GV-UH9F3TNL1B) ¥134,400 (税込)

BR1650S 基本筐体
(2.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-xS44NNx

BR1650S 増設筐体
(2.5型ドライブ筐体用)
Gx0BR163-ESNNNNx

拡張ストレージベイ 2.5型 1~24

選択

・1つのRAIDグループを構成するドライブは、同一容量のドライブを選択願います。



内蔵ハードディスク

〔2.5型 300GB, SAS (15000r/min), 600GB 対応〕
(GV-UH9F3HSH1BEX) ¥101,850 (税込)
(GV-UH9F3HSH1B) ¥101,850 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 300GB, SAS (10000r/min), 600GB 対応〕
(GV-UH9F3HSS1BEX) ¥74,550 (税込)
(GV-UH9F3HSS1B) ¥74,550 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 600GB, SAS (10000r/min), 600GB 対応〕
(GV-UH9F6HSS1BEX) ¥118,650 (税込)
(GV-UH9F6HSS1B) ¥118,650 (税込)



内蔵ハードディスク

〔2.5型 900GB, SAS (10000r/min), 600GB 対応〕
(GV-UH9F9HSS1BEX) ¥144,900 (税込)
(GV-UH9F9HSS1B) ¥144,900 (税込)



内蔵SSD

〔2.5型 200GB, SSD, 600GB 対応〕
(GV-UH9F2HDM1BEX) ¥831,600 (税込)
(GV-UH9F2HDM1B) ¥831,600 (税込)




内蔵SSD

〔2.5型 400GB, SSD, 600GB 対応〕
(GV-UH9F4HDM1BEX) ¥1,176,000 (税込)
(GV-UH9F4HDM1B) ¥1,176,000 (税込)



高性能化キット


〔2.5型 200GB, SSD, 600GB 対応x3式, Dynamic Tiering〕
(GV-SUH9F23D1BCEX) ¥1,877,400 (税込)
(GV-SUH9F23D1BC) ¥1,877,400 (税込)



・表記の価格は、希望小売価格です。


－ 内蔵ドライブ接続図 (k) －


[BR1650S用]



－ 内蔵ドライブ接続図 (m) －

[BR1650S用]






・表記の価格は、希望小売価格です。

－ 制御ソフトウェア －

項番	形名	品名	価格	備考
1	GVS-ESU9PCP2A	Cache Partition Manager	¥420,000(税込)	キャッシュ領域に対してリソースを論理分割する機能。
2	GVS-ESU9PAA2A	Account Authentication	¥126,000(税込)	ユーザが登録するアカウント情報によりBR1650E/BR1650Sへの認証と装置内リソースへのアクセス制御を行う機能。
3	GVS-ESU9PAL2A	Audit Logging	¥126,000(税込)	設定操作に対して監査用syslogを生成する機能。
4	GVS-ESU9PDR2A	Data Retention Utility	¥840,000(税込)	LU（論理ユニット）に対し、アクセス属性（Read Onlyなど）を設定する機能。
5	GVS-ESU9PSR2A	Copy-on-write SnapShot	¥693,000(税込)	アレイ装置内のコピー機能。LUの差分データの複製を作成。
6	GVS-ESU9PSH2A	ShadowImage in-system replication	¥693,000(税込)	アレイ装置内に論理ボリュームのレプリカを作成する機能。
7	GVS-ESU9PMV2A	Modular Volume Migration	¥315,000(税込)	筐体内で論理ボリュームを別のRAIDグループに移動する機能。
8	GVS-ESU9PFC2A	Fibre Channel Option	¥323,400(税込)	BR1650S (iSCSIモデル)のオンボードFCポートを有効化する機能。
9	GVS-ESU9PDT2A	Dynamic Tiering	¥346,500(税込)	複数のメディアを組み合わせることでボリュームを階層化し、データのアクセス頻度に応じてデータを再配置する機能。

・各ソフトウェアの詳細は、HCDN「エントリークラスディスクアレイ装置BR1650E, BR1650Sのご紹介」を参照ください。



エントリークラスディスクアレイ装置（BR1650）注意事項・制限事項

■ システム構築上の注意事項


システム構築に際しては、以下にご注意ください。

- BR1650は、BladeSymphonyのWindows, Linuxサーバブレード、HA8000サーバに対応します。
- BR1650は、外付けFibre Channelスイッチを使用したシステム構成は未サポートです。外付けFibre Channelスイッチを使用したシステム構成を組む場合は、HUS100シリーズを選択してください。
- BR1650は、外付けLANスイッチを使用したiSCSI接続のシステム構成は未サポートです。
- BR1650本体には、Basic Operating System for Modular (以下BOSM)、Power Saving、Dynamic Provisioning、LUN Managerが1式添付となります。ソフトウェアの必要ライセンス数は本体装置毎に1式になります。複数のPCから管理する場合であっても本体装置が1台なら1式のライセンスとなります。
- BR1650はデュアルコントローラ構成において、ホットスタンバイモードをサポートしていません。
- BR1650はRAIDグループ拡張機能をサポートします。
- BR1650は装置の管理用・保守用ポートとしてLAN接続(ネットワークポート)のみサポートしております。RS232C接続をサポートしていません。
- BR1650はコピーバックレス機能をサポートしていますが、障害ドライブを交換した際、必ずコピーバックレスとなる訳ではありません。
- BR1650の1Gbps iSCSIインタフェースを上位ホストと接続する場合、以下のLANケーブルを推奨します。

項	(情報事) 形名	品名	備考
1	GH-LN7E05	カテゴリ5エンハンスケーブル, 5m	
2	GH-LN7E10	カテゴリ5エンハンスケーブル, 10m	
3	GH-LN7E20	カテゴリ5エンハンスケーブル, 20m	

- BR1650では、停電時のキャッシュメモリのバックアップを従来のバッテリーバックアップ方式から不揮発メモリ(フラッシュメモリ)退避方式に変更しました。(フラッシュバックアップ機能)

BR1650では、コントローラごとにバッテリーとフラッシュメモリを搭載します。停電等が発生しAC入力遮断した場合、10m秒以内の停電であればシステムは継続稼働します。10m秒を超える停電の場合、システムへの電源供給は遮断されますが、キャッシュ上のデータはフラッシュメモリへ退避処理を行います。




停電時のキャッシュメモリのバックアップ動作

フラッシュメモリへの退避処理を一度行くと、バッテリー容量を50%消費します。停電復旧後、バッテリー容量が100%に回復するまで約90分かかります。バッテリー容量が0%の場合、100%に回復するまで約3時間かかります。

また、バッテリー容量が50%以下の場合、システムはキャッシュメモリを使用しないライトスルーモードで動作するため、上位サーバへの応答性能が低下します。電源復旧時、フラッシュメモリからキャッシュメモリにデータをリストアするため、アレイ装置立ち上げ時間が通常よりも数分長くなります。

なお、システムをUPSと連動させた場合、通常の計画停止（キャッシュ上のデータをドライブに格納した後、シャットダウン処理を実行）を行います。




(11) BR1650は、EDEカードまたはDFEカードを搭載した専用UPSと電源連動することができます。BR1650および専用UPSは、以下の連動モード設定および接続構成で使用してください。

(*) 従来のBR1600では、モード設定をコントローラ(基本)筐体にあるロータリースイッチで切り換えていました。BR1650ではStorage Navigator Modular 2から電源連動モードを設定します。


① UPS連動モード 1

- ・BR1650の電源#0をUPSに、電源#1を外部のAC電源に接続してください。
- ・UPS連動ケーブルは、コントローラ#0に接続してください。



② UPS連動モード 3

- ・BR1650の電源#0と電源#1を別々のUPSに接続してください。
- ・UPS連動ケーブルは、コントローラ#0には電源#0と接続したUPSを、コントローラ#1には電源#1と接続したUPSを、それぞれ接続してください。



(12) BR1650は、MLC (Multiple Level Cell) 方式のSSDを採用します。

①書き込み容量制限

MLC方式は容量と価格でメリットがありますが、最大書き込み容量に制限のある寿命部品です。そこでBR1650では書き込み容量を監視し、書き込み容量が寿命の90%(または設定した値)に達したら交換を促す通知を発行します。

なお、SSDが最大書き込み容量に達した場合は、保証期間内や保守契約期間内であっても無償交換は行いません。


②保管時の注意

保管時の注意書き込み容量が増加すると電源オフ状態(注1)でのデータ保持期間が短くなり、書かれているデータが読み出せなくなります。SSDを保管する場合、継続して3ヶ月以上電源オフ状態にしないよう注意してください。この場合、保証及び保守契約による交換の対象になりません。

(注1) : SSDの搭載されている筐体が電源オフの状態、またはSSDを筐体から取り外した状態

(13) ラック搭載制限

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・筐体標準添付のENCケーブル(1m)を使用する場合、筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- ・筐体間の空きスペースを2U以上、またはラックまたぎで筐体接続する場合、オプションのENCケーブル(3m, 5m)を使用可能です。ただし、ケーブルの曲げ半径(R>30mm)とし、ケーブルとコネクタに負荷をかけないように接続してください。



稼働中の増設／設定

以下に示す設定／変更は、ディスクアレイ装置の稼働（オンライン）中に実施することができます。なお、設定／変更を行う際にはHitachi Storage Navigator Modular 2を使用します。そのため、Hitachi Storage Navigator Modular 2が動作する環境をユーザ側でご用意して頂く必要があります。

＜増設＞

- ドライブ増設
- RAIDグループ設定、LU設定／LUフォーマット
但し、サーバから追加したLUがオンライン中で認識されるかどうかはサーバOSの仕様に依ります。
- ドライブ筐体の増設
- LUマッピング、ポートマッピング、Fibre情報（転送速度、トポロジ、ポートID）/iSCSI情報の設定
- コントローラの管理用LAN ポートのIP アドレス設定

＜減設＞

- ドライブ減設（コントローラ筐体のシステムドライブ（スロット#0～#4）を除く）

上記以外は、アレイ装置の再起動が必要な場合があります。

デュアルコントローラに関する注意事項

BR1650Iはデュアルコントローラ構成のみをサポートします。アレイ装置の設定において、両コントローラの、ポートID、IPアドレス以外は必ず同じ値を設定して下さい。

ドライブ

（１）装置構成

- BR1650E/BR1650Sでは、RAIDグループによってドライブ群を論理的に分割し、RAIDグループ内に容量を指定してLU(Logical Unit)を作成します。RAIDグループは装置内部の設定情報であり、ホストインタフェース上には見えません。これらのインタフェース上ではLUのみが見えます。RAIDグループ毎にRAIDレベルを設定可能で、RAIDグループを跨ってLUを作成することはできません。
- コントローラ筐体の先頭から5台（#0～#4）のドライブスロットには、SAS HDD、NL-SAS HDD、SSDのいずれか同一種別のドライブを搭載してください。異なる種別のドライブの混在は出来ません。
- SAS HDD、NL-SAS HDD、SSDは同じRAIDグループ内に混在させることはできません。

（２）RAIDグループ

- 同容量のドライブ群を指定して1個のRAIDグループを設定できます。使用するディスク数は、RAIDレベルによって異なります。

表 2 RAID レベル


RAIDレベル	RAIDグループを構成するドライブ台数	備考
RAID6 (nD+2P)	(n+2) の倍数 (n=2～28)	
RAID5 (nD+1P)	(n+1) の倍数 (n=2～15)	
RAID1 (1D+1D)	2の倍数	
RAID1+0 (nD+nP)	2nの倍数 (n=2～8)	

任意のRAIDグループを削除することができます。

削除対象となるRAIDグループ内の全てのLUが削除されます (Storage Navigator Modular2の画面で確認ダイアログが表示されます)。一度削除したRAIDグループは、元には戻せませんのでご注意ください。削除したいRAIDグループ内のLUが、LU統合されている場合、統合を解除しないとRAIDグループの削除はできません。

活線挿抜について

- ドライブ、電源は、システムを止めることなく活線挿抜することができます。
- コントローラは冗長化されている場合のみ、活線挿抜することが可能です。



(2) -2-1 エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) ＜ラックタイプ＞

RS440 AK1, BK1, CK1

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

おまかせ安心モデル(5年) 接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600E基本筐体毎に必須となります。BR1600Eと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) 基本筐体
に4本標準添付されます。

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDD×1 15"×1,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D44NNN5) ¥3,631,950 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, HDD×1 15"×1,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D48NNN5) ¥5,818,848 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [増設筐体]
[HDD×1 15"×1, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR162-ENNNNN5) 1,949,535 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F1461EX) ¥164,745 (税込)
(GG-SUH9F1461E) ¥164,745 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F3001EX) ¥265,650 (税込)
(GG-SUH9F3001E) ¥265,650 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F4501EX) ¥346,500 (税込)
(GG-SUH9F4501E) ¥346,500 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F6001EX) ¥420,000 (税込)
(GG-SUH9F6001E) ¥420,000 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-SUH9F6002EX) ¥640,500 (税込)
(GG-SUH9F6002E) ¥640,500 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600E基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[500GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F5001EX) ¥190,050 (税込)
(GG-SUH9F5001E) ¥190,050 (税込)

ハードディスク
[750GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F7501EX) ¥277,200 (税込)
(GG-SUH9F7501E) ¥277,200 (税込)

ハードディスク
[1TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F01T1EX) ¥300,300 (税込)
(GG-SUH9F01T1E) ¥300,300 (税込)

ハードディスク
[2TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F02T1EX) ¥357,000 (税込)
(GG-SUH9F02T1E) ¥357,000 (税込)

ハードディスク
[3TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F03T1EX) ¥441,000 (税込)
(GG-SUH9F03T1E) ¥441,000 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリマATA 注意事項＞

- 3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-SAE9BTRN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-SAE9BTRN1) ¥231,000 (税込)

増設FC I/Fボード [8Gbps, 2ポート]
(GG-SBE9F2A1N1EX) ¥528,990 (税込)
(GG-SBE9F2A1N1) ¥528,990 (税込)

増設FC I/Fボードは、両方のコントローラに搭載する必要があります。基本筐体あたり2式手配願います。
FC I/Fボード1式につき、Fibreケーブル [5.0m]が2本添付されます。

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eでは、サーバ7台最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ7台も同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ7台は、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・ネットのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P+1D+1P, RAID6: 2D+2P+2D+2P, RAID10: 2D+2P+8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付FCスイッチを使用したシステム構成には非対応です。外付FCスイッチを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)。UR7ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

おまかせ安心モデル(4年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600E基本筐体毎に必須となります。BR1600Eと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリードイスクアレイ装置 (BR1600E) 基本筐体
に4本標準添付されます。

選択

エントリードイスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ヘート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GGGBR162-D44NNN4) ¥3,284,190 (税込)

エントリードイスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ヘート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GGGBR162-D48NNN4) ¥5,360,208 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリードイスクアレイ装置 (BR1600E) [増設筐体]
[HDDヘイ 15ヘイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GGGBR162-ENNNNN4) ¥1,669,815 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F1461EEX) ¥164,745 (税込)
(GG-SUH9F1461E) ¥164,745 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F3001EEX) ¥265,650 (税込)
(GG-SUH9F3001E) ¥265,650 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F4501EEX) ¥346,500 (税込)
(GG-SUH9F4501E) ¥346,500 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F6001EEX) ¥420,000 (税込)
(GG-SUH9F6001E) ¥420,000 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-SUH9F6002EEX) ¥640,500 (税込)
(GG-SUH9F6002E) ¥640,500 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600E基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[500GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F5001EEX) ¥190,050 (税込)
(GG-SUH9F5001E) ¥190,050 (税込)

ハードディスク
[750GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F7501EEX) ¥277,200 (税込)
(GG-SUH9F7501E) ¥277,200 (税込)

ハードディスク
[1TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F01T1EEX) ¥300,300 (税込)
(GG-SUH9F01T1E) ¥300,300 (税込)

ハードディスク
[2TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F02T1EEX) ¥357,000 (税込)
(GG-SUH9F02T1E) ¥357,000 (税込)

ハードディスク
[3TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F03T1EEX) ¥441,000 (税込)
(GG-SUH9F03T1E) ¥441,000 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリマATA 注意事項＞

- 3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-SAE9BTRN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-SAE9BTRN1) ¥231,000 (税込)

増設FC I/Fボード [8Gbps, 2ヘート]
(GG-SBE9F2A1N1EX) ¥528,990 (税込)
(GG-SBE9F2A1N1) ¥528,990 (税込)

増設FC I/Fボードは、両方のコントローラに搭載する必要があるため、基本筐体あたり2式手配願います。
FC I/Fボード1式につき、Fibreケーブル [5.0m]が2本添付されます。

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eでは、サーバの最低1台を含みハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバの同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバのRAIDグループは、指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・ネットのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P+1D+1P, RAID6: 2D+2P+2D+2P+8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付けFCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付けFCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)。UR7ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

おまかせ安心モデル(3年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600E基本筐体毎に必須となります。BR1600Eと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリードイスクアレ装置 (BR1600E) 基本筐体
に4本標準添付されます。

- 選択
- エントリードイスクアレ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D44NNN3) ¥2,936,430 (税込)
- エントリードイスクアレ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D48NNN3) ¥4,901,568 (税込)

- 選択
- ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。
- ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)
- ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリードイスクアレ装置 (BR1600E) [増設筐体]
[HDDヘイ 15ヘイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR162-ENNNNN3) ¥1,390,095 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

- ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F1461EEX) ¥164,745 (税込)
(GG-SUH9F1461E) ¥164,745 (税込)
- ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F3001EEX) ¥265,650 (税込)
(GG-SUH9F3001E) ¥265,650 (税込)
- ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F4501EEX) ¥346,500 (税込)
(GG-SUH9F4501E) ¥346,500 (税込)
- ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F6001EEX) ¥420,000 (税込)
(GG-SUH9F6001E) ¥420,000 (税込)
- ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-SUH9F6002EEX) ¥640,500 (税込)
(GG-SUH9F6002E) ¥640,500 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600E基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

- ハードディスク
[500GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F5001EEX) ¥190,050 (税込)
(GG-SUH9F5001E) ¥190,050 (税込)
- ハードディスク
[750GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F7501EEX) ¥277,200 (税込)
(GG-SUH9F7501E) ¥277,200 (税込)
- ハードディスク
[1TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F01T1EEX) ¥300,300 (税込)
(GG-SUH9F01T1E) ¥300,300 (税込)
- ハードディスク
[2TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F02T1EEX) ¥357,000 (税込)
(GG-SUH9F02T1E) ¥357,000 (税込)
- ハードディスク
[3TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F03T1EEX) ¥441,000 (税込)
(GG-SUH9F03T1E) ¥441,000 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリマATA 注意事項＞

- 3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

- 増設バッテリー
(GG-SAE9BTRN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-SAE9BTRN1) ¥231,000 (税込)
- 増設FC I/Fボード [8Gbps, 2ポート]
(GG-SBE9F2A1N1EX) ¥528,990 (税込)
(GG-SBE9F2A1N1) ¥528,990 (税込)
- 増設FC I/Fボードは、両方のコントローラに搭載する必要があるため、基本筐体あたり2式手配願います。
FC I/Fボード1式につき、Fibreケーブル [5.0m]が2本添付されます。

選択オプション (ソフトウェア)


- Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)
- Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)
- ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)
- Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)
- Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)
- Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)
- Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)
- Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
※2011/10/14出荷分より本体標準添付。
- Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)
- Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)
- Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eでは、サーバ7インチ最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ7インチも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ7インチは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・ネットのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P+1D+1P, RAID6: 2D+2P+2D+2P+8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付けFCスイッチを使用したシステム構成には非対応です。外付けFCスイッチを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR77ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR77ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600E基本筐体毎に必須となります。BR1600Eと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エン트리ディスプレイ装置 (BR1600E) 基本筐体
に4本標準添付されます。

選択

エン트리ディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ヘート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D44NNNN) ¥2,565,990 (税込)

エン트리ディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ヘート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D48NNNN) ¥4,413,948 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エン트리ディスクアレイ装置 (BR1600E) [増設筐体]
[HDDヘイ 15ヘイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR162-ENNNNNN) ¥1,091,475 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F146IEEX) ¥164,745 (税込)
(GG-UH9F146IE) ¥164,745 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F300IEEX) ¥265,650 (税込)
(GG-UH9F300IE) ¥265,650 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F450IEEX) ¥346,500 (税込)
(GG-UH9F450IE) ¥346,500 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F600IEEX) ¥420,000 (税込)
(GG-UH9F600IE) ¥420,000 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-UH9F6002EEX) ¥640,500 (税込)
(GG-UH9F6002E) ¥640,500 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600E基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B6/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[500GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-UH9F500IEEX) ¥190,050 (税込)
(GG-UH9F500IE) ¥190,050 (税込)

ハードディスク
[750GB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-UH9F750IEEX) ¥277,200 (税込)
(GG-UH9F750IE) ¥277,200 (税込)

ハードディスク
[1TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-UH9F011IEEX) ¥300,300 (税込)
(GG-UH9F011IE) ¥300,300 (税込)

ハードディスク
[2TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-UH9F021IEEX) ¥357,000 (税込)
(GG-UH9F021IE) ¥357,000 (税込)

ハードディスク
[3TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-UH9F031IEEX) ¥441,000 (税込)
(GG-UH9F031IE) ¥441,000 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリマATA 注意事項＞

- 3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-AE9BTRYN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-AE9BTRYN1) ¥231,000 (税込)

増設FC I/Fボード [8Gbps, 2ヘート]
(GG-BE9F2A1N1EX) ¥528,990 (税込)
(GG-BE9F2A1N1) ¥528,990 (税込)

増設FC I/Fボードは、両方のコントローラに搭載する必要があります。基本筐体あたり2式手配願います。
FC I/Fボード1式につき、Fibreケーブル [5.0m]が2本添付されます。

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eでは、サーバ7ヘイ最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。
- ・また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ7ヘイも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ7ヘイは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・ネットのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P+1D+1P, RAID6: 2D+2P+2D+2P, RAID1+0: 2D+2P+8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付けFCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付けFCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)。UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600E基本筐体毎に必須となります。BR1600Eと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エン트리ディスプレイ装置 (BR1600E) 基本筐体
に4本標準添付されます。

選択

- エン트리ディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDD×1 15×1,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GVOBR162-D44NNNN) ¥2,332,680 (税込)
- エン트리ディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, HDD×1 15×1,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GVOBR162-D48NNNN) ¥4,012,680 (税込)

選択

- ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。
- ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)
- ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

- エン트리ディスクアレイ装置 (BR1600E) [増設筐体]
[HDD×1 15×1, ラックマウントタイプ (3U)]
(GVOBR162-ENNNNNN) ¥992,250 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

- ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F1461EEX) ¥156,450 (税込)
(GV-UH9F1461E) ¥156,450 (税込)
- ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F3001EEX) ¥241,500 (税込)
(GV-UH9F3001E) ¥241,500 (税込)
- ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F4501EEX) ¥315,000 (税込)
(GV-UH9F4501E) ¥315,000 (税込)
- ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F6001EEX) ¥399,000 (税込)
(GV-UH9F6001E) ¥399,000 (税込)
- ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GV-UH9F6002EEX) ¥598,500 (税込)
(GV-UH9F6002E) ¥598,500 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600E基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B6/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

- ハードディスク
[500GB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F5001EEX) ¥173,250 (税込)
(GV-UH9F5001E) ¥173,250 (税込)
- ハードディスク
[750GB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F7501EEX) ¥252,000 (税込)
(GV-UH9F7501E) ¥252,000 (税込)
- ハードディスク
[1TB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F011EEX) ¥273,000 (税込)
(GV-UH9F011E) ¥273,000 (税込)
- ハードディスク
[2TB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F021EEX) ¥339,150 (税込)
(GV-UH9F021E) ¥339,150 (税込)
- ハードディスク
[3TB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F031EEX) ¥418,950 (税込)
(GV-UH9F031E) ¥418,950 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリマATA 注意事項＞

- 3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

- 増設バッテリー
(GV-AE9BTRYN1EX) ¥210,000 (税込)
(GV-AE9BTRYN1) ¥210,000 (税込)
- 増設FC I/Fボード [8Gbps, 2ポート]
(GV-BE9F2A1N1EX) ¥480,900 (税込)
(GV-BE9F2A1N1) ¥480,900 (税込)
- 増設FC I/Fボードは、両方のコントローラに搭載する必要があります。基本筐体あたり2式手配願います。
FC I/Fボード1式につき、Fibreケーブル [5.0m]が2本添付されます。

選択オプション (ソフトウェア)


- Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)
- Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)
- ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)
- Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)
- Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)
- Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)
- Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)
- Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
※2011/10/14出荷分より本体標準添付。
- Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)
- Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)
- Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eでは、サーバ7インチ最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。
- ・また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ7インチも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ7インチは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・ネットのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P+1D+1P, RAID6: 2D+2P+2D+2P+8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付けFCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付けFCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ラック、100V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ラック、100V電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0～#4) のHDDに対しては、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1 [ロングライフサポートモデル]
RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]
RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

ロングライフサポートモデル 3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600E基本筐体毎に必須となります。BR1600Eと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリーディスプレイ装置 (BR1600E) 基本筐体
に4本標準添付されます。

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDD×1 15×1,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D44NNNL) ¥2,565,990 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, HDD×1 15×1,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR162-D48NNNL) ¥4,413,948 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [増設筐体]
[HDD×1 15×1, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR162-ENNNNNN) ¥1,091,475 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F1461EEX) ¥164,745 (税込)
(GG-UH9F1461E) ¥164,745 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F3001EEX) ¥265,650 (税込)
(GG-UH9F3001E) ¥265,650 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F4501EEX) ¥346,500 (税込)
(GG-UH9F4501E) ¥346,500 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F6001EEX) ¥420,000 (税込)
(GG-UH9F6001E) ¥420,000 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-UH9F6002EEX) ¥640,500 (税込)
(GG-UH9F6002E) ¥640,500 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600E基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 0880/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-AE9BTRYN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-AE9BTRYN1) ¥231,000 (税込)

増設FC I/Fボード [8Gbps, 2ポート]
(GG-BE9F2A1N1EX) ¥528,990 (税込)
(GG-BE9F2A1N1) ¥528,990 (税込)

増設FC I/Fボードは、両方のコントローラに搭載する必要があります。基本筐体あたり2式手配願います。
FC I/Fボード1式につき、Fibreケーブル [5.0m]が2本添付されます。

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
※2011/10/14出荷分より本体標準添付。

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eの「ロングライフサポートモデル」は、HA8000システム装置「ロングライフサポートモデル」への接続のみサポートします。
- ・BR1600Eの「ロングライフサポートモデル」は、増設バッテリーの搭載を推奨します。
- ・BR1600Eでは、サーバ/イリ最低1台を含みサーバ/イリの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードウェアをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ/イリも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ/イリは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・サーバ/イリは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID1+0: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付FCイリを使用したシステム構成には非対応です。外付FCイリを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (2.5m)、EN0ケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできませんので、先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・サーバ/イリが1Uの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1 [ロングライフサポートモデル]
RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]
RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

ロングライフサポートモデル 1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600E基本筐体毎に必須となります。BR1600Eと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリーディスプレイ装置 (BR1600E) 基本筐体
に4本標準添付されます。

選択

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GVOBR162-D44NNNL) ¥2,332,680 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 4GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 8Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GVOBR162-D48NNNL) ¥4,012,680 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体には2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600E) [増設筐体]
[HDDヘイ 15ヘイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GVOBR162-ENNNNN) ¥992,250 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F1461EEX) ¥156,450 (税込)
(GV-UH9F1461E) ¥156,450 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F3001EEX) ¥241,500 (税込)
(GV-UH9F3001E) ¥241,500 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F4501EEX) ¥315,000 (税込)
(GV-UH9F4501E) ¥315,000 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F6001EEX) ¥399,000 (税込)
(GV-UH9F6001E) ¥399,000 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GV-UH9F6002EEX) ¥598,500 (税込)
(GV-UH9F6002E) ¥598,500 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞
SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
① Data At Rest Encryption必須 (BR1600E基本筐体毎)
② ファームウェアバージョン: 0880/C以降
③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GV-AE9BTRYN1EX) ¥210,000 (税込)
(GV-AE9BTRYN1) ¥210,000 (税込)

増設FC I/Fボード [8Gbps, 2ポート]
(GV-BE9F2A1N1EX) ¥480,900 (税込)
(GV-BE9F2A1N1) ¥480,900 (税込)

増設FC I/Fボードは、両方のコントローラに搭載する必要があります。基本筐体あたり2式手配願います。
FC I/Fボード1式につき、Fibreケーブル [5.0m]が2本添付されます。

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
※2011/10/14出荷分より本体標準添付。

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eのグラフィックカードは、HA8000システム装置 [グラフィックカード] への接続のみサポートします。
- ・BR1600Eのグラフィックカードは、増設バッテリーの搭載を推奨します。
- ・BR1600Eでは、サーバ/イック最低1台を含むサーバ/イックの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードウェアをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ/イックも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ/イックは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・サーバ/イックのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID10: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付FCイックを使用したシステム構成には非対応です。外付FCイックを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) ×4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (2.5m)、EN0ケーブル (筐体間接続用) ×2本 (1m) が標準添付されます。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできませんので、先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



(2) - 2 - 2 エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) <ラックタイプ>

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

FibreChannel 接続

おまかせ安心モデル(5年) 接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9B8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。BR1600Sと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]

・エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) 基本筐体
に4本標準添付されます。

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ 15ヘイ,
ネット/F 4Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR161-D44NNN5) ¥2,299,710 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDヘイ 15ヘイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR161-ENNNNN5) ¥1,114,260 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F1461BEX) ¥61,950 (税込)
(GG-SUH9F1461B) ¥61,950 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F3001BEX) ¥94,500 (税込)
(GG-SUH9F3001B) ¥94,500 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F4501BEX) ¥128,100 (税込)
(GG-SUH9F4501B) ¥128,100 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F6001BEX) ¥153,300 (税込)
(GG-SUH9F6001B) ¥153,300 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-SUH9F6002BEX) ¥212,100 (税込)
(GG-SUH9F6002B) ¥212,100 (税込)

<ハードディスク [SED] 注意事項>

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B6/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[1TB, SATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F011BEX) ¥99,250 (税込)
(GG-SUH9F011B) ¥99,250 (税込)

ハードディスク
[2TB, SATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F021BEX) ¥126,000 (税込)
(GG-SUH9F021B) ¥126,000 (税込)

ハードディスク
[3TB, SATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F031BEX) ¥157,500 (税込)
(GG-SUH9F031B) ¥157,500 (税込)

<ハードディスク 3TB SATA 注意事項>
3TBを使用するためには、下記条件が必要です。

- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-SAE9BTRYN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-SAE9BTRYN1) ¥231,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

<ご注意>

- ・BR1600Eでは、SATAヘイの最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/SATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、SATAヘイの同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・SATAヘイのRAIDグループは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P+1D+1P, RAID6: 2D+2P+2D+2P+2D+2P+2D+2Pの構成で使用願います。)
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・基本筐体は、外付FCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付FCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDに対しては、SAS HDD/SATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDに対しては、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0~#4) のHDDに対しては、SAS HDD/SATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

<ラック搭載制限>

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

FibreChannel接続

おまかせ安心モデル(4年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。BR1600Sと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリーディスプレイ装置 (BR1600S) 基本筐体
に4本標準添付されます。

エントリーディスプレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDD×1 15"×1,
ストリ/F 4Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR161-D44NNN4) ¥2,127,090 (税込)

選択オプション

選択
ENCケーブル [1.0m]
(GG-SUH9F1461BEX) ¥75,600 (税込)
ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥126,000 (税込)
ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1)

選択オプション

エントリーディスプレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDD×1 15"×1, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR161-ENNNNN4) ¥993,300 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク [146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F1461BEX) ¥61,950 (税込)
(GG-SUH9F1461B) ¥61,950 (税込)

ハードディスク [300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F3001BEX) ¥94,500 (税込)
(GG-SUH9F3001B) ¥94,500 (税込)

ハードディスク [450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F4501BEX) ¥128,100 (税込)
(GG-SUH9F4501B) ¥128,100 (税込)

ハードディスク [600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F6001BEX) ¥153,300 (税込)
(GG-SUH9F6001B) ¥153,300 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-SUH9F6002BEX) ¥212,100 (税込)
(GG-SUH9F6002B) ¥212,100 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞
SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク [1TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F011BEX) ¥89,250 (税込)
(GG-SUH9F011B) ¥89,250 (税込)

ハードディスク [2TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F021BEX) ¥126,000 (税込)
(GG-SUH9F021B) ¥126,000 (税込)

ハードディスク [3TB, シリマATA (7200r/min)]
(GG-SUH9F031BEX) ¥157,500 (税込)
(GG-SUH9F031B) ¥157,500 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリマATA 注意事項＞
3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-SAE9BTRYN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-SAE9BTRYN1) ¥231,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write SnapShot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
【2011/10/14出荷分より、本体標準添付】

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- BR1600Eでは、サーバ774が最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- 同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDDの混在搭載が可能です。
- 一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ774も同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- サーバ774は、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDD) 毎に設定してください。
- 増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- サーバ774のRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P→15D+1P, RAID6: 2D+2P→28D+2P, RAID1+0: 2D+2P→8D+8Pの構成で使用願います。)
- BR1600Eは、外付FCスイッチを使用したシステム構成には非対応です。外付FCスイッチを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR774ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR774ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- 基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0～#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- 最下部1Uへの搭載はできません。
- ラックまたがりの筐体接続はできません。
- 筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- 基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体天面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

FibreChannel接続

1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。BR1600Sと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) 基本筐体
に4本標準添付されます。

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDD×15×4,
ストロ/フ 4Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GVOBR161-D44NNNN) ¥1,591,800 (税込)

選択オプション

選択
ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。
ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)
ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDD×15×4, ラックマウントタイプ (3U)]
(GVOBR161-ENNNNNN) ¥679,665 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F1461BEX) ¥58,905 (税込)
(GV-UH9F1461B) ¥58,905 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F3001BEX) ¥89,775 (税込)
(GV-UH9F3001B) ¥89,775 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F4501BEX) ¥121,695 (税込)
(GV-UH9F4501B) ¥121,695 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F6001BEX) ¥145,635 (税込)
(GV-UH9F6001B) ¥145,635 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GV-UH9F6002BEX) ¥202,650 (税込)
(GV-UH9F6002B) ¥202,650 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞
SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[1TB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F0111BEX) ¥84,840 (税込)
(GV-UH9F0111B) ¥84,840 (税込)

ハードディスク
[2TB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F0211BEX) ¥119,700 (税込)
(GV-UH9F0211B) ¥119,700 (税込)

ハードディスク
[3TB, シリマATA (7200r/min)]
(GV-UH9F0311BEX) ¥149,625 (税込)
(GV-UH9F0311B) ¥149,625 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリマATA 注意事項＞
3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GV-AE9BTRYN1EX) ¥210,000 (税込)
(GV-AE9BTRYN1) ¥210,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write SnapShot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
【2011/10/14出荷分より、本体標準添付】

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Eでは、サーバ7774枚最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ7774枚も同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ7774枚は、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリマATA HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大7台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・サーバ7774枚のRAIDグループは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P+1D+1P, RAID6: 2D+2P+2D+2P+8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Eは、外付FCスイッチを使用したシステム構成には非対応です。外付FCスイッチを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Eには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7774ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7774ケーブル、100V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル×2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0～#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0～#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリマATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600E筐体天面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1 [ロングライフサポートモデル]
RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]
RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

FibreChannel接続

ロングライフサポートモデル 3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。BR1600Sと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリードイスアレイ装置 (BR1600S) 基本筐体
に4本標準添付されます。

エントリードイスアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDベイ 15ベイ,
ホストI/F 4Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR161-D44NNNL) ¥1,750,350 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリードイスアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDベイ 15ベイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR161-ENNNNNN) ¥747,600 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク

[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F1461BEX) ¥61,950 (税込)
(GG-UH9F1461B) ¥61,950 (税込)

ハードディスク

[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F3001BEX) ¥94,500 (税込)
(GG-UH9F3001B) ¥94,500 (税込)

ハードディスク

[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F4501BEX) ¥128,100 (税込)
(GG-UH9F4501B) ¥128,100 (税込)

ハードディスク

[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F6001BEX) ¥153,300 (税込)
(GG-UH9F6001B) ¥153,300 (税込)

ハードディスク [SED]

[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-UH9F6002BEX) ¥212,100 (税込)
(GG-UH9F6002B) ¥212,100 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-AE9BTRYN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-AE9BTRYN1) ¥231,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor

(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write SnapShot

(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication

(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning

(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager

(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication

(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging

(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving

(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
[2011/10/14出荷日より本体標準添付]

Data Retention Utility

(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration

(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)

Data At Rest Encryption


(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Sの「ライフサポートモデル」は、HA8000システム装置 [ロングライフサポートモデル] への接続のみサポートします。
- ・BR1600Sの「ライフサポートモデル」は、増設バッテリーの搭載を推奨します。
- ・BR1600Sでは、サーバの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。
- ・また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID10: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Sは、外付FCi/Fを使用したシステム構成には非対応です。外付FCi/Fを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (2.5m)、EN0ケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできませんので、先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたグリップと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS440 AK1, BK1, CK1 [ロングライフサポートモデル]
RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]
RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

FibreChannel接続

ロングライフサポートモデル 1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。BR1600Sと併せて手配願います。

Fibreケーブル [5.0m]
・エントリードイスクアレイ装置 (BR1600S) 基本筐体
に4本標準添付されます。

エントリードイスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDベイ 15ベイ,
ホストI/F 4Gbps, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GV0BR161-D44NNNL) ¥1,591,800 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリードイスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDベイ 15ベイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GV0BR161-ENNNNNN) ¥679,665 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク

[146GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F1461BEX) ¥58,905 (税込)
(GV-UH9F1461B) ¥58,905 (税込)

ハードディスク

[300GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F3001BEX) ¥89,775 (税込)
(GV-UH9F3001B) ¥89,775 (税込)

ハードディスク

[450GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F4501BEX) ¥121,695 (税込)
(GV-UH9F4501B) ¥121,695 (税込)

ハードディスク

[600GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F6001BEX) ¥145,635 (税込)
(GV-UH9F6001B) ¥145,635 (税込)

ハードディスク [SED]

[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GV-UH9F6002BEX) ¥202,650 (税込)
(GV-UH9F6002B) ¥202,650 (税込)

ハードディスク [SED] 注意事項

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GV-AE9BTRYN1EX) ¥210,000 (税込)
(GV-AE9BTRYN1) ¥210,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor

(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write SnapShot

(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication

(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning

(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager

(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication

(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging

(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving

(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
[2011/10/14出荷日より本体標準添付]

Data Retention Utility

(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration

(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)

Data At Rest Encryption

(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)


(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Sサーバライフサポートモデルは、HA8000システム装置 [ロングライフサポートモデル] への接続のみサポートします。
- ・BR1600Sサーバライフサポートモデルは、増設バッテリーの搭載を推奨します。
- ・BR1600Sでは、サーバ1台を含まないシステムの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。
- ・また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバ1台も同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバ1台は、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・サーバのRAIDレベルは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID10: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Sは、外付FCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付FCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷日より標準添付)、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m)、Fibre ケーブル (LC-LC) x4本 (5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V電源ケーブル×2本 (2.5m)、200V電源ケーブル×2本 (2.5m)、EN0ケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできませんので、先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDDを5台搭載してください。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

iSCSI接続

おまかせ安心モデル(5年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050(税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。BR1600Sと併せて手配願います。

LANケーブル

・1000BASE-T カテゴリ5エンハンス、カテゴリ6ケーブルをご使用ください。
・推奨LANケーブル
5m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E05) ¥1,575(税込)
10m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E10) ¥2,520(税込)
20m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E20) ¥4,200(税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDベイ15ベイ,
ホスト/F 1Gbps iSCSI, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR161-A44NNN5) ¥2,299,710(税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600(税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000(税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDベイ15ベイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR161-ENNNNN5) ¥1,114,260(税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F1461BEX) ¥61,950(税込)
(GG-SUH9F1461B) ¥61,950(税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F3001BEX) ¥94,500(税込)
(GG-SUH9F3001B) ¥94,500(税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F4501BEX) ¥128,100(税込)
(GG-SUH9F4501B) ¥128,100(税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F6001BEX) ¥153,300(税込)
(GG-SUH9F6001B) ¥153,300(税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-SUH9F6002BEX) ¥212,100(税込)
(GG-SUH9F6002B) ¥212,100(税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[1TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-SUH9F0111BEX) ¥89,250(税込)
(GG-SUH9F0111B) ¥89,250(税込)

ハードディスク
[2TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-SUH9F0211BEX) ¥126,000(税込)
(GG-SUH9F0211B) ¥126,000(税込)

ハードディスク
[3TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-SUH9F0311BEX) ¥157,500(税込)
(GG-SUH9F0311B) ¥157,500(税込)

＜ハードディスク 3TB シリコン 注意事項＞
3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-SAE0BTRYM1EX) ¥231,000(税込)
(GG-SAE0BTRYM1) ¥231,000(税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000(税込)

Copy-on-write SnapShot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000(税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000(税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500(税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000(税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000(税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000(税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750(税込)
[2011/10/14出荷分より本体標準添付]

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000(税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000(税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250(税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250(税込)

＜ご注意＞

- BR1600Sでは、サーババックアップ最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- 同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDDの混在搭載が可能です。
- 一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーババックアップは同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- サーババックアップは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDD) 毎に設定してください。
- 増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- RAID10は、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10です。(RAID1:1D+1D, RAID5:2D+1P~15D+1P, RAID6:2D+2P~28D+2P, RAID10:2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- BR1600Sは、外付FCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付FCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V用電源ケーブル x2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル x2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブル x2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル x2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- 基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。
- 基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたグリップと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)

＜ラック搭載制限＞

- 最下部1Uへの搭載はできません。
- ラックまたがりの筐体接続はできません。
- 筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- 基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたグリップと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

iSCSI接続

おまかせ安心モデル(4年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050(税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。
BR1600Sと併せて手配願います。

LANケーブル

- ・1000BASE-T カテゴリ5エンハンス、カテゴリ6ケーブルをご使用ください。
- ・推奨LANケーブル
- 5m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E05) ¥1,575(税込)
- 10m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E10) ¥2,520(税込)
- 20m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E20) ¥4,200(税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDベイト 15ベイト, ホスト/F 1Gbps iSCSI, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR161-A44NNN4) ¥2,127,090(税込)

選択	EN Cケーブル [1.0m] ・増設筐体に2本標準添付されます。	
	EN Cケーブル [3.0m] (GV-LA9B03N1)	¥75,600(税込)
	EN Cケーブル [5.0m] (GV-LA9B05N1)	¥126,000(税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDベイト 15ベイト, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR161-ENNNNN4) ¥993,300(税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク [146GB, SAS (15000r/min)] (GG-SUH9F1461BEX) ¥61,950(税込) (GG-SUH9F1461B) ¥61,950(税込)	ハードディスク [300GB, SAS (15000r/min)] (GG-SUH9F3001BEX) ¥94,500(税込) (GG-SUH9F3001B) ¥94,500(税込)	ハードディスク [450GB, SAS (15000r/min)] (GG-SUH9F4501BEX) ¥128,100(税込) (GG-SUH9F4501B) ¥128,100(税込)	ハードディスク [600GB, SAS (15000r/min)] (GG-SUH9F6001BEX) ¥153,300(税込) (GG-SUH9F6001B) ¥153,300(税込)	ハードディスク [SED] [600GB, SAS SED (15000r/min)] (GG-SUH9F6002BEX) ¥212,100(税込) (GG-SUH9F6002B) ¥212,100(税込)
--	--	--	--	--

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞
SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク [1TB, シリカATA (7200r/min)] (GG-SUH9F0111BEX) ¥89,250(税込) (GG-SUH9F0111B) ¥89,250(税込)	ハードディスク [2TB, シリカATA (7200r/min)] (GG-SUH9F0211BEX) ¥126,000(税込) (GG-SUH9F0211B) ¥126,000(税込)	ハードディスク [3TB, シリカATA (7200r/min)] (GG-SUH9F0311BEX) ¥157,500(税込) (GG-SUH9F0311B) ¥157,500(税込)
--	--	--

＜ハードディスク 3TB シリカATA 注意事項＞
3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー (GG-SAE0BTRYN1EX) ¥231,000(税込)	増設バッテリー (GG-SAE0BTRYN1) ¥231,000(税込)
---	---

選択オプション (ソフトウェア)


Performance Monitor (GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000(税込)	Copy-on-write SnapShot (GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000(税込)	ShadowImage in-system replication (GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000(税込)	Dynamic Provisioning (GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500(税込)	Cache Partition Manager (GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000(税込)	Account Authentication (GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000(税込)	Audit Logging (GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000(税込)	Power Saving (GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750(税込) [2011/10/14出荷分より本体標準添付]	Data Retention Utility (GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000(税込)	Modular Volume Migration (GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000(税込)	Data At Rest Encryption (GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250(税込) (GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250(税込)
--	--	---	--	---	--	---	---	--	--	---

＜ご注意＞

- ・BR1600Sでは、サーバに1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリカATA HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバに同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリカATA HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・サーバのRAIDベイトは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1:1D+1D, RAID5:2D+1P~15D+1P, RAID6:2D+2P~28D+2P, RAID1+0:2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Sは、外付FCスイッチを使用したシステム構成には非対応です。外付FCスイッチを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、EN Cケーブル (筐体間接続用)x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリカATA HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリカATA HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。
- ・サーバOSは、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008環境のみサポートします。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたグリップと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

iSCSI接続

おまかせ安心モデル(3年)接続用

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050(税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。
BR1600Sと併せて手配願います。

LANケーブル

- ・1000BASE-T カテゴリ5エンハンス、カテゴリ6ケーブルをご使用ください。
- ・推奨LANケーブル
- 5m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E05) ¥1,575(税込)
- 10m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E10) ¥2,520(税込)
- 20m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E20) ¥4,200(税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDベイ15ベイ,
ホスト/F 1Gbps iSCSI, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR161-A44NNN3) ¥1,954,470(税込)

選択

- ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。
- ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600(税込)
- ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000(税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDベイ15ベイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR161-ENNNNN3) ¥872,340(税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F1461BEX) ¥61,950(税込)
(GG-SUH9F1461B) ¥61,950(税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F3001BEX) ¥94,500(税込)
(GG-SUH9F3001B) ¥94,500(税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F4501BEX) ¥128,100(税込)
(GG-SUH9F4501B) ¥128,100(税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-SUH9F6001BEX) ¥153,300(税込)
(GG-SUH9F6001B) ¥153,300(税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-SUH9F6002BEX) ¥212,100(税込)
(GG-SUH9F6002B) ¥212,100(税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
- ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
- ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[1TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-SUH9F0111BEX) ¥89,250(税込)
(GG-SUH9F0111B) ¥89,250(税込)

ハードディスク
[2TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-SUH9F0211BEX) ¥126,000(税込)
(GG-SUH9F0211B) ¥126,000(税込)

ハードディスク
[3TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-SUH9F0311BEX) ¥157,500(税込)
(GG-SUH9F0311B) ¥157,500(税込)

＜ハードディスク 3TB シリコン 注意事項＞

3TBを使用するためには、下記条件が必要です。

- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-SAE0BTRYN1EX) ¥231,000(税込)
(GG-SAE0BTRYN1) ¥231,000(税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor

(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000(税込)

Copy-on-write SnapShot

(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000(税込)

ShadowImage in-system replication

(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000(税込)

Dynamic Provisioning

(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500(税込)

Cache Partition Manager

(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000(税込)

Account Authentication

(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000(税込)

Audit Logging

(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000(税込)

Power Saving

(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750(税込)

[2011/10/14出荷分より本体標準添付]

Data Retention Utility

(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000(税込)

Modular Volume Migration

(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000(税込)

Data At Rest Encryption

(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250(税込)


(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250(税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Sでは、サーババックアップ最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。
- また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーババックアップは同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーババックアップは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・基本筐体のRAIDベールは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。(RAID1:1D+1D, RAID5:2D+1P~15D+1P, RAID6:2D+2P~28D+2P, RAID10:2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Sは、外付FCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付FCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用)x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ケーブルの引き出しはできません。
- ・筐体間の空けスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- ・筐体間の空けスペースは1U以上には、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体前面に取り付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

iSCSI接続

3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050(税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。
BR1600Sと併せて手配願います。

LANケーブル

- ・1000BASE-T カテゴリ5エンハンス、カテゴリ6ケーブルをご使用ください。
- ・推奨LANケーブル
- 5m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E05) ¥1,575(税込)
- 10m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E10) ¥2,520(税込)
- 20m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E20) ¥4,200(税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDベイト 15ベイト, ストI/F 1Gbps iSCSI, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GG0BR161-A44NNNN) ¥1,750,350(税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600(税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000(税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDベイト 15ベイト, ラックマウントタイプ (3U)]
(GG0BR161-ENNNNNN) ¥747,600(税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F1461BEX) ¥61,950(税込)
(GG-UH9F1461B) ¥61,950(税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F3001BEX) ¥94,500(税込)
(GG-UH9F3001B) ¥94,500(税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F4501BEX) ¥128,100(税込)
(GG-UH9F4501B) ¥128,100(税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F6001BEX) ¥153,300(税込)
(GG-UH9F6001B) ¥153,300(税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-UH9F6002BEX) ¥212,100(税込)
(GG-UH9F6002B) ¥212,100(税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[1TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-UH9F011BEX) ¥89,250(税込)
(GG-UH9F011B) ¥89,250(税込)

ハードディスク
[2TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-UH9F021BEX) ¥126,000(税込)
(GG-UH9F021B) ¥126,000(税込)

ハードディスク
[3TB, シリコン (7200r/min)]
(GG-UH9F031BEX) ¥157,500(税込)
(GG-UH9F031B) ¥157,500(税込)

＜ハードディスク 3TB シリコン 注意事項＞
3TBを使用するためには、下記条件が必要です。

- ① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GG-AE9BTRYN1EX) ¥231,000(税込)
(GG-AE9BTRYN1) ¥231,000(税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor

(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000(税込)

Copy-on-write SnapShot

(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000(税込)

ShadowImage in-system replication

(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000(税込)

Dynamic Provisioning

(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500(税込)

Cache Partition Manager

(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000(税込)

Account Authentication

(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000(税込)

Audit Logging

(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000(税込)

Power Saving

(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750(税込)
[2011/10/14出荷分より本体標準添付]

Data Retention Utility

(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000(税込)

Modular Volume Migration

(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000(税込)

Data At Rest Encryption

(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250(税込)


(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250(税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Sでは、サーバディスク最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバディスクも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・サーバディスクは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・RAID10のRAIDベイトは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID1+0: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Sは、外付FCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付FCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- ・BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用)x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体天面に取り付けたグリスケットと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)
- ・RAID10Sは、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008環境のみサポートします。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あげないでください。
- ・筐体間の引き出しが、増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体天面に取り付けたグリスケットと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

iSCSI接続

1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、BR1600S基本筐体毎に必須となります。BR1600Sと併せて手配願います。

LANケーブル

・1000BASE-T カテゴリ5エンハンス、カテゴリ6ケーブルをご使用ください。
・推奨LANケーブル
5m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)
10m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)
20m カテゴリ5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDベイス15ベイ,
ホスト/F 1Gbps iSCSI, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GV0BR161-A44NNNN) ¥1,591,800 (税込)

選択

ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。

ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)

ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDベイス15ベイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GV0BR161-ENNNNNN) ¥679,665 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F1461BEX) ¥58,905 (税込)
(GV-UH9F1461B) ¥58,905 (税込)

ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F3001BEX) ¥89,775 (税込)
(GV-UH9F3001B) ¥89,775 (税込)

ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F4501BEX) ¥121,695 (税込)
(GV-UH9F4501B) ¥121,695 (税込)

ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F6001BEX) ¥145,635 (税込)
(GV-UH9F6001B) ¥145,635 (税込)

ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GV-UH9F6002BEX) ¥202,650 (税込)
(GV-UH9F6002B) ¥202,650 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本/増設筐体共通)

ハードディスク
[1TB, シリコン (7200r/min)]
(GV-UH9F011BEX) ¥84,840 (税込)
(GV-UH9F011B) ¥84,840 (税込)

ハードディスク
[2TB, シリコン (7200r/min)]
(GV-UH9F021BEX) ¥119,700 (税込)
(GV-UH9F021B) ¥119,700 (税込)

ハードディスク
[3TB, シリコン (7200r/min)]
(GV-UH9F031BEX) ¥149,625 (税込)
(GV-UH9F031B) ¥149,625 (税込)

＜ハードディスク 3TB シリコン 注意事項＞
3TBを使用するためには、下記条件が必要です。
① ファームウェアバージョン: 08B6/H以降

選択オプション (基本筐体用)

増設バッテリー
(GV-AE9BTRYN1EX) ¥210,000 (税込)
(GV-AE9BTRYN1) ¥210,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)

Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)

Copy-on-write SnapShot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)

ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)

Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)

Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)

Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)

Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)

Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
[2011/10/14出荷日より本体標準添付]

Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)

Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)


Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- BR1600Sでは、サーババックスの最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- 同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDDの混在搭載が可能です。
- 一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーババックスも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- サーババックスは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD/シリコン HDD) 毎に設定してください。
- 増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- サーババックスのRAIDベイスは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID1+0です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID1+0: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- BR1600Sは、外付FCアダプタを使用したシステム構成には非対応です。外付FCアダプタを使用したシステムを構成する場合は、Hitachi AMS2000シリーズをご選択下さい。
- BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷日より標準添付)、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用)x2本 (1m) が標準添付されます。
- 基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを搭載してください。異なる種類のHDDの混在はできません。
- SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできません。かつ先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDD/シリコン HDDのいずれか同一種類のHDDを5台搭載してください。
- 基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体天面に取り付けたグリップと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)
- サーババックスは、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008環境のみサポートします。

＜ラック搭載制限＞

- 最下部1Uへの搭載はできません。
- ラックまたがりの筐体接続はできません。
- 筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- 基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体天面に取り付けたグリップと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]
RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

iSCSI接続

ロングライフサポートモデル 3年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1600S基本筐体毎に必須となります。
BR1600Sと併せて手配願います。

LANケーブル

- ・1000BASE-T カテゴリー5エンハンス、カテゴリー6ケーブルをご使用ください。
- ・推奨LANケーブル
- 5m カテゴリー5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)
- 10m カテゴリー5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)
- 20m カテゴリー5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ、2GBキャッシュ/コントローラ、HDDヘイ15ベイ、
ネストI/F 10Gbps iSCSI、2ポート/コントローラ、ラックマウントタイプ (4U)]
(GGOBR161-A44NNNL) ¥1,750,350 (税込)

選択

- ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体には2本標準添付されます。
- ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)
- ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDヘイ15ベイ、ラックマウントタイプ (3U)]
(GGOBR161-ENNNNNN) ¥747,600 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

- ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F1461BEX) ¥61,950 (税込)
(GG-UH9F1461B) ¥61,950 (税込)
- ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F3001BEX) ¥94,500 (税込)
(GG-UH9F3001B) ¥94,500 (税込)
- ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F4501BEX) ¥128,100 (税込)
(GG-UH9F4501B) ¥128,100 (税込)
- ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GG-UH9F6001BEX) ¥153,300 (税込)
(GG-UH9F6001B) ¥153,300 (税込)
- ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GG-UH9F6002BEX) ¥212,100 (税込)
(GG-UH9F6002B) ¥212,100 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
 - ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
 - ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本筐体用)

- 増設バッテリー
(GG-AE9BTRYN1EX) ¥231,000 (税込)
(GG-AE9BTRYN1) ¥231,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)


- Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)
- Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)
- ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)
- Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)
- Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)
- Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)
- Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)
- Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
※2011/10/14出荷分より本体標準添付。
- Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)
- Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)
- Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Sサーバライブラリシステムは、HA8000システム装置 [ロングライフサポート] への接続のみサポートします。
- ・BR1600Sサーバライブラリシステムは、増設バッテリーの搭載を推奨します。
- ・BR1600Sでは、最大7ベイ/最低1台を含むハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。
- また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、最大7ベイ/最小1台同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- ・最大7ベイは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD) 毎に設定してください。
- ・増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- ・サーバのRAIDコントローラは、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10です。(RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID10: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。)
- ・BR1600Sは、外付LANアダプタを使用したシステム構成には非対応です。
- ・BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V電源ケーブル x2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブル x2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブル x2本 (2.5m)、200V用電源ケーブル x2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用) x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできませんので、先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDDを5台搭載してください。
- ・サーバOSは、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008環境のみサポートします。

＜ラック搭載制限＞

- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真正1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体天面に取付けたケーブルと、上部装置底面が干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)



RS220 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]
RS210 AK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1 [ロングライフサポートモデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

iSCSI接続

ロングライフサポートモデル 1年無償保証モデル

必須オプション

HA8000サーバ接続用ライセンス
(GV-AR9BH8KN1) ¥1,050 (税込)

・HA8000サーバ接続用ライセンスは、
BR1600S基本筐体毎に必須となります。
BR1600Sと併せて手配願います。

LANケーブル

- ・1000BASE-T カテゴリー5エンハンス、カテゴリー6ケーブルをご使用ください。
- 推奨LANケーブル
- 5m カテゴリー5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)
- 10m カテゴリー5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)
- 20m カテゴリー5エンハンス LANケーブル (GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [基本筐体]
[Dualコントローラ, 2GBキャッシュ/コントローラ, HDDヘイ15ヘイ,
ネストI/F 10Gbps iSCSI, 2ポート/コントローラ, ラックマウントタイプ (4U)]
(GVOBR161-A44NNNL) ¥1,591,800 (税込)

選択

- ENCケーブル [1.0m]
・増設筐体に2本標準添付されます。
- ENCケーブル [3.0m]
(GV-LA9B03N1) ¥75,600 (税込)
- ENCケーブル [5.0m]
(GV-LA9B05N1) ¥126,000 (税込)

選択オプション

エントリーディスクアレイ装置 (BR1600S) [増設筐体]
[HDDヘイ15ヘイ, ラックマウントタイプ (3U)]
(GVOBR161-ENNNNN) ¥679,665 (税込)

選択オプション (基本/増設筐体共通)

- ハードディスク
[146GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F1461BEX) ¥58,905 (税込)
(GV-UH9F1461B) ¥58,905 (税込)
- ハードディスク
[300GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F3001BEX) ¥89,775 (税込)
(GV-UH9F3001B) ¥89,775 (税込)
- ハードディスク
[450GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F4501BEX) ¥121,695 (税込)
(GV-UH9F4501B) ¥121,695 (税込)
- ハードディスク
[600GB, SAS (15000r/min)]
(GV-UH9F6001BEX) ¥145,635 (税込)
(GV-UH9F6001B) ¥145,635 (税込)
- ハードディスク [SED]
[600GB, SAS SED (15000r/min)]
(GV-UH9F6002BEX) ¥202,650 (税込)
(GV-UH9F6002B) ¥202,650 (税込)

＜ハードディスク [SED] 注意事項＞

- SEDを使用するためには、下記条件が必要です。
- ① Data At Rest Encryption必須 (BR1600S基本筐体毎)
- ② ファームウェアバージョン: 08B0/C以降
- ③ Storage Navigator Modular 2: Ver11.30以降

選択オプション (基本筐体用)

- 増設バッテリー
(GV-AE9BTRYN1EX) ¥210,000 (税込)
(GV-AE9BTRYN1) ¥210,000 (税込)

選択オプション (ソフトウェア)


- Performance Monitor
(GVS-ESU9PPM1A) ¥84,000 (税込)
- Copy-on-write Snapshot
(GVS-ESU9PSR1A) ¥693,000 (税込)
- ShadowImage in-system replication
(GVS-ESU9PSH1A) ¥693,000 (税込)
- Dynamic Provisioning
(GVS-ESU9PDP1A) ¥346,500 (税込)
- Cache Partition Manager
(GVS-ESU9PCP1A) ¥420,000 (税込)
- Account Authentication
(GVS-ESU9PAA1A) ¥126,000 (税込)
- Audit Logging
(GVS-ESU9PAL1A) ¥126,000 (税込)
- Power Saving
(GVS-ESU9PPS1A) ¥708,750 (税込)
※2011/10/14出荷分より本体標準添付。
- Data Retention Utility
(GVS-ESU9PDR1A) ¥840,000 (税込)
- Modular Volume Migration
(GVS-ESU9PMV1A) ¥315,000 (税込)
- Data At Rest Encryption
(GVS-ESU9PRE1AEX) ¥5,250 (税込)
(GVS-ESU9PRE1A) ¥5,250 (税込)

＜ご注意＞

- ・BR1600Sサーバライフサポートは、HA8000システム装置 [ロングライフサポート] への接続のみサポートします。
- ・BR1600Sサーバライフサポートは、増設バッテリーの搭載を推奨します。
- ・BR1600Sでは、サーバヘイ最低1台を含みハードディスクの最小台数は3台です。必ず3台以上のハードディスクをご購入下さい。
- ・同一筐体内でのSAS HDD/SAS SED HDDの混在搭載が可能です。
- ・一つのRAIDグループは、同一容量のHDDで構成してください。なお、SAS SED HDDと非SAS SED HDDを混在させてRAIDグループやDPグループを作成することはできません。
- また、一つのRAIDグループは筐体内で閉じ、サーバも同一筐体内に搭載することを推奨します。但し、筐体跨ぎのRAIDグループとすることも可能です。
- サーバヘイは、RAIDグループで指定したディスク種別 (SAS HDD/SAS SED HDD) 毎に設定してください。
- 増設筐体は、最大3台まで接続可能です。なお、一つの増設筐体には、最低1台のHDD搭載が必要です。
- サーバのRAIDヘイは、RAID1, RAID5, RAID6, RAID10です。RAID1: 1D+1D, RAID5: 2D+1P~15D+1P, RAID6: 2D+2P~28D+2P, RAID10: 2D+2P~8D+8Pの構成で使用願います。
- ・BR1600Sは、外付LANアダプタを使用したシステム構成には非対応です。
- ・BR1600Sには、Resource Manager/LUN Manager/Power Saving (2011/10/14出荷分より標準添付)、UR7ケーブル、100V電源ケーブルx2本 (プラグ形状: NEMA 5-15P, 2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (プラグ形状: IEC60320 C14, 2.5m) が、増設筐体には、UR7ケーブル、100V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、200V用電源ケーブルx2本 (2.5m)、ENCケーブル (筐体間接続用)x2本 (1m) が標準添付されます。
- ・SAS SED HDD搭載時、基本筐体の先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS SED HDDを搭載することはできませんので、先頭から5台 (#0~#4) のHDDスロットには、SAS HDDを5台搭載してください。
- ・サーバOSは、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008環境のみサポートします。

＜ラック搭載制限＞


- ・最下部1Uへの搭載はできません。
- ・ラックまたがりの筐体接続はできません。
- ・筐体間の空きスペースは1Uまでとし、2U以上あけないでください。
- ・基本筐体および増設筐体の真上1Uには、引き出す必要のある装置を搭載しないことを推奨 (BR1600S筐体天面に取付けたグリップと、上部装置底面に干渉し、引き出す際の抵抗が通常より大きくなります。)




(3) - 1 日立ディスクアレイシステム(Hitachi AMS/WMS/AMS2000/SMSシリーズ)

— Fibre Channel ボード経由直結接続及びFabric Switch 接続 —

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1




- ・Hitachi AMS/WMSシリーズは、(SS区分B)です。詳細はお問い合わせ下さい。
- ・Hitachi AMS/WMSシリーズは、HA8000サーバ接続用ライセンス (Windows/Linux) : HT-F4064-LHA8 をDisk Array 1台につき1式手配が必要です。また、他OSのサーバも接続するヘテロ環境でご使用になる場合には、接続するサーバOSの種類分接続ライセンス手配が必要です。
- ・Hitachi AMS/WMSシリーズのラックタイプは、別途ラックレール (HA8000用) : HT-F4064-URHT7) が必要です。




RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【「光ケーブル」での直結接続】



【「光ケーブル」でのFabric Switch接続】



ディスクアレイ装置 Hitachi AMS2000シリーズ

- ◎ Hitachi AMS2500
(HT-4065-RKEH/RKAK他)
・ストレージ統合、パフォーマンス重視のオンライン用途
・大規模マージン用途
・8G/4G/2G/1Gbps FC対応
・ラックタイプ
・搭載可能: SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 500GB/750GB/1TB/2TB
- ◎ Hitachi AMS2300
(HT-4065-RKEM/RKAK他)
・オンライン用途、大規模マージン用途
・コストパフォーマンス重視のシステム
・8G/4G/2G/1Gbps FC対応
・ラックタイプ
・搭載可能: SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 500GB/750GB/1TB/2TB
- ◎ Hitachi AMS2100
(HT-4065-RKES4/RKES8/RKAK他)
・オンライン用途、マージン用途
・初期導入コストを抑えつつ将来的には容量拡張が見込まれるシステム
・8G/4G/2G/1Gbps FC対応
・ラックタイプ
・搭載可能: SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 500GB/750GB/1TB/2TB
- ◎ Hitachi AMS2010
(HT-4016-RKEXS/RKAK他)
・オンライン用途、マージン用途
・初期導入コストを抑えつつ将来的には容量拡張が見込まれるシステム
・4G/2G/1Gbps FC対応
・ラックタイプ
・搭載可能: SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 1TB/2TB

※価格についてはお問合せ願います。


S S区分B

ディスクアレイ装置 Hitachi SMSシリーズ

- ◎ Hitachi SMS100
(HT-4075-3DS1461J/3FT10C1J他)
・パーティション主体の「ロード」型
・ラックタイプ
・4Gbps FC対応
・RAID6高信頼性構成
・搭載可能: SAS 146GB/300GB
ディスク SATA 750GB/1TB


※導入サービス/保守についてはお問合せ下さい。

S S区分B




	最大接続距離[m:理論値]	
	A-6515-GMxx	A-6515-HMxx
8Gbps	50	150
4Gbps	150	380
2Gbps	300	500
1Gbps	500	860

- ・Hitachi AMS2000シリーズは、(S S区分B)です。詳細はお問い合わせ下さい。
- ・Hitachi AMS2000シリーズは、HA8000サーバ接続用ライセンス (Windows/Linux) : HT-F4065-LHA8 をDisk Array 1台につき1式手配が必要です。また、他OSのサーバも接続するヘテロ環境でご使用になる場合には、接続するサーバOSの種類分接続ライセンス手配が必要です。
- ・Hitachi AMS2000シリーズのラックタイプは、別途ラックレール (HA8000ラック用: HT-F4065-URHT7) が必要です。




(3) -2 日立ディスクアレイシステム(Hitachi SMS100) — LANボード(iSCSI I/F専用)経由直結接続 —

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1



- ・Hitachi SMS100は、(SS区分B)です。詳細はお問い合わせ下さい。
- ・Hitachi SMS100のiSCSI接続は、スイッチングHUB経由接続非サポートです。
- ・Hitachi SMS100のiSCSI接続は、LAN二重化(PROSet)非サポートです。
- ・Hitachi SMS100のiSCSI接続は、クラスタ接続非サポートです。
- ・Hitachi SMS100のiSCSI接続は、iSCSIブート非サポートです。
- ・Hitachi SMS100のiSCSI接続サポートOSは、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008です。
(Windows Server 2003/Linuxは非サポート)



(3) -3 日立ディスクアレイシステム(Hitachi AMS2000シリーズ) — LANボード(iSCSI I/F専用)経由直結接続 —

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

【LANケーブル】での直結接続

- 選択
- LANケーブル
〔カテゴリ5Eハブ、5.0m,
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕
(GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)
 - LANケーブル
〔カテゴリ5Eハブ、10.0m,
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕
(GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)
 - LANケーブル
〔カテゴリ5Eハブ、20.0m,
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T用)〕
(GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)


ディスクアレイ装置 Hitachi AMS2000シリーズ

- ◎ Hitachi AMS2500
(HT-4065-RKEH/RKAK他)
・ストレージ統合、パフォーマンス重視のオンライン用途
・大規模コアイン用途
・1Gbps iSCSI対応
・ラックタイプ
・搭載可能：SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 500GB/750GB/1TB/2TB
- ◎ Hitachi AMS2300
(HT-4065-RKEM/RKAK他)
・オンライン用途、大規模コアイン用途
・コストパフォーマンス重視のシステム
・1Gbps iSCSI対応
・ラックタイプ
・搭載可能：SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 500GB/750GB/1TB/2TB
- ◎ Hitachi AMS2100
(HT-4065-RKES4/RKES8/RKAK他)
・オンライン用途、コアイン用途
・初期導入コストを抑えつつ将来的には容量拡張が見込まれるシステム
・1Gbps iSCSI対応
・ラックタイプ
・搭載可能：SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 500GB/750GB/1TB/2TB
- ◎ Hitachi AMS2010
(HT-4016-RKEXSA/RKAK他)
・オンライン用途、コアイン用途
・初期導入コストを抑えつつ将来的には容量拡張が見込まれるシステム
・4G/2G/1Gbps iSCSI対応
・ラックタイプ
・搭載可能：SAS 146GB/300GB/450GB/600GB
ディスク SATA 1TB/2TB

※価格についてはお問合せ願います。

SS区分B

- ・Hitachi AMS2000シリーズは、(SS区分B)です。詳細はお問い合わせ下さい。
- ・Hitachi AMS2000シリーズは、別途ラックレール(HA8000ラック用：HT-F4063-URHT7)が必要です。
- ・Hitachi AMS2010は、HA8000サーバ接続用ライセンス(Windows/Linux)：HT-F4065-LHA8をDisk Array 1台につき1式手配が必要です。
- ・Hitachi AMS2000シリーズのiSCSI接続は、スイッチングHUB経由接続非サポートです。
- ・Hitachi AMS2000シリーズのiSCSI接続は、LAN二重化(PROSet)非サポートです。
- ・Hitachi AMS2000シリーズのiSCSI接続は、iSCSIブート非サポートです。
- ・Hitachi AMS2000シリーズのiSCSI接続サポートOSは、Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008です。
(Windows Server 2003/Linuxは非サポート)




(3) - 4 日立ディスクアレイシステム(Hitachi USP V/USP VM)

— Fibre Channel ボード経由単体接続及びクラスタ接続構成 —


RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・ A-xxxx形式の価格は、標準価格です。


【Fibre Channel ケーブル】でのFabric Switch接続




※価格につきましてはお問合せ願います。



【Fibre Channel ケーブル】での単体接続



※価格につきましてはお問合せ願います。



※価格につきましてはお問合せ願います。

Hitachi Universal Storage Platform V


ディスクアレイ装置 Hitachi Universal Storage Platform V
[最大システム容量: 2269TB (物理容量)]
[最大キャッシュ容量: 512GB]
(A-65AA-5) *メインフレームシステム及びオープンシステム接続用

Hitachi Universal Storage Platform VM

ディスクアレイ装置 Hitachi Universal Storage Platform VM
[最大システム容量: 472TB (物理容量)]
[最大キャッシュ容量: 128GB]
(A-65AB-5) *メインフレームシステム及びオープンシステム接続用

※価格につきましてはお問合せ願います。

	最大接続距離 [m: 理論値]	
	A-6515-GMxx	A-6515-HMxx
8Gbps	50	150
4Gbps	150	380
2Gbps	300	500
1Gbps	500	860




(3) -5 日立ディスクアレイシステム(Hitachi VSP)


— Fibre Channel ボード経由単体接続及びクラスタ接続構成 —

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1


【【光ケーブル】でのFabric Switch接続】




※価格につきましてはお問合せ願います。



【【光ケーブル】での単体接続】



※価格につきましてはお問合せ願います。




※価格につきましてはお問合せ願います。

Hitachi Virtual Storage Platform

ディスクアレイ装置 Hitachi Virtual Storage Platform
[最大システム容量: 2521TB (物理容量)]
[最大キャッシュ容量: 512GB]
(H-65AC-CBXA) *日立メインフレームシステム (AP8000) 及びオープンシステム接続用
(A-65AC-CBXA) *他社メインフレームシステム及びオープンシステム接続用

※価格につきましてはお問合せ願います。


	最大接続距離 [m: 理論値]	
	A-6515-GMxx	A-6515-HMxx
8Gbps	50	150
4Gbps	150	380
2Gbps	300	500
1Gbps	500	860



(4) テープエンコーダー2 ＜ラックタイプ用＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1



選択オプション

電源ユニット [冗長化用電源ユニット] (GQ-SGVTE2PSBX) [カスタム]	¥79,800 (税込)
(GQ-SGVTE2PS)	¥79,800 (税込)

・電源ケーブル(100V 用 x1 本(3.0m), 200V 用 x1 本(2.5m)) が標準添付されます。

電源ユニット [独立 2 電源化用電源ユニット] (GQ-SGVTE22NPSBX) [カスタム]	¥79,800 (税込)
(GQ-SGVTE22NPS)	¥79,800 (税込)

・電源ケーブル(100V 用 x1 本(3.0m), 200V 用 x1 本(2.5m)), 電源スイッチが標準添付されます。

＜注意事項＞

- ・テープドライブは最大 4 台搭載可能です。
- ・テープドライブと HBA は、1 対 1 で接続します。
(最大 4 台のシステム装置に接続可能です。)
- ・SAS ドライブと SAS HBA の 1 対 1 接続をサポートします。
(内部 SAS インタフェースケーブルは、SAS ドライブ 2 台を接続可能なケーブルですが、1 台接続のみサポートとなります。)
- ・同一 SCSI バス上に複数の SCSI ドライブを接続することは非サポートです。
(ディージェーチェーン接続は非サポート)
- ・SCSI ドライブと SAS ドライブの混在搭載が可能です。
(HBA 及びケーブルは搭載ドライブ台数分必要です。)

＜電源ユニット注意事項＞

- ・標準で電源ユニットは 1 個搭載済みです。最大 2 個搭載できます。
- ・1 個の電源ユニットで、最大 2 台のドライブに対して給電出来ます。
- ・オプションの電源ユニットを追加することで、次の構成を組むことが出来ます。
(1) 冗長電源構成
・最大 2 台のドライブの給電を冗長化出来ます。
(2) 独立 2 電源構成
・独立 2 電源構成とは、複数のドライブに対する給電バスを別々に用意する構成です。
・3 台以上のドライブを搭載する場合、独立 2 電源構成は必須となります。
・2 台のドライブ搭載時、各々の給電バスを別にする場合、独立 2 電源構成とします。
・冗長電源構成を独立 2 電源構成に、独立 2 電源構成を冗長電源構成に変更することは出来ません。

DAT ドライブ (DAT72)

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
 DATドライブ [DAT72 (非圧縮:36GB)] ・内部 SCSI ケーブル + 外部 SCSI ケーブル (3m) 付き ・データフォーマット [HS-4/170S] x10 巻付き		 DATドライブ [DAT72 (非圧縮:36GB)] ・内部 SCSI ケーブル + 外部 SCSI ケーブル (3m) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	 DATドライブセット (GQ-SGVF3ATD72BX) [カスタム]	 DATドライブセット (GQ-SGVF30TD72BX) [カスタム]
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	 DATドライブセット (GQ-SGVD3ATD72BX) [カスタム]	 DATドライブセット (GQ-SGVD30TD72BX) [カスタム]
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	 DATドライブセット (GQ-SGVS3ATD72BX) [カスタム]	 DATドライブセット (GQ-SGVS30TD72BX) [カスタム]
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	 DATドライブセット (GQ-SGVB3ATD72BX) [カスタム]	 DATドライブセット (GQ-SGVB30TD72BX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし		 DATドライブセット (GQ-SGV00ATD72BX) [カスタム]	 DATドライブセット (GQ-SGV000TD72BX) [カスタム]
		 DATドライブセット (GQ-SGV00ATD72) [カスタム]	 DATドライブセット (GQ-SGV000TD72) [カスタム]


- ・DAT72 データフォーマット (テスト用) x1, クリーニングテープ x1 が標準添付されます。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve サポートパック (1 年分) が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 データフォーマット Maxell HS-4/170S	GQ-SAY7DA1210 ¥31,500 (税込)	GQ-SAY7DA1230 ¥94,500 (税込)	GQ-SAY7DA1260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell HS-4/CL	GQ-AY7DA1CL1 ¥4,725 (税込)



- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

SASケーブル
[miniSAS-miniSAS ケーブル, 2.0m]
(GV-LT1SSMM02) ¥21,000(税込)

DATドライブ(DAT160)

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	内蔵 DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・内部 SAS ケーブル + 外部 SAS ケーブル(2m) 付き ・データ(データ-カトリッジ [DAT160]) x10 巻付き	内蔵 DAT [DAT160(非圧縮:80GB)] ・内部 SAS ケーブル + 外部 SAS ケーブル(2m) 付き	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	DATドライブセット (GQ-SGVF3ATD160BX) [カスタム] 完売しました。	DATドライブセット (GQ-SGVF30TD160BX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	DATドライブセット (GQ-SGVD3ATD160BX) [カスタム] 完売しました。	DATドライブセット (GQ-SGVD30TD160BX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	DATドライブセット (GQ-SGVS3ATD160BX) [カスタム] 完売しました。	DATドライブセット (GQ-SGVS30TD160BX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD/CD)	DATドライブセット (GQ-SGVB3ATD160BX) [カスタム] ¥479,850(税込)	DATドライブセット (GQ-SGVB30TD160BX) [カスタム] ¥338,100(税込)	
バックアップソフトウェアなし	DATドライブセット (GQ-SGV00ATD160) [カスタム] ¥351,750(税込) (GQ-SGV00ATD160) ¥351,750(税込)	DATドライブセット (GQ-SGV000TD160BX) [カスタム] ¥210,000(税込) (GQ-SGV000TD160) ¥210,000(税込)	

- ・DAT160データ-カトリッジ(テスト用)x1,クリーニングテープ x1が標準添付されます。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9.6.1-9.6.2(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160データ-カトリッジ Maxell: DAT160	GO-SAY7DAT1310 ¥48,300(税込)	GO-SAY7DAT1330 ¥144,900(税込)	GO-SAY7DAT1360 ¥289,800(税込)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORMデータ-カトリッジ Maxell: DAT160W	GO-SAY7DAT1410 ¥162,750(税込)	GO-SAY7DAT1430 ¥488,250(税込)	GO-SAY7DAT1460 ¥976,500(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160ドライブ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GO-AY7DATCL2 ¥21,000(税込)

LTOドライブ(Ultrium4 フルハイト)

	バックアップデバイス		
バックアップソフトウェア	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)] ・内部 SCSI ケーブル + 外部 SCSI ケーブル(3m) 付き ・データ(LTO Ultriumデータ-カトリッジ [LT0U4/800]) x10 巻付き	内蔵 LTO [LTO(非圧縮:800GB,フルハイト)] ・内部 SCSI ケーブル + 外部 SCSI ケーブル(3m) 付き	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	LTOドライブセット (GQ-SGVF3ATL4ABX) [カスタム] 完売しました。	LTOドライブセット (GQ-SGVF30TL4ABX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	LTOドライブセット (GQ-SGVD3ATL4ABX) [カスタム] 完売しました。	LTOドライブセット (GQ-SGVD30TL4ABX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	LTOドライブセット (GQ-SGVS3ATL4ABX) [カスタム] 完売しました。	LTOドライブセット (GQ-SGVS30TL4ABX) [カスタム] 完売しました。	
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD/CD)	LTOドライブセット (GQ-SGVB3ATL4ABX) [カスタム] ¥1,579,200(税込)	LTOドライブセット (GQ-SGVB30TL4ABX) [カスタム] ¥1,169,700(税込)	
バックアップソフトウェアなし	LTOドライブセット (GQ-SGV00ATL4A) [カスタム] ¥1,451,100(税込) (GQ-SGV00ATL4A) ¥1,451,100(税込)	LTOドライブセット (GQ-SGV000TL4ABX) [カスタム] ¥1,041,600(税込) (GQ-SGV000TL4A) ¥1,041,600(税込)	


- ・LTO Ultrium4データ-カトリッジ(テスト用)x1,LTO Ultrium4データ-クリーニングデータ-カトリッジ x1が標準添付されます。
- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 9.6.1-9.6.2(1 年分)が付属します。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	10巻パック	30巻パック	60巻パック
内蔵 LTO (LTO4) 用 LTOデータ-カトリッジ maxell: LT0U4/800	GO-SAY7ULT11710 ¥168,000(税込)	GO-SAY7ULT11730 ¥504,000(税込)	GO-SAY7ULT11760 ¥1,008,000(税込)
内蔵 LTO (LTO4) 用 LTO WORMデータ-カトリッジ maxell: LT0U4/800W	GO-SAY7ULT11810 ¥189,000(税込)	GO-SAY7ULT11830 ¥567,000(税込)	GO-SAY7ULT11860 ¥1,134,000(税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵 LTO 用 LTOクリーニングデータ-カトリッジ maxell: LT0U1/UCL	GO-AY7ULTCL1 ¥36,750(税込)




LTOドライブ(Ultrium4 ハーフハイト)

- ・ LTO Ultrium4 データカートリッジ (テスト用) x1, LTO Ultrium ユニバーサルクリーニング カートリッジ x1 が標準添付されます。
- ・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップメディアは、ARCserve サポートサービス (1 年分) が付属します。

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カードリッジ maxell: LTOU1/UCL	GQ-AY7ULTCL1 ¥36,750 (税込)

*1:5 型ベイへのドライブ搭載は、番号の若い順に搭載します。
*2:ドライブ搭載は、5 型フルハイトのドライブを優先して搭載します。
*3:LTO ドライブ [Ultium4 ハーフハイト] は、下側のベイ (ベイ 1, 3) のベイに搭載し、上側のベイ (ベイ 2, 4) には搭載できません。

*1:電源の冗長性を持たせる場合、搭載出来るドライブ台数は2台までとなります。
*2:3台以上のドライブを搭載する場合、電源ユニット[GQ-SGVTE22NPSBX/GQ-SGVTE22NPS]が必要となります。



(5) DAT72 チェンジャー
＜ラックタイプ用＞

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1,
GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1,
EK1, FK1, GK1, HK1



選択

DAT72 チェンジャー (SCSI インタフェース) [おまかせ安心モデル(5年)接続用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	DAT72 チェンジャー x110 巻 [DAT72 (非圧縮:36GB), 10 連装] ・ハイブリッド (DDS テープ・カートリッジ [HS-4/170S]) x110 巻 (10 巻/1 年目+20 巻/2・3・4・5 年目 +20 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVF35-DAT7210) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVD35-DAT7210) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV35-DAT7210) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVB35-DAT7210) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV005-DAT7210) 完売しました。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。

DAT72 チェンジャー (SCSI インタフェース) [おまかせ安心モデル(4年)接続用]


バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	DAT72 チェンジャー x90 巻 [DAT72 (非圧縮:36GB), 10 連装] ・ハイブリッド (DDS テープ・カートリッジ [HS-4/170S]) x90 巻 (10 巻/1 年目+20 巻/2・3・4 年目 +20 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVF34-DAT7210) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVD34-DAT7210) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV34-DAT7210) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVB34-DAT7210) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV004-DAT7210) 完売しました。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。

DAT72 チェンジャー (SCSI インタフェース) [おまかせ安心モデル(3年)接続用]

バックアップデバイス	
バックアップソフトウェア	DAT72 チェンジャー x70 巻 [DAT72 (非圧縮:36GB), 10 連装] ・ハイブリッド (DDS テープ・カートリッジ [HS-4/170S]) x70 巻 (10 巻/1 年目+20 巻/2・3 年目 +20 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVF33-DAT7210) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVD33-DAT7210) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV33-DAT7210) 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVB33-DAT7210) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGV003-DAT7210) 完売しました。

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1,
GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1,
EK1, FK1, GK1, HK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

DAT72 チェンジャー (SCSI インタフェース) [標準モデル/ロングライフサポートモデル接続用]

バックアップデバイス		標準モデル x10 巻	標準モデル x10 巻
バックアップソフトウェア		DAT72 チェンジャー [DAT72 (非圧縮:36GB), 10 連装] ・メディア (DDS テーピング) [HS-4/170S] x10 巻付き	DAT72 チェンジャー [DAT72 (非圧縮:36GB), 10 連装]
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVF3A-DAT7210) 完売しました。	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVF30-DAT7210) 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVD3A-DAT7210) 完売しました。	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVD30-DAT7210) 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVS3A-DAT7210) 完売しました。	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVS30-DAT7210) 完売しました。
(DVD) (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVB3A-DAT7210) 完売しました。	DAT72 チェンジャーセット (GQ-SGVB30-DAT7210) 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		DAT72 チェンジャーセット (GH-SGV0A-DAT7210) 完売しました。	DAT72 チェンジャーセット (GH-SGV00-DAT7210) 完売しました。

- ・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップメディアセットは、ARCserve 9.0 (1 年分) が付属します。
- ・DAT72 チェンジャーには、ロングライフサポートモデルの設定はありません。また、HA8000 ロングライフサポートモデルに接続してもロングライフサポートの対象となりません。

テープメディアセット


HA8000 シリーズ 推奨メディア	10 巻パック	30 巻パック	60 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 テーピング Maxell: HS-4/170S	GO-SAY7DA11210 ¥31,500 (税込)	GO-SAY7DA11230 ¥94,500 (税込)	GO-SAY7DA11260 ¥189,000 (税込)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 テーピング Maxell: HS-4/CL	GO-AY7DA1CL1 ¥4,725 (税込)

＜注意＞

- ・サポート OS : Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版/
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版/
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition 日本語版/Windows Server 2003 Standard x64 Edition 日本語版/
Windows Server 2003 Enterprise Edition 日本語版/Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版
上記 OS のバックアップ・アプリケーション・プログラムサポートについては、お問い合わせください。
- ・2 台の DAT72 チェンジャーをディジーチェーン接続することはできません。
- ・DAT72 チェンジャー装置には、スロット数分のテープカートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたモデルを御購入ください。
- ・CA ARCserve Backup は、システム装置毎に必要です。(DAT72 チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、CA ARCserve Backup は 1 つのパッケージで動作可となります。)
- ・JPI/VERITAS Backup Exec は、システム装置毎に必要です。(DAT72 チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、JPI/VERITAS Backup Exec は、1 つのパッケージで動作可となります。又、DAT72 チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続時及び DAT72 チェンジャー接続のシステム装置本体に DAT チェンジャー搭載の場合、JPI/VERITAS Backup Exec には、別途 Library Expansion オプションが必要です。)
- ・本装置はラックキャビネットに搭載した状態では移動できません。ラックキャビネットへの搭載およびケーブル接続は現地作業となりますので、ユニット現地増設サービスも併せて手配願います。(ラックレールのみ工場で搭載されます。)



(6) LTOオートローダー ＜ラックタイプ用＞

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS210 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1,
GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1,
EK1, FK1, GK1, HK1



選択 L1/8A LTOオートローダー (LT04 ハーフサイズ, SAS インタフェース) [おまかせ安心モデル(5年) 接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 800GB), 8 連装) ・ SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U4/800)) x48 巻 (8 巻/年+8 巻/「お届け安心サービス」) 付き	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF35L108RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD35L108RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVS35L108RK) 完売しました。
	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB35L108RK) ¥2,995,860 (税込)
バックアップソフトウェアなし		L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV005L108RK) ¥2,833,950 (税込)

・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 保証サービス(1 年分)が付属します。

L1/8A LTOオートローダー (LT04 ハーフサイズ, SAS インタフェース) [おまかせ安心モデル(4年) 接続用]


バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 800GB), 8 連装) ・ SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U4/800)) x40 巻 (8 巻/年+8 巻/「お届け安心サービス」) 付き	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF34L108RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD34L108RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVS34L108RK) 完売しました。
	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB34L108RK) ¥2,717,610 (税込)
バックアップソフトウェアなし		L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV004L108RK) ¥2,555,700 (税込)

・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 保証サービス(1 年分)が付属します。

L1/8A LTOオートローダー (LT04 ハーフサイズ, SAS インタフェース) [おまかせ安心モデル(3年) 接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 800GB), 8 連装) ・ SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・ メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U4/800)) x32 巻 (8 巻/年+8 巻/「お届け安心サービス」) 付き	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF33L108RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD33L108RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVS33L108RK) 完売しました。
	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB33L108RK) ¥2,438,310 (税込)
バックアップソフトウェアなし		L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV003L108RK) ¥2,276,400 (税込)

・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 保証サービス(1 年分)が付属します。



RS210 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1,
GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1,
EK1, FK1, GK1, HK1


・表記の価格は、希望小売価格です。

L1/8A LTO オートローダー (LT04 ハーフハイト, SAS インタフェース) [標準モデル/ロングライフサートモデル接続用]

バックアップデバイス		x2 本 x8 巻	
バックアップソフトウェア		L1/8A LTO オートローダー [LT0 (非圧縮: 800GB), 8 連装] ・ SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・ ディスケット (LTO Ultrium カートリッジ [LT004/800]) x8 巻付き	L1/8A LTO オートローダー [LT0 (非圧縮: 800GB), 8 連装] ・ SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF3AL108RK) 完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF30L108RK) 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD3AL108RK) 完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD30L108RK) 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV3AL108RK) 完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV30L108RK) 完売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB3AL108RK) ¥1,631,910 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB30L108RK) ¥1,295,910 (税込)
バックアップソフトウェアなし		L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV00AL108RK) ¥1,470,000 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV000L108RK) ¥1,134,000 (税込)

・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve サポートサービス (1 年分) が付属します。
・ L1/8A LTO オートローダーには、ロングライフサートの設定はありません。また、HA8000 ロングライフサートに接続してもロングライフサートの対象となりません。

- ・ TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1/TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1 モデルは、ラックタイプのみのみサポートとなります。
- ・ サポート OS : Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP2)
上記 OS のバックアップ・アプリケーション・プログラムについては、お問い合わせください。
- ・ 本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・ LTO ライフ列装置には、800 枚程度の LTO カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたカートリッジを御購入ください。
- ・ 尚、媒体セットの媒体には予めバーコードラベル (NO. 000001~000008 ; 変更不可) が貼り付けられています。
- ・ LTO カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・ L1/8A LTO オートローダーのテープライフ列導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html> を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup は、システム装置毎に必要です。(L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、CA ARCserve Backup は 1 つのパッケージで動作可となります。)
- ・ JP1/VERITAS Backup Exec は、システム装置毎に必要です。(L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、JP1/VERITAS Backup Exec は 1 つのパッケージで動作可となります。又、L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続時及び L1/8A LTO オートローダー接続のシステム装置本体に DAT チェンジャー搭載の場合、JP1/VERITAS Backup Exec には、別途 Library Expansion パッケージが必要。)
- ・ L1/8A LTO オートローダー装置は一般に塵埃の影響を受けやすい装置です。ラック搭載時は、塵埃の影響を受けにくい中～上段への搭載を強くお勧めします。
- ・ L1/8A LTO オートローダー装置は装置仕様により、工場出荷時はラック搭載用レベルのみを取り付、装置本体は現地納入時にラックに搭載します。
- ・ ラック搭載及びケーブル接続作業は現地作業となりますので、ユニット現地増設サービスも併せて手配願います。
- ・ L1/8A LTO オートローダー装置をラックに搭載する場合で、2 台並べて搭載する場合には装置間を 1U 空ける必要があります。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

選択

L1/8A LTOオートローダー (LT05 ハーフハイト, SAS インタフェース) [おまかせ安心モデル(5年) 接続用]

バックアップデバイス	x2本 x48巻		x2本 x8巻	
	L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500) x48 巻付き (8巻/年+8巻/「おまかせ安心サービス」) 付き		L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500) x8 巻付き	
バックアップソフトウェア				
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF35L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF35L108RP)	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD35L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD35L108RP)	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV35L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV35L108RP)	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB35L108RP)	¥3,374,910 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB35L108RP)	¥1,963,710 (税込)
バックアップソフトウェアなし	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV005L108RP)	¥3,213,000 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV005L108RP)	¥1,801,800 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

L1/8A LTOオートローダー (LT05 ハーフハイト, SAS インタフェース) [おまかせ安心モデル(4年) 接続用]


バックアップデバイス	x2本 x40巻		x2本 x8巻	
	L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500) x40 巻付き (8巻/年+8巻/「おまかせ安心サービス」) 付き		L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500) x8 巻付き	
バックアップソフトウェア				
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF34L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF34L108RP)	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD34L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD34L108RP)	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV34L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV34L108RP)	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB34L108RP)	¥3,028,410 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB34L108RP)	¥1,886,010 (税込)
バックアップソフトウェアなし	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV004L108RP)	¥2,866,500 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV004L108RP)	¥1,724,100 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。

L1/8A LTOオートローダー (LT05 ハーフハイト, SAS インタフェース) [おまかせ安心モデル(3年) 接続用]

バックアップデバイス	x2本 x32巻		x2本 x8巻	
	L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500) x32 巻付き (8巻/年+8巻/「おまかせ安心サービス」) 付き		L1/8A LTOオートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ) (LT0U5/1500) x8 巻付き	
バックアップソフトウェア				
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF33L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVF33L108RP)	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD33L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVD33L108RP)	完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1 枚)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV33L108RP)	完売しました。	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV33L108RP)	完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB33L108RP)	¥2,681,805 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGVB33L108RP)	¥1,808,205 (税込)
バックアップソフトウェアなし	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV003L108RP)	¥2,519,895 (税込)	L1/8A LTO オートローダーセット (GQ-SGV003L108RP)	¥1,646,295 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

L1 / 8A LTO オートローダー (LT05 ハーフハイト, SAS インタフェース) [標準モデル/ロングライフサポートモデル接続用]

バックアップデバイス		x2 本 x8 巻	
バックアップソフトウェア		L1 / 8A LTO オートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・ SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き ・ ディスケット (LTO Ultrium カートリッジ (LT05/1500)) x8 巻付き	L1 / 8A LTO オートローダー (LT0 (非圧縮: 1.5TB), 8 連装) ・ SAS ケーブル (2.0m) x2 本付き
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGVF3AL108RP) 完売しました。	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGVF30L108RP) 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGVD3AL108RP) 完売しました。	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGVD30L108RP) 完売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGV3AL108RP) 完売しました。	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGV30L108RP) 完売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGV3AL108RP) ¥1,652,910 (税込)	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGV30L108RP) ¥1,316,910 (税込)
バックアップソフトウェアなし		L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGV00AL108RP) ¥1,491,000 (税込)	L1 / 8A LTO オートローダーセット (GG-SGV00L108RP) ¥1,155,000 (税込)


・ CA ARCserve Backup r15 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve サポートサービス (1 年分) が付属します。

・ L1/8A LTO オートローダーには、ロングライフサポートの設定はありません。また、HA8000 ロングライフサポートに接続してもロングライフサポートの対象となりません。

- ・ TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1/TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1 モデルは、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ サポート OS : Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 Standard x64 Edition 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 Enterprise Edition 日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 Standard Edition 日本語版 (SP2)
上記 OS のバックアップソフトウェア・アプリケーション・ソフトウェアについては、お問い合わせください。
- ・ 本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・ LT0 ライブ 別装置には、多少数分の LT0 カートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセリットを御購入ください。
尚、媒体セリット媒体には予めバーコードラベル (NO. 000001~000008 ; 変更不可) が貼り付けられています。
- ・ LT0 カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・ L1/8A LTO オートローダーの「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html> を参照願います。
- ・ CA ARCserve Backup は、システム装置毎に必要です。(L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、CA ARCserve Backup は 1 つのパッケージで動作可となります。)
- ・ JP1/VERITAS Backup Exec は、システム装置毎に必要です。(L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続の場合、JP1/VERITAS Backup Exec は 1 つのパッケージで動作可となります。又、L1/8A LTO オートローダー 2 台を同一のシステム装置へ接続時及び L1/8A LTO オートローダー接続のシステム装置本体に DAT チェンジャー搭載の場合、JP1/VERITAS Backup Exec には、別途 Library Expansion オプションが必要です。)
- ・ L1/8A LTO オートローダーは一般に塵埃の影響を受けやすい装置です。ラック搭載時は、塵埃の影響を受けにくい中～上段への搭載を強くお勧めします。
- ・ L1/8A LTO オートローダー装置は装置仕様により、工場出荷時はラック搭載用レベルのみを取付し、装置本体は現地納入時にラックに搭載します。
ラック搭載及びケーブル接続作業は現地作業となりますので、ユニット現地増設サービスも併せて手配願います。
- ・ L1/8A LTO オートローダー装置をラックに搭載する場合で、2 台並べて搭載する場合には装置間を 1U 空ける必要があります。

LTO オートローダーの設置環境について

- ・ 安定したバックアップ業務を行うためには、装置の設置場所を十分に考慮してください。特に、以下のような場所に装置を設置する場合は注意が必要です。
空調機器の吹出口、他機器の排熱口、床通風孔のそばに装置を置かないでください。風の影響でホコリが装置内に混入、ドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・ コピー機やペーシングリット、ライブラリリットの近くに装置を設置しないでください。コピー機やペーシングリットから排出される粉塵やライブラリリットから発生する紙粉がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、コピー機やペーシングリットから排出される粉塵やライブラリリットから発生する紙粉がテープに付着すると、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・ 設置場所の床表面には、カーペットを使わないでください。カーペットの繊維がほつれてドライブ内に侵入しドライブヘッドに付着すると、ドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・ 超音波加湿器のある部屋には装置を設置しないでください。超音波加湿器から発生する塩素粉塵がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、超音波加湿器から発生する塩素粉塵がテープに付着すると、テープに損傷をあたえバックアップがエラーになる場合があります。
- ・ 装置に近くでは静電防止テープや芳香剤を使わないでください。静電防止テープや芳香剤の薬剤がドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。



(7) LTOライブラリ装置 ＜ラックタイプ用＞

—SCSIホスト経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1,
GK1, KK1, LK1

【SCSIケーブル】での単体接続】LTO4フルハイブリッド搭載モデル

SCSIケーブル
[3.0m]
(GH-LA7302) ¥12,600(税込)

選択 L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium4) [おまかせ安心モデル(5年)接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	¥6,131,685(税込)
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	¥5,969,775(税込)
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows	¥5,969,775(税込)
バックアップソフトウェアなし	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	¥6,131,685(税込)
バックアップソフトウェアなし	バックアップソフトウェアなし	¥5,969,775(税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのバックアップデバイスは、ARCserve特約サービス(1年分)が付属します。

L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium4) [おまかせ安心モデル(4年)接続用]


バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	¥5,421,570(税込)
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	¥5,259,660(税込)
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows	¥5,259,660(税込)
バックアップソフトウェアなし	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	¥5,421,570(税込)
バックアップソフトウェアなし	バックアップソフトウェアなし	¥5,259,660(税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのバックアップデバイスは、ARCserve特約サービス(1年分)が付属します。

L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium4) [おまかせ安心モデル(3年)接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	¥4,711,245(税込)
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	¥4,549,335(税込)
バックアップソフトウェアなし	CA ARCserve Backup r15 for Windows	¥4,549,335(税込)
バックアップソフトウェアなし	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	¥4,711,245(税込)
バックアップソフトウェアなし	バックアップソフトウェアなし	¥4,549,335(税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのバックアップデバイスは、ARCserve特約サービス(1年分)が付属します。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1,
JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1,
GK1, KK1, LK1


・表記の価格は、希望小売価格です。

L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium4) [標準モデル/ロングライフモデル接続用]

バックアップデバイス	標準モデル (x24巻)	ロングライフモデル (x24巻)
バックアップソフトウェア	LTOライブラリ装置 [LTO (非圧縮: 800GB), 24連装] ・ディスプレイ (LTO Ultrium4-トリプル [LTQU4/800]) x24巻付き	LTOライブラリ装置 [LTO (非圧縮: 800GB), 24連装]
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVF3AL124RJA) 完売しました。	LTOライブラリセット (GQ-SGVF3OL124RJA) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVD3AL124RJA) 完売しました。	LTOライブラリセット (GQ-SGVD3OL124RJA) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVS3AL124RJA) 完売しました。	LTOライブラリセット (GQ-SGVS3OL124RJA) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	LTOライブラリセット (GQ-SGVB3AL124RJA) ¥2,534,910 (税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGVB3OL124RJA) ¥1,778,910 (税込)
バックアップソフトウェアなし	LTOライブラリセット (GQ-SGV00AL124RJA) ¥2,373,000 (税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGV00OL124RJA) ¥1,617,000 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのインストールは、ARCserveのインストール(1年分)が付属します。
・L1/24 LTOライブラリ装置には、ロングライフモデルの設定はありません。また、HA8000側のライブラリ・ポートに接続してもロングライフモデルの対象となりません。

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2 Standard Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 Standard Edition日本語版 (SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラムについては、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するSCSIホストの搭載枚数は、テープライブラリ装置1台あたり1枚です。
- ・CA ARCserve Backup環境下では、L1/24テープライブラリ装置およびL2/48テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、L1/24テープライブラリ装置2台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTOライブラリ装置には、ポート数分のLTOカートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。
尚、媒体セットテープの媒体には予めバーコードラベル(N0. 000001~000024: 変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LTOライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



—SASポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【【SASケーブル】での単体接続】LTO4ハーフハイトライブラリ搭載モデル

選択

L1/24 LTOライブラリ装置(Ultrium4) [おまかせ安心モデル(5年)接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア
LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮・800GB), 24連装) ・SASケーブル(2.0m) x2本付き ・ディスプレイ(LTO Ultrium用・トリッジ [LT0U4/800]) x144巻 (24巻/年+24巻/1お届け安心サービス) 付き	LTOライブラリセット (GQ-SGVF35L124RK) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVD35L124RK) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVS35L124RK) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVB35L124RK) ¥5,967,360 (税込)
バックアップソフトウェアなし	LTOライブラリセット (GQ-SGV005L124RK) ¥5,805,450 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのオプションパックアップデバイスセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。

L1/24 LTOライブラリ装置(Ultrium4) [おまかせ安心モデル(4年)接続用]


バックアップデバイス	バックアップソフトウェア
LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮・800GB), 24連装) ・SASケーブル(2.0m) x2本付き ・ディスプレイ(LTO Ultrium用・トリッジ [LT0U4/800]) x120巻 (24巻/年+24巻/1お届け安心サービス) 付き	LTOライブラリセット (GQ-SGVF34L124RK) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVD34L124RK) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVS34L124RK) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVB34L124RK) ¥5,265,330 (税込)
バックアップソフトウェアなし	LTOライブラリセット (GQ-SGV004L124RK) ¥5,103,420 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのオプションパックアップデバイスセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。

L1/24 LTOライブラリ装置(Ultrium4) [おまかせ安心モデル(3年)接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア
LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮・800GB), 24連装) ・SASケーブル(2.0m) x2本付き ・ディスプレイ(LTO Ultrium用・トリッジ [LT0U4/800]) x96巻 (24巻/年+24巻/1お届け安心サービス) 付き	LTOライブラリセット (GQ-SGVF33L124RK) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVD33L124RK) 完売しました。
CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVS33L124RK) 完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD1枚)	LTOライブラリセット (GQ-SGVB33L124RK) ¥4,562,880 (税込)
バックアップソフトウェアなし	LTOライブラリセット (GQ-SGV003L124RK) ¥4,400,970 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのオプションパックアップデバイスセットは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。



RS440 AK1, BK1, CK1
 RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
 RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
 RS110 AK1, BK1, CK1
 TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1


・表記の価格は、希望小売価格です。

L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium4) [標準モデル/ロングライフモード接続用]

バックアップデバイス		x2本 x24巻	x2本
バックアップソフトウェア		LTOライブラリ装置 [LTO (非圧縮: 800GB), 24連装] ・ SASケーブル (2.0m) x2本付き ・ 対応 LTO Ultrium-トリプル [LTQ4/800] x24巻付き	LTOライブラリ装置 [LTO (非圧縮: 800GB), 24連装] ・ SASケーブル (2.0m) x2本付き
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LTOライブラリセット (GQ-SGVF3AL124RK) 完売しました。	LTOライブラリセット (GQ-SGVF3OL124RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	LTOライブラリセット (GQ-SGVD3AL124RK) 完売しました。	LTOライブラリセット (GQ-SGVD3OL124RK) 完売しました。
	CA ARCserve Backup r15 for Windows	LTOライブラリセット (GQ-SGVS3AL124RK) 完売しました。	LTOライブラリセット (GQ-SGVS3OL124RK) 完売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	LTOライブラリセット (GQ-SGVB3AL124RK) ¥2,402,610(税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGVB3OL124RK) ¥1,646,610(税込)
バックアップソフトウェアなし		LTOライブラリセット (GQ-SGV00AL124RK) ¥2,240,700(税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGV00OL124RK) ¥1,484,700(税込)

・ CA ARCserve Backup r15 for Windows のインストールは、ARCserve 標準インストール (1年分) が付属します。
 ・ L1/24 LTOライブラリ装置には、ロングライフモードの設定はありません。また、HA8000ロングライフモードに接続してもロングライフモードの対象となりません。

- ・ TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1 等は、ラックタイプのみ対応となります。
- ・ ラックキャビネットへの搭載時、最下段 (各 1U) は搭載禁止。
- ・ 対応 OS : Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 / Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 (SP2) / Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2) / Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) / Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) / Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 (SP2) / Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版 (SP2)
- 上記 OS のバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・ CA ARCserve Backup 環境下では、L1/24 ライブラリ装置および L2/48 ライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
 (但し、L1/24 ライブラリ装置 2 台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・ 本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・ LTO ライブラリ装置には、スロット数分の LTO カートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。
 尚、媒体セットテープの媒体には予めバーコードラベル (NO. 000001 ~ 000024; 変更不可) が貼り付けられています。
- ・ LTO カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・ LTO ライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html> を参照願います。



—SASポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【【SASケーブル】での単体接続】LT05ハイトライブ搭載モデル

選択

L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [おまかせ安心モデル(5年)接続用]

バックアップデバイス		LT0ライブラリ装置 [LT0 (非圧縮: 1.5TB), 24連装] ・SASケーブル (2.0m) x2本付き ・デイト (LT0 Ultrium-トリッジ [LT0U5/1500]) x144巻 (24巻/年+24巻/お届け安心サービス) 付き		LT0ライブラリ装置 [LT0 (非圧縮: 1.5TB), 24連装] ・SASケーブル (2.0m) x2本付き ・デイト (LT0 Ultrium-トリッジ [LT0U5/1500]) x24巻付き	
バックアップソフトウェア		LT0ライブラリセット (GQ-SGVF35L124RP)		LT0ライブラリセット (GQ-SGVF35L124RP)	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		完売しました。		完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option		完売しました。		完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows		完売しました。		完売しました。
 (DVD) (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		完売しました。		完売しました。
			¥7,754,460 (税込)		¥3,520,860 (税込)
バックアップソフトウェアなし			完売しました。		完売しました。
			¥7,592,550 (税込)		¥3,358,950 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのデイトは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。

L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [おまかせ安心モデル(4年)接続用]


バックアップデバイス		x2本 x120巻		x2本 x24巻	
バックアップソフトウェア		LT0ライブラリ装置 [LT0 (非圧縮: 1.5TB), 24連装] ・SASケーブル (2.0m) x2本付き ・デイト (LT0 Ultrium-トリッジ [LT0U5/1500]) x120巻 (24巻/年+24巻/お届け安心サービス) 付き		LT0ライブラリ装置 [LT0 (非圧縮: 1.5TB), 24連装] ・SASケーブル (2.0m) x2本付き ・デイト (LT0 Ultrium-トリッジ [LT0U5/1500]) x24巻付き	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF34L124RP)	完売しました。	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF34L124RP)	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGV34L124RP)	完売しました。	LT0ライブラリセット (GQ-SGV34L124RP)	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	LT0ライブラリセット (GQ-SGV34L124RP)	完売しました。	LT0ライブラリセット (GQ-SGV34L124RP)	完売しました。
 (DVD/CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGV834L124RP)	¥6,827,310 (税込)	LT0ライブラリセット (GQ-SGV834L124RP)	¥3,400,110 (税込)
バックアップソフトウェアなし		LT0ライブラリセット (GQ-SGV004L124RP)	¥6,665,400 (税込)	LT0ライブラリセット (GQ-SGV004L124RP)	¥3,238,200 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのデイトは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。

L1/24 LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [おまかせ安心モデル(3年)接続用]

バックアップデバイス		x2本 x96巻		x2本 x24巻	
バックアップソフトウェア		LT0ライブラリ装置 [LT0(非圧縮:1.5TB),24連装] ・SASケーブル(2.0m)x2本付き ・デイト(LT0 Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500])x96巻 (24巻/年+24巻/お届け安心サービス)付き		LT0ライブラリ装置 [LT0(非圧縮:1.5TB),24連装] ・SASケーブル(2.0m)x2本付き ・デイト(LT0 Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x24巻付き	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF33L124RP)	完売しました。	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF33L124RP)	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGV33L124RP)	完売しました。	LT0ライブラリセット (GQ-SGV33L124RP)	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r15 for Windows	LT0ライブラリセット (GQ-SGV33L124RP)	完売しました。	LT0ライブラリセット (GQ-SGV33L124RP)	完売しました。
 (DVD/CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGV833L124RP)	¥5,900,055 (税込)	LT0ライブラリセット (GQ-SGV833L124RP)	¥3,279,255 (税込)
バックアップソフトウェアなし		LT0ライブラリセット (GQ-SGV003L124RP)	¥5,738,145 (税込)	LT0ライブラリセット (GQ-SGV003L124RP)	¥3,117,345 (税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのデイトは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

L1/24 LT0ライブラリ装置 (Ultrium5) [標準テープ/ロングライフテープ接続用]


バックアップデバイス		LT0ライブラリ装置 [LT0(非圧縮:1.5TB), 24連装] ・SASケーブル(2.0m)x2本付き ・ディスプレイ(Ultrium-トリッジ [LT0U5/1500])x24巻付き		LT0ライブラリ装置 [LT0(非圧縮:1.5TB), 24連装] ・SASケーブル(2.0m)x2本付き		
バックアップソフトウェア						
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF3AL124RP)	完売しました。		LT0ライブラリセット (GQ-SGVF3OL124RP)	完売しました。	
 CA ARCserve Backup r15 for Windows + Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGVD3AL124RP)	完売しました。		LT0ライブラリセット (GQ-SGVD3OL124RP)	完売しました。	
 CA ARCserve Backup r15 for Windows	LT0ライブラリセット (GQ-SGVS3AL124RP)	完売しました。		LT0ライブラリセット (GQ-SGVS3OL124RP)	完売しました。	
 JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGVB3AL124RP)	¥3,038,910(税込)		LT0ライブラリセット (GQ-SGVB3OL124RP)	¥2,030,910(税込)	
バックアップソフトウェアなし		LT0ライブラリセット (GQ-SGV00AL124RP)	¥2,877,000(税込)		LT0ライブラリセット (GQ-SGV00OL124RP)	¥1,869,000(税込)

・CA ARCserve Backup r15 for Windowsのインストールは、ARCserveのインストール(1年分)が付属します。
・L1/24 LT0ライブラリ装置には、ロングライフテープの設定はありません。また、HA8000のロングライフテープに接続してもロングライフテープの対象となりません。

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1テープは、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのインストール・アップグレード・移行については、お問い合わせください。
- ・CA ARCserve Backup環境下では、L1/24テープライブラリ装置およびL2/48テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、L1/24テープライブラリ装置2台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LT0ライブラリ装置には、スロット数分のLT0カートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。
尚、媒体セットテープの媒体には予めバーコードラベル(NO. 000001~000024:変更不可)が貼り付けられています。
- ・LT0カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LT0ライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。

LT0ライブラリ装置の設置環境について

- ・安定したバックアップ業務を行うためには、装置の設置場所を十分に考慮してください。特に、以下のような場所に装置を設置する場合は注意が必要です。
- ・空調機器の吹出口、他機器の排熱口、床通風孔のそばに装置を置かないでください。風の影響でテープが装置内に混入、ドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・コピー機やペーシングリット、ライブラリリットの近くに装置を設置しないでください。コピー機やペーシングリットから排出されるダストやライブラリリットから発生する紙粉がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、コピー機やペーシングリットから排出されるダストやライブラリリットから発生する紙粉がテープに付着すると、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・設置場所の床表面には、カーペットを使わないでください。カーペットの繊維がはづれてドライブ内に侵入しドライブヘッドに付着すると、ドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・超音波加湿器のある部屋には装置を設置しないでください。超音波加湿器から発生する塩素粉塵がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、超音波加湿器から発生する塩素粉塵がテープに付着すると、テープに損傷をあたえバックアップがエラーになる場合があります。
- ・装置に近くでは静電防止剤や芳香剤を使わないでください。静電防止剤や芳香剤の薬剤がドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。



—SASポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【【SASケーブル】での単体接続】LTO5ハーフハイトライブラリ搭載モデル

選択

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [おまかせ安心モデル(5年)接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格 (税別)
LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮: 1.5TB), 30連装) ・SASケーブル (2.0m) x1本付き ・ディスプレイ (LTO Ultrium-トリプル [LT0U5/1500]) x30巻付き	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	¥3,497,550 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGVF4EL130RP)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	¥3,420,900 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGVF4EL130RP)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	¥3,346,350 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGV00EL130RP)	バックアップソフトウェアなし	¥3,203,550 (税込)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserve標準インストール(1年分)が付属します。

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [おまかせ安心モデル(4年)接続用]


バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格 (税別)
LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮: 1.5TB), 30連装) ・SASケーブル (2.0m) x1本付き ・ディスプレイ (LTO Ultrium-トリプル [LT0U5/1500]) x30巻付き	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	¥3,404,100 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGVF4DL130RP)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	¥3,327,450 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGVF4DL130RP)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	¥3,252,900 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGV00DL130RP)	バックアップソフトウェアなし	¥3,110,100 (税込)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserve標準インストール(1年分)が付属します。

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [おまかせ安心モデル(3年)接続用]

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格 (税別)
LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮: 1.5TB), 30連装) ・SASケーブル (2.0m) x1本付き ・ディスプレイ (LTO Ultrium-トリプル [LT0U5/1500]) x30巻付き	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	¥3,311,490 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGVF4CL130RP)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	¥3,234,840 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGVF4CL130RP)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	¥3,160,290 (税込)
LTOライブラリセット (GQ-SGV00CL130RP)	バックアップソフトウェアなし	¥3,017,490 (税込)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserve標準インストール(1年分)が付属します。



・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [標準モデル/ロングライフサポートモデル接続用]

《無償保証サービス(1年目出張修理)》


バックアップデバイス		x1本 x30巻		x1本	
バックアップソフトウェア		LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮:1.5TB), 30連装) -SASケーブル (2.0m)x1本付き -ディスプレイ(LTO Ultrium-トリック [LT0U5/1500])x30巻付き		LTOライブラリ装置 (LTO (非圧縮:1.5TB), 30連装) -SASケーブル (2.0m)x1本付き	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LTOライブラリセット (GQ-SGVF4BL130RP)	¥3,092,250 (税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGVF4IL130RP)	¥2,037,000 (税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	LTOライブラリセット (GQ-SGVD4BL130RP)	¥3,015,600 (税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGVD4IL130RP)	¥1,960,350 (税込)
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	LTOライブラリセット (GQ-SGVS4BL130RP)	¥2,941,050 (税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGVS4IL130RP)	¥1,885,800 (税込)
バックアップソフトウェアなし		LTOライブラリセット (GQ-SGV00BL130RP)	¥2,798,250 (税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGV00IL130RP)	¥1,743,000 (税込)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。
・L1/30A LT010ライブラリ装置には、ロングライフサポートモデルの設定はありません。また、HA8000ロングライフサポートモデルに接続してもロングライフサポートの対象となりません。

- ・TS10-h/TS20iは、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・本装置にスタンドアロンタイプはありません。必ずラックに搭載してください。
- ・本装置は搭載ドライブおよび拡張筐体の増設は出来ません。
- ・本装置でバックアップを行う際は、必ずバックアップアプリケーションのプログラムをご使用ください。
- ・本装置をOSコマンド(Linuxコマンド:mt等)での使用は非サポートとなります。
- ・サポートOS:下記サイトにて確認願います。
http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/products_list/tape/small/l1_30a/index.html
上記OSのバックアップアプリケーションのプログラムについては、お問い合わせください。
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LT010ライブラリ装置には、スロット数分のLT0カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセットしたテープを購入ください。
尚、媒体セットのテープの媒体には予めバーコードラベル(No. 000001~000030;変更不可)が貼り付けられています。
- ・LT0カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムより御購入ください。
- ・LT010ライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。
- ・同一ライブラリ装置に異なる世代のテープカートリッジを混在して搭載することはできません。バックアップアプリケーションのプログラムが対応している必要があるため、対応の可否につきましてはお問い合わせください。
- ・LTO Ultrium5ドライブ暗号化機能について
LTO Ultrium5ドライブにはデータを暗号化して媒体に書き込む機能があります。暗号化機能を使うにはLTO Ultrium4, LTO Ultrium5カートリッジを使用する必要があり、LTO Ultrium3のカートリッジ使用時は暗号化できません。また、バックアップアプリケーションのプログラムが暗号化機能に対応している必要があります。バックアップアプリケーションのプログラムのLTO Ultrium5ドライブ暗号化対応につきましては、お問い合わせください。

LTOライブラリ装置の設置環境について

- ・安定したバックアップ業務を行うためには、装置の設置場所を十分に考慮してください。特に、以下のような場所に装置を設置する場合は注意が必要です。
- ・空調機器の吹出口、他機器の排熱口、床通風孔のそばに装置を置かないでください。風の影響でホコリが装置内に混入、ドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・コピー機やペーシングリット、ライブラリリットなどの近くに装置を設置しないでください。コピー機やペーシングリットから排出される粉じん排気やライブラリリットから発生する紙粉がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、コピー機やペーシングリットから排出される粉じん排気やライブラリリットから発生する紙粉がテープに付着すると、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・設置場所の床表面には、カーペットを使わないでください。カーペットの繊維がはみ出てドライブ内に侵入しドライブヘッドに付着すると、ドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・超音波加湿器のある部屋には装置を設置しないでください。超音波加湿器から発生する塩素粉塵がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、超音波加湿器から発生する塩素粉塵がテープに付着すると、テープに損傷をあたえバックアップがエラーになる場合があります。
- ・装置に近くでは静電防止スプレーや芳香剤を使わないでください。静電防止スプレーや芳香剤の薬剤がドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。



—SASポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【【SASケーブル】での単体接続】LT05ハイトライブ搭載モデル【冗長電源対応モデル】

選択

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) 【おまかせ安心モデル(5年)接続用】

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
LT0ライブラリ装置【冗長電源付き】 [LT0(非圧縮:1.5TB), 30連装] ・SASケーブル(2.0m)x1本付き ・メディア(LTO Ultrium-トリプル [LT0U5/1500])x30巻付き	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF4EL130EP) ¥3,604,650(税込)
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGVD4EL130EP) ¥3,528,000(税込)
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	LT0ライブラリセット (GQ-SGVS4EL130EP) ¥3,453,450(税込)
	バックアップソフトウェアなし	LT0ライブラリセット (GQ-SGV00EL130EP) ¥3,310,650(税込)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) 【おまかせ安心モデル(4年)接続用】


バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
LT0ライブラリ装置【冗長電源付き】 [LT0(非圧縮:1.5TB), 30連装] ・SASケーブル(2.0m)x1本付き ・メディア(LTO Ultrium-トリプル [LT0U5/1500])x30巻付き	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF4DL130EP) ¥3,511,200(税込)
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGVD4DL130EP) ¥3,434,550(税込)
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	LT0ライブラリセット (GQ-SGVS4DL130EP) ¥3,360,000(税込)
	バックアップソフトウェアなし	LT0ライブラリセット (GQ-SGV00DL130EP) ¥3,217,200(税込)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) 【おまかせ安心モデル(3年)接続用】

バックアップデバイス	バックアップソフトウェア	価格
LT0ライブラリ装置【冗長電源付き】 [LT0(非圧縮:1.5TB), 30連装] ・SASケーブル(2.0m)x1本付き ・メディア(LTO Ultrium-トリプル [LT0U5/1500])x30巻付き	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LT0ライブラリセット (GQ-SGVF4CL130EP) ¥3,418,590(税込)
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	LT0ライブラリセット (GQ-SGVD4CL130EP) ¥3,341,940(税込)
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	LT0ライブラリセット (GQ-SGVS4CL130EP) ¥3,267,390(税込)
	バックアップソフトウェアなし	LT0ライブラリセット (GQ-SGV00CL130EP) ¥3,124,590(税込)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserveサポートサービス(1年分)が付属します。



・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

L1/30A LTOライブラリ装置 (Ultrium5) [標準ターミナル/ロングライフポート接続用]

《無償保証サービス(1年目出張修理)》


バックアップデバイス		x1本 x30巻		x1本	
バックアップソフトウェア		LTOライブラリ装置【冗長電源付き】 LT0(非圧縮:1.5TB),30連装] -SASケーブル(2.0m)x1本付き -ディスプレイ(LTO Ultrium-トリック [LT0U5/1500])x30巻付き		LTOライブラリ装置【冗長電源付き】 LT0(非圧縮:1.5TB),30連装] -SASケーブル(2.0m)x1本付き	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	LTOライブラリセット (GQ-SGVF4BL130EP)	¥3,197,250(税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGVF4IL130EP)	¥2,142,000(税込)	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	LTOライブラリセット (GQ-SGVD4BL130EP)	¥3,120,600(税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGVD4IL130EP)	¥2,065,350(税込)	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	LTOライブラリセット (GQ-SGV54BL130EP)	¥3,046,050(税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGV54IL130EP)	¥1,990,800(税込)	
バックアップソフトウェアなし	LTOライブラリセット (GQ-SGV00BL130EP)	¥2,903,250(税込)	LTOライブラリセット (GQ-SGV00IL130EP)	¥1,848,000(税込)	

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのインストールは、ARCserveのインストール(1年分)が付属します。
・L1/30A LT015ライブラリ装置には、ロングライフポートの設定はありません。また、HA8000ロングライフポートに接続してもロングライフポートの対象となりません。

- ・TS20は、ラックタイプのみポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・本装置にスタンドアロンタイプはありません。必ずラックに搭載してください。
- ・本装置は搭載ドライブおよび拡張筐体の増設は出来ません。
- ・本装置でバックアップを行う際は、必ずバックアップアプリケーションのプログラムをご使用ください。
- ・本装置をOSコマンド(Linuxコマンド:mt等)での使用は非ポートとなります。
- ・ポートOS:下記サイトにて確認願います。
http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/products_list/tape/small/l1_30a/index.html
上記OSのバックアップアプリケーションのプログラムについては、お問い合わせください。
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LT015ライブラリ装置には、ロット数分のLT0カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセリットしたテープを購入ください。
尚、媒体セリットしたテープの媒体には予めバーコードラベル(No. 000001~000030;変更不可)が貼り付けられています。
- ・LT0カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムより御購入ください。
- ・LT015ライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。
- ・同一ライブラリ装置に異なる世代のテープカートリッジを混在して搭載することはできません。バックアップアプリケーションのプログラムが対応している必要があるため、対応の可否につきましてはお問い合わせください。
- ・LTO Ultrium5ドライブ暗号化機能について
LTO Ultrium5ドライブにはデータを暗号化して媒体に書き込む機能があります。暗号化機能を使うにはLTO Ultrium4, LTO Ultrium5カートリッジを使用する必要があり、LTO Ultrium3のカートリッジ使用時は暗号化できません。また、バックアップアプリケーションのプログラムが暗号化機能に対応している必要があります。バックアップアプリケーションのプログラムのLTO Ultrium5ドライブ暗号化対応につきましては、お問い合わせください。

LTOライブラリ装置の設置環境について

- ・安定したバックアップ業務を行うためには、装置の設置場所を十分に考慮してください。特に、以下のような場所に装置を設置する場合は注意が必要です。
- ・空調機器の吹出口、他機器の排熱口、床通風孔のそばに装置を置かないでください。風の影響でホコリが装置内に混入、ドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・コピー機やペーシングリット、ライブラリリットに装置を設置しないでください。コピー機やペーシングリットから排出される粉じん排気やライブラリリットから発生する紙粉がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、コピー機やペーシングリットから排出される粉じん排気やライブラリリットから発生する紙粉がテープに付着すると、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・設置場所の床表面には、カーペットを使わないでください。カーペットの繊維がはみ出てドライブ内に侵入しドライブヘッドに付着すると、ドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・超音波加湿器のある部屋には装置を設置しないでください。超音波加湿器から発生する塩素粉塵がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、超音波加湿器から発生する塩素粉塵がテープに付着すると、テープに損傷をあたえバックアップがエラーになる場合があります。
- ・装置に近くでは静電防止スプレーや芳香剤を使わないでください。静電防止スプレーや芳香剤の薬剤がドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。



—Fibre Channelポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【【光ケーブル】での単体接続：FC直結接続】LT05フルハイブリッドライブラリ搭載モデル

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)

(GV-LT1LL15N) [15m]	完売しました。
(GV-LT1LL02NA) [2m]	¥14,700 (税込)※
(GV-LT1LL05NA) [5m]	¥15,750 (税込)※
(GV-LT1LL15NA) [15m]	¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m]	¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m]	¥157,500 (税込)

※同一Rack内のみ接続可




L1/24 テープライブラリ装置
[Ultrium5×1Dタイプ,
24スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L124RL) ¥3,129,000 (税込)

【LT05カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT5TP24	¥1,008,000 (税込)	24巻	000001 ~ 000024	LT0 Ultrium5 非圧縮時：1.5TB

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、ターミナル/ラックタイプ共にサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのパッケージ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・本装置のファイバチャネルインターフェースに関する注意事項はお問い合わせ願います。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード非サポート)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LT0ライブラリ装置には、スロット数分のLT0カートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセレクトしたラベルを御購入ください。
尚、媒体セレクトラベルの媒体には予めバーコードラベル(N0. 000001~000024; 変更不可)が貼り付けられています。
- ・LT0カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LT0ライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/QSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。




—SASポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【【SASケーブル】での単体接続】LTO5ハーフハイトライブラリ搭載モデル


SASケーブル
[2.0m]
(GV-LT1SSMM02) ¥21,000 (税込)
・SASケーブルは2本必要です。



【LTO5カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT5TP24	¥1,008,000 (税込)	24巻	000001 ~ 000024	LTO Ultrium5 非圧縮時: 1.5TB

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するSASポートの必要なポート数は、テープライブラリ装置のドライブ1台あたり1ポートです。
- ・テープライブラリ装置[GV-FT1L224RP]のSAS接続では、複数サーバでのライブラリ共有はできません。
- ・CA ARCserve Backup環境下では、複数ドライブを搭載するL2/24テープライブラリ装置およびL2/48, L4/48テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、単一ドライブを搭載するL1/24テープライブラリ装置2台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTOライブラリ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。
尚、媒体セットテープの媒体には予めバーコードラベル(No. 000001~000024; 変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LTOライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



—SCSIポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【【SCSIケーブル】での単体接続】LTO4フルハイトライブラリ搭載モデル

SCSIケーブル
〔3.0m〕
(GH-LA7302) ¥12,600(税込)
・SCSIケーブルは2本必要です。




L2/48 テープライブラリ装置
[Ultrium4×2ドライブ,
48スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L248RJA) ¥3,528,000(税込)

【LTO4カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT4TP48	¥1,512,000(税込)	48巻	000001 ~ 000048	LTO Ultrium4 非圧縮時: 800GB

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラムサポートについては、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するSCSIポートの搭載枚数は、テープライブラリ装置のドライブ1台あたり1枚です。
- ・テープライブラリ装置(GV-FT1L248RJ)のSCSI接続では、複数サーバでのライブラリ共有はできません。
- ・CA ARCserve Backup環境下では、L1/24テープライブラリ装置およびL2/48テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、L1/24テープライブラリ装置2台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTOライブラリ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたモデルを御購入ください。
尚、媒体セットモデルの媒体には予めバーコードラベル(N0. 000001~000048; 変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LTOライブラリ装置の「テープライブラリ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



—SASポート 経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【SASケーブル】での単体接続 LT05ハーフハイト ライブ 搭載モデル

SASケーブル
[2.0m]
(GV-LT1SSMM02) ¥21,000 (税込)
・SASケーブルは2本必要です。



L 4 / 4 8 テープライブラリ装置
[Ultrium5 × 4 ドライブ,
48スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L248RP) ¥4,116,000 (税込)

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

【SASケーブル】での単体接続 LT05ハーフハイト ライブ 搭載モデル

SASケーブル
[2.0m]
(GV-LT1SSMM02) ¥21,000 (税込)
・SASケーブルは4本必要です。




L 4 / 4 8 テープライブラリ装置
[Ultrium5 × 4 ドライブ,
48スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L448RP) ¥6,216,000 (税込)

【LTO5カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT5TP48	¥2,016,000 (税込)	48巻	000001 ~ 000048	LTO Ultrium5 非圧縮時: 1.5TB

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するSASポートの必要ポート数は、テープライブラリ装置のドライブ1台あたり1ポートです。
- ・テープライブラリ装置[GV-FT1L248RP, GV-FT1L448RP]のSAS接続では、複数サーバでのライブラリ共有はできません。
- ・CA ARCserve Backup環境下では、複数ドライブを搭載するL2/24テープライブラリ装置およびL2/48, L4/48テープライブラリ装置を同一サーバに同時接続はできません。
(但し、単ドライブを搭載するL1/24テープライブラリ装置2台を同一サーバに同時接続は可能です。)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTOライブラリ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセレクトしたモデルを御購入ください。
尚、媒体セットモデルの媒体には予めバーコードラベル(No.000001~000048; 変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LTOライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



—Fibre Channelポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【「光ケーブル」での単体接続：FC直結接続】LT05フルハイブリッド搭載モデル

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)		
(GV-LT1LL15N)	[15m]	完売しました。
(GV-LT1LL02NA)	[2m]	¥14,700 (税込)※
(GV-LT1LL05NA)	[5m]	¥15,750 (税込)※
(GV-LT1LL15NA)	[15m]	¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA)	[50m]	¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA)	[100m]	¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可		
・FCケーブルは2本必要です。		




L2/48 テープライブラリ装置
[Ultrium5×20ドライブ,
48スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L248RL) ¥5,649,000 (税込)

【LT05カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT5TP48	¥2,016,000 (税込)	48巻	000001 ~ 000048	LTO Ultrium5 非圧縮時: 1.5TB

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、ターミナル/ラックタイプ共にポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・サポートOS: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・本装置のファイバチャネルインタフェースに関する注意事項はお問い合わせ願います。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード非サポート)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTO5テープ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体をセットしたテープを御購入ください。
尚、媒体セットテープの媒体には予めバーコードラベル(NO. 000001~000048; 変更不可)が貼り付けられています。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LTO5テープ装置の「テープドライブ導入サービス」については、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



—Fibre Channelポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【「光ケーブル」での単体接続：FC直結接続】LT047ライブラリ搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700 (税込) ※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750 (税込) ※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可
・FCケーブルは3本必要です。



L18/500 テープライブラリ装置
[Ultrium4 (4GbpsFC) × 2ポートタイプ]
30スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L500BM30HA) ¥8,715,000 (税込)

下記機能を使用する場合別途ソリューションが必要になります。

- ・ライブラリ論理分割機能
- ・ロボット制御バス冗長接続機能

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【「光ケーブル」での単体接続：FC直結接続】LT047ライブラリ搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)
(GV-LT1LL15N) [15m] **完売しました。**
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700 (税込) ※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750 (税込) ※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可
・FCケーブルは3本必要です。




L18/500 テープライブラリ装置
[Ultrium4 (4GbpsFC) × 2ポートタイプ]
30スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L500BM30H) ¥8,715,000 (税込)

【LT04カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT4TP30	¥945,000 (税込)	30巻	000001 ~ 000030	LTO Ultrium4 非圧縮時：800GB

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、ターミナル/ラックタイプ共にサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・オペレーティングシステム: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 (SP2)
上記OSのバージョン・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・本装置のファイバチャネルインターフェースに関する注意事項はお問い合わせ願います。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード非サポート)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LT047ライブラリ装置には、スロット数分のLT04カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセレクトしたケーブルを御購入ください。
尚、媒体セットケーブルの媒体には予めバーコードラベル (NO. 000001~000030; 変更不可) が貼り付けられています。
- ・LT04カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LT047ライブラリ装置のテープドライブ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



—Fibre Channelポート経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【「光ケーブル」での単体接続：FC直結接続】LT05フライントライブ搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)			
(GV-LT1LL02NA)	[2m]	¥14,700 (税込)※	
(GV-LT1LL05NA)	[5m]	¥15,750 (税込)※	
(GV-LT1LL15NA)	[15m]	¥19,950 (税込)	
(GV-LT1LL50NA)	[50m]	¥105,000 (税込)	
(GV-LT1LL100NA)	[100m]	¥157,500 (税込)	
※同一Rack内のみ接続可			
・FCケーブルは3本必要です。			



L18/500 テープライブラリ装置
[Ultrium5 (8GbpsFC) × 2ドライブ,
30スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L500BM30LA) ¥11,235,000 (税込)

下記機能を使用する場合別途ソリューションが必要になります。

- ・ライブラリ論理分割機能
- ・ロボット制御バス冗長接続機能

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【「光ケーブル」での単体接続：FC直結接続】LT05フライントライブ搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)			
(GV-LT1LL15N)	[15m]	完売しました。	
(GV-LT1LL02NA)	[2m]	¥14,700 (税込)※	
(GV-LT1LL05NA)	[5m]	¥15,750 (税込)※	
(GV-LT1LL15NA)	[15m]	¥19,950 (税込)	
(GV-LT1LL50NA)	[50m]	¥105,000 (税込)	
(GV-LT1LL100NA)	[100m]	¥157,500 (税込)	
※同一Rack内のみ接続可			
・FCケーブルは3本必要です。			




L18/500 テープライブラリ装置
[Ultrium5 (8GbpsFC) × 2ドライブ,
30スロット, ラックマウントタイプ]
(GV-FT1L500BM30L) 完売しました。

【LT05カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT5TP30	¥1,260,000 (税込)	30巻	000001 ~ 000030	LT0 Ultrium5 非圧縮時：1.5TB

- ・TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1モデルは、タータイプ/ラックタイプ共にサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段(各1U)は搭載禁止。
- ・オペレーティングシステム: Windows Server 2008 R2 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 R2 Standard日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版(SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版(SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版(SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版(SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・本装置のファイバチャネルインターフェースに関する注意事項はお問い合わせ願います。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード非サポート)
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LT0タイプリ装置には、スロット数分のLT0カートリッジを標準添付していません。必要に応じ媒体をセレクトしたケーブルを御購入ください。
尚、媒体セットケーブルの媒体には予めバーコードラベル(N0.000001~000030;変更不可)が貼り付けられています。
- ・LT0カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。
- ・LT0タイプリ装置のテープドライブ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/QSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。



—SASポート 経由接続構成—

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS110 AK1, BK1, CK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【[SASケーブル]での単体接続】LT05ハイブリッドライブラリ搭載モデル

SASケーブル [2.0m]
(GV-LT1SSMM02) ¥21,000 (税込)
※同一Rack内のみ接続可
・SASケーブルはドライブ数分必要です。

テープライブラリ装置 L200/300



テープライブラリ装置
基本モジュール (ラックマウント: 3U)
(GV-FT1L300BM30P)
¥6,247,500 (税込)

最小構成 (ラックマウント: 3U)
・1~2ドライブまで搭載可
・30スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium5: 45TB

最大構成 (ラックマウント: 5U)
・1~4ドライブまで搭載可
・60スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium5: 90TB (60スロット時)

選択

オプション選択 (必須ではありません)

拡張モジュール【電源付き】 (ラックマウント: 2U): 最大1モジュールまで
(搭載ドライブ: ベイ→2ドライブ, 搭載スロット→30スロット)
(GV-FT1L300EMPS) ¥1,260,000 (税込)

ドライブ

※ドライブ1台につき1本必要

SASケーブル [2.0m]
(GV-LT1SSMM02) ¥21,000 (税込)
※同一Rack内のみ接続可


LTO Ultrium5ドライブ (6Gbps SAS)
(1.5TB, 140MB/s)
(GV-FT1L300LT5P) ¥2,782,500 (税込)

拡張モジュール (ラックマウント: 2U): 最大1モジュールまで
(搭載スロット→30スロット)
(GV-FT1L300EM) ¥1,050,000 (税込)

【LTO5カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字 (十進数)	備考
GV-FT1LT5TP30	¥1,260,000 (税込)	30巻	000001 ~ 000030	LTO Ultrium5 非圧縮時: 1.5TB
GV-FT1LT5TP50	¥2,100,000 (税込)	50巻	000001 ~ 000050	
GV-FT1LT5TP100	¥4,200,000 (税込)	100巻	000001 ~ 000100	

- ・TS20は、ラックタイプのみサポートとなります。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段 (各1U) は搭載禁止。
- ・本装置にスタンドアロンタイプはありません。必ずラックに搭載してください。
- ・基本モジュールは必ず本装置の最上段に搭載してください。
- ・上から基本モジュール、拡張モジュール (電源付き)、拡張モジュール (電源なし) の順に搭載してください。入れ換え不可です。
- ・LTOドライブを増設する場合は、上部から連続して搭載してください。
- ・本装置でバックアップを行う際は、必ずバックアップアプリケーションプログラムをご使用ください。
- ・本装置をOSコマンド (Linuxコマンド: mt等) の使用は、非サポートとなります。
- ・サポートOS: 下記サイトにて確認願います。
http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/products_list/tape/small/120_300/index.html
- ・上記OSのバックアップ・アプリケーションプログラムについては、お問い合わせください。
- ・HA8000側に搭載するSASポートの必要ポート数は、テープライブラリ装置のドライブ1台あたり1ポートです。
- ・本装置は、複数サーバでのドライブリ共有はできません。
- ・本装置に使用するカートリッジは、バーコードラベルが必須となります。必ずバーコード付カートリッジを使用願います。
- ・LTOタイプライブラリ装置には、スロット数分のLTOカートリッジを標準添付しておりません。必要に応じ媒体を御購入ください。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムより御購入ください。
- ・LTOタイプライブラリ装置のテープライブラリ導入サービスについては、<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/service/tape/index.html>を参照願います。
- ・同一ライブラリ装置に異なる世代のデータカートリッジを混在して搭載することはできません。バックアップアプリケーションプログラムが対応している必要があるため、対応の可否につきましてはお問い合わせください。
- ・LTO Ultrium5ドライブ暗号化機能について
LTO Ultrium5ドライブにはデータを暗号化して媒体に書き込む機能があります。暗号化機能を使うにはLTO Ultrium4, LTO Ultrium5カートリッジを使用する必要があり、LTO Ultrium3のカートリッジ使用時は暗号化できません。また、バックアップアプリケーションプログラムが暗号化機能に対応している必要があります。
バックアップアプリケーションプログラムのLTO Ultrium5ドライブ暗号化対応につきましては、お問い合わせください。



(8) 大型テープライブラリ装置 —Fibre Channelポート経由接続構成—

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【[光ケーブル]での単体接続：FC直結接続】LTO4ドライブ (4GbpsFC) 搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700 (税込) ※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750 (税込) ※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可
・FibreケーブルはL18/500本体 (本体側) 1本 + ドライブ 数分必要です。

大型テープライブラリ装置 L18/500



大型テープライブラリ装置
基本モジュール (ラックマウント: 8U)
(GV-FT1L500BM50HA)
¥11,865,000 (税込)

最小構成
・2ドライブ 固定
・49スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium4: 39.2TB
最大構成
・2~18ドライブまで搭載可
・529スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium4: 423.2TB (529スロット時)

下記機能を使用する場合別途ソリューションが必要になります。

- ・ライブラリ論理分割機能
- ・ロボット制御バス冗長接続機能

オプション選択 (必須ではありません)

ドライブ 拡張モジュール (ラックマウント: 8U): 最大4モジュールまで
(搭載ドライブベ이에4ドライブ, 搭載スロット→84スロット)
(GV-FT1L500DEME) ¥5,040,000 (税込)

ドライブ

※ドライブ1台につき1本必要

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700 (税込) ※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750 (税込) ※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可

LTO Ultrium4ドライブ (4GbpsFC)
(800GB, 120MB/s)
(GV-FT1L500LT4) ¥3,465,000 (税込)

カートリッジ 拡張モジュール (ラックマウント: 8U): 最大4モジュールまで
(搭載スロット→120スロット)
(GV-FT1L500GEME) ¥3,570,000 (税込)

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)
(GV-LT1LL15N) [15m] **完売しました。**
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700 (税込) ※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750 (税込) ※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可
・FibreケーブルはL18/500本体 (本体側) 1本 + ドライブ 数分必要です。

大型テープライブラリ装置 L18/500



大型テープライブラリ装置
基本モジュール (ラックマウント: 8U)
(GV-FT1L500BM50H) **完売しました。**

最小構成
・2ドライブ 固定
・49スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium4: 39.2TB
最大構成
・2~18ドライブまで搭載可
・529スロット
・非圧縮時記憶容量:
LTO Ultrium4: 423.2TB (529スロット時)

オプション選択 (必須ではありません)

ドライブ 拡張モジュール (ラックマウント: 8U): 最大4モジュールまで
(搭載ドライブベ이에4ドライブ, 搭載スロット→84スロット)
(GV-FT1L500DEME) ¥5,040,000 (税込)


ドライブ

※ドライブ1台につき1本必要

Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)
(GV-LT1LL15N) [15m] **完売しました。**
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700 (税込) ※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750 (税込) ※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可

LTO Ultrium4ドライブ (4GbpsFC)
(800GB, 120MB/s)
(GV-FT1L500LT4) ¥3,465,000 (税込)


カートリッジ 拡張モジュール (ラックマウント: 8U): 最大4モジュールまで
(搭載スロット→120スロット)
(GV-FT1L500GEME) ¥3,570,000 (税込)



【LT04カートリッジ】

手記形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT4TP50	¥1,575,000(税込)	50巻	000001 ~ 000050	LTO Ultrium4 非圧縮時：800GB
GV-FT1LT4TP100	¥3,150,000(税込)	100巻	000001 ~ 000100	
GV-FT1LT4TP150	¥4,725,000(税込)	150巻	000001 ~ 000150	
GV-FT1LT4TP200	¥6,300,000(税込)	200巻	000001 ~ 000200	
GV-FT1LT4TP250	¥7,875,000(税込)	250巻	000001 ~ 000250	
GV-FT1LT4TP300	¥9,450,000(税込)	300巻	000001 ~ 000300	
GV-FT1LT4TP350	¥11,025,000(税込)	350巻	000001 ~ 000350	
GV-FT1LT4TP400	¥12,600,000(税込)	400巻	000001 ~ 000400	
GV-FT1LT4TP450	¥14,175,000(税込)	450巻	000001 ~ 000450	
GV-FT1LT4TP500	¥15,750,000(税込)	500巻	000001 ~ 000500	
GV-FT1LT4TP550	¥17,325,000(税込)	550巻	000001 ~ 000550	
GV-FT1LT4TP600	¥18,900,000(税込)	600巻	000001 ~ 000600	

- ・大型テープドライブ装置L18/500の価格、構成については、お問い合わせ下さい。
- ・オペレーティングOS：Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 (SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラム等については、お問い合わせください。
- ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション(NetBackup)を使用の場合は、構成確認についてお問い合わせ下さい。
- ・本装置(LT04Drive搭載モデル)を接続するFibre Channelホストは、4GbpsのFibre Channelホスト [GQ-CC7421, GQ-CC7423, GQ-CC7402, GQ-CC7403] および 8GbpsのFibre Channelホスト [GQ-CC7811, GQ-CC7812, GQ-CC7821, GQ-CC7822] となります。
- ・本装置のファイバチャネルインターフェースに関する注意事項はお問い合わせ願います。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード非サポート)
- ・大型テープドライブ装置は、カートリッジにバーコードラベルを貼っておく必要があります。バーコードラベル付きカートリッジを手配するか、バーコードラベルを別途購入してください。
- ・大型テープドライブ装置には、LT04カートリッジを標準添付しておりません。別途LT04カートリッジを購入ください。
- ・LT04カートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。



RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【光ケーブル】での単体接続：FC直接接続】LTO5ドライブ（8GbpsFC）搭載モデル

FCスイッチ経由による接続は個別見積となります。

Fibreケーブル（LCコネクタ-LCコネクタ）
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700(税込)※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750(税込)※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950(税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000(税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500(税込)
※同一Rack内のみ接続可
・Fibreケーブルは18/500本体（※）1本＋ドライブ 数分必要です。

大型テープライブラリ装置 L18/500



大型テープライブラリ装置
基本モジュール（ラックマウント：8U）
(GV-FT1L500BM50LA)
¥14,385,000(税込)

最小構成
・2ドライブ 固定
・49スロット
・非圧縮時記憶容量：
LTO Ultrium5: 73.5TB

最大構成
・2～18ドライブ まで搭載可
・529スロット
・非圧縮時記憶容量：
LTO Ultrium5: 793.5TB (529スロット時)

下記機能を使用する場合別途ソリューションが必要になります。

- ・ライブラリ論理分割機能
- ・ロボット制御バス冗長接続機能

オプション選択（必須ではありません）

ドライブ拡張モジュール（ラックマウント：8U）：最大4モジュールまで
（搭載ドライブベ이에4ドライブ、搭載スロット→84スロット）
(GV-FT1L500DEME) ¥5,040,000(税込)

ドライブ

※ドライブ1台につき1本必要

Fibreケーブル（LCコネクタ-LCコネクタ）
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700(税込)※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750(税込)※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950(税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000(税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500(税込)
※同一Rack内のみ接続可

LTO Ultrium5ドライブ（8GbpsFC）
（1.5TB, 140MB/s）
(GV-FT1L500LT5) ¥4,725,000(税込)

カートリッジ拡張モジュール（ラックマウント：8U）：最大4モジュールまで
（搭載スロット→120スロット）
(GV-FT1L500CEME) ¥3,570,000(税込)

Fibreケーブル（LCコネクタ-LCコネクタ）
(GV-LT1LL15N) [15m] **完売しました。**
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700(税込)※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750(税込)※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950(税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000(税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500(税込)
※同一Rack内のみ接続可
・Fibreケーブルは18/500本体（※）1本＋ドライブ 数分必要です。

大型テープライブラリ装置 L18/500



大型テープライブラリ装置
基本モジュール（ラックマウント：8U）
(GV-FT1L500BM50L) **完売しました。**

最小構成
・2ドライブ 固定
・49スロット
・非圧縮時記憶容量：
LTO Ultrium5: 73.5TB

最大構成
・2～18ドライブ まで搭載可
・529スロット
・非圧縮時記憶容量：
LTO Ultrium5: 793.5TB (529スロット時)

オプション選択（必須ではありません）

ドライブ拡張モジュール（ラックマウント：8U）：最大4モジュールまで
（搭載ドライブベ이에4ドライブ、搭載スロット→84スロット）
(GV-FT1L500DEME) ¥5,040,000(税込)


ドライブ

※ドライブ1台につき1本必要

Fibreケーブル（LCコネクタ-LCコネクタ）
(GV-LT1LL15N) [15m] **完売しました。**
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700(税込)※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750(税込)※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950(税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000(税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500(税込)
※同一Rack内のみ接続可

LTO Ultrium5ドライブ（8GbpsFC）
（1.5TB, 140MB/s）
(GV-FT1L500LT5) ¥4,725,000(税込)

カートリッジ拡張モジュール（ラックマウント：8U）：最大4モジュールまで
（搭載スロット→120スロット）
(GV-FT1L500CEME) ¥3,570,000(税込)




【LTO5カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字(十進数)	備考
GV-FT1LT5TP50	¥2,100,000(税込)	50巻	000001 ~ 000050	LTO Ultrium5 非圧縮時：1.5TB
GV-FT1LT5TP100	¥4,200,000(税込)	100巻	000001 ~ 000100	
GV-FT1LT5TP150	¥6,300,000(税込)	150巻	000001 ~ 000150	
GV-FT1LT5TP200	¥7,980,000(税込)	200巻	000001 ~ 000200	

- ・大型テープライブラリ装置L18/500の価格、構成については、お問い合わせ下さい。
- ・サポートOS：Windows Server 2008 Enterprise日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Standard日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V日本語版/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2008 Standard 32-bit日本語版/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit日本語版/
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003 R2, Standard Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard x64 Edition日本語版 (SP2)/
Windows Server 2003, Enterprise Edition日本語版 (SP2)/Windows Server 2003, Standard Edition日本語版 (SP2)
- 上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラムキットについては、お問い合わせください。
- ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション(NetBackup)を使用の場合は、構成確認についてお問い合わせ下さい。
- ・本装置のファイバチャネルインタフェースに関する注意事項はお問い合わせ願います。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード非サポート)
- ・大型テープライブラリ装置は、カートリッジにバーコードラベルを貼っておく必要があります。バーコードラベル付きカートリッジを手配するか、バーコードラベルを別途購入してください。
- ・大型テープライブラリ装置には、LTOカートリッジを標準添付していません。別途LTOカートリッジを購入ください。
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムにて御購入ください。

大型テープライブラリ装置の設置環境について

- ・安定したバックアップ業務を行うためには、装置の設置場所を十分に考慮してください。特に、以下のような場所に装置を設置する場合は注意が必要です。
- ・空調機器の吹出口、他機器の排熱口、床通風孔のそばに装置を置かないでください。風の影響でホリが装置内に混入、ドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・コピー機やページプリンタ、ライナーリッタの近くに装置を設置しないでください。コピー機やペープリンタから排出されるインク排気やライナーリッタから発生する紙粉がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、コピー機やペープリンタから排出されるインク排気やライナーリッタから発生する紙粉がテープに付着すると、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・設置場所の床表面には、カーペットを使わないでください。カーペットの繊維がほつれてドライブ内に侵入しドライブヘッドに付着すると、ドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。
- ・超音波加湿器のある部屋には装置を設置しないでください。超音波加湿器から発生する塩素粉塵がドライブヘッドに付着するとドライブヘッドが故障し、バックアップがエラーになる場合があります。また、超音波加湿器から発生する塩素粉塵がテープに付着すると、テープに損傷をあたえバックアップがエラーになる場合があります。
- ・装置に近くでは静電防止スプレーや芳香剤を使わないでください。静電防止スプレーや芳香剤の薬剤がドライブやテープ表面に付着し、バックアップがエラーになる場合があります。




・表記の価格は、希望小売価格です。

RS440 AK1, BK1, CK1
RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

【「光ケーブル」での単体接続：FC接続】LTO5ドライブ (8GbpsFC) 搭載モデル


Fibreケーブル (LCコネクタ-LCコネクタ)
(GV-LT1LL02NA) [2m] ¥14,700 (税込) ※
(GV-LT1LL05NA) [5m] ¥15,750 (税込) ※
(GV-LT1LL15NA) [15m] ¥19,950 (税込)
(GV-LT1LL50NA) [50m] ¥105,000 (税込)
(GV-LT1LL100NA) [100m] ¥157,500 (税込)
※同一Rack内のみ接続可
・Fibreケーブルはドライブ数分必要です。



【LTO5カートリッジ】

手配形名	価格	スロット数	ラベル表示文字 (十進数)	備考
GV-FT1LT5TP30	¥1,260,000 (税込)	30巻	000001 ~ 000030	LTO Ultrium5 非圧縮時: 1.5TB
GV-FT1LT5TP50	¥2,100,000 (税込)	50巻	000001 ~ 000050	
GV-FT1LT5TP100	¥4,200,000 (税込)	100巻	000001 ~ 000100	
GV-FT1LT5TP150	¥6,300,000 (税込)	150巻	000001 ~ 000150	
GV-FT1LT5TP200	¥7,980,000 (税込)	200巻	000001 ~ 000200	

- ・大型テープドライブ装置L20/300の価格、構成については、お問い合わせ下さい。
- ・ラックキャビネットへの搭載時、最下段 (各1U) は搭載禁止。
- ・本装置にスタンドアロンタイプはありません。必ずラックに搭載してください。
- ・基本モジュールは必ず本装置の最上段に搭載してください。
- ・上から基本モジュール、拡張モジュール (電源付き)、拡張モジュール (電源なし) の順に搭載してください。入れ換え不可です。
- ・LTOドライブを増設する場合は、上部から連続して搭載してください。
- ・HA8000側に搭載するFCポートの必要ポート数は、テープドライブ装置のドライブ1台あたり1ポートです。
- ・FCスイッチは、弊社製品のみサポートとなります。
- ・本装置のFabric Interconnectに関する注意事項はお問い合わせ願います。
- ・FCスイッチ接続時、Fabricモードのみをサポートします。(Quick-Loopモード非サポート)
- ・本装置をOSコマンド (Linuxコマンド: mt等) での使用は、非サポートとなります。
- ・サポートOS: 下記サイトにて確認願います。
http://www.hitachi.co.jp/products/it/server/peripherals/products_list/tape/others/l20_300/index.html
- ・上記OSのバックアップ・アプリケーションプログラムについては、お問い合わせください。
- ・本装置でバックアップを行う際は、必ずバックアップアプリケーションプログラムをご使用ください。
- ・本構成においてVeritas社製バックアップアプリケーション (NetBackup) を使用の場合は、構成確認についてお問い合わせ下さい。
- ・大型テープドライブ装置は、カートリッジにバーコードラベルを貼っておく必要があります。バーコードラベル付きカートリッジを手配するか、バーコードラベルを別途購入してください。
- ・大型テープドライブ装置には、LTOカートリッジを標準添付していません。別途LTOカートリッジを購入ください。
(200巻以上のカートリッジについては、個別にお問い合わせください。)
- ・LTOカートリッジを追加手配する場合は、消耗品扱いで、日立システムより御購入ください。
- ・同一ドライブ装置に異なる世代のデータカートリッジを混在して搭載することはできません。バックアップアプリケーションプログラムが対応している必要があるため、対応の可否につきましてはお問い合わせください。
- ・LTO Ultrium5ドライブ暗号化機能について
LTO Ultrium5ドライブにはデータを暗号化して媒体に書き込む機能があります。暗号化機能を使うにはLTO Ultrium4、LTO Ultrium5カートリッジを使用する必要があり、LTO Ultrium3のカートリッジ使用時は暗号化できません。また、バックアップアプリケーションプログラムが暗号化機能に対応している必要があります。
バックアップアプリケーションプログラムのLTO Ultrium5ドライブ暗号化対応につきましては、お問い合わせください。



(9) パーチャルテープ・ステーション ＜ラックタイプ用＞

・表記の価格は、希望小売価格です。

RS220 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1
RS210 AK1, BK1, FK1, HK1, JK1, KK1, LK1, NK1

【LAN ボード (iSCSI I/F 専用) 経由直結接続】

LAN ケーブル

・1000BASE-T カテゴリ5エンハンス、カテゴリ6ケーブルをご使用ください。

推奨 LAN ケーブル

【カテゴリ5エンハンス 5.0m,
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用)】
(GH-LN7E05) ¥1,575 (税込)

推奨 LAN ケーブル

【カテゴリ5エンハンス 10.0m,
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用)】
(GH-LN7E10) ¥2,520 (税込)

推奨 LAN ケーブル

【カテゴリ5エンハンス 20.0m,
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 用)】
(GH-LN7E20) ¥4,200 (税込)

選択

R1/8 パーチャルテープ・ステーション
【1 ドライブ, 8 スロット, ラックマウントタイプ】
・メディア (RDX データカートリッジ (160GB)) x5 巻付き
(GV-SFT20BR108R) ¥651,000 (税込)

×5 巻

・電源ケーブル (100V 用 x1 本 (2.5m), 200V 用 x1 本 (2.5m)), ラックレールキット, 取扱説明書 (CD x1 枚) が標準添付されます。

R1/8 パーチャルテープ・ステーション
【1 ドライブ, 8 スロット, ラックマウントタイプ】
(GV-FT2R108R) ¥504,000 (税込)

・電源ケーブル (100V 用 x1 本 (2.5m), 200V 用 x1 本 (2.5m)), ラックレールキット, 取扱説明書 (CD x1 枚) が標準添付されます。

R2/8 パーチャルテープ・ステーション
【2 ドライブ, 8 スロット, ラックマウントタイプ】
・メディア (RDX データカートリッジ (160GB)) x5 巻付き
(GV-SFT20BR208R) ¥756,000 (税込)

×5 巻

・電源ケーブル (100V 用 x1 本 (2.5m), 200V 用 x1 本 (2.5m)), ラックレールキット, 取扱説明書 (CD x1 枚) が標準添付されます。

R2/8 パーチャルテープ・ステーション
【2 ドライブ, 8 スロット, ラックマウントタイプ】
(GV-FT2R208R) ¥609,000 (税込)

・電源ケーブル (100V 用 x1 本 (2.5m), 200V 用 x1 本 (2.5m)), ラックレールキット, 取扱説明書 (CD x1 枚) が標準添付されます。

【RDX データカートリッジ】

推奨メディア	数量	手配形名	価格
RDX データカートリッジ (160GB)	1	GV-FT2RD160	¥29,400 (税込)
RDX データカートリッジ (500GB)	1	GV-FT2RD500	¥60,900 (税込)
RDX データカートリッジ (1TB)	1	GV-FT2RD1000	¥81,900 (税込)

【パーチャルテープ・ステーション仕様】


項目	仕様	
品名	R1/8 パーチャルテープ・ステーション	R2/8 パーチャルテープ・ステーション
搭載ドライブ/搭載可能ドット数	RDX/8	
論理ドライブ	LT03/1 台	LT03/2 台
記憶容量 (非圧縮時)	最大 1280GB (160GBx8 搭載時)	
	最大 4000GB (500GBx8 搭載時)	
データ転送性能 ^{※1}	最大 30MB/s	最大 60MB/s ^{※2}
電源電圧/周波数/定格電流	単相 AC100V, AC200V/50Hz, 60Hz/AC100V: 2A, AC200V: 1A	
電源冗長化	非対応	
インターフェース/接続コネクタ	iSCSI/RJ-45	
外形寸法 (HxWxD) /質量	89mmx438mmx508mm/10.2Kg (RDX データカートリッジ 含まず)	
消費電力	90W (最大)	

※1 インタフェース速度が1000Mbpsで接続された場合の値です。10/100Mbpsで接続された場合、著しく性能が低下する場合があります。

※2 データ転送性能は、ドライブ毎に最大30MB/sとなります。

＜注意＞

- ・サポート OS : Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1)/Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1)/
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)/
Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)/Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit 日本語版 (SP2)
上記OSのバックアップ・アプリケーション・プログラムサポートについては、お問い合わせください。
- ・パーチャルテープ・ステーションは LAN ボード (iSCSI I/F 専用) と直結接続のみのサポートとなります。
- ・パーチャルテープ・ステーションには、スロット数分の RDX カートリッジを標準添付しておりません。併せて RDX カートリッジも御購入ください。
- ・内蔵 RDX 用カートリッジは使用できませんので、必ず GV-FT2RD160 または GV-FT2RD500 を御購入ください。
- ・CA ARCserve Backup は、システム装置毎に必要です。また、R2/8 パーチャルテープ・ステーションの場合、別途 TapeLibraryOption が
必要となります。詳細は、お問い合わせください。
- ・JPI/VERITAS Backup Exec は、システム装置毎に必要です。また、R2/8 パーチャルテープ・ステーションの場合、別途 Library
Expansion Option が必要となります。詳細は、お問い合わせください。
- ・RDX カートリッジの製品寿命は 2 年です。長期間の保存の場合、LT0 テープでの保存を推奨します。



2. 6 無停電電源装置 (UPS)

＜タワータイプ用＞

・表記の価格は、希望小売価格です。

TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

【おまかせ安心ワール(5年)接続用】 (AC100V用)

 UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし) 無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750CN5)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN5)	¥169,050 (税込)
 UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回) PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN5)	¥185,535 (税込)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) 無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750LN5)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN5)	¥224,700 (税込)

【おまかせ安心ワール(5年)接続用】 (AC100V用)


 UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし) 無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000CN5)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN5)	¥215,250 (税込)
 UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回) PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN5)	¥231,735 (税込)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) 無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000LN5)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN5)	¥270,900 (税込)

【おまかせ安心ワール(5年)接続用】 (AC100V用)

 UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし) 無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500CN5)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN5)	¥286,650 (税込)
 UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回) PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN5)	¥303,135 (税込)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) 無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500LN5)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN5)	¥342,300 (税込)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
 なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心ワール(4年)接続用】 (AC100V用)

選択	UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750CN4)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN4)	¥126,000(税込)
選択	UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750SN4)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN4)	¥142,485(税込)
選択	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750LN4)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN4)	¥181,650(税込)

【おまかせ安心ワール(4年)接続用】 (AC100V用)


選択	UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000CN4)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN4)	¥158,550(税込)
選択	UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000SN4)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN4)	¥175,035(税込)
選択	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000LN4)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN4)	¥214,200(税込)

【おまかせ安心ワール(4年)接続用】 (AC100V用)

選択	UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500CN4)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN4)	¥216,300(税込)
選択	UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500SN4)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN4)	¥232,785(税込)
選択	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500LN4)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN4)	¥271,950(税込)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含ましますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心ワール(3年)接続用】 (AC100V用)

選択	UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750CN3)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN3)	¥119,700(税込)
	UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750SN3)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN3)	¥136,185(税込)
	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750LN3)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NN3)	¥175,350(税込)

【おまかせ安心ワール(3年)接続用】 (AC100V用)


選択	UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000CN3)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN3)	¥151,200(税込)
	UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000SN3)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN3)	¥167,685(税込)
	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000LN3)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NN3)	¥206,850(税込)

【おまかせ安心ワール(3年)接続用】 (AC100V用)

選択	UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500CN3)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN3)	¥205,800(税込)
	UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500SN3)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN3)	¥222,285(税込)
	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)	無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500LN3)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NN3)	¥261,450(税込)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含ましますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【標準モデル接続用】（AC100V用）

選択		UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)		無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NNN)	¥69,300 (税込)
		UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。		無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NNN)	
		Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		無停電電源装置 [750VA/500W] (GQ-BUTA0750NNN)	¥124,950 (税込)

無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750CNN)

PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き

無停電電源装置セット (GQ-SBUTA0750SNN)

【標準モデル接続用】（AC100V用）

選択		UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)		無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NNN)	¥86,100 (税込)
		UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。		無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NNN)	
		Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		無停電電源装置 [1000VA/670W] (GQ-BUTA1000NNN)	¥141,750 (税込)

無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000CNN)

PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き

無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1000SNN)

【標準モデル接続用】（AC100V用）

選択		UPS接続ケーブル [1.8m, Linux用] (オプション形名なし)		無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NNN)	¥123,900 (税込)
		UPS接続ケーブル [1.8m] ・UPS本体に標準添付されます。		無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NNN)	
		Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		無停電電源装置 [1200VA/980W] (GQ-BUTA1500NNN)	¥179,550 (税込)


無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500CNN)

PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) 付き

無停電電源装置セット (GQ-SBUTA1500SNN)


＜ご注意＞


無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1
SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。





TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心ワール(5年)接続用】 (AC100V用)

 UPS接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076A05)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥180,600(税込)
 UPS接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076S65)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回) PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥180,600(税込)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076N05)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥236,250(税込)

【おまかせ安心ワール(5年)接続用】 (AC100V用)


 UPS接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101A05)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥239,400(税込)
 UPS接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101S65)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回) PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥239,400(税込)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101N05)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥295,050(税込)

【おまかせ安心ワール(5年)接続用】 (AC100V用)

 UPS接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151A05)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥291,900(税込)
 UPS接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151S65)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回) PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥291,900(税込)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151N05)	・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥347,550(税込)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
 なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1
SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心行[®]ル(4年)接続用】 (AC100V用)

選択	 UPS 接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076A04)	納入後2年経過時バッテリー交換	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥134,400(税込)
	 UPS 接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076S64)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥134,400(税込)
	 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076N04)	納入後2年経過時バッテリー交換	 無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥190,050(税込)

【おまかせ安心行[®]ル(4年)接続用】 (AC100V用)


選択	 UPS 接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101A04)	納入後2年経過時バッテリー交換	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥177,450(税込)
	 UPS 接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101S64)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥177,450(税込)
	 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101N04)	納入後2年経過時バッテリー交換	 無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥233,100(税込)

【おまかせ安心行[®]ル(4年)接続用】 (AC100V用)

選択	 UPS 接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151A04)	納入後2年経過時バッテリー交換	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥216,300(税込)
	 UPS 接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151S64)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥216,300(税込)
	 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151N04)	納入後2年経過時バッテリー交換	 無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥271,950(税込)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
 なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心行[®]ル(3年)接続用】 (AC100V用)

選択	UPS接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076A03)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥109,200(税込)
	UPS接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076S63)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥109,200(税込)
	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7076N03)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [750VA/500W] (GH-BU7076) ¥164,850(税込)

【おまかせ安心行[®]ル(3年)接続用】 (AC100V用)


選択	UPS接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101A03)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥143,850(税込)
	UPS接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101S63)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥143,850(税込)
	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7101N03)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1000VA/670W] (GH-BU7101) ¥199,500(税込)

【おまかせ安心行[®]ル(3年)接続用】 (AC100V用)

選択	UPS接続ケーブル [1.8m, WindowsServer2003, Linux用] (GH-LU7201) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151A03)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥175,350(税込)
	UPS接続ケーブル [1.8m] ・PowerChute Business Editionに標準添付されます。 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151S63)	納入後2年経過時バッテリー交換 PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88相当) 付き	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥175,350(税込)
	Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GH-BUA702) 無停電電源装置セット (GH-SBUK7151N03)	納入後2年経過時バッテリー交換	無停電電源装置 [1200VA/980W] (GH-BU7151) ¥231,000(税込)


＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。
なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1
SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。



- ＜ご注意＞
- UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。但し、UPS I/F拡張ボード搭載時は、UPS拡張ユニットのカスケード接続は出来ません。(UPS拡張ユニット接続には、UPS I/F拡張ボードを必要としません。)
 - UPS I/F拡張ボードは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。
 - UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット使用の場合、PowerChuteが必要です。
 - PowerChuteは、1つのパッケージで1台のUPSから、UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム装置にインストールが可能です。
 - UPS拡張ユニット使用の場合、必要なUPS接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」-1です。(カスケード接続時も含む)
(システム装置とUPS拡張ユニットのAdvanced Port間の接続は、PowerChuteに添付のUPS接続ケーブルに限定します。)

※UPSへ接続するシステム装置台数毎のUPS I/F拡張ボード、UPS拡張ユニット及びUPS接続ケーブルの最低必要数は下記の通りです。(UPS接続ケーブル本数については、PowerChuteに付属の1本を除いた本数を示しています。)

UPS I/F拡張ボード/UPS拡張ユニット混在搭載時


接続システム装置台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台
UPS I/F拡張ボード	—	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
UPS拡張ユニット	—	—	—	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台
UPS接続ケーブル本数	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本

UPS拡張ユニット1台接続及びUPS拡張ユニットカスケード接続時

接続システム装置台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台	13台	14台	15台
UPS拡張ユニット	—	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台
UPS接続ケーブル本数	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本


＜注意＞

UPSへ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量 (W) は、UPSの容量 (W値) を超えないよう台数設定願います。




*1: <PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88) について>

- ・無停電電源装置 (GQ-SBUK7076A0A/GQ-SBUK7101A0A/GQ-SBUK7151A0A) 対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されます。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。(1台用/パッケージ)
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。
〔UPS接続ケーブル (GQ-LU7101A/GH-LU7101/GQ-LU7201A/GH-LU7201) は使用出来ません。〕
- ・PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88) のバージョンは、v8.0.1です。
- ・同一UPS (拡張ユニット含む) に接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v8.0.1の混在は不可です。



*2: <PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) について>

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されます。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。(1台用/パッケージ)
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。
〔UPS接続ケーブル (GH-LU7101/GH-LU7201) は使用出来ません。〕
- ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) のバージョンは、v9.0.1です。
- ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。



TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1
TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1
SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

Network Management Card
〔100BASE-TX, 1port〕
（GH-BUA702） ￥55,650（税込）

→ 2.4 スイッチングHUBへ

＜ご注意＞

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、UPS I/F拡張ボードとの同時搭載は出来ません。

PowerChute Network Shutdown Standard (*3)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
（GQS-VSU7BLS30N） ￥17,850（税込）

*3:＜PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N) のバージョンは、v3.0です。

PowerChute Network Shutdown Standard (*4)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
（GHS-VSUUP86） ￥17,850（税込）

*4:＜PowerChute Network Shutdown Standard (GHS-VSUUP86)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置（GH-SBUK7076N0x/GH-SBUK7101N0x/GH-SBUK7151N0x）対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Standard (GHS-VSUUP86) のバージョンは、v2.2.3です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*5)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
（GQS-VSU7BLE30N） ￥65,100（税込）


*5:＜PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N) のバージョンは、v3.0です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*6)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
（GHS-VSUUP87） ￥65,100（税込）

*6:＜PowerChute Network Shutdown Enterprise (GHS-VSUUP87)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置（GH-SBUK7076N0x/GH-SBUK7101N0x/GH-SBUK7151N0x）対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GHS-VSUUP87) のバージョンは、v2.2.3です。




TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1


TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心行[®]ル(5年/4年/3年)/標準行[®]ル接続用】
— シングルUPS対応接続構成 (AC100V用) —






TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1


TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心ワイルド(5年/4年/3年)/標準ワイルド接続用】
— マルチUPS対応接続構成 (AC100V用) —







TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。





TS20 AK1, BK1, EK1, FK1, GK1, KK1, LK1

TS10 AK1, BK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1, HK1, JK1, KK1

SS10 AK1, CK1, DK1, EK1, FK1, GK1

・表記の価格は、希望小売価格です。

UPS管理ソフトウェア	Power Monitor H for Network (*5) [Linux対応版] (GVS-ESU9PH1NHN1) ¥63,000 (税込) *5:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NHN1)について＞ ・無停電電源装置 (GV-SBU1151N/GV-SBU1152N) 対応の管理ソフトウェアです。 ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。 ・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。 ・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NHN2) と※-トOSが異なりますので必ず※-トOS一覽で確認してください。 ・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7.4章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。
UPS管理ソフトウェア	Power Monitor H for Network (*6) [Linux対応版] (GVS-VSU7K071) ¥63,000 (税込) *6:＜Power Monitor H for Network (GVS-VSU7K071)について＞ ・無停電電源装置 (GV-SBU1151N/GV-SBU1152N) 対応の管理ソフトウェアです。 ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。 ・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。 ・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-ESU9PH1NHN1/GVS-ESU9PH1NHN2) と※-トOSが異なりますので必ず※-トOS一覽で確認してください。 ・Red Hat Enterprise Linuxは、Power Monitor H for NetworkのCLIツールのみを※-ト致します。 ・OSをGUI環境でご使用の場合でも、Power Monitor H for NetworkのGUIツールは※-ト致しませんのでご注意ください。 ・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7.4章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。