

1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1. 1 HA8000/SS10

(1) HA8000/SS10 AL1, CL1, DL1 (2012年02月～モデル)



HA8000/SS10 AL1, CL1, DL1
(タワータイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/SS10 AL1, CL1, DL1 (2012年02月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			SS10 AL1	SS10 CL1	SS10 DL1
			RAID(2.5 型 SAS2.0) 対応	RAID1(3.5 型 SATA II) 対応	ディスク(3.5 型 SATA II) 対応
筐体タイプ			タワータイプ		
CPU (周波数)			Intel®Pentium® プロセッサ G620(2.60GHz), Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220(3.10GHz)		
	プロセッサ数(CPUコア数)		最小1/最大1(Intel®Pentium® プロセッサ G620:2, Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220:4)		
	キャッシュメモリー	一次/10CPU	Intel®Pentium® プロセッサ G620: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220: データ 4x32KB+命令 4x32KB		
		二次/10CPU	Intel®Pentium® プロセッサ G620:2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220:4x256KB		
	三次/10CPU		Intel®Pentium® プロセッサ G620:3MB, Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220:8MB		
チップセット			Intel 社製 C204		
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (5GT/s)		
メインメモリー	容量		最小:1GB/最大:32GB		
	スロット数		4		
	サポートメモリー容量		1GB(1GBx1), 2GB(1GBx2), 4GB(2GBx2), 8GB(4GBx2), 16GB(8GBx2)		
	仕様		DDR3 1333 Unbuffered DIMM(ECC 付き)		
表示機能	アクセラレータ / VRAM		Emulex Pilot3[オプション]/32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)		
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量	RAID 0	3TB (600GBx5) *4 *5	2TB (1TBx2) *6	—
		RAID 5	2.4TB (600GBx5) *4 *5	RAID1:2TB (2TBx2)	—
		ディスク	—	—	4TB (2TBx2)
	サポート HDD 容量		146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型)	250GB, 500GB, 1TB, 2TB (3.5 型)	250GB, 500GB, 1TB, 2TB (3.5 型)
	インタフェース		SAS2.0 (6Gbps)	SATA II /300	SATA II /300
	回転数		10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min(146GB, 300GB)	7200r/min	7200r/min
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	ホットプラグ 非対応/ホットスワップ 非対応	—
RAID コントローラ (ディスクコントローラ)	コントローラ		LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCI 標準 / PCI Express<x8>]	オプション	オプション
	インタフェース		SAS2.0 (6Gbps)	SATA II /300	SATA II /300
	チャネル数		8チャネル (HDD1 台/チャネル)	2チャネル (HDD1 台/チャネル)	—
	キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)	—	—
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	RAID 0, 1	—
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速 (SATA II) x1ドライブ (標準)		
拡張ベイ	2.5 型 (HDD 専用)		標準:3/最大:5	—	—
	3.5 型 (HDD 専用)		—	—	2
	3.5 型 (リムーバブルディスク専用)		標準:1/増設 HDD ケージ 取付け時:0	1	1
	5 型 (DVD-ROM 専用)		1	1	1
PCI スロット			PCI Express 2.0<x16>(LowProfile)x1, PCI Express 2.0<x4>(LowProfile)x2[SS10AL1 対応は RAID オプションにて 1スロット占有], 32bit/33MHz (5V キー) (LowProfile)x1[拡張カード 搭載非対応]		
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15ピン)x1, SATA (D-SUB9ピン)x1, USB (USB2.0)x6[フロント x2, リア x4 (2ポート<キーボード/マウス>にて占有)] *7		
	LAN	コントローラ	Broadcom 社製 BCM5718x1[オプション / PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1[オプション 管理モジュール専用]		
		インタフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [オプション 管理モジュール専用]		
		Wake On LAN 機能		対応 *8	
外形寸法			93(W)x387(D)x363(H)mm[突起物, エッジ, スリット等含まず]		
質量 [標準値] () 内は最大質量値			約 8.4kg (10.2kg)	約 8.6kg (9.7kg)	約 8.2kg (9.7kg)
電源	電圧		AC100V±10% 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (1 本)		
	冗長化電源		—		
冗長 FAN			—		
運用時消費電力 *9 / 最大消費電力			106W/189W	85W/147W	85W/147W
最大消費電流			2.2A	1.8A	1.8A
省エネ法 (2011 年度) に基づく表示	区分		I	I	I
	エネルギー消費効率 *10		Intel®Pentium® プロセッサ G620:0.60, Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220:0.28	Intel®Pentium® プロセッサ G620:0.60, Intel®Xeon® プロセッサ E3-1220:0.28	
VCCI 基準 *11 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 42dB 以下 *12		
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *13		
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [オプション 管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [オプション 管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [オプション 管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップ ツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイ管理ツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), IT Report Utility [システム情報採取ツール]		
主な添付品			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (光学式有線マウス, USB)		

- *1: Intel QuickPath Interconnect の路です。
- *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時:LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時:LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)
- *5: オプションの増設 HDD ケーシ 取付け時の容量です。
- *6: ディスクレイは、2.1TB (2199GB) を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。を超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。
- *7: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *8: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。
- *9: 通常使用時の目安の値です。
- *10: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
- *11: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *12: ISO7779 に準拠した昇圧測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きくなり感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
- *13: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面

<SS10AL1 モデル>



A : エアダクト

システム装置内部を冷却するための吸気口です。

B : POWER スイッチ

システム装置の電源を入・切するときに押します。

C : ドアロック [SS10AL1 モデルのみ]

拡張ストレージベイに鍵をかけることができます。ドアキーは添付品として同梱されています。ドアキーNo. は、ユニーク [50 種類] となります。

D : POWER ランプ (緑)

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

E : ACCESS ランプ (緑)

点灯のしかたにより内蔵ハードディスクの状態を示します。

F : ステータスランプ (緑/橙)

システム装置が正常に動作している場合、緑点灯します。ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に橙点灯または橙点滅します。

G : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

H : スタビライザ

システム装置を縦置きにする場合に使用します。

I : 拡張ストレージベイドア [SS10AL1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けたり、取り外したりする場合に開きます。通常は閉じておきます。

J : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD-ROM 専用)

内蔵 DVD-ROM ドライブが標準搭載されます。

K : 拡張ストレージベイ (3.5 型:リムーバブルデバイス用)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

L : 拡張ストレージベイ (2.5 型:HDD 用)

[SS10AL1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

M : HDD アクセスランプ [SS10AL1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

N : HDD ケージロック [SS10AL1 モデルのみ]


増設HDDケージに搭載する内蔵ハードディスクに鍵をかけることができます。キーNo. は、共通 [1 種類] となります。

O : 拡張ストレージベイ (3.5 型:HDD 用)


[SS10CL1/DL1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

<SS10CL1, DL1 モデル>



● 背面



A : 電源コネクタ

B : ディスプレイインタフェースコネクタ

C : シリアルインタフェースコネクタ (COMO)

D : NMI スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : BMC リセットスイッチ


使用しません。スイッチは押さないでください。

F : USB コネクタ (リブ)

キーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。


G : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。
上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。



H : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



I : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 1~4 となります。

J : 筐体ロック

盗難防止用器具を取り付けることで、システム装置内部の部品の盗難を防止することができます。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① HA8000/SS10AL1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*3) (*15)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-CCNNKN2	完売しました。
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-CFNNKN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-CCNNKNH	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-CFNNKNH	
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-CCNNKN0	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-CFNNKN0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/SS10CL1 [RAID1 (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA II I/F 2 x 36GB	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11CL-CCNNDN2	完売しました。
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-CFNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11CL-CCNNDNH	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-CFNNDNH	
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11CL-CCNNDN0	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CL-CFNNDN0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *9: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

システム装置

→ プロセッサ

→ メモリー

→ 各種インターフェース

→ 拡張ボード

→ 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③HA8000/SS10DL1 [ディスク(3.5型SATAⅡ)] おまかせ安心モデル(5年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (※2)	オンボード SATAⅡ 1/F	選択 (※3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11DL-CCNNDN2	完売しました。
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-CFNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1)インストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDS11DL-CCNNDN2	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DL-CFNNDN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1インストール) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11DL-CCNNDNH	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-CFNNDNH	
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11DL-CCNNDN0	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DL-CFNNDN0	
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2					

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/SS10AL1 [RAID(2.5型SAS2.0)RAID追加機能サポート] おまかせ安心モデル(5年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i x1CPU (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (※11)	選択 (※3) (※15)	DVD-ROM (読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-CCNNFN2	売切りました。
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-CFNNFN2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1インストールメディア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (※60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-CCNNFNH	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-CFNNFNH	
OS なしメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-CCNNFN0	
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-CFNNFN0	
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2					

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*3) (*15)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-BCNNKN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-BFNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-BCNNKNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-BFNNKNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-BCNNKN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-BFNNKN0			

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx2

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*15: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA II I/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11CL-BCNNDN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-BFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11CL-BCNNDNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-BFNNDNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11CL-BCNNDN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CL-BFNNDN0			

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx2

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID1です。RAID レベル0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③HA8000/SS10DL1 [ディスク(3.5型SATAⅡ)] おまかせ安心モデル(4年)ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フ レィンストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボ ード SATAⅡ 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11DL-BCNNDN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-BFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) バ ンド ルモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDS11DL-BCNNDN2			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DL-BFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ ント ル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ ービ ス付き] モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11DL-BCNNDNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-BFNNDNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11DL-BCNNDN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DL-BFNNDN0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/SS10AL1 [RAID(2.5型SAS2.0)RAID追加機能サポート用] おまかせ安心モデル(4年)ノタワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレ ィコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能サポート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-BCNNFN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-BFNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-BCNNFNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-BFNNFNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-BCNNFN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-BFNNFN0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編へ>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*3) (*15)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-ACNNKN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-AFNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (インストール) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-ACNNKNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-AFNNKNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-ACNNKN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-AFNNKN0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3年) の4年目以降、標準 1 年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード'保守サービス(有償)'にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 SATA II)] おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11CL-ACNNDN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-AFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (インストール) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11CL-ACNNDNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-AFNNDNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11CL-ACNNDN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CL-AFNNDN0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3年) の4年目以降、標準 1 年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード'保守サービス(有償)'にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③HA8000/SS10DL1 [ディスク(3.5型SATA II)] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボード SATA II 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11DL-ACNNDN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-AFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1)インストールメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDS11DL-ACNNDN2			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DL-AFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1インストールメディア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11DL-ACNNDNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-AFNNDNH			
OS なしメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11DL-ACNNDN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DL-AFNNDN0			
各モデル共通仕様		標準搭載品							
		1000BASE-Tx2							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/SS10AL1 [RAID(2.5型SAS2.0)RAID追加機能キット用] おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレ ィコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能キット用 (*11)	選択 (*3) (*15)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-ACNNFN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-AFNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] メディア (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-ACNNFNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-AFNNFNH			
OS なしメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-ACNNFN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-AFNNFN0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/SS10AL1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F	選択 (*3) (*15)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-UCNNKN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-UFNNKN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-UCNNKNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-UFNNKNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-UCNNKN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-UFNNKN0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/SS10CL1 [RAID1 (3.5 型 SATA II)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II I/F 2+3 本	選択 (*3) (*16)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11CL-UCNNNDN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-UFNNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11CL-UCNNNDNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11CL-UFNNNDNH			
OS なしモデル	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11CL-UCNNNDN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11CL-UFNNNDN0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

③ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 SATA II)] 標準モデル / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	オンボード SATA II 1/F	選択 (*3)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11DL-UCNNDN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-UFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1)インストールメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQDS11DL-UCNNDN2			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQDS11DL-UFNNDN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1インストールメディア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11DL-UCNNDNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11DL-UFNNDNH			
OS なしメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11DL-UCNNDN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11DL-UFNNDN0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] 標準モデル / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレ ィコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0 I/F RAID 追加 機能キット用 (*11)	選択 (*3) (*15)	DVD-ROM (読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/ CD-ROM: 最大 24 倍速)	GQUS11AL-UCNNFN2	完売しました。		
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-UFNNFN2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] メディア (*60)	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQUS11AL-UCNNFNH			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQUS11AL-UFNNFNH			
OS なしメディア	Xeon E3-1220 x1CPU (3.10GHz/4x256KB/8MB)					GQAS11AL-UCNNFN0			
	Pentium G620 x1CPU (2.60GHz/2x256KB/3MB)					GQAS11AL-UFNNFN0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。


*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*11: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX] を購入願います。

*15: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

SS10 AL1
SS10 CL1
SS10 DL1

プロセッサ

※ HA8000/SS10 にはプロセッサの増設はできません。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

選択



プロセッサ
[Pentium G620 (2.60GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E3-1220 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(オプション形名なし)
・システム装置に1個標準搭載されます。

メモリー

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ701G2UEX) [カスタム] ¥6,000 (税別)
(GQ-MJ701G2U) ¥6,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G2UEX) [カスタム] ¥11,000 (税別)
(GQ-MJ702G2U) ¥11,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G2UEX) [カスタム] ¥22,000 (税別)
(GQ-MJ704G2U) ¥22,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G2UEX) [カスタム] ¥36,000 (税別)
(GQ-MJ708G2U) ¥36,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[16GB (8GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ716G2UEX) [カスタム] ¥164,000 (税別)
(GQ-MJ716G2U) ¥164,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

システム装置本体 I/F & スロット

- ディスプレイインターフェース
- キーボードインターフェース
- マウスインターフェース
- シリアルインターフェース (COM0)
- シリアルインターフェース (COM1)
- パラレルインターフェース
- SCSI インターフェース
- ネットワークインターフェース
- プロセッサスロット
- メモリスロット
- 拡張スロット
- 拡張ストレージベイ
- 電源スロット
- ID E インターフェース
- FDD インターフェース
- USB インターフェース
- IPMI インターフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー搭載条件表

<HA8000/SS10 AL1, CL1, DL1>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB, 16GB) 搭載時は、メモリスロット2、4へ実装します。(増設時はメモリスロット1、3へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①
16GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB, 16GB) と1枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 1GBメモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載


<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ


・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


SS10 AL1
SS10 CL1
SS10 DL1

拡張ボード

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。





・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7722EX GQ-CN7722	[1]	2	×	①	②	×

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 C L 1 [RAID1 (3.5 型 シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7722EX GQ-CN7722	[1]	3	①	②	③	×

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。


(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				LowProfile[MD2]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7722EX GQ-CN7722	[1]	3	①	②	③	×

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


SS10 AL1
SS10 CL1
SS10 DL1

内蔵デバイス

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては [7. システム構成上の注意事項] をご参照下さい。




<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 AL1
SS10 CL1
SS10 DL1

(c)

12 12 12

拡張ストレージベイ (DVD-ROM 専用)



内蔵DVD-ROM

〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(オプション形名なし)

・システム装置に標準搭載されます。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。


<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



内蔵 DAT [USB] (DAT 72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス			
		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・ 1/2 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] (*1) ・ 1/2 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD) 1枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VY3CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) 1枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VY2CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) 1枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VY1CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) 1枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VYFCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) 1枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VYDCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) 1枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VY0CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVZACEX) [カスタム]	¥295,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VZACEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVWACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AV00CEX) [カスタム]	¥173,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5710V00CEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT 72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・ 1/2 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] (*1) ・ 1/2 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVZABEX) [カスタム]	¥280,000 (税別)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VZABEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AVWABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD571AV00BEX) [カスタム]	¥159,000 (税別)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD5710V00BEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT 72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・ 1/2 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] (*1) ・ 1/2 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
(DVD) 1 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 1 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 1 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 1 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 1 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) 1 枚	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVZAAEX) [カスタム]	¥265,000 (税別)
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AVWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AV00AEX) [カスタム]	¥143,000 (税別)

* CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 AL1
SS10 CL1
SS10 DL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72/3.5 型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] ・ 47 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] (*1) ・ 47 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S])x10 巻付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWY3NEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWY3NEX) [カスタム] 販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWY2NEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWY2NEX) [カスタム] 販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWY1NEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWY1NEX) [カスタム] 販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWYFNEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWYFNEX) [カスタム] 販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWYDNEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWYDNEX) [カスタム] 販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWY0NEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWY0NEX) [カスタム] 販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWZANEX) [カスタム] ¥235,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWZANEX) [カスタム] 販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AWWANEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWWANEX) [カスタム] 販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AW00NEX) [カスタム] ¥113,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OW00NEX) [カスタム] ¥113,000 (税別)

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特許料 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型]	内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB), 3.5 型] (*1)	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ヶ月分]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OY3NEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ヶ月分]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OY2NEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ヶ月分]		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OY1NEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OYFNEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OYDNEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOY0NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OY0NEX) [カスタム]	販売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOZANEX) [カスタム]	¥205,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OZANEX) [カスタム]	販売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOWANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OWANEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571AOW0NEX) [カスタム]	¥83,000 (税別) ¥83,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD571OW0NEX) [カスタム] (GQ-SUD571OOW0NEX) [カスタム]	販売しました。 販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特許料 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-AY7DAT12 ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用 DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/GL	GQ-AY7DATCL1 ¥4,500 (税別)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

SS10 AL1
SS10 CL1
SS10 DL1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。


内蔵RDX (3.5型) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵RDX (RDX 3.5型, USB(2.0))
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YFNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YDNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YONEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YPNEX) [カスタム]	完売しました。
CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition (DVD1枚)	内蔵RDXセット (GQ-SUR52000YBNEX) [カスタム]	完売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵RDXセット (GQ-SUR52000ZANEX) [カスタム]	¥142,000 (税別)
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)	内蔵RDXセット (GQ-SUR52000WANEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR520000NEX) [カスタム]	¥20,000 (税別)
	内蔵RDXセット (GQ-SUR520000NN) [カスタム]	¥20,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイセットは、ARCserve 3年保証(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ	推奨メディア	1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 完売しました。
内蔵RDX用	RDX 320GB カートリッジ Maxell: RDX/320	GQ-AY7RX32 ¥38,000 (税別)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥58,000 (税別)
内蔵RDX用	RDX 1TB カートリッジ Maxell: RDX/1TB	GQ-AY7RX100 ¥78,000 (税別)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					3.5 型 9.5mm 高 3.5 型用	DVD-ROM 専用
			2.5 型 HDD 用 (*1) (*3)						
			1	2	3				
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NSLEX GQ-UH7146NSLRX GQ-UH7146NSL	3	①	②	③		×		×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300NSLEX GQ-UH7300NSLRX GQ-UH7300NSL	3	①	②	③		×		×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7450NSLEX GQ-UH7450NSLRX GQ-UH7450NSL	3	①	②	③		×		×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7600NSLEX GQ-UH7600NSLRX GQ-UH7600NSL	3	①	②	③		×		×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PSLEX GQ-UH7146PSLRX GQ-UH7146PSL	3	①	②	③		×		×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300PSLEX GQ-UH7300PSLRX GQ-UH7300PSL	3	①	②	③		×		×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×		×		●
内蔵 DAT [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD571xxxxxEX GQ-SUD571xxxxx	1	×	×	×		①		×
内蔵 RDX セット (3.5 型) (*2)	GQ-SUR5200xxxxxEX GQ-SUR5200xxxxx	1	×	×	×		①		×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量の HDD にて構築できません。(「ディスクレイアウト」単位での HDD 容量混載は可)

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*3:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

<H A 8 0 0 0 / S S 1 0 A L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル (増設 HDD ケーシ [GQ-ES7619EX] を搭載の場合) >


品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					DVD-ROM 専用
			2.5 型 HDD 用 (*1) (*3)					
			1	2	3	4	5	
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NSLEX GQ-UH7146NSLRX GQ-UH7146NSL	5	①	②	③	④	⑤	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300NSLEX GQ-UH7300NSLRX GQ-UH7300NSL	5	①	②	③	④	⑤	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7450NSLEX GQ-UH7450NSLRX GQ-UH7450NSL	5	①	②	③	④	⑤	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*4)	GQ-UH7600NSLEX GQ-UH7600NSLRX GQ-UH7600NSL	5	①	②	③	④	⑤	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PSLEX GQ-UH7146PSLRX GQ-UH7146PSL	5	①	②	③	④	⑤	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300PSLEX GQ-UH7300PSLRX GQ-UH7300PSL	5	①	②	③	④	⑤	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	●

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量の HDD にて構築できません。(「ディスクレイアウト」単位での HDD 容量混載は可)

*3:回転数の異なる HDD の混在搭載はできません。

*4:OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/SS10CL1 [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用 (*6)		3.5 型 SATA 型 対応 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250SSEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7500SSEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71000SSEX	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH72000SSEX	2	①	②	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 DAT [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD571xxxxxEX GQ-SUD571xxxxx	1	×	×	①	×
内蔵 RDX セット (3.5 型) (*2)	GQ-SUR5200xxxxxEX GQ-SUR5200xxxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。


*6:RAID レベル 1 の RAID バックは、異なる容量の HDD では構成できません。

<HA8000/SS10DL1 [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ			
			3.5 型 HDD 用 (*6)		3.5 型 SATA 型 対応 用	DVD-ROM 専用
			1	2		
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7250SSEX GQ-UH7250SS	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH7500SSEX GQ-UH7500SS	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH71000SSEX GQ-UH71000SS	2	①	②	×	×
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72000SSEX GQ-UH72000SS	2	①	②	×	×
内蔵 DVD-ROM	オプション形名なし	1	×	×	×	●
内蔵 DAT [USB] セット (DAT72/3.5 型) (*2)	GQ-SUD571xxxxxEX GQ-SUD571xxxxx	1	×	×	①	×
内蔵 RDX セット (3.5 型) (*2)	GQ-SUR5200xxxxxEX GQ-SUR5200xxxxx	1	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能(内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
- 品名・形名・価格
 - ・ RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥42,000(税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置の接続が必要です。
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR10EX ¥52,000(税別)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置への販売はいたしません。