

1. 2 HA8000/TS10

(1) HA8000/TS10 AL1, BL1, CL1, DL1 (2012年02月～モデル)



HA8000/TS10 AL1
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BL1, CL1, DL1
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 AL1
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 BL1, CL1, DL1
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 AL1, BL1, CL1, DL1 (2012年02月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 AL1	TS10 BL1	TS10 CL1	TS10 DL1	
			RAID (2.5 型 SAS2.0) モデル	RAID (3.5 型 SATA II) モデル	RAID1 (3.5 型 SATA II) モデル	ディスク (3.5 型 SATA II) モデル	
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4U])				
CPU (周波数)			Intel®Pentium® プロセッサ-G850 (2.90GHz), Intel®Core™i3-2120 プロセッサ-(3.30GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220 (3.30GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1270 (3.40GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1280 (3.50GHz), Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1290 (3.60GHz)				
プロセッサ数 (CPUコア数)			最小1/最大1 (Intel®Pentium® プロセッサ-G850:2, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ-2, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:4)				
キャッシュメモリー			Intel®Pentium® プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ-データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:データ 4x32KB+命令 4x32KB				
			Intel®Pentium® プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ-2x256KB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:4x256KB				
			Intel®Pentium® プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ-3MB, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:8MB				
チップセット			Intel 社製 C204				
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (5GT/s)				
メインメモリー			最小:1GB/最大:32GB				
容量			4				
スロット数			1GB (1GBx1), 2GB (1GBx2), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2), 16GB (8GBx2)				
サポートメモリー容量			DDR3 1333 Unbuffered DIMM (ECC 付き)				
仕様			Emulex Pilot3 [オンボード] / 32MB				
表示機能			640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)				
アクセラレータ / VRAM							
表示解像度 (表示色) *2							
ハードディスク (本体内部) *3			最大容量				
			RAID 0	4.8TB (600GBx8) *4	8TB (2TBx4) *4	6TB ((1TBx2)+(2TBx2)) *5	—
			RAID 5	4.2TB (600GBx8) *4	6TB (2TBx4) *4	RAID1:4TB ((2TBx2)x2RAID)	—
			ディスク	—	—	—	8TB (2TBx4)
サポート HDD 容量			146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型) / SSD:80GB (2.5 型)				
インタフェース			HDD:SAS2.0 (6Gbps), SSD:SATA II / 300				
回転数			10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min (146GB, 300GB)				
ホットプラグ/ホットスベア			ホットプラグ 対応/ホットスベア 対応				
RAID コントローラ (ディスクコントローラはハードディスクコントローラ)			コントローラ				
			LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCI Express / PCI Express x8]				
			LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCI Express / PCI Express x8]				
			オンボード				
			オンボード				
インタフェース			SAS2.0 (6Gbps), SATA II / 300				
チャネル数			8チャネル (HDD1台/チャネル)				
キャッシュ容量			512MB (SDRAM/ECC)				
サポート RAID レベル			RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD				
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速 (SATA II) x1 ドライブ (オプション)				
DVD-RAM			薄型, 書き込み速度 DVD-RAM:最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速 (SATA II) x1 ドライブ (オプション)				
拡張ベイ			2.5 型 (HDD 専用)				
			8				
			—				
			4				
			4				
			4				
PCIスロット			PCI Express 2.0 (x16)x1, PCI Express 2.0 (x4)x2 [TS10AL1, BL1 モデルは RAID オンボード で 1 スロット占有], 32bit/33MHz (5V キー)x1 [拡張ボード 搭載非対応]				
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン)x1, SATA (D-SUB9 ピン)x1, USB (USB2.0)x6 [フロント x2, リア x4 (9-4ピン:2ポート/4ポート/8ポート/16ポートに占有)/リア x2 (1ポート/2ポート/4ポート/8ポートに占有)] *6				
LAN			Broadcom 社製 BCM5718x1 [オンボード/PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1 [ベースボード管理モジュール専用]				
コントローラ			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]				
インタフェース			Wake On LAN 機能				
Wake On LAN 機能			サポート *7				
外形寸法			タワータイプ:176 (W) x447 (D) x398 (H) mm [フロント7ア装着/突起物含む], 176 (W) x472 (D) x398 (H) mm [フロント7ア装着/突起物含む] ラックタイプ:480 (W) x727 (D) x176 (H) mm [取付金具含む], 396 (W) x440 (D) x176 (H) mm [取付金具含まず]				
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			タワータイプ:約 13.4kg (16.8kg), ラックタイプ:約 18.2kg (21.2kg)				
			タワータイプ:約 13.9kg (18.1kg), ラックタイプ:約 18.7kg (22.5kg)				
			タワータイプ:約 13.9kg (17.7kg), ラックタイプ:約 18.7kg (22.1kg)				
			タワータイプ:約 13.5kg (17.7kg), ラックタイプ:約 18.3kg (22.1kg)				
電源			電圧				
			AC100V±10% 50/60Hz				
			電源コードプラグ形状 (本数)				
			接地型 2 極差込プラグ (1 本)				
冗長化電源			—				
冗長 FAN			—				
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			142W/249W				
			133W/226W				
			130W/222W				
最大消費電流			130W/222W				
			2.8A				
			2.5A				
			2.4A				
			2.4A				
省エネ法 (2011 年度)			I				
に基づく表示			I				
			Intel®Pentium® プロセッサ-G850:0.57, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ-0.50, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1220:0.30, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1270:0.26, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1280:0.26, Intel®Xeon® プロセッサ-E3-1290:0.27				
VCCI 基準 *10 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 33dB 以下 *11				
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CA 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CA 付) *12				
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS				
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイアウト管理ツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイアウト管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), IT Report Utility [システム情報採取ツール]				
主な添付品 *13			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (光学式ホイールマウス, USB)				

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
- *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超過時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。]/残り未設定)
- *5: ディスクアレイは、2.1TB (2199GB) を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超過してしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。 *6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
- *7: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。 *8: 通常使用時の目安の値です。
- *9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
- *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
- *11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいく感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所にご注意して導入してください。
- *12: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。
- *13: キーボード、マウスはタワータイプのみの標準添付です。

● 前面

<クワイタイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)

購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いずれかが搭載されます。

C : HDD アクセスランプ [TS10AL1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

D : HDD ステータスランプ [TS10BL1 モデルのみ]

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ (2.5 型)

[TS10AL1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

[TS10BL1, CL1, DL1 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : HDD カバー [TS10CL1, DL1 モデルのみ]

ハードディスクキャニスタを固定します。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切るときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)


ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面




A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)

C : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。
上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。




D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : USB コネクタ (U1A)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたは USB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

F : マネジメントインタフェースコネクタ


システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。
TS10AL1, BL1 モデルは、拡張スロット (PCI) 1 にディスプレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-CNNNTT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-CNNNTTH	
OS なしモデル						GQAT11AL-CNNNTT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-CNNNTT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-CNNNTTH	
OS なしモデル						GQAT11BL-CNNNTT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-CNNNT2	売切れしました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11CL-CNNNTH	
OS なしモデル						GQAT11CL-CNNNT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフトウェア シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-CNNNT2	売切れしました。
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQDT11DL-CNNNT2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11DL-CNNNTH	
OS なしモデル						GQAT11DL-CNNNT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10用] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能*1-10用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-CNNNST2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-CNNNSTH	
OS なしモデル						GQAT11AL-CNNNST0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II) RAID 追加機能*1-11用] おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能*1-11用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-CNNNST2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-CNNNSTH	
OS なしモデル						GQAT11BL-CNNNST0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2 . 5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-CNNNTR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-CNNNTRH	
OS なしモデル						GQAT11AL-CNNNTRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3 . 5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-CNNNTR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-CNNNTRH	
OS なしモデル						GQAT11BL-CNNNTRO	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリ7777 ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-CNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11CL-CNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT11CL-CNNNNR0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリ7777 ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-CNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) (5CAL 付き)						GQDT11DL-CNNNNR2	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11DL-CNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT11DL-CNNNNR0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*¹-¹⁰用] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ¹ - ¹⁰ (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-CNNNSR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11AL-CNNNSRH	
OS なしメディア						GQAT11AL-CNNNSRO	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型シリアル ATA II) RAID 追加機能*¹-¹¹用] おまかせ安心モデル (5年) /ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ¹ - ¹¹ (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-CNNNSR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11BL-CNNNSRH	
OS なしメディア						GQAT11BL-CNNNSRO	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10AL1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイトロー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-BNNNTT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11AL-BNNNTTH			
OS なしメディア						GQAT11AL-BNNNTT0			

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/TS10BL1 [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイトロー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-BNNNTT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11BL-BNNNTTH			
OS なしメディア						GQAT11BL-BNNNTT0			


各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-BNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11CL-BNNNNT4			
OS なしモデル						GQAT11CL-BNNNNT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-BNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) (5CAL 付き)						GQDT11DL-BNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11DL-BNNNNT4			
OS なしモデル						GQAT11DL-BNNNNT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*₁₀ ート用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ₁₀ ート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-BNNNST2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-BNNNSTH			
OS なしモデル						GQAT11AL-BNNNST0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型シリアル ATA II) RAID 追加機能*₁₁ ート用] おまかせ安心モデル (4 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ₁₁ ート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-BNNNST2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-BNNNSTH			
OS なしモデル						GQAT11BL-BNNNST0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (* 1)	選択 (* 2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2. 0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (* 3) (* 15)	選択 (* 4)	GQUT11AL-BNNNTR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (* 60)						GQUT11AL-BNNNTRH			
OS なしモデル						GQAT11AL-BNNNTRO			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3. 5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (* 9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (* 20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (* 1)	選択 (* 2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (* 3) (* 15)	選択 (* 4)	GQUT11BL-BNNNTR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (* 60)						GQUT11BL-BNNNTRH			
OS なしモデル						GQAT11BL-BNNNTRO			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-BNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11CL-BNNNNRH			
OS なしメディア						GQAT11CL-BNNNNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル O を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフトウェア シリル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-BNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) ハントメディア						GQDT11DL-BNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11DL-BNNNNRH			
OS なしメディア						GQAT11DL-BNNNNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須製品です。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-BNNSNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11AL-BNNSNRH			
OS なしメディア						GQAT11AL-BNNSNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型シリアル ATA II) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-BNNSNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11BL-BNNSNRH			
OS なしメディア						GQAT11BL-BNNSNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

システム装置［おまかせ安心モデル（3年）］カスタムモデル

①HA8000/TS10AL1 [RAID(2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル（3年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイトコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ Serial ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-ANNNTT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11AL-ANNNTTH			
OS なしメディア						GQAT11AL-ANNNTT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*21：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

②HA8000/TS10BL1 [RAID(3.5型シリアルATAII)] おまかせ安心モデル（3年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイトコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールメディア	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-ANNNTT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]メディア (*60)						GQUT11BL-ANNNTTH			
OS なしメディア						GQAT11BL-ANNNTT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*21：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)

*60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-ANNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11CL-ANNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11CL-ANNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-ANNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQDT11DL-ANNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11DL-ANNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11DL-ANNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能[※] ート用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能 [※] ート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-ANNNST2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-ANNNSTH			
OS なしモデル						GQAT11AL-ANNNST0			

完売しました。

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II) RAID 追加機能[※] ート用] おまかせ安心モデル (3 年) / タワータイプ


OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能 [※] ート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-ANNNST2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-ANNNSTH			
OS なしモデル						GQAT11BL-ANNNST0			

完売しました。

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-ANNNTR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-ANNNTRH			
OS なしモデル						GQAT11AL-ANNNTRO			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-ANNNTR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-ANNNTRH			
OS なしモデル						GQAT11BL-ANNNTRO			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-ANNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT11CL-ANNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11CL-ANNNNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 S I A T A I I)] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-ANNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) ハントモデル						GQDT11DL-ANNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハント) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT11DL-ANNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11DL-ANNNNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*1-10] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能*1-10 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-ANNNSR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-ANNNSRH			
OS なしモデル						GQAT11AL-ANNNSRO			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7x24時間保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II) RAID 追加機能*1-11] おまかせ安心モデル (3年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能*1-11 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-ANNNSR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-ANNNSRH			
OS なしモデル						GQAT11BL-ANNNSRO			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GQS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7x24時間保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/TS10AL1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-UNNNTT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-UNNNTTH			
OS なしモデル						GQAT11AL-UNNNTT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/TS10BL1 [RAID (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-UNNNTT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-UNNNTTH			
OS なしモデル						GQAT11BL-UNNNTT0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10CL1 [RAID1 (3.5 型SATA II)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID SATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-UNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11CL-UNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11CL-UNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/TS10DL1 [ディスク (3.5 型SATA II)] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード SATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-UNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル						GQDT11DL-UNNNNT2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11DL-UNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11DL-UNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑤ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*₁₀ ート用] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ₁₀ ート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-UNNNST2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-UNNNSTH			
OS なしモデル						GQAT11AL-UNNNST0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑥ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II) RAID 追加機能*₁₁ ート用] 標準モデル/タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ₁₁ ート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-UNNNST2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-UNNNSTH			
OS なしモデル						GQAT11BL-UNNNST0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [GOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7アップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑦ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-UNNNTR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-UNNNTRH			
OS なしモデル						GQAT11AL-UNNNTR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


⑧ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-UNNNTR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-UNNNTRH			
OS なしモデル						GQAT11BL-UNNNTR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

⑨ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [R A I D 1 (3.5 型シリアルATAⅡ)] 標準モデル／ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATAⅡ 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*4)	GQUT11CL-UNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11CL-UNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11CL-UNNNNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準のRAIDレベルは、RAID1です。RAIDレベル0を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑩ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型シリアルATAⅡ)] 標準モデル／ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリアル ATAⅡ 1/F	選択 (*3)	選択 (*4)	GQUT11DL-UNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Foundation 日本語版 (SP1) バンドルモデル						GQDT11DL-UNNNNR2			
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11DL-UNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11DL-UNNNNR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

⑪ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能*¹⁰ ート用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ¹⁰ ート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11AL-UNNNSR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11AL-UNNNSRH			
OS なしモデル						GQAT11AL-UNNNSR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ツグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

⑫ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [R A I D (3.5 型 シリアル ATA II) RAID 追加機能*¹¹ ート用] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9261-8i (LSI SAS2108 ROC) シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* ¹¹ ート用 (*11)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11BL-UNNNSR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11BL-UNNNSRH			
OS なしモデル						GQAT11BL-UNNNSR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *11: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery) [QOS-VSS7B3H0EX]を購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ツグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

プロセッサ

※ HA8000/TS10 での最大プロセッサ搭載個数は1個です。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

（プロセッサは、搭載必須製品です。
必要なプロセッサを選択の上、購入願います。）

選択



プロセッサ
〔Pentium G850 (2.90GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
(GQ-ECUPD2P9AEX) [カスタム] ¥13,000 (税別)



プロセッサ
〔Core i3-2120 (3.30GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
(GQ-ECUPD3P3AEX) [カスタム] ¥31,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1220 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P1AEX) [カスタム] ¥49,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1270 (3.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P4AEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1280 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P5AEX) [カスタム] ¥173,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1290 (3.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P6AEX) [カスタム] ¥254,000 (税別)

メモリー

メモリスロット 1～4

（メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。）

選択



メモリーボード
〔1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70162UEX) [カスタム] ¥6,000 (税別)
(GQ-MJ70162U) ¥6,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70262UEX) [カスタム] ¥11,000 (税別)
(GQ-MJ70262U) ¥11,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70462UEX) [カスタム] ¥22,000 (税別)
(GQ-MJ70462U) ¥22,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70862UEX) [カスタム] ¥36,000 (税別)
(GQ-MJ70862U) ¥36,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔16GB (8GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ71662UEX) [カスタム] ¥164,000 (税別)
(GQ-MJ71662U) ¥164,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

＜HA8000/TS10 AL1, BL1, CL1, DL1＞

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB, 16GB) 搭載時は、メモリスロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリスロット1, 3へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①
16GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB, 16GB) と1枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 1GBメモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM1)
- 5 シリアルインタフェース (COM2)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDEインタフェース
- 15 FDDインタフェース
- 16 USBインタフェース
- 17 I PM I インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4レーン	4レーン	16レーン	5Vキ
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[3]	2	×	①	②	×
S A Sボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	①	×	×
S A Sボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [RAID (3.5 型 シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4レーン	4レーン	16レーン	5Vキ
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[3]	2	×	①	②	×
S A Sボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	①	×	×
S A Sボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 C L 1 [RAID1 (3.5 型 シリアル ATA II)] モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4レーン	4レーン	16レーン	5Vキ
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[3]	3	①	②	③	×
S A Sボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A Sボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 D L 1 [ディスク (3.5 型 シリアル ATA II)] モデル>


品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4レーン	4レーン	16レーン	5Vキ
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[3]	3	①	②	③	×
S A Sボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A Sボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

内蔵デバイス


※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞




＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

(a 3)

拡張ストレージ 3.5 型 1

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

(a 4)

拡張ストレージ 3.5 型 2

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

(a 5)

拡張ストレージ 3.5 型 3

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

(a 6)

拡張ストレージ 3.5 型 4

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH72505BEX) [カスタム] ¥17,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75005BEX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710005BEX) [カスタム] ¥42,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720005BEX) [カスタム] ¥66,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH72505BEX) [カスタム] ¥17,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75005BEX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710005BEX) [カスタム] ¥42,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720005BEX) [カスタム] ¥66,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH72505BEX) [カスタム] ¥17,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75005BEX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔1TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710005BEX) [カスタム] ¥42,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720005BEX) [カスタム] ¥66,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔250GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH72505BEX) [カスタム] ¥17,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔500GB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH75005BEX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択




内蔵ハードディスクセット
〔1TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH710005BEX) [カスタム] ¥42,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

選択



内蔵ハードディスクセット
〔2TB, シリル ATA II (7200r/min), 3.5 型〕
(G0-SUH720005BEX) [カスタム] ¥66,000 (税別)
・シリル ATA 1/F ケーブル付き

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

(c) 12 12 12 12

拡張ストレージベイ(DVD専用)

内蔵DVDは、搭載必須製品です。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

選択

内蔵DVD-ROMセット

〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV5070A00NEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)

内蔵DVD-RAM

〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速 / DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)

内蔵DVD-RAMセット


〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速 / DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV7110A00NEX) [カスタム] **完売しました。**

<ご注意>

- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

(f) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ハイブリッド (DPS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (※1) ・ハイブリッド (DPS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZACEX) [カスタム]	¥295,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZACEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00CEX) [カスタム]	¥173,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00CEX) [カスタム]	販売しました。

・CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB))		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (※1)	
バックアップソフトウェア		・ハイブリッド (DPS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		・ハイブリッド (DPS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZABEX) [カスタム]	¥280,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZABEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWABEX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV0BEX) [カスタム]	¥158,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0BEX) [カスタム]	販売しました。

・CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。


※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ハイブリッド (DPS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (※1) ・ハイブリッド (DPS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZAAEX) [カスタム]	¥265,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZAAEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWAAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV0AEX) [カスタム]	¥143,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [カスタム]	販売しました。

・CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

※1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) ・ デイ7(DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72(非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・ デイ7(DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY3NEX) [カスタム]	完売しました。		
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY2NEX) [カスタム]	完売しました。		
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY1NEX) [カスタム]	完売しました。		
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYFNEX) [カスタム]	完売しました。		
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYDNEX) [カスタム]	完売しました。		
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYONEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYONEX) [カスタム]	完売しました。		
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWZANEX) [カスタム]	¥235,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWZANEX) [カスタム]	完売しました。		
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWIANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWIANEX) [カスタム]	完売しました。		
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWONEX) [カスタム]	¥113,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWONEX) [カスタム]	完売しました。		
		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWON) [カスタム]	¥113,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWON) [カスタム]	完売しました。		

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1)	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0Y3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD57200Y3NEX) [カスタム] 完売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0Y2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD57200Y2NEX) [カスタム] 完売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0Y1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD57200Y1NEX) [カスタム] 完売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0YFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD57200YFNEX) [カスタム] 完売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0YDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD57200YDNEX) [カスタム] 完売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0YONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD57200YONEX) [カスタム] 完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A0ZANEX) [カスタム] ¥205,000 (税別)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD57200ZANEX) [カスタム] 完売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A00ONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572000ONEX) [カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572A00ON) [カスタム] ¥83,000 (税別)	内蔵 DAT [USB]セット (GQ-SUD572000ON) [カスタム] 完売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL ¥4,500 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル（5年/4年/3年）/標準モデル用]


バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵RDX（RDX, 5型, USB(2.0)）	内蔵RDX（RDX, 5型, USB(3.0)）
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YFNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YONEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server サブスクリプション(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YPNEX) [カスタム] 完売しました。	
CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition サブスクリプション(1年分)付き (DVD1枚)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YBNEX) [カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD) (CD)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000ZANEX) [カスタム] 完売しました。	
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD) (CD)		内蔵RDXセット (GQ-SUR51000WANEX) [カスタム] 完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5100000NEX) [カスタム] 完売しました。 (GQ-SUR5100000N) 完売しました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR5300000NEX) [カスタム] ¥20,000(税別) (GQ-SUR5300000N) ¥20,000(税別)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのバックアップデバイセットは、ARCserveサブスクリプション(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア	1個
内蔵RDX用 RDX 160GB カートリッジ Maxell:RDX/160	GQ-AY7RX16 完売しました。
内蔵RDX用 RDX 320GB カートリッジ Maxell:RDX/320	GQ-AY7RX32 ¥38,000(税別)
内蔵RDX用 RDX 500GB カートリッジ Maxell:RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥58,000(税別)
内蔵RDX用 RDX 1TB カートリッジ Maxell:RDX/1TB	GQ-AY7RX100 ¥78,000(税別)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

(d) 12 12 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル (5 年) 用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5) 型 3.5 インチ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5) 型 3.5 インチ (DAT160) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	¥368,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	¥246,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル (4 年) 用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7.5 (7.5) (データレコーディング [DAT160]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7.5 (7.5) (データレコーディング [DAT160]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	¥345,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYABEX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	¥223,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル (3 年) 用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
			
		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ 7.5 (7.5インチ) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7.5 (7.5インチ) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	(DVD 1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	(DVD 1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	(DVD 1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD 1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD 1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD 1枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	¥322,000 (税別)
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	¥200,000 (税別)

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 AL1
TS10 BL1
TS10 CL1
TS10 DL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル (5年/4年/3年) / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイリー (データ) (DAT160) x10 巻付き	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ デイリー (データ) (DAT160) x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWYNNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWZANEX) [カスタム]	¥276,000 (税別)	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWOONEX) [カスタム]	¥154,000 (税別)	販売しました。
	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWOON) [カスタム]	¥154,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.4.1 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB))	内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0YNNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0ZANEX) [カスタム]	¥230,000 (税別)	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0WANEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0OONEX) [カスタム]	¥108,000 (税別)	販売しました。
	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0OON) [カスタム]	¥108,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9.4.1 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 テーピング Maxell: DAT160	GQ-A7/DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 WORM テーピング Maxell: DAT160W	GQ-A7/DAT14 ¥77,500 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 クリーニング用 Maxell: DAT/CL2	GQ-A7/DATCL2 ¥20,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 A L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] 型>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ												5 型	DVD 専用
			2.5 型 (*1) (*2)								8	9 型	10 型			
			1	2	3	4	5	6	7	8						
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146NALEX GQ-UH7146NALRX GQ-UH7146NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300NALEX GQ-UH7300NALRX GQ-UH7300NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×		
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7450NALEX GQ-UH7450NALRX GQ-UH7450NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×		
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7600NALEX GQ-UH7600NALRX GQ-UH7600NAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×		
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146PALEX GQ-UH7146PALRX GQ-UH7146PAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×		
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300PALEX GQ-UH7300PALRX GQ-UH7300PAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×		
内蔵SSD (80GB, 7200r/min, 2.5 型)	GQ-UH70807GEX GQ-UH70807GCEX GQ-UH70807GRX GQ-UH70807G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×	×	×		
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①		
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①		
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①		
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxxxEX GQ-SUD572xxxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxxxEX GQ-SUD716xxxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵RDX セット (5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5300xxxxxxEX GQ-SUR5300xxxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		
内蔵RDX セット (5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5100xxxxxxEX GQ-SUR5100xxxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	×		

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイアウト」単位でのHDD容量混載は可)

*2:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*3:別途SASボードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*7:Linux/Vmware環境では非対応となります。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 B L 1 [RAID (3.5 型SATA II)] 型>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ							
			3.5 型 (*1)				5 型	DVD 専用		
			1	2	3	4				
内蔵ハードディスク (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH72505AEX GQ-UH72505ARX GQ-UH72505A	4	①	②	③	④	×	×		
内蔵ハードディスク (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-UH75005AEX GQ-UH75005ARX GQ-UH75005A	4	①	②	③	④	×	×		
内蔵ハードディスク (1TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH710005AEX GQ-UH710005ARX GQ-UH710005A	4	①	②	③	④	×	×		
内蔵ハードディスク (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-UH720005AEX GQ-UH720005ARX GQ-UH720005A	4	①	②	③	④	×	×		
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	①		
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	①		
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	①		
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxxxEX GQ-SUD572xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×		
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxxxEX GQ-SUD716xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×		
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5300xxxxxxEX GQ-SUR5300xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×		
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5100xxxxxxEX GQ-SUR5100xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×		

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つの「ディスクレイアウト」は、異なる容量のHDDにて構築できません。(「ディスクレイアウト」単位でのHDD容量混載は可)


*3:別途SASボードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*7:Linux/Vmware環境では非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

＜HA8000/TS10CL1 [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)] モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型 (*6)				5 型	DVD 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72505BEX GQ-SUH72505BRX GQ-SUH72505B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75005BEX GQ-SUH75005BRX GQ-SUH75005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710005BEX GQ-SUH710005BRX GQ-SUH710005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*5)	GQ-SUH720005BEX GQ-SUH720005BRX GQ-SUH720005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	①
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxEX GQ-SUD572xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*4)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*4)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*5:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。

*6:RAID レベル 1 の RAID パツは、異なる容量の HDD では構成できません。

＜HA8000/TS10DL1 [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72505BEX GQ-SUH72505B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75005BEX GQ-SUH75005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710005BEX GQ-SUH710005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH720005BEX GQ-SUH720005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	①
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxEX GQ-SUD572xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxEX GQ-SUD716xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*4) (*7)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)


×:搭載不可

*3:別途 SAS ホットセットが必要です。

*4:別途内部 USB ケーブルが必要です。

*7:Linux 環境では非ホットとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID FastPath : FastPath 機能 (内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名・価格

・ RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery)	GQS-VSS7B3H0EX	¥42,000 (税別)
・ RAID追加機能オプション (MegaRAID FastPath)	GQS-VSS7B3J0EX	¥37,000 (税別)
・ RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade)	GQS-VSS7B3K0EX	¥30,500 (税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション


- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名・価格

・ GQS-VSS7BR10EX	¥52,000 (税別)
------------------	--------------
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。


フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット [GQ-AU7692EX/GQ-AU7692] ¥10,000 (税別)>


- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。(TS10用フロントドアキットのトキNo.は、共通[1種固定]となります。)



フロントドアキット装着時




標準モデル



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。（ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。）
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載の場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7695)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7692EX/GQ-AU7692)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[42U/38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:12U/38U:8U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7693)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。