

(2) HA8000/TS10 EL1, FL1 (2012年02月～モデル)
[ENERGY STAR適合モデル]



HA8000/TS10 EL1, FL1 [ENERGY STAR 適合モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 EL1, FL1 [ENERGY STAR 適合モデル]
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)

モデル名			TS10 EL1 [ENERGY STAR 適合モデル]	TS10 FL1 [ENERGY STAR 適合モデル]
筐体タイプ			タワータイプ (ラックタイプ [4U])	
CPU (周波数)			Intel®Pentium®プロセッサ G850 (2.90GHz), Intel®Core™i3-2120 プロセッサ (3.30GHz), Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220 (3.10GHz), Intel®Xeon®プロセッサ E3-1270 (3.40GHz) 最小1/最大1 (Intel®Pentium®プロセッサ G850:2, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ:2, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220/E3-1270:4)	
プロセッサ数 (GPUコア数)			Intel®Pentium®プロセッサ G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ: データ 2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220/E3-1270: データ 4x32KB+命令 4x32KB	
キャッシュ			Intel®Pentium®プロセッサ G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ: 2x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220/E3-1270: 4x256KB	
メモリー			Intel®Pentium®プロセッサ G850, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ: 3MB, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220/E3-1270: 8MB	
チップセット			Intel 社製 C204	
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (5GT/s)	
メインメモリー			最小: 1GB/最大: 16GB	
容量			4	
スロット数			1GB (1GBx1), 2GB (1GBx2), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2)	
サポートメモリー容量			DDR3 1333 Unbuffered DIMM (ECC 付き)	
仕様			Emulex Pilot3 [オンボード]/32MB	
表示機能			640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)	
アクセラレータ / VRAM			—	
表示解像度 (表示色) *2			—	
ハードディスク (本体内部) *3			—	
最大容量			6TB ((1TBx2) + (2TBx2)) *4	
RAID 0			—	
RAID 1			8TB (2TBx4)	
ディスク			—	
サポート HDD 容量			250GB, 500GB, 1TB, 2TB (3.5 型)	
インタフェース			SATA II / 300	
回転数			7200r/min	
ホットプラグ/ホットスワップ			—	
RAID コントローラ			オンボード	
インタフェース			SATA II / 300	
チャンネル数			2 チャンネル (HDD1 台/チャンネル)	
キャッシュ容量			—	
サポート RAID レベル			RAID 0, 1	
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA II) x1 ドライブ (オプション)	
DVD-RAM			—	
拡張ベイ			4	
3.5 型 (HDD 専用)			—	
5 型 (フルハイト/フルサイズ)			1	
5 型 (DVD 専用)			1	
PCI スロット			PCI Express 2.0 (x16)x1, PCI Express 2.0 (x4)x2, 32bit/33MHz (5V キー)x1 [拡張カード搭載非対応]	
標準インターフェイス			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン)x1, SATA (D-SUB9 ピン)x1, USB (USB2.0)x6 [フロント x2, リア x4 (リア x4 はポート (キーボード/マウス) にて占有)/リア x2: (1ポートはコンボポート (キーボード/マウス) にて占有)] *5	
LAN			Broadcom 社製 BCM5718x1 [オンボード]/PCI, MICREL 社製 KSZ8041RNLx1 [ベースボード管理モジュール専用]	
コントローラ			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [ベースボード管理モジュール専用]	
インタフェース			—	
Wake On LAN 機能			サポート *6	
外形寸法			タワータイプ: 176 (W)x447 (D)x398 (H) mm [フロントアッパリング/突起物含む], 176 (W)x472 (D)x398 (H) mm [フロントアッパリング/突起物含む] ラックタイプ: 480 (W)x272 (D)x176 (H) mm [取付金具含む], 396 (W)x440 (D)x176 (H) mm [取付金具含まず]	
質量 [標準値] (〇内は最大質量値)			タワータイプ: 約 13.9kg (17.7kg) ラックタイプ: 約 18.7kg (22.1kg)	
電源			AC100V±10% 50/60Hz	
電圧			接地型 2 極差込プラグ (1 本)	
電源コードプラグ形状 (本数)			—	
冗長化電源			—	
冗長 FAN			—	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			122W/210W	
最大消費電流			2.4A	
省エネ法 (2011 年度)			I	
に基づく表示			Intel®Pentium®プロセッサ G850: 0.57, Intel®Core™i3-2120 プロセッサ: 0.50, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1220: 0.30, Intel®Xeon®プロセッサ E3-1270: 0.26	
エネルギー消費効率 *8			クラス A 情報技術装置 / 33dB 以下 *10	
VCCI 基準 *9 / 騒音			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *11	
インストール OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS	
サポート OS			JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サーバ管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サーバ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイ管理ツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), IT Report Utility [システム情報採取ツール]	
添付ソフトウェア			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109 キー, USB), マウス (光学式/有線/無線, USB)	
主な添付品 *12			—	

*1: Intel QuickPath Interconnect の略です。

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

*4: ディスクアレイは、2.1TB (2199GB) を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないようご注意ください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成出来なくなります。

*5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。

*6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。

*7: 通常使用時の目安の値です。

*8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。

*9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

*10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいく感じられることがありますので、


一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。

*11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

*12: キーボード、マウスはタワータイプのみの標準添付です。

● 前面

<タワータイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)

購入時に内蔵 DVD-ROM ドライブを選択し搭載します。

F : 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

G : HDD カバー

ハードディスクキャニスタを固定します。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)


ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面




A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)

C : ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。
上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。




D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : USB コネクタ (U1A)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたは USB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

F : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール
端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に 4~1 となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

システム装置［おまかせ安心モデル（５年）］カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)]

おまかせ安心モデル（５年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2 分	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-CNNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11EL-CNNNNTH	
OS なしモデル						GQAT11EL-CNNNNT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)]

おまかせ安心モデル（５年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイアウト	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-CNNNNT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11FL-CNNNNTH	
OS なしモデル						GQAT11FL-CNNNNT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)]

おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-CNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11EL-CNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT11EL-CNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N100) を購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)]

おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-CNNNNR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11FL-CNNNNRH	
OS なしモデル						GQAT11FL-CNNNNR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

システム装置［おまかせ安心モデル（４年）］カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)]

おまかせ安心モデル（４年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-BNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11EL-BNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11EL-BNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)]


おまかせ安心モデル（４年）／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-BNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11FL-BNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11FL-BNNNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)]

おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイトロー	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-BNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT11EL-BNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11EL-BNNNNR0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)]

おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ (*9)

OS		プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル		選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-BNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQUT11FL-BNNNNRH			
OS なしモデル							GQAT11FL-BNNNNR0			
各モデル共通仕様		標準搭載品		1000BASE-Tx2						

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。


*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目に適用します。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)]

おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-ANNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11EL-ANNNT4			
OS なしモデル						GQAT11EL-ANNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード 保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)]


おまかせ安心モデル (3年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料 (月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-ANNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11FL-ANNNT4			
OS なしモデル						GQAT11FL-ANNNT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル (3年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。 (標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード 保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型シリアル ATA II)]

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイトロー	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-ANNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT11EL-ANNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11EL-ANNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)]

おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ (*9)

OS		プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル		選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-ANNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQUT11FL-ANNNNRH			
OS なしモデル							GQAT11FL-ANNNNR0			
各モデル共通仕様		標準搭載品		1000BASE-Tx2						

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*21: おまかせ安心モデル (3 年) の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

システム装置〔標準モデル〕カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型 Serial ATA II)] 標準モデル／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイトロー	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID Serial ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-UNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11EL-UNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11EL-UNNNNT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] 標準モデル／タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	オンボード Serial ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-UNNNNT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11FL-UNNNNTH			
OS なしモデル						GQAT11FL-UNNNNT0			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。


*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID 1 (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフト RAID シリアル ATA II 1/F 2チャネル	選択 (*3) (*16)	選択 (*5)	GQUT11EL-UNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11EL-UNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11EL-UNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *16: 標準の RAID レベルは、RAID 1 です。RAID レベル 0 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3 年)の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型シリアル ATA II)] 標準モデル/ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクコントローラ	HDD	DVD-ROM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	ソフトウェア シリアル ATA II 1/F	選択 (*3)	選択 (*5)	GQUT11FL-UNNNNR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 ハードウェア) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11FL-UNNNNRH			
OS なしモデル						GQAT11FL-UNNNNR0			

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *5: 内蔵 DVD-ROM は、搭載必須製品です。DVD-ROM ドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *21: おまかせ安心モデル(3 年)の 4 年目以降、標準 1 年無償保証製品の 2 年目以降に適用します。(標準 1 年無償保証製品の 1 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL1
TS10 FL1

プロセッサ

※ HA8000/TS10 での最大プロセッサ搭載個数は1個です。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須製品
です。必要なプロセッサを
選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ
[Pentium G850 (2.90GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(GQ-ECUPD2P9AEX) [カスタム] ¥13,000 (税別)



プロセッサ
[Core i3-2120 (3.30GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)]
(GQ-ECUPD3P3AEX) [カスタム] ¥31,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1220 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPD3P1AEX) [カスタム] ¥49,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E3-1270 (3.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)]
(GQ-ECUPD3P4AEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM0)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリスロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ IDE インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース
- ⑰ IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

メモリー

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
[1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ701G2UEX) [カスタム] ¥6,000 (税別)
(GQ-MJ701G2U) ¥6,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
[2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ702G2UEX) [カスタム] ¥11,000 (税別)
(GQ-MJ702G2U) ¥11,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ704G2UEX) [カスタム] ¥22,000 (税別)
(GQ-MJ704G2U) ¥22,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
[8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM]
(GQ-MJ708G2UEX) [カスタム] ¥36,000 (税別)
(GQ-MJ708G2U) ¥36,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

<HA8000/TS10 EL1, FL1 [ENERGY STAR 適合モデル]>

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) 搭載時は、メモリスロット2, 4へ実装します。(増設時はメモリスロット1, 3へ実装)

【実装条件 (搭載順序)】

メモリーボード 容量	メモリスロット			
	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (2GB, 4GB, 8GB) と1枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件 (搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	メモリスロット			
	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1: 1GBメモリーボードのみ搭載可

*2: メモリスロット2, 4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3: メモリスロット1, 3は、同一容量のメモリーボードを搭載

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL1
TS10 FL1


拡張ボード

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー拡張ボード搭載条件表ー

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 E L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型リアル ATA II)]モデル>

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[3]	3	①	②	③	×
S A S ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A S ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 F L 1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型リアル ATA II)]モデル>


品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4 レーン	4 レーン	16 レーン	5V キー
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[3]	3	①	②	③	×
S A S ボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	①	×	×	×
S A S ボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	3	③	②	①	×

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

*1: PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。

*2: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>




<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>



＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インターフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス


＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL1
TS10 FL1

(c) 12 12

拡張ストレージバベイ(DVD専用)

内蔵DVDは、搭載必須製品です。
内蔵DVDを選択の上、購入願います。

<ご注意>

・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディア
のリードは非サポートです。

内蔵DVD-ROMセット
〔読み込み速度 DVD-ROM:最大 8 倍速/CD-ROM:最大 24 倍速〕
(GQ-SUV5070A00NEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)

- ・ [カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL1
TS10 FL1

(f) 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ 7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・ 7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3CEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3CEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2CEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2CEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1CEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1CEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFCEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFCEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDCEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0CEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0CEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZACEX) [おまかせ]	¥295,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZACEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWACEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWACEX) [おまかせ]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00CEX) [おまかせ]	¥173,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00CEX) [おまかせ]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB))		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (*1)	
バックアップソフトウェア		・ 7 台 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		・ 7 台 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3BEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3BEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2BEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2BEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1BEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1BEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFBEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFBEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDBEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDBEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0BEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0BEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZABEX) [おまかせ]	¥280,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZABEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWABEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWABEX) [おまかせ]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00BEX) [おまかせ]	¥158,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00BEX) [おまかせ]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ 7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・ 7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3AEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3AEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2AEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2AEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1AEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1AEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFAEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFAEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDAEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDAEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0AEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0AEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZAAEX) [おまかせ]	¥265,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZAAEX) [おまかせ]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWAAEX) [おまかせ]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWAAEX) [おまかせ]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV0AEX) [おまかせ]	¥143,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V0AEX) [おまかせ]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows ベンダーのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL1
TS10 FL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス			
		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・ デイ7 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1) ・ デイ7 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY3NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY2NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY1NEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYFNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYDNEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYONEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWZANEX) [カスタム]	¥235,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWZANEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWIANEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWIANEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWOONEX) [カスタム]	¥113,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWOONEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWOON) [カスタム]	¥113,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWOON) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1)			
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y3NEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y2NEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y1NEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YFNEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YDNEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YONEX) [カスタム]	販売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0ZANEX) [カスタム]	¥205,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200ZANEX) [カスタム]	販売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A00ONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572000ONEX) [カスタム]	販売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A00ON) [カスタム]	¥83,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572000ON) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL ¥4,500 (税別)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL1
TS10 FL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル（5年/4年/3年）/標準モデル用]


バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵RDX（RDX, 5型, USB (2.0)）	内蔵RDX（RDX, 5型, USB (3.0)）
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YFNEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム]	完売しました。	
	JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000ZANEX) [カスタム]	完売しました。	
	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000WANEX) [カスタム]	完売しました。	
	バックアップソフトウェアなし	内蔵RDXセット (GQ-SUR5100000NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR5300000NEX) [カスタム] ¥20,000 (税別) (GQ-SUR5300000N) ¥20,000 (税別)

・ CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイセットは、ARCserve 3年保証 (1年分) が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 完売しました。
内蔵RDX用	RDX 320GB カートリッジ Maxell: RDX/320	GQ-AY7RX32 ¥38,000 (税別)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥58,000 (税別)
内蔵RDX用	RDX 1TB カートリッジ Maxell: RDX/1TB	GQ-AY7RX100 ¥78,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

TS10 EL1
TS10 FL1

(d) 12 12 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) ・ 7 インチ(7-ポット) [DAT160] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き		内蔵 DAT (DAT160(非圧縮:80GB)) (*1) ・ 7 インチ(7-ポット) [DAT160] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザ]	(DVD 版)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY3CEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザ]	(DVD 版)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2CEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザ]	(DVD 版)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY1CEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD 版)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYFCEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD 版)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYDCEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD 版)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0CEX) [カスタム]	販売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVZACEX) [カスタム]	¥368,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VZACEX) [カスタム]	販売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWACEX) [カスタム]	販売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00CEX) [カスタム]	¥246,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00CEX) [カスタム]	販売しました。	

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ 7 インチ 3.5 型 SATA 接続 [DAT160] x25 巻 (5 巻 / 年+5 巻 / お届け安心サービス) 付き		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7 インチ 3.5 型 SATA 接続 [DAT160] x25 巻 (5 巻 / 年+5 巻 / お届け安心サービス) 付き	
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2ABEX) [カスタム]	¥345,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2ABEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWABEX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00BEX) [カスタム]	¥223,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00BEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7 インチ 3.5 型 SATA 接続 [DAT160] x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (※1) ・ 7 インチ 3.5 型 SATA 接続 [DAT160] x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 版)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AAEX) [カスタム]	¥322,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2AAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVWAAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00AEX) [カスタム]	¥200,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160V00AEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 EL1
TS10 FL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル (5年/4年/3年) / 標準モデル用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
 内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ 747 (データ-カレッジ [DAT160]) x10 巻付き		 内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 747 (データ-カレッジ [DAT160]) x10 巻付き			
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWY3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWY2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWY1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWYFNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWYDNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWYONEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWYONEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWZANEX) [カスタム]	¥276,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWZANEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWWONEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWWONEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AWOONEX) [カスタム]	¥154,000 (税別) ¥154,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OWOONEX) [カスタム]	完売しました。 完売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9600-1000-1 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)]	内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (*1)	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600Y3NEX) [カスタム]	完売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600Y2NEX) [カスタム]	完売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600Y1NEX) [カスタム]	完売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600YFNEX) [カスタム]	完売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600YDNEX) [カスタム]	完売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0YANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600YANEX) [カスタム]	完売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0ZANEX) [カスタム]	¥230,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600ZANEX) [カスタム]	完売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A0WANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD71600WANEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A00ONEX) [カスタム]	¥108,000 (税別) ¥108,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716000ONEX) [カスタム]	完売しました。 完売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9600-1000-1 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 テープ-リッジ Maxell: DAT160	GQ-A77DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 WORM テープ-リッジ Maxell: DAT160W	GQ-A77DAT14 ¥77,500 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用	DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-A77DATCL2 ¥20,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<HA8000/TS10EL1 [ENERGY STAR 適合モデル] [RAID1 (3.5 型 Serial ATA II)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型 (*4)				5 型	DVD 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72505BEX GQ-SUH72505BRX GQ-SUH72505B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75005BEX GQ-SUH75005BRX GQ-SUH75005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710005BEX GQ-SUH710005BRX GQ-SUH710005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型) (*3)	GQ-SUH720005BEX GQ-SUH720005BRX GQ-SUH720005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1	×	×	×	×	×	①
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD572xxxxxEX GQ-SUD572xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT160) (*1)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:別途 SAS ホストカードが必要です。
*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。
*3:OS をインストールする論理ドライブの容量は 2.1TB (2199GB) を超えないよう設定願います。
*4:RAID レベル 1 の RAID バックは、異なる容量の HDD では構成できません。


<HA8000/TS10FL1 [ENERGY STAR 適合モデル] [ディスク (3.5 型 Serial ATA II)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ					
			3.5 型				5 型	DVD 専用
			1	2	3	4		
内蔵ハードディスクセット (250GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH72505BEX GQ-SUH72505B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (500GB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH75005BEX GQ-SUH75005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (1TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH710005BEX GQ-SUH710005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵ハードディスクセット (2TB, 7200r/min, 3.5 型)	GQ-SUH720005BEX GQ-SUH720005B	4	①	②	③	④	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1	×	×	×	×	×	①
内蔵DAT [USB] セット (DAT72) (*2)	GQ-SUD572xxxxxEX GQ-SUD572xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT セット (DAT160) (*1)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2) (*5)	GQ-SUR5300xxxxEX GQ-SUR5300xxxxx	1	×	×	×	×	①	×
内蔵RDX セット (5 型) (*2) (*5)	GQ-SUR5100xxxxEX GQ-SUR5100xxxxx	1	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:別途 SAS ホストカードが必要です。
*2:別途内部 USB ケーブルが必要です。
*5:Linux 環境では非サポートとなります。

<システム装置および内蔵オプション編>




リモートコンソールオプション

- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR10EX ¥52,000(税別)
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。



フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット[GQ-AU7692EX/GQ-AU7692] ¥10,000(税別)>


- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。(TS10用フロントドアキットのトキ-No.は、共通[1種固定]となります。)



フロントドアキット装着時




標準モデル



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。（ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。）
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載の場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7695)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7692EX/GQ-AU7692)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[42U/38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:12U/38U:8U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7693)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。