

(3) HA8000/TS10 GL1 (2012年02月～モデル)

[ディスクアレイコントローラポートキャッシュバックアップ付モデル]



HA8000/TS10 GL1 [ディスクアレイコントローラポートキャッシュバックアップ付モデル]
(タワータイプ)
(筐体色：黒)



HA8000/TS10 GL1 [ディスクアレイコントローラポートキャッシュバックアップ付モデル]
(ラックタイプ)
(筐体色：黒)


HA8000/TS10 GL1 (2012年02月～現在) [デイスクリコンローボード・キャッシュアップ付モデル] システム装置 機器仕様

モデル名			TS10 GL1	
筐体タイプ			RAID(2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコンローボード・キャッシュアップ付]モデル	
CPU (周波数)			タワータイプ (ラックタイプ [4U]) Intel®Pentium® フ プロセッサ-G850 (2.90GHz), Intel®Core™i3-2120 フ プロセッサ-(3.30GHz), Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1220 (3.10GHz), Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1270 (3.40GHz), Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1280 (3.50GHz), Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1290 (3.60GHz) 最小1/最大1 (Intel®Pentium® フ プロセッサ-G850:2, Intel®Core™i3-2120 フ プロセッサ:-2, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:4) Intel®Pentium® フ プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 フ プロセッサ:-2x32KB+命令 2x32KB, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:-2x4x32KB+命令 4x32KB Intel®Pentium® フ プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 フ プロセッサ:-2x256KB, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:4x256KB Intel®Pentium® フ プロセッサ-G850, Intel®Core™i3-2120 フ プロセッサ:-3MB, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1220/E3-1270/E3-1280/E3-1290:8MB	
チップセット			Intel 社製 C204	
システムバス (QPI) 周波数 *1			DMI (5GT/s)	
メインメモリー	容量	最小:1GB/最大:32GB		
	スロット数	4		
	サポートメモリー容量	1GB (1GBx1), 2GB (1GBx2), 4GB (2GBx2), 8GB (4GBx2), 16GB (8GBx2)		
	仕様	DDR3 1333 Unbuffered DIMM (ECC 付き)		
表示機能	アクセラレータ / VRAM		Emulex Pilot3 [オプション] / 32MB	
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット (1677 万色), 800x600ドット (1677 万色), 1024x768ドット (1677 万色), 1280x1024ドット (1677 万色)	
ハードディスク (本体内部) *3	最大容量	RAID 0	4.8TB (600GBx8) *4	
		RAID 5	4.2TB (600GBx8) *4	
	サポートHDD容量		146GB, 300GB, 450GB, 600GB (2.5 型) / SSD: 80GB (2.5 型)	
	インタフェース		HDD: SAS2.0 (6Gbps), SSD: シリアル ATA II / 300	
	回転数		10000r/min (146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min (146GB, 300GB)	
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ 対応/ホットスワップ 対応	
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) [PCI ホット/PCI Express<x8>]+キャッシュアップ付	
	インタフェース		HDD: SAS2.0 (6Gbps), SSD: シリアル ATA II / 300	
	チャネル数		8チャネル (HDD1 台/チャネル)	
	キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)	
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (オプション)	
DVD-RAM			薄型, 書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速 / DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速 (シリアル ATA) x1 ドライブ (オプション)	
拡張ベイ	2.5 型 (HDD 専用)		8	
	5 型 (リムーバブルディスク用)		1	
	5 型 (DVD 専用)		1	
PCIスロット			PCI Express 2.0<x16>x1, PCI Express 2.0<x4>x2 [RAID ホットで1スロット占有], 32bit/33MHz (5Vキ) x1 [拡張ボード 搭載非対応] デイスクリ (ミニ D-SUB15ピン) x1, シリアル (D-SUB9ピン) x1, USB (USB2.0) x6 [フロント x2, リア x4 (タワータイプ: 2ポート(キーボード/マウス)にて占有)/ラックタイプ: (1ポート(コネクタ切替ユニット)又はデイスクリ/キーボードユニットにて占有)] *5	
標準インターフェイス			Broadcom 社製 BCM5718x1 [オプション/PCI], MICREL 社製 KSZ8041RNLx1 [オプション・管理モジュール専用] 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [オプション・管理モジュール専用] サポート *6	
外形寸法			タワータイプ: 176 (W) x447 (D) x398 (H) mm [フロント7ア非装着/突起物含む], 176 (W) x472 (D) x398 (H) mm [フロント7ア装着/突起物含む] ラックタイプ: 480 (W) x727 (D) x176 (H) mm [取付金具含む], 396 (W) x440 (D) x176 (H) mm [取付金具含まず] タワータイプ: 約 13.6kg (16.9kg) [ラックタイプ: 約 18.4kg (21.3kg)]	
質量 [標準値] (O内は最大質量値)			AC100V±10% 50/60Hz 接地型 2 極差込プラグ (1 本)	
電源	電圧	—		
	電源コードプラグ形状 (本数)	—		
冗長化電源			—	
冗長FAN			—	
運用時消費電力 *7 / 最大消費電力			145W/256W	
最大消費電流			2.8A	
省エネ法 (2011 年度)			1	
に基づく表示			Intel®Pentium® フ プロセッサ-G850:0.57, Intel®Core™i3-2120 フ プロセッサ:-0.50, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1220:0.30, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1270:0.26, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1280:0.26, Intel®Xeon® フ プロセッサ-E3-1290:0.27	
VCCI 基準 *9 / 騒音			クラス A 情報技術装置 / 33dB 以下 *10	
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *11	
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS	
添付ソフトウェア			JP1/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サハ管理ツール], JP1/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サハ管理ツール], JP1/ServerConductor/BladeServerManager [サハ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], Hitachi RAID Navigator [デイスクリ管理ツール], MegaRAID Storage Manager [デイスクリ管理ツール], ハードウェア保護エージェント (Windows), IT Report Utility [システム情報採取ツール]	
主な添付品 *12			電源ケーブル (2.5m), 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, キーボード (109キー, USB), マウス (光学式ホールドマウス, USB)	

- *1: Intel QuickPath Interconnect の路です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数値異なります。]/残り未設定)
 *5: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *6: Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境でサポート。
 *7: 通常使用時の目安の値です。
 *8: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *9: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *10: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
 *11: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。
 *12: キーボード、マウスはタワータイプのみの標準添付です。

● 前面

<タワータイプ>



A : 拡張ストレージベイ (5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

B : 拡張ストレージベイ (内蔵 DVD 専用)

購入時に内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVD-RAM ドライブを選択し、いずれかが搭載されます。

C : HDD アクセスランプ

点灯のしかたによって、ハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

E : 拡張ストレージベイ (2.5 型)

内蔵ハードディスクを取り付けます。

H : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

I : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。

J : SERVICE ランプスイッチ (青)

SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するために点灯させます。システム動作には影響しません。

K : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

L : BUZZER STOP スイッチ

ブザーを止めるときに押します。

M : ERROR ランプ (橙)


ファンエラー、電源エラー及びその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

N : ACCESS ランプ (緑)


内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

O : MAINTENANCE ランプ (緑)


システム装置の動作状態について、16 進数の 2 桁のコードを表示します。



<ラックタイプ>



● 背面




A : 電源コネクタ

B : シリアルインタフェースコネクタ (COM0)

C: ネットワークインタフェースコネクタ

LAN ケーブルを接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。
上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1、2 となります。




D : ディスプレイインタフェースコネクタ

E : USB コネクタ (リア)

タワータイプの場合、キーボード、マウスまたはUSB 対応機器を接続します。
ラックタイプの場合、コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。
また、USB 対応機器を接続します。

F : マネジメントインタフェースコネクタ


システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。



G：拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のポートを3枚取り付けることができます。スロット番号は上から順に4~1となります。
拡張スロット(PCI)1にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア レ イ ト コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 付 付]

おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラ キャッシュバック アップ付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-CNNN1T2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-CNNN1TH	
OS なしモデル						GQAT11GL-CNNN1T0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア レ イ ト コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 付 付] RAID 追加機能サポート用]


おまかせ安心モデル (5年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラ キャッシュバック アップ付] RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-CNNNHT2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-CNNNHTH	
OS なしモデル						GQAT11GL-CNNNHT0	

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ`ィスクアレイコントローラ`ード`キャッシュバ`ックアップ`付モデル]

おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デ`ィスクアレイコントローラ`	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [デ`ィスクアレイ コントローラ`ード` キャッシュバ`ック アップ`付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-CNNN1R2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ`ンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-CNNN1RH	
OS なしモデル						GQAT11GL-CNNN1R0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ`ィスクアレイコントローラ`ード`キャッシュバ`ックアップ`付モデル]RAID 追加機能サ`ポート用]


おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	デ`ィスクアレイコントローラ`	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [デ`ィスクアレイ コントローラ`ード` キャッシュバ`ック アップ`付]  RAID 追加 機能サ`ポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-CNNNHR2	完売しました。
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バ`ンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-CNNNHRH	
OS なしモデル						GQAT11GL-CNNNHR0	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ラ ー * ト * キ ャ ッ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ 付 付 * ル]

おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ラ ー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ラ ー * ト * キ ャ ッ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ 付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-BN1N1T2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-BN1N1TH			
OS なしモデル						GQAT11GL-BN1N1T0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ラ ー * ト * キ ャ ッ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ 付 付 * ル]RAID 追加機能サポ ート用]


おまかせ安心モデル (4年) / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ラ ー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ラ ー * ト * キ ャ ッ シ ュ ハ ッ ク ア ッ プ 付] RAID 追加 機能サポ ート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-BN1NH2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-BN1NH3			
OS なしモデル						GQAT11GL-BN1NH0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ`ィスクアレイコントローラ`ート`キャッシュバ`ックアップ`付モ`ル]

おまかせ安心モデル（４年）／ラックタイプ（*9）

OS		プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル		選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラボード・ キャッシュバック アップ 付]	選択 (※3) (※15)	選択 (※4)	GQUT11GL-BN1R2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)							GQUT11GL-BN1RH			
OS なしモデル							GQAT11GL-BN1R0			
各モデル共通仕様		標準搭載品		1000BASE-Tx2						

- *1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ（純正品）を選択の上、購入願います。
 *2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード（純正品）を選択の上、購入願います。
 *3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク（純正品）を選択の上、購入願います。
 *4：内蔵DVD-ROM／内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ（純正品）を選択の上、購入願います。
 *9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *20：おまかせ安心モデル（４年）の５年目に適用します。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ`ィスクアレイコントローラ`ート`キャッシュバ`ックアップ`付モ`ル]RAID 追加機能サ`ポート用]

おまかせ安心モデル（４年）／ラックタイプ（*9）

OS	ﾌﾟﾛセｯｻ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｰｽｸｱﾚｲｺﾝﾄﾚｰ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ ｼﾘｱﾙ ATA II 1/F [ﾃﾞｰｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾚｰﾙｶｰﾄﾞ ｷｬｯｼｬﾌﾞｯｸ ｱｯﾌﾟ 付] RAID 追加 機能ｶｰﾄﾞ用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-BNNHR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ｲﾝｽﾄｰﾙ代行ｾｰﾋﾞｽ付き]ﾓﾃﾞﾙ (*60)						GQUT11GL-BNNHRH			
OS なしﾓﾃﾞﾙ						GQAT11GL-BNNHRO			
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2							

- *1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ（純正品）を選択の上、購入願います。
 *2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード（純正品）を選択の上、購入願います。
 *3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク（純正品）を選択の上、購入願います。
 *4：内蔵DVD-ROM／内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ（純正品）を選択の上、購入願います。
 *9：ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。（形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。）
 *15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *20：おまかせ安心モデル（４年）の５年目に適用します。
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル (3年)] カスタムモデル

① HA8000/TS10GL1 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラードキャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイトローラード	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [ディスクレイトローラード キャッシュバック アップ付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-ANNN1T2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-ANNN1TH			
OS なしモデル						GQAT11GL-ANNN1T0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

② HA8000/TS10GL1 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクレイトローラードキャッシュバックアップ付モデル]RAID 追加機能サポート用]


おまかせ安心モデル (3年) /タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイトローラード	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F [ディスクレイトローラード キャッシュバック アップ付] RAID 追加 機能サポート 用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-ANNNHT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-ANNNHTH			
OS なしモデル						GQAT11GL-ANNNHT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポートモデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③HA8000/TS10GL1 [RAID(2.5型 SAS2.0) [ディスクレイトローラホートキャッシュバックアップ付モデル]]

おまかせ安心モデル（3年）／ラックタイプ（*9）

OS		プロセッサ	メモリー	ディスクレイトローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル		選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクレイトローラホート* キャッシュバックアップ 付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-ANNN1R2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQUT11GL-ANNN1RH			
OS なしモデル							GQAT11GL-ANNN1R0			
各モデル共通仕様		標準搭載品	1000BASE-Tx2							

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ツブグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

④HA8000/TS10GL1 [RAID(2.5型 SAS2.0) [ディスクレイトローラホートキャッシュバックアップ付モデル]RAID追加機能サポート用]

おまかせ安心モデル（3年）／ラックタイプ（*9）

OS		プロセッサ	メモリー	ディスクレイトローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
									維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル		選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリ7# ATA II 1/F [ディスクレイトローラホート キャッシュバックアップ 付] RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-ANNNHR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQUT11GL-ANNNHRH			
OS なしモデル							GQAT11GL-ANNNHRO			
各モデル共通仕様		標準搭載品		1000BASE-Tx2						

*1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。

*9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。


*10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N106)を購入願います。

*21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用は7ツブグレード保守サービス(有償)にて対応)

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ラ ー * ー ト * キャ ヷ シ ュ ハ ッ ク ア ヅ プ * 付 け る] 標準モデル / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2. 0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラー*ー ト* キャ ヷ シ ュ ハ ッ ク ア ヅ プ * 付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-UNNNI2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-UNNNI1H			
OS なしモデル						GQAT11GL-UNNNI10			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


② H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2. 5 型 SAS2. 0) [デ ィ ス ク ア レ イ コ ン ト ロ ー ラ ー * ー ト * キャ ヷ シ ュ ハ ッ ク ア ヅ プ * 付 け る] RAID 追加機能*ー ト 用] 標準モデル / タワータイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラー	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2. 0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラー*ー ト* キャ ヷ シ ュ ハ ッ ク ア ヅ プ * 付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-UNNNHT2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)						GQUT11GL-UNNNHTH			
OS なしモデル						GQAT11GL-UNNNHT0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1：プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2：メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3：内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4：内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10：RAID追加機能サポートモデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15：標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0、1、6、10、JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21：おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

③ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 付 付] 標準モデル／ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラー キャッシュバック アップ 付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-UNNN1R2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT11GL-UNNN1RH			
OS なしモデル						GQAT11GL-UNNN1R0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。


④ H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) [デ ィ ス ク ア イ コ ン ト ロ ー ル ー ト ー キャ ッ シ ュ バ ッ ク ア ッ プ 付 付 付] RAID 追加機能サポ-ト用 標準モデル／ラックタイプ (*9)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*21)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260CV-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F [ディスクアレイ コントローラー キャッシュバック アップ 付] RAID 追加 機能サポ-ト用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	GQUT11GL-UNNNHR2	完売しました。		
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)						GQUT11GL-UNNNHRH			
OS なしモデル						GQAT11GL-UNNNHR0			

各モデル共通仕様 標準搭載品 1000BASE-Tx2

- *1: プロセッサは、搭載必須製品です。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須製品です。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
 *9: ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。
 *10: RAID追加機能サポ-ト用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *21: おまかせ安心モデル(3年)の4年目以降、標準1年無償保証製品の2年目以降に適用します。(標準1年無償保証製品の1年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS10 GL1

プロセッサ

※ HA8000/TS10 での最大プロセッサ搭載個数は1個です。
又、仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。

プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須製品
です。必要なプロセッサを
選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ
〔Pentium G850 (2.90GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
(GQ-ECUPD2P9AEX) [カスタム] ¥13,000 (税別)



プロセッサ
〔Core i3-2120 (3.30GHz/L2 キャッシュ 2x256KB/L3 キャッシュ 3MB)〕
(GQ-ECUPD3P3AEX) [カスタム] ¥31,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1220 (3.10GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P1AEX) [カスタム] ¥49,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1270 (3.40GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P4AEX) [カスタム] ¥89,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1280 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P5AEX) [カスタム] ¥173,000 (税別)



プロセッサ
〔Xeon E3-1290 (3.60GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 8MB)〕
(GQ-ECUPD3P6AEX) [カスタム] ¥254,000 (税別)

メモリー

メモリスロット 1~4

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

選択



メモリーボード
〔1GB (1GBx1) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70162UEX) [カスタム] ¥6,000 (税別)
(GQ-MJ70162U) ¥6,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを1個使用します。



メモリーボード
〔2GB (1GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70262UEX) [カスタム] ¥11,000 (税別)
(GQ-MJ70262U) ¥11,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔4GB (2GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70462UEX) [カスタム] ¥22,000 (税別)
(GQ-MJ70462U) ¥22,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔8GB (4GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ70862UEX) [カスタム] ¥36,000 (税別)
(GQ-MJ70862U) ¥36,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。



メモリーボード
〔16GB (8GBx2) : DDR3 SDRAM〕
(GQ-MJ71662UEX) [カスタム] ¥164,000 (税別)
(GQ-MJ71662U) ¥164,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを2個使用します。

メモリー搭載条件表

＜HA8000/TS10 GL1 [ディスプレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]＞

- ・メモリーボードは容量の大きいものから優先搭載します。
- ・2枚構成のメモリーボード (2GB,4GB,8GB,16GB) 搭載時は、メモリスロット2、4へ実装します。(増設時はメモリスロット1、3へ実装)

【実装条件(搭載順序)】

メモリーボード 容量	1	2	3	4
1GB	③	①	④	②
2GB	②	①	②	①
4GB	②	①	②	①
8GB	②	①	②	①
16GB	②	①	②	①

- ・2枚構成メモリーボード (2GB,4GB,8GB,16GB) と1枚構成メモリーボード (1GB) の混在搭載時は、下記メモリスロットへ搭載します。

【実装条件(搭載位置)】

メモリーボード 搭載枚数	1	2	3	4
1枚	—	○ (*1)	—	—
2枚	—	○ (*2)	—	○ (*2)
3枚	○ (*1)	○ (*2)	—	○ (*2)
4枚	○ (*3)	○ (*2)	○ (*3)	○ (*2)

*1:1GBメモリーボードのみ搭載可

*2:メモリスロット2,4は、同一容量のメモリーボードを搭載

*3:メモリスロット1,3は、同一容量のメモリーボードを搭載

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置本体 I/F & スロット

- 1 ディスプレイインタフェース
- 2 キーボードインタフェース
- 3 マウスインタフェース
- 4 シリアルインタフェース (COM0)
- 5 シリアルインタフェース (COM1)
- 6 パラレルインタフェース
- 7 SCSI インタフェース
- 8 ネットワークインタフェース
- 9 プロセッサスロット
- 10 メモリスロット
- 11 拡張スロット
- 12 拡張ストレージベイ
- 13 電源スロット
- 14 IDE インタフェース
- 15 FDD インタフェース
- 16 USB インタフェース
- 17 IPMI インタフェース

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

TS10 GL1

各種インタフェース

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


TS10 GL1

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。





－拡張ボード搭載条件表－
・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。


＜H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付モデル]]モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI			
				PCI Express2.0			32bit/33MHz
				4レーン	4レーン	16レーン	5Vキ
				スタンダード [ハーフサイズ]			
				1	2	3	4 (*1)
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×
L A Nボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7721EX GQ-CN7721	[3]	2	×	①	②	×
S A Sボードセット (6Gbps, 内部 2port) (*2)	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[1]	1	×	①	×	×
S A Sボード (6Gbps, 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[2]	2	×	②	①	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可(搭載優先順位)
×:搭載不可

*1:PCIスロット4への拡張ボード搭載は、サポートしていません。
*2:SAS装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 GL1

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a) 12

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

<ご注意>
・内蔵ハードディスク増設時には、必ず
保守サービス会社によるオプション増設
サービスをご利用願います。

・同一装置内へ10000r/min 内蔵ハード
ディスクと15000r/min 内蔵ハード
ディスクの混在搭載は出来ません。

同時

選択

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146QALEX/RX) [カスタム] ¥45,000 (税別)
(GQ-UH7146QAL) ¥45,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300QALEX/RX) [カスタム] ¥48,000 (税別)
(GQ-UH7300QAL) ¥48,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔450GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7450QALEX/RX) [カスタム] ¥90,000 (税別)
(GQ-UH7450QAL) ¥90,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7600QALEX/RX) [カスタム] ¥108,000 (税別)
(GQ-UH7600QAL) ¥108,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146RALEX/RX) [カスタム] ¥65,000 (税別)
(GQ-UH7146RAL) ¥65,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300RALEX/RX) [カスタム] ¥102,000 (税別)
(GQ-UH7300RAL) ¥102,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵SSD
〔80GB, SATA II, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70807GEX/CEX/RX) [カスタム] ¥170,000 (税別)
(GQ-UH70807G) ¥170,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用対応品です。
CacheCache 論理ドライブ設定可能数は、ディスクコントローラ毎に1つです。
CacheCache 論理ドライブサイズは、512GB未満に設定願います。
(512GB以上の論理ドライブサイズは非対応です。)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。
・RAID 追加機能キット用キットの場合、内蔵SSD搭載時使用可能な RAID 追加機能
(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCache) を選択時、対応する RAID 追加機能
ソフトウェアの購入が必要です。尚、RAID 追加機能キットは、必須キットです。
(形名・価格は、RAID 追加機能キット項を参照願います。)

(c) 12

拡張ストレージ (DVD 専用)

内蔵DVDは、搭載必須製品です。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願
います。

選択



内蔵DVD-ROMセット
〔読込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV5070A00NEX) [カスタム] ¥9,000 (税別)




内蔵DVD-RAM
〔書込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)



内蔵DVD-RAMセット
〔書込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-SUV7110A00NEX) [カスタム] 完売しました。

<ご注意>
・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 GL1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(f) 12 選択 内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス			
		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ 7 17 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・ 7 17 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFCEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDCEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0CEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZACEX) [カスタム]	¥295,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZACEX) [カスタム]	販売しました。
(DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00CEX) [カスタム]	¥173,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00CEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ 7 17 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・ 7 17 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZABEX) [カスタム]	¥280,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZABEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00BEX) [カスタム]	¥158,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00BEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ 7 17 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・ 7 17 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVZAAEX) [カスタム]	¥265,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VZAAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AVWAAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720VWAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00AEX) [カスタム]	¥143,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD5720V00AEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 GL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 DAT [USB] (DAT72) [おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス			内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) ・ デイ7 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き		内蔵 DAT [USB] (DAT72 (非/圧縮:36/72GB)) (*1) ・ デイ7 (DDS テーカートリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY3NEX) [カスタム]		販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY3NEX) [カスタム]		販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY2NEX) [カスタム]		販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY2NEX) [カスタム]		販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWY1NEX) [カスタム]		販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWY1NEX) [カスタム]		販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYFNEX) [カスタム]		販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYFNEX) [カスタム]		販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYDNEX) [カスタム]		販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYDNEX) [カスタム]		販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWYONEX) [カスタム]		販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWYONEX) [カスタム]		販売しました。
 (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWZANEX) [カスタム]	¥235,000 (税別)		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWZANEX) [カスタム]		販売しました。
 (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AWIANEX) [カスタム]		販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OWIANEX) [カスタム]		販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWONEX) [カスタム]	¥113,000 (税別)		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OOWONEX) [カスタム]		販売しました。
		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AOWON) [カスタム]	¥113,000 (税別)		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572OOWON) [カスタム]		販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)]		内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] (*1)			
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y3NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y3NEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y2NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y2NEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ヶ月分]	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0Y1NEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200Y1NEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YFNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YFNEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YDNEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YDNEX) [カスタム]	販売しました。	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0YONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200YONEX) [カスタム]	販売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A0ZANEX) [カスタム]	¥205,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD57200ZANEX) [カスタム]	販売しました。	
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A00ONEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572000ONEX) [カスタム]	販売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A00ON) [カスタム]	¥83,000 (税別)	内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572000ON) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DAT72 テーカートリッジ Maxell: HS-4/170S
	GQ-AY70AT12 ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 DAT (DAT72) 用	DDS クリーニングテープ Maxell: HS-4/CL
	GQ-AY70ATCL1 ¥4,500 (税別)

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース → 拡張ボード → 内蔵デバイス

<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 GL1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。


内蔵RDX（5型）[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵RDX（RDX, 5型, USB(2.0)）	内蔵RDX（RDX, 5型, USB(3.0)）
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YFNEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YDNEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YONEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve Replication r16 for Windows Standard OS for File Server	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YPNEX) [カスタム]	完売しました。	
	CA ARCserve D2D r16 for Windows Server Standard Edition	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000YBNEX) [カスタム]	完売しました。	
	JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000ZANEX) [カスタム]	完売しました。	
	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵RDXセット (GQ-SUR51000WANEX) [カスタム]	完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵RDXセット (GQ-SUR5100000NEX) [カスタム] (GQ-SUR5100000N) [標準]	完売しました。 完売しました。	内蔵RDXセット (GQ-SUR5300000NEX) [カスタム] (GQ-SUR5300000N) [標準]
				¥20,000(税別) ¥20,000(税別)

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsのバックアップデバイセットは、ARCserveのバックアップ(1年分)が付属します。

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア		1個
内蔵RDX用	RDX 160GB カートリッジ Maxell:RDX/160	GQ-AY7RX16 完売しました。
内蔵RDX用	RDX 320GB カートリッジ Maxell:RDX/320	GQ-AY7RX32 ¥38,000(税別)
内蔵RDX用	RDX 500GB カートリッジ Maxell:RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥58,000(税別)
内蔵RDX用	RDX 1TB カートリッジ Maxell:RDX/1TB	GQ-AY7RX100 ¥78,000(税別)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 GL1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 12 選択 内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5年)用]

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7インチ (7.25インチ) [DAT160] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7インチ (7.25インチ) [DAT160] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY3CEX) [カスタム] 販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2CEX) [カスタム] 販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY1CEX) [カスタム] 販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYFCEX) [カスタム] 販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYDCEX) [カスタム] 販売しました。	
 (DVD 1枚) CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0CEX) [カスタム] 販売しました。	
 (DVD) (CD) JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2ACEX) [カスタム] ¥368,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2ACEX) [カスタム] 販売しました。	
 (DVD) (CD) JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYACEX) [カスタム] 販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYACEX) [カスタム] 販売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム] ¥246,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0CEX) [カスタム] 販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ 7インチ (7.25インチ) [DAT160] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ 7インチ (7.25インチ) [DAT160] x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY3BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY1BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYFBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYDBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2ABEX) [カスタム]	¥345,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2ABEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYABEX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	¥223,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0BEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
			
		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ 7インチ (7.25インチ) [DAT160] x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
		内蔵 DAT [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 7インチ (7.25インチ) [DAT160] x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	(DVD 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	(DVD 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユーザー]	(DVD 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。
 JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	(DVD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	¥322,000 (税別)
 JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	¥200,000 (税別)
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY3AEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY1AEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYFAEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYDAEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0AEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY2AEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VYAAEX) [カスタム]	販売しました。
		内蔵 DAT セット (GQ-SUD7160VY0AEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許サービス (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

TS10 GL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D A T (D A T 1 6 0) [おまかせ安心モデル (5 年 / 4 年 / 3 年) / 標準モデル用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ 24 時間 (データ) [DAT160] x10 巻付き	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (*1) ・ 24 時間 (データ) [DAT160] x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWYANEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWZANEX) [カスタム]	¥276,000 (税別)	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWOONEX) [カスタム]	¥154,000 (税別)	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWOON) [カスタム]	¥154,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9600-1 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮: 80GB)]	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮: 80GB)] (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ヶ月]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0YANEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0ZANEX) [カスタム]	¥230,000 (税別)	販売しました。
JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0OONEX) [カスタム]	¥108,000 (税別)	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0OON) [カスタム]	¥108,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスは、ARCserve 9600-1 (1 年分) が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5 巻パック
内蔵 D A T (D A T 1 6 0) 用	DAT160 テーピング Maxell: DAT160	GQ-A7/DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵 D A T (D A T 1 6 0) 用	DAT160 WORM テーピング Maxell: DAT160W	GQ-A7/DAT14 ¥77,500 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ	推奨メディア	5 巻パック
内蔵 D A T (D A T 1 6 0) 用	DAT160 クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-A7/DATCL2 ¥20,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / T S 1 0 G L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0) [デイスクリコントローラボード キャッシュバックアップ 付モデル]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ								5 型	DVD 専用
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146QALEX GQ-UH7146QALRX GQ-UH7146QAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300QALEX GQ-UH7300QALRX GQ-UH7300QAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7450QALEX GQ-UH7450QALRX GQ-UH7450QAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7600QALEX GQ-UH7600QALRX GQ-UH7600QAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146RALEX GQ-UH7146RALRX GQ-UH7146RAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (*5)	GQ-UH7300RALEX GQ-UH7300RALRX GQ-UH7300RAL	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (80GB, シリコン ATA II, 2.5 型)	GQ-UH70807GEX GQ-UH70807GCEX GQ-UH70807GRX GQ-UH70807G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROMセット	GQ-SUV5070A00NEX	1 (択一)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAMセット	GQ-SUV7110A00NEX		×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4)	GQ-SUD572xxxxxEX GQ-SUD572xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DATセット (DAT160) (*3)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR5300xxxxxEX GQ-SUR5300xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*6)	GQ-SUR5100xxxxxEX GQ-SUR5100xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つのデイスクリームは、異なる容量のHDDにて構築できません。(デイスクリーム単位でのHDD容量混載は可)

*2:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。


*3:別途SASボードセットが必要です。

*4:別途内部USBケーブルが必要です。

*5:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*6:Linux/Vmware環境では非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID FastPath : FastPath 機能 (内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名・価格

・ RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery)	GQS-VSS7B3H0EX	¥42,000 (税別)
・ RAID追加機能オプション (MegaRAID FastPath)	GQS-VSS7B3J0EX	¥37,000 (税別)
・ RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade)	GQS-VSS7B3K0EX	¥30,500 (税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション


- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置 (ディスプレイ/キーボードユニット含む) の接続が必要です。
- 形名・価格

・ GQS-VSS7BR10EX	¥52,000 (税別)
------------------	--------------
- リモートコンソールオプションの販売方法
 - ・ リモートコンソールオプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設置装置への販売はいたしません。


フロントドアキット

<TS10タワータイプ用フロントドアキット [GQ-AU7692EX/GQ-AU7692] ¥10,000 (税別)>


- フロントドアはオプション設定となります。フロントドアはタワーモデルにのみ装着可能で、ラックマウントモデルには、フロントドアは装着不可です。(TS10用フロントドアキットのトキNo.は、共通[1種固定]となります。)



フロントドアキット装着時




標準モデル



その他

＜ラックキャビネットへ搭載の場合＞

- ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載するシステム装置を、新規手配の場合は、必ずラックタイプのモデルを選択願います。（ラックタイプのモデルには、ラックマウントキットが含まれています。）
 - 既設のタワータイプシステム装置をラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への横置き搭載の場合は、ラックマウントキット(GQ-AU7695)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。
 - ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]への搭載には、下記の条件があります。
 - ・ラックキャビネットへの搭載高さは、4U必要です。
 - ・TS10モデル用フロントドアキット(GQ-AU7692EX/GQ-AU7692)は装着出来ません。
 - ・システム装置を[42U/38U]ラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:12U/38U:8U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
 - ・ラックキャビネット[16U]およびラックキャビネット[42U/38U]に搭載するオプション品の利用が可能です。
- [3. ラックキャビネット編]をご参照いただき、必要なオプション品を選択してください。



－ ラックキャビネットへの搭載パターン －

＜重要＞

デフォルト搭載パターンの変更、またはラックオプション品の追加をご希望される場合は、弊社営業にお問合わせ下さい。

＜ラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合＞

- 既設のラックタイプシステム装置をタワータイプに変換の場合は、タワーキット(GQ-AU7693)及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス（搬入＋セットアップ）が必要です。