

1. 4 HA8000/RS440

(1) HA8000/RS440 AL1 (2012年02月～現在)




HA8000/RS440 AL1
(筐体色：黒)

HA8000/RS440 AL1 (2012年02月～現在) システム装置 機器仕様

モデル名			RS440 AL1		
			RAID(2.5 型 SAS2.0)タイプ		
筐体タイプ			ラックタイプ [4U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807(1.86GHz)/E7-4830(2.13GHz)/E7-4850(2GHz)/E7-4870(2.40GHz) 最小 2/最大 4(Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807: 6, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4830: 8, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4850/E7-4870: 10)		
プロセッサ数(CPUコア数)		キャッシュメモリー	Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807: データ 6x32KB+命令 6x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4830: データ 8x32KB+命令 8x32KB, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4850/E7-4870: データ 10x32KB+命令 10x32KB		
			Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807: 6x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4830: 8x256KB, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4850/E7-4870: 10x256KB		
			Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807: 18MB, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4830/E7-4850: 24MB, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4870: 30MB		
チップセット			Intel 社製 7500		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807: 4.80GT/s, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4830/E7-4850/E7-4870: 6.40GT/s		
メインメモリー	容量		最小: 4GB/最大: 1024GB		
	スロット数		標準 16/最大 64		
	サポートメモリー容量		4GB(1GBx4), 8GB(2GBx4), 16GB(4GBx4), 32GB(8GBx4), 64GB(16GBx4)		
	仕様		LV-DDR3 1066 Registered DIMM(ECC 付き, SDDC 対応), Lockstep Channel Mode 対応, オンライントラッキング対応, メモリーリーク対応		
	動作周波数		Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807: 800MHz, Intel®Xeon®プロセッサ E7-4830/E7-4850/E7-4870: 1066MHz		
表示機能	アクセラレータ/VRAM		Emulex Pilot2[オンボード]/32MB		
	表示解像度 (表示色) *2		640x480ドット(1677 万色), 800x600ドット(1677 万色), 1024x768ドット(1677 万色), 1280x1024ドット(1677 万色)		
ハードディスク (本体搭載) *3	最大容量	RAID 0	4.8TB(600GBx8) *4		
		RAID 5	4.2TB(600GBx8) *4		
	サポート HDD 容量		HDD: 146GB, 300GB, 450GB, 600GB(2.5 型)/SSD: 80GB, 200GB(2.5 型)		
	インターフェース		HDD/SSD(200GB): SAS2.0(6Gbps), SSD(80GB): SATA II/300		
	回転数		10000r/min(146GB, 300GB, 450GB, 600GB), 15000r/min(146GB, 300GB)		
	ホットプラグ/ホットスワップ		ホットプラグ対応/ホットスワップ対応		
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) [専用スロット/PCI Express x8]		
	インターフェース		SAS2.0(6Gbps), SATA II/300		
	チャンネル数		8ポート(HDD1 台/ポート)		
	キャッシュ容量		512MB(SDRAM/ECC)		
	サポート RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
DVD-RAM			薄型, 書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/CD: 最大 24 倍速(SATA II) x1ドライブ (標準)		
拡張ストレージベイ	2.5 型 (HDD 専用)		8		
	5 型 (リムーバブルディスク用)		1		
			1 (DVD-RAM にて占有)		
PCI スロット			PCI Express 2.0(x16)x1, PCI Express 2.0(x8)x4[ホットプラグ対応] *5, PCI Express 2.0(x4)x3, PCI Express(x4)x2		
標準インターフェイス			ディスプレイ(ミニ D-SUB15 ピン) x2 [フロント x1 (使用不可), リア x1], SATA (D-SUB9 ピン) x1, USB(USB2.0) x5 [フロント x3, リア x2 (1ポート/コントロール切替ユニット) またはディスプレイ/キーボードユニットにて占有]] *6		
	LAN	コントローラ	Intel 社製 82576NSx2[オンボード]/PCI]		
		インターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx4 (RJ-45)		
		Wake On LAN 機能	サポート *7		
外形寸法			484 (W) x770 (D) x176 (H) mm [突起物含む], 484 (W) x704 (D) x176 (H) mm [突起物含まず]		
質量 [標準値] (O 内は最大質量値)			約 41.3kg (54.3kg)		
電源	電圧 周波数		AC100V/AC200V 50/60Hz		
	電源コードプラグ形状(本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 2 本, 冗長化電源ユニット搭載時: 3 本又は 4 本)		
	冗長化電源		2(標準)+1(オプション[ロングライフサポート]モデルは標準)]又は 2(標準)+2(オプション[ホットプラグ]対応)		
冗長 FAN			サポート[ホットプラグ]対応		
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力			AC100V: 1311W/1726W, AC200V: 1264W/1623W		
最大消費電流			AC100V: 19.4A, AC200V: 9.1A		
省エネ法 (2011 年度)	区分		L		
	エネルギー消費効率 *9		2.09 (Intel®Xeon®プロセッサ E7-4807 のみ省エネ法 (2011 年度規定) 対象)		
VCCI 基準 *10 / 騒音			クラス A 情報技術装置/60dB 以下 *11		
インストール OS			Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) (25CAL 付) *12 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) (5CAL 付) *12		
サポート OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS		
添付ソフトウェア			JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サードパーティ管理ツール], HA8000 System Installer [簡易セットアップツール], Hitachi RAID Navigator [ディスクレイアウト管理ツール], MegaRAID Storage Manager [ディスクレイアウト管理ツール], ハードウェア保護エージェント, IT Report Utility [システム情報採取ツール]		
主な添付品			AC100V 給電用電源ケーブル x2 本 (2.5m) [ロングライフサポート] は 3 本, 取扱説明書, HA8000 System Installer CD-ROM, ラック搭載用ガイドレール		

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色に異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。] / 残り未設定)
 *5: Windows Server 2003 R2 環境で PCI ホットプラグサポート。
 *6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *7: Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 x64 Editions / Windows Server 2003 環境でサポート。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (GTOPS) で除したものです。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には、使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。専用室へ設置してください。設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意ください。また、電源投入時およびリブート時には FAN 回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
 *12: Windows Server 2008 R2 日本語版 (SP1) [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデルとしてサポートします。

● 前面



A : 拡張ストレージベイ (5型)

リムーバブルデバイスを1台増設できます。

B : 拡張ストレージベイ (5型(薄型))

内蔵DVD-RAMドライブが標準搭載されます。

C : LAN STATUSランプ1, 2, 3, 4 (緑)

システム装置背面のネットワークインタフェースコネクタの状態を示します。

D : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

E : ディスプレイインタフェースコネクタ

使用しません。ディスプレイは接続しないで下さい。

F : USBコネクタ (フロント)

オプションのUSBメモリーなどのUSB対応機器を使用するときに接続します。


G : 拡張ストレージベイ (2.5型) 1~8

内蔵ハードディスクを最大8台搭載することができます。

H : HDDキャニスタランプ (緑および橙)

点灯のしかたによって、HDDキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A : POWERランプ (緑)

POWERスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : RESETスイッチ

システム装置をハード的にリセットするときに押します。

C : NMIスイッチ

使用しません。スイッチは押さないで下さい。

D : POWERスイッチ

システム装置の電源の入・切をするときに押します。

E : FAN ERRORランプ (橙)

システム装置内のシステムファンに障害が発生した場合に点灯します。システムファンはシステム装置前面に8個搭載されます。

F : SYSTEM STATUS/FAULTランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

G : ACCESSランプ (緑)

内蔵DVD-ROMにアクセスしているときに点灯します。


H : SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプ点灯させるときに押します。

I : SYSTEM IDランプ (青)

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。SYSTEM IDランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

● 背面




A：拡張スロット（PCI）

PCI Express仕様のボードを10枚まで取り付けることができます。
スロット番号は左から順に1～10となります。

B：ネットワークインタフェースコネクタ1, 2, 3, 4

LANケーブルを接続します。上段右から時計回りの順にネットワーク
インタフェースコネクタ1, 3, 4, 2となります。
コネクタにあるステータスランプは右のとおりです。



7ギビ・ティランブ（緑）

点灯：HUB とのリンクが確立

点滅：データ送受信中

消灯：HUB とのリンクが未確立

リンクランプ（緑または黄）

点灯：1000BASE-T で HUB とのリンクが確立（緑点灯）

100BASE-TX で HUB とのリンクが確立（黄点灯）

消灯：10BASE-T で HUB とのリンクが確立または、HUB とのリンクが未確立

C：POSTコードランプ（緑）

システム装置の動作状態を示します。

D：CSSランプ（黄）

システム装置内のシステムファン、電源ユニットおよびメモリーライザーボードの冗長性が失われたり、傷害が発生した場合に点灯します。

E：FANエラーランプ（橙）

システム装置内のシステムファンに傷害が発生した場合に点灯します。
システムファンはシステム装置前面に8個搭載されています。

F：USB コネクタ（リア）

コンソール切替ユニットを介してキーボード、マウスを接続します。また、USB対応機器を接続します。

G：SYSTEM STATUS/FAULTランプ（緑または橙）

点灯のしかたによって、システム装置の動作状況を示します。

H：SYSTEM IDランプ（青）

システム装置前面および背面のSYSTEM IDスイッチを押すと点灯します。
SYSTEM ID ランプは目印などに使用するため点灯させます。システム動作には影響しません。

I：SYSTEM IDスイッチ

システム装置前面および背面のSYSTEM IDランプを点灯させるときに押します。

J：ディスプレイインタフェースコネクタ

コンソール切替ユニットをディスプレイを接続します。

K：シリアルインタフェースコネクタ（COM1）

L：電源スロット1, 2, 3, 4

電源ユニットが標準搭載されます。スロット番号は右から順に1～4となります。電源スロット1, 2には電源ユニットが標準搭載されます。
電源スロット3, 4には冗長用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。
尚、ロングライフサポートモデルは、電源スロット3にも電源ユニットが標準搭載されます。

M：ケーブル結束バンド

電源コードを固定します。


N：電源コネクタ

電源コードを接続します。電源スロット1, 2両方の電源ユニットに電源コードを接続します。
冗長用電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源コードを接続します。

O：電源ステータスランプ

左からPOWERランプ（緑）、PS ERRORランプ（橙）、ACランプ（緑）です。点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル(5年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F	選択 (*3) (*15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-C4NNLN4	¥4,422,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW441AL-C3NNLN4	¥3,732,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW441AL-C2NNLN4	¥3,392,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AL-C1NNLN4	¥2,940,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-C4NNLN2	¥3,912,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-C3NNLN2	¥3,222,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-C2NNLN2	¥2,882,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-C1NNLN2	¥2,430,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (50CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-C4NNLN2	¥3,542,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-C3NNLN2	¥2,852,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-C2NNLN2	¥2,512,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-C1NNLN2	¥2,060,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-C4NNLNH	¥3,912,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-C3NNLNH	¥3,222,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-C2NNLNH	¥2,882,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-C1NNLNH	¥2,430,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-C4NNLNH	¥3,542,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-C3NNLNH	¥2,852,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-C2NNLNH	¥2,512,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-C1NNLNH	¥2,060,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-C4NNLN0	¥3,462,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-C3NNLN0	¥2,772,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-C2NNLN0	¥2,432,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AL-C1NNLN0	¥1,980,000 (税別)

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx4

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。

*30: 標準の Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 での制限事項]を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」[Windows Server 2008 R2 での制限事項]を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能* 1 5 用] おまかせ安心モデル (5 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2 0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能* 1 5 用 (*10)	選択 (*3) (*15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-C4NNGN4	¥4,422,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW441AL-C3NNGN4	¥3,732,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW441AL-C2NNGN4	¥3,392,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AL-C1NNGN4	¥2,940,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-C4NNGN2	¥3,912,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-C3NNGN2	¥3,222,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-C2NNGN2	¥2,882,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-C1NNGN2	¥2,430,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-C4NNGN2	¥3,542,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-C3NNGN2	¥2,852,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-C2NNGN2	¥2,512,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-C1NNGN2	¥2,060,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-C4NNGNH	¥3,912,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-C3NNGNH	¥3,222,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-C2NNGNH	¥2,882,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-C1NNGNH	¥2,430,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-C4NNGNH	¥3,542,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-C3NNGNH	¥2,852,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-C2NNGNH	¥2,512,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-C1NNGNH	¥2,060,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-C4NNGN0	¥3,462,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-C3NNGN0	¥2,772,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-C2NNGN0	¥2,432,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AL-C1NNGN0	¥1,980,000 (税別)

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx4

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)


*15: 標準の RAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心モデル(4年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸ/ﾌﾟﾚｲ ｺﾝﾄﾚｰﾙ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4ﾌﾟﾛセッサライセンス ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ (*40))	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ ｼﾘｱﾙ ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-B4NNLN4	¥4,257,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	GQW441AL-B3NNLN4					¥3,567,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)	
	GQW441AL-B2NNLN4					¥3,227,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)	
	GQW441AL-B1NNLN4					¥2,775,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-B4NNLN2	¥3,747,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-B3NNLN2	¥3,057,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-B2NNLN2	¥2,717,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-B1NNLN2	¥2,265,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (50CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-B4NNLN2	¥3,377,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-B3NNLN2	¥2,687,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-B2NNLN2	¥2,347,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-B1NNLN2	¥1,895,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-B4NNLNH	¥3,747,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-B3NNLNH	¥3,057,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-B2NNLNH	¥2,717,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-B1NNLNH	¥2,265,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-B4NNLNH	¥3,377,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-B3NNLNH	¥2,687,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-B2NNLNH	¥2,347,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-B1NNLNH	¥1,895,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-B4NNLN0	¥3,297,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-B3NNLN0	¥2,607,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-B2NNLN0	¥2,267,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AL-B1NNLN0	¥1,815,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*15: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能*² 用] おまかせ安心モデル (4 年) / ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	メモリー	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾙ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*20)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4ﾌﾟﾛセッサライセンス) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ ｼﾘｱﾙ ATA II I/F RAID 追加 機能サｰﾎﾟｰﾄ用 (*10)	選択 (*3) (*15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-B4NNGN4	¥4,257,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW441AL-B3NNGN4	¥3,567,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW441AL-B2NNGN4	¥3,227,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AL-B1NNGN4	¥2,775,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-B4NNGN2	¥3,747,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-B3NNGN2	¥3,057,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-B2NNGN2	¥2,717,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-B1NNGN2	¥2,265,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-B4NNGN2	¥3,377,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-B3NNGN2	¥2,687,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-B2NNGN2	¥2,347,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-B1NNGN2	¥1,895,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-B4NNGNH	¥3,747,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-B3NNGNH	¥3,057,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-B2NNGNH	¥2,717,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-B1NNGNH	¥2,265,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-B4NNGNH	¥3,377,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-B3NNGNH	¥2,687,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-B2NNGNH	¥2,347,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-B1NNGNH	¥1,895,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-B4NNGN0	¥3,297,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-B3NNGN0	¥2,607,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-B2NNGN0	¥2,267,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AL-B1NNGN0	¥1,815,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目に適用します。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

システム装置および内蔵オプション編

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース
電源ユニット → 拡張ボード → 内蔵デバイス

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

- ・ラックオプション品
- ・無停電電源装置〈ラックタイプ〉

システム装置 [おまかせ安心モデル(3年)] カスタムモデル

①HA8000/RS440AL1 [RAID (2.5型SAS2.0)] おまかせ安心モデル (3年) /ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	メモリー	ﾃﾞｨｽｸｱﾀｲｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4ﾌﾟﾛセッサライセンス) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ ｼﾘｱﾙ ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-A4NNLN4	¥4,092,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	GQW441AL-A3NNLN4					¥3,402,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)	
	GQW441AL-A2NNLN4					¥3,062,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)	
	GQW441AL-A1NNLN4					¥2,610,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-A4NNLN2	¥3,582,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-A3NNLN2	¥2,892,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-A2NNLN2	¥2,552,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-A1NNLN2	¥2,100,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (50CAL 付き) ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-A4NNLN2	¥3,212,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-A3NNLN2	¥2,522,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-A2NNLN2	¥2,182,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-A1NNLN2	¥1,730,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) ﾀﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-A4NNLNH	¥3,582,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-A3NNLNH	¥2,892,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-A2NNLNH	¥2,552,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-A1NNLNH	¥2,100,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ﾀﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-A4NNLNH	¥3,212,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-A3NNLNH	¥2,522,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-A2NNLNH	¥2,182,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-A1NNLNH	¥1,730,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-A4NNLN0	¥3,132,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-A3NNLN0	¥2,442,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-A2NNLN0	¥2,102,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)	GQA441AL-A1NNLN0	¥1,650,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)				
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。


22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ツブグレード 保守サービス(有償)にて対応)

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>




②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能特*15用] おまかせ安心モデル (3 年) / ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	メモリー	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾛｰﾙ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (※2)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4ﾌﾟﾛセッサライセンス) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ (※40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ ｼﾘｱﾙ ATA II I/F RAID 追加 機能サｰﾎﾟｰﾄ用 (※10)	選択 (※3) (※15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-A4NNGN4	¥4,092,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	GQW441AL-A3NNGN4					¥3,402,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)	
	GQW441AL-A2NNGN4					¥3,062,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)	
	GQW441AL-A1NNGN4					¥2,610,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (※40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-A4NNGN2	¥3,582,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-A3NNGN2	¥2,892,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-A2NNGN2	¥2,552,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-A1NNGN2	¥2,100,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (※40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-A4NNGN2	¥3,212,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-A3NNGN2	¥2,522,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-A2NNGN2	¥2,182,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-A1NNGN2	¥1,730,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (※30) (※60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-A4NNGNH	¥3,582,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-A3NNGNH	¥2,892,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-A2NNGNH	¥2,552,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-A1NNGNH	¥2,100,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (※30) (※60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-A4NNGNH	¥3,212,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-A3NNGNH	¥2,522,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-A2NNGNH	¥2,182,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-A1NNGNH	¥1,730,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-A4NNGN0	¥3,132,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-A3NNGN0	¥2,442,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-A2NNGN0	¥2,102,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AL-A1NNGN0	¥1,650,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [標準モデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0)] 標準モデル/ラックタイプ

OS	ﾌﾟﾛセッサ	ﾒﾓﾘｰ	ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ ｺﾝﾄﾚｰﾙ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4ﾌﾟﾛセッサライセンス ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ (*40))	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ ｼﾘｱﾙ ATA II 1/F	選択 (*3) (*15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-T4NNLN4	¥3,932,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	GQW441AL-T3NNLN4					¥3,242,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)	
	GQW441AL-T2NNLN4					¥2,902,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)	
	GQW441AL-T1NNLN4					¥2,450,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-T4NNLN2	¥3,422,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-T3NNLN2	¥2,732,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-T2NNLN2	¥2,392,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-T1NNLN2	¥1,940,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (50CAL 付き) ﾌﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-T4NNLN2	¥3,052,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-T3NNLN2	¥2,362,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-T2NNLN2	¥2,022,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-T1NNLN2	¥1,570,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-T4NNLNH	¥3,422,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-T3NNLNH	¥2,732,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-T2NNLNH	¥2,392,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-T1NNLNH	¥1,940,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (50CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2)ｲﾝｽﾄｰﾙ代行サービス付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-T4NNLNH	¥3,052,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-T3NNLNH	¥2,362,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-T2NNLNH	¥2,022,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-T1NNLNH	¥1,570,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-T4NNLN0	¥2,972,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-T3NNLN0	¥2,282,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-T2NNLN0	¥1,942,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AL-T1NNLN0	¥1,490,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。


*22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「7. アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>




②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能* 1 5 用] 標準モデル/ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22)	
								維持保守	出張修理
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F RAID 追加 機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	GQW441AL-T4NNGN4	¥3,932,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQW441AL-T3NNGN4	¥3,242,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQW441AL-T2NNGN4	¥2,902,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQW441AL-T1NNGN4	¥2,450,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) ブレイストラムモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-T4NNGN2	¥3,422,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-T3NNGN2	¥2,732,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-T2NNGN2	¥2,392,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-T1NNGN2	¥1,940,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ブレイストラムモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-T4NNGN2	¥3,052,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-T3NNGN2	¥2,362,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-T2NNGN2	¥2,022,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-T1NNGN2	¥1,570,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQV441AL-T4NNGNH	¥3,422,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQV441AL-T3NNGNH	¥2,732,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQV441AL-T2NNGNH	¥2,392,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQV441AL-T1NNGNH	¥1,940,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQU441AL-T4NNGNH	¥3,052,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQU441AL-T3NNGNH	¥2,362,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQU441AL-T2NNGNH	¥2,022,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQU441AL-T1NNGNH	¥1,570,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)					GQA441AL-T4NNGN0	¥2,972,000 (税別)	¥19,500 (税別)	¥14,625 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)					GQA441AL-T3NNGN0	¥2,282,000 (税別)	¥14,900 (税別)	¥11,175 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)					GQA441AL-T2NNGN0	¥1,942,000 (税別)	¥12,633 (税別)	¥9,475 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)					GQA441AL-T1NNGN0	¥1,490,000 (税別)	¥9,617 (税別)	¥7,217 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N106) を購入願います。
 *22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7x24グレード保守サービス(有償)にて対応)
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [ロングライフサポートモデル] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0)] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22) 維持保守
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット GQ-BP2251EX	GQW441AL-L4NNLC4	¥4,096,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-L3NNLC4	¥3,406,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-L2NNLC4	¥3,066,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-L1NNLC4	¥2,614,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-L4NNLC2	¥3,586,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-L3NNLC2	¥2,896,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-L2NNLC2	¥2,556,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-L1NNLC2	¥2,104,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-L4NNLC2	¥3,216,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-L3NNLC2	¥2,526,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-L2NNLC2	¥2,186,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-L1NNLC2	¥1,734,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-L4NNLCH	¥3,586,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-L3NNLCH	¥2,896,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-L2NNLCH	¥2,556,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-L1NNLCH	¥2,104,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-L4NNLCH	¥3,216,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-L3NNLCH	¥2,526,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-L2NNLCH	¥2,186,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-L1NNLCH	¥1,734,000 (税別)	¥10,708 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-L4NNLC0	¥3,136,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-L3NNLC0	¥2,446,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-L2NNLC0	¥2,106,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-L1NNLC0	¥1,654,000 (税別)	¥10,708 (税別)
各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4							

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル (3 年)、ロングライフサポートモデル、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)


*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2. 0) R A I D 追加機能サ-ポート用] ロングライフサポートモデル/ラックタイプ (*50)

OS	ﾌﾟﾛセッサ	メモリー	ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲ ｺﾝﾄﾛｰﾗ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格	保守料(月額) (*22) 維持保守
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4ﾌﾟﾛセッサライセンス) ﾊﾞﾝﾄﾞﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ ｼﾘｱﾙ ATA II I/F RAID 追加 機能サｰﾎﾟｰﾄ用 (*10)	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大5倍速、 読み込み速度 DVD: 最大8倍速/ CD: 最大24倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	GQW441AL-L4NNGC4	¥4,096,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-L3NNGC4	¥3,406,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-L2NNGC4	¥3,066,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-L1NNGC4	¥2,614,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-L4NNGC2	¥3,586,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-L3NNGC2	¥2,896,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-L2NNGC2	¥2,556,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-L1NNGC2	¥2,104,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) ﾌﾞﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-L4NNGC2	¥3,216,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-L3NNGC2	¥2,526,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-L2NNGC2	¥2,186,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-L1NNGC2	¥1,734,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) ﾀﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-L4NNGCH	¥3,586,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-L3NNGCH	¥2,896,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-L2NNGCH	¥2,556,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-L1NNGCH	¥2,104,000 (税別)	¥10,708 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) ﾀﾝｽﾄｰﾙ代行ｻｰﾋﾞｽ付き] ﾓﾃﾞﾙ (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-L4NNGCH	¥3,216,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-L3NNGCH	¥2,526,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-L2NNGCH	¥2,186,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-L1NNGCH	¥1,734,000 (税別)	¥10,708 (税別)
OS なしﾓﾃﾞﾙ	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-L4NNGC0	¥3,136,000 (税別)	¥20,592 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-L3NNGC0	¥2,446,000 (税別)	¥15,992 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-L2NNGC0	¥2,106,000 (税別)	¥13,725 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-L1NNGC0	¥1,654,000 (税別)	¥10,708 (税別)
各モデル共通仕様		標準搭載品					1000BASE-Tx4		

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)

*17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サ-ビス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*22: おまかせ安心モデル(3年)、ロングライフサポートモデル、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サ-ビス(有償)にて対応)


*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*50: 別途ロングライフサ-ビスを購入願います。

*60: インストール代行サ-ビス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [預けて安心ロングライフモデル(7年)] カスタムモデル

①HA8000/RS440AL1 [RAID(2.5型SAS2.0)] 預けて安心ロングライフモデル(7年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (47 ヶ月ライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大5倍速、 読み込み速度 DVD: 最大8倍速/ CD: 最大24倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	GQW441AL-R4NNLC4	¥4,859,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-R3NNLC4	¥4,169,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-R2NNLC4	¥3,829,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-R1NNLC4	¥3,377,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-R4NNLC2	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-R3NNLC2	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-R2NNLC2	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-R1NNLC2	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-R4NNLC2	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-R3NNLC2	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-R2NNLC2	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-R1NNLC2	¥2,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-R4NNLCH	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-R3NNLCH	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-R2NNLCH	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-R1NNLCH	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-R4NNLCH	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-R3NNLCH	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-R2NNLCH	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-R1NNLCH	¥2,497,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-R4NNLCO	¥3,899,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-R3NNLCO	¥3,209,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-R2NNLCO	¥2,869,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-R1NNLCO	¥2,417,000 (税別)

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx4

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] 預けて安心ロングライフモデル (7 年)

／ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	GQW441AL-R4NNGC4	¥4,859,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-R3NNGC4	¥4,169,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-R2NNGC4	¥3,829,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-R1NNGC4	¥3,377,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-R4NNGC2	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-R3NNGC2	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-R2NNGC2	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-R1NNGC2	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-R4NNGC2	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-R3NNGC2	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-R2NNGC2	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-R1NNGC2	¥2,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-R4NNGCH	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-R3NNGCH	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-R2NNGCH	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-R1NNGCH	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-R4NNGCH	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-R3NNGCH	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-R2NNGCH	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-R1NNGCH	¥2,497,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-R4NNGC0	¥3,899,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-R3NNGC0	¥3,209,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-R2NNGC0	¥2,869,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-R1NNGC0	¥2,417,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)


*17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル(7年)] カスタムモデル

① H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2. 5 型 S A S 2. 0)] おまかせ安心ロングライフモデル (7 年) / ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (47 ヶ月ライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II I/F	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 最大 5 倍速、 読み込み速度 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	GQW441AL-E4NNLC4	¥5,245,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-E3NNLC4	¥4,555,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-E2NNLC4	¥4,215,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-E1NNLC4	¥3,763,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-E4NNLC2	¥4,735,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-E3NNLC2	¥4,045,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-E2NNLC2	¥3,705,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-E1NNLC2	¥3,253,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-E4NNLC2	¥4,365,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-E3NNLC2	¥3,675,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-E2NNLC2	¥3,335,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-E1NNLC2	¥2,883,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-E4NNLCH	¥4,735,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-E3NNLCH	¥4,045,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-E2NNLCH	¥3,705,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-E1NNLCH	¥3,253,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-E4NNLCH	¥4,365,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-E3NNLCH	¥3,675,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-E2NNLCH	¥3,335,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-E1NNLCH	¥2,883,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-E4NNLCO	¥4,285,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-E3NNLCO	¥3,595,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-E2NNLCO	¥3,255,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-E1NNLCO	¥2,803,000 (税別)

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx4

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 SAS2.0) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心ロングライフモデル (7 年)

／ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	GQW441AL-E4NNGC4	¥5,245,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-E3NNGC4	¥4,555,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-E2NNGC4	¥4,215,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-E1NNGC4	¥3,763,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-E4NNGC2	¥4,735,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-E3NNGC2	¥4,045,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-E2NNGC2	¥3,705,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-E1NNGC2	¥3,253,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-E4NNGC2	¥4,365,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-E3NNGC2	¥3,675,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-E2NNGC2	¥3,335,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-E1NNGC2	¥2,883,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-E4NNGCH	¥4,735,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-E3NNGCH	¥4,045,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-E2NNGCH	¥3,705,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-E1NNGCH	¥3,253,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-E4NNGCH	¥4,365,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-E3NNGCH	¥3,675,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-E2NNGCH	¥3,335,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-E1NNGCH	¥2,883,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-E4NNGC0	¥4,285,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-E3NNGC0	¥3,595,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-E2NNGC0	¥3,255,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-E1NNGC0	¥2,803,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。

*10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)


*17: 標準のRAID レベルは、RAID 5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービス (SD-41A1-N10G) を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」7.1 OS 情報「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル(6年)] カスタムモデル

①HA8000/RS440AL1 [RAID(2.5型SAS2.0)] おまかせ安心ロングライフモデル(6年) /ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスプレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (47 ヶ月保証) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ 7/16 ATA II I/F	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 最大 5 倍速、 読み込み速度 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	GQW441AL-D4NNLC4	¥4,859,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-D3NNLC4	¥4,169,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-D2NNLC4	¥3,829,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-D1NNLC4	¥3,377,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-D4NNLC2	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-D3NNLC2	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-D2NNLC2	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-D1NNLC2	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-D4NNLC2	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-D3NNLC2	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-D2NNLC2	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-D1NNLC2	¥2,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-D4NNLCH	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-D3NNLCH	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-D2NNLCH	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-D1NNLCH	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-D4NNLCH	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-D3NNLCH	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-D2NNLCH	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-D1NNLCH	¥2,497,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-D4NNLCO	¥3,899,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-D3NNLCO	¥3,209,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-D2NNLCO	¥2,869,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-D1NNLCO	¥2,417,000 (税別)

各モデル共通仕様

標準搭載品

1000BASE-Tx4

*2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。

*3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。


*17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。

*30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7.1 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7.1 システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。

*60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


②H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [R A I D (2.5 型 S A S 2.0) R A I D 追加機能キット用] おまかせ安心ロングライフモデル (6 年)
／ラックタイプ

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク/レイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-RAM	電源ユニット	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) (CAL なし) (4 プロセッサライセンス) バンドルモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9260-8i (LSI SAS2108 ROC) SAS2.0/ シリアル ATA II 1/F RAID 追加 機能キット用 (*10)	選択 (*3) (*17)	DVD-RAM (書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、 読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速/ CD: 最大 24 倍速)	冗長構成 標準搭載電源ユニット + GQ-BP2251EX	GQW441AL-D4NNGC4	¥4,859,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQW441AL-D3NNGC4	¥4,169,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQW441AL-D2NNGC4	¥3,829,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQW441AL-D1NNGC4	¥3,377,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-D4NNGC2	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-D3NNGC2	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-D2NNGC2	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-D1NNGC2	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル (*40)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-D4NNGC2	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-D3NNGC2	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-D2NNGC2	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-D1NNGC2	¥2,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQV441AL-D4NNGCH	¥4,349,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQV441AL-D3NNGCH	¥3,659,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQV441AL-D2NNGCH	¥3,319,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQV441AL-D1NNGCH	¥2,867,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*30) (*60)	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQU441AL-D4NNGCH	¥3,979,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQU441AL-D3NNGCH	¥3,289,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQU441AL-D2NNGCH	¥2,949,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQU441AL-D1NNGCH	¥2,497,000 (税別)
OS なしモデル	Xeon E7-4870 x2CPU (2.40GHz/10x256KB/30MB)						GQA441AL-D4NNGC0	¥3,899,000 (税別)
	Xeon E7-4850 x2CPU (2GHz/10x256KB/24MB)						GQA441AL-D3NNGC0	¥3,209,000 (税別)
	Xeon E7-4830 x2CPU (2.13GHz/8x256KB/24MB)						GQA441AL-D2NNGC0	¥2,869,000 (税別)
	Xeon E7-4807 x2CPU (1.86GHz/6x256KB/18MB)						GQA441AL-D1NNGC0	¥2,417,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx4
----------	-------	--------------

- *2: メモリーボードは、搭載必須製品です。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1,6,10を選択の場合、別途RAID設定サービス(SD-41A1-N10G)を購入願います。
 *30: Windows Server 2008 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 での制限事項」を参照願います。
 *40: Windows Server 2008 R2 環境には、制限事項がありますので「7. システム構成上の注意事項」「7.1 OS 情報」「Windows Server 2008 R2 での制限事項」を参照願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

プロセッサ

プロセッサスロット 1~4

9

選択



プロセッサ
[Xeon E7-4807 (1.86GHz)/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 18MB]
(GQ-ECPX1P8WEEX) [カスタム] ¥130,000 (税別)
(GQ-ECPX1P8WE) ¥130,000 (税別)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E7-4830 (2.13GHz)/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 24MB]
(GQ-ECPX2P1WEEX) [カスタム] ¥291,000 (税別)
(GQ-ECPX2P1WE) ¥291,000 (税別)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E7-4850 (2.6GHz)/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 24MB]
(GQ-ECPX2P4WGEX) [カスタム] ¥412,000 (税別)
(GQ-ECPX2P4WG) ¥412,000 (税別)
・システム装置に2個標準搭載されます。



プロセッサ
[Xeon E7-4870 (2.40GHz)/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 30MB]
(GQ-ECPX2P4WGEX) [カスタム] ¥659,000 (税別)
(GQ-ECPX2P4WG) ¥659,000 (税別)
・システム装置に2個標準搭載されます。

システム装置本体 I/F & スロット

- ① ディスプレイインタフェース
- ② キーボードインタフェース
- ③ マウスインタフェース
- ④ シリアルインタフェース (COM1)
- ⑤ シリアルインタフェース (COM2)
- ⑥ パラレルインタフェース
- ⑦ SCSI インタフェース
- ⑧ ネットワークインタフェース
- ⑨ プロセッサスロット
- ⑩ メモリースロット
- ⑪ 拡張スロット
- ⑫ 拡張ストレージベイ
- ⑬ 電源スロット
- ⑭ シリアルATA インタフェース
- ⑮ FDD インタフェース
- ⑯ USB インタフェース

(凡例) ◇: 同時接続 [搭載] 可
○: 選択接続 [搭載] のみ

ープロセッサ搭載条件表ー

- ・仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、CPUの取り外し(減数)もできません。


<HA8000/RS440 AL1>

【カスタムモデルプロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット			
	1	2	3	4
2 CPU	プロセッサ	—	プロセッサ	—
3 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	—
4 CPU	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ	プロセッサ

※ 網掛け部分のプロセッサは標準搭載されますので、別途購入の必要はありません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL1

メモリー

メモリスロット 1～64

10

メモリーは、搭載必須製品です。
必要なメモリーボードを選択
の上、購入願います。

メモリーライザボード
〔メモリスロット数: 8 スロット x2 枚〕
(オプション形名なし)
・メモリーライザ 1, 5 用
・システム装置に標準搭載されます。

メモリーライザ 1, 5

選択

メモリーボード
〔4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ704GL1) **完売しました。**
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ708GL1) **完売しました。**
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム] ¥80,000 (税別)
(GQ-MJ716GL1) ¥80,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム] ¥160,000 (税別)
(GQ-MJ732GL1) ¥160,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔64GB (16GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ764GL1EX) [カスタム] ¥340,000 (税別)
(GQ-MJ764GL1) ¥340,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーライザボード
〔メモリスロット数: 8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7240EX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-EH7240) ¥30,000 (税別)
・メモリーライザ 2, 6 用

メモリーライザ 2, 6

選択

メモリーボード
〔4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ704GL1) **完売しました。**
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ708GL1) **完売しました。**
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。


メモリーボード
〔16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム] ¥80,000 (税別)
(GQ-MJ716GL1) ¥80,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム] ¥160,000 (税別)
(GQ-MJ732GL1) ¥160,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

メモリーボード
〔64GB (16GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ764GL1EX) [カスタム] ¥340,000 (税別)
(GQ-MJ764GL1) ¥340,000 (税別)
・本ボードはメモリスロットを 4 個使用します。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

メモリーライザボード

〔メモリー・スロット数: 8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7240EX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-EH7240) ¥30,000 (税別)

・メモリーライザ 3.7 用
(CPU3 個搭載時は、メモリーライザ 3.4 用)

メモリーライザ 3.7

選択

メモリーボード

〔4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ704GL1) **完売しました。**

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ708GL1) **完売しました。**

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム] ¥80,000 (税別)
(GQ-MJ716GL1) ¥80,000 (税別)

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム] ¥160,000 (税別)
(GQ-MJ732GL1) ¥160,000 (税別)

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔64GB (16GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ764GL1EX) [カスタム] ¥340,000 (税別)
(GQ-MJ764GL1) ¥340,000 (税別)

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーライザボード

〔メモリー・スロット数: 8 スロット x2 枚〕
(GQ-EH7240EX) [カスタム] ¥30,000 (税別)
(GQ-EH7240) ¥30,000 (税別)

・メモリーライザ 4.8 用

メモリーライザ 4.8

選択

メモリーボード

〔4GB (1GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ704GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ704GL1) **完売しました。**

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔8GB (2GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ708GL1EX) [カスタム] **完売しました。**
(GQ-MJ708GL1) **完売しました。**

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔16GB (4GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ716GL1EX) [カスタム] ¥80,000 (税別)
(GQ-MJ716GL1) ¥80,000 (税別)

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード


〔32GB (8GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ732GL1EX) [カスタム] ¥160,000 (税別)
(GQ-MJ732GL1) ¥160,000 (税別)

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。

メモリーボード

〔64GB (16GBx4) : LV-DDR3 1066 Registered DIMM〕
(GQ-MJ764GL1EX) [カスタム] ¥340,000 (税別)
(GQ-MJ764GL1) ¥340,000 (税別)

・本ボードはメモリースロットを4個使用します。




メモリー搭載条件表

- メモリーボードの搭載位置/順序は下記条件となります。

＜HA8000/RS440 AL1＞

RS440システム装置では、下図のようにDIMMおよびメモライザを搭載します。
メモライザ1、2を「プランチ1」、メモライザ3、4を「プランチ2」、メモライザ5、6を「プランチ3」、メモライザ7、8を「プランチ4」とそれぞれ呼びます。
RS440システム装置は、Lockstep Channel Modeを標準でサポートします。



【実装条件①】

- メモリーライザには、最大8枚までのDIMMを搭載可能です。

【実装条件②】

- メモリーボードの搭載は同一のDIMMを4枚単位で増設します。(メモライザにDIMMを2枚ずつ搭載)

【実装条件③】

- メモリーライザの搭載は、2枚単位で増設します。

【実装条件④】

- CPUの搭載数により、メモライザの最大搭載数が変わります。
搭載CPUが2個の場合は、最大メモライザ搭載数は、4枚(プランチ1とプランチ3)
搭載CPUが3個の場合は、最大メモライザ搭載数は、6枚(プランチ1とプランチ2とプランチ3)
搭載CPUが4個の場合は、最大メモライザ搭載数は、8枚(全てのメモライザが搭載可能)

【実装条件⑤】

- 各プランチ内の2枚のメモライザは、同一のパターンでDIMMを搭載します。

メモリーライザ DIMMスロット名	1(標準搭載)/3/5(標準搭載)/7								2/4/6/8							
	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D
メモリーボード 4枚時	/	—	—	—	—	—	—	/	/	—	—	—	—	—	—	/
メモリーボード 8枚時	/	—	2	—	—	2	—	/	/	—	2	—	—	2	—	/
メモリーボード 12枚時	/	3	2	—	—	2	3	/	/	3	2	—	—	2	3	/
メモリーボード 16枚時	/	3	2	4	4	2	3	/	/	3	2	4	4	2	3	/

斜体フォントの数字：該当スロットにDIMM搭載可。容量の異なるDIMMの混載は数字の小さいスロットから順に容量の大きいDIMMを搭載します。

【実装条件⑥】

- CPUの搭載数におけるメモライザのサポート搭載パターンは下記となります。

(1) CPU2個搭載時のメモライザ構成

構成A	CPU1		CPU2 未搭載		CPU3		CPU4 未搭載		メモリーライザ可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	未搭載	未搭載	未搭載	メモライザ 5 (標準搭載)	未搭載	未搭載	未搭載	
									不可

構成B	CPU1		CPU2 未搭載		CPU3		CPU4 未搭載		メモリーライザ可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	メモライザ 2	未搭載	未搭載	メモライザ 5 (標準搭載)	メモライザ 6	未搭載	未搭載	
									可


(2) CPU3個搭載時のメモライザ構成

構成C	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4 未搭載		メモリーライザ可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	メモライザ 2	メモライザ 3	メモライザ 4	メモライザ 5 (標準搭載)	メモライザ 6	未搭載	未搭載	
									可

(3) CPU4個搭載時のメモライザ構成

構成D	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4		メモリーライザ可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	未搭載	メモライザ 3	未搭載	メモライザ 5 (標準搭載)	未搭載	メモライザ 7	未搭載	
									不可

構成E	CPU1		CPU2		CPU3		CPU4		メモリーライザ可否
	メモライザ 1 (標準搭載)	メモライザ 2	メモライザ 3	メモライザ 4	メモライザ 5 (標準搭載)	メモライザ 6	メモライザ 7	メモライザ 8	
									可



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・メモリーライザ4枚搭載時（構成D）

プランチ No.	プランチ 1																プランチ 2																
メモライザ [※] No.	メモライザ [※] 1 (標準搭載)								メモライザ [※] 2								メモライザ [※] 3								メモライザ [※] 4								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード [※] 8 枚時	1							1	未搭載								1								1	未搭載							
メモリーボード [※] 12 枚時	1		3				3	1									1		3				3	1									
メモリーボード [※] 16 枚時	1		3				3	1									1		3				3	1									
メモリーボード [※] 20 枚時	1	5	3				3	5									1	5	3				3	5	1								
メモリーボード [※] 24 枚時	1	5	3				3	5									1	5	3				3	5	1								
メモリーボード [※] 28 枚時	1	5	3	7	7	3	5	1									1	5	3	7	7	3	5	1	1								
メモリーボード [※] 32 枚時	1	5	3	7	7	3	5	1									1	5	3	7	7	3	5	1									

プランチ No.	プランチ 3																プランチ 4																
メモライザ [※] No.	メモライザ [※] 5 (標準搭載)								メモライザ [※] 6								メモライザ [※] 7								メモライザ [※] 8								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード [※] 8 枚時	2							2	未搭載								2								2	未搭載							
メモリーボード [※] 12 枚時	2							2									2							2									
メモリーボード [※] 16 枚時	2		4				4	2									2		4				4	2									
メモリーボード [※] 20 枚時	2		4				4	2									2		4				4	2									
メモリーボード [※] 24 枚時	2	6	4				4	6									2	2	6	4			4	6	2								
メモリーボード [※] 28 枚時	2	6	4				4	6									2	2	6	4			4	6	2								
メモリーボード [※] 32 枚時	2	6	4	8	8	4	6	2									2	6	4	8	8	4	6	2									

・メモリーライザ8枚搭載時（構成E）


プランチ No.	プランチ 1																プランチ 2																
メモライザ* No.	メモライザ* 1 (標準搭載)								メモライザ* 2								メモライザ* 3								メモライザ* 4								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード* 16 枚時	1							1	1							1	2							2	2							2	
メモリーボード* 20 枚時	1		5				5	1	1		5				5	1	2							2	2							2	
メモリーボード* 24 枚時	1		5				5	1	1		5				5	1	2		6			6		2	2		6			6		2	
メモリーボード* 28 枚時	1		5				5	1	1		5				5	1	2		6			6		2	2		6			6		2	
メモリーボード* 32 枚時	1		5				5	1	1		5				5	1	2		6			6		2	2		6			6		2	
メモリーボード* 36 枚時	1	9	5				5	9	1	1	9	5			5	9	1	2		6			6		2	2		6			6		2
メモリーボード* 40 枚時	1	9	5				5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 44 枚時	1	9	5				5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 48 枚時	1	9	5				5	9	1	1	9	5			5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 52 枚時	1	9	5	13	13		5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6			6	10	2	2	10	6			6	10	2
メモリーボード* 56 枚時	1	9	5	13	13		5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14	6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2
メモリーボード* 60 枚時	1	9	5	13	13		5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14	6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2
メモリーボード* 64 枚時	1	9	5	13	13		5	9	1	1	9	5	13	13	5	9	1	2	10	6	14	14	6	10	2	2	10	6	14	14	6	10	2

プランチ No.	プランチ 3																プランチ 4																
メモライザ* No.	メモライザ* 5 (標準搭載)								メモライザ* 6								メモライザ* 7								メモライザ* 8								
DIMM スロット No.	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	1B	2B	1A	2A	2C	1C	2D	1D	
メモリーボード* 16 枚時	3							3	3							3	4							4	4							4	
メモリーボード* 20 枚時	3							3	3							3	4							4	4							4	
メモリーボード* 24 枚時	3							3	3							3	4							4	4							4	
メモリーボード* 28 枚時	3		7				7	3	3		7				7	3	4							4	4							4	
メモリーボード* 32 枚時	3		7				7	3	3		7				7	3	4		8			8		4	4		8			8		4	
メモリーボード* 36 枚時	3		7				7	3	3		7				7	3	4		8			8		4	4		8			8		4	
メモリーボード* 40 枚時	3		7				7	3	3		7				7	3	4		8			8		4	4		8			8		4	
メモリーボード* 44 枚時	3	11	7				7	11	3	3	11	7			7	11	3	4		8			8		4	4		8			8		4
メモリーボード* 48 枚時	3	11	7				7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 52 枚時	3	11	7				7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 56 枚時	3	11	7				7	11	3	3	11	7			7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 60 枚時	3	11	7	15	15		7	11	3	3	11	7	15	15	7	11	3	4	12	8			8	12	4	4	12	8			8	12	4
メモリーボード* 64 枚時	3	11	7	15	15		7	11	3	3	11	7	15	15	7	11	3	4	12	8	16	16	8	12	4	4	12	8	16	16	8	12	4

【実装条件⑦】

・下記OS環境時には、メモリーボード最大容量搭載制限が発生します。

(1) Windows Server



①オンラインスベアメモリー機能使用時

オンラインスベアメモリー機能は、修復可能なメモリー障害(Correctable error)多発時に、予備のメモリーにオンラインで切り替えが可能な機能です。オンラインスベアメモリー機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、DIMMSペアリングとRANKスベアリングによって、容量減少値が変わります。また、メモリーミラーリング機能と同時に使用する事はできません。オンラインスベアメモリー機能を使用するためには、下記の搭載ルールを満たす必要があります。


【搭載ルール】

- ・メモリー実装条件①～⑤を満たすこと。
- ・異なる容量のメモリーボード混在搭載時は非サポートとなります。
- ・DIMMSペアリング時、1メモリーあたり、DIMMを4枚以上搭載した場合よりサポートとなります。
- ・RANKスベアリング時、1メモリーあたり、2RANKメモリーを2枚以上搭載した場合よりサポートとなります。


②メモリーミラーリング機能使用時

メモリーミラーリング機能は、メモリーを二重化することにより、障害発生時(複数ビットエラー時)もシステムダウンせずに運用を続けることが可能な機能です。

右図のようにブランチ内のメモリー間で、メモリーミラーリングを構成します。メモリーミラーリング機能使用時システムで利用可能な実メモリー容量は、搭載メモリー容量の1/2となります。また、オンラインスベアメモリー機能と同時に使用する事はできません。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL1

各種インタフェース/電源ユニット

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



－電源ユニット搭載条件表－

＜HA8000/RS440 AL1＞

〔おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル〕

品名	形名	電源スロット			
		1	2	3	4
電源ユニット(冗長用電源)	GQ-BP2251	●	●	○	○

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可

・電源ケーブルは、AC100V用が2本標準添付されます。

〔ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル/おまかせ安心ロングライフモデル〕

品名	形名	電源スロット			
		1	2	3	4
電源ユニット(冗長用電源)	GQ-BP2251	●	●	●	○

(凡例) ●: 標準搭載
○: 搭載可
×: 搭載不可


・電源ケーブルは、AC100V用が3本標準添付されます。

13 電源スロット 1～4
電源ケーブル (AC100V用)
[AC100V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2251) ¥2,000 (税別)
・冗長用電源ユニット搭載時に必要です。

13 電源スロット 1～4
電源ケーブル (AC200V用)
[AC200V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)
・AC200V 電源供給時及び冗長用電源ユニット
搭載時に必要です。

14 シリアル ATA インタフェース → 内部シリアル ATA ケーブル → 内蔵デバイス(c)
(オプション形名なし)
・システム装置に標準添付されます。





<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>


RS440 AL1

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。





＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

 SASボード
[PCI Express, 6Gbps1ライン, 内部4port]

SASケーブル

SASボードセット
(GQ-SCE7211A10NEX) [カスタム] ¥31,000 (税別)
(GQ-SCE7211A10N) ¥31,000 (税別)

・本セット形名にて購入願います。

内蔵デバイス (d)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

 SASボード
[PCI Express, 6Gbps1ライン, 内部4port]

SASケーブル

SASボードセット
(GQ-SCE7211A11NEX) [カスタム] ¥31,000 (税別)
(GQ-SCE7211A11N) ¥31,000 (税別)

・本セット形名にて購入願います。

内蔵デバイス (e)

※ システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。

 SASボード
[PCI Express, 24Gbps (6Gbps4ライン), 外部2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
(GQ-CE7205) ¥26,000 (税別)

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立アイスクレイシステムとの混在接続はできません。

同時

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ

2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャへ

2.5 外付け装置
(6) LTOオートローダーへ

2.5 外付け装置
(7) LTOライブラリ装置へ

選択

2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ

2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャへ

2.5 外付け装置
(6) LTOオートローダーへ

2.5 外付け装置
(7) LTOライブラリ装置へ

 Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7811) ¥138,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立アイスクレイシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立アイスクレイシステムの混在接続をサポートします。
(※ポート: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821, ディスクレイシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立アイスクレイシステムへ

2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャへ

2.5 外付け装置
(7) LTOライブラリ装置へ

2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置へ

 Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7821) ¥218,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650, BR1600 及び日立アイスクレイシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650, BR1600 と日立アイスクレイシステムの混在接続をサポートします。
(※ポート: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821, ディスクレイシステム: BR1650E/BR1650S/BR1600E/BR1600S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010)

選択

同時

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ

2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650/BR1600 へ

同時

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立アイスクレイシステムへ

同時

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立アイスクレイシステムへ

同時

2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャへ

同時

2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャへ

同時

2.5 外付け装置
(7) LTOライブラリ装置へ

同時

2.5 外付け装置
(7) LTOライブラリ装置へ


同時

2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置へ

同時

2.5 外付け装置
(8) 大型テープライブラリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



RS440 AL1

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



F C o E ボード
・ [PCI Express, 10Gbps, 2port]
(GQ-CF7021EX) [カスタム] ¥482,000 (税別)
(GQ-CF7021) ¥482,000 (税別)

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650, BR1600 及び
日立ディスプレイシステムの混在接続はできません。

同時

2.5 外付け装置 *1
(3) 日立ディスプレイシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立ディスプレイシステムへ

専用スロット

11



RMMボード
・ [100BASE-TX]
(GQ-CW7440EX) [カスタム] ¥65,000 (税別)
(GQ-CW7440) ¥65,000 (税別)


UTP 対応 10/100/1000 Mbps
(100BASE-TX)
([2.4 スwitching HUB] 参照)

→ 2.4 スwitching HUBへ

●RMMボードについて

- ・ RMMボードは、システム装置に搭載してシステムコンソール端末とLAN接続し、リモートアクセスすることにより、システム装置に搭載されているBMCの稼働状況監視や電源制御の状態を確認することができます。(Webコンソール機能)
- また、リモートからシステム装置の画面を表示させ、キーボード・マウス機能を使用したり、バーチャルフロッピーディスク・バーチャルCD/DVDといったリモートデバイス機能を使用することができます。(リモートコンソール機能)
- これにより、リモートからシステム装置のBIOSやOSの操作を行ったり、バーチャルCD/DVDからユーティリティなどをインストールすることができます。
- ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置(ディスプレイ/キーボードユニット含む)の接続が必要です。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



－拡張ボード搭載条件表－

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。


＜H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	ホット プラグ サポ ポート ※2	拡張スロット PCI										
					PCI Express 2.0					PCI Express					
					8レーン		4レーン		16レーン	8レーン		4レーン		4レーン	
					スタンダード [ハーフサイズ]										
					1	2	3 ※1	4 ※1	5 ※1	6	7	8 ※1	9 ※1	10 ※1	
LANボード (1000BASE-T)	GQ-CN7572EX GQ-CN7572	[4]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×	×
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7582EX GQ-CN7582	[3]	3	○	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×	×
LANボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN75A2EX GQ-CN75A2	[2]	2	×	×	×	×	×	×	①	②	×	×	×	×
LANボード (10GBASE-SR, 2port) ※5	GQ-CN7652EX GQ-CN7652	[1]	2	×	①	②	×	×	×	×	×	×	×	×	×
LANボード (1000BASE-T, iSCSI I/F 専用) ※4	GQ-CN7574EX GQ-CN7574	[5]	3	×	①	②	×	×	×	③	×	×	×	×	×
iSCSIボード (10Gbps, 2port) ※6 ※8	GQ-CF7041EX GQ-CF7041	[10]	2	×	④	③	×	×	×	②	①	×	×	×	×
SASボードセット (6Gbps1ライン, 内部 2port) ※3	GQ-SCE7211A10NEX GQ-SCE7211A10N	[7]	1 (※1)	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×	×
SASボードセット (6Gbps1ライン, 内部 2port) ※3	GQ-SCE7211A11NEX GQ-SCE7211A11N	[7]		×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×	×
SASボード (24Gbps [6Gbps4ライン], 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[6]	3	×	×	③	×	×	×	②	①	×	×	×	×
Fibre Channelボード (8Gbps) ※6 ※7	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[9]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×	×
Fibre Channelボード (8Gbps, 2port) ※6 ※7	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[8]	4	×	×	×	①	②	×	④	③	×	×	×	×
FCoEボード (10Gbps, 2port) ※7 ※9	GQ-CF7021EX GQ-CF7021	[11]	2	×	④	③	×	×	×	②	①	×	×	×	×

(凡例) ●:標準搭載
①:搭載可 (搭載優先順位)
×:搭載不可

※1:PCI スロット 3, 4, 5, 8, 9, 10 は、ホットプラグ 非対応です。
※2:Windows Server 2003 R2 環境でのみ PCI ホットプラグ 対応です。
※3:サーバ装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
※4:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 環境のみサポートします。
※5:Windows Server 2003 x64 Editions/Windows Server 2003 環境では、非対応となります。
※6:Fibre Channel 対応 [GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821] と iSCSI 対応 [GQ-CF7041EX/GQ-CF7041] の混在搭載は、非対応となります。
※7:Fibre Channel 対応 [GQ-CC7811EX/GQ-CC7811/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821] と FCoE 対応 [GQ-CF7021EX/GQ-CF7021] の混在搭載は、非対応となります。
※8:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Red Hat Enterprise Linux Server 6.2 環境のみサポートします。
※9:Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Red Hat Enterprise Linux Server 6.2/VMware vSphere ESXi 5.0 環境のみサポートします。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL1

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

また、バックアップデバイスに必要なソフトについては〔7. システム構成上の注意事項〕をご参照下さい。

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(a) 12

拡張ストレージベイ 2.5 型 1~8

内蔵ハードディスクは、搭載必須製品です。
必要な内蔵ハードディスクを選択の上、
購入願います。

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク増設時には、必ず保守サービス
会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・同一装置内へ 10000r/min 内蔵ハードディスクと
15000r/min 内蔵ハードディスクの混在搭載は出来
ません。

同時

選択

選択



内蔵ハードディスク

〔146GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146SMLX/RX) [カスタム] ¥37,000 (税別)
(GQ-UH7146SML) ¥37,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク

〔300GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300SMLX/RX) [カスタム] ¥39,000 (税別)
(GQ-UH7300SML) ¥39,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク

〔450GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7450SMLX/RX) [カスタム] ¥54,000 (税別)
(GQ-UH7450SML) ¥54,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク

〔600GB, SAS2.0 (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7600SMLX/RX) [カスタム] ¥69,000 (税別)
(GQ-UH7600SML) ¥69,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。

選択



内蔵ハードディスク

〔146GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146TMLX/RX) [カスタム] ¥46,000 (税別)
(GQ-UH7146TML) ¥46,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。



内蔵ハードディスク

〔300GB, SAS2.0 (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300TMLX/RX) [カスタム] ¥79,000 (税別)
(GQ-UH7300TML) ¥79,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。

選択



内蔵 SSD

〔80GB, SATA II, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH70808GEX/CEX/RX) [カスタム] ¥142,000 (税別)
(GQ-UH70808G) ¥142,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用対応品です。
CacheCade 論理ドライブ設定可能数は、ディスクコントローラ毎に 1 つです。CacheCade
論理ドライブサイズは、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ドライブサイズは
非対応です。)又、SATA と SAS 混在での CacheCade 論理ドライブ構築は非対応です。
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。
・ RAID 追加機能非対応用キットの場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能
(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択時、対応する RAID 追加機能
オプションの購入が必要です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)



内蔵 SSD

〔200GB, SAS2.0, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7200CMLX/CEX/RX) [カスタム] ¥358,000 (税別)
(GQ-UH7200CML) ¥358,000 (税別)
・ GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用対応品です。
CacheCade 論理ドライブ設定可能数は、ディスクコントローラ毎に 1 つです。CacheCade
論理ドライブサイズは、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ドライブサイズは
非対応です。)又、SATA と SAS 混在での CacheCade 論理ドライブ構築は非対応です。
・ GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用対応品です。
・ RAID 追加機能非対応用キットの場合、内蔵 SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能
(MegaRAID FastPath/MegaRAID CacheCade) を選択時、対応する RAID 追加機能
オプションの購入が必要です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

(c) 12

拡張ストレージベイ 5 型 (薄型)


＜ご注意＞

・内蔵 DVD-RAM のメディア書込みサポート OS は
下記のみとなります。(その他の OS は非対応)
(1) Windows 2008 R2 (各オプション) の OS 標準の書込み機能
(2) Windows 2008 (各オプション) の OS 標準の書込み機能



内蔵 DVD-RAM

〔書込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読み込み速度 DVD: 最大 8 倍速 / CD: 最大 24 倍速〕
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



＜外付けオプション編＞

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

＜ラックキャビネット編＞

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

RS440 AL1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ/デ-カートリッジ [DAT160]] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ デイ/デ-カートリッジ [DAT160]] x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3CEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1CEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFCEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDCEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム]	販売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2CEX) [カスタム]	¥368,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2CEX) [カスタム]	販売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0CEX) [カスタム]	¥246,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0CEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス	
		内蔵 DAT ([DAT160 (非圧縮: 80GB)] ・ 7インチ (9.5mm) 5.25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT ([DAT160 (非圧縮: 80GB)]) (*1) ・ 7インチ (9.5mm) 5.25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3BEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1BEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFBEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDBEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム]	販売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2BEX) [カスタム]	¥345,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2BEX) [カスタム]	販売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYABEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0BEX) [カスタム]	¥223,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0BEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 DAT (DAT160) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス		バックアップデバイス		
		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイ/ナイトカートリッジ (DAT160)) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) (*1) ・ デイ/ナイトカートリッジ (DAT160)) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY3AEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニクス]	(DVD1 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY1AEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	(DVD1 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYFAEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	(DVD1 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
	CA ARCserve Backup r16 for Windows	(DVD1 枚)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0AEX) [カスタム]	販売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY2AEX) [カスタム]	¥322,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
	JPI/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	(DVD) (CD)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVYAAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVYAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし			内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AVY0AEX) [カスタム]	¥200,000 (税別)	内蔵 DAT セット (GQ-SUD716OVY0AEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特約サービス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 D A T (D A T 1 6 0)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/

ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)/

おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア	
 内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮:80GB)] ・ 7インチ (デューク-リッジ) [DAT160] x10 巻付き		 内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1) ・ 7インチ (デューク-リッジ) [DAT160] x10 巻付き	
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWY3NEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWY3NEX) [カスタム]
		販売しました。	販売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWY2NEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWY2NEX) [カスタム]
		販売しました。	販売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWY1NEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWY1NEX) [カスタム]
		販売しました。	販売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWYFNEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWYFNEX) [カスタム]
		販売しました。	販売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWYDNEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWYDNEX) [カスタム]
		販売しました。	販売しました。
 (DVD) 様	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWYONEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWYONEX) [カスタム]
		販売しました。	販売しました。
 (DVD) 様	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWZANEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWZANEX) [カスタム]
		¥276,000 (税別)	販売しました。
 (DVD) 様	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWWANEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWWANEX) [カスタム]
		販売しました。	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 D A T セット (GQ-SUD716AWOONEX) [カスタム]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716QWOONEX) [カスタム]
		¥154,000 (税別)	販売しました。
		¥154,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 9.1 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮:80GB)]	内蔵 D A T [DAT160 (非圧縮:80GB)] (*1)	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0Y3NEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160Y3NEX) [カスタム]	完了しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0Y2NEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160Y2NEX) [カスタム]	完了しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーザー]	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0Y1NEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160Y1NEX) [カスタム]	完了しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0YFNEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160YFNEX) [カスタム]	完了しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0YDNEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160YDNEX) [カスタム]	完了しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0YONEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD7160YONEX) [カスタム]	完了しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0ZANEX) [カスタム]	¥230,000 (税別)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD71600ZANEX) [カスタム]	完了しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0WANEX) [カスタム]	完了しました。	内蔵 D A T セット (GQ-SUD71600WANEX) [カスタム]	完了しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 D A T セット (GQ-SUD716A0OONEX) [カスタム]	¥108,000 (税別) ¥108,000 (税別)	内蔵 D A T セット (GQ-SUD71600OONEX) [カスタム] 内蔵 D A T セット (GQ-SUD71600OON) [カスタム]	完了しました。 完了しました。


* CA ARCserve Backup r16 for Windows のバックアップデバイスは、ARCserve 9.1 (1 年分) が付属します。
*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 D A T (D A T 1 6 0) 用	DAT160 デューク-リッジ Maxell: DAT160	GQ-AY7DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵 D A T (D A T 1 6 0) 用	DAT160 WORM デューク-リッジ Maxell: DAT160W	GQ-AY7DAT14 ¥77,500 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5 巻パック
内蔵 D A T (D A T 1 6 0) 用	DAT160 クリーニング用テープ Maxell: DAT/CL2	GQ-AY7DATCL2 ¥20,000 (税別)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)・ ・7インチ(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500])x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト) (※1) ・7インチ(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500])x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」)付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDCEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0CEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWACEX) [カスタム]	¥1,162,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWACEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWACEX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00CEX) [カスタム]	¥1,040,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00CEX) [カスタム]	販売しました。

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 5年-トランゼクス(1年分)が付属します。

※1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア			
内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)・ ・7インチ(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500])x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト) (※1) ・7インチ(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500])x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き			
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユーティクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY3BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユーティクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユーティクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY1BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYFBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVYDBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVY0BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AVWABEX) [カスタム]	¥1,102,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OVWABEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV0BEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AV00BEX) [カスタム]	¥980,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OV00BEX) [カスタム]	販売しました。

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 4年-トランゼクス(1年分)が付属します。

※1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)・ ・7インチ(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き		内蔵LTO (LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト) (※1) ・7インチ(LTO Ultrium カードリッジ [LT0U5/1500])x20 巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」)付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY3AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY1AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYFAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVY0AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVZAEX) [カスタム]	¥1,042,000(税別)	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVZAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD) (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵LTOセット (GQ-SUU715AVNIAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OVNIAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵LTOセット (GQ-SUU715AV00AEX) [カスタム]	¥920,000(税別)	内蔵LTOセット (GQ-SUU715OV00AEX) [カスタム]	販売しました。

・CA ARCserve Backup r16 for Windowsバンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 3年-トランゼクス(1年分)が付属します。

※1:改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS440 AL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium5 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/

ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)/

おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) ・タイプ 47 (LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500))x10 巻付き		内蔵 LTO (LTO (非圧縮: 1.5TB, ハーフハイト)) (*1) ・タイプ 47 (LTO Ultrium カートリッジ (LT0U5/1500))x10 巻付き	
バックアップソフトウェア		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWY3NEX) [カスタム]		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWY3NEX) [カスタム]	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	完売しました。		完売しました。	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	完売しました。		完売しました。	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5ライセンス]	完売しました。		完売しました。	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	完売しました。		完売しました。	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	完売しました。		完売しました。	
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	完売しました。		完売しました。	
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	¥922,000 (税別)		完売しました。	
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	完売しました。		完売しました。	
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AWOON) ¥800,000 (税別) ¥800,000 (税別)		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWOON) ¥800,000 (税別) ¥800,000 (税別)	

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB、ハーフハイト))	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:1.5TB、ハーフハイト))(*1)	
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOW3NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OW3NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOW2NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OW2NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOW1NEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OW1NEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOWFNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWFNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOWDNEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWDNEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD1枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOWONEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWONEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOW2ANEX) [カスタム]	¥802,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OW2ANEX) [カスタム]	完売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOWANEX) [カスタム]	完売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OWANEX) [カスタム]	完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOW0NEX) [カスタム] 内蔵 LTO セット (GQ-SUU715AOW0NEX) [カスタム]	¥680,000 (税別) ¥680,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OW0NEX) [カスタム] 内蔵 LTO セット (GQ-SUU715OW0NEX) [カスタム]	完売しました。 完売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO 5) 用	LTO カートリッジ maxell: LT0U5/1500 GQ-AY7ULT19 ¥60,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニング カートリッジ maxell: LT0U1/UGL GQ-AY7ULT11 ¥35,000 (税別)



<外付けオプション編>

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL1

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(e) 12

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

選択

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQJ3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQJ3/400]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3CEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2CEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1CEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFCEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDCEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYACEX) [カスタム]	¥892,000 (税別)	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0CEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00CEX) [カスタム]	¥770,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCServe Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCServe 標準バージョン(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQJ3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQJ3/400]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3BEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2BEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1BEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFBEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDBEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYABEX) [カスタム]	¥827,000 (税別)	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0BEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00BEX) [カスタム]	¥705,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCServe Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCServe 標準バージョン(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3 年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQJ3/400]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	内蔵 LTO (LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・メディア (LTO Ultrium カートリッジ [LTQJ3/400]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY3AEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY2AEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows[5 ユニクス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY1AEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYFAEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYDAEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VYAAEX) [カスタム]	¥762,000 (税別)	販売しました。
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420VY0AEX) [カスタム]	販売しました。	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU7420V00AEX) [カスタム]	¥640,000 (税別)	販売しました。

* CA ARCServe Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCServe 標準バージョン(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium3 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/

ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)/

おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)用]

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵 LTO (LT0 (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) ・タイプ7 (LTO Ultrium カードリッジ (LT0U3/400)) x10 巻付き	内蔵 LTO (LT0 (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1) ・タイプ7 (LTO Ultrium カードリッジ (LT0U3/400)) x10 巻付き
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWY3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWY3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWY2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWY2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWY1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWY1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWYFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWYFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWYDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWYDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWYONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWYONEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD)(CD)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWZANEX) [カスタム] ¥632,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWZANEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWOONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWOONEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GG-SUU742AWOON) [カスタム] ¥510,000 (税別) (GG-SUU742OWOON) [カスタム] ¥510,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GG-SUU742OWOON) [カスタム] 完売しました。 (GG-SUU742OWOON) [カスタム] 完売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア		バックアップデバイス	
		内蔵 LTO (LT0 (非圧縮:400GB, ハーフハイト))	内蔵 LTO (LT0 (非圧縮:400GB, ハーフハイト)) (*1)
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0Y3NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0Y3NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス] (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0Y2NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0Y2NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0Y1NEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0Y1NEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0YFNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0YFNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0YDNEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0YDNEX) [カスタム] 完売しました。
CA ARCserve Backup r16 for Windows (DVD1枚)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0YONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0YONEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option (DVD)(CD)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0ZANEX) [カスタム] ¥502,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0ZANEX) [カスタム] 完売しました。
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option (DVD)(CD)		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0OONEX) [カスタム] 完売しました。	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0OONEX) [カスタム] 完売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GG-SUU742A0OON) [カスタム] ¥380,000 (税別) (GG-SUU742O0OON) [カスタム] ¥380,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GG-SUU742O0OON) [カスタム] 完売しました。 (GG-SUU742O0OON) [カスタム] 完売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイスセットは、ARCserve 特許ライセンス(1年分)が付属します。


*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO (LT03) 用	LTO カードリッジ maxell: LT0U3/400	GG-AY7ULT15 ¥65,000 (税別)
内蔵 LTO (LT03) 用	LTO WORM カードリッジ maxell: LT0U3/400W	GG-AY7ULT16 ¥70,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア		5巻パック
内蔵 LTO 用	LTO 列-エンカードリッジ maxell: LT0U1/UCL	GG-AY7ULTCL1 ¥35,000 (税別)



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

RS440 AL1

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(5年)用]

バックアップデバイス		バックアップソフトウェア		
内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・ 77 (7 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・ 77 (7 LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/お届け安心サービス) 付き		
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3CEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2CEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1CEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFCEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDCEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDCEX) [カスタム]	販売しました。
 CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0CEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0CEX) [カスタム]	販売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVZACEX) [カスタム]	¥1,082,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVZACEX) [カスタム]	販売しました。
 JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVWACEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVWACEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AV00CEX) [カスタム]	¥960,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00CEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(4年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・ 77 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・ 77 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDBEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDBEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD1 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0BEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0BEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVZABEX) [カスタム]	¥1,002,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVZABEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYABEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYABEX) [カスタム]	販売しました。
	バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AV00BEX) [カスタム]	¥880,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00BEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


内蔵 LTO (Ultrium4 ハーフハイト) [おまかせ安心モデル(3年)用]

バックアップデバイス		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) ・ 77 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き		内蔵 LTO (LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)) (*1) ・ 77 (LTO Ultrium カートリッジ [LT0U4/800]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」) 付き	
バックアップソフトウェア					
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY3AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY3AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY2AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY2AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Client Agent for Windows [5 ユニタス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY1AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY1AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYFAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYFAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYDAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYDAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD 枚)	CA ARCserve Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVY0AEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVY0AEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVZAEX) [カスタム]	¥922,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVZAEX) [カスタム]	販売しました。
 (DVD)  (CD)	JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AVYAAEX) [カスタム]	販売しました。	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OVYAAEX) [カスタム]	販売しました。
バックアップソフトウェアなし		内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AV00AEX) [カスタム]	¥800,000 (税別)	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781OV00AEX) [カスタム]	販売しました。

* CA ARCserve Backup r16 for Windows バンドルのバックアップデバイセットは、ARCserve 特許ライセンス(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS440 AL1

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト)

[おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/
ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)/
おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)用]

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト)	内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト) (*1)
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]	内蔵 LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) ・ 7x24 (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU4/800]) x10 巻付き	内蔵 LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (*1) ・ 7x24 (LTO Ultrium カードリッジ [LTQU4/800]) x10 巻付き
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]

* CA ARCServe Backup r16 for Windows バックアップソフトウェアのインストールは、ARCServe 標準インストール(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。

バックアップソフトウェア	バックアップデバイス	内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト)	内蔵 LTO (Ultrium 4 ハーフハイト) (*1)
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]	内蔵 LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト)	内蔵 LTO (非圧縮: 800GB, ハーフハイト) (*1)
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows [5ライセンス]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY3NEX) [カスタム]
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY1NEX) [カスタム]
CA ARCServe Backup r16 for Windows + Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYFNEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWY2NEX) [カスタム]
CA ARCServe Backup r16 for Windows	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]
JP1/VERITAS Backup Exec 2010 + Advanced Open File Option + Intelligent Disaster Recovery Option	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]
バックアップソフトウェアなし	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]	内蔵 LTO セット (GQ-SUU781AWYONEX) [カスタム]

* CA ARCServe Backup r16 for Windows バックアップソフトウェアのインストールは、ARCServe 標準インストール(1 年分)が付属します。

*1: 改正 RoHS 指令で規定される特定有害物質の使用制限に非対応となります。


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO カードリッジ maxell: LTQU4/800 GQ-A77UL117 ¥80,000 (税別)
内蔵 LTO (LTO 4) 用	LTO WORM カードリッジ maxell: LTQU4/800W GQ-A77UL118 ¥90,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻バック
内蔵 LTO 用	LTO クリーニングカードリッジ maxell: LTQU1/UGL GQ-A77UL111 ¥35,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



<外付けオプション編>へ

・ディスプレイ装置、・スイッチングHUB、・外付け装置、
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

<ラックキャビネット編>へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置については、下表のとおりです。

<H A 8 0 0 0 / R S 4 4 0 A L 1 [RAID (2.5 型 SAS2.0)] モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1) (*4)								5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (146GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146SMLEX GQ-UH7146SMLRX GQ-UH7146SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7300SMLEX GQ-UH7300SMLRX GQ-UH7300SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (450GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7450SMLEX GQ-UH7450SMLRX GQ-UH7450SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7600SMLEX GQ-UH7600SMLRX GQ-UH7600SML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146TMLX GQ-UH7146TMLRX GQ-UH7146TML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (*3)	GQ-UH7300TMLX GQ-UH7300TMLRX GQ-UH7300TML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (80GB, SATA II, 2.5 型)	GQ-UH70808GEX GQ-UH70808GCEX GQ-UH70808GRX GQ-UH70808G	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (200GB, SAS2.0, 2.5 型)	GQ-UH7200CMLEX GQ-UH7200CMCEX GQ-UH7200CMLRX GQ-UH7200CML	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-RAM	オプション形名なし	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
内蔵DATセット (DAT160) (*2)	GQ-SUD716xxxxxEX GQ-SUD716xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フット) (*2) (*5)	GQ-SUU742xxxxxEX GQ-SUU742xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フット) (*2) (*5)	GQ-SUU781xxxxxEX GQ-SUU781xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フット) (*2)	GQ-SUU715xxxxxEX GQ-SUU715xxxxx	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可


*1:一つのドライブベイは、異なる容量のHDDにて構築できません。(ドライブベイ1ユニットでのHDD容量混載は可[但し、ソフトウェア設定に注意が必要です。])

*2:別途SASカードが必要。

*3:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB) を超えないようLU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。

*4:回転数の異なるHDDの混在搭載はできません。

*5:内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フット) [GQ-SUU742xxxxxEX/GQ-SUU742xxxxx] 及び内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フット) [GQ-SUU781xxxxxEX/GQ-SUU781xxxxx] を搭載した場合、
ドライブ装置のフロントパネルよりも約7mmほど前方にはみ出した状態で取り付けられます。



RAID追加機能オプション

●RAID追加機能オプション仕様

- ・MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵 HDD の一部をスナップショットとして使用する機能)
- ・MegaRAID FastPath : FastPath 機能 (内蔵 SSD での RAID 構築時におけるリード性能を向上)
- ・MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵 HDD の RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)

●品名・形名・価格

- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥42,000 (税別)
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID FastPath) GQS-VSS7B3J0EX ¥37,000 (税別)
- ・RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥30,500 (税別)

●RAID追加機能オプションの販売方法

- ・RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。