

1. ハードウェア構成図 システム装置および内蔵オプション編

1. 1 HA8000/RS210-h

(1) HA8000/RS210-h HM2




HA8000/RS210-h HM2
(筐体色：黒)

HA8000/RS210-h HM2 システム装置 機器仕様

型名		RS210-h HM2	
		RAID (2.5 型 SAS) 型	RAID (2.5 型 SAS) 型 [ディスクレイアウト・ボード・キャパシタ・バックアップ] 型
筐体タイプ		ラックタイプ [1U]	
CPU (周波数)		Intel® Xeon® プロセッサ E5-2603v2 (1.80GHz) / E5-2637v2 (3.50GHz) / E5-2630v2 (2.60GHz) / E5-2650v2 (2.60GHz) / E5-2670v2 (2.50GHz) / E5-2690v2 (3GHz) / E5-2697v2 (2.70GHz)	
プロセッサ数 (コア数/スレッド数)		最小 1 / 最大 2 (Intel® Xeon® プロセッサ E5-2603v2: 4/4, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2637v2: 4/8, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2630v2: 6/12, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2650v2: 8/16, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2670v2/E5-2690v2: 10/20, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2697v2: 12/24)	
キャッシュメモリ		デフォルト: 32KB/コア, 命令: 32KB/コア	
		256KB/コア	
チップセット		Intel 社製 C602J	
システムバス (QPI) 周波数 *1		Intel® Xeon® プロセッサ E5-2603v2: 6.4Gt/s, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2630v2: 7.2Gt/s, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2637v2/E5-2650v2/E5-2670v2/E5-2690v2/E5-2697v2: 8.0Gt/s	
メインメモリ		最小: 8GB / 最大: 768GB [(384GB/CPU) x2]	
容量		24 [(12 スロット/CPU) x2]	
スロット数		8GB (4GBx2), 16GB (8GBx2), 32GB (16GBx2), 64GB (32GBx2)	
メモリモジュール容量		8GB/16GB: DDR3 1866 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 4GB/8GB/16GB: DDR3 1600 Registered DIMM [WideRange] (ECC 付き, SDDC 対応), 32GB: DDR3 1600 Load-Reduced DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 16GB: DDR3 1333 Registered DIMM [WideRange] (ECC 付き, SDDC 対応), Independent Mode 対応, Mirroring Mode 対応, Lock Step Mode 対応, Sparring Mode 対応, Device Tagging Mode 対応	
仕様		Emulex Pilot3 [オプション] / 32MB	
表示機能		7セグメント/VRAM	
表示解像度 (表示色) *2		640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)	
ハードディスク (本体内部)		RAID 0	
		RAID 5	
最大容量		9.6TB (1.2TBx8) *4 *5	
メモリモジュール HDD 容量		8.4TB (1.2TBx8) *4 *5	
インターフェース		HDD: 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB (2.5 型) / SSD: 200GB, 400GB (2.5 型)	
回転数		HDD/SSD (200GB): SAS, SSD (200GB): SATA	
ホットスワップ/ホットスペア		HDD/SSD (200GB): SAS, SSD (200GB): SATA	
RAID コントローラ		10000r/min (300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB), 15000r/min (146GB, 300GB)	
インターフェース		ホットスワップ 対応/ホットスペア 対応	
キャッシュ容量		LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) [PCI ホット/PCI Express x8]	
メモリモジュール レベル		SAS, SATA	
		512MB (SDRAM/ECC)	
		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
DVD-ROM		薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA 1.5Gbps) x1 ドライブ (オプション)	
DVD-RAM		薄型, 書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA 1.5Gbps) x1 ドライブ (オプション)	
拡張ストレージ		標準 6 / 最大 8	
ベイ		標準 6 / 最大 8	
PCI スロット		1 (ハードディスクスロット搭載時は 0)	
標準インターフェース		1 (ハードディスクスロット搭載時は 0)	
LAN		PCI Express 3.0 x16 レンズスロット [レイアウト] [ディスクレイアウト・ボード・キャパシタ・バックアップ] 型は RAID ホット [にて占有] x1, PCI Express 3.0 x8 レンズ LowProfile [MD2] x1	
コントローラ		デフォルト: (SATA-SUB15 ピン) x1, SATA (SATA-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 (フロント x2, リア x4) (1 キーボード/マウス/ジョイスティック/USB 対応) または (デフォルト/キーボード/マウス/ジョイスティック/USB 対応) [にて占有] *6	
インターフェース		Broadcom 社製 BCM5718x1 [オプション/PCI], Emulex 社製 Pilot3 + SMC 社製 LAN8700C-AEZG [オプション/管理モジュール専用]	
Wake On LAN 機能		1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-TXx1 (RJ-45) [オプション/管理モジュール専用]	
外形寸法		サート *7	
質量 [最小値] (○ 内は最大質量値)		469 (W) x 802 (D) x 44 (H) mm [突起物含む], 440 (W) x 723 (D) x 44 (H) mm [突起物含まず]	
電源		約 16.0kg (20.5kg)	
電圧 周波数		AC100V/AC200V 50/60Hz	
電源ケーブル/形状 (本数)		接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット (オプション) 搭載時: 2 本)	
冗長化電源		1 (必須プラグ) + 1 (オプション) [ホットスワップ 対応]	
冗長 FAN		サート [ホットスワップ 非対応]	
電力制御		動的パワーキャッピング	
運用時消費電力 *8 / 最大消費電力		AC100V: 507W/738W, AC200V: 504W/716W	
最大消費電力		AC100V: 8.7A, AC200V: 4.3A	
省エネ法 (2011 年度) 区分		J	
に基づく表示		Intel® Xeon® プロセッサ E5-2603v2: 1.32, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2630v2: 0.61, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2637v2: 0.68, Intel® Xeon® プロセッサ E5-2650v2/E5-2670v2/E5-2690v2/E5-2697v2: 対象外	
VCCI 基準 *10 / 騒音 *11		クラス A 情報技術装置 / 60dB 以下	
インストール OS		Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付) / Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 / Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付) / Windows Server 2012 Standard 日本語版 / Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *12 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *12 *13	
サート OS		http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#03 *13	
添付ソフトウェア		Hitachi Compute Systems Manager [サート 管理ツール] (2013.11.29. 出荷品より添付), JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サート 管理ツール], IT Report Utility (Windows 版), Hitachi Server Navigator [JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サート 管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サート 管理ツール], OS インストール (Windows 版), ファームウェアアップデートツール, ディスクレイアウト管理ツール (Windows/Linux 版), Log Monitor (ハードウェア保守エージェント, Windows 版)]	
主な添付品		取扱説明書, Hitachi Compute Systems Manager (2013.11.29. 出荷品より添付), Hitachi Server Navigator, ラック搭載用ガイドレール	

- *1: Intel QuickPath Interconnect の路です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色と異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit=論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下時: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数値異なります。]/残り未設定)
 *5: ハードディスクが増設時の最大容量です。
 *6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *7: JPI/ServerConductor/BladeServer Manager (Management Console) が必要となります。又、オプション/管理モジュール専用インターフェースにおいては非対応です。
 *8: 通常使用時の目安の値です。
 *9: Intel® 消費電力とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所等に十分注意して導入してください。
 *12: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストールサービス付き] 型としてサートとします。
 *13: Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版は、使用可能なメモリ容量に制限 (最大 4GB) があります。システム装置最小搭載メモリ: 8GB に対し、4GB までしか認識されませんのでご注意ください。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

購入時に選択された内蔵 DVD-ROM ドライブまたは内蔵 DVD-RAM ドライブが装備されます。ハードディスクキットを増設した場合、内蔵 DVD ドライブは搭載できません。CD-ROM や DVD-ROM の読み込みはオプションの USB DVD-ROM ドライブが必要となります。

C : HDD ステータスランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。


D : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~6

内蔵ハードディスク (2.5 型) を取り付けます。

E : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 7~8

オプションのハードディスクキットを増設することでベイを拡張できます。

● 操作パネル



A : MAINTENANCE ランプ (緑)

システム装置の動作状態を示します。

B : USB コネクタ (フロント)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。

C : ACCESS ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

D : MODE0, MODE1 ランプ (緑)

MAINTENANCE ランプの表示と合わせて機能します。下側が MODE0 ランプ、上側が MODE1 ランプです。

E : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときに押します。

F : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

G : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切するときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。


H : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

I : FUNCTION スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

● 背面



A : 電源スロット 1, 2

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。電源スロット 2 には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

B : 電源コネクタ

電源ケーブルを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源ケーブルを接続します。

C : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

D : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。スロット番号は左から順に 1, 2 となります。

E : USB コネクタ (リア)

コンソール切替ユニット、キーボード、マウス等を接続します。また、USB 対応機器を接続します。

F : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

LAN ケーブルを接続します。右から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2 となります。

G : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。

H : シリアルインタフェースコネクタ (COMO)

I : ディスプレイインタフェースコネクタ

J : NMI スイッチ

NMI を発行するときに押します。

K : SERVICE ランプスイッチ (青)


システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

L : POWER ランプ

点灯のしかたによって、システム装置の電源の状態を示します。

M : 拡張ネットワークインタフェースコネクタ

オプションの LAN 拡張カードを増設すると、ネットワークインタフェースを 2 つ増設することができます。




システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 24] カスタムモデル

①HA8000/RS210ーh HM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心モデルⅡ 24 (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年)		おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年)		おまかせ安心モデルⅡ 24 (3年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	GQC212HM-HNANNNC	¥1,527,000 (税別)	GQC212HM-GNANNNC	¥1,344,000 (税別)	GQC212HM-FNANNNC	¥1,190,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-HNANNNP	¥1,087,000 (税別)	GQB212HM-GNANNNP	¥904,000 (税別)	GQB212HM-FNANNNP	¥750,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-HNANNNM	¥987,000 (税別)	GQB212HM-GNANNNM	¥804,000 (税別)	GQB212HM-FNANNNM	¥650,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-HNANNNB	¥1,527,000 (税別)	GQC212HM-GNANNNB	¥1,344,000 (税別)	GQC212HM-FNANNNB	¥1,190,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-HNANNN4	¥1,079,000 (税別)	GQB212HM-GNANNN4	¥896,000 (税別)	GQB212HM-FNANNN4	¥742,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-HNANNN2	¥983,000 (税別)	GQB212HM-GNANNN2	¥800,000 (税別)	GQB212HM-FNANNN2	¥646,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPIバンドル)(CALなし) (2プロセッサライセンス)バンドルモデル							GQW212HM-HNANNNB	¥1,527,000 (税別)	GQW212HM-GNANNNB	¥1,344,000 (税別)	GQW212HM-FNANNNB	¥1,190,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV212HM-HNANNN2	¥1,262,000 (税別)	GQV212HM-GNANNN2	¥1,079,000 (税別)	GQV212HM-FNANNN2	¥925,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU212HM-HNANNN2	¥967,000 (税別)	GQU212HM-GNANNN2	¥784,000 (税別)	GQU212HM-FNANNN2	¥630,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPIバンドル)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQV212HM-HNANNNH	¥1,262,000 (税別)	GQV212HM-GNANNNH	¥1,079,000 (税別)	GQV212HM-FNANNNH	¥925,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPIバンドル)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQU212HM-HNANNNH	¥967,000 (税別)	GQU212HM-GNANNNH	¥784,000 (税別)	GQU212HM-FNANNNH	¥630,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
OSなしモデル							GQA212HM-HNANNNO	¥887,000 (税別)	GQA212HM-GNANNNO	¥704,000 (税別)	GQA212HM-FNANNNO	¥550,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-ROMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*7)	選択 (冗長可) (*6)	GQC212HM-HNBNNNC	¥1,527,000 (税別)	GQC212HM-GNBNNNC	¥1,344,000 (税別)	GQC212HM-FNBNNNC	¥1,190,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-HNBNNNP	¥1,087,000 (税別)	GQB212HM-GNBNNNP	¥904,000 (税別)	GQB212HM-FNBNNNP	¥750,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-HNBNNNM	¥987,000 (税別)	GQB212HM-GNBNNNM	¥804,000 (税別)	GQB212HM-FNBNNNM	¥650,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-HNBNNNB	¥1,527,000 (税別)	GQC212HM-GNBNNNB	¥1,344,000 (税別)	GQC212HM-FNBNNNB	¥1,190,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-HNBNNN4	¥1,079,000 (税別)	GQB212HM-GNBNNN4	¥896,000 (税別)	GQB212HM-FNBNNN4	¥742,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-HNBNNN2	¥983,000 (税別)	GQB212HM-GNBNNN2	¥800,000 (税別)	GQB212HM-FNBNNN2	¥646,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 フロントベイライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-HNBNNNB	¥1,527,000 (税別)	GQW212HM-GNBNNNB	¥1,344,000 (税別)	GQW212HM-FNBNNNB	¥1,190,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-HNBNNN2	¥1,262,000 (税別)	GQV212HM-GNBNNN2	¥1,079,000 (税別)	GQV212HM-FNBNNN2	¥925,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-HNBNNN2	¥967,000 (税別)	GQU212HM-GNBNNN2	¥784,000 (税別)	GQU212HM-FNBNNN2	¥630,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-HNBNNNH	¥1,262,000 (税別)	GQV212HM-GNBNNNH	¥1,079,000 (税別)	GQV212HM-FNBNNNH	¥925,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-HNBNNNH	¥967,000 (税別)	GQU212HM-GNBNNNH	¥784,000 (税別)	GQU212HM-FNBNNNH	¥630,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-HNBNNNO	¥887,000 (税別)	GQA212HM-GNBNNNO	¥704,000 (税別)	GQA212HM-FNBNNNO	¥550,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROM+RAM は、ハードディスクキットと併用オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュ・バックアップ 付]] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3) (※15)	選択 (*4)	選択 (*5) (※16)	選択 (*6) (※17)	GQC212HM-HNCNNNC	¥1,548,000 (税別)	GQC212HM-GNCNNNC	¥1,365,000 (税別)	GQC212HM-FNCNNNC	¥1,211,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-HNCNNNP	¥1,108,000 (税別)	GQB212HM-GNCNNNP	¥925,000 (税別)	GQB212HM-FNCNNNP	¥771,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-HNCNNNM	¥1,008,000 (税別)	GQB212HM-GNCNNNM	¥825,000 (税別)	GQB212HM-FNCNNNM	¥671,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-HNCNNNB	¥1,548,000 (税別)	GQC212HM-GNCNNNB	¥1,365,000 (税別)	GQC212HM-FNCNNNB	¥1,211,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-HNCNNN4	¥1,100,000 (税別)	GQB212HM-GNCNNN4	¥917,000 (税別)	GQB212HM-FNCNNN4	¥763,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-HNCNNN2	¥1,004,000 (税別)	GQB212HM-GNCNNN2	¥821,000 (税別)	GQB212HM-FNCNNN2	¥667,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-HNCNNNB	¥1,548,000 (税別)	GQW212HM-GNCNNNB	¥1,365,000 (税別)	GQW212HM-FNCNNNB	¥1,211,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-HNCNNN2	¥1,283,000 (税別)	GQV212HM-GNCNNN2	¥1,100,000 (税別)	GQV212HM-FNCNNN2	¥946,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-HNCNNN2	¥988,000 (税別)	GQU212HM-GNCNNN2	¥805,000 (税別)	GQU212HM-FNCNNN2	¥651,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-HNCNNNH	¥1,283,000 (税別)	GQV212HM-GNCNNNH	¥1,100,000 (税別)	GQV212HM-FNCNNNH	¥946,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-HNCNNNH	¥988,000 (税別)	GQU212HM-GNCNNNH	¥805,000 (税別)	GQU212HM-FNCNNNH	¥651,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
OS なし モデル							GQA212HM-HNCNNNO	¥908,000 (税別)	GQA212HM-GNCNNNO	¥725,000 (税別)	GQA212HM-FNCNNNO	¥571,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット (純正品) を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROM+RAM は、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション (純正品) を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目及びおまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は 7 ヶ月グレード保守サービス (有償) にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラ・ポート・キャッシュ・バックアップ 付] RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュ・バックアップ 付] RAID 追加機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*7)	選択 (冗長可) (*4)	GQC212HM-HNDNNNC	¥1,548,000 (税別)	GQC212HM-GNDNNNC	¥1,365,000 (税別)	GQC212HM-FNDNNNC	¥1,211,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-HNDNNNP	¥1,108,000 (税別)	GQB212HM-GNDNNNP	¥925,000 (税別)	GQB212HM-FNDNNNP	¥771,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-HNDNNNM	¥1,008,000 (税別)	GQB212HM-GNDNNNM	¥825,000 (税別)	GQB212HM-FNDNNNM	¥671,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-HNDNNNB	¥1,548,000 (税別)	GQC212HM-GNDNNNB	¥1,365,000 (税別)	GQC212HM-FNDNNNB	¥1,211,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-HNDNNN4	¥1,100,000 (税別)	GQB212HM-GNDNNN4	¥917,000 (税別)	GQB212HM-FNDNNN4	¥763,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-HNDNNN2	¥1,004,000 (税別)	GQB212HM-GNDNNN2	¥821,000 (税別)	GQB212HM-FNDNNN2	¥667,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 年 メガサライゼンス) バンドルモデル							GQW212HM-HNDNNNB	¥1,548,000 (税別)	GQW212HM-GNDNNNB	¥1,365,000 (税別)	GQW212HM-FNDNNNB	¥1,211,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-HNDNNN2	¥1,283,000 (税別)	GQV212HM-GNDNNN2	¥1,100,000 (税別)	GQV212HM-FNDNNN2	¥946,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-HNDNNN2	¥988,000 (税別)	GQU212HM-GNDNNN2	¥805,000 (税別)	GQU212HM-FNDNNN2	¥651,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-HNDNNNH	¥1,283,000 (税別)	GQV212HM-GNDNNNH	¥1,100,000 (税別)	GQV212HM-FNDNNNH	¥946,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-HNDNNNH	¥988,000 (税別)	GQU212HM-GNDNNNH	¥805,000 (税別)	GQU212HM-FNDNNNH	¥651,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
OS なし モデル							GQA212HM-HNDNNNO	¥908,000 (税別)	GQA212HM-GNDNNNO	¥725,000 (税別)	GQA212HM-FNDNNNO	¥571,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROM+RAM は、ハードディスクキットと併用オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

① HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイアウト	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5年)		おまかせ安心モデルⅡ (4年)		おまかせ安心モデルⅡ (3年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	GQC212HM-QNANNNC	¥1,303,000 (税別)	GQC212HM-PNANNNC	¥1,195,000 (税別)	GQC212HM-MNANNNC	¥1,087,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-QNANNNP	¥863,000 (税別)	GQB212HM-PNANNNP	¥755,000 (税別)	GQB212HM-MNANNNP	¥647,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 プレインストールモデル							GQB212HM-QNANNNM	¥763,000 (税別)	GQB212HM-PNANNNM	¥655,000 (税別)	GQB212HM-MNANNNM	¥547,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-QNANNNB	¥1,303,000 (税別)	GQC212HM-PNANNNB	¥1,195,000 (税別)	GQC212HM-MNANNNB	¥1,087,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-QNANNN4	¥855,000 (税別)	GQB212HM-PNANNN4	¥747,000 (税別)	GQB212HM-MNANNN4	¥639,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 プレインストールモデル							GQB212HM-QNANNN2	¥759,000 (税別)	GQB212HM-PNANNN2	¥651,000 (税別)	GQB212HM-MNANNN2	¥543,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-QNANNNB	¥1,303,000 (税別)	GQW212HM-PNANNNB	¥1,195,000 (税別)	GQW212HM-MNANNNB	¥1,087,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV212HM-QNANNN2	¥1,038,000 (税別)	GQV212HM-PNANNN2	¥930,000 (税別)	GQV212HM-MNANNN2	¥822,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU212HM-QNANNN2	¥743,000 (税別)	GQU212HM-PNANNN2	¥635,000 (税別)	GQU212HM-MNANNN2	¥527,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-QNANNNH	¥1,038,000 (税別)	GQV212HM-PNANNNH	¥930,000 (税別)	GQV212HM-MNANNNH	¥822,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-QNANNNH	¥743,000 (税別)	GQU212HM-PNANNNH	¥635,000 (税別)	GQU212HM-MNANNNH	¥527,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-QNANNNO	¥663,000 (税別)	GQA212HM-PNANNNO	¥555,000 (税別)	GQA212HM-MNANNNO	¥447,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROM は、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*7)	選択 (*4) (*16)	GQC212HM-QNBNNNC	¥1,303,000 (税別)	GQC212HM-PNBNNNC	¥1,195,000 (税別)	GQC212HM-MNBNNNC	¥1,087,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-QNBNNNP	¥863,000 (税別)	GQB212HM-PNBNNNP	¥755,000 (税別)	GQB212HM-MNBNNNP	¥647,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-QNBNNNM	¥763,000 (税別)	GQB212HM-PNBNNNM	¥655,000 (税別)	GQB212HM-MNBNNNM	¥547,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-QNBNNNB	¥1,303,000 (税別)	GQC212HM-PNBNNNB	¥1,195,000 (税別)	GQC212HM-MNBNNNB	¥1,087,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-QNBNNN4	¥855,000 (税別)	GQB212HM-PNBNNN4	¥747,000 (税別)	GQB212HM-MNBNNN4	¥639,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-QNBNNN2	¥759,000 (税別)	GQB212HM-PNBNNN2	¥651,000 (税別)	GQB212HM-MNBNNN2	¥543,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 フロントベイライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-QNBNNNB	¥1,303,000 (税別)	GQW212HM-PNBNNNB	¥1,195,000 (税別)	GQW212HM-MNBNNNB	¥1,087,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-QNBNNN2	¥1,038,000 (税別)	GQV212HM-PNBNNN2	¥930,000 (税別)	GQV212HM-MNBNNN2	¥822,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-QNBNNN2	¥743,000 (税別)	GQU212HM-PNBNNN2	¥635,000 (税別)	GQU212HM-MNBNNN2	¥527,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-QNBNNNH	¥1,038,000 (税別)	GQV212HM-PNBNNNH	¥930,000 (税別)	GQV212HM-MNBNNNH	¥822,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-QNBNNNH	¥743,000 (税別)	GQU212HM-PNBNNNH	¥635,000 (税別)	GQU212HM-MNBNNNH	¥527,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-QNBNNNO	¥663,000 (税別)	GQA212HM-PNBNNNO	¥555,000 (税別)	GQA212HM-MNBNNNO	¥447,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROM+RAM は、ハードディスクキットと併用オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置 ・スイッチング HUB ・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ


・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラ・ハードキャッシュ・バックアップ 付]] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3) (*15) LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュ・バックアップ モジュール付]	選択 (*3) (*15)	選択 (*7)	選択 (*4) (*6)	GQC212HM-QNCNNNC	¥1,324,000 (税別)	GQC212HM-PNCNNNC	¥1,216,000 (税別)	GQC212HM-MNCNNNC	¥1,108,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-QNCNNNP	¥884,000 (税別)	GQB212HM-PNCNNNP	¥776,000 (税別)	GQB212HM-MNCNNNP	¥668,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-QNCNNNM	¥784,000 (税別)	GQB212HM-PNCNNNM	¥676,000 (税別)	GQB212HM-MNCNNNM	¥568,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-QNCNNNB	¥1,324,000 (税別)	GQC212HM-PNCNNNB	¥1,216,000 (税別)	GQC212HM-MNCNNNB	¥1,108,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-QNCNNN4	¥876,000 (税別)	GQB212HM-PNCNNN4	¥768,000 (税別)	GQB212HM-MNCNNN4	¥660,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-QNCNNN2	¥780,000 (税別)	GQB212HM-PNCNNN2	¥672,000 (税別)	GQB212HM-MNCNNN2	¥564,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-QNCNNNB	¥1,324,000 (税別)	GQW212HM-PNCNNNB	¥1,216,000 (税別)	GQW212HM-MNCNNNB	¥1,108,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-QNCNNN2	¥1,059,000 (税別)	GQV212HM-PNCNNN2	¥951,000 (税別)	GQV212HM-MNCNNN2	¥843,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-QNCNNN2	¥764,000 (税別)	GQU212HM-PNCNNN2	¥656,000 (税別)	GQU212HM-MNCNNN2	¥548,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-QNCNNNH	¥1,059,000 (税別)	GQV212HM-PNCNNNH	¥951,000 (税別)	GQV212HM-MNCNNNH	¥843,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-QNCNNNH	¥764,000 (税別)	GQU212HM-PNCNNNH	¥656,000 (税別)	GQU212HM-MNCNNNH	¥548,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
OS なし モデル							GQA212HM-QNCNNNO	¥684,000 (税別)	GQA212HM-PNCNNNO	¥576,000 (税別)	GQA212HM-MNCNNNO	¥468,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
 *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット (純正品) を選択の上、購入願います。
 *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROM-RAM は、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション (純正品) を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
 *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
 *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目及びおまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス (有償) にて対応)
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラ・ポート・キャッシュ・バックアップ 付] RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*7)	選択 (冗長可) (*4)	GQC212HM-QNDNNNC	¥1,324,000 (税別)	GQC212HM-PNDNNNC	¥1,216,000 (税別)	GQC212HM-MNDNNNC	¥1,108,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-QNDNNNP	¥884,000 (税別)	GQB212HM-PNDNNNP	¥776,000 (税別)	GQB212HM-MNDNNNP	¥668,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-QNDNNNM	¥784,000 (税別)	GQB212HM-PNDNNNM	¥676,000 (税別)	GQB212HM-MNDNNNM	¥568,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-QNDNNNB	¥1,324,000 (税別)	GQC212HM-PNDNNNB	¥1,216,000 (税別)	GQC212HM-MNDNNNB	¥1,108,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-QNDNNN4	¥876,000 (税別)	GQB212HM-PNDNNN4	¥768,000 (税別)	GQB212HM-MNDNNN4	¥660,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB212HM-QNDNNN2	¥780,000 (税別)	GQB212HM-PNDNNN2	¥672,000 (税別)	GQB212HM-MNDNNN2	¥564,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 フロントベイライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-QNDNNNB	¥1,324,000 (税別)	GQW212HM-PNDNNNB	¥1,216,000 (税別)	GQW212HM-MNDNNNB	¥1,108,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-QNDNNN2	¥1,059,000 (税別)	GQV212HM-PNDNNN2	¥951,000 (税別)	GQV212HM-MNDNNN2	¥843,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-QNDNNN2	¥764,000 (税別)	GQU212HM-PNDNNN2	¥656,000 (税別)	GQU212HM-MNDNNN2	¥548,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-QNDNNNH	¥1,059,000 (税別)	GQV212HM-PNDNNNH	¥951,000 (税別)	GQV212HM-MNDNNNH	¥843,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-QNDNNNH	¥764,000 (税別)	GQU212HM-PNDNNNH	¥656,000 (税別)	GQU212HM-MNDNNNH	¥548,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
OS なし モデル							GQA212HM-QNDNNNO	¥684,000 (税別)	GQA212HM-PNDNNNO	¥576,000 (税別)	GQA212HM-MNDNNNO	¥468,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット (純正品) を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROM+RAM は、ハードディスクキットと併用オプションとなります。必要なオプション (純正品) を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル (4 年) の 5 年目及びおまかせ安心モデル (3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス (有償) にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [おまかせ安心モデル/標準モデル] カスタムモデル

① HA8000/RS210-HM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心モデル/標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク レイアウト	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC SAS/SATA I/F)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	GQC212HM-CNANNNC	¥1,153,000 (税別)	GQC212HM-BNANNNC	¥1,072,000 (税別)	GQC212HM-ANANNNC	¥992,000 (税別)	GQC212HM-TNANNNC	¥902,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-CNANNNP	¥713,000 (税別)	GQB212HM-BNANNNP	¥632,000 (税別)	GQB212HM-ANANNNP	¥552,000 (税別)	GQB212HM-TNANNNP	¥462,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-CNANNNM	¥613,000 (税別)	GQB212HM-BNANNNM	¥532,000 (税別)	GQB212HM-ANANNNM	¥452,000 (税別)	GQB212HM-TNANNNM	¥362,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-CNANNNB	¥1,153,000 (税別)	GQC212HM-BNANNNB	¥1,072,000 (税別)	GQC212HM-ANANNNB	¥992,000 (税別)	GQC212HM-TNANNNB	¥902,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-CNANNN4	¥705,000 (税別)	GQB212HM-BNANNN4	¥624,000 (税別)	GQB212HM-ANANNN4	¥544,000 (税別)	GQB212HM-TNANNN4	¥454,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-CNANNN2	¥609,000 (税別)	GQB212HM-BNANNN2	¥528,000 (税別)	GQB212HM-ANANNN2	¥448,000 (税別)	GQB212HM-TNANNN2	¥358,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-CNANNNB	¥1,153,000 (税別)	GQW212HM-BNANNNB	¥1,072,000 (税別)	GQW212HM-ANANNNB	¥992,000 (税別)	GQW212HM-TNANNNB	¥902,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV212HM-CNANNN2	¥888,000 (税別)	GQV212HM-BNANNN2	¥807,000 (税別)	GQV212HM-ANANNN2	¥727,000 (税別)	GQV212HM-TNANNN2	¥637,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU212HM-CNANNN2	¥593,000 (税別)	GQU212HM-BNANNN2	¥512,000 (税別)	GQU212HM-ANANNN2	¥432,000 (税別)	GQU212HM-TNANNN2	¥342,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-CNANNNH	¥888,000 (税別)	GQV212HM-BNANNNH	¥807,000 (税別)	GQV212HM-ANANNNH	¥727,000 (税別)	GQV212HM-TNANNNH	¥637,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-CNANNNH	¥593,000 (税別)	GQU212HM-BNANNNH	¥512,000 (税別)	GQU212HM-ANANNNH	¥432,000 (税別)	GQU212HM-TNANNNH	¥342,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-CNANNNO	¥513,000 (税別)	GQA212HM-BNANNNO	¥432,000 (税別)	GQA212HM-ANANNNO	¥352,000 (税別)	GQA212HM-TNANNNO	¥262,000 (税別)	¥1,833 (税別)	¥1,425 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③HA8000/RS210-HM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクレイトローラホートキャッシュバックアップ付]] おまかせ安心モデル/標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付] モジュール付)	選択 (*3) (*15)	選択 (*7)	選択 (冗長可) (*4)	GQC212HM-CNCNNNC	¥1,174,000 (税別)	GQC212HM-BNCNNNC	¥1,093,000 (税別)	GQC212HM-ANCNNNC	¥1,013,000 (税別)	GQC212HM-TNCNNNC	¥923,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-CNCNNNP	¥734,000 (税別)	GQB212HM-BNCNNNP	¥653,000 (税別)	GQB212HM-ANCNNNP	¥573,000 (税別)	GQB212HM-TNCNNNP	¥483,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-CNCNNNM	¥634,000 (税別)	GQB212HM-BNCNNNM	¥553,000 (税別)	GQB212HM-ANCNNNM	¥473,000 (税別)	GQB212HM-TNCNNNM	¥383,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-CNCNNNB	¥1,174,000 (税別)	GQC212HM-BNCNNNB	¥1,093,000 (税別)	GQC212HM-ANCNNNB	¥1,013,000 (税別)	GQC212HM-TNCNNNB	¥923,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-CNCNNN4	¥726,000 (税別)	GQB212HM-BNCNNN4	¥645,000 (税別)	GQB212HM-ANCNNN4	¥565,000 (税別)	GQB212HM-TNCNNN4	¥475,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-CNCNNN2	¥630,000 (税別)	GQB212HM-BNCNNN2	¥549,000 (税別)	GQB212HM-ANCNNN2	¥469,000 (税別)	GQB212HM-TNCNNN2	¥379,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (270メガライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-CNCNNNB	¥1,174,000 (税別)	GQW212HM-BNCNNNB	¥1,093,000 (税別)	GQW212HM-ANCNNNB	¥1,013,000 (税別)	GQW212HM-TNCNNNB	¥923,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-CNCNNN2	¥909,000 (税別)	GQV212HM-BNCNNN2	¥828,000 (税別)	GQV212HM-ANCNNN2	¥748,000 (税別)	GQV212HM-TNCNNN2	¥658,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-CNCNNN2	¥614,000 (税別)	GQU212HM-BNCNNN2	¥533,000 (税別)	GQU212HM-ANCNNN2	¥453,000 (税別)	GQU212HM-TNCNNN2	¥363,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-CNCNNNH	¥909,000 (税別)	GQV212HM-BNCNNNH	¥828,000 (税別)	GQV212HM-ANCNNNH	¥748,000 (税別)	GQV212HM-TNCNNNH	¥658,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-CNCNNNH	¥614,000 (税別)	GQU212HM-BNCNNNH	¥533,000 (税別)	GQU212HM-ANCNNNH	¥453,000 (税別)	GQU212HM-TNCNNNH	¥363,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-CNCNNNO	¥534,000 (税別)	GQA212HM-BNCNNNO	¥453,000 (税別)	GQA212HM-ANCNNNO	¥373,000 (税別)	GQA212HM-TNCNNNO	¥283,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-ROM+RAMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶ所「グレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイトコントローラ・ハードキャッシュ・バックアップ付] RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル/標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i LSI SAS2208 ROC SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付] RAID 追加機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*7)	選択 (冗長可) (*4)	GQC212HM-CNDNNNC	¥1,174,000 (税別)	GQC212HM-BNDNNNC	¥1,093,000 (税別)	GQC212HM-ANDNNNC	¥1,013,000 (税別)	GQC212HM-TNDNNNC	¥923,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-CNDNNNP	¥734,000 (税別)	GQB212HM-BNDNNNP	¥653,000 (税別)	GQB212HM-ANDNNNP	¥573,000 (税別)	GQB212HM-TNDNNNP	¥483,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-CNDNNNM	¥634,000 (税別)	GQB212HM-BNDNNNM	¥553,000 (税別)	GQB212HM-ANDNNNM	¥473,000 (税別)	GQB212HM-TNDNNNM	¥383,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-CNDNNNB	¥1,174,000 (税別)	GQC212HM-BNDNNNB	¥1,093,000 (税別)	GQC212HM-ANDNNNB	¥1,013,000 (税別)	GQC212HM-TNDNNNB	¥923,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-CNDNNN4	¥726,000 (税別)	GQB212HM-BNDNNN4	¥645,000 (税別)	GQB212HM-ANDNNN4	¥565,000 (税別)	GQB212HM-TNDNNN4	¥475,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-CNDNNN2	¥630,000 (税別)	GQB212HM-BNDNNN2	¥549,000 (税別)	GQB212HM-ANDNNN2	¥469,000 (税別)	GQB212HM-TNDNNN2	¥379,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GW212HM-CNDNNNB	¥1,174,000 (税別)	GW212HM-BNDNNNB	¥1,093,000 (税別)	GW212HM-ANDNNNB	¥1,013,000 (税別)	GW212HM-TNDNNNB	¥923,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-CNDNNN2	¥909,000 (税別)	GQV212HM-BNDNNN2	¥828,000 (税別)	GQV212HM-ANDNNN2	¥748,000 (税別)	GQV212HM-TNDNNN2	¥658,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-CNDNNN2	¥614,000 (税別)	GQU212HM-BNDNNN2	¥533,000 (税別)	GQU212HM-ANDNNN2	¥453,000 (税別)	GQU212HM-TNDNNN2	¥363,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-CNDNNNH	¥909,000 (税別)	GQV212HM-BNDNNNH	¥828,000 (税別)	GQV212HM-ANDNNNH	¥748,000 (税別)	GQV212HM-TNDNNNH	¥658,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-CNDNNNH	¥614,000 (税別)	GQU212HM-BNDNNNH	¥533,000 (税別)	GQU212HM-ANDNNNH	¥453,000 (税別)	GQU212HM-TNDNNNH	¥363,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-CNDNNNO	¥534,000 (税別)	GQA212HM-BNDNNNO	¥453,000 (税別)	GQA212HM-ANDNNNO	¥373,000 (税別)	GQA212HM-TNDNNNO	¥283,000 (税別)	¥1,992 (税別)	¥1,550 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-ROM+RAMは、ハードディスクキットと併用オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ヶグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)] カスタムモデル

① HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)] ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイアウト	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	ロングライフサポートモデル (*50)			預けて安心ロングライフモデル(7年)			保守料(月額) (*21)	
							セット形名	希望小売価格		セット形名	希望小売価格		維持保守	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*4)	選択 (*4)	選択 (*4)	選択 (*4)	選択 (*4)	選択 (*4)	GQC212HM-LNANNNC	¥942,000 (税別)		GQC212HM-RNANNNC	¥1,319,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-LNANNNP	¥502,000 (税別)		GQB212HM-RNANNNP	¥879,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-LNANNNM	¥402,000 (税別)		GQB212HM-RNANNNM	¥779,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-LNANNNB	¥942,000 (税別)		GQC212HM-RNANNNB	¥1,319,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-LNANNN4	¥494,000 (税別)		GQB212HM-RNANNN4	¥871,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-LNANNN2	¥398,000 (税別)		GQB212HM-RNANNN2	¥775,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル)(CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-LNANNNB	¥942,000 (税別)		GQW212HM-RNANNNB	¥1,319,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV212HM-LNANNN2	¥677,000 (税別)		GQV212HM-RNANNN2	¥1,054,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU212HM-LNANNN2	¥382,000 (税別)		GQU212HM-RNANNN2	¥759,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-LNANNNH	¥677,000 (税別)		GQV212HM-RNANNNH	¥1,054,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-LNANNNH	¥382,000 (税別)		GQU212HM-RNANNNH	¥759,000 (税別)		¥2,133 (税別)	
OS なしモデル							GQA212HM-LNANNNO	¥302,000 (税別)		GQA212HM-RNANNNO	¥679,000 (税別)		¥2,133 (税別)	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *21: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ付]]

ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7 年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	ロングライフサポートモデル (*50)		預けて安心ロングライフモデル(7 年)		保守料(月額)(*21)
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択(*1)	選択(*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップモデル付]	選択(*3)(*17)	選択(*4)(*7)	選択(*5) 冗長化構成必須(*6)	GQC212HM-LNCNNNC	¥963,000(税別)	GQC212HM-RNCNNNC	¥1,340,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-LNCNNNP	¥523,000(税別)	GQB212HM-RNCNNNP	¥900,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 プレインストールモデル							GQB212HM-LNCNNNM	¥423,000(税別)	GQB212HM-RNCNNNM	¥800,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-LNCNNNB	¥963,000(税別)	GQC212HM-RNCNNNB	¥1,340,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-LNCNNN4	¥515,000(税別)	GQB212HM-RNCNNN4	¥892,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 プレインストールモデル							GQB212HM-LNCNNN2	¥419,000(税別)	GQB212HM-RNCNNN2	¥796,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル)(CAL なし)(2 ユーザーライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-LNCNNNB	¥963,000(税別)	GQW212HM-RNCNNNB	¥1,340,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV212HM-LNCNNN2	¥698,000(税別)	GQV212HM-RNCNNN2	¥1,075,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU212HM-LNCNNN2	¥403,000(税別)	GQU212HM-RNCNNN2	¥780,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル)(25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQV212HM-LNCNNNH	¥698,000(税別)	GQV212HM-RNCNNNH	¥1,075,000(税別)	¥2,292(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル(*60)							GQU212HM-LNCNNNH	¥403,000(税別)	GQU212HM-RNCNNNH	¥780,000(税別)	¥2,292(税別)
OS なしモデル							GQA212HM-LNCNNN0	¥323,000(税別)	GQA212HM-RNCNNN0	¥700,000(税別)	¥2,292(税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *21: ロングライフサポートモデルの4 年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクレイトローボード・キャッシュバックアップ付]RAID追加機能サポート用]
ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	ロングライフサポートモデル (*50)		預けて安心ロングライフモデル(7年)		保守料(月額)(*21)
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択(*1)	選択(*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付]RAID追加機能サポート用(*10)	選択(*3)(*17)	選択(*7)	選択(*4) (冗長化構成必須) (*6)	GQC212HM-LNDNNNC	¥963,000 (税別)	GQC212HM-RNDNNNC	¥1,340,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-LNDNNNP	¥523,000 (税別)	GQB212HM-RNDNNNP	¥900,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-LNDNNNM	¥423,000 (税別)	GQB212HM-RNDNNNM	¥800,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-LNDNNNB	¥963,000 (税別)	GQC212HM-RNDNNNB	¥1,340,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-LNDNNN4	¥515,000 (税別)	GQB212HM-RNDNNN4	¥892,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-LNDNNN2	¥419,000 (税別)	GQB212HM-RNDNNN2	¥796,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル) (CAL なし) (2 ユーザーライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-LNDNNNB	¥963,000 (税別)	GQW212HM-RNDNNNB	¥1,340,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV212HM-LNDNNN2	¥698,000 (税別)	GQV212HM-RNDNNN2	¥1,075,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU212HM-LNDNNN2	¥403,000 (税別)	GQU212HM-RNDNNN2	¥780,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQV212HM-LNDNNNH	¥698,000 (税別)	GQV212HM-RNDNNNH	¥1,075,000 (税別)	¥2,292 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQU212HM-LNDNNNH	¥403,000 (税別)	GQU212HM-RNDNNNH	¥780,000 (税別)	¥2,292 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-LNDNNN0	¥323,000 (税別)	GQA212HM-RNDNNN0	¥700,000 (税別)	¥2,292 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-ROMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *21: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ] カスタムモデル

① HA8000 / RS210-h HM2 [RAID (2.5 型 SAS)] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 24 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 24 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版パナソニックモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	選択 (※3)	選択 (※4)	選択 (※5)	選択 (※6)	GQC212HM-KNANNNC	¥2,023,000 (税別)	GQC212HM-JNANNNC	¥1,780,000 (税別)	GQC212HM-WNANNNC	¥1,731,000 (税別)	GQC212HM-VNANNNC	¥1,522,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-KNANNNP	¥1,583,000 (税別)	GQB212HM-JNANNNP	¥1,340,000 (税別)	GQB212HM-WNANNNP	¥1,291,000 (税別)	GQB212HM-VNANNNP	¥1,082,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-KNANNNM	¥1,483,000 (税別)	GQB212HM-JNANNNM	¥1,240,000 (税別)	GQB212HM-WNANNNM	¥1,191,000 (税別)	GQB212HM-VNANNNM	¥982,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版パナソニックモデル							GQC212HM-KNANNNB	¥2,023,000 (税別)	GQC212HM-JNANNNB	¥1,780,000 (税別)	GQC212HM-WNANNNB	¥1,731,000 (税別)	GQC212HM-VNANNNB	¥1,522,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル							GQB212HM-KNANNN4	¥1,575,000 (税別)	GQB212HM-JNANNN4	¥1,332,000 (税別)	GQB212HM-WNANNN4	¥1,283,000 (税別)	GQB212HM-VNANNN4	¥1,074,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル							GQB212HM-KNANNN2	¥1,479,000 (税別)	GQB212HM-JNANNN2	¥1,236,000 (税別)	GQB212HM-WNANNN2	¥1,187,000 (税別)	GQB212HM-VNANNN2	¥978,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 パナソニック) (CAL なし) (2 年保証ライセンス) パナソニックモデル							GQW212HM-KNANNNB	¥2,023,000 (税別)	GQW212HM-JNANNNB	¥1,780,000 (税別)	GQW212HM-WNANNNB	¥1,731,000 (税別)	GQW212HM-VNANNNB	¥1,522,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル							GQV212HM-KNANNN2	¥1,758,000 (税別)	GQV212HM-JNANNN2	¥1,515,000 (税別)	GQV212HM-WNANNN2	¥1,466,000 (税別)	GQV212HM-VNANNN2	¥1,257,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル							GQU212HM-KNANNN2	¥1,463,000 (税別)	GQU212HM-JNANNN2	¥1,220,000 (税別)	GQU212HM-WNANNN2	¥1,171,000 (税別)	GQU212HM-VNANNN2	¥962,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 パナソニック) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQV212HM-KNANNNH	¥1,758,000 (税別)	GQV212HM-JNANNNH	¥1,515,000 (税別)	GQV212HM-WNANNNH	¥1,466,000 (税別)	GQV212HM-VNANNNH	¥1,257,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 パナソニック) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQU212HM-KNANNNH	¥1,463,000 (税別)	GQU212HM-JNANNNH	¥1,220,000 (税別)	GQU212HM-WNANNNH	¥1,171,000 (税別)	GQU212HM-VNANNNH	¥962,000 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-KNANNNO	¥1,383,000 (税別)	GQA212HM-JNANNNO	¥1,140,000 (税別)	GQA212HM-WNANNNO	¥1,091,000 (税別)	GQA212HM-VNANNNO	¥882,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROM ドライブを購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能サ-ポート] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク フレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能サ-ポート用 (*10)	選択 (*3) (*17)	選択 (*7)	選択 (冗長化構成必須) (*6)	GQC212HM-KNBNNNC	¥2,023,000 (税別)	GQC212HM-JNBNNNC	¥1,780,000 (税別)	GQC212HM-WNBNNNC	¥1,731,000 (税別)	GQC212HM-VNBNNNC	¥1,522,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレイストールモデル							GQB212HM-KNBNNNP	¥1,583,000 (税別)	GQB212HM-JNBNNNP	¥1,340,000 (税別)	GQB212HM-WNBNNNP	¥1,291,000 (税別)	GQB212HM-VNBNNNP	¥1,082,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレイストールモデル							GQB212HM-KNBNNNM	¥1,483,000 (税別)	GQB212HM-JNBNNNM	¥1,240,000 (税別)	GQB212HM-WNBNNNM	¥1,191,000 (税別)	GQB212HM-VNBNNNM	¥982,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-KNBNNNB	¥2,023,000 (税別)	GQC212HM-JNBNNNB	¥1,780,000 (税別)	GQC212HM-WNBNNNB	¥1,731,000 (税別)	GQC212HM-VNBNNNB	¥1,522,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレイストールモデル							GQB212HM-KNBNNN4	¥1,575,000 (税別)	GQB212HM-JNBNNN4	¥1,332,000 (税別)	GQB212HM-WNBNNN4	¥1,283,000 (税別)	GQB212HM-VNBNNN4	¥1,074,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレイストールモデル							GQB212HM-KNBNNN2	¥1,479,000 (税別)	GQB212HM-JNBNNN2	¥1,236,000 (税別)	GQB212HM-WNBNNN2	¥1,187,000 (税別)	GQB212HM-VNBNNN2	¥978,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 ヲロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-KNBNNNB	¥2,023,000 (税別)	GQW212HM-JNBNNNB	¥1,780,000 (税別)	GQW212HM-WNBNNNB	¥1,731,000 (税別)	GQW212HM-VNBNNNB	¥1,522,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレイストールモデル							GQV212HM-KNBNNN2	¥1,758,000 (税別)	GQV212HM-JNBNNN2	¥1,515,000 (税別)	GQV212HM-WNBNNN2	¥1,466,000 (税別)	GQV212HM-VNBNNN2	¥1,257,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレイストールモデル							GQU212HM-KNBNNN2	¥1,463,000 (税別)	GQU212HM-JNBNNN2	¥1,220,000 (税別)	GQU212HM-WNBNNN2	¥1,171,000 (税別)	GQU212HM-VNBNNN2	¥962,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ-ビス付き] モデル (*60)							GQV212HM-KNBNNNH	¥1,758,000 (税別)	GQV212HM-JNBNNNH	¥1,515,000 (税別)	GQV212HM-WNBNNNH	¥1,466,000 (税別)	GQV212HM-VNBNNNH	¥1,257,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サ-ビス付き] モデル (*60)							GQU212HM-KNBNNNH	¥1,463,000 (税別)	GQU212HM-JNBNNNH	¥1,220,000 (税別)	GQU212HM-WNBNNNH	¥1,171,000 (税別)	GQU212HM-VNBNNNH	¥962,000 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-KNBNNNO	¥1,383,000 (税別)	GQA212HM-JNBNNNO	¥1,140,000 (税別)	GQA212HM-WNBNNNO	¥1,091,000 (税別)	GQA212HM-VNBNNNO	¥882,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサ-ポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *10: RAID 追加機能サ-ポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サ-ビスを購入願います。
- *60: インストール代行サ-ビス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ 付]]

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスク	電源ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付])	選択 (※3) (※17)	選択 (※4) (※17)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	GQC212HM-KNCNNNC	¥2,044,000 (税別)	GQC212HM-JNCNNNC	¥1,801,000 (税別)	GQC212HM-WNCNNNC	¥1,752,000 (税別)	GQC212HM-VNCNNNC	¥1,543,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-KNCNNNP	¥1,604,000 (税別)	GQB212HM-JNCNNNP	¥1,361,000 (税別)	GQB212HM-WNCNNNP	¥1,312,000 (税別)	GQB212HM-VNCNNNP	¥1,103,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-KNCNNNM	¥1,504,000 (税別)	GQB212HM-JNCNNNM	¥1,261,000 (税別)	GQB212HM-WNCNNNM	¥1,212,000 (税別)	GQB212HM-VNCNNNM	¥1,003,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-KNCNNNB	¥2,044,000 (税別)	GQC212HM-JNCNNNB	¥1,801,000 (税別)	GQC212HM-WNCNNNB	¥1,752,000 (税別)	GQC212HM-VNCNNNB	¥1,543,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-KNCNNN4	¥1,596,000 (税別)	GQB212HM-JNCNNN4	¥1,353,000 (税別)	GQB212HM-WNCNNN4	¥1,304,000 (税別)	GQB212HM-VNCNNN4	¥1,095,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-KNCNNN2	¥1,500,000 (税別)	GQB212HM-JNCNNN2	¥1,257,000 (税別)	GQB212HM-WNCNNN2	¥1,208,000 (税別)	GQB212HM-VNCNNN2	¥999,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-KNCNNNB	¥2,044,000 (税別)	GQW212HM-JNCNNNB	¥1,801,000 (税別)	GQW212HM-WNCNNNB	¥1,752,000 (税別)	GQW212HM-VNCNNNB	¥1,543,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-KNCNNN2	¥1,779,000 (税別)	GQV212HM-JNCNNN2	¥1,536,000 (税別)	GQV212HM-WNCNNN2	¥1,487,000 (税別)	GQV212HM-VNCNNN2	¥1,278,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-KNCNNN2	¥1,484,000 (税別)	GQU212HM-JNCNNN2	¥1,241,000 (税別)	GQU212HM-WNCNNN2	¥1,192,000 (税別)	GQU212HM-VNCNNN2	¥983,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)							GQV212HM-KNCNNNH	¥1,779,000 (税別)	GQV212HM-JNCNNNH	¥1,536,000 (税別)	GQV212HM-WNCNNNH	¥1,487,000 (税別)	GQV212HM-VNCNNNH	¥1,278,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※60)							GQU212HM-KNCNNNH	¥1,484,000 (税別)	GQU212HM-JNCNNNH	¥1,241,000 (税別)	GQU212HM-WNCNNNH	¥1,192,000 (税別)	GQU212HM-VNCNNNH	¥983,000 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-KNCNNNO	¥1,404,000 (税別)	GQA212HM-JNCNNNO	¥1,161,000 (税別)	GQA212HM-WNCNNNO	¥1,112,000 (税別)	GQA212HM-VNCNNNO	¥903,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-ROMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能サポート用]
おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能サポート用) (※10)	選択 (※3) (※17)	選択 (※7)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	GQC212HM-KNDNNNC	¥2,044,000 (税別)	GQC212HM-JNDNNNC	¥1,801,000 (税別)	GQC212HM-WNDNNNC	¥1,752,000 (税別)	GQC212HM-VNDNNNC	¥1,543,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-KNDNNNP	¥1,604,000 (税別)	GQB212HM-JNDNNNP	¥1,361,000 (税別)	GQB212HM-WNDNNNP	¥1,312,000 (税別)	GQB212HM-VNDNNNP	¥1,103,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-KNDNNNM	¥1,504,000 (税別)	GQB212HM-JNDNNNM	¥1,261,000 (税別)	GQB212HM-WNDNNNM	¥1,212,000 (税別)	GQB212HM-VNDNNNM	¥1,003,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-KNDNNNB	¥2,044,000 (税別)	GQC212HM-JNDNNNB	¥1,801,000 (税別)	GQC212HM-WNDNNNB	¥1,752,000 (税別)	GQC212HM-VNDNNNB	¥1,543,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-KNDNNN4	¥1,596,000 (税別)	GQB212HM-JNDNNN4	¥1,353,000 (税別)	GQB212HM-WNDNNN4	¥1,304,000 (税別)	GQB212HM-VNDNNN4	¥1,095,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-KNDNNN2	¥1,500,000 (税別)	GQB212HM-JNDNNN2	¥1,257,000 (税別)	GQB212HM-WNDNNN2	¥1,208,000 (税別)	GQB212HM-VNDNNN2	¥999,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-KNDNNNB	¥2,044,000 (税別)	GQW212HM-JNDNNNB	¥1,801,000 (税別)	GQW212HM-WNDNNNB	¥1,752,000 (税別)	GQW212HM-VNDNNNB	¥1,543,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-KNDNNN2	¥1,779,000 (税別)	GQV212HM-JNDNNN2	¥1,536,000 (税別)	GQV212HM-WNDNNN2	¥1,487,000 (税別)	GQV212HM-VNDNNN2	¥1,278,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-KNDNNN2	¥1,484,000 (税別)	GQU212HM-JNDNNN2	¥1,241,000 (税別)	GQU212HM-WNDNNN2	¥1,192,000 (税別)	GQU212HM-VNDNNN2	¥983,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQV212HM-KNDNNNH	¥1,779,000 (税別)	GQV212HM-JNDNNNH	¥1,536,000 (税別)	GQV212HM-WNDNNNH	¥1,487,000 (税別)	GQV212HM-VNDNNNH	¥1,278,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQU212HM-KNDNNNH	¥1,484,000 (税別)	GQU212HM-JNDNNNH	¥1,241,000 (税別)	GQU212HM-WNDNNNH	¥1,192,000 (税別)	GQU212HM-VNDNNNH	¥983,000 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-KNDNNNO	¥1,404,000 (税別)	GQA212HM-JNDNNNO	¥1,161,000 (税別)	GQA212HM-WNDNNNO	¥1,112,000 (税別)	GQA212HM-VNDNNNO	¥903,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- ※1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- ※2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- ※3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- ※6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- ※7：内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROMドライブを購入願います。
- ※10：RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能が必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- ※17：標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- ※60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞


システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル] カスタムモデル

① HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデル(7年)		おまかせ安心 ロングライフモデル(6年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	選択 (※3)	選択 (※4)	選択 (※5)	選択(冗長化構成必須) (※6)	GQC212HM-ENANNNC	¥1,484,000(税別)	GQC212HM-DNANNNC	¥1,319,000(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENANNNP	¥1,044,000(税別)	GQB212HM-DNANNNP	¥879,000(税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENANNNM	¥944,000(税別)	GQB212HM-DNANNNM	¥779,000(税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-ENANNNB	¥1,484,000(税別)	GQC212HM-DNANNNB	¥1,319,000(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENANNN4	¥1,036,000(税別)	GQB212HM-DNANNN4	¥871,000(税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENANNN2	¥940,000(税別)	GQB212HM-DNANNN2	¥775,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPIバンドル)(CALなし) (270セリライセンス)バンドルモデル							GQW212HM-ENANNNB	¥1,484,000(税別)	GQW212HM-DNANNNB	¥1,319,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-ENANNN2	¥1,219,000(税別)	GQV212HM-DNANNN2	¥1,054,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-ENANNN2	¥924,000(税別)	GQU212HM-DNANNN2	¥759,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPIバンドル)(25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル(※60)							GQV212HM-ENANNNH	¥1,219,000(税別)	GQV212HM-DNANNNH	¥1,054,000(税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPIバンドル)(5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル(※60)							GQU212HM-ENANNNH	¥924,000(税別)	GQU212HM-DNANNNH	¥759,000(税別)
OSなしモデル							GQA212HM-ENANNNO	¥844,000(税別)	GQA212HM-DNANNNO	¥679,000(税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
 *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
 *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
 *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
 *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-ROMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
 *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
 *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能^{※1} - ト用] おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD/ ハード ディスク キット	電源 ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデル (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデル (6 年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 ^(※1)	選択 ^(※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能 ^{※1} - ト用 (*10)	選択 ^(※3) (*17)	選択 ^(※7)	選択 ^(※6) (冗長化構成必須)	GQC212HM-ENBNNNC	¥1,484,000 (税別)	GQC212HM-DNBNNNC	¥1,319,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENBNNNP	¥1,044,000 (税別)	GQB212HM-DNBNNNP	¥879,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENBNNNM	¥944,000 (税別)	GQB212HM-DNBNNNM	¥779,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-ENBNNNB	¥1,484,000 (税別)	GQC212HM-DNBNNNB	¥1,319,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENBNNN4	¥1,036,000 (税別)	GQB212HM-DNBNNN4	¥871,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENBNNN2	¥940,000 (税別)	GQB212HM-DNBNNN2	¥775,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-ENBNNNB	¥1,484,000 (税別)	GQW212HM-DNBNNNB	¥1,319,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-ENBNNN2	¥1,219,000 (税別)	GQV212HM-DNBNNN2	¥1,054,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-ENBNNN2	¥924,000 (税別)	GQU212HM-DNBNNN2	¥759,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV212HM-ENBNNNH	¥1,219,000 (税別)	GQV212HM-DNBNNNH	¥1,054,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU212HM-ENBNNNH	¥924,000 (税別)	GQU212HM-DNBNNNH	¥759,000 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-ENBNNNO	¥844,000 (税別)	GQA212HM-DNBNNNO	¥679,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ 付]]

おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデル(7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデル(6 年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付]	選択 (※3) (※17)	選択 (※7)	選択(冗長化構成必須) (※6)	GQC212HM-ENCNNNC	¥1,505,000 (税別)	GQC212HM-DNCNNNC	¥1,340,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENCNNNP	¥1,065,000 (税別)	GQB212HM-DNCNNNP	¥900,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENCNNNM	¥965,000 (税別)	GQB212HM-DNCNNNM	¥800,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-ENCNNNB	¥1,505,000 (税別)	GQC212HM-DNCNNNB	¥1,340,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENCNNN4	¥1,057,000 (税別)	GQB212HM-DNCNNN4	¥892,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENCNNN2	¥961,000 (税別)	GQB212HM-DNCNNN2	¥796,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-ENCNNNB	¥1,505,000 (税別)	GQW212HM-DNCNNNB	¥1,340,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-ENCNNN2	¥1,240,000 (税別)	GQV212HM-DNCNNN2	¥1,075,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-ENCNNN2	¥945,000 (税別)	GQU212HM-DNCNNN2	¥780,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQV212HM-ENCNNNH	¥1,240,000 (税別)	GQV212HM-DNCNNNH	¥1,075,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQU212HM-ENCNNNH	¥945,000 (税別)	GQU212HM-DNCNNNH	¥780,000 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-ENCNNNO	¥865,000 (税別)	GQA212HM-DNCNNNO	¥700,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-ROMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ付] RAID 追加機能サポート用]
おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD/ハードディスクキット	電源ユニット	おまかせ安心 ロングライフモデル (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデル (6 年)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	選択 (※3) (※17) LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付] RAID 追加機能サポート用 (※10)	選択 (※3) (※17)	選択 (※7)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	GQC212HM-ENDNNNC	¥1,505,000 (税別)	GQC212HM-DNDNNNC	¥1,340,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENDNNNP	¥1,065,000 (税別)	GQB212HM-DNDNNNP	¥900,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENDNNNM	¥965,000 (税別)	GQB212HM-DNDNNNM	¥800,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC212HM-ENDNNNB	¥1,505,000 (税別)	GQC212HM-DNDNNNB	¥1,340,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB212HM-ENDNNN4	¥1,057,000 (税別)	GQB212HM-DNDNNN4	¥892,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB212HM-ENDNNN2	¥961,000 (税別)	GQB212HM-DNDNNN2	¥796,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル							GQW212HM-ENDNNNB	¥1,505,000 (税別)	GQW212HM-DNDNNNB	¥1,340,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV212HM-ENDNNN2	¥1,240,000 (税別)	GQV212HM-DNDNNN2	¥1,075,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU212HM-ENDNNN2	¥945,000 (税別)	GQU212HM-DNDNNN2	¥780,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQV212HM-ENDNNNH	¥1,240,000 (税別)	GQV212HM-DNDNNNH	¥1,075,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)							GQU212HM-ENDNNNH	¥945,000 (税別)	GQU212HM-DNDNNNH	¥780,000 (税別)
OS なしモデル							GQA212HM-ENDNNNO	¥865,000 (税別)	GQA212HM-DNDNNNO	¥700,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *7: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-ROMは、ハードディスクキットと排他オプションとなります。必要なオプション(純正品)を選択の上、購入願います。ハードディスクキット選択時は、外付けの USB DVD-ROMドライブを購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

プロセッサ

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

1 プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須オプション
です。必要なプロセッサを選択の上、
購入願います。

選択



プロセッサ
[Xeon E5-2603v2 (1.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 10MB)]
(GQ-ECX526032AEX) [カスタム] ¥61,000(税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2637v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX526372AEX) [カスタム] ¥264,000(税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2630v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX526302AEX) [カスタム] ¥157,000(税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2650v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 20MB)]
(GQ-ECX526502AEX) [カスタム] ¥279,000(税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2670v2 (2.50GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
(GQ-ECX526702AEX) [カスタム] ¥384,000(税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2690v2 (3GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
(GQ-ECX526902AEX) [カスタム] ¥509,000(税別)




プロセッサ
[Xeon E5-2697v2 (2.70GHz/L2 キャッシュ 12x256KB/L3 キャッシュ 30MB)]
(GQ-ECX526972AEX) [カスタム] ¥670,000(税別)

システム装置本体 I / F & スロット

- ① プロセッサスロット
- ② メモリスロット
- ③ ディスプレイインタフェース
- ④ シリアルインタフェース
- ⑤ ネットワークインタフェース
- ⑥ USBインタフェース
- ⑦ SATAインタフェース
- ⑧ 電源スロット
- ⑨ FANスロット
- ⑩ 拡張ボードスロット
- ⑪ 拡張ストレージベイ

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ



RS210-h HM2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

1 プロセッサスロット 2

選択

- 
プロセッサ
 [Xeon E5-2603v2 (1.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 10MB)]
 (GQ-ECX526032A2EX) [カスタム] ¥61,000 (税別)
 (GQ-ECX526032A2) ¥61,000 (税別)
 ・ FAN スロット 6~8 用 FAN 付き
- 
プロセッサ
 [Xeon E5-2637v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
 (GQ-ECX526372A2EX) [カスタム] ¥264,000 (税別)
 (GQ-ECX526372A2) ¥264,000 (税別)
 ・ FAN スロット 6~8 用 FAN 付き
- 
プロセッサ
 [Xeon E5-2630v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
 (GQ-ECX526302A2EX) [カスタム] ¥157,000 (税別)
 (GQ-ECX526302A2) ¥157,000 (税別)
 ・ FAN スロット 6~8 用 FAN 付き
- 
プロセッサ
 [Xeon E5-2650v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 20MB)]
 (GQ-ECX526502A2EX) [カスタム] ¥279,000 (税別)
 (GQ-ECX526502A2) ¥279,000 (税別)
 ・ FAN スロット 6~8 用 FAN 付き
- 
プロセッサ
 [Xeon E5-2670v2 (2.50GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
 (GQ-ECX526702A2EX) [カスタム] ¥384,000 (税別)
 (GQ-ECX526702A2) ¥384,000 (税別)
 ・ FAN スロット 6~8 用 FAN 付き
- 
プロセッサ
 [Xeon E5-2690v2 (3GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
 (GQ-ECX526902A2EX) [カスタム] ¥509,000 (税別)
 (GQ-ECX526902A2) ¥509,000 (税別)
 ・ FAN スロット 6~8 用 FAN 付き
- 
プロセッサ
 [Xeon E5-2697v2 (2.70GHz/L2 キャッシュ 12x256KB/L3 キャッシュ 30MB)]
 (GQ-ECX526972A2EX) [カスタム] ¥670,000 (税別)
 (GQ-ECX526972A2) ¥670,000 (税別)
 ・ FAN スロット 6~8 用 FAN 付き

ープロセッサ搭載条件表ー


- ・ 仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・ 仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2CPUから1CPUへの変更もできません。
- ・ 2CPU構成の場合、搭載電源ユニットの形名に制限があります。CPU増設時は注意願います。(＜電源ユニット搭載条件表＞参照)

＜HA8000/RS210-h HM2＞

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサスロット	
	1	2
1CPU	プロセッサ	—
2CPU	プロセッサ	プロセッサ

＜システム装置および内蔵オプション編＞




RS210-h HM2

メモリー

2

メモリスロット 1～24


メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入します。



ーメモリー搭載条件表ー

＜HA8000/RS210-h HM2＞

- ・メモリスロット数は 24 スロットあり、12 スロット/CPU に割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU 内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。




- ・DDR3 1866 Registered DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・DDR3 1600 Registered DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・DDR3 1600 Load-Reduced DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・DDR3 1333 Registered DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・メモリーの動作周波数は、メモリーボードの種類及び搭載構成により異なります。全チャネル同一周波数で動作し、全チャネルの内最も遅い周波数に合せて動作します。又、搭載の CPU がサポートするメモリー動作最高周波数以上の周波数では動作はしません。
(Xeon E5-2603v2:1333MHz/Xeon E5-2630v2:1600MHz/Xeon E5-2637v2, Xeon E5-2650v2, Xeon E5-2670v2, Xeon E5-2690v2, Xeon E5-2697v2:1866MHz)

(※1) DPC: チップ毎の DIMM 搭載枚数 [DIMM per Channel]

メモリー種類	BIOS DDR3 電圧設定	チップ毎 DIMM 搭載 (※1)	各 CPU 毎のメモリー動作周波数		
			Xeon E5-2603v2	Xeon E5-2630v2	Xeon E5-2637v2, Xeon E5-2650v2, Xeon E5-2670v2, Xeon E5-2690v2, Xeon E5-2697v2
DDR3 1866 Registered DIMM タイプ	AUTO (1.5V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1866MHz
		3DPC			1600MHz
	1.5V	1DPC/2DPC			1866MHz
		3DPC			1600MHz
DDR3 1600 Registered DIMM タイプ (WideRange)	AUTO (1.35V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1600MHz
		3DPC		1333MHz	1333MHz
	1.5V	1DPC/2DPC		1600MHz	1600MHz
		3DPC		1600MHz	1600MHz
DDR3 1600 Load-Reduced DIMM タイプ	AUTO (1.35V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1600MHz
		3DPC	1066MHz	1066MHz	1066MHz
	1.5V	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1600MHz
		3DPC	1066MHz	1066MHz	1066MHz
DDR3 1333 Registered DIMM タイプ (WideRange)	AUTO (1.35V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1333MHz	1333MHz
		3DPC	800MHz	800MHz	800MHz
	1.5V	1DPC/2DPC	1333MHz	1333MHz	1333MHz
		3DPC	1066MHz	1066MHz	1066MHz

- ・メモリー動作モードは、Independent Mode (デフォルト設定)、Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Mode, Device Tagging Mode をサポートします。
- ・Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。



[Mirroring Mode設定出荷用]

メモリスロット 1~24

[Lock Step Mode設定出荷用]

メモリスロット 1~24

選択

選択

選択

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx2):DDR3 1866 Registered DIMM]
(60-MJ7016V5LEX) [カタログ] ¥93,000 (税別)
・本ボードはメモリー slots を 2 個使用します。


メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
[32GB (16GBx2):DDR3 1866 Registered DIMM]
(60-MJ7032V5LEX) [カタログ] ¥210,000 (税別)
・本ボードはメモリー slots を 2 個使用します。

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
[8GB (4GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM]
(60-MJ7008H5LEX) [カタログ] ¥46,000 (税別)
・本ボードはメモリー slots を 2 個使用します。

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
[16GB (8GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM]
(60-MJ7016H5LEX) [カタログ] ¥74,000 (税別)
・本ボードはメモリー slots を 2 個使用します。

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
[32GB (16GBx2):DDR3 1600 Registered DIMM]
(60-MJ7032H5LEX) [カタログ] ¥168,000 (税別)
・本ボードはメモリー slots を 2 個使用します。

メモリーボード[Lock Step Mode 設定出荷用]
[64GB (32GBx2):DDR3 1600 Load-Reduced DIMM]
(60-MJ7064L6LEX) [カタログ] ¥1,030,000 (税別)
・本ボードはメモリー slots を 2 個使用します。



RS210-h HM2


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

【Sparing Mode 設定出荷用】


2

メモリー・スロット 1～24

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、DIMMを2枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は8枚又は12枚搭載構成)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Mode, Device Tagging Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- (8) 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- (9) 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Independent Mode(デフォルト設定)	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Mirroring Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Lock Step Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Sparing Mode	①	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②
Device Tagging	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、DIMMを2枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は8枚又は12枚搭載構成)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には4枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は4枚単位/Sparing Mode時は16枚又は24枚搭載構成)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Mode, Device Tagging Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- (9) 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- (10) 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Independent Mode(デフォルト設定)	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Mirroring Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Lock Step Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Sparing Mode	①	①	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②
Device Tagging	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥

①：搭載順序

・Mirroring Modeサポート構成

- (1) Mirroring Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- (2) Mirroring Modeは、Channel 0とChannel 1間及びChannel 2とChannel 3間でメモリーの内容をミラーします。
- (3) Mirroring Mode時システムで使用可能なメモリー容量は、搭載容量の半分となります。
- (4) Mirroring Modeは、Independent Modeに比べ、メモリー性能が劣化することがあります。

・Lock Step Modeサポート構成

- (1) Lock Step Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- (2) Lock Step Modeは、Channel 0とChannel 1及びChannel 2とChannel 3で128bitデータアクセスを行います。
- (3) Lock Step Modeは、Independent Modeに比べ、メモリー性能が劣化することがあります。

・Sparing Modeサポート構成

- (1) Sparing Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- (2) Sparing Modeは、チャンネルあたり2枚以上のDIMM搭載が必要です。
- (3) Sparing Modeは、同一チャンネル内のメモリーバンクの1つをスペアとして使用します。(スペアバンクはシステム上として認識されません。又、4GB/8GB DIMMは、シングルバンク品、16GB DIMMは、デュアルバンク品、32GB DIMMは、クワッドバンク品のDIMMですので、システムの認識メモリー容量に違いがあります。[32GB DIMMの3DPC時は、メモリーバンクの2つをスペアとして使用します。])
- (4) Sparing Mode時のスペアリングは、同一チャンネル内のみサポートです。又、スペアできるバンクは1チャンネルあたり1バンクのみで各CPU内で1回しか実行されません。
- (5) Sparing Modeのサポートメモリー構成及びシステムの認識メモリー容量を下記に示します。

構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	システムメモリー容量
構成1	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	—	—	16GB
構成2	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	—	—	32GB
構成3	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	—	—	96GB
構成4	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	—	—	—	—	224GB
構成5	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	32GB
構成6	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	64GB
構成7	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	160GB
構成8	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	320GB


＜CPU2個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	システムメモリー容量
構成1	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	—	—	32GB
構成2	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	—	—	64GB
構成3	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	—	—	192GB
構成4	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	—	—	—	—	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	—	—	—	—	448GB
構成5	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	64GB
構成6	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	128GB
構成7	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	320GB
構成8	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	640GB

・Device Tagging Modeサポート構成

- (1) Device Tagging Modeは、メモリーデバイスが故障した場合、故障したデバイスの代わりにパリティデバイスを使用します。但し、Device Tagging有効時(パリティデバイスをデフォルトとして使用時)にメモリーエラーが発生した場合、システムに致命的なエラーが発生させる場合があります。


<システム装置および内蔵オプション編>




RS210-h HM2

各種インタフェース/電源ユニット/冗長化FAN

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。





RS210-h HM2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

【CPU (Xeon E5-2637v2/Xeon E5-2670v2/Xeon E5-2690v2/Xeon E5-2697v2) 搭載時】

電源スロット 1~2

電源ケーブル (AC100V 用)
[AC100V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2253) ¥2,000 (税別)
・ AC100V 電源供給時に使用します。

電源ケーブル (AC200V 用)
[AC200V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)
・ AC200V 電源供給時に使用します。

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Platinum, AC100V/AC200V 用]
(GQ-BP2361EX) [カスタム] ¥38,000 (税別)
(GQ-BP2361) ¥38,000 (税別)

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Titanium, AC200V 用]
(GQ-BP2363EX) [カスタム] ¥58,000 (税別)
(GQ-BP2363) ¥58,000 (税別)

電源ケーブル及び電源ユニットは、
搭載必須オプションです。必要な
電源ケーブル及び電源ユニットを
選択の上、購入願います。

ー電源ユニット搭載条件表ー

＜HA8000/RS210-h HM2＞

＜CPU (Xeon E5-2637v2/Xeon E5-2670v2/Xeon E5-2690v2/Xeon E5-2697v2) 1個又は2個搭載時＞

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2361EX GQ-BP2361	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX GQ-BP2363	①	②

- (凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可
- (1) 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、ロングライフサートに/預けて安心ロングライフ/おまかせ安心ロングライフは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
(2) 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
(3) 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
(4) 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
(5) 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363EX/GQ-BP2363]は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

【CPU (Xeon E5-2603v2/Xeon E5-2630v2/Xeon E5-2650v2) 搭載時】

電源スロット 1~2

電源ケーブル (AC100V 用)
[AC100V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2253) ¥2,000 (税別)
・ AC100V 電源供給時に使用します。

電源ケーブル (AC200V 用)
[AC200V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)
・ AC200V 電源供給時に使用します。

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Platinum, AC100V/AC200V 用]
(GQ-BP2361EX) [カスタム] ¥38,000 (税別)
(GQ-BP2361) ¥38,000 (税別)

電源ユニット
[450W, 80 PLUS Platinum, AC100V/AC200V 用]
(GQ-BP2360EX) [カスタム] ¥32,000 (税別)
(GQ-BP2360) ¥32,000 (税別)

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Titanium, AC200V 用]
(GQ-BP2363EX) [カスタム] ¥58,000 (税別)
(GQ-BP2363) ¥58,000 (税別)

電源ケーブル及び電源ユニットは、
搭載必須オプションです。必要な
電源ケーブル及び電源ユニットを
選択の上、購入願います。

ー電源ユニット搭載条件表ー

＜HA8000/RS210-h HM2＞

＜CPU (Xeon E5-2603v2/Xeon E5-2630v2/Xeon E5-2650v2) 1個搭載時＞ 【電源ユニット(800W) 推奨】


品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2361EX GQ-BP2361	①	②
電源ユニット (450W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2360EX GQ-BP2360	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX GQ-BP2363	①	②

- (凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可
- (1) 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、ロングライフサートに/預けて安心ロングライフ/おまかせ安心ロングライフは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
(2) 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
(3) 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
(4) 電源スロット1と2の電源ユニットは同一形名を搭載します。(異種形名混在搭載不可)
(5) 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
(6) 電源ユニット(450W) [GQ-BP2360EX/GQ-BP2360]搭載時のCPU増設は、非サポートです。
(7) 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363EX/GQ-BP2363]は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

＜CPU (Xeon E5-2603v2/Xeon E5-2630v2/Xeon E5-2650v2) 2個搭載時＞

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2361EX GQ-BP2361	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX GQ-BP2363	①	②

- (凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可
- (1) 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、ロングライフサートに/預けて安心ロングライフ/おまかせ安心ロングライフは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
(2) 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
(3) 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
(4) 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
(5) 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363EX/GQ-BP2363]は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。



RS210-h HM2

9 FAN スロット 1~8



FAN
〔CPU1 個搭載時:FAN スロット 1~5,
CPU2 個搭載時:FAN スロット 1~8 標準搭載〕
(オプション形名なし)

— FAN 搭載条件表 —


<HA8000/RS210-h HM2>

品名	形名	FAN スロット							
		1	2	3	4	5	6	7	8
FAN	オプション形名なし	●	●	●	●	●	○	○	○

(凡例) ● : 標準搭載
○ : 搭載可
× : 搭載不可

- (1) FAN スロット 6~8 は、CPU2 個搭載時 FAN 搭載となります。
- (2) CPU1 個搭載時 FAN1~5/CPU2 個搭載時 FAN1~8 のうちいずれか 1 つが故障停止しても各部の温度仕様を満たします。但し、STATUS はエラー表示します。
- (3) FAN 交換は、STATUS をリセットした後にを行います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS210-h HM2

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・ [加付] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

HA8000/RS210-h HM2 [RAID (2.5 型 SAS)] モデル

専用スロット
(PCI)

RAID 専用



ディスクアレイコントローラボード ※
[PCI Express, SAS, 8port]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス (a 1)

※ RAID 追加機能オプション利用時の場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、
購入願います。尚、RAID 追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) は、内蔵 SSD
搭載時のみ選択可能です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

HA8000/RS210-h HM2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャプション付]] モデル

拡張スロット
(PCI)

1



ディスクアレイコントローラボード ※
[PCI Express, SAS, 8port,
キャプション付] 機能付き
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス (a 1)

※ RAID 追加機能オプション利用時の場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、
購入願います。尚、RAID 追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) は、内蔵 SSD
搭載時のみ選択可能です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

HA8000/RS210-h HM2 [RAID (2.5 型 SAS)] モデル

拡張スロット
(PCI)

1~2

選択



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-CA7738EX) [加付] ¥65,000 (税別)
(GQ-CA7738) ¥65,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]

RAID 追加機能
(MegaRAID Recovery)



ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773811ONEX) [加付]

¥107,000 (税別)

・スタンダード PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-CA773AE) [加付] ¥65,000 (税別)
(GQ-CA773A) ¥65,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]

RAID 追加機能
(MegaRAID Recovery)



ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773A11ONEX) [加付]

¥107,000 (税別)

・LowProfile PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]

RAID 追加機能
(MegaRAID Recovery)



ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773A21ONEX) [加付]

¥107,000 (税別)

・LowProfile PCI スロット搭載用
・増設 2 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port,
キャプション付] 機能付き
(GQ-CA7748EX) [加付] ¥84,000 (税別)
(GQ-CA7748) ¥84,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port,
キャプション付] 機能付き

RAID 追加機能
(MegaRAID Recovery)




ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA774811ONEX) [加付]

¥126,000 (税別)

・LowProfile PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS210-h HM2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 2port]
(GQ-CN7723EX) [カスタム] ¥20,000 (税別)
(GQ-CN7723) ¥20,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 2port]
(GQ-CN7724EX) [カスタム] ¥20,000 (税別)
(GQ-CN7724) ¥20,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7743EX) [カスタム] ¥38,000 (税別)
(GQ-CN7743) ¥38,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7744EX) [カスタム] ¥38,000 (税別)
(GQ-CN7744) ¥38,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7741EX) [カスタム] **販売終了**
(GQ-CN7741) **販売終了**
・スタンダード PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

LANボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7742EX) [カスタム] **販売終了**
(GQ-CN7742) **販売終了**
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

LANボード
[PCI Express, 10GBASE-T, 2port]
(GQ-CN7823EX) [カスタム] ¥75,000 (税別)
(GQ-CN7823) ¥75,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)
UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)

スイッチングHUBへ

スイッチングHUBへ

LANボード
[PCI Express, 10GBASE-T, 2port]
(GQ-CN7824EX) [カスタム] ¥75,000 (税別)
(GQ-CN7824) ¥75,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用


同時

UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)
UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)

スイッチングHUBへ


スイッチングHUBへ

＜システム装置および内蔵オプション編＞




RS210-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



iSCSIボード
・[PCI Express, 10GBASE-SR, 2port]
(GQ-CF7041EX) [カスタム] ¥456,000(税別)
(GQ-CF7041) ¥456,000(税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ



iSCSIボード
・[PCI Express, 10GBASE-SR, 2port]
(GQ-CF7042EX) [カスタム] ¥456,000(税別)
(GQ-CF7042) ¥456,000(税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ



SASボード
・[PCI Express,
24Gbps (6Gbps4 ライン), 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥26,000(税別)
(GQ-CE7205) ¥26,000(税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ



SASボード
・[PCI Express,
24Gbps (6Gbps4 ライン), 外部 2port]
(GQ-CE7206EX) [カスタム] ¥26,000(税別)
(GQ-CE7206) ¥26,000(税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用


*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

同時

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(1) BR1200 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(6) LTO オートローダー へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライブラリ装置 へ

<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7831EX) [カスタム] ¥128,000 (税別)
(GQ-CC7831) ¥128,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ



Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7832EX) [カスタム] ¥128,000 (税別)
(GQ-CC7832) ¥128,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ



Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7841EX) [カスタム] ¥198,000 (税別)
(GQ-CC7841) ¥198,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ




Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7842EX) [カスタム] ¥198,000 (税別)
(GQ-CC7842) ¥198,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

・[括弧内]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7811) ¥138,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7812) ¥138,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7821) ¥218,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ




Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7822) ¥218,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)

選択


- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンクロージャー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース/
電源ユニット/冗長化 FAN → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチング HUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置＜ラックタイプ＞

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

HA8000/RS210-h HM2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイアウトボード キャッシュバックアップ 付]] モデル

拡張スロット (PCI)

2

選択

ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-CA773AEX) [カスタム] ¥65,000 (税別)
(GQ-CA773A) ¥65,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ

ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]
RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773A110NEX) [カスタム] ¥107,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ

ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port, キャッシュバックアップ 機能付き]
(GQ-CA7748EX) [カスタム] ¥84,000 (税別)
(GQ-CA7748) ¥84,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ

ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port, キャッシュバックアップ 機能付き]
RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA7748110NEX) [カスタム] ¥126,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ

LAN ボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 2port]
(GQ-CN7724EX) [カスタム] ¥20,000 (税別)
(GQ-CN7724) ¥20,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

LAN ボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7744EX) [カスタム] ¥38,000 (税別)
(GQ-CN7744) ¥38,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

LAN ボード
[PCI Express, 1000BASE-T, 4port]
(GQ-CN7742EX) [カスタム] 販売終了
(GQ-CN7742) 販売終了
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 5 エンハンス
(1000BASE-T)
([2.4 スイッチング HUB] 参照)

2.4 スイッチング HUB へ

LAN ボード
[PCI Express, 10GBASE-T, 2port]
(GQ-CN7824EX) [カスタム] ¥75,000 (税別)
(GQ-CN7824) ¥75,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時

UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)

スイッチング HUB へ

UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)

スイッチング HUB へ

LAN ボード
[PCI Express, 10G SFP+ Direct Attach, 2port]
(GQ-CN7844EX) [カスタム] ¥109,000 (税別)
(GQ-CN7844) ¥109,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

同時


Twinax ケーブル
(接続のスイッチに対応のケーブルを選択します。
7 章 17.5 LAN ネットワーク 情報 項参照願います。)

スイッチへ

Twinax ケーブル
(接続のスイッチに対応のケーブルを選択します。
7 章 17.5 LAN ネットワーク 情報 項参照願います。)


スイッチへ

＜システム装置および内蔵オプション編＞




RS210-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。



Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7832EX) [カスタム] ¥128,000 (税別)
(GQ-CC7832) ¥128,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ



Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7842EX) [カスタム] ¥198,000 (税別)
(GQ-CC7842) ¥198,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。

選択

同時

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7812) ¥138,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)

選択

- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ



Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7822) ¥218,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用


*1:同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)

選択

同時


- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(2) BR1650 へ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスクリシステムへ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(4) テープエンコーダー 2 へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(7) LTO ライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ
- 2.5 外付け装置
(8) 大型テープライトリ装置へ

<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。




FCoEボード
・[PCI Express, 10Gbps, 2port]
(GQ-CF7022EX) [カスタム] ¥482,000 (税別)
(GQ-CF7022) ¥482,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立デイスカシステムとの混在接続はできません。



2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカシステムへ
2.5 外付け装置 *1
(3) 日立デイスカシステムへ




InfiniBandボード
・[PCI Express, 56Gbps, FDR]
(個別見積り)
・LowProfile PCI スロット搭載用

IB Copper Cable
[QSFP+ (FDR) 4x, 2.0m]
(個別見積り)




InfiniBand switch
[36port QSFP FDR, AC100V 用, 1U]
(個別見積り)


InfiniBand switch
[36port QSFP FDR, AC200V 用, 1U]
(個別見積り)



PCIe Flashドライブボード
・[PCI Express, 365GB/s]
(GQ-CG7365FD2EX) [カスタム] ¥740,000 (税別)
(GQ-CG7365FD2) ¥740,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット及びLowProfile PCI スロット搭載用



PCIe Flashドライブボード[受注生産品]
・[PCI Express, 785GB/s]
(GQ-CG7785FD2EX) [カスタム] ¥1,530,000 (税別)
(GQ-CG7785FD2) ¥1,530,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット及びLowProfile PCI スロット搭載用



PCIe Flashドライブボード[受注生産品]
・[PCI Express, 1.2TB]
(GQ-CG71200FD2EX) [カスタム] ¥2,120,000 (税別)
(GQ-CG71200FD2) ¥2,120,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット及びLowProfile PCI スロット搭載用

10

拡張スロット
(PCI)
LAN 拡張
カード 専用



LAN 拡張カード
・[PCI Express, 100GBASE-T, 2port]
(GQ-CN7M0TEX) [カスタム] ¥22,000 (税別)
(GQ-CN7M0T) ¥22,000 (税別)




UTP カテゴリ 5 エンハンス *2
(100GBASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)
UTP カテゴリ 5 エンハンス *2
(100GBASE-T)
([2.4 スイッチング] HUB 参照)

2.4 スイッチングHUBへ

2.4 スイッチングHUBへ

*2:LAN 拡張カード (GQ-CN7M0TEX/GQ-CN7M0T) に接続の LAN ケーブルは、HA8000 オプション (純正品) の LAN ケーブル [GH-LN7Exxx] を使用願います。
市販品 LAN ケーブルには LAN コネクタの先端部に段差 (突起) を有する (写真参照) ものがあり、コネクタの挿抜時に LAN 拡張カードの RJ45 コネクタが破損するおそれがあるため、LAN コネクタの先端部に段差 (突起) を有する LAN ケーブルは使用禁止とします。



LAN 拡張カード
・[PCI Express, 100GBASE-T, 2port]
(GQ-CN7M1TEX) [カスタム] ¥75,000 (税別)
(GQ-CN7M1T) ¥75,000 (税別)



UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)
UTP カテゴリ 6 エンハンス
(10GBASE-T)

スイッチングHUBへ

スイッチングHUBへ



LAN 拡張カード
・[PCI Express, 10GBASE-SR, 2port]
(GQ-CN7M1SEX) [カスタム] ¥355,000 (税別)
(GQ-CN7M1S) ¥355,000 (税別)




Multi Mode Fibre ケーブル
Multi Mode Fibre ケーブル

スイッチ等へ

スイッチ等へ

＜システム装置および内蔵オプション編＞



－拡張ボード搭載条件表－


・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / R S 2 1 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS)] 型＜＞

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI		
				PCI Express 3.0		
				x16 レーン スタンダード [ハイサイズ]	x8 レーン LowProfile [MD2]	x8 レーン LAN 拡張 カード 専用
				1	2	
ディスクアレイコントローラボード (*4)	GQ-CA7738EX GQ-CA7738	[①]	1	①	×	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	GQ-SCA7738110NEX	[①]	1	①	×	×
ディスクアレイコントローラボード (*4)	GQ-CA773AEX GQ-CA773A	[1]	1	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	GQ-SCA773A110NEX	[1]	1	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	GQ-SCA773A210NEX	[1]	1	×	①	×
ディスクアレイコントローラボード (*4)	GQ-CA7748EX GQ-CA7748	[1]	1	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット (*4)	GQ-SCA7748110NEX	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7723EX GQ-CN7723	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7724EX GQ-CN7724	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7743EX GQ-CN7743	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7744EX GQ-CN7744	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7741EX GQ-CN7741	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7742EX GQ-CN7742	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (10GBASE-T, 2port) (*7)	GQ-CN7823EX GQ-CN7823	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (10GBASE-T, 2port) (*7)	GQ-CN7824EX GQ-CN7824	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (10G SFP+ Direct Attach, 2port) (*7)	GQ-CN7843EX GQ-CN7843	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (10G SFP+ Direct Attach, 2port) (*7)	GQ-CN7844EX GQ-CN7844	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (10GBASE-SR, 2port) (*7)	GQ-CN7841EX GQ-CN7841	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (10GBASE-SR, 2port) (*7)	GQ-CN7842EX GQ-CN7842	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (10GBASE-SR, 2port)	GQ-CN7821EX GQ-CN7821	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (10GBASE-SR, 2port)	GQ-CN7822EX GQ-CN7822	[1]	1	×	①	×
L A N ボード (1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	GQ-CN7733EX GQ-CN7733	[①]	1	①	×	×
L A N ボード (1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	GQ-CN7734EX GQ-CN7734	[1]	1	×	①	×
i S C S I ボード (10GBASE-SR, 2port) (*2)	GQ-CF7041EX GQ-CF7041	[①]	1	①	×	×
i S C S I ボード (10GBASE-SR, 2port) (*2)	GQ-CF7042EX GQ-CF7042	[1]	1	×	①	×
S A S ボード (24Gbps (6Gbps4 ライン), 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[①]	1	①	×	×
S A S ボード (24Gbps (6Gbps4 ライン), 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	1	×	①	×
Fibre Channel ボード [日立製] (8Gbps) (*1)	GQ-CC7831EX GQ-CC7831	[①]	1	①	×	×
Fibre Channel ボード [日立製] (8Gbps) (*1)	GQ-CC7832EX GQ-CC7832	[1]	1	×	①	×
Fibre Channel ボード [日立製] (8Gbps, 2port) (*1)	GQ-CC7841EX GQ-CC7841	[①]	1	①	×	×
Fibre Channel ボード [日立製] (8Gbps, 2port) (*1)	GQ-CC7842EX GQ-CC7842	[1]	1	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps) (*1) (*2) (*3)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[①]	1	①	×	×
Fibre Channel ボード (8Gbps) (*1) (*2) (*3)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[1]	1	×	①	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port) (*1) (*2) (*3)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[①]	1	①	×	×
Fibre Channel ボード (8Gbps, 2port) (*1) (*2) (*3)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[1]	1	×	①	×
F C o E ボード (10Gbps, 2port) (*3)	GQ-CF7021EX GQ-CF7021	[①]	1	①	×	×
F C o E ボード (10Gbps, 2port) (*3)	GQ-CF7022EX GQ-CF7022	[1]	1	×	①	×
I n f i n i B a n d ボード (56Gbps, FDR) (*5)	個別見積り	[①]	1	×	×	×
I n f i n i B a n d ボード (56Gbps, FDR) (*5)	個別見積り	[1]	1	×	①	×
P C I e F l a s h ドライブボード (365GB) (*6) (*8)	GQ-CG7365FD2EX GQ-CG7365FD2	[①] [1]	2	①	②	×
P C I e F l a s h ドライブボード (785GB) (*6) (*8)	GQ-CG785FD2EX GQ-CG785FD2	[①] [1]	2	①	②	×
P C I e F l a s h ドライブボード (1.2TB) (*6) (*8)	GQ-CG71200FD2EX GQ-CG71200FD2	[①] [1]	2	①	②	×
L A N 拡張カード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7M0TEX GQ-CN7M0T	[□]	1 (R-)	×	×	①
L A N 拡張カード (10GBASE-T, 2port) (*7)	GQ-CN7M1TEX GQ-CN7M1T	[□]		×	×	①
L A N 拡張カード (10GBASE-SR, 2port)	GQ-CN7M1SEX GQ-CN7M1S	[□]		×	×	①

*1: Fibre Channel 型 [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と Fibre Channel 型 [GQ-CC7831/GQ-CC7832/GQ-CC7841/GQ-CC7842] の混在搭載は、非推奨となります。
*2: Fibre Channel 型 [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と iSCSI 型 [GQ-CF7041/GQ-CF7042] の混在搭載は、非推奨となります。
*3: Fibre Channel 型 [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と FCoE 型 [GQ-CF7021/GQ-CF7022] の混在搭載は、非推奨となります。
*4: ディスケット型 [GQ-CA7738 (GQ-SCA7738x10NEX) / GQ-CA773A (GQ-SCA773Ax10NEX)] と ディスケット型 [GQ-CA7748 (GQ-SCA7748x10NEX)] の混在搭載は、非推奨となります。
*5: OS 環境が Red Hat Enterprise Linux 時のみとなります。(但し、Red Hat Enterprise Linux 6.5 は非推奨) 又、ノード数は最大 36 ノード、スロット数は最大 1 台となります。
*6: ロングライフ型 [7 年] を、安心してご利用いただけます。
*7: LAN 型 [GQ-CN7823/GQ-CN7824/GQ-CN7843/GQ-CN7844/GQ-CN7841/GQ-CN7842]、LAN 拡張型 [GQ-CN7M1T] は、下記環境で SR-IOV 型となります。
(※ OS: Windows Server 2012 R2 / 又は OS: Windows Server 2012 R2)
*8: Red Hat Enterprise Linux 環境時、64-bit x86_64 のみとなります。尚、Red Hat Enterprise Linux 6.5 は非推奨となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



－拡張ボード搭載条件表－

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS) [ディスクレイトローラボードキャッシュバックアップ付]]モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI		
				PCI Express 3.0		
				x16レーン スタンダード [ハイサイズ]	x8レーン LowProfile [MD2]	x8レーン LAN 拡張 カード専用
				1	2	
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×
ディスクアレイコントローラボード	G0-CA773AEX G0-CA773A	[1]	1	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA773A110NEX	[1]	1	×	①	×
ディスクアレイコントローラボード	G0-CA7748EX G0-CA7748	[1]	1	×	①	×
ディスクアレイコントローラボードセット	G0-SCA7748110NEX	[1]	1	×	①	×
LANボード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7724EX G0-CN7724	[1]	1	×	①	×
LANボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN7744EX G0-CN7744	[1]	1	×	①	×
LANボード(1000BASE-T, 4port)	G0-CN7742EX G0-CN7742	[1]	1	×	①	×
LANボード(10GBASE-T, 2port) (*7)	G0-CN7824EX G0-CN7824	[1]	1	×	①	×
LANボード(10G SFP+ Direct Attach, 2port) (*7)	G0-CN7844EX G0-CN7844	[1]	1	×	①	×
LANボード(10GBASE-SR, 2port) (*7)	G0-CN7842EX G0-CN7842	[1]	1	×	①	×
LANボード(10GBASE-SR, 2port)	G0-CN7822EX G0-CN7822	[1]	1	×	①	×
LANボード(1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	G0-CN7734EX G0-CN7734	[1]	1	×	①	×
iSCSIボード(10GBASE-SR, 2port)	G0-CF7042EX G0-CF7042	[1]	1	×	①	×
SASボード(24Gbps(6Gbps4ライン), 外部 2port)	G0-CE7206EX G0-CE7206	[1]	1	×	①	×
Fibre Channelボード[日立製](8Gbps)	G0-CC7832EX G0-CC7832	[1]	1	×	①	×
Fibre Channelボード[日立製](8Gbps, 2port)	G0-CC7842EX G0-CC7842	[1]	1	×	①	×
Fibre Channelボード(8Gbps)	G0-CC7812EX G0-CC7812	[1]	1	×	①	×
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port)	G0-CC7822EX G0-CC7822	[1]	1	×	①	×
FCoEボード(10Gbps, 2port)	G0-CF7022EX G0-CF7022	[1]	1	×	①	×
InfiniBandボード(56Gbps, FDR) (*5)	個別見積り	[1]	1	×	①	×
PCIe Flashドライブボード(365GB) (*6) (*8)	G0-CG7365FD2EX G0-CG7365FD2	[1]	1	×	①	×
PCIe Flashドライブボード(785GB) (*6) (*8)	G0-CG7785FD2EX G0-CG7785FD2	[1]	1	×	①	×
PCIe Flashドライブボード(1.2TB) (*6) (*8)	G0-CG71200FD2EX G0-CG71200FD2	[1]	1	×	①	×
LAN拡張カード(1000BASE-T, 2port)	G0-CN7M0TEX G0-CN7M0T	[□]	1 (※1)	×	×	①
LAN拡張カード(10GBASE-T, 2port) (*7)	G0-CN7M1TEX G0-CN7M1T	[□]		×	×	①
LAN拡張カード(10GBASE-SR, 2port)	G0-CN7M1SEX G0-CN7M1S	[□]		×	×	①

*5:OS 環境が Red Hat Enterprise Linux 時のみの特 ー となります。(但し、Red Hat Enterprise Linux 6.5 は非特 ー 又、ノド 数は最大 36 ノド、スイッチ数は最大 1 台となります。


*6:ロングライフ特 ー 型、預けて安心ロングライフ特 ー 型(7 年)、おまかせ安心ロングライフ特 ー 型への搭載は、非特 ー となります。

*7:LAN 特 ー 型 [G0-CN7824/G0-CN7844/G0-CN7842]、LAN 拡張カード [G0-CN7M1T] は、下記環境で SR-IOV 特 ー となります。

(※1 OS:Windows Server 2012 R2/ゲスト OS:Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2)

*8:Red Hat Enterprise Linux 環境時、64-bit x86_64 のみ特 ー となり 32-bit x86 は非特 ー となります。尚、Red Hat Enterprise Linux 6.5 は非特 ー となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞




RS210-h HM2


内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS210-h HM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

ハードディスクキット
〔ストレージベイ増設用ケーシング、2ベイ〕
(GQ-ES7620EX) [カスタム] ¥9,000(税別)

・ハードディスクキットは、内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMと排他オプションとなります。

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

・工場搭載用形名[カスタム]のハードディスクキットは、ハードディスクキットの拡張ストレージベイへ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択時のみ選択工場搭載可能です。

拡張ストレージベイ2.5型 7~8

同時

同時

選択



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7300UCMEX/RX) [カスタム] ¥39,000(税別)
(GQ-UH7300UCM) ¥39,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (10000r/min), 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7600UCMEX/RX) [カスタム] ¥69,000(税別)
(GQ-UH7600UCM) ¥69,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔900GB, SAS (10000r/min), 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7900UCMEX/RX) [カスタム] ¥110,000(税別)
(GQ-UH7900UCM) ¥110,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1.2TB, SAS (10000r/min), 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH71200UCMEX/RX) [カスタム] ¥132,000(税別)
(GQ-UH71200UCM) ¥132,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7146VCMEX/RX) [カスタム] ¥46,000(税別)
(GQ-UH7146VCM) ¥46,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7300VCMEX/RX) [カスタム] ¥79,000(税別)
(GQ-UH7300VCM) ¥79,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵SSD
〔200GB, SATA, 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7200XCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥158,000(税別)
(GQ-UH7200XCM) ¥158,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxCEXはRAID追加機能(MegaRAID CacheCache)用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。




内蔵SSD
〔200GB, SAS, 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7200NCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥370,000(税別)
(GQ-UH7200NCM) ¥370,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxCEXはRAID追加機能(MegaRAID CacheCache)用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵SSD
〔400GB, SAS, 2.5型, 6.4mm対応〕
(GQ-UH7400NCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥651,000(税別)
(GQ-UH7400NCM) ¥651,000(税別)
・GQ-UHxxxxxxCEXはRAID追加機能(MegaRAID CacheCache)用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRXはリザーブデバイス用カスタム対応品です。

- ・CacheCache論理ドライブ設定可能数は、ディスクコントローラ毎に1つです。CacheCache論理ドライブサイズは、512GB未満に設定願います。(512GB以上の論理ドライブサイズはサポートできません。)
- ・SATAインターフェースとSASインターフェース混在でのCacheCache論理ドライブ構築は非サポートです。
- ・RAID追加機能サポート用キットの場合、内蔵SSD搭載時使用可能なRAID追加機能(MegaRAID CacheCache)を選択時、対応するRAID追加機能オプションの購入が必要です。尚、RAID追加機能オプションは、必須オプションです。(形名・価格は、[RAID追加機能]オプション項を参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



RS210-h HM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

拡張ストレージ 5 型 (薄型)

(c) 11

DVDは、必須選択オプションです。
必要なDVDを選択の上、購入願います。

- ・内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、ハードディスクと排他オプションとなります。ハードディスク選択時は、外付けのUSB DVD-ROMドライブを購入願います。

選択




内蔵DVD-ROM
〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV5070EX) [カスタム] ¥11,000 (税別)



内蔵DVD-RAM
〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速/DVD-ROM: 最大 8 倍速/CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)

<ご注意>

- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html
- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMのサポートOS情報は、お問い合わせください。



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

＜HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)]モデル 及びHA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ 付]]モデル＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ						(凡例) ●:標準搭載 ①:搭載可 (搭載優先順位) ×:搭載不可
			2.5 型 (*1)					5 型	
			1	2	3	4	5	6	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300UCMEX GQ-UH7300UCMRX GQ-UH7300UCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7600UCMEX GQ-UH7600UCMRX GQ-UH7600UCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (900GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7900UCMEX GQ-UH7900UCMRX GQ-UH7900UCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (1.2TB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH71200UCMEX GQ-UH71200UCMRX GQ-UH71200UCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146VCMEX GQ-UH7146VCMRX GQ-UH7146VCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7300VCMEX GQ-UH7300VCMRX GQ-UH7300VCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵SSD (200GB, SATA, 2.5 型)	GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCCEX GQ-UH7200XCMRX GQ-UH7200XCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵SSD (200GB, SAS, 2.5 型)	GQ-UH7200NCMEX GQ-UH7200NCCEX GQ-UH7200NCMRX GQ-UH7200NCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵SSD (400GB, SAS, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCCEX GQ-UH7400NCMRX GQ-UH7400NCM	6	①	②	③	④	⑤	⑥	×
内蔵DVD-ROM	GQ-UV5070EX	1	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX	(※1)	×	×	×	×	×	×	①

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量/異なる回転数の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。
[ディスクレイアウト単位での異なる容量/異なる回転数の内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可(但し、リゾーブディスク設定に注意が必要です。)]

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。


＜HA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)]モデル 及びHA8000/RS210-h HM2 [RAID(2.5型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ 付]]モデル (ハードディスク[GQ-ES7620EX]を搭載の場合)＞

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ (※3)								(凡例) ●:標準搭載 ①:搭載可 (搭載優先順位) ×:搭載不可
			2.5 型 (※1)								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (※2)	GQ-UH7300UCMEX GQ-UH7300UCMRX GQ-UH7300UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (※2)	GQ-UH7600UCMEX GQ-UH7600UCMRX GQ-UH7600UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵ハードディスク (900GB, 10000r/min, 2.5 型) (※2)	GQ-UH7900UCMEX GQ-UH7900UCMRX GQ-UH7900UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵ハードディスク (1.2TB, 10000r/min, 2.5 型) (※2)	GQ-UH71200UCMEX GQ-UH71200UCMRX GQ-UH71200UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146VCMEX GQ-UH7146VCMRX GQ-UH7146VCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (※2)	GQ-UH7300VCMEX GQ-UH7300VCMRX GQ-UH7300VCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵SSD (200GB, SATA, 2.5 型)	GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCCEX GQ-UH7200XCMRX GQ-UH7200XCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵SSD (200GB, SAS, 2.5 型)	GQ-UH7200NCMEX GQ-UH7200NCCEX GQ-UH7200NCMRX GQ-UH7200NCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
内蔵SSD (400GB, SAS, 2.5 型) (※2)	GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCCEX GQ-UH7400NCMRX GQ-UH7400NCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量/異なる回転数の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。
[ディスクレイアウト単位での異なる容量/異なる回転数の内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可(但し、リゾーブディスク設定に注意が必要です。)]

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB(2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3:ハードディスク[GQ-ES7620EX]は、ハードディスクの拡張ストレージベイ(7~8)へ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択搭載の場合のみ選択工場搭載出荷可能となります。



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵ハードディスクの一部をスワップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵ハードディスクの RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名・価格
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥42,000 (税別)
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥30,000 (税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション


- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(リモート電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置 (ディスプレイ/キーボードユニット含む) の接続が必要です。
 - ・ リモートコンソールオプションの既設装置への増設時は、ユーザでの BMC ファームウェア入替作業は非サポートとなります。(オプション増設サービスについては、搬入セットアップのメニューを選択願います。)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR20EX/GQS-VSS7BR20 ¥52,000 (税別)

HAモニタオプション

- HAモニタオプションについて
 - ・ クラスタソフトウェア HA モニタ対応用の BMC ファームウェアです。
HA モニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAMonitor/index.html>
 - ・ HA モニタオプションの既設装置への増設時は、ユーザでの BMC ファームウェア入替作業は非サポートとなります。(オプション増設サービスについては、搬入セットアップのメニューを選択願います。)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BH20EX/GQS-VSS7BH20 ¥167,000 (税別)

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL (Client Access License) です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが 1 つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格
 - ・ ユーザー CAL (1CAL) GQ-SC7001UA ¥5,000 (税別)
 - ・ ユーザー CAL (5CAL) GQ-SC7005UA ¥25,000 (税別)
 - ・ ユーザー CAL (10CAL) GQ-SC7010UA ¥50,000 (税別)
 - ・ ユーザー CAL (50CAL) GQ-SC7050UA ¥250,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (1CAL) GQ-SC7001DA ¥5,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (5CAL) GQ-SC7005DA ¥25,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (10CAL) GQ-SC7010DA ¥50,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (50CAL) GQ-SC7050DA ¥250,000 (税別)



Windows メディアキット(ダウンロード/ダウンロードOS)

●Windows メディアキットの仕様

①提供 OS メディアは、

- ・Windows Server 2012 Datacenter 日本語版
- ・Windows Server 2012 Standard 日本語版
- ・Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 Datacenter 日本語版 (SP2)
- ・Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2)
- ・Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2)

となります。(スリッパストリーム[ServicePack 適用済]メディア)

②ダウンロード又はダウンロードする OS のメディアおよびプロダクトキーです。

(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)

③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。

(アップグレードを求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)

●提供条件

①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザのみ提供可能となります。

②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS (保有しているライセンス) によって提供可能なメディア/プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

○: 提供可 —: 提供不可

同時購入システム装置の OS	Windows Server 2012 Datacenter メディアキット [GQS-CSW12DEX]	Windows Server 2012 Standard メディアキット [GQS-CSW12SEX]	Windows Server 2008 R2 Datacenter メディアキット [GQS-CSW08R2DEX]	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット [GQS-CSW08R2EEX]	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX]	Windows Server 2008 Datacenter メディアキット [GQS-CSW08DEX]	Windows Server 2008 Enterprise メディアキット [GQS-CSW08EEX]	Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX]
Windows Server 2012 R2 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 R2 Standard	—	○	—	○	○	—	○	○
Windows Server 2012 Datacenter	—	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Standard	—	—	—	○	○	—	○	○
Windows Server 2008 R2 Datacenter	—	—	—	○	○	○	○	○
Windows Server 2008 R2 Enterprise	—	—	—	—	○	—	○	○
Windows Server 2008 R2 Standard	—	—	—	—	—	—	—	○

●品名・形名・価格

- ・Windows Server 2012 Datacenter メディアキット GQS-CSW12DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2012 Standard メディアキット GQS-CSW12SEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Datacenter メディアキット GQS-CSW08R2DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット GQS-CSW08R2EEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット GQS-CSW08R2SEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Datacenter メディアキット GQS-CSW08DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Enterprise メディアキット GQS-CSW08EEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Standard メディアキット GQS-CSW08SEX ¥10,000 (税別)

フロントベゼル

●フロントベゼルはオプション設定となります。

●フロントベゼル仕様

- ・操作パネル、拡張ストレージベイ部を覆います。フロントベゼルは、ベゼルキーにてロックします。(RS210-h 用フロントベゼルのベゼルキー No. は、共通 [1 種固定] となります。)

●品名・形名・価格

- ・RS210-h フロントベゼル [GQ-AU7704] ¥4,000 (税別)

