

1. 2 HA8000/RS220-h

(1) HA8000/RS220-h HM2




HA8000/RS220-h HM2
(筐体色：黒)

HA8000/RS220-h HM2 システム装置 機器仕様

モデル名			RS220-h HM2		
			RAID (2.5 型 SAS) モデル	RAID (2.5 型 SAS) [ディスプレイコントローラボード・キャパシタ・バックアップ] モデル	
筐体タイプ			ラックタイプ [2U]		
CPU (周波数)			Intel®Xeon® プロセッサ E5-2603v2 (1.80GHz) / E5-2637v2 (3.50GHz) / E5-2630v2 (2.60GHz) / E5-2650v2 (2.60GHz) / E5-2670v2 (2.50GHz) / E5-2690v2 (3GHz) / E5-2697v2 (2.70GHz)		
プロセッサ数 (コア数/スロット数)	キャッシュメモリ	最小 1 / 最大 2 (Intel®Xeon® プロセッサ E5-2603v2: 4/4, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2637v2: 4/8, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2630v2: 6/12, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2650v2: 8/16, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2670v2/E5-2690v2: 10/20, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2697v2: 12/24)			
		デフォルト: 32KB/コア, 命令: 32KB/コア			
		256KB/コア			
チップセット			Intel®Xeon® プロセッサ E5-2603v2: 10MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2637v2/E5-2630v2: 15MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2650v2: 20MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2670v2/E5-2690v2: 25MB, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2697v2: 30MB		
システムバス (QPI) 周波数 *1			Intel®Xeon® プロセッサ E5-2603v2: 6.4Gt/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2630v2: 7.2Gt/s, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2637v2/E5-2650v2/E5-2670v2/E5-2690v2/E5-2697v2: 8.0Gt/s		
メインメモリ	容量	最小: 8GB / 最大: 768GB [(384GB / CPU) x2]			
	スロット数	24 [(12 スロット / CPU) x2]			
	メモリモジュール容量	8GB (4GBx2), 16GB (8GBx2), 32GB (16GBx2), 64GB (32GBx2)			
仕様	8GB/16GB: DDR3 1866 Registered DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 4GB/8GB/16GB: DDR3 1600 Registered DIMM [WideRange] (ECC 付き, SDDC 対応), 32GB: DDR3 1600 Load-Reduced DIMM (ECC 付き, SDDC 対応), 16GB: DDR3 1333 Registered DIMM [WideRange] (ECC 付き, SDDC 対応), Independent Mode 対応, Mirroring Mode 対応, Lock Step Mode 対応, Sparring Mode 対応, Device Tagging Mode 対応				
	Emulex Pilot3 [オプション] / 32MB				
	640x480 ドット (1677 万色), 800x600 ドット (1677 万色), 1024x768 ドット (1677 万色), 1280x1024 ドット (1677 万色)				
ハードディスク (本体内部蔵)	最大容量	RAID 0	19.2TB (1.2TBx16) *4 *5	19.2TB (1.2TBx16) *4 *5	
		RAID 5	18.0TB (1.2TBx16) *4 *5	18.0TB (1.2TBx16) *4 *5	
	メモリモジュール HDD 容量		HDD: 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB (2.5 型) / SSD: 200GB, 400GB (2.5 型)	HDD: 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB (2.5 型) / SSD: 200GB, 400GB (2.5 型)	
	インターフェース		HDD/SSD (200GB): SAS, SSD (200GB): SATA	HDD/SSD (200GB): SAS, SSD (200GB): SATA	
	回転数		10000r/min (300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB), 15000r/min (146GB, 300GB)	10000r/min (300GB, 600GB, 900GB, 1.2TB), 15000r/min (146GB, 300GB)	
	メモリモジュール HDD 対応/メモリモジュール対応		メモリモジュール 対応/メモリモジュール対応	メモリモジュール 対応/メモリモジュール対応	
RAID コントローラ	コントローラ		LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) [PCI ボード / PCI Express x8]		
	インターフェース		SAS, SATA		
	キャッシュ容量		512MB (SDRAM/ECC)		
	メモリモジュール RAID レベル		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		
RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD		RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	
DVD-ROM			薄型, 読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA 1.5Gbps) x1 ドライブ (オプション)		
DVD-RAM			薄型, 書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速, 読み込み速度 DVD-RAM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速 (SATA 1.5Gbps) x1 ドライブ (オプション)		
拡張 スロット ベイ	2.5 型 [HDD 専用]		標準 8 / 最大 16		
	5 型 [リムーバブルディスク専用]		1		
	5 型 (薄型) [DVD 専用]		1		
PCI スロット			PCI Express 3.0 x8 レンズスタガード [オプション] x1 [ディスプレイコントローラボード・キャパシタ・バックアップ] モデルは RAID ボード にて 1 スロット占有, PCI Express 3.0 x8 レンズスタガード [オプション] x2, PCI Express 3.0 x4 レンズ Low Profile [MD2] x2, PCI Express 3.0 x8 レンズ LAN 拡張カード 専用 x1		
標準インターフェース			ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) x1, シリアル (D-SUB9 ピン) x1, USB (USB2.0) x6 フロント x2, I/F x4 (メモリモジュール接続ポート又はディスプレイ/キーボードポートに占有) *6		
LAN	コントローラ	Broadcom 社製 BCM5718x1 [オプション / PCI], Emulex 社製 Pilot3 + SMC 社製 LAN8700C-AEZG [オプション] 管理モジュール専用			
		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx2 (RJ-45), 100BASE-Tx x1 (RJ-45) [オプション] 管理モジュール専用			
		Wake On LAN 機能			
外形寸法		電源ユニット (1000W) 搭載時: 482 (W) x 814 (D) x 87 (H) mm [突起物含む], 電源ユニット (800W) 搭載時: 482 (W) x 805 (D) x 87 (H) mm [突起物含む], 448 (W) x 740 (D) x 87 (H) mm [突起物含まず]			
質量 [最小値] (O 内は最大質量値)		約 21.2kg (31.0kg)			
電源	電圧 周波数	AC100V/AC200V 50/60Hz			
	電源ケーブル形状 (本数)	接地型 2 極差込プラグ (標準: 1 本, 冗長化電源ユニット (オプション) 搭載時: 2 本)			
冗長化電源		1 (必須プラグ) + 1 (オプション) [メモリモジュール 対応]			
冗長 FAN			メモリモジュール [メモリモジュール 対応]		
電力制御			動的パワーキャパシタ		
運用時消費電力 *8/最大消費電力			AC100V: 679W/922W, AC200V: 664W/892W		
最大消費電流			AC100V: 10.9A, AC200V: 5.3A		
省エネ法 (2011 年度)			L		
エネ法に基づく表示	区分	Intel®Xeon® プロセッサ E5-2603v2: 1.41, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2630v2: 0.65, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2637v2: 0.73, Intel®Xeon® プロセッサ E5-2650v2/E5-2670v2/E5-2690v2/E5-2697v2: 対象外			
		クラス A 情報技術装置 / 62dB 以下			
VCCI 基準 *10/騒音 *11			Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付) / Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 / Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付) / Windows Server 2012 Standard 日本語版 / Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付) / Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付) / Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (25CAL 付) (SP2) *12 / Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (5CAL 付) (SP2) *12 *13		
インストール OS			http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html#OS *13		
メモリモジュール OS			Hitachi Compute Systems Manager [サードパーティ管理ツール] (2013.11.29. 出荷品より添付), JPI/ServerConductor/BladeServerManager [サードパーティ管理ツール], IT Report Utility (Windows 版), Hitachi Server Navigator [JPI/ServerConductor/Agent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], JPI/ServerConductor/AdvancedAgent (Windows/Linux 版) [サードパーティ管理ツール], OS インストールツール (Windows 版), ファームウェアアップデートツール, ディスケット管理ツール (Windows/Linux 版), Log Monitor (ネットワーク保守エージェント, Windows 版)]		
主な添付品			取扱説明書, Hitachi Compute Systems Manager (2013.11.29. 出荷品より添付), Hitachi Server Navigator, ラック搭載用ガイドレール		

- *1: Intel QuickPath Interconnect の略です。
 *2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色と異なる場合があります。
 *3: ハードディスクの容量表記は、1TB=1000Byte, 1GB=1000Byte 換算値です。1TB=1024Byte, 1GB=1024Byte 換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなります。
 *4: RAID 容量が 2.1TB (2199GB) を超える場合、OS をインストールする論理ドライブについては、OS が認識できる最大 2.1TB (2199GB) を超えないよう LU (Logical Unit: 論理ユニット) 分割を行う必要があります。尚、工場出荷時の標準 LU 設定は、1 つ目の RAID グループに 1 つの LU が設定されます。(RAID 容量 2.1TB 以下: LU 容量=RAID 容量, RAID 容量 2.1TB 超え時: LU 容量=2.1TB (2199GB) [容量は機種により数 MB 異なります。] / 残り未設定)
 *5: ハードディスク増設時の最大容量です。
 *6: 全ての USB 機器の接続を保証するものではありません。
 *7: JPI/ServerConductor/Blade Server Manager (Management Console) が必要となります。又、オプション「管理モジュール専用インターフェース」においては非対応です。
 *8: 通常使用時の目安値です。
 *9: エネ法-消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 *10: 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準、クラス A 情報技術装置を家庭環境で使用すると、電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
 *11: ISO7779 に準拠した弊社測定値です。設置環境の温度やシステム装置の負荷状態により、本基準値を超えることがあります。設置環境や設置場所により運転騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務所に設置する場合には環境や場所に十分注意して導入してください。
 *12: Windows Server 2008 R2 日本語版 [Windows Server 2008 日本語版 (SP2) インストール代金サービス付き] モデルとして対応します。
 *13: Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版は、使用可能なメモリモジュール容量に制限 (最大 4GB) が有ります。システム装置最小搭載メモリモジュール 8GB に対し、4GB までしか認識されませんのでご注意ください。

● 前面



A : 操作パネル

システム装置を操作するためのスイッチや、システム装置の状態を表すランプなどがあります。

B : 拡張ストレージベイ (5 型 (薄型))

購入時に選択された内蔵 DVD-ROM ドライブまたは内蔵 DVD-RAM ドライブが装備されます。

C : 拡張ストレージベイ (5 型)

リムーバブルデバイスを取り付けます。

D : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 9~16

オプションのハードディスクキットを増設することでベイを拡張できます。


E : 拡張ストレージベイ (2.5 型) 1~8

内蔵ハードディスク (2.5 型) を取り付けます。

F : HDD ステータスランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、各拡張ストレージベイのハードディスクの状態を示します。

● 操作パネル



A : POWER ランプスイッチ (緑)

システム装置の電源を入・切るときに押します。POWER ランプスイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

B : SERVICE ランプスイッチ (青)

システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

C : RESET スイッチ

システム装置をハード的にリセット (再起動) するときを押します。

D : FUNCTION スイッチ

使用しません。スイッチは押さないでください。

E : MAINTENANCE ランプ (黄)

システム装置の動作状態を示します。

F : USB コネクタ (700T)

オプションの USB メモリーなどの USB 対応機器を使用するときに接続します。


G : ERROR ランプ (橙)

ハードディスクエラー、ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に点灯します。

H : ACCESS ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、内蔵ハードディスクの状態を示します。

● 背面



A : 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを取り付けることができます。

B : 電源スロット 1, 2

電源ユニットを搭載します。スロット番号は左から順に1、2となります。電源スロット2には冗長化用として、オプションの電源ユニットを搭載することができます。

C : 電源コネクタ

電源ケーブルを接続します。冗長用の電源ユニットを搭載の場合、冗長用の電源ユニットにも電源ケーブルを接続します。

D : 電源ランプ (緑または橙)

点灯のしかたによって、電源ユニットの状態を示します。

E : USB コネクタ (17A)

コンソール切替ユニット、キーボード、マウス等を接続します。また、USB 対応機器を接続します。

F : ネットワークインタフェースコネクタ 1, 2

LANケーブルを接続します。右から順にネットワークインタフェースコネクタ 1, 2となります。

G : マネジメントインタフェースコネクタ

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。

H : シリアルインタフェースコネクタ (COMO)

I : ディスプレイインタフェースコネクタ

J : NMI スイッチ

NMI を発行するときに押します。

K : SERVICE ランプスイッチ (青)


システム装置前面、背面の SERVICE ランプスイッチを押すと点灯します。SERVICE ランプスイッチは目印などに使用するためや、MAINTENANCE ランプの表示切り替えのために点灯させます。システム動作には影響しません。

L : POWER ランプ

点灯のしかたによって、システム装置の電源の状態を示します。

M : 拡張ネットワークインタフェースコネクタ

オプションの LAN 拡張カードを増設すると、ネットワークインタフェースを2つ増設することができます。




システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ 24] カスタムモデル

① HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心モデルⅡ 24 (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 24 (5年)		おまかせ安心モデルⅡ 24 (4年)		おまかせ安心モデルⅡ 24 (3年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	選択 (※3)	選択 (※4)	選択 (※5)	選択 (※6)	GQC222HM-HNANNNC	¥1,582,000 (税別)	GQC222HM-GNANNNC	¥1,392,000 (税別)	GQC222HM-FNANNNC	¥1,230,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNANNNP	¥1,142,000 (税別)	GQB222HM-GNANNNP	¥952,000 (税別)	GQB222HM-FNANNNP	¥790,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-HNANNNM	¥1,042,000 (税別)	GQB222HM-GNANNNM	¥852,000 (税別)	GQB222HM-FNANNNM	¥690,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-HNANNNB	¥1,582,000 (税別)	GQC222HM-GNANNNB	¥1,392,000 (税別)	GQC222HM-FNANNNB	¥1,230,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNANNN4	¥1,134,000 (税別)	GQB222HM-GNANNN4	¥944,000 (税別)	GQB222HM-FNANNN4	¥782,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-HNANNN2	¥1,038,000 (税別)	GQB222HM-GNANNN2	¥848,000 (税別)	GQB222HM-FNANNN2	¥686,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW222HM-HNANNNB	¥1,582,000 (税別)	GQW222HM-GNANNNB	¥1,392,000 (税別)	GQW222HM-FNANNNB	¥1,230,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-HNANNN2	¥1,317,000 (税別)	GQV222HM-GNANNN2	¥1,127,000 (税別)	GQV222HM-FNANNN2	¥965,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-HNANNN2	¥1,022,000 (税別)	GQU222HM-GNANNN2	¥832,000 (税別)	GQU222HM-FNANNN2	¥670,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222HM-HNANNNH	¥1,317,000 (税別)	GQV222HM-GNANNNH	¥1,127,000 (税別)	GQV222HM-FNANNNH	¥965,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222HM-HNANNNH	¥1,022,000 (税別)	GQU222HM-GNANNNH	¥832,000 (税別)	GQU222HM-FNANNNH	¥670,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-HNANNNO	¥942,000 (税別)	GQA222HM-GNANNNO	¥752,000 (税別)	GQA222HM-FNANNNO	¥590,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0、1、6、10、JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品に対して)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*10))	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (*5) (*6)	GQC222HM-HNBNNNC	¥1,582,000 (税別)	GQC222HM-GNBNNNC	¥1,392,000 (税別)	GQC222HM-FNBNNNC	¥1,230,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNBNNNP	¥1,142,000 (税別)	GQB222HM-GNBNNNP	¥952,000 (税別)	GQB222HM-FNBNNNP	¥790,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-HNBNNNM	¥1,042,000 (税別)	GQB222HM-GNBNNNM	¥852,000 (税別)	GQB222HM-FNBNNNM	¥690,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-HNBNNNB	¥1,582,000 (税別)	GQC222HM-GNBNNNB	¥1,392,000 (税別)	GQC222HM-FNBNNNB	¥1,230,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNBNNN4	¥1,134,000 (税別)	GQB222HM-GNBNNN4	¥944,000 (税別)	GQB222HM-FNBNNN4	¥782,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-HNBNNN2	¥1,038,000 (税別)	GQB222HM-GNBNNN2	¥848,000 (税別)	GQB222HM-FNBNNN2	¥686,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル							GQW222HM-HNBNNNB	¥1,582,000 (税別)	GQW222HM-GNBNNNB	¥1,392,000 (税別)	GQW222HM-FNBNNNB	¥1,230,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-HNBNNN2	¥1,317,000 (税別)	GQV222HM-GNBNNN2	¥1,127,000 (税別)	GQV222HM-FNBNNN2	¥965,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-HNBNNN2	¥1,022,000 (税別)	GQU222HM-GNBNNN2	¥832,000 (税別)	GQU222HM-FNBNNN2	¥670,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222HM-HNBNNNH	¥1,317,000 (税別)	GQV222HM-GNBNNNH	¥1,127,000 (税別)	GQV222HM-FNBNNNH	¥965,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222HM-HNBNNNH	¥1,022,000 (税別)	GQU222HM-GNBNNNH	¥832,000 (税別)	GQU222HM-FNBNNNH	¥670,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-HNBNNNO	¥942,000 (税別)	GQA222HM-GNBNNNO	¥752,000 (税別)	GQA222HM-FNBNNNO	¥590,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ 付]] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付])	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (冗長化) (*5)	GQC222HM-HNCNNNC	¥1,603,000 (税別)	GQC222HM-GNCNNNC	¥1,413,000 (税別)	GQC222HM-FNCNNNC	¥1,251,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNCNNNP	¥1,163,000 (税別)	GQB222HM-GNCNNNP	¥973,000 (税別)	GQB222HM-FNCNNNP	¥811,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222HM-HNCNNNM	¥1,063,000 (税別)	GQB222HM-GNCNNNM	¥873,000 (税別)	GQB222HM-FNCNNNM	¥711,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-HNCNNNB	¥1,603,000 (税別)	GQC222HM-GNCNNNB	¥1,413,000 (税別)	GQC222HM-FNCNNNB	¥1,251,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNCNNN4	¥1,155,000 (税別)	GQB222HM-GNCNNN4	¥965,000 (税別)	GQB222HM-FNCNNN4	¥803,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222HM-HNCNNN2	¥1,059,000 (税別)	GQB222HM-GNCNNN2	¥869,000 (税別)	GQB222HM-FNCNNN2	¥707,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンスバンドルモデル)							GQW222HM-HNCNNNB	¥1,603,000 (税別)	GQW222HM-GNCNNNB	¥1,413,000 (税別)	GQW222HM-FNCNNNB	¥1,251,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-HNCNNN2	¥1,338,000 (税別)	GQV222HM-GNCNNN2	¥1,148,000 (税別)	GQV222HM-FNCNNN2	¥986,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-HNCNNN2	¥1,043,000 (税別)	GQU222HM-GNCNNN2	¥853,000 (税別)	GQU222HM-FNCNNN2	¥691,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQV222HM-HNCNNNH	¥1,338,000 (税別)	GQV222HM-GNCNNNH	¥1,148,000 (税別)	GQV222HM-FNCNNNH	¥986,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQU222HM-HNCNNNH	¥1,043,000 (税別)	GQU222HM-GNCNNNH	¥853,000 (税別)	GQU222HM-FNCNNNH	¥691,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-HNCNNNO	¥963,000 (税別)	GQA222HM-GNCNNNO	¥773,000 (税別)	GQA222HM-FNCNNNO	¥611,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は 7 プグレード 保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイトローラホート キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク レイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5 年)	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4 年)	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3 年)	保守料 (月額) (*20)	
							セット形名 希望小売価格	セット形名 希望小売価格	セット形名 希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能サポート用) (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (*5) (*6)	GQC222HM-HNDNNNC ¥1,603,000 (税別)	GQC222HM-GNDNNNC ¥1,413,000 (税別)	GQC222HM-FNDNNNC ¥1,251,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNDNNNP ¥1,163,000 (税別)	GQB222HM-GNDNNNP ¥973,000 (税別)	GQB222HM-FNDNNNP ¥811,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-HNDNNNM ¥1,063,000 (税別)	GQB222HM-GNDNNNM ¥873,000 (税別)	GQB222HM-FNDNNNM ¥711,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-HNDNNNB ¥1,603,000 (税別)	GQC222HM-GNDNNNB ¥1,413,000 (税別)	GQC222HM-FNDNNNB ¥1,251,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-HNDNNN4 ¥1,155,000 (税別)	GQB222HM-GNDNNN4 ¥965,000 (税別)	GQB222HM-FNDNNN4 ¥803,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-HNDNNN2 ¥1,059,000 (税別)	GQB222HM-GNDNNN2 ¥869,000 (税別)	GQB222HM-FNDNNN2 ¥707,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 ヶ月保証ライセンス) バンドルモデル							GQW222HM-HNDNNNB ¥1,603,000 (税別)	GQW222HM-GNDNNNB ¥1,413,000 (税別)	GQW222HM-FNDNNNB ¥1,251,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-HNDNNN2 ¥1,338,000 (税別)	GQV222HM-GNDNNN2 ¥1,148,000 (税別)	GQV222HM-FNDNNN2 ¥986,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-HNDNNN2 ¥1,043,000 (税別)	GQU222HM-GNDNNN2 ¥853,000 (税別)	GQU222HM-FNDNNN2 ¥691,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222HM-HNDNNNH ¥1,338,000 (税別)	GQV222HM-GNDNNNH ¥1,148,000 (税別)	GQV222HM-FNDNNNH ¥986,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222HM-HNDNNNH ¥1,043,000 (税別)	GQU222HM-GNDNNNH ¥853,000 (税別)	GQU222HM-FNDNNNH ¥691,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-HNDNNNO ¥963,000 (税別)	GQA222HM-GNDNNNO ¥773,000 (税別)	GQA222HM-FNDNNNO ¥611,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [おまかせ安心モデルⅡ] カスタムモデル

① HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイアウト	内蔵 RAID	DVD-ROM /DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5年)		おまかせ安心モデルⅡ (4年)		おまかせ安心モデルⅡ (3年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC SAS/SATA I/F)	選択 (※3)	選択 (※4)	選択 (※5)	GQC222HM-QNANNNC	¥1,436,000 (税別)	GQC222HM-PNANNNC	¥1,289,000 (税別)	GQC222HM-MNANNNC	¥1,146,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNANNNP	¥996,000 (税別)	GQB222HM-PNANNNP	¥849,000 (税別)	GQB222HM-MNANNNP	¥706,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-QNANNNM	¥896,000 (税別)	GQB222HM-PNANNNM	¥749,000 (税別)	GQB222HM-MNANNNM	¥606,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-QNANNNB	¥1,436,000 (税別)	GQC222HM-PNANNNB	¥1,289,000 (税別)	GQC222HM-MNANNNB	¥1,146,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNANNN4	¥988,000 (税別)	GQB222HM-PNANNN4	¥841,000 (税別)	GQB222HM-MNANNN4	¥698,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-QNANNN2	¥892,000 (税別)	GQB222HM-PNANNN2	¥745,000 (税別)	GQB222HM-MNANNN2	¥602,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル							GQW222HM-QNANNNB	¥1,436,000 (税別)	GQW222HM-PNANNNB	¥1,289,000 (税別)	GQW222HM-MNANNNB	¥1,146,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-QNANNN2	¥1,171,000 (税別)	GQV222HM-PNANNN2	¥1,024,000 (税別)	GQV222HM-MNANNN2	¥881,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-QNANNN2	¥876,000 (税別)	GQU222HM-PNANNN2	¥729,000 (税別)	GQU222HM-MNANNN2	¥586,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222HM-QNANNNH	¥1,171,000 (税別)	GQV222HM-PNANNNH	¥1,024,000 (税別)	GQV222HM-MNANNNH	¥881,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222HM-QNANNNH	¥876,000 (税別)	GQU222HM-PNANNNH	¥729,000 (税別)	GQU222HM-MNANNNH	¥586,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-QNANNNO	¥796,000 (税別)	GQA222HM-PNANNNO	¥649,000 (税別)	GQA222HM-MNANNNO	¥506,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品に対して)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (*5) (*6)	GQC222HM-QNBNNNC	¥1,436,000 (税別)	GQC222HM-PNBNNNC	¥1,289,000 (税別)	GQC222HM-MNBNNNC	¥1,146,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNBNNNP	¥996,000 (税別)	GQB222HM-PNBNNNP	¥849,000 (税別)	GQB222HM-MNBNNNP	¥706,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-QNBNNNM	¥896,000 (税別)	GQB222HM-PNBNNNM	¥749,000 (税別)	GQB222HM-MNBNNNM	¥606,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-QNBNNNB	¥1,436,000 (税別)	GQC222HM-PNBNNNB	¥1,289,000 (税別)	GQC222HM-MNBNNNB	¥1,146,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNBNNN4	¥988,000 (税別)	GQB222HM-PNBNNN4	¥841,000 (税別)	GQB222HM-MNBNNN4	¥698,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-QNBNNN2	¥892,000 (税別)	GQB222HM-PNBNNN2	¥745,000 (税別)	GQB222HM-MNBNNN2	¥602,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 フロントベイライセンス) バンドルモデル							GQW222HM-QNBNNNB	¥1,436,000 (税別)	GQW222HM-PNBNNNB	¥1,289,000 (税別)	GQW222HM-MNBNNNB	¥1,146,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-QNBNNN2	¥1,171,000 (税別)	GQV222HM-PNBNNN2	¥1,024,000 (税別)	GQV222HM-MNBNNN2	¥881,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-QNBNNN2	¥876,000 (税別)	GQU222HM-PNBNNN2	¥729,000 (税別)	GQU222HM-MNBNNN2	¥586,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222HM-QNBNNNH	¥1,171,000 (税別)	GQV222HM-PNBNNNH	¥1,024,000 (税別)	GQV222HM-MNBNNNH	¥881,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222HM-QNBNNNH	¥876,000 (税別)	GQU222HM-PNBNNNH	¥729,000 (税別)	GQU222HM-MNBNNNH	¥586,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-QNBNNNO	¥796,000 (税別)	GQA222HM-PNBNNNO	¥649,000 (税別)	GQA222HM-MNBNNNO	¥506,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード* キャッシュ* ヲックアップ* 付]] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュ* ヲックアップ* モジュール付])	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (冗長化) (*5)	GQC222HM-QNCNNNC	¥1,457,000 (税別)	GQC222HM-PNCNNNC	¥1,310,000 (税別)	GQC222HM-MNCNNNC	¥1,167,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNCNNNP	¥1,017,000 (税別)	GQB222HM-PNCNNNP	¥870,000 (税別)	GQB222HM-MNCNNNP	¥727,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222HM-QNCNNNM	¥917,000 (税別)	GQB222HM-PNCNNNM	¥770,000 (税別)	GQB222HM-MNCNNNM	¥627,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-QNCNNNB	¥1,457,000 (税別)	GQC222HM-PNCNNNB	¥1,310,000 (税別)	GQC222HM-MNCNNNB	¥1,167,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNCNNN4	¥1,009,000 (税別)	GQB222HM-PNCNNN4	¥862,000 (税別)	GQB222HM-MNCNNN4	¥719,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222HM-QNCNNN2	¥913,000 (税別)	GQB222HM-PNCNNN2	¥766,000 (税別)	GQB222HM-MNCNNN2	¥623,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンスバンドルモデル)							GQW222HM-QNCNNNB	¥1,457,000 (税別)	GQW222HM-PNCNNNB	¥1,310,000 (税別)	GQW222HM-MNCNNNB	¥1,167,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-QNCNNN2	¥1,192,000 (税別)	GQV222HM-PNCNNN2	¥1,045,000 (税別)	GQV222HM-MNCNNN2	¥902,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-QNCNNN2	¥897,000 (税別)	GQU222HM-PNCNNN2	¥750,000 (税別)	GQU222HM-MNCNNN2	¥607,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222HM-QNCNNNH	¥1,192,000 (税別)	GQV222HM-PNCNNNH	¥1,045,000 (税別)	GQV222HM-MNCNNNH	¥902,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222HM-QNCNNNH	¥897,000 (税別)	GQU222HM-PNCNNNH	¥750,000 (税別)	GQU222HM-MNCNNNH	¥607,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
OS なし モデル							GQA222HM-QNCNNNO	¥817,000 (税別)	GQA222HM-PNCNNNO	¥670,000 (税別)	GQA222HM-MNCNNNO	¥527,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目に降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は 7 プグレード 保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイトコントローラ・ポート・キャッシュ・バックアップ 付] RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク レイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデルⅡ (5 年)		おまかせ安心モデルⅡ (4 年)		おまかせ安心モデルⅡ (3 年)		保守料 (月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュ・バックアップ 付] RAID 追加機能サポート用) (*10)	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (*5) (*6)	GQC222HM-QNDNNNC	¥1,457,000 (税別)	GQC222HM-PNDNNNC	¥1,310,000 (税別)	GQC222HM-MNDNNNC	¥1,167,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNDNNNP	¥1,017,000 (税別)	GQB222HM-PNDNNNP	¥870,000 (税別)	GQB222HM-MNDNNNP	¥727,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-QNDNNNM	¥917,000 (税別)	GQB222HM-PNDNNNM	¥770,000 (税別)	GQB222HM-MNDNNNM	¥627,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-QNDNNNB	¥1,457,000 (税別)	GQC222HM-PNDNNNB	¥1,310,000 (税別)	GQC222HM-MNDNNNB	¥1,167,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-QNDNNN4	¥1,009,000 (税別)	GQB222HM-PNDNNN4	¥862,000 (税別)	GQB222HM-MNDNNN4	¥719,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-QNDNNN2	¥913,000 (税別)	GQB222HM-PNDNNN2	¥766,000 (税別)	GQB222HM-MNDNNN2	¥623,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 フレインストールモデル)							GQW222HM-QNDNNNB	¥1,457,000 (税別)	GQW222HM-PNDNNNB	¥1,310,000 (税別)	GQW222HM-MNDNNNB	¥1,167,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-QNDNNN2	¥1,192,000 (税別)	GQV222HM-PNDNNN2	¥1,045,000 (税別)	GQV222HM-MNDNNN2	¥902,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-QNDNNN2	¥897,000 (税別)	GQU222HM-PNDNNN2	¥750,000 (税別)	GQU222HM-MNDNNN2	¥607,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQV222HM-QNDNNNH	¥1,192,000 (税別)	GQV222HM-PNDNNNH	¥1,045,000 (税別)	GQV222HM-MNDNNNH	¥902,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)							GQU222HM-QNDNNNH	¥897,000 (税別)	GQU222HM-PNDNNNH	¥750,000 (税別)	GQU222HM-MNDNNNH	¥607,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-QNDNNNO	¥817,000 (税別)	GQA222HM-PNDNNNO	¥670,000 (税別)	GQA222HM-MNDNNNO	¥527,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *15: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4 年)の 5 年目及びおまかせ安心モデル(3 年)、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。(標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用はアップグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [おまかせ安心モデル/標準モデル] カスタムモデル

①HA8000/RS220-h HM2 [RAID 2.5 型 SAS] おまかせ安心モデル/標準モデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク レイ アウト	内蔵 RAID	DVD-ROM /DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-6i (LSI SAS2208 ROC SAS/SATA I/F)	選択 (※3)	選択 (※4)	選択 (※5)	GQC222HM-CNANNNC	¥1,286,000 (税別)	GQC222HM-BNANNNC	¥1,166,000 (税別)	GQC222HM-ANANNNC	¥1,051,000 (税別)	GQC222HM-TNANNNC	¥931,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-CNANNNP	¥846,000 (税別)	GQB222HM-BNANNNP	¥726,000 (税別)	GQB222HM-ANANNNP	¥611,000 (税別)	GQB222HM-TNANNNP	¥491,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-CNANNNM	¥746,000 (税別)	GQB222HM-BNANNNM	¥626,000 (税別)	GQB222HM-ANANNNM	¥511,000 (税別)	GQB222HM-TNANNNM	¥391,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-CNANNNB	¥1,286,000 (税別)	GQC222HM-BNANNNB	¥1,166,000 (税別)	GQC222HM-ANANNNB	¥1,051,000 (税別)	GQC222HM-TNANNNB	¥931,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-CNANNN4	¥838,000 (税別)	GQB222HM-BNANNN4	¥718,000 (税別)	GQB222HM-ANANNN4	¥603,000 (税別)	GQB222HM-TNANNN4	¥483,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-CNANNN2	¥742,000 (税別)	GQB222HM-BNANNN2	¥622,000 (税別)	GQB222HM-ANANNN2	¥507,000 (税別)	GQB222HM-TNANNN2	¥387,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル)(CAL なし) (2プロセッサライセンス)バンドルモデル							GQW222HM-CNANNNB	¥1,286,000 (税別)	GQW222HM-BNANNNB	¥1,166,000 (税別)	GQW222HM-ANANNNB	¥1,051,000 (税別)	GQW222HM-TNANNNB	¥931,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-CNANNN2	¥1,021,000 (税別)	GQV222HM-BNANNN2	¥901,000 (税別)	GQV222HM-ANANNN2	¥786,000 (税別)	GQV222HM-TNANNN2	¥666,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-CNANNN2	¥726,000 (税別)	GQU222HM-BNANNN2	¥606,000 (税別)	GQU222HM-ANANNN2	¥491,000 (税別)	GQU222HM-TNANNN2	¥371,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQV222HM-CNANNNH	¥1,021,000 (税別)	GQV222HM-BNANNNH	¥901,000 (税別)	GQV222HM-ANANNNH	¥786,000 (税別)	GQV222HM-TNANNNH	¥666,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQU222HM-CNANNNH	¥726,000 (税別)	GQU222HM-BNANNNH	¥606,000 (税別)	GQU222HM-ANANNNH	¥491,000 (税別)	GQU222HM-TNANNNH	¥371,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-CNANNNO	¥646,000 (税別)	GQA222HM-BNANNNO	¥526,000 (税別)	GQA222HM-ANANNNO	¥411,000 (税別)	GQA222HM-TNANNNO	¥291,000 (税別)	¥2,008 (税別)	¥1,558 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0, 1, 6, 10, JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品に対して)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデル（5年）		おまかせ安心モデル（4年）		おまかせ安心モデル（3年）		標準モデル		保守料（月額）（※20）	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 （※1）	選択 （※2）	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i （LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F RAID 追加機能サポート用）（※10）	選択 （※3）（※15）	選択 （※4）	選択 （※5）（※6）	GQC222HM-CNBNNNC	¥1,286,000（税別）	GQC222HM-BNBNNNC	¥1,166,000（税別）	GQC222HM-ANBNNNC	¥1,051,000（税別）	GQC222HM-TNBNNNC	¥931,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版（Additional ライセンス付き） フレインストールモデル							GQB222HM-CNBNNNP	¥846,000（税別）	GQB222HM-BNBNNNP	¥726,000（税別）	GQB222HM-ANBNNNP	¥611,000（税別）	GQB222HM-TNBNNNP	¥491,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-CNBNNNM	¥746,000（税別）	GQB222HM-BNBNNNM	¥626,000（税別）	GQB222HM-ANBNNNM	¥511,000（税別）	GQB222HM-TNBNNNM	¥391,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-CNBNNNB	¥1,286,000（税別）	GQC222HM-BNBNNNB	¥1,166,000（税別）	GQC222HM-ANBNNNB	¥1,051,000（税別）	GQC222HM-TNBNNNB	¥931,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2012 Standard 日本語版（Additional ライセンス付き） フレインストールモデル							GQB222HM-CNBNNN4	¥838,000（税別）	GQB222HM-BNBNNN4	¥718,000（税別）	GQB222HM-ANBNNN4	¥603,000（税別）	GQB222HM-TNBNNN4	¥483,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-CNBNNN2	¥742,000（税別）	GQB222HM-BNBNNN2	¥622,000（税別）	GQB222HM-ANBNNN2	¥507,000（税別）	GQB222HM-TNBNNN2	¥387,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版（SP1 バンドル）（GAL なし） （2 プログラムライセンスバンドルモデル）							GQW222HM-CNBNNNB	¥1,286,000（税別）	GQW222HM-BNBNNNB	¥1,166,000（税別）	GQW222HM-ANBNNNB	¥1,051,000（税別）	GQW222HM-TNBNNNB	¥931,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版（SP1）（25CAL 付き） フレインストールモデル							GQV222HM-CNBNNN2	¥1,021,000（税別）	GQV222HM-BNBNNN2	¥901,000（税別）	GQV222HM-ANBNNN2	¥786,000（税別）	GQV222HM-TNBNNN2	¥666,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版（SP1）（5CAL 付き） フレインストールモデル							GQU222HM-CNBNNN2	¥726,000（税別）	GQU222HM-BNBNNN2	¥606,000（税別）	GQU222HM-ANBNNN2	¥491,000（税別）	GQU222HM-TNBNNN2	¥371,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版（SP1 バンドル）（25CAL 付き） [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版（SP2） インストール代行サービス付き]モデル（※60）							GQV222HM-CNBNNNH	¥1,021,000（税別）	GQV222HM-BNBNNNH	¥901,000（税別）	GQV222HM-ANBNNNH	¥786,000（税別）	GQV222HM-TNBNNNH	¥666,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版（SP1 バンドル）（5CAL 付き） [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版（SP2） インストール代行サービス付き]モデル（※60）							GQU222HM-CNBNNNH	¥726,000（税別）	GQU222HM-BNBNNNH	¥606,000（税別）	GQU222HM-ANBNNNH	¥491,000（税別）	GQU222HM-TNBNNNH	¥371,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）
OS なしモデル							GQA222HM-CNBNNNO	¥646,000（税別）	GQA222HM-BNBNNNO	¥526,000（税別）	GQA222HM-ANBNNNO	¥411,000（税別）	GQA222HM-TNBNNNO	¥291,000（税別）	¥2,008（税別）	¥1,558（税別）

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー（純正品）を選択の上、購入願います。
- *2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード（純正品）を選択の上、購入願います。
- *3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク（純正品）を選択の上、購入願います。
- *4：内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ（純正品）を選択の上、購入願います。
- *5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット（純正品）を選択の上、購入願います。
- *10：RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション（MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade）を選択の上、購入願います。（形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。）
- *15：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20：おまかせ安心モデル（4年）の5年目及びおまかせ安心モデル（3年）、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。（標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ツブグレード保守サービス（有償）にて対応）
- *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュ・バックアップ付]] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

OS	プロセッサー	メモリー	ディスクアレイコントローラ	内蔵RAID	DVD-ROM/DVD-RAM	電源ユニット	おまかせ安心モデル(5年)		おまかせ安心モデル(4年)		おまかせ安心モデル(3年)		標準モデル		保守料(月額) (*20)	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュ・バックアップ モジュール付])	選択 (*3) (*15)	選択 (*4)	選択 (元号可) (*5)	GQC222HM-CNCNNNC	¥1,307,000 (税別)	GQC222HM-BNCNNNC	¥1,187,000 (税別)	GQC222HM-ANCNNNC	¥1,072,000 (税別)	GQC222HM-TNCNNNC	¥952,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-CNCNNNP	¥867,000 (税別)	GQB222HM-BNCNNNP	¥747,000 (税別)	GQB222HM-ANCNNNP	¥632,000 (税別)	GQB222HM-TNCNNNP	¥512,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222HM-CNCNNNM	¥767,000 (税別)	GQB222HM-BNCNNNM	¥647,000 (税別)	GQB222HM-ANCNNNM	¥532,000 (税別)	GQB222HM-TNCNNNM	¥412,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-CNCNNNB	¥1,307,000 (税別)	GQC222HM-BNCNNNB	¥1,187,000 (税別)	GQC222HM-ANCNNNB	¥1,072,000 (税別)	GQC222HM-TNCNNNB	¥952,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-CNCNNN4	¥859,000 (税別)	GQB222HM-BNCNNN4	¥739,000 (税別)	GQB222HM-ANCNNN4	¥624,000 (税別)	GQB222HM-TNCNNN4	¥504,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 フレインストールモデル							GQB222HM-CNCNNN2	¥763,000 (税別)	GQB222HM-BNCNNN2	¥643,000 (税別)	GQB222HM-ANCNNN2	¥528,000 (税別)	GQB222HM-TNCNNN2	¥408,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 ユーザーライセンス バンドルモデル)							GQW222HM-CNCNNNB	¥1,307,000 (税別)	GQW222HM-BNCNNNB	¥1,187,000 (税別)	GQW222HM-ANCNNNB	¥1,072,000 (税別)	GQW222HM-TNCNNNB	¥952,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-CNCNNN2	¥1,042,000 (税別)	GQV222HM-BNCNNN2	¥922,000 (税別)	GQV222HM-ANCNNN2	¥807,000 (税別)	GQV222HM-TNCNNN2	¥687,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-CNCNNN2	¥747,000 (税別)	GQU222HM-BNCNNN2	¥627,000 (税別)	GQU222HM-ANCNNN2	¥512,000 (税別)	GQU222HM-TNCNNN2	¥392,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQV222HM-CNCNNNH	¥1,042,000 (税別)	GQV222HM-BNCNNNH	¥922,000 (税別)	GQV222HM-ANCNNNH	¥807,000 (税別)	GQV222HM-TNCNNNH	¥687,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)							GQU222HM-CNCNNNH	¥747,000 (税別)	GQU222HM-BNCNNNH	¥627,000 (税別)	GQU222HM-ANCNNNH	¥512,000 (税別)	GQU222HM-TNCNNNH	¥392,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)
OS なしモデル							GQA222HM-CNCNNNO	¥667,000 (税別)	GQA222HM-BNCNNNO	¥547,000 (税別)	GQA222HM-ANCNNNO	¥432,000 (税別)	GQA222HM-TNCNNNO	¥312,000 (税別)	¥2,167 (税別)	¥1,683 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット(純正品)を選択の上、購入願います。
- *15: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル0,1,6,10,JBODを選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *20: おまかせ安心モデル(4年)の5年目及びおまかせ安心モデル(3年)、標準3年無償保証製品の4年目以降に適用します。(標準3年無償保証製品の1年目/2年目/3年目の維持保守適用は7ツグレード保守サービス(有償)にて対応)
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイトローラホート キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心モデル／標準モデル（ラックタイプ）

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク レイトローラ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	おまかせ安心モデル（5 年）		おまかせ安心モデル（4 年）		おまかせ安心モデル（3 年）		標準モデル		保守料（月額）（※20）	
							セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	維持保守	出張修理
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 （※1）	選択 （※2）	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ 付] RAID 追加機能サポート用)（※10）	選択 （※3）（※15）	選択 （※4）	選択（冗長化） （※6）	GQC222HM-CNDNNNC	¥1,307,000（税別）	GQC222HM-BNDNNNC	¥1,187,000（税別）	GQC222HM-ANDNNNC	¥1,072,000（税別）	GQC222HM-TNDNNNC	¥952,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-CNDNNNP	¥867,000（税別）	GQB222HM-BNDNNNP	¥747,000（税別）	GQB222HM-ANDNNNP	¥632,000（税別）	GQB222HM-TNDNNNP	¥512,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-CNDNNNM	¥767,000（税別）	GQB222HM-BNDNNNM	¥647,000（税別）	GQB222HM-ANDNNNM	¥532,000（税別）	GQB222HM-TNDNNNM	¥412,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル							GQC222HM-CNDNNNB	¥1,307,000（税別）	GQC222HM-BNDNNNB	¥1,187,000（税別）	GQC222HM-ANDNNNB	¥1,072,000（税別）	GQC222HM-TNDNNNB	¥952,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル							GQB222HM-CNDNNN4	¥859,000（税別）	GQB222HM-BNDNNN4	¥739,000（税別）	GQB222HM-ANDNNN4	¥624,000（税別）	GQB222HM-TNDNNN4	¥504,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル							GQB222HM-CNDNNN2	¥763,000（税別）	GQB222HM-BNDNNN2	¥643,000（税別）	GQB222HM-ANDNNN2	¥528,000（税別）	GQB222HM-TNDNNN2	¥408,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンスバンドルモデル)							GQW222HM-CNDNNNB	¥1,307,000（税別）	GQW222HM-BNDNNNB	¥1,187,000（税別）	GQW222HM-ANDNNNB	¥1,072,000（税別）	GQW222HM-TNDNNNB	¥952,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル							GQV222HM-CNDNNN2	¥1,042,000（税別）	GQV222HM-BNDNNN2	¥922,000（税別）	GQV222HM-ANDNNN2	¥807,000（税別）	GQV222HM-TNDNNN2	¥687,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル							GQU222HM-CNDNNN2	¥747,000（税別）	GQU222HM-BNDNNN2	¥627,000（税別）	GQU222HM-ANDNNN2	¥512,000（税別）	GQU222HM-TNDNNN2	¥392,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル（※60）							GQV222HM-CNDNNNH	¥1,042,000（税別）	GQV222HM-BNDNNNH	¥922,000（税別）	GQV222HM-ANDNNNH	¥807,000（税別）	GQV222HM-TNDNNNH	¥687,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル（※60）							GQU222HM-CNDNNNH	¥747,000（税別）	GQU222HM-BNDNNNH	¥627,000（税別）	GQU222HM-ANDNNNH	¥512,000（税別）	GQU222HM-TNDNNNH	¥392,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）
OS なしモデル							GQA222HM-CNDNNNO	¥667,000（税別）	GQA222HM-BNDNNNO	¥547,000（税別）	GQA222HM-ANDNNNO	¥432,000（税別）	GQA222HM-TNDNNNO	¥312,000（税別）	¥2,167（税別）	¥1,683（税別）

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1：プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー（純正品）を選択の上、購入願います。
- *2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード（純正品）を選択の上、購入願います。
- *3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク（純正品）を選択の上、購入願います。
- *5：電源ユニットは、搭載必須オプションです。必要な電源ユニット（純正品）を選択の上、購入願います。
- *10：RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプション（MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade）を選択の上、購入願います。（形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。）
- *14：内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ（純正品）を選択の上、購入願います。
- *15：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 0, 1, 6, 10, JBOD を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *20：おまかせ安心モデル（4 年）の 5 年目及びおまかせ安心モデル（3 年）、標準 3 年無償保証製品の 4 年目以降に適用します。（標準 3 年無償保証製品の 1 年目/2 年目/3 年目の維持保守適用は「アップグレード」保守サービス（有償）にて対応）
- *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年)] カスタムモデル

① HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型 SAS)] ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	ロングライフサポートモデル (*50)			預けて安心ロングライフモデル(7年)		保守料(月額) (*21)
								セット形名	希望小売価格		セット形名	希望小売価格	維持保守
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	選択 (*7)	GQC222HM-LNANNNC	¥995,000 (税別)		GQC222HM-RNANNNC	¥1,570,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル								GQB222HM-LNANNNP	¥555,000 (税別)		GQB222HM-RNANNNP	¥1,130,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル								GQB222HM-LNANNNM	¥455,000 (税別)		GQB222HM-RNANNNM	¥1,030,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-LNANNNB	¥995,000 (税別)		GQC222HM-RNANNNB	¥1,570,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) プレインストールモデル								GQB222HM-LNANNN4	¥547,000 (税別)		GQB222HM-RNANNN4	¥1,122,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル								GQB222HM-LNANNN2	¥451,000 (税別)		GQB222HM-RNANNN2	¥1,026,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPI バンドル)(CAL なし) (2プロセッサライセンス)バンドルモデル								GQW222HM-LNANNNB	¥995,000 (税別)		GQW222HM-RNANNNB	¥1,570,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI) (25CAL 付き) プレインストールモデル								GQV222HM-LNANNN2	¥730,000 (税別)		GQV222HM-RNANNN2	¥1,305,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI) (5CAL 付き) プレインストールモデル								GQU222HM-LNANNN2	¥435,000 (税別)		GQU222HM-RNANNN2	¥1,010,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)								GQV222HM-LNANNNH	¥730,000 (税別)		GQV222HM-RNANNNH	¥1,305,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)								GQU222HM-LNANNNH	¥435,000 (税別)		GQU222HM-RNANNNH	¥1,010,000 (税別)	¥2,492 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-LNANNNO	¥355,000 (税別)		GQA222HM-RNANNNO	¥930,000 (税別)	¥2,492 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *21: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




②HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型SAS)RAID追加機能サポート用] ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	ロングライフサポートモデル (*50)		預けて安心ロングライフモデル(7年)		保守料(月額) (*21)
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F RAID追加機能サポート用 (*10)	選択 (*3) (*17)	選択 (*4)	選択 (*5) (*16)	選択 (*6) (*18)	GQC222HM-LNBNNNC	¥995,000 (税別)	GQC222HM-RNBNNNC	¥1,570,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-LNBNNNP	¥555,000 (税別)	GQB222HM-RNBNNNP	¥1,130,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-LNBNNNM	¥455,000 (税別)	GQB222HM-RNBNNNM	¥1,030,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-LNBNNNB	¥995,000 (税別)	GQC222HM-RNBNNNB	¥1,570,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additionalライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-LNBNNN4	¥547,000 (税別)	GQB222HM-RNBNNN4	¥1,122,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-LNBNNN2	¥451,000 (税別)	GQB222HM-RNBNNN2	¥1,026,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPIバンドル)(GALなし) (2プロセッサライセンス)バンドルモデル								GQW222HM-LNBNNNB	¥995,000 (税別)	GQW222HM-RNBNNNB	¥1,570,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL付き) フレインストールモデル								GQV222HM-LNBNNN2	¥730,000 (税別)	GQV222HM-RNBNNN2	¥1,305,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL付き) フレインストールモデル								GQU222HM-LNBNNN2	¥435,000 (税別)	GQU222HM-RNBNNN2	¥1,010,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPIバンドル)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)								GQV222HM-LNBNNNH	¥730,000 (税別)	GQV222HM-RNBNNNH	¥1,305,000 (税別)	¥2,492 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPIバンドル)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SP2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)								GQU222HM-LNBNNNH	¥435,000 (税別)	GQU222HM-RNBNNNH	¥1,010,000 (税別)	¥2,492 (税別)
OSなしモデル								GQA222HM-LNBNNNO	¥355,000 (税別)	GQA222HM-RNBNNNO	¥930,000 (税別)	¥2,492 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *10: RAID追加機能サポート用モデルは、RAID追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *21: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクレイトローホートキャッシュバックアップ付]]

ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル(7年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM/ DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	ロングライフサポートモデル (*50)		預けて安心ロングライフモデル(7年)		保守料(月額) (*21)
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3) LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC)SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ付]	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	選択 (*7) (内蔵LEDセンサー非搭載時冗長化構成必須)	GQC222HM-LNCNNNC	¥1,016,000 (税別)	GQC222HM-RNCNNNC	¥1,591,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222HM-LNCNNNP	¥576,000 (税別)	GQB222HM-RNCNNNP	¥1,151,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222HM-LNCNNNM	¥476,000 (税別)	GQB222HM-RNCNNNM	¥1,051,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-LNCNNNB	¥1,016,000 (税別)	GQC222HM-RNCNNNB	¥1,591,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版(Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222HM-LNCNNN4	¥568,000 (税別)	GQB222HM-RNCNNN4	¥1,143,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222HM-LNCNNN2	¥472,000 (税別)	GQB222HM-RNCNNN2	¥1,047,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版(SPIバンドル)(CALなし) (2フロセッサライセンス)バンドルモデル								GQW222HM-LNCNNNB	¥1,016,000 (税別)	GQW222HM-RNCNNNB	¥1,591,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPI)(25CAL付き) インストールモデル								GQV222HM-LNCNNN2	¥751,000 (税別)	GQV222HM-RNCNNN2	¥1,326,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPI)(5CAL付き) インストールモデル								GQU222HM-LNCNNN2	¥456,000 (税別)	GQU222HM-RNCNNN2	¥1,031,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版(SPIバンドル)(25CAL付き) [Windows Server2008 Enterprise 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)								GQV222HM-LNCNNNH	¥751,000 (税別)	GQV222HM-RNCNNNH	¥1,326,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版(SPIバンドル)(5CAL付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版(SPI2) インストール代行サービス付き]モデル (*60)								GQU222HM-LNCNNNH	¥456,000 (税別)	GQU222HM-RNCNNNH	¥1,031,000 (税別)	¥2,650 (税別)
OSなしモデル								GQA222HM-LNCNNN0	¥376,000 (税別)	GQA222HM-RNCNNN0	¥951,000 (税別)	¥2,650 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵DVD-ROM/内蔵DVD-RAMは、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *17: 標準のRAIDレベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途RAID設定サービスを購入願います。
- *21: ロングライフサポートモデルの4年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象OSのインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイトローホート・キャッシュ・バックアップ 付] RAID 追加機能サポート用]
ロングライフサポートモデル/預けて安心ロングライフモデル (7 年) (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	ロングライフサポートモデル (*50)		預けて安心ロングライフモデル (7 年)		保守料 (月額) (*21)
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (*1)	選択 (*2)	選択 (*3)	選択 (*4)	選択 (*5)	選択 (*6)	選択 (*7)	GQC222HM-LNDNNNC	¥1,016,000 (税別)	GQC222HM-RNDNNNC	¥1,591,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル								GQB222HM-LNDNNNP	¥576,000 (税別)	GQB222HM-RNDNNNP	¥1,151,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版プレインストールモデル								GQB222HM-LNDNNNM	¥476,000 (税別)	GQB222HM-RNDNNNM	¥1,051,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-LNDNNNB	¥1,016,000 (税別)	GQC222HM-RNDNNNB	¥1,591,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) プレインストールモデル								GQB222HM-LNDNNN4	¥568,000 (税別)	GQB222HM-RNDNNN4	¥1,143,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版プレインストールモデル								GQB222HM-LNDNNN2	¥472,000 (税別)	GQB222HM-RNDNNN2	¥1,047,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プリセッサーライセンス) バンドルモデル								GQW222HM-LNDNNNB	¥1,016,000 (税別)	GQW222HM-RNDNNNB	¥1,591,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) プレインストールモデル								GQV222HM-LNDNNN2	¥751,000 (税別)	GQV222HM-RNDNNN2	¥1,326,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) プレインストールモデル								GQU222HM-LNDNNN2	¥456,000 (税別)	GQU222HM-RNDNNN2	¥1,031,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQV222HM-LNDNNNH	¥751,000 (税別)	GQV222HM-RNDNNNH	¥1,326,000 (税別)	¥2,650 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (*60)								GQU222HM-LNDNNNH	¥456,000 (税別)	GQU222HM-RNDNNNH	¥1,031,000 (税別)	¥2,650 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-LNDNNNO	¥376,000 (税別)	GQA222HM-RNDNNNO	¥951,000 (税別)	¥2,650 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	100BASE-Tx2
----------	-------	-------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット (純正品) を 2 個選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *21: ロングライフサポートモデルの 4 年目以降に適用します。
- *50: 別途ロングライフサポートサービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ] カスタムモデル

① HA8000 / RS220-h HM2 [RAID (2.5 型 SAS)] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 24 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 24 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F	選択 (※3) (※17)		選択(冗長化構成必須) (※4)	選択 (内蔵 I/O 制御装置冗長化構成必須) (※5)	GQC222HM-KNANNNC	¥2,253,000 (税別)	GQC222HM-JNANNNC	¥1,923,000 (税別)	GQC222HM-WNANNNC	¥2,037,000 (税別)	GQC222HM-VNANNNC	¥1,741,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-KNANNNP	¥1,813,000 (税別)	GQB222HM-JNANNNP	¥1,483,000 (税別)	GQB222HM-WNANNNP	¥1,597,000 (税別)	GQB222HM-VNANNNP	¥1,301,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-KNANNNM	¥1,713,000 (税別)	GQB222HM-JNANNNM	¥1,383,000 (税別)	GQB222HM-WNANNNM	¥1,497,000 (税別)	GQB222HM-VNANNNM	¥1,201,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-KNANNNB	¥2,253,000 (税別)	GQC222HM-JNANNNB	¥1,923,000 (税別)	GQC222HM-WNANNNB	¥2,037,000 (税別)	GQC222HM-VNANNNB	¥1,741,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-KNANNN4	¥1,805,000 (税別)	GQB222HM-JNANNN4	¥1,475,000 (税別)	GQB222HM-WNANNN4	¥1,589,000 (税別)	GQB222HM-VNANNN4	¥1,293,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-KNANNN2	¥1,709,000 (税別)	GQB222HM-JNANNN2	¥1,379,000 (税別)	GQB222HM-WNANNN2	¥1,493,000 (税別)	GQB222HM-VNANNN2	¥1,197,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 ユーザーライセンス) バンドルモデル								GQW222HM-KNANNNB	¥2,253,000 (税別)	GQW222HM-JNANNNB	¥1,923,000 (税別)	GQW222HM-WNANNNB	¥2,037,000 (税別)	GQW222HM-VNANNNB	¥1,741,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222HM-KNANNN2	¥1,988,000 (税別)	GQV222HM-JNANNN2	¥1,658,000 (税別)	GQV222HM-WNANNN2	¥1,772,000 (税別)	GQV222HM-VNANNN2	¥1,476,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222HM-KNANNN2	¥1,693,000 (税別)	GQU222HM-JNANNN2	¥1,363,000 (税別)	GQU222HM-WNANNN2	¥1,477,000 (税別)	GQU222HM-VNANNN2	¥1,181,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※6)								GQV222HM-KNANNNH	¥1,988,000 (税別)	GQV222HM-JNANNNH	¥1,658,000 (税別)	GQV222HM-WNANNNH	¥1,772,000 (税別)	GQV222HM-VNANNNH	¥1,476,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き]モデル (※6)								GQU222HM-KNANNNH	¥1,693,000 (税別)	GQU222HM-JNANNNH	¥1,363,000 (税別)	GQU222HM-WNANNNH	¥1,477,000 (税別)	GQU222HM-VNANNNH	¥1,181,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-KNANNNO	¥1,613,000 (税別)	GQA222HM-JNANNNO	¥1,283,000 (税別)	GQA222HM-WNANNNO	¥1,397,000 (税別)	GQA222HM-VNANNNO	¥1,101,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能キット用] おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能キット用 (※10)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択 (※6)	選択 (内蔵 LTO セット非搭載時冗長化構成必須)	GQC222HM-KNBNNNC	¥2,253,000 (税別)	GQC222HM-JNBNNNC	¥1,923,000 (税別)	GQC222HM-WNBNNNC	¥2,037,000 (税別)	GQC222HM-VNBNNNC	¥1,741,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GOB222HM-KNBNNNP	¥1,813,000 (税別)	GOB222HM-JNBNNNP	¥1,483,000 (税別)	GOB222HM-WNBNNNP	¥1,597,000 (税別)	GOB222HM-VNBNNNP	¥1,301,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GOB222HM-KNBNNNM	¥1,713,000 (税別)	GOB222HM-JNBNNNM	¥1,383,000 (税別)	GOB222HM-WNBNNNM	¥1,497,000 (税別)	GOB222HM-VNBNNNM	¥1,201,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-KNBNNNB	¥2,253,000 (税別)	GQC222HM-JNBNNNB	¥1,923,000 (税別)	GQC222HM-WNBNNNB	¥2,037,000 (税別)	GQC222HM-VNBNNNB	¥1,741,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GOB222HM-KNBNNN4	¥1,805,000 (税別)	GOB222HM-JNBNNN4	¥1,475,000 (税別)	GOB222HM-WNBNNN4	¥1,589,000 (税別)	GOB222HM-VNBNNN4	¥1,293,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GOB222HM-KNBNNN2	¥1,709,000 (税別)	GOB222HM-JNBNNN2	¥1,379,000 (税別)	GOB222HM-WNBNNN2	¥1,493,000 (税別)	GOB222HM-VNBNNN2	¥1,197,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル								GQW222HM-KNBNNNB	¥2,253,000 (税別)	GQW222HM-JNBNNNB	¥1,923,000 (税別)	GQW222HM-WNBNNNB	¥2,037,000 (税別)	GQW222HM-VNBNNNB	¥1,741,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222HM-KNBNNN2	¥1,988,000 (税別)	GQV222HM-JNBNNN2	¥1,658,000 (税別)	GQV222HM-WNBNNN2	¥1,772,000 (税別)	GQV222HM-VNBNNN2	¥1,476,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222HM-KNBNNN2	¥1,693,000 (税別)	GQU222HM-JNBNNN2	¥1,363,000 (税別)	GQU222HM-WNBNNN2	¥1,477,000 (税別)	GQU222HM-VNBNNN2	¥1,181,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222HM-KNBNNNH	¥1,988,000 (税別)	GQV222HM-JNBNNNH	¥1,658,000 (税別)	GQV222HM-WNBNNNH	¥1,772,000 (税別)	GQV222HM-VNBNNNH	¥1,476,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222HM-KNBNNNH	¥1,693,000 (税別)	GQU222HM-JNBNNNH	¥1,363,000 (税別)	GQU222HM-WNBNNNH	¥1,477,000 (税別)	GQU222HM-VNBNNNH	¥1,181,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-KNBNNNO	¥1,613,000 (税別)	GQA222HM-JNBNNNO	¥1,283,000 (税別)	GQA222HM-WNBNNNO	¥1,397,000 (税別)	GQA222HM-VNBNNNO	¥1,101,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1：プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ（純正品）を選択の上、購入願います。
- *2：メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード（純正品）を選択の上、購入願います。
- *3：内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク（純正品）を選択の上、購入願います。
- *4：内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ（純正品）を選択の上、購入願います。
- *6：電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット（純正品）を2個選択の上、購入願います。
- *10：RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。（形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。）
- *17：標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60：インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイトコントローラ・ポート・キャッシュ・バックアップ 付]]

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	選択 (※3) (※17) LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュ・バックアップ モジュール付]	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵 10 セット非搭載時冗長化構成必須)	GQC222HM-KNCNNNC	¥2,274,000 (税別)	GQC222HM-JNCNNNC	¥1,944,000 (税別)	GQC222HM-WNCNNNC	¥2,058,000 (税別)	GQC222HM-VNCNNNC	¥1,762,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-KNCNNNP	¥1,834,000 (税別)	GQB222HM-JNCNNNP	¥1,504,000 (税別)	GQB222HM-WNCNNNP	¥1,618,000 (税別)	GQB222HM-VNCNNNP	¥1,322,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-KNCNNNM	¥1,734,000 (税別)	GQB222HM-JNCNNNM	¥1,404,000 (税別)	GQB222HM-WNCNNNM	¥1,518,000 (税別)	GQB222HM-VNCNNNM	¥1,222,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-KNCNNNB	¥2,274,000 (税別)	GQC222HM-JNCNNNB	¥1,944,000 (税別)	GQC222HM-WNCNNNB	¥2,058,000 (税別)	GQC222HM-VNCNNNB	¥1,762,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-KNCNNN4	¥1,826,000 (税別)	GQB222HM-JNCNNN4	¥1,496,000 (税別)	GQB222HM-WNCNNN4	¥1,610,000 (税別)	GQB222HM-VNCNNN4	¥1,314,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-KNCNNN2	¥1,730,000 (税別)	GQB222HM-JNCNNN2	¥1,400,000 (税別)	GQB222HM-WNCNNN2	¥1,514,000 (税別)	GQB222HM-VNCNNN2	¥1,218,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラムライセンス) バンドルモデル								GQW222HM-KNCNNNB	¥2,274,000 (税別)	GQW222HM-JNCNNNB	¥1,944,000 (税別)	GQW222HM-WNCNNNB	¥2,058,000 (税別)	GQW222HM-VNCNNNB	¥1,762,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222HM-KNCNNN2	¥2,009,000 (税別)	GQV222HM-JNCNNN2	¥1,679,000 (税別)	GQV222HM-WNCNNN2	¥1,793,000 (税別)	GQV222HM-VNCNNN2	¥1,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222HM-KNCNNN2	¥1,714,000 (税別)	GQU222HM-JNCNNN2	¥1,384,000 (税別)	GQU222HM-WNCNNN2	¥1,498,000 (税別)	GQU222HM-VNCNNN2	¥1,202,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222HM-KNCNNNH	¥2,009,000 (税別)	GQV222HM-JNCNNNH	¥1,679,000 (税別)	GQV222HM-WNCNNNH	¥1,793,000 (税別)	GQV222HM-VNCNNNH	¥1,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222HM-KNCNNNH	¥1,714,000 (税別)	GQU222HM-JNCNNNH	¥1,384,000 (税別)	GQU222HM-WNCNNNH	¥1,498,000 (税別)	GQU222HM-VNCNNNH	¥1,202,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-KNCNNNO	¥1,634,000 (税別)	GQA222HM-JNCNNNO	¥1,304,000 (税別)	GQA222HM-WNCNNNO	¥1,418,000 (税別)	GQA222HM-VNCNNNO	¥1,122,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5です。RAIDレベル1, 6, 10を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [デ・イスクアレイトローラ・ト・キャッシュパ・ックアップ 付] RAID 追加機能サ・ート用]

おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 2 4 / おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	デ・イスクアレイトローラ・ト・キャッシュパ・ックアップ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源ユニット	冗長化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (6 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F 【キャッシュパ・ックアップ モ・ジュール付 RAID 追加機能サ・ート用】 (※10)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵 10 セット非搭載専用冗長化構成必須)	GQC222HM-KNDNNNC	¥2,274,000 (税別)	GQC222HM-JNDNNNC	¥1,944,000 (税別)	GQC222HM-WNDNNNC	¥2,058,000 (税別)	GQC222HM-VNDNNNC	¥1,762,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-KNDNNNP	¥1,834,000 (税別)	GQB222HM-JNDNNNP	¥1,504,000 (税別)	GQB222HM-WNDNNNP	¥1,618,000 (税別)	GQB222HM-VNDNNNP	¥1,322,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-KNDNNNM	¥1,734,000 (税別)	GQB222HM-JNDNNNM	¥1,404,000 (税別)	GQB222HM-WNDNNNM	¥1,518,000 (税別)	GQB222HM-VNDNNNM	¥1,222,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-KNDNNNB	¥2,274,000 (税別)	GQC222HM-JNDNNNB	¥1,944,000 (税別)	GQC222HM-WNDNNNB	¥2,058,000 (税別)	GQC222HM-VNDNNNB	¥1,762,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-KNDNNN4	¥1,826,000 (税別)	GQB222HM-JNDNNN4	¥1,496,000 (税別)	GQB222HM-WNDNNN4	¥1,610,000 (税別)	GQB222HM-VNDNNN4	¥1,314,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-KNDNNN2	¥1,730,000 (税別)	GQB222HM-JNDNNN2	¥1,400,000 (税別)	GQB222HM-WNDNNN2	¥1,514,000 (税別)	GQB222HM-VNDNNN2	¥1,218,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プレセグライセン) バンドルモデル								GQW222HM-KNDNNNB	¥2,274,000 (税別)	GQW222HM-JNDNNNB	¥1,944,000 (税別)	GQW222HM-WNDNNNB	¥2,058,000 (税別)	GQW222HM-VNDNNNB	¥1,762,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222HM-KNDNNN2	¥2,009,000 (税別)	GQV222HM-JNDNNN2	¥1,679,000 (税別)	GQV222HM-WNDNNN2	¥1,793,000 (税別)	GQV222HM-VNDNNN2	¥1,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222HM-KNDNNN2	¥1,714,000 (税別)	GQU222HM-JNDNNN2	¥1,384,000 (税別)	GQU222HM-WNDNNN2	¥1,498,000 (税別)	GQU222HM-VNDNNN2	¥1,202,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222HM-KNDNNNH	¥2,009,000 (税別)	GQV222HM-JNDNNNH	¥1,679,000 (税別)	GQV222HM-WNDNNNH	¥1,793,000 (税別)	GQV222HM-VNDNNNH	¥1,497,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222HM-KNDNNNH	¥1,714,000 (税別)	GQU222HM-JNDNNNH	¥1,384,000 (税別)	GQU222HM-WNDNNNH	¥1,498,000 (税別)	GQU222HM-VNDNNNH	¥1,202,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-KNDNNNO	¥1,634,000 (税別)	GQA222HM-JNDNNNO	¥1,304,000 (税別)	GQA222HM-WNDNNNO	¥1,418,000 (税別)	GQA222HM-VNDNNNO	¥1,122,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー(純正品)を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード(純正品)を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク(純正品)を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ(純正品)を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット(純正品)を2個選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




システム装置 [おまかせ安心ロングライフモデル] カスタムモデル

① HA8000/RS220-h HM2 [RAID 2.5 型 SAS] おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサー	メモリー	ディスク コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデル (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデル (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版パナソニックモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	選択 (※3)	選択 (※4)	選択 (※5)	選択 (※6)	選択 (※7)	GQC222HM-ENANNNC	¥1,854,000 (税別)	GQC222HM-DNANNNC	¥1,570,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) パナソニックモデル								GQB222HM-ENANNNP	¥1,414,000 (税別)	GQB222HM-DNANNNP	¥1,130,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版パナソニックモデル								GQB222HM-ENANNNM	¥1,314,000 (税別)	GQB222HM-DNANNNM	¥1,030,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版パナソニックモデル								GQC222HM-ENANNNB	¥1,854,000 (税別)	GQC222HM-DNANNNB	¥1,570,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) パナソニックモデル								GQB222HM-ENANNN4	¥1,406,000 (税別)	GQB222HM-DNANNN4	¥1,122,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版パナソニックモデル								GQB222HM-ENANNN2	¥1,310,000 (税別)	GQB222HM-DNANNN2	¥1,026,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 パナソニック) (CAL なし) (2 ユーザーライセンス) パナソニックモデル								GQW222HM-ENANNNB	¥1,854,000 (税別)	GQW222HM-DNANNNB	¥1,570,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) パナソニックモデル								GQV222HM-ENANNN2	¥1,589,000 (税別)	GQV222HM-DNANNN2	¥1,305,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) パナソニックモデル								GQU222HM-ENANNN2	¥1,294,000 (税別)	GQU222HM-DNANNN2	¥1,010,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 パナソニック) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222HM-ENANNNH	¥1,589,000 (税別)	GQV222HM-DNANNNH	¥1,305,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 パナソニック) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222HM-ENANNNH	¥1,294,000 (税別)	GQU222HM-DNANNNH	¥1,010,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-ENANNNO	¥1,214,000 (税別)	GQA222HM-DNANNNO	¥930,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサーは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサー (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット (純正品) を 2 個選択の上、購入願います。
- *6: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




② H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) RAID 追加機能サポート用] おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデル (7 年)	おまかせ安心 ロングライフモデル (6 年)
								セット形名 希望小売価格	セット形名 希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9272-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F RAID 追加機能サポート用 (※10)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵 LTO セット非搭載時冗長化構成必須)	GQC222HM-ENBNNNC ¥1,854,000 (税別)	GQC222HM-DNBNNNC ¥1,570,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GOB222HM-ENBNNNP ¥1,414,000 (税別)	GOB222HM-DNBNNNP ¥1,130,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版インストールモデル								GOB222HM-ENBNNNM ¥1,314,000 (税別)	GOB222HM-DNBNNNM ¥1,030,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-ENBNNNB ¥1,854,000 (税別)	GQC222HM-DNBNNNB ¥1,570,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GOB222HM-ENBNNN4 ¥1,406,000 (税別)	GOB222HM-DNBNNN4 ¥1,122,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル								GOB222HM-ENBNNN2 ¥1,310,000 (税別)	GOB222HM-DNBNNN2 ¥1,026,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (CAL なし) (2 プロセッサライセンス) バンドルモデル								GQW222HM-ENBNNNB ¥1,854,000 (税別)	GQW222HM-DNBNNNB ¥1,570,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) インストールモデル								GQV222HM-ENBNNN2 ¥1,589,000 (税別)	GQV222HM-DNBNNN2 ¥1,305,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル								GQU222HM-ENBNNN2 ¥1,294,000 (税別)	GQU222HM-DNBNNN2 ¥1,010,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222HM-ENBNNNH ¥1,589,000 (税別)	GQV222HM-DNBNNNH ¥1,305,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222HM-ENBNNNH ¥1,294,000 (税別)	GQU222HM-DNBNNNH ¥1,010,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-ENBNNNO ¥1,214,000 (税別)	GQA222HM-DNBNNNO ¥930,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット (純正品) を 2 個選択の上、購入願います。
- *10: RAID 追加機能サポート用モデルは、RAID 追加機能オプションが必須オプションとなります。RAID 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「RAID 追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




③ HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5 型 SAS) [ディスクレイトコントローラ・ポート キャッシュバックアップ 付]]

おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク アレイ コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM / DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデル (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデル (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI SAS2208 ROC/SAS/SATA I/F [キャッシュバックアップ モジュール付] (※3) (※17)	選択 (※3) (※17)		選択 (冗長化構成必須) (※4) (※6)	選択 (内蔵 1 TO セット非搭載時冗長化構成必須)	GQC222HM-ENCNNNC ¥1,875,000 (税別)		GQC222HM-DNCNNNC ¥1,591,000 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-ENCNNNP ¥1,435,000 (税別)		GQB222HM-DNCNNNP ¥1,151,000 (税別)	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-ENCNNNM ¥1,335,000 (税別)		GQB222HM-DNCNNNM ¥1,051,000 (税別)	
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-ENCNNNB ¥1,875,000 (税別)		GQC222HM-DNCNNNB ¥1,591,000 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) フレインストールモデル								GQB222HM-ENCNNN4 ¥1,427,000 (税別)		GQB222HM-DNCNNN4 ¥1,143,000 (税別)	
Windows Server 2012 Standard 日本語版フレインストールモデル								GQB222HM-ENCNNN2 ¥1,331,000 (税別)		GQB222HM-DNCNNN2 ¥1,047,000 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL なし) (2 プレインストールモデル)								GQW222HM-ENCNNNB ¥1,875,000 (税別)		GQW222HM-DNCNNNB ¥1,591,000 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) フレインストールモデル								GQV222HM-ENCNNN2 ¥1,610,000 (税別)		GQV222HM-DNCNNN2 ¥1,326,000 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) フレインストールモデル								GQU222HM-ENCNNN2 ¥1,315,000 (税別)		GQU222HM-DNCNNN2 ¥1,031,000 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222HM-ENCNNNH ¥1,610,000 (税別)		GQV222HM-DNCNNNH ¥1,326,000 (税別)	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222HM-ENCNNNH ¥1,315,000 (税別)		GQU222HM-DNCNNNH ¥1,031,000 (税別)	
OS なしモデル								GQA222HM-ENCNNNO ¥1,235,000 (税別)		GQA222HM-DNCNNNO ¥951,000 (税別)	

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM/内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *6: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必須となりますので電源ユニット (純正品) を 2 個選択の上、購入願います。
- *17: 標準の RAID レベルは、RAID5 です。RAID レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 RAID 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。




④ H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクレイトコントローラポート キャッシュアップ付] RAID 追加機能サポート用]
おまかせ安心ロングライフモデル (ラックタイプ)

OS	プロセッサ	メモリー	ディスク レイト コントローラ	内蔵 RAID	DVD-ROM DVD-RAM	電源 ユニット	冗長 化 FAN	おまかせ安心 ロングライフモデル (7 年)		おまかせ安心 ロングライフモデル (6 年)	
								セット形名	希望小売価格	セット形名	希望小売価格
Windows Server 2012 R2 Datacenter 日本語版バンドルモデル	選択 (※1)	選択 (※2)	LSI 社製 MegaRAID SAS 9271-8i (LSI SAS2208 ROC) SAS/SATA I/F [キャッシュアップ付 RAID 追加機能サポート用] (※10)	選択 (※3) (※17)	選択 (※4)	選択 (冗長化構成必須) (※6)	選択 (内蔵 LTO 非搭載型冗長化構成必須)	GQC222HM-ENDNNNC	¥1,875,000 (税別)	GQC222HM-DNDNNNC	¥1,591,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222HM-ENDNNNP	¥1,435,000 (税別)	GQB222HM-DNDNNNP	¥1,151,000 (税別)
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222HM-ENDNNNM	¥1,335,000 (税別)	GQB222HM-DNDNNNM	¥1,051,000 (税別)
Windows Server 2012 Datacenter 日本語版バンドルモデル								GQC222HM-ENDNNNB	¥1,875,000 (税別)	GQC222HM-DNDNNNB	¥1,591,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版 (Additional ライセンス付き) インストールモデル								GQB222HM-ENDNNN4	¥1,427,000 (税別)	GQB222HM-DNDNNN4	¥1,143,000 (税別)
Windows Server 2012 Standard 日本語版インストールモデル								GQB222HM-ENDNNN2	¥1,331,000 (税別)	GQB222HM-DNDNNN2	¥1,047,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1 バンドル) (GAL なし) (2 プログラマライセンス) バンドルモデル								GQW222HM-ENDNNNB	¥1,875,000 (税別)	GQW222HM-DNDNNNB	¥1,591,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) (25CAL 付き) インストールモデル								GQV222HM-ENDNNN2	¥1,610,000 (税別)	GQV222HM-DNDNNN2	¥1,326,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) (5CAL 付き) インストールモデル								GQU222HM-ENDNNN2	¥1,315,000 (税別)	GQU222HM-DNDNNN2	¥1,031,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1 バンドル) (25CAL 付き) [Windows Server 2008 Enterprise 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQV222HM-ENDNNNH	¥1,610,000 (税別)	GQV222HM-DNDNNNH	¥1,326,000 (税別)
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1 バンドル) (5CAL 付き) [Windows Server 2008 Standard 32-bit 日本語版 (SP2) インストール代行サービス付き] モデル (※60)								GQU222HM-ENDNNNH	¥1,315,000 (税別)	GQU222HM-DNDNNNH	¥1,031,000 (税別)
OS なしモデル								GQA222HM-ENDNNNO	¥1,235,000 (税別)	GQA222HM-DNDNNNO	¥951,000 (税別)

各モデル共通仕様	標準搭載品	1000BASE-Tx2
----------	-------	--------------

- *1: プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *2: メモリーボードは、搭載必須オプションです。必要なメモリーボード (純正品) を選択の上、購入願います。
- *3: 内蔵ハードディスクは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク (純正品) を選択の上、購入願います。
- *4: 内蔵 DVD-ROM / 内蔵 DVD-RAM は、搭載必須オプションです。必要なドライブ (純正品) を選択の上、購入願います。
- *5: 電源ユニットは、搭載必須オプションです。ロングライフサポートモデルでは、電源ユニット冗長化構成が必要となりますので電源ユニット (純正品) を 2 個選択の上、購入願います。
- *10: R A I D 追加機能サポート用モデルは、R A I D 追加機能オプションが必須オプションとなります。R A I D 追加機能オプション (MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade) を選択の上、購入願います。(形名・価格は「R A I D 追加オプション」項参照願います。)
- *17: 標準の R A I D レベルは、R A I D 5 です。R A I D レベル 1, 6, 10 を選択の場合、別途 R A I D 設定サービスを購入願います。
- *60: インストール代行サービス付きモデルは、インストール対象 OS のインストールメディアと対応するプロダクトキーをお持ちでない場合は購入できません。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220-h HM2

プロセッサ

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

1 プロセッサスロット 1

プロセッサは、搭載必須オプションです。必要なプロセッサを選択の上、購入願います。

選択



プロセッサ
[Xeon E5-2603v2 (1.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 10MB)]
(GQ-ECX526032BEX) [カスタム] ¥61,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2637v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX526372BEX) [カスタム] ¥264,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2630v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)]
(GQ-ECX526302BEX) [カスタム] ¥157,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2650v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 20MB)]
(GQ-ECX526502BEX) [カスタム] ¥279,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2670v2 (2.50GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
(GQ-ECX526702BEX) [カスタム] ¥384,000 (税別)



プロセッサ
[Xeon E5-2690v2 (3GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)]
(GQ-ECX526902BEX) [カスタム] ¥509,000 (税別)




プロセッサ
[Xeon E5-2697v2 (2.70GHz/L2 キャッシュ 12x256KB/L3 キャッシュ 30MB)]
(GQ-ECX526972BEX) [カスタム] ¥670,000 (税別)

システム装置本体 I / F & スロット

- ① プロセッサスロット
- ② メモリスロット
- ③ ディスプレイインタフェース
- ④ シリアルインタフェース
- ⑤ ネットワークインタフェース
- ⑥ USBインタフェース
- ⑦ SATAインタフェース
- ⑧ 電源スロット
- ⑨ FANスロット
- ⑩ 拡張ボードスロット
- ⑪ 拡張ストレージベイ

(凡例) ◇ : 同時接続 [搭載] 可
○ : 選択接続 [搭載] のみ



RS220-h HM2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

1	プロセッサースロット 2	選択	プロセッサ	
			製品名	価格
			[Xeon E5-2603v2 (1.80GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 10MB)] (GQ-ECX526032B2EX) [カスタム] ¥61,000 (税別) (GQ-ECX526032B2) ¥61,000 (税別) ・ FAN スロット 5 用 FAN 付き	
			[Xeon E5-2637v2 (3.50GHz/L2 キャッシュ 4x256KB/L3 キャッシュ 15MB)] (GQ-ECX526372B2EX) [カスタム] ¥264,000 (税別) (GQ-ECX526372B2) ¥264,000 (税別) ・ FAN スロット 5 用 FAN 付き	
			[Xeon E5-2630v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 6x256KB/L3 キャッシュ 15MB)] (GQ-ECX526302B2EX) [カスタム] ¥157,000 (税別) (GQ-ECX526302B2) ¥157,000 (税別) ・ FAN スロット 5 用 FAN 付き	
			[Xeon E5-2650v2 (2.60GHz/L2 キャッシュ 8x256KB/L3 キャッシュ 20MB)] (GQ-ECX526502B2EX) [カスタム] ¥279,000 (税別) (GQ-ECX526502B2) ¥279,000 (税別) ・ FAN スロット 5 用 FAN 付き	
			[Xeon E5-2670v2 (2.50GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)] (GQ-ECX526702B2EX) [カスタム] ¥384,000 (税別) (GQ-ECX526702B2) ¥384,000 (税別) ・ FAN スロット 5 用 FAN 付き	
			[Xeon E5-2690v2 (3.6GHz/L2 キャッシュ 10x256KB/L3 キャッシュ 25MB)] (GQ-ECX526902B2EX) [カスタム] ¥509,000 (税別) (GQ-ECX526902B2) ¥509,000 (税別) ・ FAN スロット 5 用 FAN 付き	
			[Xeon E5-2697v2 (2.70GHz/L2 キャッシュ 12x256KB/L3 キャッシュ 30MB)] (GQ-ECX526972B2EX) [カスタム] ¥670,000 (税別) (GQ-ECX526972B2) ¥670,000 (税別) ・ FAN スロット 5 用 FAN 付き	

ープロセッサ搭載条件表ー


- ・ 仕様の異なるプロセッサの混在はできません。
- ・ 仕様の異なるプロセッサへの入替えはできません。また、2 CPU から 1 CPU への変更もできません。
- ・ 搭載 CPU の種類及び 2 CPU 構成の場合、搭載電源ユニットの形名に制限があります。CPU 増設時は注意願います。
(＜電源ユニット搭載条件表＞参照)
- ・ プロセッサ [Xeon E5-2603v2/Xeon E5-2637v2] 1 CPU 構成時は、拡張ボードの搭載に制限があります。

＜HA8000/RS220-h HM2＞

【プロセッサ搭載パターン】

プロセッサ数	プロセッサースロット	
	1	2
1 CPU	プロセッサ	—
2 CPU	プロセッサ	プロセッサ

＜システム装置および内蔵オプション編＞




RS220-h HM2

メモリー

2

メモリスロット 1～24


メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入します。



ーメモリー搭載条件表ー

＜HA8000/RS220-h HM2＞

- ・メモリスロット数は 24 スロットあり、12 スロット/CPU に割り当てられます。
- ・本モデルでは、CPU 内にメモリーコントローラーが内蔵されます。接続構成を下記に示します。




- ・DDR3 1866 Registered DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・DDR3 1600 Registered DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・DDR3 1600 Load-Reduced DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・DDR3 1333 Registered DIMM タイプメモリーボードは、その他のタイプのメモリーボードと混在搭載は出来ません。
- ・メモリーの動作周波数は、メモリーボードの種類及び搭載構成により異なります。全チャネル同一周波数で動作し、全チャネルの内最も遅い周波数に合せて動作します。又、搭載の CPU がサポートするメモリー動作最高周波数以上の周波数では動作はしません。
(Xeon E5-2603v2:1333MHz/Xeon E5-2630v2:1600MHz/Xeon E5-2637v2, Xeon E5-2670v2, Xeon E5-2690v2, Xeon E5-2697v2:1866MHz)

(※1) DPC: チップ毎の DIMM 搭載枚数 [DIMM per Channel]

メモリー種類	BIOS DDR3 電圧設定	チップ毎 DIMM 搭載 (※1)	各 CPU 毎のメモリー動作周波数		
			Xeon E5-2603v2	Xeon E5-2630v2	Xeon E5-2637v2, Xeon E5-2650v2, Xeon E5-2670v2, Xeon E5-2690v2, Xeon E5-2697v2
DDR3 1866 Registered DIMM タイプ	AUTO (1.5V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1866MHz
		3DPC			1600MHz
	1.5V	1DPC/2DPC			1866MHz
		3DPC			1600MHz
DDR3 1600 Registered DIMM タイプ (WideRange)	AUTO (1.35V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1600MHz
		3DPC		1333MHz	1333MHz
	1.5V	1DPC/2DPC		1600MHz	1600MHz
		3DPC		1600MHz	1600MHz
DDR3 1600 Load-Reduced DIMM タイプ	AUTO (1.35V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1600MHz
		3DPC	1066MHz	1066MHz	1066MHz
	1.5V	1DPC/2DPC	1333MHz	1600MHz	1600MHz
		3DPC	1066MHz	1066MHz	1066MHz
DDR3 1333 Registered DIMM タイプ (WideRange)	AUTO (1.35V)	1DPC/2DPC	1333MHz	1333MHz	1333MHz
		3DPC	800MHz	800MHz	800MHz
	1.5V	1DPC/2DPC	1333MHz	1333MHz	1333MHz
		3DPC	1066MHz	1066MHz	1066MHz

- ・メモリー動作モードは、Independent Mode (デフォルト設定), Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparring Mode, Device Tagging Mode をサポートします。
- ・Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparring Mode 設定での工場出荷は、専用メモリーボード形名を用意しています。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220-h HM2


・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

【Mirroring Mode設定出荷用】

2

メモリースロット 1～24

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。





【Lock Step Mode設定出荷用】

2

メモリースロット 1～24

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。





RS220-h HM2


・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

【Sparing Mode 設定出荷用】


2

メモリー・スロット 1～24

メモリーは、搭載必須オプションです。
必要なメモリーボードを選択の上、購入願います。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



・メモリーボード搭載順序

＜CPU1個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) メモリーボードは、DIMMを2枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は8枚又は12枚搭載構成)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (3) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (4) CPU増設があった場合、＜CPU2個搭載時＞のメモリーボード搭載順位に従って搭載します。(CPU2へのCPU増設時に、CPU1側と同一メモリ構成を、CPU2側に搭載します。)
- (5) Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Mode, Device Tagging Modeの選択は択一となります。
- (6) Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (7) 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- (8) 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- (9) 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Independent Mode(デフォルト設定)	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Mirroring Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Lock Step Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Sparing Mode	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	②
Device Tagging	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥

①：搭載順序

＜CPU2個搭載時＞

- (1) 3種類以上の容量の異なるメモリーボード混在は出来ません。(2種類までの混在は可能です。)
- (2) CPU1側とCPU2側のメモリ構成は同一とします。
- (3) メモリーボードは、DIMMを2枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は2枚単位/Sparing Mode時は8枚又は12枚搭載構成)で下表に従い、①→⑥の順序で搭載します。
- (4) CPU2個搭載時は、CPU1側とCPU2側でメモリー構成は同一とする必要があることから、実際には4枚単位(Mirroring Mode, Lock Step Mode時は4枚単位/Sparing Mode時は16枚又は24枚搭載構成)の増設となります。
- (5) 容量の異なるメモリーボードは容量の大きいものから順に搭載します。
- (6) Mirroring ModeとLock Step Mode, Sparing Mode, Device Tagging Modeの選択は択一となります。
- (7) Mirroring Mode, Lock Step Mode, Sparing Modeは、下記に記す構成でのみサポートとなります。
- (8) 工場にてMirroring Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxMEX)にて対応します。
- (9) 工場にてLock Step Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxLEX)にて対応します。
- (10) 工場にてSparing Modeを設定出荷希望の場合は、専用形名(GQ-MJ7xxxxSEX)にて対応します。

メモリー動作モード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Independent Mode(デフォルト設定)	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Mirroring Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Lock Step Mode	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥
Sparing Mode	①	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②	①	①	①	①	①	①	①	①	②	②	②	②
Device Tagging	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥	①	①	②	②	③	③	④	④	⑤	⑤	⑥	⑥

①：搭載順序

・Mirroring Modeサポート構成

- (1) Mirroring Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- (2) Mirroring Modeは、Channel 0とChannel 1間及びChannel 2とChannel 3間でメモリーの内容をミラーします。
- (3) Mirroring Mode時システムで使用可能なメモリー容量は、搭載容量の半分となります。
- (4) Mirroring Modeは、Independent Modeに比べ、メモリー性能が劣化することがあります。

・Lock Step Modeサポート構成

- (1) Lock Step Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- (2) Lock Step Modeは、Channel 0とChannel 1及びChannel 2とChannel 3で128bitデータアクセスを行います。
- (3) Lock Step Modeは、Independent Modeに比べ、メモリー性能が劣化することがあります。

・Sparing Modeサポート構成

- (1) Sparing Modeは、同一DIMMでの構成のみサポートとなります。
- (2) Sparing Modeは、チャンネルあたり2枚以上のDIMM搭載が必要です。
- (3) Sparing Modeは、同一チャンネル内のメモリーバンクの1つをスペアとして使用します。(スペアバンクはシステム上として認識されません。又、4GB/8GB DIMMは、シングルバンク品、16GB DIMMは、デュアルバンク品、32GB DIMMは、クワッドバンク品のDIMMですので、システムの認識メモリー容量に違いがあります。[32GB DIMMの3DPC時は、メモリーバンクの2つをスペアとして使用します。])
- (4) Sparing Mode時のスペアリングは、同一チャンネル内のみサポートです。又、スペアできるバンクは1チャンネルあたり1バンクのみで各CPU内で1回しか実行されません。
- (5) Sparing Modeのサポートメモリー構成及びシステムの認識メモリー容量を下記に示します。

メモリー構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	システムメモリー容量
構成1	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	—	—	16GB
構成2	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	—	—	32GB
構成3	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	—	—	96GB
構成4	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	—	—	—	—	224GB
構成5	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	32GB
構成6	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	64GB
構成7	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	160GB
構成8	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	320GB


＜CPU2個搭載時＞

構成	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	システムメモリー容量	
構成1	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	—	—	—	32GB
構成2	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	—	—	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	—	—	—	—	—	64GB
構成3	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	—	—	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	—	—	—	—	—	192GB
構成4	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	—	—	—	—	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	—	—	—	—	—	448GB
構成5	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	64GB
構成6	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	128GB
構成7	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	320GB
構成8	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	32GB	640GB

・Device Tagging Modeサポート構成

- (1) Device Tagging Modeは、メモリーデバイスが故障した場合、故障したデバイスの代わりにパリティデバイスを使用します。但し、Device Tagging有効時(パリティデバイスをデフォルトとして使用時)にメモリーエラーが発生した場合、システムに致命的なエラーを発生させる場合があります。


<システム装置および内蔵オプション編>




RS220-h HM2

各種インタフェース/電源ユニット/冗長化FAN

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。





RS220-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

【CPU (Xeon E5-2637v2/Xeon E5-2650v2/Xeon E5-2670v2/Xeon E5-2690v2/Xeon E5-2697v2) 搭載時】

電源スロット 1~2

電源ケーブル (AC100V 用)
[AC100V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2253) ¥2,000 (税別)
・AC100V 電源供給時に使用します。

電源ケーブル (AC200V 用)
[AC200V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)
・AC200V 電源供給時に使用します。

電源ユニット
[1000W, 80 PLUS Platinum, AC100V/AC200V 用]
(GQ-BP2362EX) [カスタム] ¥43,000 (税別)
(GQ-BP2362) ¥43,000 (税別)

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Platinum, AC100V/AC200V 用]
(GQ-BP2361EX) [カスタム] ¥38,000 (税別)
(GQ-BP2361) ¥38,000 (税別)

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Titanium, AC200V 用]
(GQ-BP2363EX) [カスタム] ¥58,000 (税別)
(GQ-BP2363) ¥58,000 (税別)

ー電源ユニット搭載条件表ー

＜HA8000/RS220-h HM2＞

＜CPU (Xeon E5-2637v2/Xeon E5-2650v2/Xeon E5-2670v2/Xeon E5-2690v2/Xeon E5-2697v2) 1個搭載時＞ 【電源ユニット(1000W)推奨】

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (1000W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2362EX GQ-BP2362	①	②
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2361EX GQ-BP2361	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX GQ-BP2363	①	②

- (凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可
- 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、ロングライフサポートプログラム/預けて安心のライフタイム/おまかせ安心のライフタイムは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
 - 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
 - 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
 - 電源スロット1と2の電源ユニットは同一形名を搭載します。(異種形名混在搭載不可)
 - 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
 - 電源ユニット(800W) [GQ-BP2361EX/GQ-BP2361] 搭載時のCPU増設は、非対応です。
 - 電源ユニット(1000W) [GQ-BP2362EX/GQ-BP2362] 搭載時、システム装置の背面より35mm程度はみ出た実装となります。
 - 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363EX/GQ-BP2363] は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

＜CPU (Xeon E5-2637v2/Xeon E5-2650v2/Xeon E5-2670v2/Xeon E5-2690v2/Xeon E5-2697v2) 2個搭載時＞

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (1000W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2362EX GQ-BP2362	①	②

- (凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可
- 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、ロングライフサポートプログラム/預けて安心のライフタイム/おまかせ安心のライフタイムは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
 - 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
 - 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
 - 電源スロット1と2の電源ユニットは同一形名を搭載します。(異種形名混在搭載不可)
 - 電源スロット1と2の電源ユニット接続の電源ケーブルは同一形名のケーブルを使用します。(異種電圧混在接続不可)
 - 電源ユニット(1000W) [GQ-BP2362EX/GQ-BP2362] 搭載時、システム装置の背面より35mm程度はみ出た実装となります。

【CPU (Xeon E5-2603v2/Xeon E5-2630v2) 搭載時】

電源スロット 1~2

電源ケーブル (AC100V 用)
[AC100V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2253) ¥2,000 (税別)
・AC100V 電源供給時に使用します。

電源ケーブル (AC200V 用)
[AC200V 給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)
・AC200V 電源供給時に使用します。

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Platinum, AC100V/AC200V 用]
(GQ-BP2361EX) [カスタム] ¥38,000 (税別)
(GQ-BP2361) ¥38,000 (税別)

電源ユニット
[800W, 80 PLUS Titanium, AC200V 用]
(GQ-BP2363EX) [カスタム] ¥58,000 (税別)
(GQ-BP2363) ¥58,000 (税別)

ー電源ユニット搭載条件表ー


＜HA8000/RS220-h HM2＞

＜CPU (Xeon E5-2603v2/Xeon E5-2630v2) 1個又は2個搭載時＞

品名	形名	電源スロット	
		1	2
電源ユニット (800W, AC100V/AC200V 用)	GQ-BP2361EX GQ-BP2361	①	②
電源ユニット (800W, AC200V 用)	GQ-BP2363EX GQ-BP2363	①	②

- (凡例) ●：標準搭載
①：搭載可 (搭載優先順位)
×：搭載不可
- 最低1個の電源ユニット搭載が必要です。(電源スロット1)
尚、ロングライフサポートプログラム/預けて安心のライフタイム/おまかせ安心のライフタイムは、電源冗長化構成必須となりますので2個の電源ユニット搭載が必要です。
 - 電源ケーブルは、システム装置に添付されませんので、給電電圧に対応の電源ケーブルを搭載電源ユニット個数分手配願います。
 - 電源冗長化の場合、電源スロット2へも搭載します。
 - 電源スロット1と2の電源ユニットは同一形名を搭載します。(異種形名混在搭載不可)
 - 電源ユニット(800W) [GQ-BP2363EX/GQ-BP2363] は、AC200V用(80 PLUS Titanium)です。80 PLUS Titanium対応電源が必要な場合に選択願います。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS220-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

9 FANスロット 1～10



冗長化FAN
[FANスロット6～10用 x5個]
(GQ-BF7006EX) [カスタム] ¥10,000 (税別)
(GQ-BF7006) ¥10,000 (税別)


－冗長化FAN搭載条件表－

＜HA8000/RS220-h HM2＞

品名	形名	FANスロット										(凡例)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
冗長化FAN [FANスロット6～10用 x5個]	GQ-BF7006EX GQ-BF7006	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●：標準搭載 ○：搭載可 ×：搭載不可

- (1) 冗長化FAN搭載時は、内蔵LTOセット[GQ-SUU7xxx000NEX/GQ-SUU7xxx000N]の搭載はできません。
- (2) FANスロット5は、CPU2個搭載時FAN搭載となります。
- (3) 冗長化FAN搭載時は、CPU1個搭載時FAN1～4、FAN6～10/CPU2個搭載時FAN1～10のうちいずれか1つが故障停止しても各部の温度仕様を満たします。但し、システムはエラー表示します。
- (4) 冗長化FAN非搭載時は、CPU1個搭載時FAN1～4/CPU2個搭載時FAN1～5のうちいずれか1つが故障停止の場合、各部の温度仕様を満たすことが出来なくなります。
- (5) FAN交換は、システム稼動中に可能です。但し、対象システム装置の上部4Uに空きスペースが必要です。
- (6) 冗長化FAN増設時は、システム装置の電源をオフにし電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いた状態でを行います。
- (7) ロングライフサポート/預けて安心ロングライフモデル/おまかせ安心ロングライフモデルは、内蔵LTOセット[GQ-SUU7xxx000NEX/GQ-SUU7xxx000N]非搭載時冗長化FAN搭載必須となります。

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220-h HM2

拡張ボード

※ 各拡張ボードは同時選択可能ですが、搭載条件があります。
搭載条件表を合わせてご参照下さい。

・[加付]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。

HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型SAS)] モデル

専用スロット
(PCI)

RAID 専用



ディスクアレイコントローラボード ※
[PCI Express, SAS, 8port]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル

(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス(a1)

※ RAID 追加機能オプション利用時の場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID 追加機能オプション(MegaRAID CacheCade)は、内蔵 SSD
搭載時のみ選択可能です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュアップ付]] モデル

拡張スロット
(PCI)

1



ディスクアレイコントローラボード ※
[PCI Express, SAS, 8port,
キャッシュアップ機能付き]
(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。



内部SASケーブル

(オプション形名なし)
・システム装置に標準搭載されます。

内蔵デバイス(a1)

※ RAID 追加機能オプション利用時の場合、RAID 追加機能が必須オプションとなります。
RAID 追加機能オプション(MegaRAID Recovery/MegaRAID CacheCade)を選択の上、
購入願います。尚、RAID 追加機能オプション(MegaRAID CacheCade)は、内蔵 SSD
搭載時のみ選択可能です。
(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

拡張スロット
(PCI)

1~5

ディスクアレイ
コントローラボード・
キャッシュアップ付モデル
2~5

選択



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]
(GQ-CA7738EX) [加付] ¥65,000 (税別)
(GQ-CA7738) ¥65,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]

RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773811ONEX) [加付] ¥107,000 (税別)

・スタンダード PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port]

RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA773821ONEX) [加付] ¥107,000 (税別)

・スタンダード PCI スロット搭載用
・増設 2 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port,
キャッシュアップ機能付き]

RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

(GQ-CA7747EX) [加付] ¥84,000 (税別)
(GQ-CA7747) ¥84,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port,
キャッシュアップ機能付き]

RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA774711ONEX) [加付] ¥126,000 (税別)

・スタンダード PCI スロット搭載用
・増設 1 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ



ディスクアレイコントローラボード
[PCI Express, SAS, 8port,
キャッシュアップ機能付き]


RAID 追加機能
[MegaRAID Recovery]

ディスクアレイコントローラボードセット
(GQ-SCA774721ONEX) [加付] ¥126,000 (税別)

・スタンダード PCI スロット搭載用
・増設 2 枚目用

2.5 外付け装置
(1) BR1200 (拡張筐体) へ

<システム装置および内蔵オプション編>




RS220-h HM2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。

	LANボード [PCI Express, 1000BASE-T, 2port] (GQ-CN7723EX) [カスタム] ¥20,000 (税別) (GQ-CN7723) ¥20,000 (税別) ・スタンダード PCI スロット搭載用	同時	UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
	LANボード [PCI Express, 1000BASE-T, 2port] (GQ-CN7724EX) [カスタム] ¥20,000 (税別) (GQ-CN7724) ¥20,000 (税別) ・LowProfile PCI スロット搭載用	同時	UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
	LANボード [PCI Express, 1000BASE-T, 4port] (GQ-CN7743EX) [カスタム] ¥38,000 (税別) (GQ-CN7743) ¥38,000 (税別) ・スタンダード PCI スロット搭載用	同時	UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
	LANボード [PCI Express, 1000BASE-T, 4port] (GQ-CN7744EX) [カスタム] ¥38,000 (税別) (GQ-CN7744) ¥38,000 (税別) ・LowProfile PCI スロット搭載用	同時	UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
	LANボード [PCI Express, 1000BASE-T, 4port] (GQ-CN7741EX) [カスタム] 販売終了 (GQ-CN7741) 販売終了 ・スタンダード PCI スロット搭載用	同時	UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
	LANボード [PCI Express, 1000BASE-T, 4port] (GQ-CN7742EX) [カスタム] 販売終了 (GQ-CN7742) 販売終了 ・LowProfile PCI スロット搭載用	同時	UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 5 エンハンス (1000BASE-T) ([2.4 スイッチング HUB] 参照)	→ 2.4 スイッチングHUBへ
	LANボード [PCI Express, 10GBASE-T, 2port] (GQ-CN7823EX) [カスタム] ¥75,000 (税別) (GQ-CN7823) ¥75,000 (税別) ・スタンダード PCI スロット搭載用	同時	UTP カテゴリ 6 エンハンス (10GBASE-T)	→ スイッチングHUBへ
			UTP カテゴリ 6 エンハンス (10GBASE-T)	→ スイッチングHUBへ
	LANボード [PCI Express, 10G SFP+ Direct Attach, 2port] (GQ-CN7843EX) [カスタム] ¥109,000 (税別) (GQ-CN7843) ¥109,000 (税別) ・スタンダード PCI スロット搭載用	同時	Twinax ケーブル (接続のスイッチに対応のケーブルを選択します。 7 章 17.5 LAN ボード「情報」項参照願います。)	→ スイッチへ
			Twinax ケーブル (接続のスイッチに対応のケーブルを選択します。 7 章 17.5 LAN ボード「情報」項参照願います。)	→ スイッチへ

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS220-h HM2

・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
・ 表記の価格は、希望小売価格です。



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, 2port, LCコネクタ]
(GQ-CN7841EX) [カスタム] ¥356,000 (税別)
(GQ-CN7841) ¥356,000 (税別)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

同時

Multi Mode Fibre ケーブル
(コア径: 50 μ m, クラッド径: 125 μ m, 最大 300m)

→ スイッチ等へ

Multi Mode Fibre ケーブル
(コア径: 50 μ m, クラッド径: 125 μ m, 最大 300m)

→ スイッチ等へ



LANボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, 2port, LCコネクタ]
(GQ-CN7821EX) [カスタム] 販売終了
(GQ-CN7821) 販売終了
・ スタンダード PCI スロット搭載用

同時

Multi Mode Fibre ケーブル
(コア径: 50 μ m, クラッド径: 125 μ m, 最大 300m)

→ スイッチ等へ

Multi Mode Fibre ケーブル
(コア径: 50 μ m, クラッド径: 125 μ m, 最大 300m)

→ スイッチ等へ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 2port]
(GQ-CN7734EX) [カスタム] ¥20,000 (税別)
(GQ-CN7734) ¥20,000 (税別)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスカレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

同時

2.5 外付け装置 *1

(3) 日立デイスカレイシステムへ

2.5 外付け装置 *1

(3) 日立デイスカレイシステムへ

同時

2.5 外付け装置

(5) パーチャルテープ・ステーションへ

2.5 外付け装置

(5) パーチャルテープ・ステーションへ



LANボード (iSCSI I/F 専用)
・ [PCI Express, 1000BASE-T, 2port]
(GQ-CN7734EX) [カスタム] ¥20,000 (税別)
(GQ-CN7734) ¥20,000 (税別)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスカレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

同時

2.5 外付け装置 *1

(3) 日立デイスカレイシステムへ

2.5 外付け装置 *1

(3) 日立デイスカレイシステムへ

同時

2.5 外付け装置

(5) パーチャルテープ・ステーションへ

2.5 外付け装置

(5) パーチャルテープ・ステーションへ



iSCSI ボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, 2port]
(GQ-CF7041EX) [カスタム] ¥456,000 (税別)
(GQ-CF7041) ¥456,000 (税別)
・ スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスカレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

同時

2.5 外付け装置 *1

(3) 日立デイスカレイシステムへ

2.5 外付け装置 *1

(3) 日立デイスカレイシステムへ



iSCSI ボード
・ [PCI Express, 10GBASE-SR, 2port]
(GQ-CF7042EX) [カスタム] ¥456,000 (税別)
(GQ-CF7042) ¥456,000 (税別)
・ LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び
日立デイスカレイシステムの混在接続はできません。

選択

同時

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

2.5 外付け装置 *1

(2) BR1650 へ

同時

2.5 外付け装置 *1

(3) 日立デイスカレイシステムへ

2.5 外付け装置 *1


(3) 日立デイスカレイシステムへ



SAS ボード
・ [PCI Express, 6Gbps1 ライン, 内部 4port]
(GQ-CE7211EX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
(GQ-CE7211) ¥26,000 (税別)
・ スタンダード PCI スロット搭載用
・ システム装置への工場搭載の場合は、
接続する内蔵デバイスが必要です。

内蔵デバイス (d)

<システム装置および内蔵オプション編>




RS220-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




SASボード
・[PCI Express,
24Gbps (6Gbps4ライン), 外部 2port]
(GQ-CE7205EX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
(GQ-CE7205) ¥26,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。




SASボード
・[PCI Express,
24Gbps (6Gbps4ライン), 外部 2port]
(GQ-CE7206EX) [カスタム] ¥26,000 (税別)
(GQ-CE7206) ¥26,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。




Fibre Channel
ボード [日立製]
・[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7831EX) [カスタム] ¥128,000 (税別)
(GQ-CC7831) ¥128,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。




Fibre Channel
ボード [日立製]
・[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7832EX) [カスタム] ¥128,000 (税別)
(GQ-CC7832) ¥128,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へBR1200, BR1650 及び
日立ディスクレバシステムの混在接続はできません。



<システム装置および内蔵オプション編>




RS220-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7841EX) [カスタム] ¥198,000 (税別)
(GQ-CC7841) ¥198,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。




Fibre Channel
ボード [日立製]
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7842EX) [カスタム] ¥198,000 (税別)
(GQ-CC7842) ¥198,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。




Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7811EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7811) ¥138,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(※)ボード: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)




Fibre Channel ボード
[PCI Express, 8Gbps]
(GQ-CC7812EX) [カスタム] ¥138,000 (税別)
(GQ-CC7812) ¥138,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1:同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(※)ボード: GQ-CC7811EX/GQ-CC7811x/GQ-CC7821EX/GQ-CC7821x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)



<システム装置および内蔵オプション編>




RS220-h HM2

・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
・表記の価格は、希望小売価格です。




Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7821EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7821) ¥218,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)




Fibre Channelボード
[PCI Express, 8Gbps, 2port]
(GQ-CC7822EX) [カスタム] ¥218,000 (税別)
(GQ-CC7822) ¥218,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。但し、下記条件で BR1650 と日立デイスクリシステムの混在接続をサポートします。
(ホスト: GQ-CC781xEX/GQ-CC781x/GQ-CC782xEX/GQ-CC782x, デイスクリシステム: BR1650E/BR1650S/AMS2500/AMS2300/AMS2100/AMS2010/HUS100)




FCoEボード
[PCI Express, 10Gbps, 2port]
(GQ-CF7021EX) [カスタム] ¥482,000 (税別)
(GQ-CF7021) ¥482,000 (税別)
・スタンダード PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。



FCoEボード
[PCI Express, 10Gbps, 2port]
(GQ-CF7022EX) [カスタム] ¥482,000 (税別)
(GQ-CF7022) ¥482,000 (税別)
・LowProfile PCI スロット搭載用

*1: 同一システム装置へ BR1200, BR1650 及び日立デイスクリシステムの混在接続はできません。




InfiniBandボード
[PCI Express, 56Gbps, FDR]
(個別見積り)
・スタンダード PCI スロット搭載用

IB Copper Cable
[QSFP+(FDR) 4x, 2.0m]
(個別見積り)




<システム装置および内蔵オプション編>




RS220-h HM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および内蔵オプション編＞



－拡張ボード搭載条件表－

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS)] モデル＞

品名	形名	拡張 ボード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI						
				PCI Express 3.0						
				x4 レーン			x8 レーン		x8 レーン	
				スタンダード [ハーフサイズ]	スタンダード [フルサイズ]	LowProfile [MD2]	スタンダード [フルサイズ]	LAN 拡張カード	専用	
				1	2	3	4	5 (*1)		
ディスクアレイコントローラボード (*6)	GQ-CA7738EX GQ-CA7738	[②]	2	①	②	×	×	③	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*6)	GQ-SCA773811ONEX	[②]	1	①	②	×	×	③	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*6)	GQ-SCA773821ONEX	[②]	1	×	①	×	×	②	×	
ディスクアレイコントローラボード (*6)	GQ-CA7747EX GQ-CA7747	[③]	2	①	×	×	×	②	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*6)	GQ-SCA774711ONEX	[③]	1	①	×	×	×	②	×	
ディスクアレイコントローラボードセット (*6)	GQ-SCA774721ONEX	[③]	1	×	×	×	×	①	×	
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7723EX GQ-CN7723	[⑩]	3	①	②	×	×	③	×	
LANボード (1000BASE-T, 2port)	GQ-CN7724EX GQ-CN7724	[8]	2	×	×	①	②	×	×	
LANボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7743EX GQ-CN7743	[⑩]	2 (*12)	①	②	×	×	③	×	
LANボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7744EX GQ-CN7744	[9]		×	×	①	②	×	×	
LANボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7741EX GQ-CN7741	[⑩]	2 (*13)	①	②	×	×	③	×	
LANボード (1000BASE-T, 4port)	GQ-CN7742EX GQ-CN7742	[9]		×	×	①	②	×	×	
LANボード (10GBASE-T, 2port) (*11)	GQ-CN7823EX GQ-CN7823	[⑤]	2	①	②	×	×	③	×	
LANボード (10G SFP+ Direct Attach, 2port) (*11)	GQ-CN7843EX GQ-CN7843	[④]	2 (*13)	①	②	×	×	③	×	
LANボード (10GBASE-SR, 2port) (*11)	GQ-CN7841EX GQ-CN7841	[④]		①	②	×	×	③	×	
LANボード (10GBASE-SR, 2port)	GQ-CN7821EX GQ-CN7821	[③]	3 (*12)	①	②	×	×	③	×	
LANボード (1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	GQ-CN7733EX GQ-CN7733	[⑥]		①	②	×	×	③	×	
LANボード (1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	GQ-CN7734EX GQ-CN7734	[10]	2	×	×	①	②	×	×	
iSCSIボード (10GBASE-SR, 2port) (*4) (*7)	GQ-CF7041EX GQ-CF7041	[⑩]	3	①	②	×	×	③	×	
iSCSIボード (10GBASE-SR, 2port) (*4) (*7)	GQ-CF7042EX GQ-CF7042	[7]	2	×	×	①	②	×	×	
SASボード (6Gbps 1ライン, 内部 4port) (*2)	GQ-CE7211EX GQ-CE7211	[①]	1	①	②	×	×	×	×	
SASボード (24Gbps (6Gbps 4ライン), 外部 2port)	GQ-CE7205EX GQ-CE7205	[④]	3	①	②	×	×	③	×	
SASボード (24Gbps (6Gbps 4ライン), 外部 2port)	GQ-CE7206EX GQ-CE7206	[1]	2	×	×	①	②	×	×	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps) (*3)	GQ-CC7831EX GQ-CC7831	[⑦]	2	①	②	×	×	×	×	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps) (*3) (*15)	GQ-CC7832EX GQ-CC7832	[4]	2	×	×	①	②	×	×	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps, 2port) (*3)	GQ-CC7841EX GQ-CC7841	[⑧]	2	①	②	×	×	×	×	
Fibre Channelボード [日立製] (8Gbps, 2port) (*3) (*15)	GQ-CC7842EX GQ-CC7842	[5]	2	×	×	①	②	×	×	
Fibre Channelボード (8Gbps) (*3) (*4) (*5)	GQ-CC7811EX GQ-CC7811	[⑤]	3	①	②	×	×	③	×	
Fibre Channelボード (8Gbps) (*3) (*4) (*5)	GQ-CC7812EX GQ-CC7812	[2]	2	×	×	①	②	×	×	
Fibre Channelボード (8Gbps, 2port) (*3) (*4) (*5)	GQ-CC7821EX GQ-CC7821	[⑥]	3	①	②	×	×	③	×	
Fibre Channelボード (8Gbps, 2port) (*3) (*4) (*5)	GQ-CC7822EX GQ-CC7822	[3]	2	×	×	①	②	×	×	
FCoEボード (10Gbps, 2port) (*5) (*7)	GQ-CF7021EX GQ-CF7021	[⑨]	3	①	②	×	×	③	×	
FCoEボード (10Gbps, 2port) (*5) (*7)	GQ-CF7022EX GQ-CF7022	[6]	2	×	×	①	②	×	×	
Infini Bandボード (56Gbps, FDR) (*8)	個別見積り	[⑦]	3	①	③	×	×	②	×	
PCIe Flashドライブボード (365GB) (*9) (*10) (*14)	GQ-CG7365FD2EX GQ-CG7365FD2	[⑩] [11]	2 2	① ×	② ×	×	×	×	×	
PCIe Flashドライブボード (785GB) (*9) (*10) (*14)	GQ-CG7785FD2EX GQ-CG7785FD2	[⑩] [12]	2 2	① ×	② ×	×	×	×	×	
PCIe Flashドライブボード (1.2TB) (*9) (*10) (*14)	GQ-CG71200FD2EX GQ-CG71200FD2	[⑩] [13]	2 2	① ×	② ×	×	×	×	×	
LAN拡張カード (1000BASE-T, 2port) (*15)	GQ-CN7M0TEX GQ-CN7M0T	[⑩] [11]	1 (※1)	×	×	×	×	×	①	
LAN拡張カード (10GBASE-T, 2port) (*11)	GQ-CN7M11EX GQ-CN7M1T	[⑩] [11]		×	×	×	×	×	①	
LAN拡張カード (10GBASE-SR, 2port)	GQ-CN7M1SEX GQ-CN7M1S	[⑩] [11]		×	×	×	×	×	①	

(凡例) ●: 標準搭載
①: 搭載可 (搭載優先順位)
×: 搭載不可

- *1: CPU搭載数が1個の場合、拡張スロット5への拡張カードの搭載は非推奨となります。
- *2: システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です。
- *3: Fibre Channelカード [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と Fibre Channelカード [GQ-CC7831/GQ-CC7832/GQ-CC7841/GQ-CC7842] の混在搭載は、非推奨となります。
- *4: Fibre Channelカード [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と iSCSIカード [GQ-CF7041/GQ-CF7042] の混在搭載は、非推奨となります。
- *5: Fibre Channelカード [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と FCoEカード [GQ-CF7021/GQ-CF7022] の混在搭載は、非推奨となります。
- *6: デュアルポート型 (2ポート) [GQ-CA7738/GQ-SCA7738x1ONEX] と デュアルポート型 (2ポート) [GQ-CA7747/GQ-SCA7747x1ONEX] の混在搭載は、非推奨となります。
- *7: プロセッサ [Xeon E5-2637v2/Xeon E5-2603v2] CPU構成時は、非推奨となります。
- *8: 環境が Red Hat Enterprise Linux 時のみ非推奨となります。(但し、Red Hat Enterprise Linux 6.5は非推奨) 又、ノード数は最大36ノード、スイッチ数は最大1台となります。
- *9: ログタイプは、強て安心ログタイプ (7年) おまかせ安心ログタイプへの搭載は、非推奨となります。
- *10: PCIe Flashドライブボード [GQ-CG7365FD2/GQ-CG7785FD2/GQ-CG71200FD2] を拡張スロット3に搭載の場合、内蔵 DAT [USB] セット (DAT72) [GQ-SUD572A000N] 及び内蔵 RDX セット (S型) [GQ-SUR5300000N] は搭載不可となります。
- *11: LANカード [GQ-CN7823/GQ-CN7843/GQ-CN7841]、LAN拡張カード [GQ-CN7M1T] は、下記環境で SR-IOV 非推奨となります。
(※1) OS: Windows Server 2012 R2 / 又は OS: Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2)
- *12: LANカード [GQ-CN7743/GQ-CN7744/GQ-CN7741/GQ-CN7742] の最大搭載枚数は合計2となります。
- *13: LANカード [GQ-CN7843/GQ-CN7841/GQ-CN7821] の最大搭載枚数は合計2となります。
- *14: Red Hat Enterprise Linux 環境時、64-bit x86_64のみ非推奨となります。尚、Red Hat Enterprise Linux 6.5は非推奨となります。
- *15: Red Hat Enterprise Linux 6.x 環境時、LAN拡張カード [GQ-CN7M0T] 搭載時は、Fibre Channelカード [GQ-CC7832/GQ-CC7842] の拡張スロット4への搭載は、非推奨となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞

システム装置 → プロセッサ → メモリー → 各種インタフェース/
電源ユニット/冗長化 FAN → 拡張ボード → 内蔵デバイス

＜外付けオプション編＞へ

・ディスプレイ装置、・スイッチング HUB、・外付け装置等

＜ラックキャビネット編＞へ

・ラックオプション品
・無停電電源装置<ラックタイプ>

・拡張ボードの搭載位置および最大搭載枚数については、下表のとおりです。

品名	形名	拡張 ポ ード 優先 順位	最大 搭載 枚数	拡張スロット PCI							
				PCI Express 3.0							
				x8 レーン		x4 レーン		x8 レーン		x8 レーン	
				スタンダード [フルサイズ]	スタンダード [ハーフサイズ]	LowProfile [MD2]	LowProfile [フルサイズ]	スタンダード [フルサイズ]	LAN 拡張カード		
1	2	3	4	5 (*1)	専用						
ディスクアレイコントローラボード	オプション形名なし	—	1	●	×	×	×	×	×		
ディスクアレイコントローラボード (*6)	GO-CA7738EX GO-CA7738	[②]	2	×	①	×	×	②	×		
ディスクアレイコントローラボードセット (*6)	GO-SCA773811ONEX	[②]	1	×	①	×	×	②	×		
ディスクアレイコントローラボードセット (*6)	GO-SCA773821ONEX	[②]	1	×	×	×	×	①	×		
ディスクアレイコントローラボード (*6)	GO-CA7747EX GO-CA7747	[③]	1	×	×	×	×	①	×		
ディスクアレイコントローラボードセット (*6)	GO-SCA774711ONEX	[③]	1	×	×	×	×	①	×		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GO-CN7723EX GO-CN7723	[⑩]	2	×	①	×	×	②	×		
LANボード(1000BASE-T, 2port)	GO-CN7724EX GO-CN7724	[8]	2	×	×	①	②	×	×		
LANボード(1000BASE-T, 4port)	GO-CN7743EX GO-CN7743	[⑫]	2 (*12)	×	①	×	×	②	×		
LANボード(1000BASE-T, 4port)	GO-CN7744EX GO-CN7744	[9]		×	×	①	②	×	×		
LANボード(1000BASE-T, 4port)	GO-CN7741EX GO-CN7741	[⑫]		×	①	×	×	②	×		
LANボード(1000BASE-T, 4port)	GO-CN7742EX GO-CN7742	[9]		×	×	①	②	×	×		
LANボード(10GBASE-T, 2port) (*11)	GO-CN7823EX GO-CN7823	[⑨]	2	×	①	×	×	②	×		
LANボード(10G SFP+ Direct Attach, 2port) (*11)	GO-CN7843EX GO-CN7843	[⑩]	2 (*13)	×	①	×	×	②	×		
LANボード(10GBASE-SR, 2port) (*11)	GO-CN7841EX GO-CN7841	[⑩]		×	①	×	×	②	×		
LANボード(10GBASE-SR, 2port)	GO-CN7821EX GO-CN7821	[⑨]		×	①	×	×	②	×		
LANボード(1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	GO-CN7733EX GO-CN7733	[⑩]	2	×	①	×	×	②	×		
LANボード(1000BASE-T, iSCSI I/F 専用, 2port)	GO-CN7734EX GO-CN7734	[10]	2	×	×	①	②	×	×		
iSCSIボード(10GBASE-SR, 2port) (*4) (*7)	GO-CF7041EX GO-CF7041	[⑩]	2	×	①	×	×	②	×		
iSCSIボード(10GBASE-SR, 2port) (*4) (*7)	GO-CF7042EX GO-CF7042	[7]	2	×	×	①	②	×	×		
SASボード(6Gbps1 1/2in, 内部 4port) (*2)	GO-CE7211EX GO-CE7211	[①]	1	×	①	×	×	×	×		
SASボード(24Gbps(6Gbps4 1/2in), 外部 2port)	GO-CE7205EX GO-CE7205	[④]	2	×	①	×	×	②	×		
SASボード(24Gbps(6Gbps4 1/2in), 外部 2port)	GO-CE7206EX GO-CE7206	[1]	2	×	×	①	②	×	×		
Fibre Channelボード[日立製] (8Gbps) (*3)	GO-CG7831EX GO-CG7831	[⑦]	1	×	①	×	×	×	×		
Fibre Channelボード[日立製] (8Gbps) (*3) (*15)	GO-CG7832EX GO-CG7832	[4]	2	×	×	①	②	×	×		
Fibre Channelボード[日立製] (8Gbps, 2port) (*3)	GO-CG7841EX GO-CG7841	[⑧]	1	×	①	×	×	×	×		
Fibre Channelボード[日立製] (8Gbps, 2port) (*3) (*15)	GO-CG7842EX GO-CG7842	[5]	2	×	×	①	②	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps) (*3) (*4) (*5)	GO-CG7811EX GO-CG7811	[⑤]	2	×	①	×	×	②	×		
Fibre Channelボード(8Gbps) (*3) (*4) (*5)	GO-CG7812EX GO-CG7812	[2]	2	×	×	①	②	×	×		
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port) (*3) (*4) (*5)	GO-CG7821EX GO-CG7821	[⑥]	2	×	①	×	×	②	×		
Fibre Channelボード(8Gbps, 2port) (*3) (*4) (*5)	GO-CG7822EX GO-CG7822	[3]	2	×	×	①	②	×	×		
FCoEボード(10Gbps, 2port) (*5) (*7)	GO-CF7021EX GO-CF7021	[⑨]	2	×	①	×	×	②	×		
FCoEボード(10Gbps, 2port) (*5) (*7)	GO-CF7022EX GO-CF7022	[6]	2	×	×	①	②	×	×		
InfiniBandボード(56Gbps, FDR) (*8)	個別見積り	[⑩]	2	×	②	×	×	①	×		
PCIe Flashドライブボード (365GB) (*9) (*10) (*14)	GO-CG7365FD2EX GO-CG7365FD2	[⑩]	1	×	①	×	×	×	×		
		[11]	2	×	×	②	①	×	×		
PCIe Flashドライブボード (785GB) (*9) (*10) (*14)	GO-CG7785FD2EX GO-CG7785FD2	[⑨]	1	×	①	×	×	×	×		
		[12]	2	×	×	②	①	×	×		
PCIe Flashドライブボード (1.2TB) (*9) (*10) (*14)	GO-CG71200FD2EX GO-CG71200FD2	[⑩]	1	×	①	×	×	×	×		
		[13]	2	×	×	②	①	×	×		
LAN拡張カード(1000BASE-T, 2port) (*15)	GO-CN7M0TEX GO-CN7M0T	[⑩]	1 (※ー)	×	×	×	×	×			

*2:システム装置への工場搭載の場合は、接続する内蔵デバイスが必要です

*3: Fibre Channelポート「GO-CG7811/GO-CG7812/GO-CG7821/GO-CG7822」と Fibre Channelポート「GO-CG7831/GO-CG7832/GO-CG7841/GO-CG7842」の混在搭載は、非対応となります。

*4: Fibre Channel ホスト [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と iSCSI ホスト [GQ-CF7041/GQ-CF7042] の混在搭載は、非対応となります。

*5: Fibre Channel ホスト [GQ-CC7811/GQ-CC7812/GQ-CC7821/GQ-CC7822] と FCoE ホスト [GQ-CF7021/GQ-CF7022] の混在搭載は、非対応となります。

*6:「i」が「i」のコンパイルオプション（セット）「GO-CA7738 (GO-SCA7738x10NFX)」と「i」が「i」のコンパイルオプション（セット）「GO-CA7747 (GO-SCA7747x10NFX)」の混在搭載は、非推奨となりません。

*7: 7. ㊦㊧ [Xeon E5-2637v2/Xeon E5-2603v2] CPU構成時は、非林ノトとなります。

*8: OS 環境が Red Hat Enterprise Linux 6.5 時のみの特長となります。(但し、Red Hat Enterprise Linux 6.5 は非特長ノードノード数は最大 36 ノード、スイッチ数は最大 1 台となります)

*Q: ニガク 三ノ七[#] トヲシ 預けて安心ニガク 三ノ七[#] (7年) おまかせ安心ニガク 三ノ七[#] への搭乗は 非[#]トとなります

*10:PCIe Flashドライバ

は搭載不可となります。

*11: LANポート「GO-CN7823/GO-CN7843/GO-CN7841」 LAN拡張カード「GO-CN7M

(※7.1 OS: Windows Server 2012 R2/※7.1 OS: Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2)


*12:「LAN」=「GO-CN7743/GO-CN7744/GO-CN7741/GO-CN7742」の最大搭載枚数は合計2

*13:LANポート「[GG-CN7743/GG-CN7744/GG-CN7741/GG-CN7742]」の最大搭載枚数は合計2となります。

*14: Red Hat Enterprise Linux 環境時

*14: Red Hat Enterprise Linux環境時、04bit x86_04の搭せ方と、05bit x86は非搭せ方となり。同、Red Hat Enterprise Linux 05は非搭せ方となり。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS220-h HM2

内蔵デバイス

※搭載条件については搭載条件表をご参照下さい。

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(a1)-11

拡張ストレージ 2.5 型 1~8

同時

内蔵ハードディスク/内蔵SSDは、搭載必須オプションです。必要な内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択の上、購入願います。

＜ご注意＞
・内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。
但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

同時

同時

選択



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300UCME/RX) [カスタム] ¥39,000 (税別)
(GQ-UH7300UCM) ¥39,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7600UCME/RX) [カスタム] ¥69,000 (税別)
(GQ-UH7600UCM) ¥69,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔900GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7900UCME/RX) [カスタム] ¥110,000 (税別)
(GQ-UH7900UCM) ¥110,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1.2TB, SAS (10000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH71200UCME/RX) [カスタム] ¥132,000 (税別)
(GQ-UH71200UCM) ¥132,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7146VCMEX/RX) [カスタム] ¥46,000 (税別)
(GQ-UH7146VCM) ¥46,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7300VCMEX/RX) [カスタム] ¥79,000 (税別)
(GQ-UH7300VCM) ¥79,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵SSD
〔200GB, SATA, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7200XCME/CEX/RX) [カスタム] ¥158,000 (税別)
(GQ-UH7200XCM) ¥158,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵SSD
〔200GB, SAS, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7200NCME/CEX/RX) [カスタム] ¥370,000 (税別)
(GQ-UH7200NCM) ¥370,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵SSD
〔400GB, SAS, 2.5 型, ネットワーク対応〕
(GQ-UH7400NCME/CEX/RX) [カスタム] ¥651,000 (税別)
(GQ-UH7400NCM) ¥651,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。


・CacheCade 論理ドライブ設定可能数は、ディスクレイアウト毎に1つです。CacheCade 論理ドライブサイズは、512GB未満に設定願います。(512GB以上の論理ドライブサイズはサポートできません。)

・SATA インタフェースと SAS インタフェース混在での CacheCade 論理ドライブ構築は非サポートです。

・RAID 追加機能サポート用キットの場合、内蔵SSD搭載時使用可能な RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCade) を選択時、対応する RAID 追加機能オプションの購入が必要です。尚、RAID 追加機能オプションは、必須オプションです。

(形名・価格は、RAID 追加機能オプション項を参照願います。)

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS220-h HM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

ハードディスクキット
〔ストレージベイ増設用キット、8ベイ〕
(GQ-ES7630EX) [カスタム] ¥21,000 (税別)
(GQ-ES7630) ¥21,000 (税別)

拡張ストレージベイ 2.5 型 9～16

＜ご注意＞

・内蔵ハードディスク/内蔵SSD増設時には、必ず保守サービス会社によるオプション増設サービスをご利用願います。

・回転数の異なる内蔵ハードディスクの混在搭載をサポートします。但し、ディスクアレイボリュームの構築は、同一容量・同一回転数の内蔵ハードディスクとなります。

・工場搭載用形名[カスタム]のハードディスクキットは、ハードディスクキットの拡張ストレージベイへ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択時のみ選択工場搭載可能です。

同時

同時

選択



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7300UCMEX/RX) [カスタム] ¥39,000 (税別)
(GQ-UH7300UCM) ¥39,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔600GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7600UCMEX/RX) [カスタム] ¥69,000 (税別)
(GQ-UH7600UCM) ¥69,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔900GB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7900UCMEX/RX) [カスタム] ¥110,000 (税別)
(GQ-UH7900UCM) ¥110,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔1.2TB, SAS (10000r/min), 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH71200UCMEX/RX) [カスタム] ¥132,000 (税別)
(GQ-UH71200UCM) ¥132,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵ハードディスク
〔146GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7146VCMEX/RX) [カスタム] ¥46,000 (税別)
(GQ-UH7146VCM) ¥46,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵ハードディスク
〔300GB, SAS (15000r/min), 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7300VCMEX/RX) [カスタム] ¥79,000 (税別)
(GQ-UH7300VCM) ¥79,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

選択



内蔵SSD
〔200GB, SATA, 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7200XCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥158,000 (税別)
(GQ-UH7200XCM) ¥158,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。




内蔵SSD
〔200GB, SAS, 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7200NCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥370,000 (税別)
(GQ-UH7200NCM) ¥370,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。



内蔵SSD
〔400GB, SAS, 2.5 型, 熱どまり対応〕
(GQ-UH7400NCMEX/CEX/RX) [カスタム] ¥651,000 (税別)
(GQ-UH7400NCM) ¥651,000 (税別)
・GQ-UHxxxxxxCEX は RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) 用カスタム対応品です。
・GQ-UHxxxxxxRX はリザーブデバイス用カスタム対応品です。

- ・CacheCache 論理ドライブ設定可能数は、ディスクコントローラ毎に1つです。CacheCache 論理ドライブサイズは、512GB 未満に設定願います。(512GB 以上の論理ドライブサイズはサポートできません。)
- ・SATA インタフェースと SAS インタフェース混在での CacheCache 論理ドライブ構築は非サポートです。
- ・RAID 追加機能サポート用キットの場合、内蔵SSD 搭載時使用可能な RAID 追加機能 (MegaRAID CacheCache) を選択時、対応する RAID 追加機能キットの購入が必要です。尚、RAID 追加機能キットは、必須キットです。(形名・価格は、RAID 追加機能キット項を参照願います。)

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220-h HM2

(c)

11

拡張ストレージ 5 型 (薄型)

内蔵DVDは、搭載必須オプションです。
必要な内蔵DVDを選択の上、購入願います。

選択



内蔵DVD-ROM
〔読み込み速度 DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV5070EX) [カスタム] ¥11,000 (税別)




内蔵DVD-RAM
〔書き込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速、
読み込み速度 DVD-RAM: 最大 5 倍速 / DVD-ROM: 最大 8 倍速 / CD-ROM: 最大 24 倍速〕
(GQ-UV7120EX) [カスタム] ¥13,000 (税別)

<ご注意>

- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMは、既設システム装置に増設できません。
- ・内蔵DVD-ROMでのDVD-RAMメディアのリードは非サポートです。
- ・内蔵DVD-RAMの対応メディアは、下記参照願います。
http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/peripheral/backup/dvd_ram.html
- ・内蔵DVD-ROMおよび内蔵DVD-RAMのサポートOS情報は、お問い合わせください。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



RS220-h HM2

- ・ [加税] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

(d) 11

拡張
ストレージ
ベイ
5 型

バックアップキット

[内蔵 DAT (DAT160)/内蔵 LTO 接続用 SAS ケーブル, 1.0m]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚) + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	GQ-SLR72100A3NEX	¥499,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚) + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	GQ-SLR72100A2NEX	¥421,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚) + Client Agent for Windows [5 ユーティリティ]	GQ-SLR72100A1NEX	¥351,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files (DVD1 枚)	GQ-SLR72100AFNEX	¥279,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option (DVD1 枚)	GQ-SLR72100ADNEX	¥201,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚)	GQ-SLR72100A0NEX	¥131,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option (DVD) (CD) + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR72100ZANEX	¥127,000 (税別)
バックアップソフトウェアなし	GQ-SLR7210000NEX GQ-SLR7210000N	¥5,000 (税別) ¥5,000 (税別)

- ・ 接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
- ・ CA ARCserve Backup r16.5 のバックアップエージェントは、ARCserve 特約サービス (1 年分) が付属します。
- ・ Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでの特約となります。

選択

内蔵 DAT (DAT160)


適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル (5 年)	 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイリー (テープカートリッジ [DAT160]) x 30 巻 (5 巻/年 + 5 巻/「お届け安心サービス」) 付き 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00CEX) [加税] ¥246,000 (税別)
おまかせ安心モデル (4 年)	 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイリー (テープカートリッジ [DAT160]) x 25 巻 (5 巻/年 + 5 巻/「お届け安心サービス」) 付き 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00BEX) [加税] ¥223,000 (税別)
おまかせ安心モデル (3 年)	 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイリー (テープカートリッジ [DAT160]) x 20 巻 (5 巻/年 + 5 巻/「お届け安心サービス」) 付き 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AV00AEX) [加税] ¥200,000 (税別)
おまかせ安心モデル (5 年/4 年/3 年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル (7 年) おまかせ安心ロングライフモデル (7 年/6 年)	 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) ・ デイリー (テープカートリッジ [DAT160]) x 10 巻付き 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716AW00NEX) [加税] ¥154,000 (税別) (GQ-SUD716AW00N) ¥154,000 (税別)
	 内蔵 DAT (DAT160 (非圧縮: 80GB)) 内蔵 DAT セット (GQ-SUD716A000NEX) [加税] ¥108,000 (税別) (GQ-SUD716A000N) ¥108,000 (税別)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープカートリッジ Maxell: DAT160	GQ-A77DAT13 ¥23,000 (税別)
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 WORK テープカートリッジ Maxell: DAT160W	GQ-A77DAT14 ¥77,500 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT160) 用 DAT160 テープ用クリーニングテープ Maxell: DAT/CL2	GQ-A77DATCL2 ¥20,000 (税別)



RS220-h HM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium3 ハーフハイト)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU742AV00CEX) [カスタム] ¥770,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU742AV00BEX) [カスタム] ¥705,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU742AV00AEX) [カスタム] ¥640,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U3/400])x10巻付き 内蔵LTOセット (GQ-SUU742AW00NEX) [カスタム] ¥510,000(税別) (GQ-SUU742AW00N) ¥510,000(税別)  内蔵LTO [LTO(非圧縮:400GB, ハーフハイト)] 内蔵LTOセット (GQ-SUU742A000NEX) [カスタム] ¥380,000(税別) (GQ-SUU742A000N) ¥380,000(税別)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO3)用  LTOカートリッジ maxell:LT0U3/400	GQ-A7ULT15 ¥65,000(税別)
内蔵LTO(LTO3)用  LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U3/400W	GQ-A7ULT16 ¥70,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用  LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULT0L1 ¥35,000(税別)

内蔵LTO(Ultrium4 ハーフハイト)


適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU781AV00CEX) [カスタム] ¥960,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU781AV00BEX) [カスタム] ¥880,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU781AV00AEX) [カスタム] ¥800,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] ・メディア(LTO Ultriumカートリッジ [LT0U4/800])x10巻付き 内蔵LTOセット (GQ-SUU781AW00NEX) [カスタム] ¥640,000(税別) (GQ-SUU781AW00N) ¥640,000(税別)  内蔵LTO [LTO(非圧縮:800GB, ハーフハイト)] 内蔵LTOセット (GQ-SUU781A000NEX) [カスタム] ¥480,000(税別) (GQ-SUU781A000N) ¥480,000(税別)

テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO4)用  LTOカートリッジ maxell:LT0U4/800	GQ-A7ULT17 ¥80,000(税別)
内蔵LTO(LTO4)用  LTO WORMカートリッジ maxell:LT0U4/800W	GQ-A7ULT18 ¥90,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用  LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULT0L1 ¥35,000(税別)



RS220-h HM2

- ・[カスタム]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

内蔵LTO(Ultrium5 ハーフハイト)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AV00CEX) [カスタム] ¥1,040,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AV00BEX) [カスタム] ¥980,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AV00AEX) [カスタム] ¥920,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U5/1500]) x10巻付き 内蔵LTOセット (GQ-SUU715AW00NEX) [カスタム] ¥800,000(税別) (GQ-SUU715AW00N) ¥800,000(税別)
	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:1.5TB, ハーフハイト)] 内蔵LTOセット (GQ-SUU715A000NEX) [カスタム] ¥680,000(税別) (GQ-SUU715A000N) ¥680,000(税別)


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO5)用  LTOカートリッジ maxell:LT0U5/1500	GQ-A7ULT19 ¥60,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用  LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULT1 ¥35,000(税別)

内蔵LTO(Ultrium6 ハーフハイト)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル(5年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:2.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x30巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7250V00CEX) [カスタム] ¥1,320,000(税別)
おまかせ安心モデル(4年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:2.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x25巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7250V00BEX) [カスタム] ¥1,230,000(税別)
おまかせ安心モデル(3年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:2.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x20巻 (5巻/年+5巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵LTOセット (GQ-SUU7250V00AEX) [カスタム] ¥1,140,000(税別)
おまかせ安心モデル(5年/4年/3年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル(7年) おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:2.5TB, ハーフハイト)] ・メディア7 (LTO Ultriumカートリッジ [LT0U6/2500]) x10巻付き 内蔵LTOセット (GQ-SUU7250W00NEX) [カスタム] ¥960,000(税別) (GQ-SUU7250W00N) ¥960,000(税別)
	 内蔵LTO [LTO(非圧縮:2.5TB, ハーフハイト)] 内蔵LTOセット (GQ-SUU7250000NEX) [カスタム] ¥780,000(税別) (GQ-SUU7250000N) ¥780,000(税別)


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO(LTO6)用  LTOカートリッジ maxell:LT0U6/2500	GQ-A7ULT21 ¥90,000(税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5巻パック
内蔵LTO用  LTOクリーニングカートリッジ maxell:LT0U1/UCL	GQ-A7ULT1 ¥35,000(税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220-h HM2

- ・[加税]はカスタムメイド対象製品です。
- ・表記の価格は、希望小売価格です。

(e) 11 選択

拡張
ストレージ
ベイ
5 型


バックアップキット

[内蔵 DAT (DAT72) 接続用 USB ケーブル 1.2m]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	GQ-SLR71020A3NEX	¥481,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	GQ-SLR71020A2NEX	¥403,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚) + Client Agent for Windows[5 ユニタス]	GQ-SLR71020A1NEX	¥333,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	GQ-SLR71020AFNEX	¥261,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚) + Disaster Recovery Option	GQ-SLR71020ADNEX	¥183,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows (DVD1 枚)	GQ-SLR71020A0NEX	¥113,000 (税別)
JP1/VERITAS Backup Exec 2012 (DVD) + Advanced Open File Option (CD) + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR71020ZANEX	¥123,000 (税別)
バックアップソフトウェアなし	GQ-SLR7102000NEX GQ-SLR7102000N	¥1,000 (税別) ¥1,000 (税別)

- ・接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
- ・CA ARCserve Backup r16.5 のバックアップデバイスには、ARCserve 特別サポート (1 年分) が付属します。
- ・Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、CA ARCserve Backup r16.5 for Windows のみでのサポートとなります。

内蔵 DAT [USB] (DAT72)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル (5 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・データ7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x30 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00CEX) [加税] ¥173,000 (税別)
おまかせ安心モデル (4 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・データ7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x25 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00BEX) [加税] ¥158,000 (税別)
おまかせ安心モデル (3 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・データ7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x20 巻 (5 巻/年+5 巻/「お届け安心サービス」付き) 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AV00AEX) [加税] ¥143,000 (税別)
おまかせ安心モデル (5 年/4 年/3 年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル (7 年) おまかせ安心ロングライフモデル (7 年/6 年)	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] ・データ7 (DDS テーカトリッジ [HS-4/170S]) x10 巻付き 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572AW00NEX) [加税] ¥113,000 (税別) (GQ-SUD572AW00N) ¥113,000 (税別)
	 内蔵 DAT [USB] [DAT72 (非/圧縮:36/72GB)] 内蔵 DAT [USB] セット (GQ-SUD572A000NEX) [加税] ¥83,000 (税別) (GQ-SUD572A000N) ¥83,000 (税別)


テープメディアセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用  DAT72 テーカトリッジ Maxell: HS-4/170S	GQ-AY70AT12 ¥15,000 (税別)

クリーニングテープセット

HA8000 シリーズ 推奨メディア	5 巻パック
内蔵 DAT (DAT72) 用  DDS 別-シングル Maxell: HS-4/CL	GQ-AY70ATCL1 ¥4,500 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



RS220-h HM2

- ・ [カスタム] はカスタムメイド対象製品です。
- ・ 表記の価格は、希望小売価格です。

バックアップキット

[内蔵 RDX (5 型) 接続用 USB ケーブル, 1.2m]

添付バックアップソフトウェア	形名	価格
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option + Agent for Open Files	GQ-SLR71020AFNEX	¥261,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows + Disaster Recovery Option	GQ-SLR71020ADNEX	¥183,000 (税別)
CA ARCserve Backup r16.5 for Windows	GQ-SLR71020A0NEX	¥113,000 (税別)
CA ARCserve Replication r16.5 for Windows Standard OS for File Server	GQ-SLR71020APNEX	¥89,000 (税別)
CA ARCserve D2D r16.5 for Windows Server Standard Edition	GQ-SLR71020ABNEX	¥69,000 (税別)
JPI/VERITAS Backup Exec 2012 + Advanced Open File Option + Simplified Disaster Recovery Option	GQ-SLR71020ZANEX	¥123,000 (税別)
バックアップソフトウェアなし	GQ-SLR7102000NEX GQ-SLR7102000N	¥1,000 (税別) ¥1,000 (税別)

- ・ 接続の内蔵デバイスと同時手配時のみ選択可です。(バックアップキットの単品手配は不可)
- ・ CA ARCserve Backup のインストールのバックアップデバイスセットは、ARCserve サポートサービス (1 年分) が付属します。
- ・ 下記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2 環境未対応のため、下記バックアップソフトとの構成は非サポートとなります。
- ・ (CA ARCserve Replication r16.5 for Windows, JPI/VERITAS Backup Exec 2012)
- ・ Windows Server 2012 環境では、JPI/VERITAS Backup Exec 2012 は Windows Server 2012 未対応のため非サポートとなります。


内蔵 RDX (5 型)

適応モデル	バックアップデバイス
おまかせ安心モデル (5 年 / 4 年 / 3 年) 標準モデル ロングライフサポートモデル 預けて安心ロングライフモデル (7 年) おまかせ安心ロングライフモデル (7 年 / 6 年)	 内蔵 RDX [RDX, 5 型, USB (3.0)] 内蔵 RDX セット (GQ-SURS30000NEX) [カスタム] ¥20,000 (税別) (GQ-SURS300000N) ¥20,000 (税別)

メディア

HA8000 シリーズ 推奨メディア	1 個
内蔵 RDX 用 RDX 160GB カートリッジ Maxell: RDX/160	GQ-AY7RX16 廃止しました
内蔵 RDX 用 RDX 320GB カートリッジ Maxell: RDX/320	GQ-AY7RX32 ¥38,000 (税別)
内蔵 RDX 用 RDX 500GB カートリッジ Maxell: RDX/500	GQ-AY7RX51 ¥58,000 (税別)
内蔵 RDX 用 RDX 1TB カートリッジ Maxell: RDX/1TB	GQ-AY7RX100 ¥78,000 (税別)

<システム装置および内蔵オプション編>



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

<HA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型SAS)]モデル
及びHA8000/RS220-h HM2 [RAID(2.5型SAS) [ディスクアレイコントローラボード キャッシュバックアップ 付]]モデル>

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ									
			2.5 型 (*1)								5 型	5 型 (薄型)
			1	2	3	4	5	6	7	8		
内蔵ハードディスク (300GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7300UCMEX GQ-UH7300UCMRX GQ-UH7300UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (600GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7600UCMEX GQ-UH7600UCMRX GQ-UH7600UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (900GB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7900UCMEX GQ-UH7900UCMRX GQ-UH7900UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (1.2TB, 10000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH71200UCMEX GQ-UH71200UCMRX GQ-UH71200UCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (146GB, 15000r/min, 2.5 型)	GQ-UH7146VCMEX GQ-UH7146VCMRX GQ-UH7146VCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵ハードディスク (300GB, 15000r/min, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7300VCMEX GQ-UH7300VCMRX GQ-UH7300VCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (200GB, SATA, 2.5 型)	GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMRX GQ-UH7200XCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (200GB, SAS, 2.5 型)	GQ-UH7200NCMEX GQ-UH7200NCMEX GQ-UH7200NCMRX GQ-UH7200NCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵SSD (400GB, SAS, 2.5 型) (*2)	GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMRX GQ-UH7400NCM	8	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	×	×
内蔵DVD-ROM	GQ-UV5070EX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX	(取-)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①
内蔵DATセット (DAT160) (*3) (*7)	GQ-SUD716A000NEX GQ-SUD716A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium3 4-フット) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU742A000NEX GQ-SUU742A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium4 4-フット) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU781A000NEX GQ-SUU781A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium5 4-フット) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU715A000NEX GQ-SUU715A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵LTOセット (Ultrium6 4-フット) (*3) (*5) (*7)	GQ-SUU7250000NEX GQ-SUU7250000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵DAT [USB]セット (DAT72) (*4) (*7) (*10)	GQ-SUD572A000NEX GQ-SUD572A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×
内蔵RDXセット (5 型) (*4) (*8) (*9) (*10)	GQ-SUR5300000NEX GQ-SUR5300000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×

(凡例) ●:標準搭載

①:搭載可 (搭載優先順位)

×:搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2:OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3:別途バックアップソフト(SASケーブル)が必要です。

*4:別途バックアップソフト(USBケーブル)が必要です。

*5:冗長化FAN[GQ-BF7006EX/GQ-BF7006]搭載時には、内蔵LTOセットは搭載できません。

*7:Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012環境では、バックアップソフトCA ARCserve Backup r16.5のみでのバックアップとなります。

*8:下記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2環境未対応の為、下記バックアップソフトとの構成は非推奨となります。


(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows, JP1/VERITAS Backup Exec 2012)

又、Windows Server 2012環境では、バックアップソフトJP1/VERITAS Backup Exec 2012はWindows Server 2012未対応の為非推奨となります。

*9:Linux/Vmware環境では非推奨となります。

*10:内蔵DAT [USB]セット (DAT72) [GQ-SUD572A000N]及び内蔵RDXセット (5型) [GQ-SUR5300000N]搭載の場合、PCIe Flashドライブボード [GQ-CG7365FD2/GQ-CG7785FD2/GQ-CG71200FD2]を拡張スロット3には搭載不可となります。

＜システム装置および内蔵オプション編＞



ー内蔵デバイス搭載条件表ー

・内蔵デバイスの搭載位置および最大搭載台数については、下表のとおりです。

＜H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS)] モデル

及び H A 8 0 0 0 / R S 2 2 0 - h H M 2 [RAID (2.5 型 SAS) [ディスクアレイコントローラボード・キャッシュバックアップ 付]] モデル

(ハードディスクキット[GQ-ES7630EX/GQ-ES7630]を搭載の場合) >

品名	形名	最大 搭載 台数	拡張ストレージベイ（※6）																5 型 （薄型）	5 型 （標準）
			2.5 型（※1）																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
内蔵ハードディスク（300GB, 10000r/min, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7300UCMEX GQ-UH7300UCMRX GQ-UH7300UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵ハードディスク（600GB, 10000r/min, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7600UCMEX GQ-UH7600UCMRX GQ-UH7600UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵ハードディスク（900GB, 10000r/min, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7900UCMEX GQ-UH7900UCMRX GQ-UH7900UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵ハードディスク（1.2TB, 10000r/min, 2.5 型）（※2）	GQ-UH71200UCMEX GQ-UH71200UCMRX GQ-UH71200UCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵ハードディスク（146GB, 15000r/min, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7146VCMEX GQ-UH7146VCMRX GQ-UH7146VCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵ハードディスク（300GB, 15000r/min, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7300VCMEX GQ-UH7300VCMRX GQ-UH7300VCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵SSD（200GB, SATA, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7200XCMEX GQ-UH7200XCMRX GQ-UH7200XCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵SSD（200GB, SAS, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7200NCMEX GQ-UH7200NCMRX GQ-UH7200NCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵SSD（400GB, SAS, 2.5 型）（※2）	GQ-UH7400NCMEX GQ-UH7400NCMRX GQ-UH7400NCM	16	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	×	×
内蔵DVD-ROM	GQ-UV5070EX	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DVD-RAM	GQ-UV7120EX	（※1）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	
内蔵DATセット（DAT160）（※3）（※7）	GQ-SUD716A000NEX GQ-SUD716A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット（Ultrium3 ｾﾞﾈﾚｰｼｮﾝ）（※3）（※5）（※7）	GQ-SUU742A000NEX GQ-SUU742A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット（Ultrium4 ｾﾞﾈﾚｰｼｮﾝ）（※3）（※5）（※7）	GQ-SUU781A000NEX GQ-SUU781A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット（Ultrium5 ｾﾞﾈﾚｰｼｮﾝ）（※3）（※5）（※7）	GQ-SUU715A000NEX GQ-SUU715A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵LTOセット（Ultrium6 ｾﾞﾈﾚｰｼｮﾝ）（※3）（※5）（※7）	GQ-SUU7250000NEX GQ-SUU7250000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵DAT [USB]セット（DAT72）（※4）（※7）（※10）	GQ-SUD572A000NEX GQ-SUD572A000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	
内蔵RDXセット（5 型）（※4）（※8）（※9）（※10）	GQ-SUR5300000NEX GQ-SUR5300000N	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	①	×	

（凡例）●：標準搭載
①：搭載可（搭載優先順位）
×：搭載不可

*1:一つのディスクレイアウトは、異なる容量の内蔵ハードディスク/内蔵SSDにて構築できません。(ディスクレイアウト単位での内蔵ハードディスク/内蔵SSD容量混載は可[但し、リザーブディスク設定に注意が必要です。])

*2: OSをインストールする論理ドライブについては、OSが認識できる最大2.1TB (2199GB)を超えないようLU(Logical Unit=論理ユニット)分割を行う必要があります。

*3: 別途バックアップキット(SASケーブル)が必要です。

*4: 別途バックアップキット(USBケーブル)が必要です。

*5: 冗長化FAN[GQ-BF7006EX/GQ-BF7006]搭載時には、内蔵LTOキットは搭載できません。

*6: ハードディスクキット[GQ-ES7630EX(工場搭載出荷用形名)]は、ハードディスクキットの拡張ストレージベイ(9~16)へ搭載の内蔵ハードディスク/内蔵SSDを選択搭載の場合のみ選択工場搭載出荷可能となります。


*7: Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトCA ARCserve Backup r16.5のみでのバックアップとなります。

*8: 下記バックアップソフトは、Windows Server 2012 R2 環境未対応の為、下記バックアップソフトとの構成は非推奨となります。

(CA ARCserve Replication r16.5 for Windows, JPI/VERITAS Backup Exec 2012)
又、Windows Server 2012 環境では、バックアップソフトJPI/VERITAS Backup Exec 2012はWindows Server 2012未対応の為非推奨となります。

*9: Linux/VMware 環境では非推奨となります。

*10: 内蔵DAT [USB] キット (DAT72) [GQ-SUD572A000N] 及び内蔵RDX キット (5 型) [GQ-SUR5300000N] 搭載の場合、PCIe Flash ドライバード [GQ-CG7365FD2/GQ-CG7785FD2/GQ-CG71200FD2] を拡張スロット3には搭載不可となります。



RAID追加機能オプション

- RAID追加機能オプション仕様
 - ・ MegaRAID Recovery : Recovery 機能 (内蔵ハードディスクの一部をスワップショットとして使用する機能)
 - ・ MegaRAID CacheCade : CacheCade 機能 (内蔵ハードディスクの RAID 構築時に内蔵 SSD をリードキャッシュとして使用する機能)
- 品名・形名・価格
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID Recovery) GQS-VSS7B3H0EX ¥42,000 (税別)
 - ・ RAID追加機能オプション (MegaRAID CacheCade) GQS-VSS7B3K0EX ¥30,000 (税別)
- RAID追加機能オプションの販売方法
 - ・ RAID追加機能オプションは、工場搭載出荷対応のみとなります。既設装置への販売はいたしません。

リモートコンソールオプション


- リモートコンソールオプション仕様
 - ・ コンソール端末と接続してリモートコンソール機能を可能にします。
(リモート電源操作機能・リモートKVM機能・リモートFD機能・リモートCD/DVD機能)
 - ・ リモートコンソール機能使用の場合でも、キーボード・マウス及びディスプレイ装置 (ディスプレイ/キーボードユニット含む) の接続が必要です。
 - ・ リモートコンソールオプションの既設装置への増設時は、ユーザでの BMC ファームウェア入替作業は非サポートとなります。(オプション増設サービスについては、搬入セットアップのメニューを選択願います。)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BR20EX/GQS-VSS7BR20 ¥52,000 (税別)

HAモニタオプション

- HAモニタオプションについて
 - ・ クラスタソフトウェア HA モニタ対応用の BMC ファームウェアです。
HA モニタの詳細は、下記 Web サイトをご参照ください。
<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HAMonitor/index.html>
 - ・ HA モニタオプションの既設装置への増設時は、ユーザでの BMC ファームウェア入替作業は非サポートとなります。(オプション増設サービスについては、搬入セットアップのメニューを選択願います。)
- 形名・価格
 - ・ GQS-VSS7BH20EX/GQS-VSS7BH20 ¥167,000 (税別)

Windows Server 2012 用 CAL

- Windows Server 2012 環境にアクセスする際に必要な CAL (Client Access License) です。
OS ライセンスには CAL が付属しません。ご使用環境に応じてデバイス CAL/ユーザー CAL を別途購入頂く必要があります。
ユーザー CAL は複数のデバイスからネットワークに接続するユーザーが多い場合などに、デバイス CAL は複数のユーザーが1つのデバイスを通じて接続する場合などに適しています。又、Windows Server 2012 用 CAL は Windows Server 2008 R2 など旧バージョンの OS の CAL としてもご使用いただけます。
- 形名・価格
 - ・ ユーザー CAL (1CAL) GQ-SC7001UA ¥5,000 (税別)
 - ・ ユーザー CAL (5CAL) GQ-SC7005UA ¥25,000 (税別)
 - ・ ユーザー CAL (10CAL) GQ-SC7010UA ¥50,000 (税別)
 - ・ ユーザー CAL (50CAL) GQ-SC7050UA ¥250,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (1CAL) GQ-SC7001DA ¥5,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (5CAL) GQ-SC7005DA ¥25,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (10CAL) GQ-SC7010DA ¥50,000 (税別)
 - ・ デバイス CAL (50CAL) GQ-SC7050DA ¥250,000 (税別)



Windows メディアキット(ダウンロード/ダウンロードOS)

●Windows メディアキットの仕様

①提供 OS メディアは、

- ・Windows Server 2012 Datacenter 日本語版
- ・Windows Server 2012 Standard 日本語版
- ・Windows Server 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1)
- ・Windows Server 2008 Datacenter 日本語版 (SP2)
- ・Windows Server 2008 Enterprise 日本語版 (SP2)
- ・Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2)

となります。(スリッパストリーム[ServicePack 適用済]メディア)

②ダウンロード又はダウンロードする OS のメディアおよびプロダクトキーです。

(提供プロダクトキーは、Physical キー/Virtual キーの両方を含みます。)

③インストールにおけるメディアキット使用の制限は、リテール版と同等です。

(アクティベーションを求められた際は付属のプロダクトキーを使用します。)

●提供条件

①日立から購入した該当 Windows Server の OEM ライセンスを保有しているユーザのみ提供可能となります。

②システム装置と同時出荷の提供となります。又、同時購入システム装置の Windows OS (保有しているライセンス) によって提供可能なメディア/プロダクトキーに制約があります。(下表参照)

○: 提供可 —: 提供不可

同時購入システム装置の OS	Windows Server 2012 Datacenter メディアキット [GQS-CSW12DEX]	Windows Server 2012 Standard メディアキット [GQS-CSW12SEX]	Windows Server 2008 R2 Datacenter メディアキット [GQS-CSW08R2DEX]	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット [GQS-CSW08R2EEX]	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット [GQS-CSW08R2SEX]	Windows Server 2008 Datacenter メディアキット [GQS-CSW08DEX]	Windows Server 2008 Enterprise メディアキット [GQS-CSW08EEX]	Windows Server 2008 Standard メディアキット [GQS-CSW08SEX]
Windows Server 2012 R2 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 R2 Standard	—	○	—	○	○	—	○	○
Windows Server 2012 Datacenter	—	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2012 Standard	—	—	—	○	○	—	○	○
Windows Server 2008 R2 Datacenter	—	—	—	○	○	○	○	○
Windows Server 2008 R2 Enterprise	—	—	—	—	○	—	○	○
Windows Server 2008 R2 Standard	—	—	—	—	—	—	—	○

●品名・形名・価格

- ・Windows Server 2012 Datacenter メディアキット GQS-CSW12DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2012 Standard メディアキット GQS-CSW12SEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Datacenter メディアキット GQS-CSW08R2DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキット GQS-CSW08R2EEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 R2 Standard メディアキット GQS-CSW08R2SEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Datacenter メディアキット GQS-CSW08DEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Enterprise メディアキット GQS-CSW08EEX ¥10,000 (税別)
- ・Windows Server 2008 Standard メディアキット GQS-CSW08SEX ¥10,000 (税別)

フロントベゼル

●フロントベゼルはオプション設定となります。

●フロントベゼル仕様

- ・操作パネル、拡張ストレージベイ部を覆います。フロントベゼルは、ベゼルキーにてロックします。(RS220-h 用フロントベゼルのベゼルキー No. は、共通 [1 種固定] となります。)

●品名・形名・価格

- ・RS220-h フロントベゼル [GQ-AU7705] ¥3,000 (税別)

