

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編

3. 1 ラックキャビネット

適応機種 HA8000xM2モデル	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

(1) ラックキャビネットの種類

HA8000xM2モデルでは、ラックキャビネット(42U) [GH-RK7426/GH-RK7426NS]、ラックキャビネット(38U) [GH-RK7386/GH-RK7386NS]、ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ] [GV-RK238U1N1]、静音化ラックキャビネット(38U) [GH-RK7387/GH-RK7387NS] 及びラックキャビネット(16U) [GH-RK7166/GH-RK7166NS] をサポート致します。



警告

GH-RK7xxNS形名のラックキャビネットは、耐震工事を前提に製品化していますので、通常の床に設置する時に必要なフロントスタビライザが添付されません。耐震工事が実施されない通常の床には設置しないでください。ラックキャビネットへのオプション追加、保守などで装置を引出した時にラックキャビネットの転倒により、けがや故障の原因となります。通常の床に設置の場合は、必ずフロントスタビライザ添付の形名を選択願います。

■ ラックキャビネットの仕様

ラックキャビネットの仕様は下記のとおりです。

●ラックキャビネット

品名	ラックキャビネット(42U)		ラックキャビネット(38U)		ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]	ラックキャビネット(16U)	
型式	GH-RK7426	GH-RK7426NS	GH-RK7386	GH-RK7386NS	GV-RK238U1N1	GH-RK7166	GH-RK7166NS
寸法mm (幅×奥行×高さ)	600×1050×2072.8(42U) *1		600×1050×1895(38U) *2		700×1050×1895(38U) *2	600×1050×820(16U) *3	
ラックキャビネット質量	175.5kg *4	169.5kg *5	165.0kg *6	159.0kg *7	180.0kg *6	82.0kg *8	76.0kg *9
ラックキャビネット最大搭載質量	1000.0kg		1000.0kg		1000.0kg	300.0kg	
ラックキャビネット最大総質量	1175.5kg *4	1169.5kg *5	1165.0kg *6	1159.0kg *7	1180.0kg *6	382.0kg *8	376.0kg *9
通気孔	前面, 後面, 上面		前面, 後面, 上面		前面, 後面, 上面	前面, 後面	
キャスタの有無	あり (1台あたり4個)						
固定脚の有無	あり (1台あたり4個)						
仕様	19型ラック(取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様)						
添付品	リフトA標準実装, フロントスタビライザ	リフトA標準実装	リフトA標準実装, フロントスタビライザ	リフトA標準実装	リフトA標準実装, フロントスタビライザ	フロントスタビライザ	—

*1: 奥行はフロントドア(42U) [GH-RD7426] (奥行50mm)、リアドア(42U) [標準構成] (奥行40mm) を含んだ寸法です。

*2: 奥行はフロントドア(38U) [GH-RD7386] (奥行50mm)、リアドア(38U) [標準構成] (奥行40mm) を含んだ寸法です。

*3: 奥行はフロントドア(16U) [GH-RD7167] (奥行50mm)、リアドア(16U) [GH-RD7168] (奥行40mm) を含んだ寸法です。尚、フロントドア及びリアドアに静音化ドア(16U) [GH-RD7169] (奥行230mm) を選択の場合、奥行は1420mmとなります。

*4: フロントドア(42U) [GH-RD7426] (16.5kg)、リアドア(42U) (11.0kg)、サイドパネル(42U) (34.0kg/2枚1組)、フロントスタビライザ(6.0kg) を含んだ質量です。

*5: フロントドア(42U) [GH-RD7426] (16.5kg)、リアドア(42U) (11.0kg)、サイドパネル(42U) (34.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

*6: フロントドア(38U) [GH-RD7386] (15.0kg)、リアドア(38U) (10.0kg)、サイドパネル(38U) (31.0kg/2枚1組)、フロントスタビライザ(6.0kg) を含んだ質量です。

*7: フロントドア(38U) [GH-RD7386] (15.0kg)、リアドア(38U) (10.0kg)、サイドパネル(38U) (31.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

*8: フロントドア(16U) [GH-RD7167] (7.0kg)、リアドア(16U) (5.0kg)、サイドパネル(16U) (10.0kg/2枚1組)、フロントスタビライザ(6.0kg) を含んだ質量です。

*9: フロントドア(16U) [GH-RD7167] (7.0kg)、リアドア(16U) (5.0kg)、サイドパネル(16U) (10.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

●静音化ラックキャビネット

品名	静音化ラックキャビネット (38U) *1	
型式	GH-RK7387	GH-RK7387NS
寸法mm (幅×奥行×高さ)	600×1420×1895(38U) *2	
ラックキャビネット質量	200.0kg *3	194.0kg *4
ラックキャビネット最大搭載質量	1000.0kg	
ラックキャビネット最大総質量	1200.0kg *3	1194.0kg *4
通気孔	前面、後面、上面 *5	
キャスタの有無	あり (1台あたり4個)	
固定脚の有無	あり (1台あたり4個)	
仕様	19型ラック(取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様)	
添付品	リフトA(静音化ドア、鍵付き) [現地取付]、フロントスタビライザ	リフトA(静音化ドア、鍵付き) [現地取付]

*1: 静音化及び転倒防止を図るため、フロント面にはフロントドア又は静音化ドアを必ず装着してください。

*2: 奥行はフロントドア(静音化ドア(38U)) [GH-RD7388] (奥行230mm)、リアドア(静音化ドア(38U)) [標準構成] (奥行230mm) を含んだ寸法です。

*3: フロントドア(静音化ドア(38U)) [GH-RD7388] (30.0kg)、リアドア(静音化ドア(38U)) (30.0kg)、サイドパネル(38U) (31.0kg/2枚1組)、フロントスタビライザ(6.0kg) を含んだ質量です。

*4: フロントドア(静音化ドア(38U)) [GH-RD7388] (30.0kg)、リアドア(静音化ドア(38U)) (30.0kg)、サイドパネル(38U) (31.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

*5: 静音化ラックキャビネットは、静音化ドアの吸音材でラックキャビネットを覆うため、静音化ドアを閉じた状態では、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットのランプは見えません。又、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットが発するブザー音が聞こえづらくなります。

・ラックキャビネットの周辺には、操作および保守のためのエリアを必ず確保してください。([8.1 環境条件]項参照)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xM2モデル	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

■ ラックキャビネット外観


(1) ラックキャビネット(42U) [GH-RK7426]

+ フロントドア [GH-RD7426] + ラックサイドパネル [GH-RS7426]




(2) ラックキャビネット(38U) [GH-RK7386]

+ フロントドア [GH-RD7386] + ラックサイドパネル [GH-RS7386]



(3) ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ] [GV-RK238U1N1]


+ フロントドア [GH-RD7386] + ラックサイドパネル [GH-RS7386]



(4) ラックキャビネット(16U) [GH-RK7166]

+ フロントドア [GH-RD7167] + リアドア [GH-RD7168]

+ ラックサイドパネル [GH-RS7166]



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xM2サーバー	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

- (5) 静音化ラックキャビネット(38U) [GH-RK7387]
+ 静音化ドア(38U) [GH-RD7388] + ラックサイドパネル[GH-RS7386]



- (6) ラックキャビネット(16U) [GH-RK7166]
+ 静音化ドア(16U) [GH-RD7169]x2 + ラックサイドパネル[GH-RS7166]



■ ラックキャビネットオプション

各ラックキャビネットに対応するフロントドア、リアドア及びサイドパネル等のオプション形名を下記に示します。

	ラックキャビネット(42U) GH-RK7426 GH-RK7426NS		ラックキャビネット(38U) GH-RK7386 GH-RK7386NS GV-RK238U1N1			ラックキャビネット(16U) GH-RK7166 GH-RK7166NS		静音化ラックキャビネット(38U) *1 GH-RK7387 GH-RK7387NS	
フロントドア	GH-RD7426		GH-RD7386/GH-RD7388			GH-RD7167/GH-RD7169		GH-RD7386/GH-RD7388	
リアドア	ラックキャビネットに標準実装		ラックキャビネットに標準実装			GH-RD7168/GH-RD7169		ラックキャビネットに静音化ドア標準添付 [現地取付] *2	
サイドパネル(2枚組) *3	GH-RS7426		GH-RS7386			GH-RS7166		GH-RS7386	
ブランクパネル	GH-RP7012		GH-RP7012			GH-RP7012		GH-RP7012	
フロントスタビライザ *4 *5	ラックキャビネット に標準添付	GV-RD9FSTB1	ラックキャビネット に標準添付	GV-RD9FSTB1	ラックキャビネット に標準添付	ラックキャビネット に標準添付	GV-RD9FSTB2	ラックキャビネット に標準添付	GV-RD9FSTB1
リアスタビライザ *4	GV-RD9RSTB		GV-RD9RSTB			—		GV-RD9RSTB	
サイドスタビライザ(2枚組) *4	GV-RD9SSTB		GV-RD9SSTB			—		GV-RD9SSTB	
リアドアキーセット *6	GV-RD9RKEY1		GV-RD9RKEY1			GV-RD9RKEY2 (リアドア[GH-RD7168]取付時)		静音化ドアに標準実装	
ユニークキー *7	フロント・リアドア用: GQ-RD7FRKEY1 フロントドア用: GQ-RD7FKEY1 リアドア用: GQ-RD7RKEY1		フロント・リアドア用: GQ-RD7FRKEY1 フロントドア用: GQ-RD7FKEY1 リアドア用: GQ-RD7RKEY1			フロント・リアドア用: GQ-RD7FRKEY2 フロントドア用: GQ-RD7FKEY2 リアドア用: GQ-RD7RKEY2 *8		フロントドア用: GQ-RD7FKEY1 *8	

*1: システムの拡張に応じて同じ高さのラックキャビネットを連結することも可能です。但し、静音化ラックキャビネット及び静音化ドア取付けのラックキャビネットの連結はできません。

*2: 静音化ドア(38U) [GH-RD7388]/静音化ドア(16U) [GH-RD7169]は、工場でのラックキャビネット取付搭載出荷は出来ません。

*3: ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、1セットで対応。

*4: スタビライザは、保守時など装置引出し時のラック転倒防止強化用の金具です。地震対策が必要な場合は、別途耐震工事が必要です。

*5: 耐震工事を施されない設置の場合、フロントスタビライザは、必ず取付けてください。

*6: キー[2個]/シリンダ/ハンドル/受け金具等で構成します。キーNo. は共通[1種固定]です。尚、フロントドアキーとも共通No. となります。

*7: フロントドア・リアドア用は、キー[4個]/シリンダ[2個](キーNo. 共通)/受け金具等でフロントドア用、リアドア用は、キー[2個]/シリンダ/受け金具等で構成します。

*8: 静音化ドアはフロント/リア共通ですので、リアドアが静音化ドアの場合ユニークキーは、フロントドア用ユニークキーを使用します。フロントドア/リアドア共に静音化ドアの場合、フロントドア/リアドアのキーNo. は共通に出来ません。

ラックキャビネット用ラック連結キット形名を下記に示します。

仕 様		最大連結台数	形式	備考
ラック連結キット	横幅600mmのラックキャビネット連結用	3台 *1	GH-RJ7006	GH-RK7426/GH-RK7426NS/GH-RK7386/GH-RK7386NS/ GH-RK7166/GH-RK7166NS用
	横幅700mmのラックキャビネットと 横幅600又は700mmのラックキャビネット連結用	3台 *1	GV-RJ2JNT1N1	GH-RK7386/GH-RK7386NS/GV-RK238U1N1用


*1: 4台以上の連結は、現地の設置条件(床面の歪等)等により連結金具が取り付けられない場合があるため、非サポートとなります。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等


＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編


適応機種 HA8000xM2タイプ	
RS210-h HM2、LM2	RS220-h HM2、LM2




フロントパネル (42U)
[GH-RD7426]




フロントパネル (38U)
[GH-RD7386]




静音化パネル (38U)
[GH-RD7388]




フロントパネル (16U)
[GH-RD7167]




静音化パネル (16U)
[GH-RD7169]




リアスタビライザ (42U/38U)
[GV-RD9RSTB]




サイドスタビライザ (42U/38U)
[GV-RD9SSTB] (2枚組)



リアドアキーセット (42U/38U)
[GV-RD9RKEY1]



リアドアキーセット (16U)
[GV-RD9RKEY2]



適応機種 HA8000xM2シリーズ	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

■ ラックキャビネットと搭載システム装置対応表

各ラックキャビネットに搭載可能なシステム装置の対応表を以下に示します。
尚、本システム構成図に記載のないラックキャビネットに搭載の場合は、お問い合わせください。

○：標準搭載可能 △：制限あり ×：搭載不可

搭載システム装置	ラックキャビネット			静音化ラックキャビネット
	42U	38U	16U	38U
	GH-RK7426/ GH-RK7426NS	GH-RK7386/GH-RK7386NS/ GV-RK238U1N1	GH-RK7166/ GH-RK7166NS	GH-RK7387/ GH-RK7387NS
HA8000/RS210-h	○	○	○	○
HA8000/RS220-h	○	○	○	○

(2) システム装置の占有ユニット数、質量及び電源ケーブル本数

モデル名	形式	占有U数 *1	質量	電源ケーブル 本数
HA8000/RS210-h	RS210-h HM2, LM2	1U	HM2:最小約16.0kg, 最大20.5kg LM2:最小約15.9kg, 最大18.4kg	1 [2] *2
HA8000/RS220-h	RS220-h HM2, LM2	2U	HM2:最小約21.2kg, 最大31.0kg LM2:最小約21.1kg, 最大26.0kg	1 [2] *2

*1:1Uは、44.45mmです。
*2:[]括弧内はオプションの冗長用電源ユニット搭載時の数量です。

(3) ラックキャビネット関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様

本システム構成図に記載のない構成の場合は、お問い合わせください。

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	ラックキャビネット				色	仕 様
					38U	16U	静音化 ラック 38U	42U		
フロントドア (38U)	GH-RD7386	—	15.0	—	○	—	○	—	黒	バンチングメタルタイプ、鍵付き
フロントドア (16U)	GH-RD7167	—	7.0	—	—	○	—	—	黒	バンチングメタルタイプ、鍵付き
フロントドア (42U)	GH-RD7426	—	16.5	—	—	—	—	○	黒	バンチングメタルタイプ、鍵付き *1
リアドア (16U)	GH-RD7168	—	5.0	—	—	○	—	—	黒	バンチングメタルタイプ、GH-RK7166/GH-RK7166NS用
静音化ドア (38U)	GH-RD7388	—	30.0	—	○	—	○	—	黒	フロント7/リア7共用、鍵付き、 工場での搭載出荷非標準 *2 *3 *4
静音化ドア (16U)	GH-RD7169	—	16.0	—	—	○	—	—	黒	フロント7/リア7共用、鍵付き、 工場での搭載出荷非標準 *2 *4
リアドアキーセット (42U/38U)	GV-RD9RKEY1	—	0.6	—	○	—	○	○	黒	GH-RK7386/GH-RK7386NS/ GH-RK7426/GH-RK7426NS用 *5
リアドアキーセット (16U)	GV-RD9RKEY2	—	0.6	—	—	○	—	—	黒	GH-RD7168/用 *5
フロント・リアドアユニークキー (42U/38U)	GQ-RD7FRKEY1	—	0.45	—	○	—	○	○	黒	フロント7/リア7用鍵(ユニーク)セット 42U/38U共用、キーNo. はユニーク[フロント7/リア7共通] *5
フロント・リアドアユニークキー (16U)	GQ-RD7FRKEY2	—	0.43	—	—	○	—	—	黒	フロント7/リア7用鍵(ユニーク)セット 16U用、キーNo. はユニーク[フロント7/リア7共通] *5
フロントドアユニークキー (42U/38U)	GQ-RD7FKEY1	—	0.2	—	○	—	○	○	黒	フロント7用鍵(ユニーク) 42U/38U共用、キーNo. はユニーク *5
フロントドアユニークキー (16U)	GQ-RD7FKEY2	—	0.19	—	—	○	—	—	黒	フロント7用鍵(ユニーク) 16U用、キーNo. はユニーク *5
リアドアユニークキー (42U/38U)	GQ-RD7RKEY1	—	0.25	—	○	—	○	○	黒	リア7用鍵(ユニーク) 42U/38U共用、キーNo. はユニーク *5
リアドアユニークキー (16U)	GQ-RD7RKEY2	—	0.24	—	—	○	—	—	黒	リア7用鍵(ユニーク) 16U用、キーNo. はユニーク *5

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xM2ﾎﾞｰﾄﾞ	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	ラックキャビネット				色	仕 様
					38U	16U	静音化 ラック 38U	42U		
ラックサイドパネル(38U)	GH-RS7386	—	31.0/2枚	—	○	—	○	—	黒	2枚組
ラックサイドパネル(16U)	GH-RS7166	—	10.0/2枚	—	—	○	—	—	黒	2枚組
ラックサイドパネル(42U)	GH-RS7426	—	34.0/2枚	—	—	—	—	○	黒	2枚組
ブランクパネル[1U]	GH-RP7012	1U	0.2	—	○	○	○	○	黒	ラックキャビネット内の未搭載空きUを塞ぎます
フロントスタビライザ(42U/38U)	GV-RD9FSTB1	—	6.0	—	○	—	○	○	黒	前面転倒防止強化用具 GH-RK7386NS/GH-RK7387NS/GH-RK7426NS用
フロントスタビライザ(16U)	GV-RD9FSTB2	—	6.0	—	—	○	—	—	黒	前面転倒防止強化用具 GH-RK7166NS用
リアスタビライザ(42U/38U)	GV-RD9RSTB	—	5.3	—	○	—	○	○	黒	背面転倒防止強化用具 GH-RK7386/GH-RK7386NS/GH-RK7387/ GH-RK7387NS/GH-RK7426/GH-RK7426NS用
サイドスタビライザ(42U/38U)	GV-RD9SSTB	—	25.6/2枚	—	○	—	○	○	黒	側面転倒防止強化用具 2枚組 GH-RK7386/GH-RK7386NS/GH-RK7387/ GH-RK7387NS/GH-RK7426/GH-RK7426NS用 *6
ラック連結キット	GH-RJ7006	—	0.28	—	○	○	—	○	黒	横幅600mmのラックキャビネット連結用(最大3台まで連結可)
	GV-RJ2JNT1N1	—	700-600用: 0.60 700-700用: 0.83	—	○	—	—	—	黒	横幅700mm-横幅600又は700mmのラックキャビネット連結用 (最大3台まで連結可)
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	2U	7.5	—	○	○	○	○	黒	汎用ラック搭載用金具 *7
簡易トレイ	GQ-AU7A81	—	0.4	—	○	○	○	○	黒	USB DVD-ROMﾎﾞｰﾄﾞ 搭載用の簡易トレイ *28
コンセントボックスユニット	GH-AG7107	縦:— 横:2U	0.8	1	○	○	○	○	黒	AC100V用, コンセント口数6個(15A以内),ﾌﾞﾚｰｽｲｯﾁ付き *8
	GG-AG9PDU200V4	縦:— 横:1U	3.5	1	○	○	○	○	—	AC200V用, コンセント口数4個(24A以内) *9
	GV-AG1206	縦:— 横:2U	1.0	—	○	○	○	○	黒	AC200V用, コンセント口数6個(16A以内),ﾌﾞﾚｰｽｲｯﾁ付き *8
	GV-AG1207	縦:— 横:2U	1.0	—	○	○	○	○	黒	AC200V用, コンセント口数7個(16A以内),ﾌﾞﾚｰｽｲｯﾁ付き *8
	GQ-BUPB4NNNN	1U	4.0	—	○	○	○	○	黒	AC200V用, コンセント口数4個(30A以内),ﾌﾞﾚｰｽｲｯﾁ付き *30
コンセントボックス横置きブラケット	GG-AU9PDUKBT	—	0.4	—	○	○	○	○	—	コンセントボックスユニット(GG-AG9PDU200V4)横置き搭載用
電源ケーブル抜け防止金具	GV-AU1PFKT	—	0.4	—	○	○	○	○	—	コンセントボックスユニット(GV-AG1206/GV-AG1207)用 電源ケーブル(アットレット)抜け防止金具
電源ケーブル	GV-LG1040N	—	1.0	1	○	○	○	○	—	コンセントボックスユニット(GV-AG1206/GV-AG1207)用 AC200V電源ケーブル
	GV-LG1042N	—	1.0	1	○	○	○	○	—	
	GV-LG1045N	—	1.0	1	○	○	○	○	—	
液晶ディスプレイ装置	GQ-DT7173U	—	2.9	1	○	○	○	○	黒	17型TFTカラー、640x480～1280x1024ﾎﾞｰﾄﾞ
	GQ-DT7172U	—	3.5	1	○	○	○	○	黒	
	GQ-DT7171	—	3.7	1	○	○	○	○	黒	
液晶ディスプレイ収納ユニット	GQ-RL7503	3U *10	13.3	—	○	○	○	○	黒	液晶ディスプレイ装置(GQ-DT7173U/GQ-DT7172U/ GQ-DT7171)用、別途液晶ディスプレイ装置手配要 *11
キーボード/マウス収納ユニット	GQ-RK7004	1U	7.0	—	○	○	○	○	黒	キーボード/マウスをラックに収納するためのユニット *11 *12
コンソール切替ユニット	GQ-AT7046A GQ-SAT7046x	—	0.8	1 *13	○	○	○	○	黒	コンソール切替ユニットのｶｽﾞｰﾞ 接続用の切替ユニットです。 ｶｽﾞｰﾞ 接続用及びｼｽﾃﾑ装置台数分のｷｰﾎﾞｰﾄﾞ/ ﾏｳｽ/CRTケーブルが必要 *29
	GQ-AT7086A GQ-SAT7086x	1U	2.5	1	○	○	○	○	黒	
	GQ-AT7086A GQ-SAT7086x	1U	2.5	1	○	○	○	○	黒	
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GQ-AU7623	—	1.5	—	○	○	○	○	黒	4ﾎﾞｰﾄﾞコンソール切替ユニット(GQ-AT7046A/GQ-SAT7046x)/ 8ﾎﾞｰﾄﾞコンソール切替ユニット(GQ-AT7086A/GQ-SAT7086x)を ラックキャビネットに搭載したGQ-SRLK7250Aの背面に搭載 する時に必要です。4ﾎﾞｰﾄﾞコンソール切替ユニットを2台、8ﾎﾞｰﾄﾞ コンソール切替ユニットを1台載せることができます。
	GQ-AU7624	1U	4.0	—	○	○	○	○	黒	4ﾎﾞｰﾄﾞコンソール切替ユニット(GQ-AT7046A/GQ-SAT7046x)を ラックキャビネットに搭載する時に必要。4ﾎﾞｰﾄﾞコンソール切替ユニット を2台載せることができます。
ディスプレイ/キーボードユニット	GQ-SRLK7250x	1U	12.0	1	○	○	○	○	黒	17型液晶ディスプレイとキーボードとマウスで構成されて いるユニット (GQ-SRLK7250x/GQ-SRLK7252x/GQ-SRLK7251xはマウス の代わりにタッチパッドを採用) GQ-SRLK72406xの電源ケーブル数は、DCケーブル使用時1本、 ACケーブル使用時2本となります。 *12 *14 *29
	GQ-RLK7240A GQ-SRLK7240x	1U	12.5	1	○	○	○	○	黒	
	GQ-RLK7241A GQ-SRLK7241x	1U	13.0	1	○	○	○	○	黒	
ディスプレイ/キーボードユニットセット	GQ-SRLK7252x	1U	16.0	2	○	○	○	○	黒	
	GQ-SRLK7251x	1U	14.3	2	○	○	○	○	黒	
	GQ-SRLK72406x	1U	13.3	1(2)	○	○	○	○	黒	

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xM2ﾎﾞｰﾄﾞ	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	ラックキャビネット				色	仕 様
					38U	16U	静音化 ラック 38U	42U		
スイッチングHUB	GH-BH7724	1U	4.1	1	○	○	○	○	—	HUB収納ユニット (GH-RH7101) が必要です (HUB収納ユニットは1U占有します)
HUB収納ユニット	GH-RH7101	1U	2.0	—	○	○	○	○	黒	スイッチングHUB (GH-BH7724) 搭載用 [他にHUB本体が1U占有]
エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) [基本筐体]	GQ0BR120-xx5xxNx GQ0BR120-xx5xxNx	2U	27.0 (最大)	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置 *20
エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) [拡張筐体]	GQ0BR120-x5NNNNx GQ0BR120-x5NNNNx	2U	27.0 (最大)	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置 *20
エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E/BR1650S) [基本筐体]	Gx0BR165-D***** Gx0BR163-x*****	2U	43.0	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置
エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E/BR1650S) [拡張筐体]	Gx0BR165-E***** Gx0BR163-E*****	2U	27.0	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置
日立ディスクアレイシステム (Hitachi HUS100ｼﾘｰｽﾞ/HUS VM/ USP V/USP VM/VSP)	[2.5 外付け装置]参照	—	—	—	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置
テープエンクロージャー 3	GV-FT2TE3	1U	5.0 *15	1	○	○	○	○	黒	バックアップデバイス搭載用
テープエンクロージャー 2	GQ-SGVTE2	2U	9.5 *15	1 *16	○	○	○	○	黒	バックアップデバイス搭載用
バーチャルテープ・ステーション	GV-SFT20BRx08R GV-FT2Rx08R	2U	10.2	1	○	○	○	○	黒	外付けバーチャルテープ・ステーション
LTOオートローダー	GQ-SGVxxxL108Rx	1U	11.5	1	○	○	○	○	黒	外付けLTOオートローダー
LTOライブラリ装置	GQ-SGVxxxL130xx	3U	22.0	1/2	○	○	○	○	—	外付けLTOタイプ 3U 装置 詳細は [2.5 外付け装置] 参照又は問合せ下さい
	GQ-SGVxxxL230Ex	3U	24.1	2	○	○	○	○	—	
	GV-FT1L300BM30x	3U	22.0	2	○	○	○	○	—	
無停電電源装置 [UPS] (1200VA/980W)	GQ-SBUC7216xxA GH-SBUC7216xxx	2U	28.0	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、 PowerChuteとのセットも準備 *17
無停電電源装置 [UPS] (1200VA/1000W)	GQ-SBURA1201xxx	1U	24.0	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、 PowerChuteとのセットも準備 *17 *18
無停電電源装置 [UPS] (1500VA/1200W)	GQ-SBURA1500xx	2U	28.0	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、 PowerChuteとのセットも準備 *17
無停電電源装置 [UPS] (2400VA/2400W)	GQ-SBURA3000xxEx	2U	39.0	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、 PowerChuteとのセットも準備 *17 *31
	GQ-SBURA3000xxJx	5U	99.0							
	GQ-SBURA3000xxKx	8U	159.0							
無停電電源装置 [UPS] (2400VA/2400W)	GQ-SBUC7234xxA GH-SBUC7234xxx	2U	43.6	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、 PowerChuteとのセットも準備 *17
UPS拡張ユニット	GQ-BUA781A GH-BUA781	1U	1.6	—	○	○	○	○	—	搭載時はゴム足を取外す *19
無停電電源装置 [UPS] (1500VA/1050W)	GQ-SBUR9151xxA	2U	26.9	1	○	○	○	○	—	AC100V用、常時インバータ方式、PowerMonitorHとのセット
無停電電源装置 [UPS] (1500VA/1200W)	GV-SBU1151NA GV-SBU1151NNx	2U	24.2	1	○	○	○	○	—	AC100V用、常時インバータ方式 *21 *22 *23 *24
無停電電源装置 [UPS] (1500VA/1050W)	GV-SBU1152NA GV-SBU1152NNx	2U	24.2	1	○	○	○	○	—	AC100V用、常時インバータ方式 *21 *22 *23 *24
無停電電源装置 [UPS] (3000VA/2700W)	GQ-SBURA3000xxHx	2U	39.0	1	○	○	○	○	黒	AC200V用、ラインインタラティブ方式、 PowerChuteとのセットも準備 *17 *31
	GQ-SBURA3000xxMx	5U	99.0							
	GQ-SBURA3000xxPx	8U	159.0							
無停電電源装置 [UPS] (5000VA/3500W)	GQ-SBURA5000xxHx	3U	58.0	1	○	○	○	○	黒	AC200V用、常時インバータ方式、 PowerChuteとのセットも準備 *17 *31
	GQ-SBURA5000xxMx	6U	149.0							
	GQ-SBURA5000xxPx	9U	240.0							
バイパスボックス (GQ-SBURA5000xxx用)	GQ-SBURAHB5NNx	2U	14.0	1	○	○	○	○	黒	保守バイパスボックス、保守用
無停電電源装置 [UPS] (2100VA/2100W)	GV-SBU1211NA GV-SBU1211NNx	4U	81.0	1	○	○	○	○	—	AC200V用、常時インバータ方式 *21 *23 *24
無停電電源装置 [UPS] (4000VA/4000W)	GV-SBU1401NA GV-SBU1401NNx	8U	162.0	1	○	○	○	○	—	AC200V用、常時インバータ方式 *21 *23 *24
無停電電源装置 [UPS] (6000VA/6000W)	GV-SBU1601NA GV-SBU1601NNx	12U	258.0	1	○	○	○	○	—	AC200V用、常時インバータ方式 *21 *23 *24 *25
無停電電源装置 [UPS] (8000VA/8000W)	GV-SBU1801NA GV-SBU1801NNx	14U	293.0	1	○	○	○	○	—	AC200V用、常時インバータ方式 *21 *23 *24 *25
無停電電源装置ラックマウントキット	GV-BU1RKHAN	—	2.7	—	○	○	○	○	—	GV-SBU1xxxxx用ラックマウントキット *21
他社ラック兼用無停電電源装置 ラックマウントキット	GV-BU1RKTAN	—	3.8	—	○	○	○	○	—	GV-SBU1xxxxx用ラックマウントキット *21 *26
バッテリーボックス	GV-BU1BB1Nx GV-SBU1BB1NNx	2U	32.0	1	○	○	○	○	—	GV-SBU1151xxx/GV-SBU1152xx用 *21 *22 *24
保守バイパスボックス	GV-BU1HB2Nx GV-SBU1HB2NNx	2U	21.0	1	○	○	○	○	—	GV-SBU1151xxx/GV-SBU1152xx用 *21 *22 *24
マルチタップ	GV-BU1MT4ANxx	2U	4.0	—	○	○	○	○	—	GV-SBU1401Nx/GV-SBU1601Nx/GV-SBU1801Nx用 *27

*: 次ページの注意事項参照願います。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

適用機種 HA8000xM277-J

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

●ラックキャビネット関連オプション品の注意事項

*1: 42Uラックキャビネットは、高さが2000mmを超える製品です。搬入時、エレベータや建屋の間口等で制限を受ける可能性がありますので、手配前に以下の点を事前確認すること。

- ①搬入経路（エレベータ間口/建屋間口等）が、幅700mm以上で且つ高さ2080mm以上確保されており、途中に障害物がないこと。
- ②搬入路の床荷重が、ラックキャビネット総重量+搬入作業員の体重に耐えられる強度を有していること。（作業員は3人を想定）
- ③建屋の2階以上に搬入する場合には、エレベータが使用可能なこと。
エレベータの条件は、間口幅700mm以上×高さ2080mm以上×奥行き1100mm以上確保されており、且つエレベータの積載重量がラックキャビネット総重量+搬入作業員を満足していること。

*2: 静音化ドアを取付けたラックキャビネットでは、静音化ドアの吸音材でラックキャビネットを覆うため、静音化ドアを閉じた状態では、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットのランプは見えません。又、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットが発するブザー音が聞こえづらくなります。

*3: 静音化ドア（38U）のラックキャビネットへの着脱は、2名以上で行ってください。〔静音化ドア（38U）質量：30kg〕
又、ラックキャビネット転倒防止の為、ラックキャビネット内に下記質量のラックマウント製品を搭載すること。

- (1) フロント：静音化ドア、リア：パンチングメタルドアの構成時、34.2kg以上
- (2) フロント：パンチングメタルドア、リア：静音化ドアの構成時、29.2kg以上

*4: 静音化及び転倒防止を図るため、静音化ドア装着の反対側にも必ずドア（フロントドア、リアドア又は静音化ドア）を装着してください。

*5: リアドアキーセット、ユニークキーは、手配前に下記「運用上の注意事項」を顧客に説明し、理解頂いた上手配願います。

ー運用上の注意事項ー


非常時の運用を考慮して標準のラックキャビネットにはリアドアに鍵を付けておりません。

セキュリティを重視してリアドアに鍵を付ける場合は、いつでもキーを取り出せる場所に保管・管理をお願いします。

*6: ラックキャビネットを連結する場合サイドスタビライザが付いていると、ラックキャビネットの連結が出来ません。ラックキャビネットを連結する際は、連結側のサイドスタビライザを外してください。

*7: 下記制限があります。

- (1) 搭載可能最大質量は、40kgまでとなります。
- (2) 搭載可能最大寸法は、420mm（W）×470mm（D）×112mm（H）までとなります。
占有U数は最大3Uです。尚、2U以内に収める場合の搭載機器の高さは、75mm（H）以下となります。
- (3) 搭載機器の側面にファンによる吸排気口がある場合は、側面の板金より100mm離して設置となります。又、ファンの無い吸排気口がある場合は、側面の板金より30mm離して設置となります。
- (4) 添付の押え金具で固定可能な搭載機器の高さは、61～112mm（H）です。
- (5) ラックキャビネット輸送時は、ラック搭載トレイから搭載機器を取り外して下さい。



*8: 横置き搭載時のコンセントボックスユニット本体の占有U数は1Uサイズですが、操作上〔プラグの挿抜〕2U必要となります。（横置き搭載時は2Uに左右4台迄搭載可能。但し、ラックキャビネット最下部1U部への搭載はできません。）
又、縦置き搭載時はラックキャビネット背面に縦に実装されますので占有U数は不要です。（縦置き搭載時は12U分のスペースが必要です。但し、ラックキャビネット最上部1U部及び最下部1U部への搭載はできません。）

*9: コンセントボックスをラック縦置き搭載する場合、RS210-h, RS220-hシステム装置のラックレールと干渉する場合がありますので、システム装置の背面を避けて搭載します。

*10: 収納時のU数です。LCDを立てた状態で収納する場合は10U必要です。LCDを引き出した状態ではフロントドアは閉められません。尚、42U/38Uラックキャビネットに搭載の場合、42Uラックキャビネットでは最上部11U/38Uラックキャビネットでは最上部7Uへの搭載は二人作業となります。

*11: キーボード/マウス収納ユニット（GQ-RK7004）を搭載する場合、下記構成時キーボード/マウス収納ユニット上部にマウス操作エリアとして1U以上の隙間が必要です。

- (1) 液晶ディスプレイ収納ユニット（GQ-RL7503）を上部併設時、液晶ディスプレイを引出して使用する場合マウス操作がしづらくなる為、液晶ディスプレイ収納ユニットとキーボード/マウス収納ユニット間に1U以上の隙間が必要です。
- (2) ラックキャビネット前面柱から前方向へ50mm以上突出した製品を上部併設時、マウス操作がしづらくなる為、対象製品とキーボード/マウス収納ユニット間に1U以上の隙間が必要です。（HA8000のオプションに該当製品なし）

ラックキャビネット内の1Uの空間には、
コンソール切替ユニット等の実装は可能です。

ラックキャビネット

液晶ディスプレイ装置

マウス

マウス操作性向上のために1U必要です。

KB/マウス収納ユニット

*12: 液晶ディスプレイ装置+キーボード/マウス収納ユニット又はディスプレイ/キーボードユニットのいずれかを選択します。

*13: 必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリー
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xM2x7 Ⅱ

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

*14：42U／38Uラックキャビネットへの搭載位置は、キーボード、ポインティングデバイス又はマウスの操作性を考慮して42Uラックキャビネットでは上部11U／38Uラックキャビネットでは上部7Uの範囲は搭載しないよう推奨します。

*15：デバイス未実装時の質量です。デバイスの質量は下記の通りです。

品 名	形 式	質 量
DAT ^o ドライブ (DAT160)	GQ-SGVxxxTD160	1.2kg
LT0 ^o ドライブ (Ultrium4 ハーフハイト)	GQ-SGVxxxTL4D	1.4kg
LT0 ^o ドライブ (Ultrium5 ハーフハイト)	GV-FT1TE2L5D	1.4kg
LT0 ^o ドライブ (Ultrium6 ハーフハイト)	GV-FT1TE2L6F	1.4kg
電源ユニット(冗長化用/独立2電源化用)	GQ-SGVTE2PS/GQ-SGVTE22NPS	1.6kg


*16：オプションの電源ユニット搭載時は、+1 となります。

*17：UPSとディスプレイ装置を同一ラックキャビネット内に搭載する場合は、UPSとディスプレイ装置の間を12U以上離して搭載することを推奨します。


*18：UPS (GQ-SBURA1201xxx) ラック搭載時は、下記制限があります。

- (1) UPS (GQ-SBURA1201xxx) の直下1Uには、UPS (GQ-SBURA1201xxx) 以外の機器の搭載はできません。必ず1U以上空きエリアを設けてください。(搭載例1)
- (2) UPS (GQ-SBURA1201xxx) の直下に、UPS (GQ-SBURA1201xxx) は連続して搭載可能です。(搭載例2)
- (3) UPS (GQ-SBURA1201xxx) をラックキャビネット最下段に搭載する場合、空きエリアは不要です。(搭載例3)


(搭載例1)



(搭載例2)




(搭載例3)



*19：ラック搭載時は、下記制限があります。

- (1) UPS拡張ユニットは、UPSの直上に搭載すること。(UPSを複数台搭載する場合は、最上部のUPSの直上に搭載すること。)
- (2) UPS拡張ユニットとシステム装置の底面の間隔は、14U以内とすること。(下図a)
- (3) (1), (2) 両方の条件が満たせない場合は、UPS拡張ユニットの底面とUPSの底面の間隔(下図b)は、24U以内でUPS拡張ユニットをUPSより離して実装可。(但し、UPS拡張ユニットに接続するシステム装置は、UPSより上に実装すること。)




*20：下記ラック搭載制限があります。

(1) 装置の間隔

・基本筐体の下方にシステム装置を搭載する場合、基本筐体の天面から接続対象システム装置の底面までは16U以内としてください。

・基本筐体の上方にシステム装置を搭載する場合、基本筐体の底面から接続対象システム装置の天面までは16U以内としてください。



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等


＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等


ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xM2型 ¹ /	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

- 基本筐体と拡張筐体を接続する場合、基本筐体の底面から最上方の拡張筐体の天面までは16U以内としてください。



- BR1200基本筐体（または拡張筐体）はラック最下段に搭載することはできません。最下段1Uは、空きスペースとし、ブランクパネルを取り付けてください。BR1200基本筐体（または拡張筐体）とBR1200基本筐体（または拡張筐体）または他の装置を重ねて搭載することは可能です。



(2) 筐体の搭載順序

- 拡張筐体を構成する場合は、接続する基本筐体よりもラック上方に搭載してください。


(3) ラック搭載位置

- BR1200をラック搭載する場合、ラックキャビネット最下段から1U空けて搭載してください。



(4) その他

- 200V電源ケーブル (0.9m) を使用する場合、コンセントボックス (PDU) の搭載位置は、接続するBR1200基本筐体（または拡張筐体）に対して上下9Uの範囲内としてください。
- システム装置～BR1200基本筐体間、またはBR1200筐体間（基本～拡張、拡張～拡張）の接続は、単一ラック内で配線してください。複数ラック（連結したラックを含む）にまたがる配線はできません。



システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等


<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編


適応機種 HA8000xM2x7 / L	
RS210-h FM2, LM2	RS220-h FM2, LM2

- *21: 無停電電源装置ラックマウントキット (GV-BU1RKHAN) 及び他社ラック兼用無停電電源装置ラックマウントキット (GV-BU1RKTAN) は、UPS (GV-SBU1151Nxx/GV-SBU1152Nxx), 保守バイパスボックス (GV-BU1HB2Nxx), バッテリーボックス (GV-BU1BB1Nxx) を搭載時は1式、UPS (GV-SBU1211Nxx) を搭載時は2式、UPS (GV-SBU1401Nxx) を搭載時は4式、UPS (GV-SBU1601Nxx) を搭載時は6式、UPS (GV-SBU1801Nxx) を搭載時は7式必要です。
- *22: UPS本体 (GV-SBU1151Nxx/GV-SBU1152Nxx) と保守バイパスボックス (GV-BU1HB2Nxx) またはバッテリーボックス (GV-BU1BB1Nxx) の搭載位置の関係は、UPS本体を上側とし保守バイパスボックスまたはバッテリーボックスを下側にして両者の間に間隔を空けずにラック搭載してください。
- *23: UPS本体 (GV-SBU1151Nxx/GV-SBU1152Nxx/GV-SBU1211Nxx/GV-SBU1401Nxx/GV-SBU1601Nxx/GV-SBU1801Nxx) と給電対象のシステム装置との搭載位置関係は、システム装置を上側、UPSを下側としてください。
- *24: UPS本体 (GV-SBU1151Nxx/GV-SBU1152Nxx/GV-SBU1211Nxx/GV-SBU1401Nxx/GV-SBU1601Nxx/GV-SBU1801Nxx), 保守バイパスボックス (GV-BU1HB2Nxx), バッテリーボックス (GV-BU1BB1Nxx) をラックキャビネットに搭載する場合、下から18Uまでの位置に搭載してください。
- *25: UPS本体 (GV-SBU1601Nxx/GV-SBU1801Nxx) を2台連続で搭載することは出来ません。又、UPS本体 (GV-SBU1601Nxx) の直上に、UPS本体 (GV-SBU1211Nxx) を搭載することは可能ですが、UPS本体 (GV-SBU1401Nxx) を搭載することは出来ません。
- *26: 他社ラック兼用無停電電源装置ラックマウントキット (GV-BU1RKTAN) を使用する場合は以下の確認を実施してください。
- (1) 適用可否判定
 - ・本品を採用する場合は、他社ラック搭載可否をご確認ください。
 - (2) 他社ラック兼用ラックマウントキット適用時の注意
 - ・本品は、物理的な搭載を可能にしますが、他社ラックキャビネット搭載時の製品の冷却および、他社ラックキャビネットの耐荷重性や耐震性などは考慮していないため運用上の保証は致しかねます。
 - ・他社ラックキャビネットの仕様によっては、熱・騒音・保守性等の問題が発生することがあります。よって、運用保証はお客様又はSEの責任となります。また、本品を他社ラックキャビネットで使用する場合は、人身事故防止のため下記を必ず行うようにしてください。
 - 他社ラックキャビネットの耐荷重スペックを確認し、搭載機器重量以上であることをご確認ください。
 - 地震によってラックキャビネットの転倒などの障害が発生し、人身事故に発展することが考えられるので十分な地震対策を実施してください。
 - ・マウントアングルの移動やラックの改造を行っている場合は個別に確認が必要です。
- *27: UPSの出力 (NEMA L6-30P) に接続して出力プラグ数を (NEMA L6-30R4x4) へ拡張することが可能になります。マルチタップのラックキャビネット搭載では、下記制限があります。
- (1) マルチタップは、固定金具でラックキャビネットに固定して使用します。その際、UPSの背面およびシステム装置の背面へは取り付け出来ません。かならずUPSの直上に2U分のスペースを確保して取り付けてください。2台目のUPSはマルチタップの直上に搭載してください。
 - (2) マルチタップを搭載したスペースには他のユニットを搭載することは出来ません。マルチタップの実装エリアにブランクパネルを2枚実装してください。
 - (3) UPS (GV-SBU1401Nxx) にマルチタップを追加した場合、UPS 1台あたりの占有スペースは、10U (UPS本体8U+マルチタップ2U) となります。UPS (GV-SBU1401Nxx) を2台搭載する場合、マルチタップの搭載位置がラックキャビネット底面より18Uを超えることにはなりますが、UPS本体が18U以内となりますので問題ありません。(マルチタップの搭載位置がラックキャビネット底面より18Uを超える位置に配置されることは問題ありません。)
- *28: 下記制限があります。
- (1) 耐荷重は、2.0kg以下となります。耐荷重を超える機器を搭載・設置しないでください。簡易トレイが破損したり搭載物が落下し故障するおそれがあります。
 - (2) USB DVD-ROMドライブを使用する作業時以外は、簡易トレイはラックキャビネットから必ず取り外して下さい。
 - (3) 簡易トレイをラックキャビネットに取り付けている場合は、フロントドアを閉めないでください。簡易トレイが破損するおそれがあります。
- *29: AC200Vで使用する場合は、下記オプションの電源ケーブル (AC200V) が必要です。
- ・コンソール切替ユニット (4ポート) [GQ-AT7046A/GQ-SAT7046x]: 形式 GQ-LGKVM200V (ディスプレイ/キーボードユニット背面に搭載して使用する場合は不要です)
 - ・コンソール切替ユニット (8ポート) [GQ-AT7086A/GQ-SAT7086x]: 形式 GQ-LG2252
 - ・ディスプレイ/キーボードユニット (セット) [GQ-SRLK7250x/GQ-RLK7240A/GQ-SRLK7240x/GQ-RLK7241A/GQ-SRLK7241x/GQ-SRLK7252x/GQ-SRLK7251x/GQ-SRLK72406x]: 形式 GQ-LG2252
- *30: 商用電源の出力 (NEMA L6-30P) に接続して出力プラグ数を (NEMA L6-20R4x4) へ拡張することが可能になります。コンセントボックスのラックキャビネット搭載では、下記制限があります。
- (1) コンセントボックスを搭載したスペースには他のユニットを搭載することは出来ません。コンセントボックスの実装エリアにブランクパネルを1枚実装してください。
- *31: 無停電電源装置 (GQ-SBURA5000xxx), 拡張バッテリーボックス付無停電電源装置をラックキャビネットに搭載する場合、下から25Uまでの位置に搭載してください。重量物であるため、ユーザによるラック搭載作業を禁止としています。導入サービスの契約をお願いします。



(4) ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

- ・HA8000/RS210-hシステム装置をラックキャビネット42U/38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部 (42U:12U/38U:8U) への搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 最上部 (42U:12U/38U:8U) への搭載がある場合、保守時には二人作業となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。



適応機種 HA8000xM2モデル	
RS210-h FM2, LM2	RS220-h FM2, LM2

- ・HA8000/RS220-hシステム装置をラックキャビネット42U/38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部(42U:14U/38U:10U)への搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部(42U:14U/38U:10U)への搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。(HA8000/RS220-hシステム装置は、最上部(42U:6U/38U:2U)への搭載時リフトは使用出来ません。)
- ・HA8000/RS220-hシステム装置冗長化FANのホットプラグをサポート(システム稼動中に交換)するには、対象システム装置の上部4Uに空きスペースが必要となります。
- ・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずブランクパネルで塞いでください。

(5) コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニット接続対応

- ・コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニットへ接続のサポートシステム装置等の接続対応については、7章「7.8 コンソール切替ユニット、ディスプレイ/キーボードユニット及びディスプレイ装置接続サポート情報」項を参照願います。

(6) ラックキャビネット搭載の考え方

- ・基本的には質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載するようにします。
例えば、最下部から上部へ
[無停電電源装置]→[システム装置]→[ディスクアレイ装置等]→[キーボード/マウス]→[ディスプレイ装置]
の順に設置します。

(7) 他社製ラックキャビネットへの搭載対応

- ・他社製ラックキャビネットへのHA8000シリーズ搭載サポートについては、お問い合わせください。
但し、ラックメーカーにて仕様変更等行われることがありますので、事前に搭載の可否を各ラックメーカーにご確認ください。

<ご注意>

現地既設の他社製ラックキャビネットにHA8000システム装置を搭載する場合、システム装置の手配時に(オ営支)までラックキャビネットへの搭載図(フォーマットは自由)を展開願います。また、他社製ラックキャビネットと併注の場合は、各社の現地作業が混乱しないよう、スケジュールの調整をお願い致します。



(8) ラックキャビネット搭載用ネジ

- ・ラックキャビネットへ、流通オプション品を搭載する場合に使用するネジ、ナット等のセットです。
(ラックキャビネットへの、流通オプション品搭載につきましては、顧客責任の元実施願います。又、搭載流通オプション品の動作保証は、致しかねますので御了承願います。)

●仕様

品 名 : HA8000ラック用ネジ
形 名 : GH-AR7901

構成内訳

品 名	ナベネジ (ワッシャ付)	ケージナット	4角ナット
外 観			
仕 様	M6 x 16	M6用 主にラックキャビネット前面及び後面の穴に取付ける場合に使用	M6用 主にラックキャビネット側面の穴に取付ける場合に使用
個 数	20	20	20

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編


適応機種 HA8000xM2x711

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

(9) ラックマウントシステム構成図

・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

フロントドア
[ハッチング・メタルタイプ、38U、鍵付き]
(GH-RD7386) ¥53,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FKEY1) ¥32,000 (税別)

フロントドア
[ハッチング・メタルタイプ、16U、鍵付き]
(GH-RD7167) ¥32,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7FKEY2) ¥32,000 (税別)

フロントドア
[ハッチング・メタルタイプ、42U、鍵付き]
(GH-RD7426) ¥57,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FKEY1) ¥32,000 (税別)

リアドア
[16U]
(GH-RD7168) ¥29,000 (税別)

選択

リアドアキーセット
[16U用]
(GV-RD9RKEY2) ¥27,000 (税別)

リアドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7RKEY2) ¥32,000 (税別)

静音化ドア
[フロント・7/リフト7共用、38U、鍵付き]
(GH-RD7388) ¥150,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FKEY1) ¥32,000 (税別)

静音化ドア
[フロント・7/リフト7共用16U、鍵付き]
(GH-RD7169) ¥100,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7FKEY2) ¥32,000 (税別)

フロント・リアドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FRKEY1) ¥64,000 (税別)

フロント・リアドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7FRKEY2) ¥64,000 (税別)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ ・メモリー
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

ラックサイドパネル
〔38U, 2枚〕
(GH-RS7386) ¥17,000 (税別)

ラックサイドパネル
〔16U, 2枚〕
(GH-RS7166) ¥12,000 (税別)

ラックサイドパネル
〔42U, 2枚〕
(GH-RS7426) ¥20,000 (税別)

ブラックパネル
〔1U〕
(GH-RP7012) ¥800 (税別)

フロントスタビライザ
〔42U/38U用〕
(GV-RD9FSTB1) ¥17,000 (税別)

フロントスタビライザ
〔16U用〕
(GV-RD9FSTB2) ¥17,000 (税別)

リアスタビライザ
〔42U/38U用〕
(GV-RD9RSTB) ¥17,000 (税別)

サイドスタビライザ
〔42U/38U用, 2枚〕
(GV-RD9SSTB) ¥25,000 (税別)

ラック連結キット
〔GH-RJ7006〕 ¥10,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (38U)
(GH-RK7386/GH-RK7386NS)

ラック連結キット
〔GH-RJ7006〕 ¥10,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (16U)
(GH-RK7166/GH-RK7166NS)

ラック連結キット
〔横幅700mm-600/700mm連結用〕
(GV-RJ2JNT1N1) ¥16,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (38U)
(GH-RK7386/GH-RK7386NS)

ラック連結キット
〔横幅700mm-600/700mm連結用〕
(GV-RJ2JNT1N1) ¥16,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]
(GV-RK238U1N1)

ラック連結キット
〔GH-RJ7006〕 ¥10,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (42U)
(GH-RK7426/GH-RK7426NS)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサー ・メモリー
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

選択

システム装置
[ラックタイプ, 1U]
(RS210-h HM2, LM2)

システム装置
[ラックタイプ, 2U]
(RS220-h HM2, LM2)

ラック搭載トレイ
[2U]
(GH-AU7A11) ¥24,000 (税別)

その他の機器

・搭載可能機器等の詳細は、[(3)ラックキャビネット関連オプション品の
占有ユニット数と主な仕様]参照願います。

コンセントボックスユニット
[AC100V, 6口, プレーカスリット付き]
(GH-AG7107) ¥17,000 (税別)

・ラックキャビネット内の電源コードを1系統にまとめます。
・定格電流は、15A以内

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型TM L

RS210-h


HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

[おまかせ安心延長TM 24 (5年/4年/3年), おまかせ安心延長TM II (5年/4年/3年),
おまかせ安心延長TM (5年/4年/3年), おまかせ安心ロングライフ延長TM II 24 (7年/6年),
おまかせ安心ロングライフ延長TM II (7年/6年), おまかせ安心ロングライフ延長TM (7年/6年) 接続用]



システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ	
RS210-h FM2, LM2	RS220-h FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表1 コンソール切替ユニット(4ポート用)形名・価格リスト

	おまかせ安心型ⅡⅡ24接続用			おまかせ安心型ⅡⅡ24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
保守期間					
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046G ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

	おまかせ安心型ⅡⅡ/おまかせ安心型ⅡⅡ接続用			おまかせ安心型ⅡⅡ/おまかせ安心型ⅡⅡ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
保守期間					
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表3 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心付 Ⅱ 24接続用			おまかせ安心付 ライト付 Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7251P ¥494,000(税別)	GQ-SRLK7251Q ¥539,000(税別)	GQ-SRLK7251R ¥586,000(税別)	GQ-SRLK7251S ¥740,000(税別)	GQ-SRLK7251T ¥860,000(税別)

保守期間	おまかせ安心付 Ⅱ / おまかせ安心付 Ⅱ 接続用			おまかせ安心付 ライト付 Ⅱ / おまかせ安心付 ライト付 Ⅱ 接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7251G ¥458,000(税別)	GQ-SRLK7251H ¥492,000(税別)	GQ-SRLK7251J ¥526,000(税別)	GQ-SRLK7251K ¥668,000(税別)	GQ-SRLK7251M ¥776,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心付 Ⅱ 24接続用			おまかせ安心付 ライト付 Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

保守期間	おまかせ安心付 Ⅱ / おまかせ安心付 Ⅱ 接続用			おまかせ安心付 ライト付 Ⅱ / おまかせ安心付 ライト付 Ⅱ 接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔8ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表4を参照願います。)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボードを2~8台のシステム装置で共用する場合は、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットをAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれるコンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合は、搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

表4 ディスプレイ/キーボードユニットセット(8ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7252P ¥537,000(税別)	GQ-SRLK7252Q ¥586,000(税別)	GQ-SRLK7252R ¥636,000(税別)	GQ-SRLK7252S ¥801,000(税別)	GQ-SRLK7252T ¥935,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7252G ¥498,000(税別)	GQ-SRLK7252H ¥534,000(税別)	GQ-SRLK7252J ¥572,000(税別)	GQ-SRLK7252K ¥724,000(税別)	GQ-SRLK7252M ¥844,000(税別)

表2 コンソール切替ユニット(8ポート用) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000(税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000(税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000(税別)	GQ-SAT7086S ¥225,000(税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086G ¥143,000(税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000(税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000(税別)	GQ-SAT7086K ¥205,000(税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000(税別)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2型/Ⅱ

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔コソール切替ユニットなし, 1U〕
(形名・価格は、表5を参照します。)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが
一体となったユニットです。
・コンソール切替ユニットは含みません。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のAC
ケーブルを接続して使用願います。
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔
は、20U以内とすること。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットを
AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを
接続して使用願います。

インターフェースケーブル(PS2)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

インターフェースケーブル(USB)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

選択

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照します。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～4台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200V
で使用時は、本電源ケーブルを接続して
使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニットを搭載するに必要
です。コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台
搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照します。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5～7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200V
で使用時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

表5 ディスプレイ/キーボードユニット(コンソール切替ユニットなし) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7250P ¥381,000(税別)	GQ-SRLK7250Q ¥416,000(税別)	GQ-SRLK7250R ¥452,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7250S ¥578,000(税別)	GQ-SRLK7250T ¥665,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ/おまかせ安心行ⅡⅡ接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7250G ¥353,000(税別)	GQ-SRLK7250H ¥379,000(税別)	GQ-SRLK7250J ¥406,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ/おまかせ安心行ⅡⅡ接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7250K ¥523,000(税別)	GQ-SRLK7250M ¥600,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ/おまかせ安心行ⅡⅡ接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥117,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ/おまかせ安心行ⅡⅡ接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

つづき
つづき

適応機種	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。コンソール切替ユニット (8ポート用) を1台搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。〔1U型〕は8台まで接続可能〔最大接続可能システム装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット (8ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心行 [®] Ⅱ 24接続用		
	3年	4年	5年
保守期間			
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000 (税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000 (税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000 (税別)

	おまかせ安心行 [®] ライフェ [®] Ⅱ 24接続用	
	6年	7年
保守期間		
形名・価格	GQ-SAT7086S ¥225,000 (税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000 (税別)

	おまかせ安心行 [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] Ⅲ接続用		
	3年	4年	5年
保守期間			
形名・価格	GQ-SAT7086G ¥143,000 (税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000 (税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000 (税別)

	おまかせ安心行 [®] ライフェ [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] ライフェ [®] Ⅲ接続用	
	6年	7年
保守期間		
形名・価格	GQ-SAT7086K ¥205,000 (税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000 (税別)

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（16U）

ラックキャビネット（38U）[横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（42U）

適応機種 HA8000xM2型

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き、1U、黒筐体〕
（形名・価格は、表6を参照願います。）

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが
一体となったユニットです。
・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。（4ポート用コンソール
切替ユニットの電源はDCケーブルにてディス
プレイ/キーボードユニットより供給されます。）

電源ケーブル（AC200V）
（AC200V給電用、2.5m）
（GQ-LG2252） ¥2,000（税別）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットを
AC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続
して使用願います。

電源ケーブル（AC200V）
（AC200V給電用、2.5m）
（GQ-LGKVM200V） ¥3,000（税別）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに
含まれるコンソール切替ユニット（4ポート用）を
AC200Vで使用时は、コンソール切替ユニットに
添付のDCケーブルで接続するか、本電源ケーブル
を接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
（GQ-LUB7113A） ¥6,000（税別）

・接続のシステム装置台数が必要です。

マウス
〔4ポート〕
（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
（GQ-LVK7113A） ¥6,000（税別）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
〔4ポート用、黒筐体〕
（形名・価格は、表1を参照願います。）

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。（スレーブは1台のみ
接続可能）〔最大接続可能な装置台数は7台です。〕
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

電源ケーブル（AC200V）
〔AC200V給電用、2.5m〕
（GQ-LGKVM200V） ¥3,000（税別）

・コンソール切替ユニット（4ポート用）をAC200Vで使用时は、
本電源ケーブルを接続して使用願います。

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

コンソールユニットラックマウント
キット
（4ポート用、1U）
（GQ-AU7624） ¥16,000（税別）

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替
ユニットを搭載するに必要です。
・コンソール切替ユニット（4ポート用）を2台搭載可能。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
（GQ-LUB7113A） ¥6,000（税別）

・接続のシステム装置台数が必要です。

表6 ディスプレイ/キーボードユニットセット（4ポート用コンソール切替ユニット付き）形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ 24接続用			おまかせ安心行 [®] ライフレ [®] Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK72406P ¥504,000（税別）	GQ-SRLK72406Q ¥553,000（税別）	GQ-SRLK72406R ¥602,000（税別）	GQ-SRLK72406S ¥743,000（税別）	GQ-SRLK72406T ¥885,000（税別）

保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] Ⅱ接続用			おまかせ安心行 [®] ライフレ [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] ライフレ [®] Ⅱ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK72406G ¥468,000（税別）	GQ-SRLK72406H ¥505,000（税別）	GQ-SRLK72406J ¥542,000（税別）	GQ-SRLK72406K ¥671,000（税別）	GQ-SRLK72406M ¥801,000（税別）

表1 コンソール切替ユニット（4ポート用）形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ 24接続用			おまかせ安心行 [®] ライフレ [®] Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000（税別）	GQ-SAT7046Q ¥123,000（税別）	GQ-SAT7046R ¥134,000（税別）	GQ-SAT7046S ¥165,000（税別）	GQ-SAT7046T ¥196,000（税別）

保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] Ⅱ接続用			おまかせ安心行 [®] ライフレ [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] ライフレ [®] Ⅱ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000（税別）	GQ-SAT7046H ¥113,000（税別）	GQ-SAT7046J ¥122,000（税別）	GQ-SAT7046K ¥151,000（税別）	GQ-SAT7046M ¥180,000（税別）

つづく




表7 ディスプレイ/キーボードユニット(8ポート用コンソール切替ユニット付き)形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心 [®] Ⅱ 24接続用			おまかせ安心 [®] ロング ライフ [®] Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7241P ¥544,000(税別)	GQ-SRLK7241Q ¥597,000(税別)	GQ-SRLK7241R ¥649,000(税別)	GQ-SRLK7241S ¥802,000(税別)	GQ-SRLK7241T ¥955,000(税別)

保守期間	おまかせ安心 [®] Ⅱ / おまかせ安心 [®] Ⅲ接続用			おまかせ安心 [®] ロング ライフ [®] Ⅱ / おまかせ安心 [®] ロング ライフ [®] Ⅲ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7241G ¥506,000(税別)	GQ-SRLK7241H ¥545,000(税別)	GQ-SRLK7241J ¥585,000(税別)	GQ-SRLK7241K ¥725,000(税別)	GQ-SRLK7241M ¥864,000(税別)

表2 コンソール切替ユニット(8ポート用)形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心 [®] Ⅱ 24接続用			おまかせ安心 [®] ロング ライフ [®] Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000(税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000(税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000(税別)	GQ-SAT7086S ¥225,000(税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000(税別)

保守期間	おまかせ安心 [®] Ⅱ / おまかせ安心 [®] Ⅲ接続用			おまかせ安心 [®] ロング ライフ [®] Ⅱ / おまかせ安心 [®] ロング ライフ [®] Ⅲ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086G ¥143,000(税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000(税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000(税別)	GQ-SAT7086K ¥205,000(税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000(税別)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2型/ル

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔コソール切替ユニットなし、1U〕
(形名・価格は、表8を参照願います。)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、
マウスが一体となったユニットです。
・コンソール切替ユニットは含みません。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のAC
ケーブルを接続して使用願います。
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔
は、20U以内とすること。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットを
AC200Vで使用時は、本電源ケーブルを
接続して使用願います。

インターフェースケーブル(PS2)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ボタン〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

インターフェースケーブル(USB)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

選択

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用、黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LGKM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで
使用時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ボタン〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用、黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能)〔最大接続可能な装置台数は7台です。〕
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで
使用時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

システム装置へ

表8 ディスプレイ/キーボードユニット(コソール切替ユニットなし) 形名・価格リスト

	おまかせ安心付ⅡⅡ24接続用		
	3年	4年	5年
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7240P ¥396,000(税別)	GQ-SRLK7240Q ¥436,000(税別)	GQ-SRLK7240R ¥476,000(税別)

おまかせ安心付ⅡⅡ24接続用	
6年	7年
GQ-SRLK7240S ¥588,000(税別)	GQ-SRLK7240T ¥700,000(税別)

	おまかせ安心付ⅡⅡ/おまかせ安心付ⅡⅡ接続用		
	3年	4年	5年
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7240G ¥368,000(税別)	GQ-SRLK7240H ¥398,000(税別)	GQ-SRLK7240J ¥428,000(税別)

おまかせ安心付ⅡⅡ/おまかせ安心付ⅡⅡ接続用	
6年	7年
GQ-SRLK7240K ¥531,000(税別)	GQ-SRLK7240M ¥633,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心付ⅡⅡ24接続用		
	3年	4年	5年
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)

おまかせ安心付ⅡⅡ24接続用	
6年	7年
GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

	おまかせ安心付ⅡⅡ/おまかせ安心付ⅡⅡ接続用		
	3年	4年	5年
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

おまかせ安心付ⅡⅡ/おまかせ安心付ⅡⅡ接続用	
6年	7年
GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（16U）

ラックキャビネット（38U）[横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（42U）

対応機種 HA8000xM2型/Ⅱ

RS210-h

HM2、LM2

RS220-h

HM2、LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用、1U、黒筐体〕
（形名・価格は、表2を参照願います。）

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル（AC200V）

〔AC200V給電用、2.5m〕

（GQ-LG2252） ¥2,000（税別）

・コンソール切替ユニット（8ポート用）をAC200Vで
使用時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

（GQ-LUB7113A） ¥6,000（税別）

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード

〔日本語キーボード、87キー〕

（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス

〔4ボタン〕

（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

（GQ-LVK7113A） ¥6,000（税別）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット

〔8ポート用、1U、黒筐体〕

（形名・価格は、表2を参照願います。）

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。

・カスケード接続時はスレーブ側となります。

・カスケード接続は2段階まで可能です。（スレーブは8台まで接続可能）〔最大接続可能な装置台数は64台です。〕

・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル（AC200V）

〔AC200V給電用、2.5m〕

（GQ-LG2252） ¥2,000（税別）

・コンソール切替ユニット（8ポート用）をAC200Vで
使用時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

（GQ-LUB7113A） ¥6,000（税別）

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット（8ポート用）形名・価格リスト

	おまかせ安心延長保証Ⅱ 24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000（税別）	GQ-SAT7086Q ¥168,000（税別）	GQ-SAT7086R ¥182,000（税別）

おまかせ安心延長保証Ⅱ 24接続用	
6年	7年
GQ-SAT7086S ¥225,000（税別）	GQ-SAT7086T ¥268,000（税別）

	おまかせ安心延長保証Ⅱ / おまかせ安心延長保証Ⅲ 接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086G ¥143,000（税別）	GQ-SAT7086H ¥154,000（税別）	GQ-SAT7086J ¥166,000（税別）

おまかせ安心延長保証Ⅱ / おまかせ安心延長保証Ⅲ 接続用	
6年	7年
GQ-SAT7086K ¥205,000（税別）	GQ-SAT7086M ¥245,000（税別）

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)


適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

[標準モデル, ロングライフサポートモデル, 預けて安心ロングライフモデル(7年) 接続用]



つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h


FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき



つづく

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

つづき

同時

コンソール切替ユニット
[8ポート用, 1U, 黒筐体]
(GQ-AT7086A) ¥118,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
[AC200V給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用します。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード/マウス収納ユニット
[1U]
(GQ-RK7004) ¥51,000(税別)

キーボード(USB)
[106キーコンパクトタイプ, 黒色]
(オプション形名なし)

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。

マウス(USB)
[光学式ケーブル式, 黒色]
(オプション形名なし)

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

選択

・16Uラック時のみ選択可

液晶ディスプレイ装置

・[2.1 ディスプレイ装置]に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。
・ラックキャビネット天板上に設置します。

液晶ディスプレイ収納ユニット
[3U]
(GQ-RL7503) ¥42,000(税別)

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(GQ-DT7173U) ¥22,000(税別)

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、16U以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ収納ユニット
[3U]
(GQ-RL7503) ¥42,000(税別)

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(GQ-DT7172U) 完売しました。

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、23U以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ収納ユニット
[3U]
(GQ-RL7503) ¥42,000(税別)

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(GQ-DT7171) 完売しました。

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、17U以上離しての搭載は出来ません。

同時

コンソール切替ユニット
[8ポート用, 1U, 黒筐体]
(GQ-AT7086A) ¥118,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
[AC200V給電用, 2.5m]
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用します。

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

システム装置へ

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづく

システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK7251A) ¥382,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボードを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットをAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれるコンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能)〔最大接続可能なシステム装置台数は7台です。〕
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔8ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK7252A) ¥415,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボードを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットをAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれるコンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能)〔最大接続可能なシステム装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型以降

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔コンソール切替ユニットなし, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK7250A) ¥294,000 (税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが
一体となったユニットです。
・コンソール切替ユニットは含みません。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のAC
ケーブルを接続して使用願います。
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔
は、20U以内とすること。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットを
AC200Vで使用时は、本電源ケーブルを
接続して使用願います。

インターフェースケーブル (PS2)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

インターフェースケーブル (USB)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

選択

同時

コンソール切替ユニット

〔4ポート用, 黒筐体〕

(GQ-AT7046A) ¥85,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (4ポート用) をAC200V
で使用时は、本電源ケーブルを接続して
使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要
です。コンソール切替ユニット (4ポート用) を2台
搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット

〔4ポート用, 黒筐体〕

(GQ-AT7046A) ¥85,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (4ポート用) をAC200V
で使用时は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

システム装置へ

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

つづき
つづき

適応機種 HA8000xM2モデル	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する際に必要です。コンソール切替ユニット (8ポート用) を1台搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。〔1Uタイプは8台まで接続可能〕〔最大接続可能システム装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリー
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

つづき

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK72406A) ¥385,000 (税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが
一体となったユニットです。
・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用します。(4ポート用コンソール
切替ユニットの電源はDCケーブルにてディ
スプレイ/キーボードユニットより供給されます。)

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセット
をAC200Vで使用する、本電源ケーブルを
接続して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000 (税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに
含まれるコンソール切替ユニット(4ポート用)を
AC200Vで使用する、コンソール切替ユニットに
添付のDCケーブルで接続するか、本電源ケーブル
を接続して使用します。

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔8ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GQ-RLK7241A) ¥417,000 (税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが
一体となったユニットです。
・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台の
システム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットをAC200Vで
使用する、本電源ケーブルを接続して使用
します。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

マウス
〔4ポート〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能な装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
・AC100Vで使用する、必ず添付のACケーブルを接続して
使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用する、
本電源ケーブルを接続して使用します。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ポート〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能) [最大接続可能な装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用する、必ず添付のACケーブルを接続して
使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用する、
本電源ケーブルを接続して使用します。

適応機種 HA8000xM2シリーズ

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

システム装置へ

システム装置へ

システム装置へ

システム装置へ

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2型/ル

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔コンソール切替ユニットなし, 1U〕
(GQ-RLK7240A) ¥300,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体となったユニットです。
・コンソール切替ユニットは含まれません。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔は、20U以内とすること。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットをAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

インターフェースケーブル(PS2)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

インターフェースケーブル(USB)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス

〔4ボタン〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

選択

同時

コンソール切替ユニット

〔4ポート用, 黒筐体〕

(GQ-AT7046A) ¥85,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス

〔4ボタン〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット

〔4ポート用, 黒筐体〕

(GQ-AT7046A) ¥85,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能)〔最大接続可能なシステム装置台数は7台です。〕
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)

〔AC200V給電用, 2.5m〕

(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス

〔4ボタン〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを8～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。

・カスケード接続時はスレーブ側となります。

・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能な装置台数は64台です。]

・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)

〔AC200V給電用, 2.5m〕

(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

簡易トレイ

(GQ-AU7A81)

¥9,000 (税別)

USB DVD-ROMドライブ

[DVD-ROM: 8倍速/CD-ROM: 24倍速, USB2.0]

(GQ-FV5060)

¥14,000 (税別)

HUB収納ユニット

(1U)

(GH-RH7101)

¥16,000 (税別)

スイッチングHUB

[10Mbps/100Mbps/1000Mbps [1000BASE-T], 24ポート, 1U]

(GH-BH7724)

完売しました。

ラックマウントキット

(1U)

(GH-RH7101)

¥16,000 (税別)

エン트리ークラス

ディスクアレイ装置 (BR1200) [基本筐体]

[2U]

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.5 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックマウントキット

(1U)

(GH-RH7101)

¥16,000 (税別)

エンントリーークラス

ディスクアレイ装置 (BR1200) [拡張筐体]

[2U]

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.5 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックマウントキット

(1U)

(GH-RH7101)

¥16,000 (税別)

エンントリーークラス

ディスクアレイ装置 (BR1650) [基本筐体]

[2U]

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.5 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックマウントキット

(1U)

(GH-RH7101)

¥16,000 (税別)

エンントリーークラス

ディスクアレイ装置 (BR1650) [拡張筐体]

[2U]

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.5 外付け装置]
をご参照下さい。)

日立ディスクアレイシステム

(Hitachi HUS100シリーズ/HUS VM/
USP V/USP VM/VSP)

・詳細は [2.5 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.5 外付け装置]
をご参照下さい。)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)


ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜ラインインタラクティブ方式＞

無停電電源装置(AC100V用)
[1200VA/1000W, 1U]
(GQ-SBURA1201xxx)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュールⅡ24接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュールⅡ24(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュールⅡ24(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュールⅡ24(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNR ¥508,000(税別)	GQ-SBURA1201LNQ ¥385,000(税別)	GQ-SBURA1201LNP ¥364,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNR ¥471,000(税別)	GQ-SBURA1201SNQ ¥348,000(税別)	GQ-SBURA1201SNP ¥327,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNR ¥455,000(税別)	GQ-SBURA1201CNQ ¥332,000(税別)	GQ-SBURA1201CNP ¥311,000(税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュールⅡ接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュールⅡ(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュールⅡ(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュールⅡ(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNJ ¥480,000(税別)	GQ-SBURA1201LNH ¥363,000(税別)	GQ-SBURA1201LNG ¥347,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNJ ¥443,000(税別)	GQ-SBURA1201SNH ¥326,000(税別)	GQ-SBURA1201SNG ¥310,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNJ ¥427,000(税別)	GQ-SBURA1201CNH ¥310,000(税別)	GQ-SBURA1201CNG ¥294,000(税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュール接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュール(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュール(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュール(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LN5 ¥458,000(税別)	GQ-SBURA1201LN4 ¥350,000(税別)	GQ-SBURA1201LN3 ¥336,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SN5 ¥420,700(税別)	GQ-SBURA1201SN4 ¥312,700(税別)	GQ-SBURA1201SN3 ¥298,700(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CN5 ¥405,000(税別)	GQ-SBURA1201CN4 ¥297,000(税別)	GQ-SBURA1201CN3 ¥283,000(税別)

無停電電源装置セット[標準モジュール接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	標準モジュール
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA1201LNA ¥210,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNA ¥173,700(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNA ¥158,000(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[ロングライフモデル/ 預けて安心ロングライフモデル接続用][1200VA/1000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	ロングライフモデル/ 預けて安心ロングライフモデル
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNL ¥242,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNL ¥204,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNL ¥189,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用][1200VA/1000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNT ¥728,000 (税別)	GQ-SBURA1201LNS ¥594,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNT ¥691,000 (税別)	GQ-SBURA1201SNS ¥557,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNT ¥675,000 (税別)	GQ-SBURA1201CNS ¥541,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用][1200VA/1000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNM ¥730,000 (税別)	GQ-SBURA1201LNK ¥594,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNM ¥693,000 (税別)	GQ-SBURA1201SNK ¥557,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNM ¥677,000 (税別)	GQ-SBURA1201CNK ¥541,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用][1200VA/1000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LN7 ¥724,000 (税別)	GQ-SBURA1201LN6 ¥589,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SN7 ¥686,700 (税別)	GQ-SBURA1201SN6 ¥551,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CN7 ¥671,000 (税別)	GQ-SBURA1201CN6 ¥536,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[ロングライフサポートモデル/ 預けて安心ロングライフモデル接続用][1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	ロングライフサポートモデル/ 預けて安心ロングライフモデル
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNL ¥248,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNL ¥210,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNL ¥195,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用][1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時ハバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNT ¥659,000 (税別)	GQ-SBURA1500LNS ¥552,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNT ¥622,000 (税別)	GQ-SBURA1500SNS ¥515,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNT ¥606,000 (税別)	GQ-SBURA1500CNS ¥499,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用][1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時ハバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNM ¥648,000 (税別)	GQ-SBURA1500LNK ¥541,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNM ¥611,000 (税別)	GQ-SBURA1500SNK ¥504,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNM ¥595,000 (税別)	GQ-SBURA1500CNK ¥488,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用][1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時ハバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LN7 ¥642,000 (税別)	GQ-SBURA1500LN6 ¥536,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SN7 ¥604,700 (税別)	GQ-SBURA1500SN6 ¥498,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CN7 ¥589,000 (税別)	GQ-SBURA1500CN6 ¥483,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

システム装置および
内蔵オプション編から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h


HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜ラインインタラクティブ方式＞



＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心移行Ⅱ24接続用][2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心移行Ⅱ24(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心移行Ⅱ24(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心移行Ⅱ24(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LER ¥1,084,000(税別)	GQ-SBURA3000LEQ ¥865,000(税別)	GQ-SBURA3000LEP ¥805,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SER ¥1,047,000(税別)	GQ-SBURA3000SEQ ¥828,000(税別)	GQ-SBURA3000SEP ¥768,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CER ¥1,031,000(税別)	GQ-SBURA3000CEQ ¥812,000(税別)	GQ-SBURA3000CEP ¥752,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000LJR ¥2,005,000(税別)	GQ-SBURA3000LJQ ¥1,467,000(税別)	GQ-SBURA3000LJP ¥1,378,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000SJR ¥1,968,000(税別)	GQ-SBURA3000SJQ ¥1,430,000(税別)	GQ-SBURA3000SJP ¥1,341,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000CJR ¥1,952,000(税別)	GQ-SBURA3000CJQ ¥1,414,000(税別)	GQ-SBURA3000CJP ¥1,325,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000LKR ¥2,926,000(税別)	GQ-SBURA3000LKQ ¥2,069,000(税別)	GQ-SBURA3000LKP ¥1,951,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000SKR ¥2,889,000(税別)	GQ-SBURA3000SKQ ¥2,032,000(税別)	GQ-SBURA3000SKP ¥1,914,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000CKR ¥2,873,000(税別)	GQ-SBURA3000CKQ ¥2,016,000(税別)	GQ-SBURA3000CKP ¥1,898,000(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2マザー

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心マザーⅡ接続用][2400VA/2000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心マザーⅡ(5年) ・納入後2年/4年経過時マザー交換(2回)	おまかせ安心マザーⅡ(4年) ・納入後2年経過時マザー交換(1回)	おまかせ安心マザーⅡ(3年) ・納入後2年経過時マザー交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LEJ ¥1,009,000(税別)	GQ-SBURA3000LEH ¥804,000(税別)	GQ-SBURA3000LEG ¥760,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当)		GQ-SBURA3000SEJ ¥972,000(税別)	GQ-SBURA3000SEH ¥767,000(税別)	GQ-SBURA3000SEG ¥723,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEJ ¥956,000(税別)	GQ-SBURA3000CEH ¥751,000(税別)	GQ-SBURA3000CEG ¥707,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N) + 拡張マザーボックス x1 台		GQ-SBURA3000LJJ ¥1,898,000(税別)	GQ-SBURA3000LJH ¥1,380,000(税別)	GQ-SBURA3000LJG ¥1,313,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) + 拡張マザーボックス x1 台		GQ-SBURA3000SJJ ¥1,861,000(税別)	GQ-SBURA3000SJH ¥1,343,000(税別)	GQ-SBURA3000SJG ¥1,276,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張マザーボックス x1 台		GQ-SBURA3000CJJ ¥1,845,000(税別)	GQ-SBURA3000CJH ¥1,327,000(税別)	GQ-SBURA3000CJG ¥1,260,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N) + 拡張マザーボックス x2 台		GQ-SBURA3000LKJ ¥2,787,000(税別)	GQ-SBURA3000LKH ¥1,956,000(税別)	GQ-SBURA3000LKG ¥1,866,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) + 拡張マザーボックス x2 台		GQ-SBURA3000SKJ ¥2,750,000(税別)	GQ-SBURA3000SKH ¥1,919,000(税別)	GQ-SBURA3000SKG ¥1,829,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張マザーボックス x2 台		GQ-SBURA3000CKJ ¥2,734,000(税別)	GQ-SBURA3000CKH ¥1,903,000(税別)	GQ-SBURA3000CKG ¥1,813,000(税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心マザー接続用][2400VA/2000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心マザー(5年) ・納入後2年/4年経過時マザー交換(2回)	おまかせ安心マザー(4年) ・納入後2年経過時マザー交換(1回)	おまかせ安心マザー(3年) ・納入後2年経過時マザー交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LE5 ¥973,000(税別)	GQ-SBURA3000LE4 ¥778,000(税別)	GQ-SBURA3000LE3 ¥743,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当)		GQ-SBURA3000SE5 ¥935,700(税別)	GQ-SBURA3000SE4 ¥740,700(税別)	GQ-SBURA3000SE3 ¥705,700(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CE5 ¥920,000(税別)	GQ-SBURA3000CE4 ¥725,000(税別)	GQ-SBURA3000CE3 ¥690,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N) + 拡張マザーボックス x1 台		GQ-SBURA3000LJ5 ¥1,862,000(税別)	GQ-SBURA3000LJ4 ¥1,354,000(税別)	GQ-SBURA3000LJ3 ¥1,296,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) + 拡張マザーボックス x1 台		GQ-SBURA3000SJ5 ¥1,824,700(税別)	GQ-SBURA3000SJ4 ¥1,316,700(税別)	GQ-SBURA3000SJ3 ¥1,258,700(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張マザーボックス x1 台		GQ-SBURA3000CJ5 ¥1,809,000(税別)	GQ-SBURA3000CJ4 ¥1,301,000(税別)	GQ-SBURA3000CJ3 ¥1,243,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N) + 拡張マザーボックス x2 台		GQ-SBURA3000LK5 ¥2,751,000(税別)	GQ-SBURA3000LK4 ¥1,930,000(税別)	GQ-SBURA3000LK3 ¥1,849,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) + 拡張マザーボックス x2 台		GQ-SBURA3000SK5 ¥2,713,700(税別)	GQ-SBURA3000SK4 ¥1,892,700(税別)	GQ-SBURA3000SK3 ¥1,811,700(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張マザーボックス x2 台		GQ-SBURA3000CK5 ¥2,698,000(税別)	GQ-SBURA3000CK4 ¥1,877,000(税別)	GQ-SBURA3000CK3 ¥1,796,000(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[標準モデル接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	標準モデル
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA3000LEA ¥501,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SEA ¥464,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEA ¥449,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA3000LEA ¥715,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA3000SEA ¥678,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA3000CEA ¥663,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA3000LEA ¥929,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA3000SEA ¥892,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA3000CEA ¥877,000 (税別)

無停電電源装置セット[ロングライフサポートモデル/ 預けて安心ロングライフモデル接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	ロングライフサポートモデル/ 預けて安心ロングライフモデル
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LEL ¥594,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SEL ¥556,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEL ¥541,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA3000LEL ¥850,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA3000SEL ¥812,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA3000CEL ¥797,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA3000LEL ¥1,106,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA3000SEL ¥1,068,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA3000CEL ¥1,053,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS (GQ-SBURAxx00xx) は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2サーバー

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハザード交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時ハザード交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LET ¥1,574,000 (税別)	GQ-SBURA3000LES ¥1,324,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SET ¥1,537,000 (税別)	GQ-SBURA3000SES ¥1,287,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CET ¥1,521,000 (税別)	GQ-SBURA3000CES ¥1,271,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハザードガス x1 台		GQ-SBURA3000LJT ¥2,943,800 (税別)	GQ-SBURA3000LJS ¥2,360,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハザードガス x1 台		GQ-SBURA3000SJT ¥2,906,800 (税別)	GQ-SBURA3000SJS ¥2,323,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハザードガス x1 台		GQ-SBURA3000CJT ¥2,890,800 (税別)	GQ-SBURA3000CJS ¥2,307,400 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハザードガス x2 台		GQ-SBURA3000LKT ¥4,313,600 (税別)	GQ-SBURA3000LKS ¥3,396,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハザードガス x2 台		GQ-SBURA3000SKT ¥4,276,600 (税別)	GQ-SBURA3000SKS ¥3,359,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハザードガス x2 台		GQ-SBURA3000CKT ¥4,260,600 (税別)	GQ-SBURA3000CKS ¥3,343,800 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハザード交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時ハザード交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LEM ¥1,467,000 (税別)	GQ-SBURA3000LEK ¥1,233,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SEM ¥1,430,000 (税別)	GQ-SBURA3000SEK ¥1,196,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEM ¥1,414,000 (税別)	GQ-SBURA3000CEK ¥1,180,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハザードガス x1 台		GQ-SBURA3000LJM ¥2,792,800 (税別)	GQ-SBURA3000LJK ¥2,231,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハザードガス x1 台		GQ-SBURA3000SJM ¥2,755,800 (税別)	GQ-SBURA3000SJK ¥2,194,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハザードガス x1 台		GQ-SBURA3000CJM ¥2,739,800 (税別)	GQ-SBURA3000CJK ¥2,178,400 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハザードガス x2 台		GQ-SBURA3000LKM ¥4,118,600 (税別)	GQ-SBURA3000LKK ¥3,229,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハザードガス x2 台		GQ-SBURA3000SKM ¥4,081,600 (税別)	GQ-SBURA3000SKK ¥3,192,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハザードガス x2 台		GQ-SBURA3000CKM ¥4,065,600 (税別)	GQ-SBURA3000CKK ¥3,176,800 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、「ラック構築ガイド」にて確認願います。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用][2400VA/2000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハッチ交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル(6年) ・納入後2年/4年経過時ハッチ交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LE7 ¥1,357,000(税別)	GQ-SBURA3000LE6 ¥1,137,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SE7 ¥1,319,700(税別)	GQ-SBURA3000SE6 ¥1,099,700(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CE7 ¥1,304,000(税別)	GQ-SBURA3000CE6 ¥1,084,000(税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッチバック x1 台		GQ-SBURA3000LJ7 ¥2,682,800(税別)	GQ-SBURA3000LJ6 ¥2,135,400(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッチバック x1 台		GQ-SBURA3000SJ7 ¥2,645,500(税別)	GQ-SBURA3000SJ6 ¥2,098,100(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッチバック x1 台		GQ-SBURA3000CJ7 ¥2,629,800(税別)	GQ-SBURA3000CJ6 ¥2,082,400(税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッチバック x2 台		GQ-SBURA3000LK7 ¥4,008,600(税別)	GQ-SBURA3000LK6 ¥3,133,800(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッチバック x2 台		GQ-SBURA3000SK7 ¥3,971,300(税別)	GQ-SBURA3000SK6 ¥3,096,500(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッチバック x2 台		GQ-SBURA3000CK7 ¥3,955,600(税別)	GQ-SBURA3000CK6 ¥3,080,800(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。搭載可能なラックについては、「ラック構築ガイド」にて確認願います。

選択

PowerChute Business Edition (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(GQS-VSU7BS901N) ¥15,700(税別)

*1:＜PowerChute Business Edition(GQS-VSU7BS901N)について＞

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル[1.8m]が標準添付されます。
- ・UPS管理ソフトに同梱されているUPS接続ケーブルは無停電電源装置(GQ-SBUTAxx00CNx)には使用できません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルは、無停電電源装置(GQ-SBUTAxx00CNx)に同梱されているシリアルケーブルを使用してください。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。(15インチ/パッケージ)
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・PowerChute Business Edition(GQS-VSU7BS901N)のバージョンは、v9.0.1です。
- ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Editionのバージョンは統一する必要があります。
- ・PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。
- ・各バージョンの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

[標準ケーブル接続用]非選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703N) ¥53,000(税別)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

[標準ケーブル接続用]選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703A) ¥52,000(税別)

→ 2.4 スwitchングHUBへ

＜ご注意＞

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、Legacy Communication Cardとの同時搭載は出来ません。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型[※] /

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (*2)

〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス〕

(GQS-VSU7BLS320)

¥17,000 (税別)

*2:＜PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。
・※-IOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Standard (*3)

〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス〕

(GQS-VSU7BLS301)

¥17,000 (税別)

*3:＜PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)のバージョンは、v3.0.1です。
・※-IOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Standard (*4)

〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス〕

(GQS-VSU7BLS30N)

完売しました。

*4:＜PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N)のバージョンは、v3.0です。
・※-IOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Virtualization (*5)

〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス〕

(GQS-VSU7BLE320)

¥62,000 (税別)

*5:＜PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。
・※-IOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*6)

〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス〕

(GQS-VSU7BLE301)

¥62,000 (税別)

*6:＜PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)のバージョンは、v3.0.1です。
・※-IOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*7)

〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス〕

(GQS-VSU7BLE30N)

完売しました。

*7:＜PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N)のバージョンは、v3.0です。
・※-IOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

Legacy Communication Card (*8)

〔UPS接続ケーブル付〕

(GQ-BUBALCCNNNN)

¥8,700 (税別)

＜ご注意＞

●Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。

*8:＜Legacy Communication Card (GQ-BUBALCCNNNN)について＞
・UPSE[®] (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx)では、UPSE[®] (Gx-BUTxxxx)と異なる管理プロトコルのソフトウェアを採用しています。
このためUPSE[®] (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx)は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1)UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2)Windows標準のUPSサービス
・Legacy Communication Cardは、UPSE[®] (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx)に搭載することで、UPSE[®] (Gx-BUTxxxx)と同等の管理プロトコルを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするソフトウェアです。
・PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非対応です。
・※-IOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モデル


RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2


・表記の価格は、希望小売価格です。

《無償保証サービス(1年目出張修理)》

【標準モデル/ロングライフサポートモデル接続用】(AC100V用)



【標準モデル/ロングライフサポートモデル接続用】(AC100V用)



UPSラック搭載用金具について

UPS[GHS-SBUR7xxxxxx]は、ラック搭載しない状態で出荷する場合、機器標準添付金具としてラック用UPS金具(日立製)とラック用UPS金具(APC社製)の2種類の金具を添付していましたが、UPS[GHS-SBUC7xxxxxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。
搭載可能なラックについては、お問い合わせください。
なお、ラックと同時に購入頂く工場よりラック搭載出荷する場合、ラック用UPS金具は、(UPS[GHS-SBUR7xxxxxx]:(日立製)/UPS[GHS-SBUC7xxxxxx]:(APC社製))を使用しラック搭載します。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)


ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種	
RS210-h FM2, LM2	RS220-h FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。



- ＜ご注意＞
- UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。但し、UPS I/F拡張ボード搭載時は、UPS拡張ユニットのカスケード接続は出来ません。（UPS拡張ユニット接続には、UPS I/F拡張ボードを必要としません。）
 - UPS I/F拡張ボードは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。
 - UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット使用の場合、PowerChuteが必要です。
 - PowerChuteは、1つのパッケージで1台のUPSから、UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム装置にインストールが可能です。
 - UPS拡張ユニット使用の場合、必要なUPS接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」－1 です。（カスケード接続時も含む）
（システム装置とUPS拡張ユニットのAdvanced Port間の接続は、PowerChuteに添付のUPS接続ケーブルに限定します。）

※UPSへ接続するシステム装置台数毎のUPS I/F拡張ボード、UPS拡張ユニット及びUPS接続ケーブルの最低必要数は下記のとおりです。（UPS接続ケーブル本数については、PowerChuteに付属の1本を除いた本数を示しています。）

UPS I/F拡張ボード/UPS拡張ユニット混在搭載時


接続システム装置台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台
UPS I/F拡張ボード	—	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
UPS拡張ユニット	—	—	—	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台
UPS接続ケーブル本数	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本

UPS拡張ユニット1台接続及びUPS拡張ユニットカスケード接続時

接続システム装置台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台	13台	14台	15台
UPS拡張ユニット	—	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台
UPS接続ケーブル本数	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本


＜注意＞

UPSへ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量（W）は、UPSの容量（W値）を超えないよう台数設定願います。



*1:＜PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88)について＞

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [1.8m] が標準添付されます。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。（1ライセンス/パッケージ）
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。
[UPS接続ケーブル (GQ-LU7101A/GH-LU7101/GQ-LU7201A/GH-LU7201) は使用出来ません。]
- ・PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88) のバージョンは、v8.0.1です。
- ・同一UPS (拡張ユニット含む) に接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v8.0.1の混在は不可です。



*2:＜PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N)について＞

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [1.8m] が標準添付されます。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。（1ライセンス/パッケージ）
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。
[UPS接続ケーブル (GQ-LU7101A/GH-LU7101/GQ-LU7201A/GH-LU7201) は使用出来ません。]
- ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) のバージョンは、v9.0.1です。
- ・同一UPS (拡張ユニット含む) に接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA702A)

完売しました。

2.4 スwitchングHUBへ

＜ご注意＞

- Network Management Card 使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、UPS I/F拡張ボードとの同時搭載は出来ません。

PowerChute Network Shutdown Standard (*1)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス]
(GHS-VSUUP86)

完売しました。

- *1: <PowerChute Network Shutdown Standard (GHS-VSUUP86) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Standard (GHS-VSUUP86) のバージョンは、v2.2.3です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス]
(GHS-VSUUP87)

完売しました。

- *2: <PowerChute Network Shutdown Enterprise (GHS-VSUUP87) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Enterprise (GHS-VSUUP87) のバージョンは、v2.2.3です。

PowerChute Network Shutdown Standard (*3)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス]
(GQS-VSU7BLS30N)

完売しました。

- *3: <PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N) のバージョンは、v3.0です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*4)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス]
(GQS-VSU7BLE30N)

完売しました。

- *4: <PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N) のバージョンは、v3.0です。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心モデル(5年)接続用】(AC100V用)

選択

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216A05)

UPS接続ケーブル
[1.8m, Linux用]
(GH-LU7201)

・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216S65)

UPS接続ケーブル
[1.8m]

・Power Chute Business Editionに標準添付されます。

・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216N05)

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GH-BUA702)

・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)

完売しました。

2.4 スwitchング
HUBへ

【おまかせ安心モデル(5年)接続用】(AC100V用)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234A05)

UPS接続ケーブル
[1.8m, Linux用]
(GH-LU7201)

・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234S65)

UPS接続ケーブル
[1.8m]

・Power Chute Business Editionに標準添付されます。

・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234N05)

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GH-BUA702)

・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)

完売しました。

2.4 スwitchング
HUBへ

UPSラック搭載用金具について

UPS[GH-SBUR7xxxxxx]は、ラック搭載しない状態で出荷する場合、機器標準添付金具としてラック用UPS金具 (日立製) とラック用UPS金具 (APC社製) の2種類の金具を添付していましたが、UPS[GH-SBUC7xxxxxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。

搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

なお、ラックと同時に購入頂く工場よりラック搭載出荷する場合、ラック用UPS金具は、(UPS[GH-SBUR7xxxxxx]: (日立製) /UPS[GH-SBUC7xxxxxx]: (APC社製)) を使用しラック搭載します。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心モデル(4年)接続用】(AC100V用)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

UPS接続ケーブル
[1.8m, Linux用]
(GH-LU7201)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216A04)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

UPS接続ケーブル
[1.8m]
・Power Chute Business Editionに標準添付されます。
・納入後2年経過時バグリー交換

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216S64)

PowerChute Business Edition
(GHS-VSUIP88相当)付き

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GH-BUA702)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216N04)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

2.4 スwitchング
HUBへ

【おまかせ安心モデル(4年)接続用】(AC100V用)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

UPS接続ケーブル
[1.8m, Linux用]
(GH-LU7201)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234A04)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

UPS接続ケーブル
[1.8m]
・Power Chute Business Editionに標準添付されます。
・納入後2年経過時バグリー交換

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234S64)

PowerChute Business Edition
(GHS-VSUIP88相当)付き

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GH-BUA702)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234N04)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

2.4 スwitchング
HUBへ

UPSラック搭載用金具について

UPS[GH-SBUR7xxxxxx]は、ラック搭載しない状態で出荷する場合、機器標準添付金具としてラック用UPS金具(日立製)とラック用UPS金具(APC社製)の2種類の金具を添付していましたが、UPS[GH-SBUC7xxxxxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。

搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

なお、ラックと同時に購入頂き工場よりラック搭載出荷する場合、ラック用UPS金具は、(UPS[GH-SBUR7xxxxxx]:(日立製)/UPS[GH-SBUC7xxxxxx]:(APC社製))を使用しラック搭載します。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心モデル(3年) 接続用】 (AC100V用)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

UPS接続ケーブル
[1.8m, Linux用]
(GH-LU7201)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216A03)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

UPS接続ケーブル
[1.8m]
・Power Chute Business Editionに標準添付されます。

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216S63)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[1200VA/980W, 2U]
(GH-BU7216)

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GH-BUA702)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7216N03)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

2.4 スwitching
HUBへ

【おまかせ安心モデル(3年) 接続用】 (AC100V用)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

UPS接続ケーブル
[1.8m, Linux用]
(GH-LU7201)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234A03)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

UPS接続ケーブル
[1.8m]
・Power Chute Business Editionに標準添付されます。

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234S63)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

システム装置へ
(AC100V)

無停電電源装置
[2400VA/2400W, 2U]
(GH-BU7234)

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GH-BUA702)

無停電電源装置セット
(GH-SBUC7234N03)

・納入後2年経過時バグリー交換

完売しました。

2.4 スwitching
HUBへ

UPSラック搭載用金具について

UPS[GH-SBUR7xxxxxx]は、ラック搭載しない状態で出荷する場合、機器標準添付金具としてラック用UPS金具(日立製)とラック用UPS金具(APC社製)の2種類の金具を添付していましたが、UPS[GH-SBUC7xxxxxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。

搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

なお、ラックと同時に購入頂き工場よりラック搭載出荷する場合、ラック用UPS金具は、(UPS[GH-SBUR7xxxxxx]:(日立製)/UPS[GH-SBUC7xxxxxx]:(APC社製))を使用しラック搭載します。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

選択

UPS I/F拡張ボード
〔UPS I/Fポート拡張用, 2ポート〕
(GH-BUA701) 完売しました。

UPS接続ケーブル
〔1.8m〕
(GH-LU7101) 完売しました。

システム装置へ

UPS拡張ユニット
〔UPS I/Fポート拡張用, 8ポート, 1U〕
(GH-BUA781) 完売しました。

同時

UPS接続ケーブル
〔1.8m〕
(GH-LU7101) 完売しました。

システム装置へ

＜ご注意＞
・UPSに対し8台までのシステム装置を接続可能です。

UPS拡張ユニット
〔UPS I/Fポート拡張用, 8ポート, 1U〕
(GH-BUA781) 完売しました。

UPS接続ケーブル
〔1.8m〕
(GH-LU7101) 完売しました。

システム装置へ

＜ご注意＞
・拡張カード接続により、UPSに対し9～15台までのシステム装置を接続可能です。
・UPS拡張ユニットの拡張カード接続は、2段のみ可能です。

＜ご注意＞

- UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。但し、UPS I/F拡張ボード搭載時は、UPS拡張ユニットのカスケード接続は出来ません。（UPS拡張ユニット接続には、UPS I/F拡張ボードを必要としません。）
- UPS I/F拡張ボードは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。
- UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット使用の場合、PowerChuteが必要です。
- PowerChuteは、1つのパッケージで1台のUPSから、UPS I/F拡張ボード及びUPS拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム装置にインストールが可能です。
- UPS拡張ユニット使用の場合、必要なUPS接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」-1です。（カスケード接続時も含む）（システム装置とUPS拡張ユニットのAdvanced Port間の接続は、PowerChuteに添付のUPS接続ケーブルに限定します。）

※UPSへ接続するシステム装置台数毎のUPS I/F拡張ボード、UPS拡張ユニット及びUPS接続ケーブルの最低必要数は下記の通りです。（UPS接続ケーブル本数については、PowerChuteに付属の1本を除いた本数を示しています。）

UPS I/F拡張ボード/UPS拡張ユニット混在搭載時


接続システム装置台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台
UPS I/F拡張ボード	—	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
UPS拡張ユニット	—	—	—	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台
UPS接続ケーブル本数	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本

UPS拡張ユニット1台接続及びUPS拡張ユニットカスケード接続時

接続システム装置台数	1台	2台	3台	4台	5台	6台	7台	8台	9台	10台	11台	12台	13台	14台	15台
UPS拡張ユニット	—	1台	1台	1台	1台	1台	1台	1台	2台	2台	2台	2台	2台	2台	2台
UPS接続ケーブル本数	0本	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本

＜注意＞

UPSへ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量（W）は、UPSの容量（W値）を超えないよう台数設定願います。



PowerChute Business Edition (*1)


〔UPS接続ケーブル付〕

(GHS-VSUUP88)

完売しました。

*1:＜PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88)について＞

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されます。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。（1ライセンス/パッケージ）
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。
〔UPS接続ケーブル〔GQ-LU7101A/GH-LU7101/GQ-LU7201A/GH-LU7201〕は使用出来ません。〕
- ・PowerChute Business Edition (GHS-VSUUP88) のバージョンは、v8.0.1です。
- ・同一UPS（拡張ユニット含む）に接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
- ・PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v8.0.1の混在は不可です。



PowerChute Business Edition (*2)

〔UPS接続ケーブル付〕

(GQS-VSU7BS901N)

¥15,700 (税別)

*2:＜PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N)について＞

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル〔1.8m〕が標準添付されます。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパッケージが必要です。（1ライセンス/パッケージ）
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルはPowerChute Business Editionに添付のケーブルを御使用願います。
〔UPS接続ケーブル〔GQ-LU7101A/GH-LU7101/GQ-LU7201A/GH-LU7201〕は使用出来ません。〕
- ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) のバージョンは、v9.0.1です。
- ・同一UPS（拡張ユニット含む）に接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
- ・PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GH-BUA702)

完売しました。

2.4 スwitchングHUBへ

＜ご注意＞

- Network Management Card 使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、UPS I/F拡張ボードとの同時搭載は出来ません。

PowerChute Network Shutdown Standard (*1)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GHS-VSUUP86)

完売しました。

- *1: <PowerChute Network Shutdown Standard (GHS-VSUUP86) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Standard (GHS-VSUUP86) のバージョンは、v2.2.3です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*2)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GHS-VSUUP87)

完売しました。

- *2: <PowerChute Network Shutdown Enterprise (GHS-VSUUP87) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Enterprise (GHS-VSUUP87) のバージョンは、v2.2.3です。

PowerChute Network Shutdown Standard (*3)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GQS-VSU7BLS30N)

完売しました。

- *3: <PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS30N) のバージョンは、v3.0です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*4)
[UPSネットワーク管理ソフトウェア, 1ライセンス]
(GQS-VSU7BLE30N)

完売しました。

- *4: <PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N) について>
- ・ Network Management Card 搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
 - ・ ネットワークから遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
 - ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
 - ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
 - ・ PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE30N) のバージョンは、v3.0です。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

＜常時インバータ方式＞

【おまかせ安心インバータⅡ/おまかせ安心ロングライフインバータⅡ/ロングライフポートインバータ接続用】
— マルチUPS対応接続構成(AC100V用) —



表3 GV-xBU18B1NNx形名・価格リスト

おまかせ安心インバータⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU18B1NNP 完売しました。	GV-SBU18B1NNQ 完売しました。	GV-SBU18B1NNR 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU18B1NNS 完売しました。	GV-SBU18B1NNI 完売しました。	
おまかせ安心インバータⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU18B1NNG 完売しました。	GV-SBU18B1NNH 完売しました。	GV-SBU18B1NNJ 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU18B1NNK 完売しました。	GV-SBU18B1NNM 完売しました。	
標準保守インバータ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU18B1NNE 完売しました。	GV-SBU18B1NNF 完売しました。	

表4 GV-xBU18B2NNx形名・価格リスト


おまかせ安心インバータⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU18B2NNP 完売しました。	GV-SBU18B2NNQ 完売しました。	GV-SBU18B2NNR 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU18B2NNS 完売しました。	GV-SBU18B2NNI 完売しました。	
おまかせ安心インバータⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU18B2NNG 完売しました。	GV-SBU18B2NNH 完売しました。	GV-SBU18B2NNJ 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU18B2NNK 完売しました。	GV-SBU18B2NNM 完売しました。	
標準保守インバータ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU18B2NNE 完売しました。	GV-SBU18B2NNF 完売しました。	

表1 GV-SBU1151NNx形名・価格リスト

おまかせ安心インバータⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1151NNP 完売しました。	GV-SBU1151NNQ 完売しました。	GV-SBU1151NNR 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1151NNS 完売しました。	GV-SBU1151NNI 完売しました。	
おまかせ安心インバータⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1151NNG 完売しました。	GV-SBU1151NNH 完売しました。	GV-SBU1151NNJ 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1151NNK 完売しました。	GV-SBU1151NNM 完売しました。	
標準保守インバータ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1151NNE 完売しました。	GV-SBU1151NNF 完売しました。	

表2 GV-SBU1152NNx形名・価格リスト

おまかせ安心インバータⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1152NNP 完売しました。	GV-SBU1152NNQ 完売しました。	GV-SBU1152NNR 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1152NNS 完売しました。	GV-SBU1152NNI 完売しました。	
おまかせ安心インバータⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1152NNG 完売しました。	GV-SBU1152NNH 完売しました。	GV-SBU1152NNJ 完売しました。
おまかせ安心ロングライフインバータⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1152NNK 完売しました。	GV-SBU1152NNM 完売しました。	
標準保守インバータ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1152NNE 完売しました。	GV-SBU1152NNF 完売しました。	



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

オプションポート 1

ディスクレイトシステム/BR1600接続カード
[ディスク1/Fカード]
(GV-BU1DFEN) 完売しました。

ディスクレイトシステム/BR1600接続ケーブル
[6.0m]
(GV-BU1CDBJN) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレシステムへ

ディスクレイトシステム/UPS接続ケーブル
[ケーブル, 6.0m]
(GV-BU1CDDJN) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレシステムへ

UPS接続ケーブル
[6.0m]
(オプション形名なし)

無停電電源装置
(GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/
GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx/
GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) へ

・ディスクレイトシステム/BR1600接続カードに標準
添付されます。
・UPSのケーブル/ケーブル構成に使用します。

SNMPカード (10Mbps版)
[コネクタ形状: RJ-45]
(GV-BU1SNMPN) 完売しました。

LANケーブル
[(2.45m)のHUB]項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

SNMPカード (100Mbps版)
[コネクタ形状: RJ-45]
(GV-BU1SNMP1N) 完売しました。

LANケーブル
[(2.45m)のHUB]項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

EDEカード (10Mbps版)
(GV-BU1EDEN) 完売しました。

ディスクレイトシステム/BR1600接続ケーブル
[6.0m]
(GV-BU1CDBJN) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレシステムへ

ディスクレイトシステム/UPS接続ケーブル
[ケーブル, 6.0m]
(GV-BU1CDDJN) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレシステムへ

LANケーブル
[(2.45m)のHUB]項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

UPS接続ケーブル
[6.0m]
(GV-BU1CSEJN) 完売しました。

無停電電源装置
(GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/
GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx/
GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) へ

・UPSのケーブル/ケーブル構成に使用します。

EDEカード (100Mbps版)
(GV-BU1EDE1N) 完売しました。

ディスクレイトシステム/BR1600接続ケーブル
[6.0m]
(GV-BU1CDBJN) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレシステムへ

ディスクレイトシステム/UPS接続ケーブル
[ケーブル, 6.0m]
(GV-BU1CDDJN) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレシステムへ

LANケーブル
[(2.45m)のHUB]項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

UPS接続ケーブル
[6.0m]
(GV-BU1CSEJN) 完売しました。

無停電電源装置
(GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/
GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx/
GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) へ

・UPSのケーブル/ケーブル構成に使用します。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*1)
〔Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) /
Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応版〕
(GVS-ESU9K062) ¥60,000 (税別)

*1:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9K062) について＞

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) 対応の管理ソフトウェアです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) / Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応品です。
- ・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*2)
〔Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) /
Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応版〕
(GVS-ESU9PP3C1N1) ¥110,000 (税別)

*2:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PP3C1N1) について＞

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) 対応の管理ソフトウェアです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) / Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応品です。
- ・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*3)
〔Windows Server 2012/Linux対応版〕
(GVS-ESU9PH1NHN2) ¥60,000 (税別)

*3:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NHN2) について＞

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) 対応の管理ソフトウェアです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Windows Server 2012/Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NHN1) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覧で確認してください。Windows Server 2012 Hyper-V環境にも対応しています。
- ・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*4)
〔Linux対応版〕
(GVS-ESU9PH1NHN1) ¥60,000 (税別)

*4:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NHN1) について＞

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) 対応の管理ソフトウェアです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NHN2) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覧で確認してください。
- ・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*5)
〔Linux対応版〕
(GVS-VSU7K071) ¥60,000 (税別)

*5:＜Power Monitor H for Network (GVS-VSU7K071) について＞

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1151NNx/GV-SBU1152NNx) 対応の管理ソフトウェアです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-ESU9PH1NHN1/GVS-ESU9PH1NHN2) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覧で確認してください。
- ・Red Hat Enterprise Linuxは、Power Monitor H for NetworkのCLIツールのみを※1-OSにインストールします。
- ・OSをGUI環境でご使用の場合でも、Power Monitor H for NetworkのGUIツールは※1-OSにインストールしてご使用ください。
- ・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)


適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/
おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年) 接続用】
— マルチUPS対応接続構成(AC100V用) —



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型[※]

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

オプションポート 1

ディスクレイトシステム/BR1600接続カード[※]
〔ディスク1/Fカード〕
(GV-BU1DFENA) 完売しました。

ディスクレイトシステム/BR1600接続ケーブル
〔6.0m〕
(GV-BU1CDBJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

ディスクレイトシステム/UPS接続ケーブル
〔ケーブル長: 6.0m〕
(GV-BU1CDDJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

UPS接続ケーブル
〔6.0m〕
〔オプション形名なし〕

無停電電源装置
(GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/
GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA/
GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) へ

・ディスクレイトシステム/BR1600接続カードに標準
添付されます。

・UPSのケーブル/ケーブル構成に使用します。

SNMPカード (10Mbps版)
〔コネクタ形状: RJ-45〕
(GV-BU1SNMPNA) 完売しました。

LANケーブル
〔F2.4スイッチング HUB〕項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

SNMPカード (100Mbps版)
〔コネクタ形状: RJ-45〕
(GV-BU1SNMP1NA) 完売しました。

LANケーブル
〔F2.4スイッチング HUB〕項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

EDEカード (10Mbps版)
(GV-BU1EDENA) 完売しました。

ディスクレイトシステム/BR1600接続ケーブル
〔6.0m〕
(GV-BU1CDBJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

ディスクレイトシステム/UPS接続ケーブル
〔ケーブル長: 6.0m〕
(GV-BU1CDDJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

LANケーブル
〔F2.4スイッチング HUB〕項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

UPS接続ケーブル
〔6.0m〕
(GV-BU1CSEJNA) 完売しました。

無停電電源装置
(GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/
GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA/
GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) へ

・UPSのケーブル/ケーブル構成に使用します。

EDEカード (100Mbps版)
(GV-BU1EDE1NA) 完売しました。

ディスクレイトシステム/BR1600接続ケーブル
〔6.0m〕
(GV-BU1CDBJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

ディスクレイトシステム/UPS接続ケーブル
〔ケーブル長: 6.0m〕
(GV-BU1CDDJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

LANケーブル
〔F2.4スイッチング HUB〕項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC100V)

UPS接続ケーブル
〔6.0m〕
(GV-BU1CSEJNA) 完売しました。

無停電電源装置
(GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/
GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA/
GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) へ

・UPSのケーブル/ケーブル構成に使用します。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*1)
[Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) /
Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応版]
(GVS-ESU9K062) ¥60,000 (税別)

*1:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9K062) について＞
・無停電電源装置 (GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) 対応の管理ソフトウェアです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) / Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応品です。
・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*2)
[Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) /
Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応版]
(GVS-ESU9PP3C1N1) ¥110,000 (税別)

*2:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PP3C1N1) について＞
・無停電電源装置 (GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) 対応の管理ソフトウェアです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) / Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応品です。
・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*3)
[Windows Server 2012/Linux対応版]
(GVS-ESU9PH1NHN2) ¥60,000 (税別)

*3:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NHN2) について＞
・無停電電源装置 (GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) 対応の管理ソフトウェアです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Windows Server 2012/Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NHN1) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覧で確認してください。Windows Server 2012 Hyper-V環境にも対応しています。
・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*4)
[Linux対応版]
(GVS-ESU9PH1NHN1) ¥60,000 (税別)

*4:＜Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NHN1) について＞
・無停電電源装置 (GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) 対応の管理ソフトウェアです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NHN2) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覧で確認してください。
・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*5)
[Linux対応版]
(GVS-VSU7K071) ¥60,000 (税別)

*5:＜Power Monitor H for Network (GVS-VSU7K071) について＞
・無停電電源装置 (GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) 対応の管理ソフトウェアです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でネットワークする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-ESU9PH1NHN1/GVS-ESU9PH1NHN2) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覧で確認してください。
・Red Hat Enterprise Linuxは、Power Monitor H for NetworkのCLIツールのみを※1-OSとして扱います。
・OSをGUI環境でご使用の場合でも、Power Monitor H for NetworkのGUIツールは※1-OSと致しませんのでご注意ください。
・UPS管理ソフトウェア使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)


適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/
おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)/ロングライフサポートモデル接続用】
— シングルUPS対応接続構成(AC100V用) —



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型[※]ル

RS210-h


HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜ラインインタラクティブ方式＞



＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に購入費が必要ですので必ず購入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時購入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心型^ルⅡ24接続用][3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心型 ^ル Ⅱ24 (5年) ・納入後2年/4年経過時 ^ハ バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心型 ^ル Ⅱ24 (4年) ・納入後2年経過時 ^ハ バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心型 ^ル Ⅱ24 (3年) ・納入後2年経過時 ^ハ バッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHR ¥1,164,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHQ ¥938,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHP ¥872,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHR ¥1,126,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHQ ¥900,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHP ¥834,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHR ¥1,111,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHQ ¥885,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHP ¥819,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000LMR ¥2,085,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMQ ¥1,540,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMP ¥1,445,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000SMR ¥2,047,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMQ ¥1,502,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMP ¥1,407,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000CMR ¥2,032,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMQ ¥1,487,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMP ¥1,392,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000LPR ¥3,006,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPQ ¥2,142,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPP ¥2,018,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000SPR ¥2,968,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPQ ¥2,104,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPP ¥1,980,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000CPR ¥2,953,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPQ ¥2,089,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPP ¥1,965,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、「ラック構築ガイド」にて確認願います。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2型TM ML

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデルⅡ 接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時ハッティ-交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時ハッティ-交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時ハッティ-交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHJ ¥1,080,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHH ¥871,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHG ¥822,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHJ ¥1,042,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHH ¥833,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHG ¥784,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHJ ¥1,027,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHH ¥818,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHG ¥769,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティ-ケース x1 台		GQ-SBURA3000LMJ ¥1,969,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMH ¥1,447,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMG ¥1,375,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティ-ケース x1 台		GQ-SBURA3000SMJ ¥1,931,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMH ¥1,409,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMG ¥1,337,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティ-ケース x1 台		GQ-SBURA3000CMJ ¥1,916,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMH ¥1,394,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMG ¥1,322,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティ-ケース x2 台		GQ-SBURA3000LPJ ¥2,858,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPH ¥2,023,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPG ¥1,928,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティ-ケース x2 台		GQ-SBURA3000SPJ ¥2,820,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPH ¥1,985,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPG ¥1,890,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティ-ケース x2 台		GQ-SBURA3000CPJ ¥2,805,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPH ¥1,970,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPG ¥1,875,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデル 接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時ハッティ-交換(2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時ハッティ-交換(1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時ハッティ-交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LH5 ¥1,075,000 (税別)	GQ-SBURA3000LH4 ¥867,000 (税別)	GQ-SBURA3000LH3 ¥819,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SH5 ¥1,037,700 (税別)	GQ-SBURA3000SH4 ¥829,700 (税別)	GQ-SBURA3000SH3 ¥781,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CH5 ¥1,022,000 (税別)	GQ-SBURA3000CH4 ¥814,000 (税別)	GQ-SBURA3000CH3 ¥766,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティ-ケース x1 台		GQ-SBURA3000LM5 ¥1,964,000 (税別)	GQ-SBURA3000LM4 ¥1,443,000 (税別)	GQ-SBURA3000LM3 ¥1,372,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティ-ケース x1 台		GQ-SBURA3000SM5 ¥1,926,700 (税別)	GQ-SBURA3000SM4 ¥1,405,700 (税別)	GQ-SBURA3000SM3 ¥1,334,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティ-ケース x1 台		GQ-SBURA3000CM5 ¥1,911,000 (税別)	GQ-SBURA3000CM4 ¥1,390,000 (税別)	GQ-SBURA3000CM3 ¥1,319,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティ-ケース x2 台		GQ-SBURA3000LP5 ¥2,853,000 (税別)	GQ-SBURA3000LP4 ¥2,019,000 (税別)	GQ-SBURA3000LP3 ¥1,925,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティ-ケース x2 台		GQ-SBURA3000SP5 ¥2,815,700 (税別)	GQ-SBURA3000SP4 ¥1,981,700 (税別)	GQ-SBURA3000SP3 ¥1,887,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティ-ケース x2 台		GQ-SBURA3000CP5 ¥2,800,000 (税別)	GQ-SBURA3000CP4 ¥1,966,000 (税別)	GQ-SBURA3000CP3 ¥1,872,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、「ラック構築ガイド」にて確認願います。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2モジュール

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[標準モジュール接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	標準モジュール
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA3000LHA ¥552,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHA ¥515,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHA ¥500,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000LMA ¥766,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000SMA ¥729,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000CMA ¥714,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000LPA ¥980,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000SPA ¥943,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000CPA ¥928,000 (税別)

無停電電源装置セット[ロングライフポートモジュール/ 預けて安心ロングライフモジュール接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	ロングライフポートモジュール/ 預けて安心ロングライフモジュール
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHL ¥653,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHL ¥615,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHL ¥600,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000LML ¥909,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000SML ¥871,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000CML ¥856,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000LPL ¥1,165,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000SPL ¥1,127,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000CPL ¥1,112,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、「ラック構築ガイド」にて確認願います。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型[※]ル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時 [※] バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時 [※] バッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHT ¥1,695,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHS ¥1,429,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHT ¥1,657,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHS ¥1,391,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHT ¥1,642,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHS ¥1,376,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーケース x1 台		GQ-SBURA3000LMT ¥3,064,800 (税別)	GQ-SBURA3000LMS ¥2,465,400 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーケース x1 台		GQ-SBURA3000SMT ¥3,027,500 (税別)	GQ-SBURA3000SMS ¥2,428,100 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーケース x1 台		GQ-SBURA3000CMT ¥3,011,800 (税別)	GQ-SBURA3000CMS ¥2,412,400 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーケース x2 台		GQ-SBURA3000LPT ¥4,434,600 (税別)	GQ-SBURA3000LPS ¥3,501,800 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーケース x2 台		GQ-SBURA3000SPT ¥4,397,300 (税別)	GQ-SBURA3000SPS ¥3,464,500 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーケース x2 台		GQ-SBURA3000CPT ¥4,381,600 (税別)	GQ-SBURA3000CPS ¥3,448,800 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時 [※] バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時 [※] バッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHM ¥1,578,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHK ¥1,329,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHM ¥1,540,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHK ¥1,291,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHM ¥1,525,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHK ¥1,276,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーケース x1 台		GQ-SBURA3000LMM ¥2,903,800 (税別)	GQ-SBURA3000LMK ¥2,327,400 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーケース x1 台		GQ-SBURA3000SMM ¥2,866,500 (税別)	GQ-SBURA3000SMK ¥2,290,100 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーケース x1 台		GQ-SBURA3000CMM ¥2,850,800 (税別)	GQ-SBURA3000CMK ¥2,274,400 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーケース x2 台		GQ-SBURA3000LPM ¥4,229,600 (税別)	GQ-SBURA3000LPK ¥3,325,800 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーケース x2 台		GQ-SBURA3000SPM ¥4,192,300 (税別)	GQ-SBURA3000SPK ¥3,288,500 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーケース x2 台		GQ-SBURA3000CPM ¥4,176,600 (税別)	GQ-SBURA3000CPK ¥3,272,800 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、「ラック構築ガイド」にて確認願います。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2型[※]ル

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用][3000VA/2700W(AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時 [※] ハブリ交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル(6年) ・納入後2年/4年経過時 [※] ハブリ交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LH7 ¥1,571,000(税別)	GQ-SBURA3000LH6 ¥1,323,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SH7 ¥1,533,700(税別)	GQ-SBURA3000SH6 ¥1,285,700(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CH7 ¥1,518,000(税別)	GQ-SBURA3000CH6 ¥1,270,000(税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブリ [※] ユニット x1 台		GQ-SBURA3000LM7 ¥2,896,800(税別)	GQ-SBURA3000LM6 ¥2,321,400(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブリ [※] ユニット x1 台		GQ-SBURA3000SM7 ¥2,859,500(税別)	GQ-SBURA3000SM6 ¥2,284,100(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブリ [※] ユニット x1 台		GQ-SBURA3000CM7 ¥2,843,800(税別)	GQ-SBURA3000CM6 ¥2,268,400(税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブリ [※] ユニット x2 台		GQ-SBURA3000LP7 ¥4,222,600(税別)	GQ-SBURA3000LP6 ¥3,319,800(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブリ [※] ユニット x2 台		GQ-SBURA3000SP7 ¥4,185,300(税別)	GQ-SBURA3000SP6 ¥3,282,500(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブリ [※] ユニット x2 台		GQ-SBURA3000CP7 ¥4,169,600(税別)	GQ-SBURA3000CP6 ¥3,266,800(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxxx00xxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。搭載可能なラックについては、「ラック構築ガイド」にて確認願います。

-----はAC200Vラインを示します

電源設備
[AC200V, L6-20Rコンセント]

電源設備
[AC200V, L6-30Rコンセント]

コンセントボックスユニット

[AC200V, 4口]

(GQ-BUPBAB4NNNN) ¥100,000(税別)

・インレット(NEMA L6-30Px1), アウトレット(NEMA L6-20Rx4)
・電源設備と無停電電源装置(GQ-SBURA3000xxx)接続時に中継します。最大2台を接続できます。
・設置向きは横向きにしてください。
・横置き搭載時は、1Uのスペースが必要となります。
・定格電流は、30A以内です。

選択



PowerChute Business Edition (*1)
[UPS接続ケーブル付]
(GQS-VSU7BS901N) ¥15,700(税別)

*1: <PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) について>

- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル[1.8m]が標準添付されます。
- ・UPS管理ソフトに同梱しているUPS接続ケーブルは無停電電源装置(GQ-SBURA3000xxx)には使用できません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルは、無停電電源装置(GQ-SBURA3000xxx)に同梱しているシリアルケーブルを使用してください。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのバージョンが必要です。(15代/16代/17代)
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) のバージョンは、v9.0.1です。
- ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
- ・PowerChute Business Edition の旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。
- ・ポートOSの詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

[標準ケーブル接続用]非選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703N) ¥53,000(税別)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

[標準ケーブル接続用]選択時

Network Management Card
[100BASE-TX, 1port]
(GQ-BUA703A) ¥52,000(税別)

→ 2.4 スイッチングHUBへ

＜ご注意＞

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、Legacy Communication Cardとの同時搭載は出来ません。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型[※] ML

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS320) ¥17,000(税別)

*2:＜PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワークへ遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。
・詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Standard (*3)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS301) ¥17,000(税別)

*3:＜PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワークへ遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)のバージョンは、v3.0.1です。
・詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Virtualization (*4)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE320) ¥62,000(税別)

*4:＜PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワークへ遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。
・詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*5)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア7.15ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE301) ¥62,000(税別)

*5:＜PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)について＞
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワークへ遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)のバージョンは、v3.0.1です。
・詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

Legacy Communication Card (*6)
〔UPS接続ケーブル付〕
(GQ-BUBALCCNNNN) ¥8,700(税別)

＜ご注意＞

●Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。

*6:＜Legacy Communication Card (GQ-BUBALCCNNNN)について＞
・UPSE[®] ML (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) では、UPSE[®] ML (Gx-BU7xxxx) と異なる管理ソフトウェアのシリアルポートを採用しています。
このためUPSE[®] ML (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1) UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2) Windows標準のUPSサービス
・Legacy Communication Cardは、UPSE[®] ML (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) に搭載することで、UPSE[®] ML (Gx-BU7xxxx) と同等の管理ソフトウェアを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするオプションカードです。
・PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非対応です。
・詳細は、<http://esd.itg.hitachi.co.jp/peripherals/ups/estimation/kguide/index.html> 参照願います。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)


適応機種 HA8000xM2型[※]ル

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜常時インバータ方式＞



＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時に搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含まれますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心モ[®]ルⅡ 24接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モ [®] ルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バ [®] ッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モ [®] ルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バ [®] ッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モ [®] ルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バ [®] ッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHR ¥1,595,400 (税別)	GQ-SBURA5000CHQ ¥1,360,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHP ¥1,250,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA5000CMR ¥2,387,200 (税別)	GQ-SBURA5000CMQ ¥1,876,600 (税別)	GQ-SBURA5000CMP ¥1,741,600 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA5000CPR ¥3,179,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPQ ¥2,393,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPP ¥2,233,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モ[®]ルⅡ 接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モ [®] ルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バ [®] ッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モ [®] ルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バ [®] ッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モ [®] ルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バ [®] ッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHJ ¥1,455,400 (税別)	GQ-SBURA5000CHH ¥1,248,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHG ¥1,166,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA5000CMJ ¥2,218,200 (税別)	GQ-SBURA5000CMH ¥1,741,600 (税別)	GQ-SBURA5000CMG ¥1,640,600 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA5000CPJ ¥2,981,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPH ¥2,235,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPG ¥2,115,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モ[®]ル 接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モ [®] ル (5年) ・納入後2年/4年経過時バ [®] ッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モ [®] ル (4年) ・納入後2年経過時バ [®] ッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モ [®] ル (3年) ・納入後2年経過時バ [®] ッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA3000CH5 ¥1,450,400 (税別)	GQ-SBURA5000CH4 ¥1,244,200 (税別)	GQ-SBURA5000CH3 ¥1,163,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA5000CM5 ¥2,213,200 (税別)	GQ-SBURA5000CM4 ¥1,737,600 (税別)	GQ-SBURA5000CM3 ¥1,637,600 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA5000CP5 ¥2,976,000 (税別)	GQ-SBURA5000CP4 ¥2,231,000 (税別)	GQ-SBURA5000CP3 ¥2,112,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[標準モデル接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, iport]		GQ-SBURA5000CHA ¥860,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA5000CMA ¥1,041,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPA ¥1,222,000 (税別)

無停電電源装置セット[ロングライフサポートモデル/ 預けて安心ロングライフモデル接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	ロングライフサポートモデル/ 預けて安心ロングライフモデル
Network Management Card [100BASE-TX, iport]		GQ-SBURA5000CHL ¥1,032,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA5000CML ¥1,249,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPL ¥1,466,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハブポート交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時ハブポート交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport]		GQ-SBURA5000CHT ¥2,352,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHS ¥2,058,200 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA5000CMT ¥3,536,800 (税別)	GQ-SBURA5000CMS ¥2,954,200 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPT ¥4,721,400 (税別)	GQ-SBURA5000CPS ¥3,850,200 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハブポート交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時ハブポート交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport]		GQ-SBURA5000CHM ¥2,156,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHK ¥1,890,200 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA5000CMM ¥3,299,800 (税別)	GQ-SBURA5000CMK ¥2,751,200 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPM ¥4,443,400 (税別)	GQ-SBURA5000CPK ¥3,612,200 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル 接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハブポート交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時ハブポート交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport]		GQ-SBURA5000CH7 ¥2,274,400 (税別)	GQ-SBURA5000CH6 ¥1,884,200 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x1 台		GQ-SBURA5000CM7 ¥3,292,800 (税別)	GQ-SBURA5000CM6 ¥2,745,200 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] + 拡張ハブポートユニット x2 台		GQ-SBURA5000CP7 ¥4,436,400 (税別)	GQ-SBURA5000CP6 ¥3,606,200 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

-----はAC200V5分を示します

電源設備
[AC200V, L6-30Rコンセント]

バイパスボックス
〔保守用〕

〔形名・価格は、表1を参照します。〕

・バイパスボックスを接続することで、システム装置の電源をオフにすることなくUPSを保守交換することが可能になります。

表1 バイパスボックス形名・価格リスト

おまかせ安心タイプⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNP ¥133,000(税別)	GQ-SBURAHBSNNNQ ¥148,000(税別)	GQ-SBURAHBSNNNR ¥163,000(税別)
おまかせ安心タイプⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNS ¥218,320(税別)	GQ-SBURAHBSNNNT ¥240,040(税別)	
おまかせ安心タイプⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNG ¥124,000(税別)	GQ-SBURAHBSNNNH ¥136,000(税別)	GQ-SBURAHBSNNNJ ¥148,000(税別)
おまかせ安心タイプⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNK ¥200,320(税別)	GQ-SBURAHBSNNNM ¥219,040(税別)	
おまかせ安心タイプⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNN3 ¥124,000(税別)	GQ-SBURAHBSNNN4 ¥136,000(税別)	GQ-SBURAHBSNNN5 ¥148,000(税別)
標準タイプ接続用			
保守期間	1年		
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNA ¥98,000(税別)		
ロングライフタイプ/予備用安心タイプⅡ接続用			
保守期間	3年		
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNL ¥118,000(税別)		

電源ケーブル抜け防止金具

(GV-AU1PFT) ¥16,000(税別)

・ラック横置き搭載時は、本フックが必要です。
・ラック横置き搭載は、ラック前面に搭載します。
(操作上2U必要です。2Uに左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット
〔ラック横置き搭載固定用金具〕

(GG-AU9PDUKBT) ¥16,000(税別)

・ラック横置き搭載時は、本フックが必要です。
・ラック前面に1U占有します。

選択

電源ケーブル
〔AC200V, 4.26m〕

(GV-LG1042N) ¥11,000(税別)

・コンセント・プラグ接続(GV-AG1206/GV-AG1207)用
・L6-20P/IEC60320-C19

電源ケーブル
〔AC200V, 4.5m〕

(GV-LG1045N) ¥18,000(税別)

・コンセント・プラグ接続(GV-AG1206/GV-AG1207)用
・L6-30P/IEC60320-C19

選択

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 6口, プレカス付付き〕

(GV-AG1206) ¥40,000(税別)

・インレット(IEC60320-C20), フット(IEC60320-C13x4, IEC60320-C19x2)
・システム装置(AC200V)タイプと無停電電源装置(GQ-BURA5000xxx)接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載はラック前面の「1」を120分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

選択

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 7口, プレカス付付き〕

(GV-AG1207) ¥40,000(税別)

・インレット(IEC60320-C20), フット(IEC60320-C13x7)
・システム装置(AC200V)タイプと無停電電源装置(GQ-BURA5000xxx)接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載はラック前面の「1」を120分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

選択

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 4口〕

(GG-AG9PDU200V4) ¥40,000(税別)

・入力「3」(L6-30P)〔電源ケーブル付(4.4m)〕, フット(IEC60320-C13x4)
・システム装置(AC200V)タイプと無停電電源装置(GQ-BURA5000xxx)接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載はラック前面の「1」を110分使用します。(最上段1U/最下段2Uは搭載不可)
・ラック前面に連続縦置き搭載の場合、1Uの空きが必要です。(2Uの空きを推奨)
・横置き搭載時は、最下段1Uは搭載不可となります。
・定格電流は、24A以内

システム装置へ
(AC200V)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型TM R

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (*1)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLS320)

¥17,000(税別)

*1:＜PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)について＞

- ・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・ PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Standard (*2)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLS301)

¥17,000(税別)

*2:＜PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)について＞

- ・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・ PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)のバージョンは、v3.0.1です。

PowerChute Network Shutdown Virtualization (*3)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLE320)

¥62,000(税別)

*3:＜PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)について＞

- ・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・ PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*4)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLE301)

¥62,000(税別)

*4:＜PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)について＞

- ・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・ PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)のバージョンは、v3.0.1です。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心モデルⅡ/おまかせ安心ロングライフモデルⅡ/ロングライフサポートモデル接続用】 — シングルUPS対応接続構成(AC200V用) —




表1 GV-SBU1211NNx形名・価格リスト

おまかせ安心モデルⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1211NNP 完売しました。	GV-SBU1211NNQ 完売しました。	GV-SBU1211NNR 完売しました。
おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1211NNS 完売しました。	GV-SBU1211NNI 完売しました。	
おまかせ安心モデルⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1211NNG 完売しました。	GV-SBU1211NNH 完売しました。	GV-SBU1211NNJ 完売しました。
おまかせ安心ロングライフモデルⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1211NNK 完売しました。	GV-SBU1211NNM 完売しました。	
標準保守モデル接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1211NNE 完売しました。	GV-SBU1211NNF 完売しました。	

表2 GV-SBU1401NNx形名・価格リスト

おまかせ安心モデルⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1401NNP 完売しました。	GV-SBU1401NNQ 完売しました。	GV-SBU1401NNR 完売しました。
おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1401NNS 完売しました。	GV-SBU1401NNI 完売しました。	
おまかせ安心モデルⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1401NNG 完売しました。	GV-SBU1401NNH 完売しました。	GV-SBU1401NNJ 完売しました。
おまかせ安心ロングライフモデルⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1401NNK 完売しました。	GV-SBU1401NNM 完売しました。	
標準保守モデル接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1401NNE 完売しました。	GV-SBU1401NNF 完売しました。	

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

電源ケーブル抜け防止金具

(GV-AU1PFKT) ¥16,000 (税別)

・ラック横置き搭載時は、本フックが必要です。
・ラック横置き搭載は、ラック側面に搭載します。
(操作上2U必要です。2Uに左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット

(ラック横置き搭載固定用金具)
(GG-AUGPDUKBT) ¥16,000 (税別)

・ラック横置き搭載時は、本フックが必要です。
・ラック背面を1U占有します。

オプション1

ディスクアレイシステム/BR1600接続カード

(ディスクI/Fカード)

(GV-BU1DFEN) 完売しました。

同時

選択

ディスクアレイシステム/BR1600接続ケーブル

[6.0m]

(GV-BU1CDBJN) 完売しました。

BR1650 /

日立ディスクアレイシステムへ

ディスクアレイシステム/UPS接続ケーブル

[ケーブル 6.0m]

(GV-BU1CDDJN) 完売しました。

BR1650 /

日立ディスクアレイシステムへ

UPS接続ケーブル

[6.0m]

(オプション形名なし)

無停電電源装置

(GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx)へ

・ディスクアレイシステム/BR1600接続カードに標準
添付されます。

・UPSのケーブル/ケーブル構成に使用します。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H (*1)

[Windows Server 2008対応版]

(GHS-VSUUP94) 完売しました。

*1:＜Power Monitor H (GHS-VSUUP94) について＞

・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx) 対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [3.0m] が標準添付されます。
・Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008対応品です。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H クラウド (*2)

[Windows Server 2008対応版]

(GHS-VSUUP95) 完売しました。

*2:＜Power Monitor H クラウド (GHS-VSUUP95) について＞

・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx) 対応の管理ソフトです。
・10台/1台のUPSに接続のコンピュータ群に対して、10台/1台使用可能
・Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008対応品です。

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

HM2, LM2

RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2モデル

RS210-h

HM2, LM2


RS220-h

HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心モデル(5年/4年/3年)/標準モデル/
おまかせ安心ロングライフモデル(7年/6年)接続用】
— シングルUPS対応接続構成(AC200V用) —

-----はAC200Vラインを示します



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

オプション1

ディスクレイトシステム/BR1600接続カード
[ディスク1/Fカード]
(GV-BU1DFENA) 完売しました。

同時

選択

ディスクレイトシステム/BR1600接続ケーブル
[6.0m]
(GV-BU1CDBJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクレイトシステムへ

ディスクレイトシステム/UPS接続ケーブル
[ケーブル, 6.0m]
(GV-BU1CDDJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクレイトシステムへ

UPS接続ケーブル
[6.0m]
(オプション形名なし)

無停電電源装置
(GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA) へ

・ディスクレイトシステム/BR1600接続カードに標準
添付されます。
・UPSのサブ/マスタ構成に使用します。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H (*1)
[Windows Server 2008対応版]
(GHS-VSUUP94) 完売しました。

*1: <Power Monitor H (GHS-VSUUP94) について>

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA) 対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [3.0m] が標準添付されます。
- ・Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008対応品です。

UPS管理ソフトウェア

Power MonitorH クライアント (*2)
[Windows Server 2008対応版]
(GHS-VSUUP95) 完売しました。

*2: <Power Monitor H クライアント (GHS-VSUUP95) について>

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA) 対応の管理ソフトです。
- ・10ライセンス(1台のUPSに接続のコンピュータ群に対して、10ライセンス使用可能)
- ・Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008対応品です。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2型[※]

RS210-h
HM2, LM2

RS220-h
HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心[®]Ⅱ/おまかせ安心[®]ロングライフ[®]Ⅱ/ロングライフ[®]ポート[®]接続用】
— マルチUPS対応接続構成(AC200V用) —

-----はAC200V5インを示します

選択

無停電電源装置ラックマウントキット

(GV-BUIRKHAN) 完売しました。

・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx) 搭載時は2式、無停電電源装置 (GV-SBU1401NNx) 搭載時は4式、
無停電電源装置 (GV-SBU1601NNx) 搭載時は6式、無停電電源装置 (GV-SBU1801NNx) 搭載時は7式が必要です。

他社ラック兼用無停電電源装置ラックマウントキット

(GV-BUIRKTN) 完売しました。

・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx) 搭載時は2式、無停電電源装置 (GV-SBU1401NNx) 搭載時は4式、
無停電電源装置 (GV-SBU1601NNx) 搭載時は6式、無停電電源装置 (GV-SBU1801NNx) 搭載時は7式が必要です。

選択

無停電電源装置

[AC200V, 2100VA/2100W, 4U]

(形名・価格は、表1を参照願います。)

・入力[※]：L6-20P[電源ケーブル付 (3.0m)]、
7φドレイト：IEC60320-C19x2

無停電電源装置

[AC200V, 4000VA/4000W, 8U]

(形名・価格は、表2を参照願います。)

・入力[※]：L6-30P[電源ケーブル付 (3.0m)]、
7φドレイト：IEC60320-C19x2, L6-30Rx2

無停電電源装置

[AC200V, 6000VA/6000W, 12U]

(形名・価格は、表3を参照願います。)

・入力[※]：M8端子台、
7φドレイト：IEC60320-C19x2, L6-30Rx3

無停電電源装置

[AC200V, 8000VA/8000W, 14U]

(形名・価格は、表4を参照願います。)

・入力[※]：M8端子台、
7φドレイト：IEC60320-C19x2, L6-30Rx4

表1 GV-SBU1211NNx形名・価格リスト

おまかせ安心 [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1211NPP 完売しました。	GV-SBU1211NNO 完売しました。	GV-SBU1211NNR 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1211NNS 完売しました。	GV-SBU1211NNI 完売しました。	
おまかせ安心 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1211NNG 完売しました。	GV-SBU1211NNH 完売しました。	GV-SBU1211NNJ 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1211NNK 完売しました。	GV-SBU1211NNM 完売しました。	
標準保守 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1211NNE 完売しました。	GV-SBU1211NNF 完売しました。	

表2 GV-SBU1401NNx形名・価格リスト

おまかせ安心 [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1401NPP 完売しました。	GV-SBU1401NNO 完売しました。	GV-SBU1401NNR 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1401NNS 完売しました。	GV-SBU1401NNI 完売しました。	
おまかせ安心 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1401NNG 完売しました。	GV-SBU1401NNH 完売しました。	GV-SBU1401NNJ 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1401NNK 完売しました。	GV-SBU1401NNM 完売しました。	
標準保守 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1401NNE 完売しました。	GV-SBU1401NNF 完売しました。	

表3 GV-SBU1601NNx形名・価格リスト

おまかせ安心 [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1601NPP 完売しました。	GV-SBU1601NNO 完売しました。	GV-SBU1601NNR 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1601NNS 完売しました。	GV-SBU1601NNI 完売しました。	
おまかせ安心 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1601NNG 完売しました。	GV-SBU1601NNH 完売しました。	GV-SBU1601NNJ 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1601NNK 完売しました。	GV-SBU1601NNM 完売しました。	
標準保守 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1601NNE 完売しました。	GV-SBU1601NNF 完売しました。	

表4 GV-SBU1801NNx形名・価格リスト

おまかせ安心 [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1801NPP 完売しました。	GV-SBU1801NNO 完売しました。	GV-SBU1801NNR 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ24接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1801NNS 完売しました。	GV-SBU1801NNI 完売しました。	
おまかせ安心 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	3年	4年	5年
形名・価格	GV-SBU1801NNG 完売しました。	GV-SBU1801NNH 完売しました。	GV-SBU1801NNJ 完売しました。
おまかせ安心 [®] ロングライフ [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1801NNK 完売しました。	GV-SBU1801NNM 完売しました。	
標準保守 [®] ⅡⅡ接続用			
保守期間	6年	7年	
形名・価格	GV-SBU1801NNE 完売しました。	GV-SBU1801NNF 完売しました。	

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2タイプ

RS210-h

FM2, LM2

RS220-h

FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

選択

マルチタップ

[AC200V, 4口, 2U]

(GV-BU1MT4AN) 完売しました。

・入力ケーブル: L6-30P, 7ポート: L6-30R×4

・プラグ: 16Aが2枚必要です。

電源設備

[AC200V, L6-30Rコンセント]

電源設備

[AC200V, L6-20Rコンセント]

電源ケーブル抜け防止金具

(GV-AU1PFKT) ¥16,000 (税別)

・ラック横置き搭載時は、本フックが必要です。

・ラック横置き搭載は、2U1面に搭載します。

(操作上2U必要です。2Uに左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット

[ラック横置き搭載固定用金具]

(GG-AU9PDUK7) ¥16,000 (税別)

・ラック横置き搭載時は、本フックが必要です。

・ラック背面を1U占有します。

選択

選択

選択

選択

選択

選択

同時

選択

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

同時

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xM2型[※]

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

オプション2

SNMPカード (10Mbps版)
〔コネクタ形状: RJ-45〕
(GV-BU1SNMPN) 完売しました。

LANケーブル
〔「2.4ギガビット HUB」項の
LANケーブルを選択願います。〕

システム装置へ
(AC200V)

SNMPカード (100Mbps版)
〔コネクタ形状: RJ-45〕
(GV-BU1SNMP1N) 完売しました。

LANケーブル
〔「2.4ギガビット HUB」項の
LANケーブルを選択願います。〕

システム装置へ
(AC200V)

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*1)
〔Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) /
Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応版〕
(GVS-ESU9K062) ¥60,000 (税別)

*1: <Power Monitor H for Network (GVS-ESU9K062) について>
・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx) 対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) / Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応品です。
・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章 ●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*2)
〔Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) /
Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応版〕
(GVS-ESU9PP3C1N1) ¥110,000 (税別)

*2: <Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PP3C1N1) について>
・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx) 対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) / Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応品です。
・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章 ●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*3)
〔Windows Server 2012/Linux対応版〕
(GVS-ESU9PH1NH2) ¥60,000 (税別)

*3: <Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NH2) について>
・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx) 対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Windows Server 2012/Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NH1) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覽で確認してください。
・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章 ●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*4)
〔Linux対応版〕
(GVS-ESU9PH1NH1) ¥60,000 (税別)

*4: <Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NH1) について>
・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx) 対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NH2) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覽で確認してください。
・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章 ●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*5)
〔Linux対応版〕
(GVS-VSU7K071) ¥60,000 (税別)

*5: <Power Monitor H for Network (GVS-VSU7K071) について>
・無停電電源装置 (GV-SBU1211NNx/GV-SBU1401NNx/GV-SBU1601NNx/GV-SBU1801NNx) 対応の管理ソフトです。
・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-ESU9PH1NH1/GVS-ESU9PH1NH2) と※1-OSが異なりますので必ず※1-OS一覽で確認してください。
・Red Hat Enterprise Linuxは、Power Monitor H for NetworkのCLIツールのみを※1-OSにインストールします。
・OSをGUI環境でご使用の場合でも、Power Monitor H for NetworkのGUIツールは※1-OSにインストールしませんのでご注意ください。
・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章 ●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xM2型[※]

RS210-h
FM2, LM2

RS220-h
FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

【おまかせ安心TM 5年/4年/3年/標準TM 7年/

おまかせ安心TM ライトTM 7年/6年 接続用】

— マルチUPS 対応接続構成 (AC200V用) —

-----はAC200Vラインを示します

選択

無停電電源装置ラックマウントキット

(GV-BU1RKHAN) 完売しました。

・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA) 搭載時は2式、無停電電源装置 (GV-SBU1401NA) 搭載時は4式、
無停電電源装置 (GV-SBU1601NA) 搭載時は6式、無停電電源装置 (GV-SBU1801NA) 搭載時は7式が必要です。

他社ラック兼用無停電電源装置ラックマウントキット

(GV-BU1RKTN) 完売しました。

・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA) 搭載時は2式、無停電電源装置 (GV-SBU1401NA) 搭載時は4式、
無停電電源装置 (GV-SBU1601NA) 搭載時は6式、無停電電源装置 (GV-SBU1801NA) 搭載時は7式が必要です。

選択

無停電電源装置

[AC200V, 2100VA/2100W, 4U]

(GV-SBU1211NA) 完売しました。

・入力[※]：L6-20P [電源ケーブル付 (3.0m)]、
770Vレイト：IE060320-C19x2

無停電電源装置

[AC200V, 4000VA/4000W, 8U]

(GV-SBU1401NA) 完売しました。

・入力[※]：L6-30P [電源ケーブル付 (3.0m)]、
770Vレイト：IE060320-C19x2, L6-30Rx2

無停電電源装置

[AC200V, 6000VA/6000W, 12U]

(GV-SBU1601NA) 完売しました。

・入力[※]：M8端子台、
770Vレイト：IE060320-C19x2, L6-30Rx3

無停電電源装置

[AC200V, 8000VA/8000W, 14U]

(GV-SBU1801NA) 完売しました。

・入力[※]：M8端子台、
770Vレイト：IE060320-C19x2, L6-30Rx4

電源設備

[AC200V, L6-30Rコンセント]

電源設備

[AC200V, L6-20Rコンセント]

電源ケーブル抜け防止金具

(GV-AU1PFKT) ¥16,000 (税別)

・770V横置き搭載時は、本フックが必要です。
・770V横置き搭載は、770V側面に搭載します。
(操作上2U必要です。2Uに左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット

[770V横置き搭載用固定金具]

(GG-AU9PDUKTK) ¥16,000 (税別)

・770V横置き搭載時は、本フックが必要です。
・770V背面を10占有します。

選択

マルチタップ

[AC200V, 4口, 2U]

(GV-BU1MT4ANA) 完売しました。

・入力[※]：L6-30P, 770Vレイト：L6-30Rx4
・770V背面に2枚必要です。

電源ケーブル

[AC200V, 4.0m]

(GV-LG1040N) ¥9,000 (税別)

・コンセントボックス (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・IE060320-C20/C19

電源ケーブル

[AC200V, 4.26m]

(GV-LG1042N) ¥11,000 (税別)

・コンセントボックス (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-20P/IE060320-C19

電源ケーブル

[AC200V, 4.5m]

(GV-LG1045N) ¥18,000 (税別)

・コンセントボックス (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-30P/IE060320-C19

選択

選択

コンセントボックスユニット

[AC200V, 6口, プレーカシイ付]

(GV-AG1206) ¥40,000 (税別)

・インレット (IE060320-C20)、770Vレイト (IE060320-C13x4, IE060320-C19x2)
・770V装置 (AC200V) 770Vと無停電電源装置 (GV-SBU1211NA, GV-SBU1401NA, GV-SBU1601NA, GV-SBU1801NA) 接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載は770V背面の770Vを12U分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

選択

コンセントボックスユニット

[AC200V, 7口, プレーカシイ付]

(GV-AG1207) ¥40,000 (税別)

・インレット (IE060320-C20)、770Vレイト (IE060320-C13x7)
・770V装置 (AC200V) 770Vと無停電電源装置 (GV-SBU1211NA, GV-SBU1401NA, GV-SBU1601NA, GV-SBU1801NA) 接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載は770V背面の770Vを11U分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

選択

コンセントボックスユニット

[AC200V, 4口]

(GG-AG9PDU200V4) ¥40,000 (税別)

・入力[※]：L6-30P [電源ケーブル付 (4.4m)]、770Vレイト (IE060320-C13x4)
・770V装置 (AC200V) 770Vと無停電電源装置 (GV-SBU1401NA, GV-SBU1601NA, GV-SBU1801NA) 接続時に中継します。(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載は770V背面の770Vを11U分使用します。(最下段1U/最下段2Uは搭載不可)
・770V背面に連続縦置き搭載の場合、1Uの空きが必要です。(2Uの空きを推奨)
・横置き搭載時は、最下段1Uは搭載不可となります。
・定格電流は、24A以内

システム装置へ
(AC200V)

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種	
RS210-h FM2, LM2	RS220-h FM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

オプション1

ディスプレイスラム/BR1600接続カード
[ディスプレイカード]
(GV-BU1DFENA) 完売しました。

同時

選択

ディスプレイスラム/BR1600接続ケーブル
[6.0m]
(GV-BU1CDBJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

ディスプレイスラム/UPS接続ケーブル
[ケーブル長: 6.0m]
(GV-BU1CDDJNA) 完売しました。

BR1650/
日立ディスクアレイシステムへ

UPS接続ケーブル
[6.0m]
(オプション形名なし)

無停電電源装置
(GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/
GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA/
GV-SBU1151NA/GV-SBU1152NA) へ

・ディスプレイスラム/BR1600接続カードに標準
添付されます。
・UPSのサーバ構成に使用します。

オプション2

SNMPカード (10Mbps版)
[コネクタ形状: RJ-45]
(GV-BU1SNMPNA) 完売しました。

LANケーブル
[F2.4スイッチングHUB] 項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC200V)

SNMPカード (100Mbps版)
[コネクタ形状: RJ-45]
(GV-BU1SNMP1NA) 完売しました。

LANケーブル
[F2.4スイッチングHUB] 項の
LANケーブルを選択願います。

システム装置へ
(AC200V)

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*1)
[Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) /
Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応版]
(GVS-ESU9K062) ¥60,000 (税別)

*1: <Power Monitor H for Network (GVS-ESU9K062) について>

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA) 対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V非対応) / Windows Server 2008 (Hyper-V非対応) 対応品です。
- ・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*2)
[Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) /
Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応版]
(GVS-ESU9PP3C1N1) ¥110,000 (税別)

*2: <Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PP3C1N1) について>


- ・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA) 対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Windows Server 2008 R2 (Hyper-V環境) / Windows Server 2008 (Hyper-V環境) 対応品です。
- ・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*3)
[Windows Server 2012/Linux対応版]
(GVS-ESU9PH1NHN2) ¥60,000 (税別)

*3: <Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NHN2) について>

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA) 対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Windows Server 2012/Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NHN1) と別バージョンがありますので必ずバージョン一覧で確認してください。Windows Server 2012 Hyper-V環境にも対応しています。
- ・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。



ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種	
RS210-h HM2, LM2	RS220-h HM2, LM2

・表記の価格は、希望小売価格です。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*4)
[Linux対応版]
(GVS-ESU9PH1NHN1) ¥60,000 (税別)

*4:<Power Monitor H for Network (GVS-ESU9PH1NHN1)について>

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA) 対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-VSU7K071/GVS-ESU9PH1NHN2) と対応OSが異なりますので必ず対応OS一覧で確認してください。
- ・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。

UPS管理ソフトウェア

Power Monitor H for Network (*5)
[Linux対応版]
(GVS-VSU7K071) ¥60,000 (税別)

*5:<Power Monitor H for Network (GVS-VSU7K071)について>

- ・無停電電源装置 (GV-SBU1211NA/GV-SBU1401NA/GV-SBU1601NA/GV-SBU1801NA) 対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間は、LANケーブルで接続します。
- ・無停電電源装置でバックアップする各システム装置に本ソフトウェアのインストールが必須です。
- ・Linux対応品です。Linux対応品 (GVS-ESU9PH1NHN1/GVS-ESU9PH1NHN2) と対応OSが異なりますので必ず対応OS一覧表で確認してください。
- ・Red Hat Enterprise Linuxは、Power Monitor H for NetworkのCLIツールのみをサポートします。
- OSをGUI環境でご使用の場合でも、Power Monitor H for NetworkのGUIツールはサポート致しませんのでご注意ください。
- ・UPS管理ソフト使用時の注意事項を、「7章●Power Monitor H for Networkの注意事項」に記載していますので参照ください。