


＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

3.2 ディスプレイ



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

TS20

AN[長期保守対応モデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

コンソールユニットラック
マウントキット
〔4ポート用, 1U〕
(GQ-AU7624) ¥16,000(税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する
に必要です。コンソール切替ユニット
(4ポート用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照します。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～4台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用します。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード/マウス収納ユニット
〔1U〕
(GQ-RK7004) ¥51,000(税別)

キーボード(USB)
〔106キーコンパクト型、黒色〕
(オプション形名なし)

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。

マウス(USB)
〔光学式ワイヤレス、黒色〕
(オプション形名なし)

・キーボード/マウス収納ユニットに標準添付されます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

選択

・16Uラック時のみ選択可

液晶ディスプレイ装置

・〔2.1 ディスプレイ装置〕に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。
・ラックキャビネット天板上に設置します。

液晶ディスプレイ収納ユニット
〔3U〕
(GQ-RL7503) ¥42,000(税別)

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(GQ-DT7173U) ¥22,000(税別)

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、4U以上離しての搭載は出来ません。
・液晶ディスプレイ装置のACケーブルを接続するコンセントボックスユニット(GH-AG7107)には、ラック搭載位置に
下記制限があります。

	左側面 ※1	右側面 ※1
設置高さ	25U以内 ※2	14U以内 ※2
設置幅	9U以内	接続不可

※1: ラック背面側より見て

※2: 液晶ディスプレイ収納ユニットの底面とコンセントボックスユニット最遠端間

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照します。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5～7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用します。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)


・接続のシステム装置台数分必要です。

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-AT7046A ¥85,000(税別)

つづく



システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

TS20

AN[長期保守対応モデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き、1U、黒筐体〕
(形名・価格は、表3を参照願います。)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボードを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード

〔日本語キーボード、87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット

〔4ポート用、黒筐体〕

(形名・価格は、表1を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

システム装置へ

表3 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7251R ¥586,000(税別)	GQ-SRLK7251J ¥526,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-SRLK7251A ¥382,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-AT7046A ¥85,000(税別)

つづく

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

対応機種 HA8000xNシリーズ

TS20

AN[長期保守対応モデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
セット
[8ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体]
(形名・価格は、表4を参照願います。)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボードを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
[日本語キーボード, 87キー]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
[8ポート用, 1U, 黒筐体]
(形名・価格は、表2を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(レベルは8台まで接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は64台です。]
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

システム装置へ

表4 ディスプレイ/キーボードユニットセット(8ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7252R ¥636,000(税別)	GQ-SRLK7252J ¥572,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-SRLK7252A ¥415,000(税別)

表2 コンソール切替ユニット(8ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086R ¥182,000(税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-AT7086A ¥118,000(税別)

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

TS20

AN[長期保守対応モデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
[コンソール切替ユニットなし、1U]
(形名・価格は、表5を参照願います。)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
- ・コンソール切替ユニットは含まれません。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・本ユニットとシステム装置の搭載間隔は、20U以内とすること。

選択

同時

インターフェースケーブル (USB)
[2.0m]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

キーボード

[日本語キーボード、87キー]

(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

[17型]

(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

インターフェースケーブル (PS2)
[2.0m]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

コンソール切替ユニット
[4ポート用、黒筐体]
(形名・価格は、表1を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

コンソールユニットラック
[4ポート/8ポート用] マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

- ・コンソール切替ユニットを搭載する際に必要です。コンソール切替ユニット (4ポート用) を2台搭載可能。
- ・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

キーボード

[日本語キーボード、87キー]

(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

[17型]

(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット

[4ポート用、黒筐体]

(形名・価格は、表1を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

表5 ディスプレイ/キーボードユニット (コンソール切替ユニットなし) 形名・価格リスト

	おまかせ安心サービスⅡ 24	おまかせ安心サービスⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7250R ¥452,000 (税別)	GQ-SRLK7250J ¥406,000 (税別)

	標準サービス
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-SRLK7250A ¥294,000 (税別)

表1 コンソール切替ユニット (4ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心サービスⅡ 24	おまかせ安心サービスⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046R ¥134,000 (税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000 (税別)

	標準サービス
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-SAT7046A ¥85,000 (税別)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

つづき
つづき

同時
コンソール切替ユニット
〔8台・10用, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

コンソールユニットラック
〔4台・10/8台・10用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要な
です。コンソール切替ユニット (8台・10用) を1台
搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

コンソール切替ユニット

〔8台・10用, 1U, 黒筐体〕

(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを8～64台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(3U・3Uは8台まで
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット (8台・10用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086R ¥182,000 (税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000 (税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-AT7086A ¥118,000 (税別)

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

TS20

AN[長期保守対応モデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き、1U、黒筐体〕
(形名・価格は、表6を参照願います。)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。(4ポート用コンソール切替ユニットの電源はDCケーブルにてディスプレイ/キーボードユニットより供給されます。)

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

マウス
〔4ポート〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウント
〔4ポート用、1U〕
キット
(GQ-AU7624) ¥16,000(税別)

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する必要があります。

・コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

コンソール切替ユニット
〔4ポート用、黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能な装置台数は7台です。]
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

システム装置へ

表6 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SRLK72406R ¥602,000(税別)	GQ-SRLK72406J ¥542,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-SRLK72406A ¥385,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-AT7046A ¥85,000(税別)

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNモデル

TS20

AN[長期保守対応モデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
[コンソール切替ユニットなし、1U]
(形名・価格は、表8を参照願います。)

- ・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体となったユニットです。
- ・コンソール切替ユニットは含まれません。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・本ユニットとシステム装置の搭載間隔は、20U以内とすること。

選択

同時

インターフェースケーブル (USB)
[2.0m]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

キーボード
[日本語キーボード、87キー]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
[4本指]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

インターフェースケーブル (PS2)
[2.0m]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

コンソール切替ユニット
[4本指用、黒筐体]
(形名・価格は、表1を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

- ・接続のシステム装置台数が必要です。

システム装置へ

キーボード
[日本語キーボード、87キー]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
[4本指]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
[17型]
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
[4本指用、黒筐体]
(形名・価格は、表1を参照願います。)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(2Uは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- ・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
[3m]
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

- ・接続のシステム装置台数が必要です。

システム装置へ

表8 ディスプレイ/キーボードユニット(コンソール切替ユニットなし)形名・価格リスト

おまかせ安心モデルⅡ 24		おまかせ安心モデルⅡ	
無償保証期間		5年	
形名・価格	GQ-SRLK7240R ¥476,000 (税別)	形名・価格	GQ-SRLK7240J ¥428,000 (税別)

標準モデル	
無償保証期間	
1年	
形名・価格	GQ-RLK7240A ¥300,000 (税別)

表1 コンソール切替ユニット(4本指用)形名・価格リスト

おまかせ安心モデルⅡ 24		おまかせ安心モデルⅡ	
無償保証期間		5年	
形名・価格	GQ-SAT7046R ¥134,000 (税別)	形名・価格	GQ-SAT7046J ¥122,000 (税別)

標準モデル	
無償保証期間	
1年	
形名・価格	GQ-AT7046A ¥85,000 (税別)

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNモデル

TS20

AN[長期保守対応モデル]

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)
・接続のシステム装置台数分が必要です。
キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。
マウス
〔4ボタン〕
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。
液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)
・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。
PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)
・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)
・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能) (最大接続可能なシステム装置台数は64台です。)
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)
・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット(8ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心シリーズⅡ 24	おまかせ安心シリーズⅡ
無償保証期間	5年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086R ¥182,000(税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000(税別)

	標準シリーズ
無償保証期間	1年
形名・価格	GQ-AT7086A ¥118,000(税別)