

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編

3. 1 ラックキャビネット

適応機種 HA8000xNet TM	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

(1) ラックキャビネットの種類

ラックキャビネット (42U) [GH-RK7426/GH-RK7426NS], ラックキャビネット (38U) [GH-RK7386/GH-RK7386NS], ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ] [GV-RK238U1N1], 静音化ラックキャビネット (38U) [GH-RK7387/GH-RK7387NS] 及びラックキャビネット (16U) [GH-RK7166/GH-RK7166NS] をサポート致します。

警告

GH-RK7xxxNS形名のラックキャビネットは、耐震工事を前提に製品化していますので、通常の床に設置する時に必要なフロントスタビライザが添付されません。耐震工事が実施されない通常の床には設置しないでください。ラックキャビネットへのオプション追加、保守などで装置を引出した時にラックキャビネットの転倒により、けがや故障の原因となります。通常の床に設置の場合は、必ずフロントスタビライザ添付の形名を選択願います。

■ ラックキャビネットの仕様

ラックキャビネットの仕様は下記のとおりです。

●ラックキャビネット

品名	ラックキャビネット (42U)		ラックキャビネット (38U)		ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]	ラックキャビネット (16U)	
型式	GH-RK7426	GH-RK7426NS	GH-RK7386	GH-RK7386NS	GV-RK238U1N1	GH-RK7166	GH-RK7166NS
寸法mm (幅×奥行×高さ)	600×1050×2072.8 (42U) *1		600×1050×1895 (38U) *2		700×1050×1895 (38U) *2	600×1050×820 (16U) *3	
ラックキャビネット質量	175.5kg *4	169.5kg *5	165.0kg *6	159.0kg *7	180.0kg *6	82.0kg *8	76.0kg *9
ラックキャビネット最大搭載質量	1000.0kg		1000.0kg		1000.0kg	300.0kg	
ラックキャビネット最大総質量	1175.5kg *4	1169.5kg *5	1165.0kg *6	1159.0kg *7	1180.0kg *6	382.0kg *8	376.0kg *9
通気孔	前面, 後面, 上面		前面, 後面, 上面		前面, 後面, 上面	前面, 後面	
キャスタの有無	あり (1台あたり4個)						
固定脚の有無	あり (1台あたり4個)						
仕様	19型ラック(取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様)						
添付品	リアドア標準実装, フロントスタビライザ	リアドア標準実装	リアドア標準実装, フロントスタビライザ	リアドア標準実装	リアドア標準実装, フロントスタビライザ	フロントスタビライザ	—

*1: 奥行はフロントドア (42U) [GH-RD7426] (奥行50mm), リアドア (42U) [標準構成] (奥行40mm) を含んだ寸法です。

*2: 奥行はフロントドア (38U) [GH-RD7386] (奥行50mm), リアドア (38U) [標準構成] (奥行40mm) を含んだ寸法です。

*3: 奥行はフロントドア (16U) [GH-RD7167] (奥行50mm), リアドア (16U) [GH-RD7168] (奥行40mm) を含んだ寸法です。尚、フロントドア及びリアドアに静音化ドア (16U) [GH-RD7169] (奥行230mm) を選択の場合、奥行は1420mmとなります。

*4: フロントドア (42U) [GH-RD7426] (16.5kg), リアドア (42U) (11.0kg), サイドパネル (42U) (34.0kg/2枚1組), フロントスタビライザ (6.0kg) を含んだ質量です。

*5: フロントドア (42U) [GH-RD7426] (16.5kg), リアドア (42U) (11.0kg), サイドパネル (42U) (34.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

*6: フロントドア (38U) [GH-RD7386] (15.0kg), リアドア (38U) (10.0kg), サイドパネル (38U) (31.0kg/2枚1組), フロントスタビライザ (6.0kg) を含んだ質量です。

*7: フロントドア (38U) [GH-RD7386] (15.0kg), リアドア (38U) (10.0kg), サイドパネル (38U) (31.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

*8: フロントドア (16U) [GH-RD7167] (7.0kg), リアドア (16U) (5.0kg), サイドパネル (16U) (10.0kg/2枚1組), フロントスタビライザ (6.0kg) を含んだ質量です。

*9: フロントドア (16U) [GH-RD7167] (7.0kg), リアドア (16U) (5.0kg), サイドパネル (16U) (10.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

●静音化ラックキャビネット

品名	静音化ラックキャビネット (38U) *1	
型式	GH-RK7387	GH-RK7387NS
寸法mm (幅×奥行×高さ)	600×1420×1895 (38U) *2	
ラックキャビネット質量	200.0kg *3	194.0kg *4
ラックキャビネット最大搭載質量	1000.0kg	
ラックキャビネット最大総質量	1200.0kg *3	1194.0kg *4
通気孔	前面, 後面, 上面 *5	
キャスタの有無	あり (1台あたり4個)	
固定脚の有無	あり (1台あたり4個)	
仕様	19型ラック(取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル仕様)	
添付品	リアドア(静音化ドア, 鍵付き) [現地取付], フロントスタビライザ	リアドア(静音化ドア, 鍵付き) [現地取付]

*1: 静音化及び転倒防止を図るため、フロント面にはフロントドア又は静音化ドアを必ず装着してください。

*2: 奥行はフロントドア (静音化ドア (38U)) [GH-RD7388] (奥行230mm), リアドア (静音化ドア (38U)) [標準構成] (奥行230mm) を含んだ寸法です。

*3: フロントドア (静音化ドア (38U)) [GH-RD7388] (30.0kg), リアドア (静音化ドア (38U)) (30.0kg), サイドパネル (38U) (31.0kg/2枚1組), フロントスタビライザ (6.0kg) を含んだ質量です。

*4: フロントドア (静音化ドア (38U)) [GH-RD7388] (30.0kg), リアドア (静音化ドア (38U)) (30.0kg), サイドパネル (38U) (31.0kg/2枚1組) を含んだ質量です。

*5: 静音化ラックキャビネットは、静音化ドアの吸音材でラックキャビネットを覆うため、静音化ドアを閉じた状態では、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットのランプは見えません。又、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットが発するブザー音が聞こえづらくなります。

・ラックキャビネットの周辺には、操作および保守のためのエリアを必ず確保してください。([8.1 環境条件]項参照)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等


ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xNシリーズ	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

■ ラックキャビネット外観


(1) ラックキャビネット(42U) [GH-RK7426]

+ フロントドア [GH-RD7426] + ラックサイドパネル [GH-RS7426]




(2) ラックキャビネット(38U) [GH-RK7386]

+ フロントドア [GH-RD7386] + ラックサイドパネル [GH-RS7386]



(3) ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ] [GV-RK238U1N1]


+ フロントドア [GH-RD7386] + ラックサイドパネル [GH-RS7386]




(4) ラックキャビネット(16U) [GH-RK7166]

+ フロントドア [GH-RD7167] + リアドア [GH-RD7168]

+ ラックサイドパネル [GH-RS7166]





適応機種 HA8000xNet	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

(5) 静音化ラックキャビネット (38U) [GH-RK7387]
+ 静音化ドア (38U) [GH-RD7388] + ラックサイドパネル [GH-RS7386]



(6) ラックキャビネット (16U) [GH-RK7166]
+ 静音化ドア (16U) [GH-RD7169]x2 + ラックサイドパネル [GH-RS7166]



ラックキャビネットオプション

各ラックキャビネットに対応するフロントドア、リアドア及びサイドパネル等のオプション形名を下記に示します。

	ラックキャビネット (42U) GH-RK7426 GH-RK7426NS		ラックキャビネット (38U) GH-RK7386 GH-RK7386NS GH-RK238U1N1			ラックキャビネット (16U) GH-RK7166 GH-RK7166NS		静音化ラックキャビネット (38U) *1 GH-RK7387 GH-RK7387NS	
フロントドア	GH-RD7426		GH-RD7386/GH-RD7388			GH-RD7167/GH-RD7169		GH-RD7386/GH-RD7388	
リアドア	ラックキャビネットに標準実装		ラックキャビネットに標準実装			GH-RD7168/GH-RD7169		ラックキャビネットに静音化ドア標準添付 [現地取付] *2	
サイドパネル (2枚組) *3	GH-RS7426		GH-RS7386			GH-RS7166		GH-RS7386	
ブランクパネル	GH-RP7012		GH-RP7012			GH-RP7012		GH-RP7012	
フロントスタビライザ *4 *5	ラックキャビネットに標準添付	GV-RD9FSTB1	ラックキャビネットに標準添付	GV-RD9FSTB1	ラックキャビネットに標準添付	ラックキャビネットに標準添付	GV-RD9FSTB2	ラックキャビネットに標準添付	GV-RD9FSTB1
リアスタビライザ *4	GV-RD9RSTB		GV-RD9RSTB			—		GV-RD9RSTB	
サイドスタビライザ (2枚組) *4	GV-RD9SSTB		GV-RD9SSTB			—		GV-RD9SSTB	
リアドアキーセット *6	GV-RD9RKEY1		GV-RD9RKEY1			GV-RD9RKEY2 (リアドア [GH-RD7168] 取付時)		静音化ドアに標準実装	
ユニークキー *7	フロント・リアドア用: GQ-RD7FRKEY1 フロントドア用: GQ-RD7FKEY1 リアドア用: GQ-RD7RKEY1		フロント・リアドア用: GQ-RD7FRKEY1 フロントドア用: GQ-RD7FKEY1 リアドア用: GQ-RD7RKEY1			フロント・リアドア用: GQ-RD7FRKEY2 フロントドア用: GQ-RD7FKEY2 リアドア用: GQ-RD7RKEY2 *8		フロントドア用: GQ-RD7FKEY1 *8	

*1: システムの拡張に応じて同じ高さのラックキャビネットを連結することも可能です。但し、静音化ラックキャビネット及び静音化ドア取付けのラックキャビネットの連結はできません。

*2: 静音化ドア (38U) [GH-RD7388]/静音化ドア (16U) [GH-RD7169]は、工場でのラックキャビネット取付搭載出荷は出来ません。

*3: ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、1セットで対応。

*4: スタビライザは、保守時など装置引出し時のラック転倒防止強化用の金具です。地震対策が必要な場合は、別途耐震工事が必要です。

*5: 耐震工事を施されない設置の場合、フロントスタビライザは、必ず取付けてください。

*6: キー [2個]/シリンダ/ハンドル/受け金具等で構成します。キーNo. は共通 [1種固定] です。尚、フロントドアキーとも共通No. となります。

*7: フロントドア・リアドア用は、キー [4個]/シリンダ [2個] (キーNo. 共通)/受け金具等でフロントドア用、リアドア用は、キー [2個]/シリンダ/受け金具等で構成します。

*8: 静音化ドアはフロント/リア共通ですので、リアドアが静音化ドアの場合ユニークキーは、フロントドア用ユニークキーを使用します。フロントドア/リアドア共に静音化ドアの場合、フロントドア/リアドアのキーNo. は共通に出来ません。

ラックキャビネット用ラック連結キット形名を下記に示します。

仕 様		最大連結台数	形式	備考
ラック連結キット	横幅600mmのラックキャビネット連結用	3台 *1	GH-RJ7006	GH-RK7426/GH-RK7426NS/GH-RK7386/GH-RK7386NS/ GH-RK7166/GH-RK7166NS用
	横幅700mmのラックキャビネットと 横幅600又は700mmのラックキャビネット連結用	3台 *1	GV-RJ2JNT1N1	GH-RK7386/GH-RK7386NS/GV-RK238U1N1用


*1: 4台以上の連結は、現地の設置条件(床面の歪等)等により連結金具が取り付けられない場合があるため、非サポートとなります。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等


＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編


適応機種 HA8000xNモデル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN




フロントパネル (42U)
[GH-RD7426]




フロントパネル (38U)
[GH-RD7386]




静音化パネル (38U)
[GH-RD7388]




フロントパネル (16U)
[GH-RD7167]




静音化パネル (16U)
[GH-RD7169]




リアスタビライザ (42U/38U)
[GV-RD9RSTB]




サイドスタビライザ (42U/38U)
[GV-RD9SSTB] (2枚組)



リアドアキーセット (42U/38U)
[GV-RD9RKEY1]



リアドアキーセット (16U)
[GV-RD9RKEY2]



適用機種 HA8000xNシリーズ	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

■ ラックキャビネットと搭載システム装置対応表

各ラックキャビネットに搭載可能なシステム装置の対応表を以下に示します。
尚、本システム構成図に記載のないラックキャビネットに搭載の場合は、お問い合わせください。

○：標準搭載可能 △：制限あり ×：搭載不可

搭載システム装置	ラックキャビネット			静音化ラックキャビネット
	42U	38U	16U	38U
	GH-RK7426/ GH-RK7426NS	GH-RK7386/GH-RK7386NS/ GV-RK238U1N1	GH-RK7166/ GH-RK7166NS	GH-RK7387/ GH-RK7387NS
HA8000/RS210	○	○	○	○
HA8000/RS220	○	○	○	○

(2) システム装置の占有ユニット数、質量及び電源ケーブル本数

モデル名	形式	占有U数 *1	質量	電源ケーブル 本数
HA8000/RS210	RS210 AN, BN	1U	AN: 最小約15.8kg, 最大20.1kg BN: 最小約15.6kg, 最大18.1kg	1 [2] *2
HA8000/RS220	RS220 AN, BN	2U	AN: 最小約21.0kg, 最大31.0kg BN: 最小約20.8kg, 最大25.3kg	1 [2] *2

*1: 1Uは、44.45mmです。

*2: [] 括弧内はオプションの冗長用電源ユニット搭載時の数量です。

(3) ラックキャビネット関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様

本システム構成図に記載のない構成の場合は、お問い合わせください。

オプション品名	形式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	ラックキャビネット				色	仕 様
					38U	16U	静音化 ラック 38U	42U		
フロントドア (38U)	GH-RD7386	—	15.0	—	○	—	○	—	黒	ハンチングメタルタイプ、鍵付き
フロントドア (16U)	GH-RD7167	—	7.0	—	—	○	—	—	黒	ハンチングメタルタイプ、鍵付き
フロントドア (42U)	GH-RD7426	—	16.5	—	—	—	—	○	黒	ハンチングメタルタイプ、鍵付き *1
リアドア (16U)	GH-RD7168	—	5.0	—	—	○	—	—	黒	ハンチングメタルタイプ、GH-RK7166/GH-RK7166NS用
静音化ドア (38U)	GH-RD7388	—	30.0	—	○	—	○	—	黒	フロント7/リア7共用、鍵付き、 工場での搭載出荷非標準 *2 *3 *4
静音化ドア (16U)	GH-RD7169	—	16.0	—	—	○	—	—	黒	フロント7/リア7共用、鍵付き、 工場での搭載出荷非標準 *2 *4
リアドアキーセット (42U/38U)	GV-RD9RKEY1	—	0.6	—	○	—	○	○	黒	GH-RK7386/GH-RK7386NS/ GH-RK7426/GH-RK7426NS用 *5
リアドアキーセット (16U)	GV-RD9RKEY2	—	0.6	—	—	○	—	—	黒	GH-RD7168/用 *5
フロント・リアドアユニークキー (42U/38U)	GQ-RD7FRKEY1	—	0.45	—	○	—	○	○	黒	フロント7/リア7用鍵 (ユニーク) セット 42U/38U共用、キーNo. はユニーク [フロント7/リア7共通] *5
フロント・リアドアユニークキー (16U)	GQ-RD7FRKEY2	—	0.43	—	—	○	—	—	黒	フロント7/リア7用鍵 (ユニーク) セット 16U用、キーNo. はユニーク [フロント7/リア7共通] *5
フロントドアユニークキー (42U/38U)	GQ-RD7FKEY1	—	0.2	—	○	—	○	○	黒	フロント7用鍵 (ユニーク) 42U/38U共用、キーNo. はユニーク *5
フロントドアユニークキー (16U)	GQ-RD7FKEY2	—	0.19	—	—	○	—	—	黒	フロント7用鍵 (ユニーク) 16U用、キーNo. はユニーク *5
リアドアユニークキー (42U/38U)	GQ-RD7RKEY1	—	0.25	—	○	—	○	○	黒	リア7用鍵 (ユニーク) 42U/38U共用、キーNo. はユニーク *5
リアドアユニークキー (16U)	GQ-RD7RKEY2	—	0.24	—	—	○	—	—	黒	リア7用鍵 (ユニーク) 16U用、キーNo. はユニーク *5
ラックサイドパネル (38U)	GH-RS7386	—	31.0/2枚	—	○	—	○	—	黒	2枚組
ラックサイドパネル (16U)	GH-RS7166	—	10.0/2枚	—	—	○	—	—	黒	2枚組
ラックサイドパネル (42U)	GH-RS7426	—	34.0/2枚	—	—	—	—	○	黒	2枚組
ブランクパネル [1U]	GH-RP7012	1U	0.2	—	○	○	○	○	黒	ラックキャビネット内の未搭載空きエリアを塞ぎます
フロントスタビライザ (42U/38U)	GV-RD9FSTB1	—	6.0	—	○	—	○	○	黒	前面転倒防止強化用金具 GH-RK7386NS/GH-RK7387NS/GH-RK7426NS用
フロントスタビライザ (16U)	GV-RD9FSTB2	—	6.0	—	—	○	—	—	黒	前面転倒防止強化用金具 GH-RK7166NS用

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xNet TM ル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	ラックキャビネット				色	仕 様
					38U	16U	静音化 ラック 38U	42U		
リアスタビライザ(42U/38U)	GV-RD9RSTB	—	5.3	—	○	—	○	○	黒	背面転倒防止強化用金具 GH-RK7386/GH-RK7386NS/GH-RK7387/ GH-RK7387NS/GH-RK7426/GH-RK7426NS用
サイドスタビライザ(42U/38U)	GV-RD9SSTB	—	25.6/2枚	—	○	—	○	○	黒	側面転倒防止強化用金具、2枚組 GH-RK7386/GH-RK7386NS/GH-RK7387/ GH-RK7387NS/GH-RK7426/GH-RK7426NS用 *6
ラック連結キット	GH-RJ7006	—	0.28	—	○	○	—	○	黒	横幅600mmのラックキャビネット連結用(最大3台まで連結可)
	GV-RJ2JNT1N1	—	700-600用: 0.60 700-700用: 0.83	—	○	—	—	—	黒	横幅700mm-横幅600又は700mmのラックキャビネット連結用 (最大3台まで連結可)
ラック搭載トレイ	GH-AU7A11	2U	7.5	—	○	○	○	○	黒	汎用ラック搭載用金具 *7
コンセントボックスユニット	GH-AG7107	縦:1 横:2U	0.8	1	○	○	○	○	黒	AC100V用。 コンセント口数6個(15A以内)、ブレーカスイッチ付き *8
	GG-AG9PDU200V4	縦:1 横:1U	3.5	1	○	○	○	○	—	AC200V用。 コンセント口数4個(24A以内) *9
	GV-AG1206	縦:1 横:2U	1.0	—	○	○	○	○	黒	AC200V用。 コンセント口数6個(16A以内)、ブレーカスイッチ付き *8
	GV-AG1207	縦:1 横:2U	1.0	—	○	○	○	○	黒	AC200V用。 コンセント口数7個(16A以内)、ブレーカスイッチ付き *8
	GQ-BUPBAB4NNNN	1U	4.0	—	○	○	○	○	黒	AC200V用。 コンセント口数4個(30A以内)、ブレーカスイッチ付き *30
コンセントボックス横置きブラケット	GG-AU9PDUCKT	—	0.4	—	○	○	○	○	—	コンセントボックスユニット(GG-AG9PDU200V4)横置き搭載用
電源ケーブル抜け防止金具	GV-AU1PFKT	—	0.4	—	○	○	○	○	—	コンセントボックスユニット(GV-AG1206/GV-AG1207)用 電源ケーブル(アダプター)抜け防止金具
電源ケーブル	GV-LG1040N	—	1.0	1	○	○	○	○	—	コンセントボックスユニット(GV-AG1206/GV-AG1207)用 AC200V電源ケーブル
	GV-LG1042N	—	1.0	1	○	○	○	○	—	
	GV-LG1045N	—	1.0	1	○	○	○	○	—	
液晶ディスプレイ装置	GQ-DT7173U	—	2.9	1	○	○	○	○	黒	17型TFTカラー、640x480～1280x1024ドット
液晶ディスプレイ収納ユニット	GQ-RL7503	3U *10	13.3	—	○	○	○	○	黒	液晶ディスプレイ装置(GQ-DT7173U)用 別途液晶ディスプレイ装置手配要 *11
キーボード/マウス収納ユニット	GQ-RK7004	1U	7.0	—	○	○	○	○	黒	キーボード/マウスをラックに収納するためのユニット *11 *12
コンソール切替ユニット	GQ-AT7046A GQ-SAT7046x	—	0.8	1 *13	○	○	○	○	黒	コンソール切替ユニットのカスケード接続用の切替ユニットです。 カスケード接続用及びシステム装置台数分のキーボード/ マウス/CRTケーブルが必要 *29
	GQ-AT7086A GQ-SAT7086x	1U	2.5	1	○	○	○	○	黒	
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GQ-AU7623	—	1.5	—	○	○	○	○	黒	4ポートコンソール切替ユニット(GQ-AT7046A/GQ-SAT7046x)/ 8ポートコンソール切替ユニット(GQ-AT7086A/GQ-SAT7086x)を ラックキャビネットに搭載したGQ-SRLK7250Aの背面に搭載 する時に必要です。4ポートコンソール切替ユニットを2台、8ポート コンソール切替ユニットを1台載せることができます。
	GQ-AU7624	1U	4.0	—	○	○	○	○	黒	4ポートコンソール切替ユニット(GQ-AT7046A/GQ-SAT7046x)を ラックキャビネットに搭載する時に必要。4ポートコンソール切替ユニット を2台載せることができます。
ディスプレイ/キーボードユニット	GQ-SRLK7250x	1U	12.0	1	○	○	○	○	黒	17型液晶ディスプレイとキーボードとマウスで構成されて いるユニット (GQ-SRLK7250x/GQ-SRLK7252x/GQ-SRLK7251xはマウスの 代わりにタッチパッドを採用) GQ-SRLK72406xの電源ケーブル数は、DCケーブル使用時1本、 ACケーブル使用時2本となります。 *12 *14 *29
	GQ-RLK7240A GQ-SRLK7240x	1U	12.5	1	○	○	○	○	黒	
	GQ-RLK7241A GQ-SRLK7241x	1U	13.0	1	○	○	○	○	黒	
	GQ-SRLK7252x	1U	16.0	2	○	○	○	○	黒	
ディスプレイ/キーボードユニットセット	GQ-SRLK7251x	1U	14.3	2	○	○	○	○	黒	
	GQ-SRLK72406x	1U	13.3	1(2)	○	○	○	○	黒	
エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) [基本筐体]	GG0BR120-xx5xxNx GQ0BR120-xx5xxNx	2U	27.0 (最大)	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置 *20
エントリークラスディスクアレイ装置 (BR1200) [拡張筐体]	GG0BR120-x5NNNNx GQ0BR120-x5NNNNx	2U	27.0 (最大)	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置 *20
エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E/BR1650S) [基本筐体]	Gx0BR165-D***** Gx0BR163-x*****	2U	43.0	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置
エントリーディスクアレイ装置 (BR1650E/BR1650S) [拡張筐体]	Gx0BR165-E***** Gx0BR163-E*****	2U	27.0	2	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置
日立ディスクアレイシステム (Hitachi HUS100シリーズ/HUS VM/ USP V/USP VM/VSP)	[2.4 外付け装置]参照	—	—	—	○	○	○	○	—	外付けディスクアレイ装置
テープエンクロージャー 3	GV-FT2TE3	1U	5.0 *15	1	○	○	○	○	黒	バックアップデバイス搭載用
テープエンクロージャー 2	GQ-SGVTE2	2U	9.5 *15	1 *16	○	○	○	○	黒	バックアップデバイス搭載用
バーチャルテープ・ステーション	GV-FT2Rx08R	2U	10.2	1	○	○	○	○	黒	外付けバーチャルテープ・ステーション
LTOオートローダー	GQ-SGVxxxL108Rx	1U	11.5	1	○	○	○	○	黒	外付けLTOオートローダー
LTOライブラリ装置	GQ-SGVxxxL130xx	3U	22.0	1/2	○	○	○	○	—	外付けLTOライブラリ装置 詳細は[2.4 外付け装置]参照又は問合せ下さい
	GQ-SGVxxxL230Ex	3U	24.1	2	○	○	○	○	—	
	GV-FT1L300BM30x	3U	22.0	2	○	○	○	○	—	

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xNモデル

RS210
AN, BN

RS220
AN, BN

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	ラックキャビネット				色	仕 様
					38U	16U	静音化 ラック 38U	42U		
無停電電源装置[UPS] (1200VA/1000W)	GQ-SBURA1201xxx	1U	24.0	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、PowerChuteとのセットも準備 *17 *18
無停電電源装置[UPS] (1500VA/1200W)	GQ-SBURA1500xNx	2U	28.0	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、PowerChuteとのセットも準備 *17
無停電電源装置[UPS] (2400VA/2400W)	GQ-SBURA3000xEx	2U	39.0	1	○	○	○	○	黒	AC100V用、ラインインタラティブ方式、PowerChuteとのセットも準備 *17 *31
	GQ-SBURA3000xJx	5U	99.0							
	GQ-SBURA3000xKx	8U	159.0							
無停電電源装置[UPS] (3000VA/2700W)	GQ-SBURA3000xHx	2U	39.0	1	○	○	○	○	黒	AC200V用、ラインインタラティブ方式、PowerChuteとのセットも準備 *17 *31
	GQ-SBURA3000xMx	5U	99.0							
	GQ-SBURA3000Px	8U	159.0							
無停電電源装置[UPS] (5000VA/3500W)	GQ-SBURA5000xHx	3U	58.0	1	○	○	○	○	黒	AC200V用、常時インバータ方式、PowerChuteとのセットも準備 *17 *31
	GQ-SBURA5000xMx	6U	149.0							
	GQ-SBURA5000Px	9U	240.0							
バイパスボックス (GQ-SBURA5000xxx用)	GQ-SBURA5000NNx	2U	14.0	1	○	○	○	○	黒	保守バypassボックス、保守用

*：次の注意事項参照願います。

●ラックキャビネット関連オプション品の注意事項

- *1：42Uラックキャビネットは、高さが2000mmを超える製品です。搬入時、エレベータや建屋の間口等で制限を受ける可能性がありますので、手配前に以下の点を事前確認すること。
- ①搬入経路（エレベータ間口/建屋間口等）が、幅700mm以上で且つ高さ2080mm以上確保されており、途中に障害物がないこと。
 - ②搬入路の床荷重が、ラックキャビネット総重量+搬入作業者の体重に耐えられる強度を有していること。（作業者は3人を想定）
 - ③建屋の2階以上に搬入する場合には、エレベータが使用可能なこと。
エレベータの条件は、間口幅700mm以上×高さ2080mm以上×奥行き1100mm以上確保されており、且つエレベータの積載重量がラックキャビネット総重量+搬入作業者を満足していること。
- *2：静音化ドアを取付けたラックキャビネットでは、静音化ドアの吸音材でラックキャビネットを覆うため、静音化ドアを閉じた状態では、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットのランプは見えません。又、ラックキャビネット内のシステム装置やユニットが発するブザー音が聞こえづらくなります。
- *3：静音化ドア（38U）のラックキャビネットへの着脱は、2名以上で行ってください。[静音化ドア（38U）質量：30kg]
又、ラックキャビネット転倒防止の為、ラックキャビネット内に下記質量のラックマウント製品を搭載すること。
- (1) フロント：静音化ドア、リア：パンチングメタルドアの構成時、34.2kg以上
 - (2) フロント：パンチングメタルドア、リア：静音化ドアの構成時、29.2kg以上
- *4：静音化及び転倒防止を図るため、静音化ドア装着の反対側にも必ずドア（フロントドア、リアドア又は静音化ドア）を装着してください。
- *5：リアドアキーセット、ユニークキーは、手配前に下記「運用上の注意事項」を顧客に説明し、理解頂いた上で手配願います。

ー運用上の注意事項ー


非常時の運用を考慮して標準のラックキャビネットにはリアドアに鍵を付けておりません。

セキュリティを重視してリアドアに鍵を付ける場合は、いつでもキーを取り出せる場所に保管・管理をお願いします。

- *6：ラックキャビネットを連結する場合サイドスタビライザが付いていると、ラックキャビネットの連結が出来ません。ラックキャビネットを連結する際は、連結側のサイドスタビライザを外してください。

- *7：下記制限があります。

- (1) 搭載可能最大質量は、40kgまでとなります。
- (2) 搭載可能最大寸法は、420mm（W）×470mm（D）×112mm（H）までとなります。
占有U数は最大3Uです。尚、2U以内に収める場合の搭載機器の高さは、75mm（H）以下となります。
- (3) 搭載機器の側面にファンによる吸排気口がある場合は、側面の板金より100mm離して設置となります。又、ファンの無い吸排気口がある場合は、側面の板金より30mm離して設置となります。
- (4) 添付の押え金具で固定可能な搭載機器の高さは、61～112mm（H）です。
- (5) ラックキャビネット輸送時は、ラック搭載トレイから搭載機器を取り外して下さい。



- *8：横置き搭載時のコンセントボックスユニット本体の占有U数は1Uサイズですが、操作上「プラグの挿抜」2U必要となります。（横置き搭載時は2Uに左右4台迄搭載可能。但し、ラックキャビネット最下部1U部への搭載はできません。）
又、縦置き搭載時はラックキャビネット背面に縦に実装されますので占有U数は不要です。（縦置き搭載時は12U分のスペースが必要です。但し、ラックキャビネット最上部1U部及び最下部1U部への搭載はできません。）
- *9：コンセントボックスをラック縦置き搭載する場合、RS210、RS220システム装置のラックレールと干渉する場合がありますので、システム装置の背面を避けて搭載します。
- *10：収納時のU数です。LCDを立てた状態で収納する場合は10U必要です。LCDを引き出した状態ではフロントドアは閉められません。尚、42U/38Uラックキャビネットに搭載の場合、42Uラックキャビネットでは最上部11U/38Uラックキャビネットでは最上部7Uへの搭載は二人作業となります。

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等


<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スウィッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xNシリーズ	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

*11: キーボード/マウス収納ユニット (GQ-RK7004) を搭載する場合、下記構成時キーボード/マウス収納ユニット上部にマウス操作エリアとして1U以上の隙間が必要です。


- (1) 液晶ディスプレイ収納ユニット (GQ-RL7503) を上部併設時、液晶ディスプレイを引出して使用する場合マウス操作がしづらくなる為、液晶ディスプレイ収納ユニットとキーボード/マウス収納ユニット間に1U以上の隙間が必要です。
- (2) ラックキャビネット前面柱から前方向へ50mm以上突出した製品を上部併設時、マウス操作がしづらくなる為、対象製品とキーボード/マウス収納ユニット間に1U以上の隙間が必要です。(HA8000のオプションに該当製品なし)



- *12: 液晶ディスプレイ装置+キーボード/マウス収納ユニット又はディスプレイ/キーボードユニットのいずれかを選択します。
- *13: 必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
- *14: 42U/38Uラックキャビネットへの搭載位置は、キーボード、ポインティングデバイス又はマウスの操作性を考慮して42Uラックキャビネットでは上部11U/38Uラックキャビネットでは上部7Uの範囲は搭載しないよう推奨します。
- *15: デバイス未実装時の質量です。デバイスの質量は下記の通りです。

品名	形式	質量
LT01'ライヴ' (Ultium4 ハーフハイト)	GQ-SGVxxxTL4D	1.4kg
LT01'ライヴ' (Ultium5 ハーフハイト)	GV-FT1TE2L5D	1.4kg
LT01'ライヴ' (Ultium6 ハーフハイト)	GV-FT1TE2L6F	1.4kg
電源ユニット(冗長化用/独立2電源化用)	GQ-SGVTE2PS/GQ-SGVTE22NPS	1.6kg


- *16: オプションの電源ユニット搭載時は、+1 となります。
- *17: UPSとディスプレイ装置を同一ラックキャビネット内に搭載する場合は、UPSとディスプレイ装置の間を12U以上離して搭載することを推奨します。
- *18: UPS (GQ-SBURA1201xxx) ラック搭載時は、下記制限があります。
- (1) UPS (GQ-SBURA1201xxx) の直下1Uには、UPS (GQ-SBURA1201xxx) 以外の機器の搭載はできません。必ず1U以上空きエリアを設けてください。(搭載例1)
- (2) UPS (GQ-SBURA1201xxx) の直下に、UPS (GQ-SBURA1201xxx) は連続して搭載可能です。(搭載例2)
- (3) UPS (GQ-SBURA1201xxx) をラックキャビネット最下段に搭載する場合、空きエリアは不要です。(搭載例3)



*20: 下記ラック搭載制限があります。

(1) 装置の間隔

- 基本筐体の下方にシステム装置を搭載する場合、基本筐体の底面から接続対象システム装置の底面までは16U以内としてください。
- 基本筐体の上方にシステム装置を搭載する場合、基本筐体の底面から接続対象システム装置の底面までは16U以内としてください。



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等


＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等


ラックキャビネット編

適応機種 HA8000xNシリーズ	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

- 基本筐体と拡張筐体を接続する場合、基本筐体の底面から最上方の拡張筐体の天面までは16U以内としてください。



- BR1200基本筐体（または拡張筐体）はラック最下段に搭載することはできません。最下段1Uは、空きスペースとし、ブランクパネルを取り付けてください。BR1200基本筐体（または拡張筐体）とBR1200基本筐体（または拡張筐体）または他の装置を重ねて搭載することは可能です。




(2) 筐体の搭載順序

- 拡張筐体を構成する場合は、接続する基本筐体よりもラック上方に搭載してください。


(3) ラック搭載位置


- BR1200をラック搭載する場合、ラックキャビネット最下段から1U空けて搭載してください。



(4) その他

- 200V電源ケーブル（0.9m）を使用する場合、コンセントボックス（PDU）の搭載位置は、接続するBR1200基本筐体（または拡張筐体）に対して上下9Uの範囲内としてください。
- システム装置～BR1200基本筐体間、またはBR1200筐体間（基本～拡張、拡張～拡張）の接続は、単一ラック内で配線してください。複数ラック（連結したラックを含む）にまたがる配線はできません。





適応機種 HA8000xNシリーズ	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

- *29：AC200Vで使用する場合は、下記オプションの電源ケーブル（AC200V）が必要です。
- ・コンソール切替ユニット（4ポート）[GQ-AT7046A/GQ-SAT7046x]：形式 GQ-LGKVM200V（ディスプレイ/キーボードユニット背面に搭載して使用する場合は不要です）
 - ・コンソール切替ユニット（8ポート）[GQ-AT7086A/GQ-SAT7086x]：形式 GQ-LG2252
 - ・ディスプレイ/キーボードユニット（セット）[GQ-SRLK7250x/GQ-RLK7240A/GQ-SRLK7240x/GQ-RLK7241A/GQ-SRLK7241x/GQ-SRLK7252x/GQ-SRLK7251x/GQ-SRLK72406x]：形式 GQ-LG2252
- *30：商用電源の出力（NEMA L6-30P）に接続して出力プラグ数を（NEMA L6-20R×4）へ拡張することが可能になります。コンセントボックスのラックキャビネット搭載では、下記制限があります。
- (1) コンセントボックスを搭載したスペースには他のユニットを搭載することは出来ません。コンセントボックスの実装エリアにブランクパネルを1枚実装してください。
- *31：無停電電源装置（GQ-SBURA5000xxx）、拡張バッテリーボックス付無停電電源装置をラックキャビネットに搭載する場合、下から25Uまでの位置に搭載してください。重量物であるため、ユーザによるラック搭載作業を禁止としています。導入サービスの契約をお願いします。

（４）ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

- ・HA8000/RS210システム装置をラックキャビネット42U/38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部（42U：12U/38U：8U）への搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1) 最上部（42U：12U/38U：8U）への搭載がある場合、保守時には二人作業となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。
- ・HA8000/RS220システム装置をラックキャビネット42U/38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部（42U：14U/38U：10U）への搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部（42U：14U/38U：10U）への搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より保守会社への連絡が必要です。（HA8000/RS220システム装置は、最上部（42U：6U/38U：2U）への搭載時リフトは使用出来ません。）
- ・HA8000/RS220システム装置冗長化FANのホットプラグをサポート（システム稼動中に交換）するには、対象システム装置の上部4Uに空きスペースが必要となります。
- ・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずブランクパネルで塞いでください。

（５）コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニット接続対応

- ・コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニットへ接続のサポートシステム装置等の接続対応については、お問い合わせください。


（６）ラックキャビネット搭載の考え方

- ・基本的には質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載するようにします。
- 例えば、最下部から上部へ
[無停電電源装置]→[システム装置]→[ディスクアレイ装置等]→[キーボード/マウス]→[ディスプレイ装置]
の順に設置します。

（７）他社製ラックキャビネットへの搭載対応

- ・他社製ラックキャビネットへのHA8000シリーズ搭載サポートについては、お問い合わせください。
- 但し、ラックメーカーにて仕様変更等行われることがありますので、事前に搭載の可否を各ラックメーカーにご確認ください。

<ご注意>
 現地既設の他社製ラックキャビネットにHA8000システム装置を搭載する場合、システム装置の手配時に（営業）までラックキャビネットへの搭載図（フォーマットは自由）を展開願います。また、他社製ラックキャビネットと併注の場合は、各社の現地作業が混乱しないよう、スケジュールの調整をお願い致します。



適応機種 HA8000xNシリーズ	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN



（８）ラックキャビネット搭載用ネジ

- ・ラックキャビネットへ、流通オプション品を搭載する場合に使用するネジ、ナット等のセットです。
 （ラックキャビネットへの、流通オプション品搭載につきましては、顧客責任の元実施願います。又、搭載流通オプション品の動作保証は、致しかねますので御了承願います。）

●仕様

品 名 : HA8000ラック用ネジ
 形 名 : GH-AR7901

構成内訳

品 名	ナベネジ（ワッシャ付）	ケージナット	4角ナット
外 観			
仕 様	M6 x 16	M6用 主にラックキャビネット前面及び後面の穴に取付ける場合に使用	M6用 主にラックキャビネット側面の穴に取付ける場合に使用
個 数	20	20	20

システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

適用機種 HA8000xNシリーズ

RS210


AN, BN

RS220

AN, BN

(9) ラックマウントシステム構成図

・表記の価格は、希望小売価格です。



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNet	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

フロントドア
[ハッチングメタルタイプ、38U、鍵付き]
(GH-RD7386) ¥53,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FKEY1) ¥32,000 (税別)

フロントドア
[ハッチングメタルタイプ、16U、鍵付き]
(GH-RD7167) ¥32,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7FKEY2) ¥32,000 (税別)

フロントドア
[ハッチングメタルタイプ、42U、鍵付き]
(GH-RD7426) ¥57,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FKEY1) ¥32,000 (税別)

リアドア
[16U]
(GH-RD7168) ¥29,000 (税別)

選択

リアドアキーセット
[16U用]
(GV-RD9RKEY2) ¥27,000 (税別)

リアドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7RKEY2) ¥32,000 (税別)

静音化ドア
[フロント7/リア7共用、38U、鍵付き]
(GH-RD7388) ¥150,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FKEY1) ¥32,000 (税別)

静音化ドア
[フロント7/リア7共用16U、鍵付き]
(GH-RD7169) ¥100,000 (税別)

フロントドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7FKEY2) ¥32,000 (税別)

フロント・リアドアユニークキー
[42U/38U用]
(GQ-RD7FRKEY1) ¥64,000 (税別)

フロント・リアドアユニークキー
[16U用]
(GQ-RD7FRKEY2) ¥64,000 (税別)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNモデル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

ラックサイドパネル

[38U, 2枚]

(GH-RS7386)

¥17,000 (税別)

ラックサイドパネル

[16U, 2枚]

(GH-RS7166)

¥12,000 (税別)

ラックサイドパネル

[42U, 2枚]

(GH-RS7426)

¥20,000 (税別)

ブラックパネル

[1U]

(GH-RP7012)

¥800 (税別)

フロントスタビライザ

[42U/38U用]

(GV-RD9FSTB1)

¥17,000 (税別)

フロントスタビライザ

[16U用]

(GV-RD9FSTB2)

¥17,000 (税別)

リアスタビライザ

[42U/38U用]

(GV-RD9RSTB)

¥17,000 (税別)

サイドスタビライザ

[42U/38U用, 2枚]

(GV-RD9SSTB)

¥25,000 (税別)

ラック連結キット

(GH-RJ7006)

¥10,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (38U)

(GH-RK7386/GH-RK7386NS)

ラック連結キット

(GH-RJ7006)

¥10,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (16U)

(GH-RK7166/GH-RK7166NS)

ラック連結キット

[横幅700mm-600/700mm連結用]

(GV-RJ2JNT1N1)

¥16,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (38U)

(GH-RK7386/GH-RK7386NS)

ラック連結キット

[横幅700mm-600/700mm連結用]

(GV-RJ2JNT1N1)

¥16,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

(GV-RK238U1N1)

ラック連結キット

(GH-RJ7006)

¥10,000 (税別)

・ラックキャビネットは最大3台まで連結することができます。

ラックキャビネット (42U)

(GH-RK7426/GH-RK7426NS)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサー・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNモデル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

選択

システム装置
[ラックタイプ・1U]
(RS210 AN, BN)

システム装置
[ラックタイプ・2U]
(RS220 AN, BN)

ラック搭載トレイ
[2U]
(GH-AU7A11)

¥24,000 (税別)

その他の機器

・搭載可能機器等の詳細は、[(3)ラックキャビネット関連オプション品の
占有ユニット数と主な仕様]参照願います。

コンセントボックスユニット
[AC100V, 6口, グレーカスリット付き]
(GH-AG7107)

¥17,000 (税別)

・ラックキャビネット内の電源コードを1系統にまとめます。
・定格電流は、15A以内

システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表1 コンソール切替ユニット(4ポート用)形名・価格リスト

	おまかせ安心延長保証Ⅱ 24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000 (税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000 (税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000 (税別)

	おまかせ安心延長保証Ⅱ 24接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046S ¥165,000 (税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000 (税別)

	おまかせ安心延長保証Ⅱ / おまかせ安心延長保証Ⅲ接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000 (税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000 (税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000 (税別)

	おまかせ安心延長保証Ⅱ / おまかせ安心延長保証Ⅲ接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046K ¥151,000 (税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000 (税別)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種	
RS210 AN, BN	HA8000xNet
RS220 AN, BN	

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表3 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行Ⅱ 24接続用			おまかせ安心行Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7251P ¥494,000(税別)	GQ-SRLK7251Q ¥539,000(税別)	GQ-SRLK7251R ¥586,000(税別)	GQ-SRLK7251S ¥740,000(税別)	GQ-SRLK7251T ¥860,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行Ⅱ / おまかせ安心行Ⅲ 接続用			おまかせ安心行Ⅱ / おまかせ安心行Ⅲ 接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7251G ¥458,000(税別)	GQ-SRLK7251H ¥492,000(税別)	GQ-SRLK7251J ¥526,000(税別)	GQ-SRLK7251K ¥668,000(税別)	GQ-SRLK7251M ¥776,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行Ⅱ 24接続用			おまかせ安心行Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行Ⅱ / おまかせ安心行Ⅲ 接続用			おまかせ安心行Ⅱ / おまかせ安心行Ⅲ 接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（16U）

ラックキャビネット（38U）〔横幅700mmタイプ〕

静音化ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（42U）

適応機種 HA8000xNシリーズ

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔8ポート用コンソール切替ユニット付き、1U、黒筐体〕
（形名・価格は、表4を参照願います。）

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボードを2～8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル（AC200V）
〔AC200V給電用、2.5m〕
（GQ-LG2252） ¥2,000（税別）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットをAC200Vで使用する、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル（AC200V）
〔AC200V給電用、2.5m〕
（GQ-LG2252） ¥2,000（税別）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれるコンソール切替ユニット（8ポート用）をAC200Vで使用する時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
（GQ-LUB7113A） ¥6,000（税別）

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
（オプション形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
（GQ-LVK7113A） ¥6,000（税別）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
〔8ポート用、1U、黒筐体〕
（形名・価格は、表2を参照願います。）

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。（「レブ」は8台まで接続可能）〔最大接続可能システム装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用する時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル（AC200V）
〔AC200V給電用、2.5m〕
（GQ-LG2252） ¥2,000（税別）

・コンソール切替ユニット（8ポート用）をAC200Vで使用する時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

システム装置へ

システム装置へ

表4 ディスプレイ/キーボードユニットセット（8ポート用コンソール切替ユニット付き）形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7252P ¥537,000（税別）	GQ-SRLK7252Q ¥586,000（税別）	GQ-SRLK7252R ¥636,000（税別）	GQ-SRLK7252S ¥801,000（税別）	GQ-SRLK7252T ¥935,000（税別）

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7252G ¥498,000（税別）	GQ-SRLK7252H ¥534,000（税別）	GQ-SRLK7252J ¥572,000（税別）	GQ-SRLK7252K ¥724,000（税別）	GQ-SRLK7252M ¥844,000（税別）

表2 コンソール切替ユニット（8ポート用）形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000（税別）	GQ-SAT7086Q ¥168,000（税別）	GQ-SAT7086R ¥182,000（税別）	GQ-SAT7086S ¥225,000（税別）	GQ-SAT7086T ¥268,000（税別）

保守期間	おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用			おまかせ安心行ⅡⅡ / おまかせ安心行ⅡⅡ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086G ¥143,000（税別）	GQ-SAT7086H ¥154,000（税別）	GQ-SAT7086J ¥166,000（税別）	GQ-SAT7086K ¥205,000（税別）	GQ-SAT7086M ¥245,000（税別）

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNモデル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき




表5 ディスプレイ/キーボードユニット(コンソール切替ユニットなし) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心パックⅡ 24接続用			おまかせ安心パックⅡ 7接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7250P ¥381,000(税別)	GQ-SRLK7250Q ¥416,000(税別)	GQ-SRLK7250R ¥452,000(税別)	GQ-SRLK7250S ¥578,000(税別)	GQ-SRLK7250T ¥665,000(税別)

保守期間	おまかせ安心パックⅡ / おまかせ安心パックⅢ 接続用			おまかせ安心パックⅡ 7接続用 / おまかせ安心パックⅢ 接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7250G ¥353,000(税別)	GQ-SRLK7250H ¥379,000(税別)	GQ-SRLK7250J ¥406,000(税別)	GQ-SRLK7250K ¥523,000(税別)	GQ-SRLK7250M ¥600,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心パックⅡ 24接続用			おまかせ安心パックⅡ 7接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

保守期間	おまかせ安心パックⅡ / おまかせ安心パックⅢ 接続用			おまかせ安心パックⅡ 7接続用 / おまかせ安心パックⅢ 接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

つづき
つづき

適応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する為に必要です。コンソール切替ユニット (8ポート用) を1台搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(形名・価格は、表2を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。〔1U型〕は8台まで接続可能〔最大接続可能システム装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット (8ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心行 [®] Ⅱ 24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000 (税別)	GQ-SAT7086Q ¥168,000 (税別)	GQ-SAT7086R ¥182,000 (税別)

	おまかせ安心行 [®] ライオン [®] Ⅱ 24接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086S ¥225,000 (税別)	GQ-SAT7086T ¥268,000 (税別)

	おまかせ安心行 [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] Ⅲ接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086G ¥143,000 (税別)	GQ-SAT7086H ¥154,000 (税別)	GQ-SAT7086J ¥166,000 (税別)

	おまかせ安心行 [®] ライオン [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] ライオン [®] Ⅲ接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7086K ¥205,000 (税別)	GQ-SAT7086M ¥245,000 (税別)

つづく





表6 ディスプレイ/キーボードユニットセット(4ポート用コンソール切替ユニット付き) 形名・価格リスト


保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ 24接続用			おまかせ安心行 [®] ライト [®] Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK72406P ¥504,000(税別)	GQ-SRLK72406Q ¥553,000(税別)	GQ-SRLK72406R ¥602,000(税別)	GQ-SRLK72406S ¥743,000(税別)	GQ-SRLK72406T ¥885,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] Ⅲ接続用			おまかせ安心行 [®] ライト [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] ライト [®] Ⅲ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK72406G ¥468,000(税別)	GQ-SRLK72406H ¥505,000(税別)	GQ-SRLK72406J ¥542,000(税別)	GQ-SRLK72406K ¥671,000(税別)	GQ-SRLK72406M ¥801,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ 24接続用			おまかせ安心行 [®] ライト [®] Ⅱ 24接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

保守期間	おまかせ安心行 [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] Ⅲ接続用			おまかせ安心行 [®] ライト [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] ライト [®] Ⅲ接続用	
	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔コンソール切替ユニットなし、1U〕
(形名・価格は、表8を参照願います。)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、
マウスが一体となったユニットです。
・コンソール切替ユニットは含まれません。
・AC100Vで使用する時は、必ず添付のAC
ケーブルを接続して使用願います。
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔
は、20U以内とすること。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットを
AC200Vで使用する時は、本電源ケーブルを
接続して使用願います。

インターフェースケーブル(PS2)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

インターフェースケーブル(USB)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

選択

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用、黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～4台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用する時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LGKM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで
使用する時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード、87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用、黒筐体〕
(形名・価格は、表1を参照願います。)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5～7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能)〔最大接続可能な装置台数は7台です。〕
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用する時は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用、2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで
使用する時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

表8 ディスプレイ/キーボードユニット(コンソール切替ユニットなし) 形名・価格リスト

	おまかせ安心ワイドII 24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7240P ¥396,000(税別)	GQ-SRLK7240Q ¥436,000(税別)	GQ-SRLK7240R ¥476,000(税別)

	おまかせ安心ワイドII 24接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7240S ¥588,000(税別)	GQ-SRLK7240T ¥700,000(税別)

	おまかせ安心ワイドII / おまかせ安心ワイドII 接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SRLK7240G ¥368,000(税別)	GQ-SRLK7240H ¥398,000(税別)	GQ-SRLK7240J ¥428,000(税別)

	おまかせ安心ワイドII / おまかせ安心ワイドII 接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SRLK7240K ¥531,000(税別)	GQ-SRLK7240M ¥633,000(税別)

表1 コンソール切替ユニット(4ポート用) 形名・価格リスト

	おまかせ安心ワイドII 24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046P ¥111,000(税別)	GQ-SAT7046Q ¥123,000(税別)	GQ-SAT7046R ¥134,000(税別)

	おまかせ安心ワイドII 24接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046S ¥165,000(税別)	GQ-SAT7046T ¥196,000(税別)

	おまかせ安心ワイドII / おまかせ安心ワイドII 接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7046G ¥104,000(税別)	GQ-SAT7046H ¥113,000(税別)	GQ-SAT7046J ¥122,000(税別)

	おまかせ安心ワイドII / おまかせ安心ワイドII 接続用	
	6年	7年
形名・価格	GQ-SAT7046K ¥151,000(税別)	GQ-SAT7046M ¥180,000(税別)

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置（タワータイプ用）等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（16U）

ラックキャビネット（38U）[横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット（38U）

ラックキャビネット（42U）

適応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
〔形名・価格は、表2を参照願います。〕

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル（AC200V）
〔AC200V給電用, 2.5m〕
〔GQ-LG2252〕 ¥2,000（税別）

・コンソール切替ユニット（8ポート用）をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
〔GQ-LUB7113A〕 ¥6,000（税別）

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
〔オプション形名なし〕

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ボタン〕
〔オプション形名なし〕

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
〔オプション形名なし〕

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
〔GQ-LVK7113A〕 ¥6,000（税別）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
〔形名・価格は、表2を参照願います。〕

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。（スレーブは8台まで接続可能）〔最大接続可能な装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル（AC200V）
〔AC200V給電用, 2.5m〕
〔GQ-LG2252〕 ¥2,000（税別）

・コンソール切替ユニット（8ポート用）をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
〔GQ-LUB7113A〕 ¥6,000（税別）

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

表2 コンソール切替ユニット（8ポート用）形名・価格リスト

	おまかせ安心行 [®] Ⅱ 24接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086P ¥153,000（税別）	GQ-SAT7086Q ¥168,000（税別）	GQ-SAT7086R ¥182,000（税別）

おまかせ安心行 [®] ライフェ [®] Ⅱ 24接続用	
6年	7年
GQ-SAT7086S ¥225,000（税別）	GQ-SAT7086T ¥268,000（税別）

	おまかせ安心行 [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] Ⅲ 接続用		
	3年	4年	5年
形名・価格	GQ-SAT7086G ¥143,000（税別）	GQ-SAT7086H ¥154,000（税別）	GQ-SAT7086J ¥166,000（税別）

おまかせ安心行 [®] ライフェ [®] Ⅱ / おまかせ安心行 [®] ライフェ [®] Ⅲ 接続用	
6年	7年
GQ-SAT7086K ¥205,000（税別）	GQ-SAT7086M ¥245,000（税別）

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]


静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNモデル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

[標準モデル, ロングライフモデルⅡ, ロングライフノートモデル接続用]



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]


静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNモデル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき



つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]


静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNモデル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき



つづく

システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK7251A) ¥382,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボードを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットをAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれるコンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能)〔最大接続可能なシステム装置台数は7台です。〕
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔8ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK7252A) ¥415,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが一体となったユニットです。
・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボードを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットをAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれるコンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能)〔最大接続可能なシステム装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNモデル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔コントロール切替ユニットなし, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK7250A) ¥294,000 (税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボードが
一体となったユニットです。
・コントロール切替ユニットは含みません。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のAC
ケーブルを接続して使用願います。
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔
は、20U以内とすること。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットを
AC200Vで使用するは、本電源ケーブルを
接続して使用願います。

インターフェースケーブル (PS2)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

インターフェースケーブル (USB)

〔2.0m〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

選択

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (4ポート用) をAC200V
で使用するは、本電源ケーブルを接続して
使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載するに必要
です。コンソール切替ユニット (4ポート用) を2台
搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (4ポート用) をAC200V
で使用するは、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル

〔3m〕

(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数が必要です。

システム装置へ

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

つづき
つづき

適応機種 HA8000xNモデル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

コンソールユニットラック
〔4ポート/8ポート用〕 マウントキット
(GQ-AU7623) ¥3,000 (税別)

・コンソール切替ユニットを搭載する際に必要です。コンソール切替ユニット (8ポート用) を1台搭載可能。
・ディスプレイ/キーボードユニットの背面に搭載

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。〔1Uタイプは8台まで接続可能〕〔最大接続可能システム装置台数は64台です。〕
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・カスケード接続の2台目は、1U占有します。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで使用时は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNモデル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
セット
〔4ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U, 黒筐体〕
(GQ-SRLK72406A) ¥385,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが
一体となったユニットです。
・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台の
システム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用します。(4ポート用コンソール
切替ユニットの電源はDCケーブルにてディ
スプレイ/キーボードユニットより供給されます。)

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットを
AC200Vで使用する、本電源ケーブルを接続
して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに
含まれるコンソール切替ユニット(4ポート用)を
AC200Vで使用する、コンソール切替ユニットに
添付のDCケーブルで接続するか、本電源ケーブル
を接続して使用します。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

マウス
〔4ポート〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能な装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
・AC100Vで使用する、必ず添付のACケーブルを接続して
使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使
用時は、本電源ケーブルを接続して使用します。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

コンソールユニットラックマウント
キット
(GQ-AU7624) ¥16,000(税別)

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替
ユニットを搭載する必要があります。
・コンソール切替ユニット(4ポート用)を2台搭載可能。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

同時
ディスプレイ/キーボードユニット
〔8ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GQ-RLK7241A) ¥417,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが
一体となったユニットです。
・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~8台の
システム装置で共用する場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用する、必ず添付のACケーブルを
接続して使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットをAC200Vで
使用する、本電源ケーブルを接続して使用
します。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ポート〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを9~64台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能) [最大接続可能な装置台数は64台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
・AC100Vで使用する、必ず添付のACケーブルを接続して
使用します。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・コンソール切替ユニット(8ポート用)をAC200Vで使
用時は、本電源ケーブルを接続して使用します。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

対応機種 HA8000xNモデル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時

ディスプレイ/キーボードユニット
〔コンソール切替ユニットなし, 1U〕
(GQ-RLK7240A) ¥300,000(税別)

・17型液晶ディスプレイ、キーボード、マウスが一体となったユニットです。
・コンソール切替ユニットは含まれません。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
・本ユニットとシステム装置の搭載間隔は、20U以内とすること。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000(税別)

・ディスプレイ/キーボードユニットをAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

インターフェースケーブル(PS2)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

選択

同時

インターフェースケーブル(USB)
〔2.0m〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに添付

システム装置へ

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス

〔4ボタン〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

選択

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2~4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード

〔日本語キーボード, 87キー〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス

〔4ボタン〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕

(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000(税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 黒筐体〕
(GQ-AT7046A) ¥85,000(税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能なシステム装置台数は7台です。]
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。
・AC100Vで使用時は、必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

電源ケーブル(AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LGKVM200V) ¥3,000(税別)

・コンソール切替ユニット(4ポート用)をAC200Vで使用時は、本電源ケーブルを接続して使用願います。

USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000(税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNモデル

RS210
AN, BN

RS220
AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

つづき

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを
接続して使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで
使用時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

マウス
〔4ボタン〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LVK7113A) ¥6,000 (税別)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

システム装置へ

同時
コンソール切替ユニット
〔8ポート用, 1U, 黒筐体〕
(GQ-AT7086A) ¥118,000 (税別)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを8～64台の
システム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能) [最大接続可能な装置台数は64台です。]
・AC100Vで使用时は、必ず添付のACケーブルを接続して
使用願います。

電源ケーブル (AC200V)
〔AC200V給電用, 2.5m〕
(GQ-LG2252) ¥2,000 (税別)

・コンソール切替ユニット (8ポート用) をAC200Vで
使用時は、本電源ケーブルを接続して使用
願います。

同時
USB KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GQ-LUB7113A) ¥6,000 (税別)

・接続のシステム装置台数分が必要です。

システム装置へ

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリ
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNet*ル	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

ラックマウントキット

・エントリークラスディスクアレイ装置セットに標準添付。

エントリークラス
ディスクアレイ装置 (BR1200) [基本筐体]
[2U]

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックマウントキット

・エントリークラスディスクアレイ装置セットに標準添付。

エントリークラス
ディスクアレイ装置 (BR1200) [拡張筐体]
[2U]

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックマウントキット

・エントリーディスクアレイ装置セットに標準添付。

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650) [基本筐体]
[2U]

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックマウントキット

・エントリーディスクアレイ装置セットに標準添付。

エントリーディスクアレイ装置 (BR1650) [拡張筐体]
[2U]

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

日立ディスクアレイシステム
(Hitachi HUS100シリーズ/HUS VM/
USP V/USP VM/VSP)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックレールキット

・テープエンクロージャー3に標準添付

テープエンクロージャー3
[1U]

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

ラックレールキット

・テープエンクロージャー2に標準添付

テープエンクロージャー2
[2U]

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

バーチャルテープ・ステーション
[1ドライブ/2ドライブ、8x240T, 2U]
(GV-FT2Rx08R)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

LTOオートローダー
[LTO Ultrium5/6, 1U, 8連装]
(GQ-SGVxxxL108Rx)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置 (L1/30A)
[LTO Ultrium5/6, 3U]
(GQ-SGVxxxL130xx)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置 (L2/30A)
[LTO Ultrium5/6, 3U]
(GQ-SGVxxxL230Ex)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

LTOライブラリ装置 (L20/300)
[LTO Ultrium5/6, 3U]
(GV-FT1L300BM30x)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(サポートモデルは、
[2.4 外付け装置]
をご参照下さい。)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜ラインインタラクティブ方式＞

無停電電源装置(AC100V用)
[1200VA/1000W, 1U]
(GQ-SBURA1201xxx)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュールⅡ24接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュールⅡ24(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュールⅡ24(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュールⅡ24(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNR ¥508,000(税別)	GQ-SBURA1201LNQ ¥385,000(税別)	GQ-SBURA1201LNP ¥364,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNR ¥471,000(税別)	GQ-SBURA1201SNQ ¥348,000(税別)	GQ-SBURA1201SNP ¥327,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNR ¥455,000(税別)	GQ-SBURA1201CNQ ¥332,000(税別)	GQ-SBURA1201CNP ¥311,000(税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュールⅡ接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュールⅡ(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュールⅡ(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュールⅡ(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNJ ¥480,000(税別)	GQ-SBURA1201LNH ¥363,000(税別)	GQ-SBURA1201LNG ¥347,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNJ ¥443,000(税別)	GQ-SBURA1201SNH ¥326,000(税別)	GQ-SBURA1201SNG ¥310,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNJ ¥427,000(税別)	GQ-SBURA1201CNH ¥310,000(税別)	GQ-SBURA1201CNG ¥294,000(税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュール接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュール(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュール(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュール(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LN5 ¥458,000(税別)	GQ-SBURA1201LN4 ¥350,000(税別)	GQ-SBURA1201LN3 ¥336,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SN5 ¥420,700(税別)	GQ-SBURA1201SN4 ¥312,700(税別)	GQ-SBURA1201SN3 ¥298,700(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CN5 ¥405,000(税別)	GQ-SBURA1201CN4 ¥297,000(税別)	GQ-SBURA1201CN3 ¥283,000(税別)

無停電電源装置セット[標準モジュール接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	標準モジュール
Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA1201LNA ¥210,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNA ¥173,700(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNA ¥158,000(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNモデル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[ロングライフサポートモデル接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	ロングライフサポートモデル
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNL ¥242,000 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNL ¥204,700 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNL ¥189,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時へバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年) ・納入後2年/4年経過時へバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNT ¥728,000 (税別)	GQ-SBURA1201LNS ¥594,000 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNT ¥691,000 (税別)	GQ-SBURA1201SNS ¥557,000 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNT ¥675,000 (税別)	GQ-SBURA1201CNS ¥541,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時へバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時へバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LNM ¥730,000 (税別)	GQ-SBURA1201LNK ¥594,000 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SNM ¥693,000 (税別)	GQ-SBURA1201SNK ¥557,000 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CNM ¥677,000 (税別)	GQ-SBURA1201CNK ¥541,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用][1200VA/1000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時へバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時へバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1201LN7 ¥724,000 (税別)	GQ-SBURA1201LN6 ¥589,000 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1201SN7 ¥686,700 (税別)	GQ-SBURA1201SN6 ¥551,700 (税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1201CN7 ¥671,000 (税別)	GQ-SBURA1201CN6 ¥536,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種	
HA8000xNモジュール	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜ラインインタラクティブ方式＞

無停電電源装置(AC100V用)
[1500VA/1200W, 2U]
(GQ-SBURA1500xxx)

＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地搬付）は、システム装置と同時に搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュールⅡ24接続用][1500VA/1200W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュールⅡ24(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュールⅡ24(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュールⅡ24(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNR ¥463,000(税別)	GQ-SBURA1500LNQ ¥367,000(税別)	GQ-SBURA1500LNP ¥344,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNR ¥426,000(税別)	GQ-SBURA1500SNQ ¥330,000(税別)	GQ-SBURA1500SNP ¥307,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNR ¥410,000(税別)	GQ-SBURA1500CNQ ¥314,000(税別)	GQ-SBURA1500CNP ¥291,000(税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュールⅡ接続用][1500VA/1200W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュールⅡ(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュールⅡ(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュールⅡ(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNJ ¥433,000(税別)	GQ-SBURA1500LNH ¥343,000(税別)	GQ-SBURA1500LNG ¥325,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNJ ¥396,000(税別)	GQ-SBURA1500SNH ¥306,000(税別)	GQ-SBURA1500SNG ¥288,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNJ ¥380,000(税別)	GQ-SBURA1500CNH ¥290,000(税別)	GQ-SBURA1500CNG ¥272,000(税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モジュール接続用][1500VA/1200W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モジュール(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モジュール(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モジュール(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LN5 ¥416,000(税別)	GQ-SBURA1500LN4 ¥331,000(税別)	GQ-SBURA1500LN3 ¥318,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SN5 ¥378,700(税別)	GQ-SBURA1500SN4 ¥293,700(税別)	GQ-SBURA1500SN3 ¥280,700(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CN5 ¥363,000(税別)	GQ-SBURA1500CN4 ¥278,000(税別)	GQ-SBURA1500CN3 ¥265,000(税別)

無停電電源装置セット[標準モジュール接続用][1500VA/1200W(AC100V用)]

セット内訳	年数	標準モジュール
 Network Management Card [100BASE-TX, iPort] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA1500LNA ¥214,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNA ¥177,700(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNA ¥162,000(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

<外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[ロングライフサポートモデル接続用] [1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	ロングライフサポートモデル
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNL ¥248,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNL ¥210,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNL ¥195,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用] [1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時へバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時へバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNT ¥659,000 (税別)	GQ-SBURA1500LNS ¥552,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNT ¥622,000 (税別)	GQ-SBURA1500SNS ¥515,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNT ¥606,000 (税別)	GQ-SBURA1500CNS ¥499,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用] [1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時へバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時へバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LNM ¥648,000 (税別)	GQ-SBURA1500LNK ¥541,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SNM ¥611,000 (税別)	GQ-SBURA1500SNK ¥504,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CNM ¥595,000 (税別)	GQ-SBURA1500CNK ¥488,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用] [1500VA/1200W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時へバッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時へバッテリー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA1500LN7 ¥642,000 (税別)	GQ-SBURA1500LN6 ¥536,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA1500SN7 ¥604,700 (税別)	GQ-SBURA1500SN6 ¥498,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA1500CN7 ¥589,000 (税別)	GQ-SBURA1500CN6 ¥483,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

システム装置および
内蔵オプション編から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置(タワータイプ用)等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]


静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

対応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

ラインインタラクティブ方式



ご注意

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス(現地据付)は、システム装置と同時に搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含みますので、手配の必要はありません。(システム装置のセットアップサービスを手配の時)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデルⅡ24接続用][2400VA/2000W(AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ24(5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ24(4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ24(3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LER ¥1,084,000(税別)	GQ-SBURA3000LEQ ¥865,000(税別)	GQ-SBURA3000LEP ¥805,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当)		GQ-SBURA3000SER ¥1,047,000(税別)	GQ-SBURA3000SEQ ¥828,000(税別)	GQ-SBURA3000SEP ¥768,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CER ¥1,031,000(税別)	GQ-SBURA3000CEQ ¥812,000(税別)	GQ-SBURA3000CEP ¥752,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000LJR ¥2,005,000(税別)	GQ-SBURA3000LJQ ¥1,467,000(税別)	GQ-SBURA3000LJP ¥1,378,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000SJR ¥1,968,000(税別)	GQ-SBURA3000SJQ ¥1,430,000(税別)	GQ-SBURA3000SJP ¥1,341,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000CJR ¥1,952,000(税別)	GQ-SBURA3000CJQ ¥1,414,000(税別)	GQ-SBURA3000CJP ¥1,325,000(税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000LKR ¥2,926,000(税別)	GQ-SBURA3000LKQ ¥2,069,000(税別)	GQ-SBURA3000LKP ¥1,951,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m](標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N相当) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000SKR ¥2,889,000(税別)	GQ-SBURA3000SKQ ¥2,032,000(税別)	GQ-SBURA3000SKP ¥1,914,000(税別)
 UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000CKR ¥2,873,000(税別)	GQ-SBURA3000CKQ ¥2,016,000(税別)	GQ-SBURA3000CKP ¥1,898,000(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

外付けオプション編>から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置<タワータイプ用>等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種		HA8000xNシリーズ
RS210 AN, BN		RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデルⅡ 接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時ハッティ交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LEJ ¥1,009,000 (税別)	GQ-SBURA3000LEH ¥804,000 (税別)	GQ-SBURA3000LEG ¥760,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SEJ ¥972,000 (税別)	GQ-SBURA3000SEH ¥767,000 (税別)	GQ-SBURA3000SEG ¥723,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEJ ¥956,000 (税別)	GQ-SBURA3000CEH ¥751,000 (税別)	GQ-SBURA3000CEG ¥707,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000LJJ ¥1,898,000 (税別)	GQ-SBURA3000LJH ¥1,380,000 (税別)	GQ-SBURA3000LJG ¥1,313,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000SJJ ¥1,861,000 (税別)	GQ-SBURA3000SJH ¥1,343,000 (税別)	GQ-SBURA3000SJG ¥1,276,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000CJJ ¥1,845,000 (税別)	GQ-SBURA3000CJH ¥1,327,000 (税別)	GQ-SBURA3000CJG ¥1,260,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000LKJ ¥2,787,000 (税別)	GQ-SBURA3000LKH ¥1,956,000 (税別)	GQ-SBURA3000LKG ¥1,866,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000SKJ ¥2,750,000 (税別)	GQ-SBURA3000SKH ¥1,919,000 (税別)	GQ-SBURA3000SKG ¥1,829,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000CKJ ¥2,734,000 (税別)	GQ-SBURA3000CKH ¥1,903,000 (税別)	GQ-SBURA3000CKG ¥1,813,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデル 接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時ハッティ交換(2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LE5 ¥973,000 (税別)	GQ-SBURA3000LE4 ¥778,000 (税別)	GQ-SBURA3000LE3 ¥743,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SE5 ¥935,700 (税別)	GQ-SBURA3000SE4 ¥740,700 (税別)	GQ-SBURA3000SE3 ¥705,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CE5 ¥920,000 (税別)	GQ-SBURA3000CE4 ¥725,000 (税別)	GQ-SBURA3000CE3 ¥690,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000LJ5 ¥1,862,000 (税別)	GQ-SBURA3000LJ4 ¥1,354,000 (税別)	GQ-SBURA3000LJ3 ¥1,296,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000SJ5 ¥1,824,700 (税別)	GQ-SBURA3000SJ4 ¥1,316,700 (税別)	GQ-SBURA3000SJ3 ¥1,258,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000CJ5 ¥1,809,000 (税別)	GQ-SBURA3000CJ4 ¥1,301,000 (税別)	GQ-SBURA3000CJ3 ¥1,243,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000LK5 ¥2,751,000 (税別)	GQ-SBURA3000LK4 ¥1,930,000 (税別)	GQ-SBURA3000LK3 ¥1,849,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000SK5 ¥2,713,700 (税別)	GQ-SBURA3000SK4 ¥1,892,700 (税別)	GQ-SBURA3000SK3 ¥1,811,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000CK5 ¥2,698,000 (税別)	GQ-SBURA3000CK4 ¥1,877,000 (税別)	GQ-SBURA3000CK3 ¥1,796,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[標準モデル接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	標準モデル
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA3000LEA ¥501,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SEA ¥464,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEA ¥449,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000LEA ¥715,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000SEA ¥678,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000CEA ¥663,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000LEA ¥929,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000SEA ¥892,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000CEA ¥877,000 (税別)

無停電電源装置セット[ロングライフポートモデル接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	ロングライフポートモデル
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LEL ¥594,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SEL ¥556,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEL ¥541,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000LEL ¥850,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000SEL ¥812,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000CEL ¥797,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000LEL ¥1,106,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000SEL ¥1,068,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000CEL ¥1,053,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNet*ル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハ バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時ハ バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LET ¥1,574,000 (税別)	GQ-SBURA3000LES ¥1,324,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SET ¥1,537,000 (税別)	GQ-SBURA3000SES ¥1,287,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CET ¥1,521,000 (税別)	GQ-SBURA3000CES ¥1,271,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000LJT ¥2,943,800 (税別)	GQ-SBURA3000LJS ¥2,360,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000SJT ¥2,906,800 (税別)	GQ-SBURA3000SJS ¥2,323,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000CJT ¥2,890,800 (税別)	GQ-SBURA3000CJS ¥2,307,400 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000LKT ¥4,313,600 (税別)	GQ-SBURA3000LKS ¥3,396,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000SKT ¥4,276,600 (税別)	GQ-SBURA3000SKS ¥3,359,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000CKT ¥4,260,600 (税別)	GQ-SBURA3000CKS ¥3,343,800 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハ バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時ハ バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LEM ¥1,467,000 (税別)	GQ-SBURA3000LEK ¥1,233,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SEM ¥1,430,000 (税別)	GQ-SBURA3000SEK ¥1,196,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CEM ¥1,414,000 (税別)	GQ-SBURA3000CEK ¥1,180,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000LJM ¥2,792,800 (税別)	GQ-SBURA3000LJK ¥2,231,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000SJM ¥2,755,800 (税別)	GQ-SBURA3000SJK ¥2,194,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000CJM ¥2,739,800 (税別)	GQ-SBURA3000CJK ¥2,178,400 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000LKM ¥4,118,600 (税別)	GQ-SBURA3000LKK ¥3,229,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000SKM ¥4,081,600 (税別)	GQ-SBURA3000SKK ¥3,192,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000CKM ¥4,065,600 (税別)	GQ-SBURA3000CKK ¥3,176,800 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用] [2400VA/2000W (AC100V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時パナチー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時パナチー交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LE7 ¥1,357,000 (税別)	GQ-SBURA3000LE6 ¥1,137,000 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SE7 ¥1,319,700 (税別)	GQ-SBURA3000SE6 ¥1,099,700 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CE7 ¥1,304,000 (税別)	GQ-SBURA3000CE6 ¥1,084,000 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張パナチーユニット x1 台		GQ-SBURA3000LJ7 ¥2,682,800 (税別)	GQ-SBURA3000LJ6 ¥2,135,400 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張パナチーユニット x1 台		GQ-SBURA3000SJ7 ¥2,645,500 (税別)	GQ-SBURA3000SJ6 ¥2,098,100 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張パナチーユニット x1 台		GQ-SBURA3000CJ7 ¥2,629,800 (税別)	GQ-SBURA3000CJ6 ¥2,082,400 (税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張パナチーユニット x2 台		GQ-SBURA3000LK7 ¥4,008,600 (税別)	GQ-SBURA3000LK6 ¥3,133,800 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張パナチーユニット x2 台		GQ-SBURA3000SK7 ¥3,971,300 (税別)	GQ-SBURA3000SK6 ¥3,096,500 (税別)
UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張パナチーユニット x2 台		GQ-SBURA3000CK7 ¥3,955,600 (税別)	GQ-SBURA3000CK6 ¥3,080,800 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

選択

PowerChute Business Edition (*1) [UPS接続ケーブル付] (GQS-VSU7BS901N)	¥15,700 (税別)
--	--------------

*1:＜PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) について＞

- ・無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・無停電電源装置とシステム装置間のUPS接続ケーブル [1.8m] が標準添付されます。
- ・UPS管理ソフトに同梱されているUPS接続ケーブルは無停電電源装置 (GQ-SBUTAxx00CNx) には使用できません。
- ・UPS標準ポートへ接続のUPS接続ケーブルは、無停電電源装置 (GQ-SBUTAxx00CNx) に同梱されているシリアルケーブルを使用してください。
- ・PowerChute Business Editionは、UPS毎に1つのパナチーが必要です。(15インチ/パナチー)
- ・同一システム装置内にPowerChute Business EditionとPowerChute Network Shutdownを混在させることはできません。
- ・PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N) のバージョンは、v9.0.1です。
- ・同一UPSに接続されたシステム装置に対してPowerChute Business Edition のバージョンは統一する必要があります。
- ・PowerChute Business Editionの旧バージョンとPowerChute Business Edition v9.0.1の混在は不可です。

選択

[標準ケーブル接続用] 非選択時

Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)	¥53,000 (税別)
--	--------------

→ 2.4 スwitching HUBへ

[標準ケーブル接続用] 選択時

Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703A)	¥52,000 (税別)
--	--------------

→ 2.4 スwitching HUBへ

＜ご注意＞

- Network Management Card使用の場合、PowerChute Network Shutdownが必要です。
- Network Management Cardは、Legacy Communication Cardとの同時搭載は出来ません。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNシリーズ

RS210
AN, BN

RS220
AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS320) ¥17,000 (税別)

*2: <PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320) について>
・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・ PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320) のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Standard (*3)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS301) ¥17,000 (税別)

*3: <PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301) について>
・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・ PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301) のバージョンは、v3.0.1です。

PowerChute Network Shutdown Virtualization (*4)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE320) ¥62,000 (税別)

*4: <PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320) について>
・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・ PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320) のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*5)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE301) ¥62,000 (税別)


*5: <PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301) について>
・ Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・ PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・ 同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・ PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301) のバージョンは、v3.0.1です。

Legacy Communication Card (*6)
〔UPS接続ケーブル付〕
(GQ-BUBALCCNNNN) ¥8,700 (税別)

＜ご注意＞

● Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。

*6: <Legacy Communication Card (GQ-BUBALCCNNNN) について>
・ UPSソフトウェア (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) では、UPSソフトウェア (Gx-BU7xxxx) と異なる管理プロトコルのソフトウェアを採用しています。
このためUPSソフトウェア (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1) UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2) Windows標準のUPSサービス
・ Legacy Communication Cardは、UPSソフトウェア (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) に搭載することで、UPSソフトウェア (Gx-BU7xxxx) と同等の管理プロトコルを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするオプションカードです。
・ PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非対応です。




ラックキャビネット (38U)
ラックキャビネット (16U)
ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]
静音化ラックキャビネット (38U)
ラックキャビネット (42U)

適応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

<ラインインタラクティブ方式>



<ご注意>

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時に搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含まれますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデルⅡ24接続用][3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ24 (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデルⅡ24 (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデルⅡ24 (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHR ¥1,164,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHQ ¥938,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHP ¥872,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHR ¥1,126,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHQ ¥900,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHP ¥834,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHR ¥1,111,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHQ ¥885,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHP ¥819,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000LMR ¥2,085,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMQ ¥1,540,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMP ¥1,445,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000SMR ¥2,047,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMQ ¥1,502,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMP ¥1,407,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA3000CMR ¥2,032,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMQ ¥1,487,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMP ¥1,392,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000LPR ¥3,006,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPQ ¥2,142,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPP ¥2,018,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000SPR ¥2,968,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPQ ¥2,104,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPP ¥1,980,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA3000CPR ¥2,953,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPQ ¥2,089,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPP ¥1,965,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデルⅡ 接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時ハッティ交換(2回)	おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)	おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHJ ¥1,080,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHH ¥871,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHG ¥822,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHJ ¥1,042,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHH ¥833,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHG ¥784,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHJ ¥1,027,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHH ¥818,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHG ¥769,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000LMJ ¥1,969,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMH ¥1,447,000 (税別)	GQ-SBURA3000LMG ¥1,375,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000SMJ ¥1,931,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMH ¥1,409,700 (税別)	GQ-SBURA3000SMG ¥1,337,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000CMJ ¥1,916,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMH ¥1,394,000 (税別)	GQ-SBURA3000CMG ¥1,322,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000LPJ ¥2,858,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPH ¥2,023,000 (税別)	GQ-SBURA3000LPG ¥1,928,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000SPJ ¥2,820,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPH ¥1,985,700 (税別)	GQ-SBURA3000SPG ¥1,890,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000CPJ ¥2,805,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPH ¥1,970,000 (税別)	GQ-SBURA3000CPG ¥1,875,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデル 接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時ハッティ交換(2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時ハッティ交換(1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LH5 ¥1,075,000 (税別)	GQ-SBURA3000LH4 ¥867,000 (税別)	GQ-SBURA3000LH3 ¥819,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SH5 ¥1,037,700 (税別)	GQ-SBURA3000SH4 ¥829,700 (税別)	GQ-SBURA3000SH3 ¥781,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CH5 ¥1,022,000 (税別)	GQ-SBURA3000CH4 ¥814,000 (税別)	GQ-SBURA3000CH3 ¥766,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000LM5 ¥1,964,000 (税別)	GQ-SBURA3000LM4 ¥1,443,000 (税別)	GQ-SBURA3000LM3 ¥1,372,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000SM5 ¥1,926,700 (税別)	GQ-SBURA3000SM4 ¥1,405,700 (税別)	GQ-SBURA3000SM3 ¥1,334,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x1 台		GQ-SBURA3000CM5 ¥1,911,000 (税別)	GQ-SBURA3000CM4 ¥1,390,000 (税別)	GQ-SBURA3000CM3 ¥1,319,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000LP5 ¥2,853,000 (税別)	GQ-SBURA3000LP4 ¥2,019,000 (税別)	GQ-SBURA3000LP3 ¥1,925,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000SP5 ¥2,815,700 (税別)	GQ-SBURA3000SP4 ¥1,981,700 (税別)	GQ-SBURA3000SP3 ¥1,887,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハッティケーブル x2 台		GQ-SBURA3000CP5 ¥2,800,000 (税別)	GQ-SBURA3000CP4 ¥1,966,000 (税別)	GQ-SBURA3000CP3 ¥1,872,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNモデル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[標準モデル接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	標準モデル
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A)		GQ-SBURA3000LHA ¥552,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHA ¥515,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHA ¥500,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000LMA ¥766,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000SMA ¥729,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000CMA ¥714,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703A) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000LPA ¥980,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000SPA ¥943,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000CPA ¥928,000 (税別)

無停電電源装置セット[ロングライフポートモデル接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	ロングライフポートモデル
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHL ¥653,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHL ¥615,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHL ¥600,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000LML ¥909,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000SML ¥871,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x1 台		GQ-SBURA3000CML ¥856,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000LPL ¥1,165,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000SPL ¥1,127,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハブアダプタ x2 台		GQ-SBURA3000CPL ¥1,112,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNet*ル

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハ バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 24 (6年) ・納入後2年/4年経過時ハ バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHT ¥1,695,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHS ¥1,429,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHT ¥1,657,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHS ¥1,391,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHT ¥1,642,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHS ¥1,376,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000LMT ¥3,064,800 (税別)	GQ-SBURA3000LMS ¥2,465,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000SMT ¥3,027,500 (税別)	GQ-SBURA3000SMS ¥2,428,100 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000CMT ¥3,011,800 (税別)	GQ-SBURA3000CMS ¥2,412,400 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000LPT ¥4,434,600 (税別)	GQ-SBURA3000LPS ¥3,501,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000SPT ¥4,397,300 (税別)	GQ-SBURA3000SPS ¥3,464,500 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000CPT ¥4,381,600 (税別)	GQ-SBURA3000CPS ¥3,448,800 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 接続用] [3000VA/2700W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時ハ バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時ハ バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LHM ¥1,578,000 (税別)	GQ-SBURA3000LHK ¥1,329,000 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SHM ¥1,540,700 (税別)	GQ-SBURA3000SHK ¥1,291,700 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CHM ¥1,525,000 (税別)	GQ-SBURA3000CHK ¥1,276,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000LMM ¥2,903,800 (税別)	GQ-SBURA3000LMK ¥2,327,400 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000SMM ¥2,866,500 (税別)	GQ-SBURA3000SMK ¥2,290,100 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x1 台		GQ-SBURA3000CMM ¥2,850,800 (税別)	GQ-SBURA3000CMK ¥2,274,400 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, Iport] (GQ-BUA703N) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000LPM ¥4,229,600 (税別)	GQ-SBURA3000LPK ¥3,325,800 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000SPM ¥4,192,300 (税別)	GQ-SBURA3000SPK ¥3,288,500 (税別)
 UPS 接続ケーブル [1.8m] (オプション形名なし) + 拡張ハ ードウェア ユニ ッ ト x2 台		GQ-SBURA3000CPM ¥4,176,600 (税別)	GQ-SBURA3000CPK ¥3,272,800 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種	
RS210 AN, BN	RS220 AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。



無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用][3000VA/2700W(AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル(7年) ・納入後2年/4年/6年経過時パナソニック交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル(6年) ・納入後2年/4年経過時パナソニック交換 (2回)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N)		GQ-SBURA3000LH7 ¥1,571,000(税別)	GQ-SBURA3000LH6 ¥1,323,000(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当)		GQ-SBURA3000SH7 ¥1,533,700(税別)	GQ-SBURA3000SH6 ¥1,285,700(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし)		GQ-SBURA3000CH7 ¥1,518,000(税別)	GQ-SBURA3000CH6 ¥1,270,000(税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張パナソニックユニット x1 台		GQ-SBURA3000LM7 ¥2,896,800(税別)	GQ-SBURA3000LM6 ¥2,321,400(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張パナソニックユニット x1 台		GQ-SBURA3000SM7 ¥2,859,500(税別)	GQ-SBURA3000SM6 ¥2,284,100(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張パナソニックユニット x1 台		GQ-SBURA3000CM7 ¥2,843,800(税別)	GQ-SBURA3000CM6 ¥2,268,400(税別)
Network Management Card [100BASE-TX, 1port] (GQ-BUA703N) + 拡張パナソニックユニット x2 台		GQ-SBURA3000LP7 ¥4,222,600(税別)	GQ-SBURA3000LP6 ¥3,319,800(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (標準添付) + PowerChute Business Edition (GQS-VSU7BS901N 相当) + 拡張パナソニックユニット x2 台		GQ-SBURA3000SP7 ¥4,185,300(税別)	GQ-SBURA3000SP6 ¥3,282,500(税別)
UPS 接続ケーブル[1.8m] (オプション形名なし) + 拡張パナソニックユニット x2 台		GQ-SBURA3000CP7 ¥4,169,600(税別)	GQ-SBURA3000CP6 ¥3,266,800(税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxxx00xxx]は、ラック用UPS金具(APC社製)のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

-----はAC200Vラインを示します



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNet

RS210
AN, BN

RS220
AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (*2)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS320) ¥17,000 (税別)

*2: <PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320) について>
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320) のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Standard (*3)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLS301) ¥17,000 (税別)

*3: <PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301) について>
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301) のバージョンは、v3.0.1です。

PowerChute Network Shutdown Virtualization (*4)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE320) ¥62,000 (税別)

*4: <PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320) について>
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320) のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*5)
〔UPSネットワーク管理ソフトウェア、1ライセンス〕
(GQS-VSU7BLE301) ¥62,000 (税別)

*5: <PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301) について>
・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
・ネットワーク上で遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301) のバージョンは、v3.0.1です。

Legacy Communication Card (*6)
〔UPS接続ケーブル付〕
(GQ-BUBALCCNNNN) ¥8,700 (税別)

＜ご注意＞

●Legacy Communication Cardは、Network Management Cardとの同時搭載は出来ません。

*6: <Legacy Communication Card (GQ-BUBALCCNNNN) について>
・UPSEF Ⅱ (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) では、UPSEF Ⅱ (Gx-BU7xxxx) と異なる管理プロトコルのシリアルポートを採用しています。
このためUPSEF Ⅱ (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) は、下記ソフトウェアとの互換性がなく使用することができません。
(1) UPS管理ソフトウェア (PowerChute Business Edition v8.0.1以前)
(2) Windows標準のUPSサービス
・Legacy Communication Cardは、UPSEF Ⅱ (GQ-BURAXxxxxx, GQ-BUTAXxxxxx) に搭載することで、UPSEF Ⅱ (Gx-BU7xxxx) と同等の管理プロトコルを提供し、上記ソフトウェアを使用可能にするオプションカードです。
・PowerChute Business Edition v7.0.5/8.0/8.0.1でUPSの管理が可能です。v9.0.1は非対応です。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適応機種 HA8000xNモデル

RS210


AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

＜常時インバータ方式＞



＜ご注意＞

無停電電源装置セットは、システム装置とは別に搬入費が必要ですので必ず搬入サービスを手配願います。なお、セットアップサービス（現地据付）は、システム装置と同時に搬入の場合は、システム装置側のセットアップサービスに含まれますので、手配の必要はありません。（システム装置のセットアップサービスを手配の時）

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデルⅡ 24接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHR ¥1,595,400 (税別)	GQ-SBURA5000CHQ ¥1,360,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHP ¥1,250,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA5000CMR ¥2,387,200 (税別)	GQ-SBURA5000CMQ ¥1,876,600 (税別)	GQ-SBURA5000CMP ¥1,741,600 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA5000CPR ¥3,179,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPQ ¥2,393,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPP ¥2,233,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデルⅡ 接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデルⅡ (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデルⅡ (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデルⅡ (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHJ ¥1,455,400 (税別)	GQ-SBURA5000CHH ¥1,248,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHG ¥1,166,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA5000CMJ ¥2,218,200 (税別)	GQ-SBURA5000CMH ¥1,741,600 (税別)	GQ-SBURA5000CMG ¥1,640,600 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA5000CPJ ¥2,981,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPH ¥2,235,000 (税別)	GQ-SBURA5000CPG ¥2,115,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心モデル 接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心モデル (5年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)	おまかせ安心モデル (4年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)	おまかせ安心モデル (3年) ・納入後2年経過時バッテリー交換 (1回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA3000CH5 ¥1,450,400 (税別)	GQ-SBURA5000CH4 ¥1,244,200 (税別)	GQ-SBURA5000CH3 ¥1,163,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x1 台		GQ-SBURA5000CM5 ¥2,213,200 (税別)	GQ-SBURA5000CM4 ¥1,737,600 (税別)	GQ-SBURA5000CM3 ¥1,637,600 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーパック x2 台		GQ-SBURA5000CP5 ¥2,976,000 (税別)	GQ-SBURA5000CP4 ¥2,231,000 (税別)	GQ-SBURA5000CP3 ¥2,112,000 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具（APC社製）のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置・スイッチングHUB・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(16U)

ラックキャビネット(38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット(38U)

ラックキャビネット(42U)

適用機種 HA8000xNモデル

RS210
AN, BN

RS220
AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

無停電電源装置セット[標準モデル接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	標準モデル
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHA ¥860,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x1 台		GQ-SBURA5000CMA ¥1,041,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPA ¥1,222,000 (税別)

無停電電源装置セット[ロングライフサポートモデル接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	ロングライフサポートモデル
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHL ¥1,032,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x1 台		GQ-SBURA5000CML ¥1,249,000 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPL ¥1,466,000 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ24 (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHT ¥2,352,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHS ¥2,058,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x1 台		GQ-SBURA5000CMT ¥3,536,800 (税別)	GQ-SBURA5000CMS ¥2,954,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPT ¥4,721,400 (税別)	GQ-SBURA5000CPS ¥3,850,200 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデルⅡ接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CHM ¥2,156,200 (税別)	GQ-SBURA5000CHK ¥1,890,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x1 台		GQ-SBURA5000CMM ¥3,299,800 (税別)	GQ-SBURA5000CMK ¥2,751,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x2 台		GQ-SBURA5000CPM ¥4,443,400 (税別)	GQ-SBURA5000CPK ¥3,612,200 (税別)

無停電電源装置セット[おまかせ安心ロングライフモデル接続用] [5000VA/3500W (AC200V用)]

セット内訳	年数	おまかせ安心ロングライフモデル (7年) ・納入後2年/4年/6年経過時バッテリー交換 (3回)	おまかせ安心ロングライフモデル (6年) ・納入後2年/4年経過時バッテリー交換 (2回)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port]		GQ-SBURA5000CH7 ¥2,274,400 (税別)	GQ-SBURA5000CH6 ¥1,884,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x1 台		GQ-SBURA5000CM7 ¥3,292,800 (税別)	GQ-SBURA5000CM6 ¥2,745,200 (税別)
 Network Management Card [100BASE-TX, 1port] + 拡張バッテリーユニット x2 台		GQ-SBURA5000CP7 ¥4,436,400 (税別)	GQ-SBURA5000CP6 ¥3,606,200 (税別)

UPSラック搭載用金具について

本UPS[GQ-SBURAxx00xxx]は、ラック用UPS金具 (APC社製) のみの添付となります。搭載可能なラックについては、お問い合わせください。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

適応機種 HA8000xNシリーズ

RS210

AN, BN

RS220

AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

-----はAC200V5インを示します

電源設備
[AC200V, L6-30Rコンセント]

バイパスボックス
〔保守用〕

〔形名・価格は、表1を参照します。〕

・バイパスボックスを接続することで、システム装置の電源をオフにすることなく
UPSを保守交換することが可能になります。

表1 バイパスボックス形名・価格リスト

おまかせ安心延長Ⅱ24接続用				おまかせ安心延長Ⅱ17接続用	
保守期間	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNP ¥133,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNQ ¥148,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNR ¥163,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNNS ¥218,320 (税別)	GQ-SBURAHBSNNNT ¥240,040 (税別)
おまかせ安心延長Ⅱ接続用				おまかせ安心延長Ⅱ17接続用	
保守期間	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNG ¥124,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNNH ¥136,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNNJ ¥148,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNNK ¥200,320 (税別)	GQ-SBURAHBSNNNM ¥219,040 (税別)
おまかせ安心延長Ⅱ接続用				おまかせ安心延長Ⅱ17接続用	
保守期間	3年	4年	5年	6年	7年
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNN3 ¥124,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNN4 ¥136,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNN5 ¥148,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNN6 ¥200,320 (税別)	GQ-SBURAHBSNNN7 ¥219,040 (税別)
標準延長Ⅱ接続用		ロングタイプ延長Ⅱ接続用			
保守期間	1年	3年			
形名・価格	GQ-SBURAHBSNNNA ¥98,000 (税別)	GQ-SBURAHBSNNNL ¥118,000 (税別)			

電源ケーブル抜け防止金具

(GV-AU1PFT) ¥16,000 (税別)

・ラック横置き搭載時は、本アタッチメントが必要です。
・ラック横置き搭載は、ラック前面に搭載します。
(操作上2U必要です。2Uに左右2台搭載可)

コンセントボックス横置きブラケット
〔ラック横置き搭載固定用金具〕

(GG-AU9PDUK) ¥16,000 (税別)

・ラック横置き搭載時は、本アタッチメントが必要です。
・ラック前面に1U占有します。

選択

電源ケーブル
〔AC200V, 4.26m〕
(GV-LG1042N)

¥11,000 (税別)

・コンセント・プラグユニット (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-20P/IEC60320-C19

電源ケーブル
〔AC200V, 4.5m〕
(GV-LG1045N)

¥18,000 (税別)

・コンセント・プラグユニット (GV-AG1206/GV-AG1207) 用
・L6-30P/IEC60320-C19

選択

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 6口, プレーサ付付き〕
(GV-AG1206)

¥40,000 (税別)

・インレット (IEC60320-C20), フット (IEC60320-C13x4, IEC60320-C19x2)
・システム装置 (AC200V) 用と無停電電源装置 (GQ-BURA5000xxx) 接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載はラック前面の「1U」を120分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 7口, プレーサ付付き〕
(GV-AG1207)

¥40,000 (税別)

・インレット (IEC60320-C20), フット (IEC60320-C13x7)
・システム装置 (AC200V) 用と無停電電源装置 (GQ-BURA5000xxx) 接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載はラック前面の「1U」を120分使用します。(最下段1Uは搭載不可)
・横置き搭載時は、操作上2U必要となります。(2Uに左右2台搭載可/最下段1Uは搭載不可)
・定格電流は、16A以内

システム装置へ
(AC200V)

コンセントボックスユニット
〔AC200V, 4口〕
(GG-AG9PDU200V4)

¥40,000 (税別)

・入力プラグ (L6-30P) [電源ケーブル付 (4.4m)], フット (IEC60320-C13x4)
・システム装置 (AC200V) 用と無停電電源装置 (GQ-BURA5000xxx) 接続時に中継します。
(無停電電源装置を介さず直接顧客電源設備へ接続の場合も使用します。)
・縦置き搭載はラック前面の「1U」を110分使用します。(最上段1U/最下段2Uは搭載不可)
・ラック前面に連続縦置き搭載の場合、1Uの空きが必要です。(2Uの空きを推奨)
・横置き搭載時は、最下段1Uは搭載不可となります。
・定格電流は、24A以内

システム装置へ
(AC200V)

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ ・メモリ
・拡張ボード ・内蔵デバイス等

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置 ・スイッチングHUB ・外付け装置
・無停電電源装置＜タワータイプ用＞等

ラックキャビネット編

ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (16U)

ラックキャビネット (38U) [横幅700mmタイプ]

静音化ラックキャビネット (38U)

ラックキャビネット (42U)

対応機種 HA8000xNモジュール

RS210
AN, BN

RS220
AN, BN

・表記の価格は、希望小売価格です。

PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (*1)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLS320)

¥17,000 (税別)

*1:＜PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Windows and Linux (GQS-VSU7BLS320)のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Standard (*2)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLS301)

¥17,000 (税別)

*2:＜PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Standard (GQS-VSU7BLS301)のバージョンは、v3.0.1です。

PowerChute Network Shutdown Virtualization (*3)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLE320)

¥62,000 (税別)

*3:＜PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Virtualization (GQS-VSU7BLE320)のバージョンは、v3.2です。

PowerChute Network Shutdown Enterprise (*4)

(UPSネットワーク管理ソフトウェア7.1ライセンス)

(GQS-VSU7BLE301)

¥62,000 (税別)

*4:＜PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)について＞

- ・Network Management Card搭載の無停電電源装置対応の管理ソフトです。
- ・ネットワークベースで遠隔からの管理やサーバの自動シャットダウンを可能とします。
- ・PowerChute Network Shutdownは、インストールするOS毎にライセンスが必要です。
- ・同一システム装置内にPowerChute Network ShutdownとPowerChute Business Editionを混在させることはできません。
- ・PowerChute Network Shutdown Enterprise (GQS-VSU7BLE301)のバージョンは、v3.0.1です。