

カスタムメイド対応

メインメモリー	64MB	128MB	192MB		
コンパクトフラッシュROM	48MB	64MB	96MB	128MB	
通信機能	なし	モデム内蔵	LAN内蔵	LAN+モデム内蔵	携帯電話・PHSポート*1
	モデム+携帯電話・PHSポート*1	LAN+モデム+携帯電話・PHSポート*1	内蔵無線LAN*2	モデム+内蔵無線LAN*2	内蔵無線LAN*2+携帯電話・PHSポート*1
バッテリー	なし (ダミーバッテリー)	バッテリー(S)	バッテリー(L)		
その他	キャリングケース	反射防止シート	1年保証付	3年保証付	

*1 携帯電話・接続ケーブルは別売りです。また機種によっては接続できないものもありますので、ご購入いただく前に情報提供サービスでご確認ください。
*2 内蔵無線LAN使用時には、別売りのアクセスポイントが必要です。

仕様

- CPU: Transmeta Crusoe™ プロセッサ/CPUモデル・周波数 TM3200・400MHz
- メインメモリー: 64MB (SDRAM)/最大192MB(システムで16MB使用するため、実際に使用可能なメモリーは48MB/最大176MBとなります。)
- ディスプレイ: 10.4型TFTカラー液晶(800×600ドット) ●ファイル装置: コンパクトフラッシュROM: 48MB/最大128MB
- 拡張スロット: PC Card Standard<JEITA V4.2>準拠Type II × 2 CardBus対応(カスタムメイドで、内蔵無線LANタイプを選択した場合はType II × 1となります) ●インタフェース: USB × 2, ヘッドフォン × 1, マイク × 1, クレードル × 1(カスタムメイドで選択時) LAN × 1, モデム × 1, 携帯電話・H" (エッジ)・PHSポート × 1 ●ポインティングデバイス: 感圧式タッチパネル&ペン ●外形寸法W × D × H: 280 × 220 × 25.8mm
- 質量: 約1.25kg ●消費電力(最大/サスペンド時): 約11W(約50W/約3.5W) ●省エネ法に基づく表示: 区分S, エネルギー消費効率 0.0064
- バッテリー使用可能時間: バッテリー(S)使用時: 最大約3.5時間/バッテリー(L)使用時: 約7時間 ●サポートOS: Midori™ Linux

オプション

USBキーボード	PC-KB4550	ペン	PC-AR1030
USBマウス	PC-KM5420	カーシガレットアダプタ	PC-AP6050
USBFDDユニット	PC-UF2230	カーシガレットアダプタケーブル	PC-LG2110
バッテリー(S)	PC-AB6200	携帯電話接続 NTT DoCoMoデジタル・ドッチャーモケーブル	J-Phone、ツーカー、au(デジタル)用 PC-LM2010
ダミーバッテリー	PC-AB6210	cdmaOne接続ケーブル	PC-LM2040
AGアダプタ	PC-AP6000	PHS接続 16ピン/NTT DoCoMo、アステル用	PC-LM2020
クレードル	PC-AU3200	ケーブル 12ピン/DDIポケット・H"(エッジ)用	PC-LM2030
キャリングケース	PC-AR2000	無線LAN	アクセスポイント PC-CN3100
ディスプレイ保護シート	PC-AR1120		

■カスタムメイド形名基準



・Crusoe, Midoriは、Transmeta Corporationの米国およびその他の国における商標です。
・Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標、サービス名称です。
・高調波ガイドライン適合品
本装置は、経済産業省通知の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。
・当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
※カラー液晶ディスプレイは、液晶の原理上、画面に色ムラが見えたり画面の一部にドット欠けが存在する場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。
※本製品には有寿命部品が使用されています。長期間連続して使用する場合には定期的な保守による部品交換が必要になります。
※本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。

■情報提供サービス■

<http://www.hitachi.co.jp/pc>

■製品に関するお問い合わせ■

FLORAインフォメーションセンター
TEL 0120-8856-50

●利用時間
9:30~22:00[平日]
10:00~18:00[土・日・祝日]
※電話の対応は国内に限らせて頂きます。
※1月1日は休ませて頂きます。



日立製作所・インターネットプラットフォーム事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO(国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。

弊社のLinuxに関するサービスは、下記URL、または営業までお問い合わせください。
<http://www.hitachi.co.jp/soft/linux>

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

株式会社 日立製作所

インターネットプラットフォーム事業部

〒140-8572東京都品川区南大井六丁目27番18号(日立大森第二別館) (03)5471-8943(ダイヤルイン)

北海道支社(011)261-3131 横浜支社(045)451-5000 中部支社(052)243-3111 四国支社(087)831-2111
東北支社(022)223-0121 北陸支社(076)433-8511 関西支社(06)6616-1111 九州支社(092)852-1111
関東支社(03)3212-1111 // (情報関係) (076)263-0551 中国支社(082)223-4111

・記載されている製品の内容・仕様は2001年7月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
・本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
・本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

日立インターネットプライアンス FLORA-ie55mi

HITACHI
Inspire the Next

インターネット&eビジネス

インターネットを、もっと多くの人へ。
FLORA-ieシリーズ



■企業内デジタルデバイドの解消に ～インフォメーションをより身近に簡単に～

Easy To Use
簡単操作

Connectivity
簡単接続

Security
高い機密性

All in One
オールインワン



もっと手軽に、もっと広がる、インターネットを身近にする Hitachi Internet Appliance

企業内デジタルデバイドの解消
 ~インフォメーションをより身近に簡単に~
 ・エグゼクティブにも
 ・キーボード操作の苦手な方でも

- モバイルでもデスクでも、ビジネスをアクティブに
- 見やすい10.4型TFT液晶画面を搭載、最大約7時間のバッテリー駆動
- 簡単ワンタッチで電源オン・オフ
- キーボードレス・簡単ペン入力であらくらく操作



学習塾のオンライン添削

教育分野に




訪問先でプレゼンテーション

保険勧誘システム端末に



電子商取引

金融取引端末に



美容院・理髪店
レストラン他



インターネットマンション

情報提供サービスに



インターネットショッピング

在宅介護サービス

ISPサービス端末に

1. **メニューを選択し
アイテムを表示**

バーのメニューボタンや
切り替えボタンをクリックすると、
登録されているアイテム
一覧を表示

2. **アイテムを選択し
実行**

アイテム一覧の中から目的の
アイテムボタンをクリック
すると、登録アイテムを実行

FLORA-ieナビゲーションで、やりたいこと、見たい場所に簡単、2ステップ接続

デスクトップ機に変身



■クレードル(台座)、キーボード、マウスを接続すれば、省スペースデスクトップ機としてお使い頂けます。クレードルはUSB×2(装置本体と背反)、DC Inジャック×1付き。ホットプラグに対応しています。

《クレードル》

■前面 ■背面



携帯/H " (エッジ) /PHSポート

PCカードスロット (Type II × 2)

※内蔵無線LANタイプは、Type II × 1となります。

LAN
モデム
USB × 2

★簡単インターネット接続

・ワンタッチボタン搭載、インターネット、メールをワンタッチで起動できます。

★本体に入力用ペンを収納

・画面に触れるだけの簡単ペン入力。ペンは本体の右下に収納しています。

★カーソルキー採用

・カーソルの移動や、画面のスクロールもスムーズ。*カーソルで選択したメニューの実行もできます。*アプリケーションにより異なります

★「てが〜る」を手軽に

・プログラマブルキーに「てが〜る」を登録してあるので、ワンタッチで起動できます。
※その他のアプリケーションに変更も可能です。

建設現場、倉庫で

・防塵*2・防滴*3
埃のたつ建設現場や倉庫での使用、キッチンなどの水回りでの使用にも配慮した設計です。

手書き文字認識ソフトウェア「てが〜る」を搭載

英数/50音配列などに、切り替え可能なバーチャルキーボードによる入力、画面に直接文字を書く手書き入力(固定枠入力、または可変枠入力)のどちらにも対応しています。

◆モバイルインターネットに適した機能

- ・低消費電力のTransmeta社 Crusoe™プロセッサを搭載
最大約7時間のバッテリー駆動(Lサイズバッテリー搭載時)で外出先でもバッテリーの残りを気にすることなく使用できます。
- ・B5ファイルサイズ、薄さ25.8mm*1、軽さ約1.25kgと薄型・軽量。
*1 最薄部(突起部除く)。最厚部は28.0mm

◆静音設計

- ・低消費電力CPU採用で、筐体が熱くならず放熱ファンが不要。ファンの回転音がしないので、静かで快適な操作環境を提供します。

◆充実の通信機能

- ・USBを2ポート装備、FDDやマウスの接続も容易です。
- ・LAN/モデム同時内蔵、携帯/PHSインタフェース内蔵も可能ケーブル1本でネットワークに接続できます。
- ・無線LANにも対応
カスタマイズで内蔵タイプ、オプションでPCカードタイプ(アンテナ部分が本体外部に露出します)を用意。高速11Mbpsデータ通信をワイヤレスで実現できます。無線LAN内蔵タイプは、防塵*2・防滴*3対応です。

◆サービスメニューも用意

【導入前】

- カスタマイズサービス
 - ・アプリケーションのインストール
 - ・ドライバのインストール など
- プレセッティングサービス
 - ・ネットワークの設定
 - ・ダイヤルアップの設定
 - ・ブラウザの設定
 - ・ロゴシール貼り付け など

【導入後】

- コンパクトフラッシュカードアップグレードサービス
- CFカード容量アップグレードサービス
- ソフトウェアバージョンアップサービス など

*2 JEITA-63 Class B : 0.3mg/m³以下

防塵濃度の目安は、喫煙許可のところでは0.2mg/m³程度。喫煙許可のオフィスに対応。

*3 JIS C0920 保護等級2(防滴II形)

多少の雨や水がかかっても使用できる防滴仕様となっています。
※PCカードスロット、モデム、LANなどのインタフェースを使用せず、すべてのインタフェースカバーを閉じている場合。内蔵無線LANタイプは防滴対応です。

