

仕様

■FLORA-ie 55mi 仕様		
モデル	無線LAN内蔵モデル *1	LAN内蔵モデル *2
形名	PC9NR2-J5A42J010 *1	PC9NR2-J5A42C010 *2
CPU	Transmeta Crusoe™プロセッサ	
モデル・周波数	TM5400・400MHz	
2次キャッシュメモリー	256KB	
メモリー容量	標準128MB/最大256MB (システムで16MB使用するため、実際に使用可能なメモリーは記載値より16MB少なくなります)	
ディスプレイ	10.4型TFTカラー 800×600ドット(26万色表示)、タッチパネル(抵抗膜式)	
ファイル装置	CF ROM 64MB/96MB/128MB (CTOメニューで選択)	
サウンド機能	Sound Blaster Pro 3.01互換、内蔵スピーカ×1、内蔵マイク×1	
拡張スロット	PCカード	PC Card Standard (JEITA V4.2)準拠 TypeII ×1 CardBus対応
	CFカード	CFA準拠 Type II ×1
インタフェース	USB ×2、ヘッドフォン ×1、マイク ×1	
通信機能	ネットワーク	無線LAN (IEEE802.11b準拠)*3 LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
外形寸法 W×D×H	294×223×27.5mm*4	
質量	約1.36kg	約1.35kg
消費電力(最大/スタンバイ時)	約11W以下*5(約45W以下/約3.9W)	
※エネルギー消費効率	S	
エネルギー消費効率	0.0065	
電源	リチウムイオンバッテリーまたは、DC 16V/AC 100V 50/60Hz	
バッテリー	使用可能時間*6	バッテリー(S):最大約3.3時間 バッテリー(L):最大約7.0時間
	充電時間	バッテリー(S):2.5~3.5時間/バッテリー(L):4.5~5.5時間
OS	Midori™ Linux	
標準添付ソフトウェア	FLORA-ieナビゲーション(メニューソフト)、Netscape Navigator(ブラウザ)、sybhees(メール)、てがへ(文字入力ソフト)、リコービットマップソフト等	
希望小売価格(税別)	145,000円	134,000円

*1 推奨モデル(メインメモリー:128MB,CF ROM:64MB,無線LAN内蔵/バッテリー(S)添付)の形名です。
 *2 LAN内蔵モデル(メインメモリー:128MB,CF ROM:64MB,LAN内蔵/バッテリー(S)添付)の形名です。
 *3 無線LANモデルでの利用可能チャンネルは1~11chになります。無線LANは日本国内専用です。日本国外での使用は法律により罰せられる可能性があります。
 *4 最厚部は31mmです。(突起部含まず)
 *5 起動時のデスクトップ画面でディスプレイ輝度最低の状態、通信機能、バッテリー、その他インタフェースなどの負荷がない状態で測定。
 *6 起動時のデスクトップ画面でディスプレイ輝度最低の状態、バッテリーパックは出荷直後の状態で測定。上記の時間は目安であり、使用可能時間および充電時間は使用環境により異なります。またバッテリーパックを使い続けていくと使用可能時間は短くなっていきます。

オプション

USBコンパクトキーボード	PC-KB4551	バッテリー(S)	PC-AB5900
USBホイールマウス	PC-KM5430	バッテリー(L)*1	PC-AB5910
USB FDD	PC-UF2231	バッテリー(L) カバー*1*2	PC-AE3810
クレードル	PC-AU3220	ACアダプタ	PC-AP6400
自立スタンド*1	PC-AR1510	スタライズペン	PC-AR1050
設置用アクセサリ(フォームスタンド/壁掛け用)*1	PC-AR1520	無線LANアクセスポイント	PC-CN3300
首掛けストラップ*1	PC-AR1500		

*1 2002年8月サポート予定。 *2 バッテリー(S)カバーは本体に標準で添付されています。

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、製品(無線LAN内蔵モデル)の使用・携行にあたっては、心臓ペースメーカー装着部位より22cm以上離れてご使用ください。心臓ペースメーカーの動作に悪影響を及ぼすおそれがあります。また航空機内、病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では製品の電源を投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故等の原因となるおそれがあります。

・高調波ガイドライン適合品
 本装置は、経済産業省通知の家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

※カラー液晶ディスプレイは、液晶の原理上、画面に色ムラが見えたり画面の一部にドット欠けが存在する場合がありますが、故障ではありません。予めご了承ください。※本製品には有寿命部品が使用されています。長期間連続して使用する場合には定期的な保守による部品交換が必要になります。※本製品の保守部品の保有期間は、製造終了後原則6年です。

・本製品は、JEITA「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2002年度版)を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.jeita.or.jp> をご覧ください。

・当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

■製品に関するお問い合わせ■
FLORAインフォメーションセンター
TEL 0120-8856-50

●利用時間
 9:30~22:00(平日)
 10:00~18:00(土・日・祝日)
 ※電話の対応は国内に限らせて頂きます。
 ※1月1日は休ませて頂きます。

■情報提供サービス■
<http://www.hitachi.co.jp/flora-ie/>

弊社のLinuxに関するサービスは、下記URL、または営業までお問い合わせください。
<http://www.hitachi.co.jp/soft/linux>

安全に関するご注意 ご使用の前に、必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

株式会社 日立製作所

インターネットプラットフォーム事業部
 〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目27番18号(日立大森第二別館) TEL.(03)5471-8943(ダイヤルイン)
 北海道支社(011)261-3131 横浜支社(045)451-5000 中部支社(052)243-3111 四国支社(087)831-2111
 東北支社(022)223-0121 北陸支社(076)433-8511 関西支社(06)6616-1111 九州支社(092)852-1111
 関東支社(03)3212-1111 # (情報関係) (076)263-0551 中国支社(082)541-4111

・記載されている製品の内容・仕様は2002年6月現在のものです。予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
 ・本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
 ・本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
 なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。




S P - 4 8 1 - 1 0

カスタムメイド対応

は推奨モデル仕様

OS	Midori™ Linux		
メモリー容量	128MB	▷	256MB (+18,000円)
コンパクトフラッシュ容量	64MB	▷	96MB (+4,000円) 128MB (+7,000円)
通信機能	無線LAN内蔵	▷	LAN内蔵 (-11,000円) なし (-18,000円)
バッテリー	バッテリー(S)	▷	バッテリー(L) (+5,000円) なし (-8,000円)

■カスタムメイド形名基準



ソフトウェアカスタマイズ

・新規本体購入のお客様のご要求に応じてソフトウェアのカスタマイズを行い、マスターディスクを作成します。カスタマイズ内容の詳細については、営業等にお問合せ、ご相談ください。

- カスタマイズ例(注1)
- 起動時トップ画面カスタマイズ: ブラウザの全画面表示や指定アプリケーション起動、メニューソフトウェアであるFLORA-ieナビゲーションの設定など起動時のトップ画面をカスタマイズします。
 - ブラウザPlug-in インストール: Real Networks社RealPlayerやAdobe社Acrobat ReaderなどLinux環境で提供されているブラウザのPlug-inソフトウェアをインストールします。
 - Java VMインストール: Insignia Solutions International Ltd.社のJeode1.8 (Personal Java1.2互換)やSun Microsystems社のJava Runtime Environment (JRE)をインストールします。Javaアプリケーションの実行が可能になります。
 - Citrix社 ICAクライアントインストール: Citrix社のMetaFrame用クライアントソフトウェアであるICAクライアントをインストールします。MetaFrameを使ったWindowsアプリケーションの実行が可能になります。
 - 広告/プレゼンテーション用スライドショーインストール: JPEG画像を連続表示できるスライドショーソフトウェアをインストールします。店舗等での広告表示用スクリーンセーバーやビジネスミーティングでのプレゼンテーション用スライドショーとして活用できます。
 - Windows OSインストール(2002年8月サポート予定): Midori Linuxの代わりにMicrosoft社のWindows OS(Windows® 2000 Professional等)をインストールします。(注2)
 - カスタマイズマスターディスクのコピー: お客様向けに作成したマスターディスクを、ご購入された本体にコピーします。IPアドレスなどのネットワークの個別設定にも対応可能です。

(注1)ソフトウェアの使用条件は各ソフトウェアの使用許諾契約に従います。カスタマイズの内容によって必要となるコンパクトフラッシュROMの容量が変わる可能性があります。

(注2)周辺機器など、お客様のシステム環境で動作を検証した上でWindows用マスターディスクを作成しFLORA-ie 55miにHDDを組み込みます。本体はHDD組み込み専用モデルになります。詳細は営業等にお問い合わせ、ご相談ください。なお、HDDを組み込んだ場合は、耐衝撃性/振動性や静音性の特徴はなくなります。

・Crusoe, Midoriは、Transmeta Corporationの米国およびその他の国における商標です。・Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。・Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。・Windows®2000 Professionalは米国Microsoft Corporationの商品名称です。・Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標、サービス名称です。



日立製作所・インターネットプラットフォーム事業部は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO (国際標準化機構)14001の審査を受け、登録された事業部です。当事業部では、製品の開発および製造段階における環境問題に積極的に取り組んでいます。
 登録番号: EC9711108 登録日: 1997年10月28日

日立インターネットアプライアンス FLORA-ie series

HITACHI
Inspire the Next

Usability
 Connectivity
 Robustness
 Security

FLORA-ie 55mi

ZF-N(G)

SP-481-10

インターネットをより身近にする FLORA-ie シリーズ

家庭へ 業務へ 広がるネットワーク...
FLORA-ie 55miは新しい価値を創造します。



●店舗・倉庫での商品管理端末

無線LANとWebアプリケーションにより低価格な
ワイヤレス商品管理端末として活用できます。



●営業用ツール

顧客先でのプレゼンテーションツールや
社内での業務端末として、営業活動を様々な
顔でサポートします。
Citrix社MetaFrame®サーバと連携して
Windows®端末としても利用可能です。

●インターネットマンション ／ホテルでの情報端末

マンションでのコミュニティー端末やホテルでの
情報サービス／検索端末として利用できます。
Webカメラと連携すれば、マンションのエントランスや
共有スペースのチェックなどにも利用可能です。
新しいライフスタイル提案の第一歩です。



●お店での広告・サービス提供

お客様の購入ポイントの登録や会員登録用端末として
利用できます。スクリーンセーバーなどによる広告表示や
情報端末としても利用可能です。



アクティブモバイル

ワイヤレスでWebアクセスが可能な無線LAN対応。家庭やオフィスでのインハウス利用はもちろん、モバイルでの利用にも応えます。

静音性

- ◆ HDDレス、ファンレスにより、駆動音のしない
静音環境を実現
- ◆ 図書館や家庭で快適な操作環境を提供

耐振動・耐衝撃性

- ◆ HDDの代わりにコンパクトフラッシュROMを採用
- ◆ 従来のパソコンより耐久性と信頼性を向上*

*1 動作中衝撃:HDDに比べコンパクトフラッシュは約3倍の耐衝撃性を備えます

使いやすさ

「直感的で分かりやすく」、操作性にこだわります。

タッチパネル付き10.4型大画面液晶

- ◆ ボタンや文字などタッチパネルで直接画面に触れて入力
- ◆ 高精度な手書き文字認識ソフト「てが〜る」を搭載
- ◆ 視認性の高いリコービットマップフォントを標準搭載

防滴*2・防塵*3性

- ◆ 低消費電力で温度上昇を抑制し、密閉構造を実現
- ◆ 作業現場やちょっとした水回りでの利用が可能

*2 JIS C-0920 保護等級2(防滴Ⅱ形)

*3 JIS C-920-1993 保護等級5(防塵形)カテゴリー2


バッテリーカバーを含む全てのインターフェースカバーを閉じている場合

無線LAN内蔵 (カスタムメイドメニューで選択)

- ◆ 無線LANモデルはアンテナを内蔵し防塵・防滴機能を
維持したままのワイヤレス運用が可能
- ◆ 128bit/40bit暗号化通信に対応

用途の拡張性

クレードル設置、アーム設置、壁掛け、首から下げて、など
様々な使用形態をサポートします。




カスタマイズ

ハードウェアカスタムメイドはもちろん、ソフトウェアの
カスタマイズにも対応。用途に合わせて専用マシンと
して様々なソリューションを提供します。
(裏面のソフトウェアカスタマイズメニューをご参照ください)

デザイン

筐体の凹凸やボタン類の少ない、シンプルでフラット
なデザインを採用しました。
他の機器との組合せにもマッチします。



FLORA-ieナビゲーション

- ◆ お客さまによるカスタマイズ機能を備えたメニューソフト
- ◆ アプリケーションやホームページをアイテムとして登録
- ◆ アイテムに触れるとあなたの「したい」が実現できます