

サーバブレード オンボードデバイス、オプションカード情報一覧

#	品名・仕様	形名	オンボードデバイス情報		備考
			種別	ドライバ名	
サーバブレード					
1	BS2000用				
2	Xeon標準サーバブレード				
3	A1モデル (E55A1)	GVAE55A1-*****	NIC	igb	
4	A2モデル (E55A2)	GVAE55A2-*****	NIC	igb	
5	R3モデル (E55R3)	GVAE55R3-*****	NIC	tg3	
6			SAS-RAID	megaraid_sas	
7	S3モデル (E55S3)	GVAE55S3-*****	NIC	tg3	
8	R4モデル (E55R4)	GVAE55R4-*****	NIC	tg3	
9			SAS-RAID	megaraid_sas	
10	S4モデル (E55S4)	GVAE55S4-*****	NIC	tg3	
11	Xeon高性能サーバブレード				
12	高性能サーバブレードA1モデル (E57A1) /E1モデル (E57E1)	G*AE57*1-*****	NIC	igb	
13	高性能サーバブレードA1モデル (E57A2) /E1モデル (E57E2)	G*AE57*2-*****	NIC	igb	
14	BS320用				
15	Xeonサーバブレード ※1, 2				
16	A4/S4/H4/P4/R4モデル (C51A4/S4/H4/P4/R4)	GGAC51*4-*****	NIC	igb	
17	A5/S5/H5/P5/R5モデル (C51A5/S5/H5/P5/R5)	GGAC51*5-*****	NIC	igb	
18	A6/S6/H6/P6/R6モデル (C51A6/S6/H6/P6/R6)	GGAC51*6-*****	NIC	tg3	
19	BS500用				
20	520Aサーバブレード				
21	A1モデル	GGAGB0A1-*****	-	-	
22	520Hサーバブレード				
23	A1モデル	GGAGC0A1-*****	-	-	
24	B1モデル	GGAGC0B1-*****	NIC	be2net/elxnet	
25	A2モデル	GGAGC0A2-*****	-	-	
26	B2モデル	GGAGC0B2-*****	NIC	be2net/elxnet	
27	540Aサーバブレード				
28	A1モデル	GGAGD0A1-*****	-	-	
29	B1モデル	GGAGD0B1-*****	NIC	be2net/elxnet	
30	拡張ブレード				
31	ストレージ拡張ブレード	GG-(S) FH3STB1x1	NIC	be2net/elxnet	
32	PCI拡張ブレード	GG-(S) ES3PCB1x1	-	-	
33	BS2000シャーシ搭載用				
34	SASアダプタ				
35	3Gbps SAS, PCI-Express	GV-CE2N3G1N1 [BX]	SAS-RAID		
36	FCアダプタ				
37	8Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2N8G1N1 [BX]	FC	hfcldd	
38	8Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2N8G2N1 [BX]	FC	hfcldd	
39	4Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2N4G1N1 [BX]	FC	hfcldd	
40	8Gbps, 2port, PCI-Express (Emulex社製)	GV-CC2N8G3N1 [BX]	FC	lpfc820/lpfc	
41	8Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2N8G1N1 [BX]	FC	hfcldd	
42	8Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2N8G2N1 [BX]	FC	hfcldd	
43	16Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2N16G1N1 [BX]	FC	hfcldd	
44	16Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2N16G2N1 [BX]	FC	hfcldd	
45	16Gbps, 2port, PCI-Express (Emulex社製)	GV-CC2N16G3N1 [BX]	FC	lpfc820/lpfc	
46	16Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2N16G1N1 [BX]	FC	hfcldd	
47	16Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2N16G2N1 [BX]	FC	hfcldd	
48	LANアダプタ				
49	1000Base-T, 2port, PCI-Express	GV-CN2N1G1N1 [BX]	NIC	igb	
50	1000Base-T, 4port, PCI-Express	GV-CN2N1G2N1 [BX]	NIC	igb	
51		GV-CN2N1G3N1 [BX]	NIC	igb	
52	10GBase-SR, 2port, PCI-Express	GV-CN2NXG2N1 [BX]	NIC	ixgbe	
53	1000Base-T, 2port, PCI-Express	GZ-CN2N1G1N1 [BX]	NIC	igb	
54	1000Base-T, 4port, PCI-Express	GZ-CN2N1G2N1 [BX]	NIC	igb	
55		GZ-CN2N1G3N1 [BX]	NIC	igb	
56	10GBase-SR, 2port, PCI-Express	GZ-CN2NXG2N1 [BX]	NIC	ixgbe	
57	CNA拡張ボード				
58	CNA拡張ボード 10Gb × 2 (Emulex製)	GV-CN2NXG3N1 [BX]	NIC	be2net/elxnet	
59			iSCSI	be2iscsi imaiscsi	
60			FCoE	lpfc820/lpfc	
61	PCI Express Flash ドライブボード				
62	PCI Express Flash ドライブボード 365GB (Fusionio製)	GV-CG2NFD1N1 [BX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	
63	PCI Express Flash ドライブボード 785GB (Fusionio製)	GV-CG2NFD2N1 [BX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	
64	PCI Express Flash ドライブボード 1.2TB (Fusionio製)	GV-CG2NFD3N1 [BX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	

#	品名・仕様	形名	オンボードデバイス情報		備考
			種別	ドライバ名	
65	BS2000 1/0スロット拡張装置用				
66	SASアダプタ				
67	3Gbps SAS, PCI-Express	GV-CE2D3G1N1 [EX]	SAS-RAID	×	
68	FCアダプタ				
69	8Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2D8G1N1 [EX]	FC	hfcldd	
70	8Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2D8G2N1 [EX]	FC	hfcldd	
71	8Gbps, 2port, PCI-Express (Emulex社製)	GV-CC2D8G3N1 [EX]	FC	lpfc820/lpfc	
72	8Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2D8G1N1 [EX]	FC	hfcldd	
73	8Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2D8G2N1 [EX]	FC	hfcldd	
74	16Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2D161N1 [EX]	FC	hfcldd	
75	16Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GV-CC2D162N1 [EX]	FC	hfcldd	
76	16Gbps, 2port, PCI-Express (Emulex社製)	GV-CC2D163N1 [EX]	FC	lpfc820/lpfc	
77	16Gbps, 1port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2D161N1 [EX]	FC	hfcldd	
78	16Gbps, 2port, PCI-Express (日立製)	GZ-CC2D162N1 [EX]	FC	hfcldd	
79	LANアダプタ				
80	1000Base-T, 2port, PCI-Express	GV-CN2D1G1N1 [EX]	NIC	igb	
81	1000Base-T, 4port, PCI-Express	GV-CN2D1G2N1 [EX]	NIC	igb	
82		GV-CN2D1G3N1 [EX]	NIC	igb	
83	10GBase-SR, 2port, PCI-Express	GV-CN2DXG2N1 [EX]	NIC	ixgbe	
84	1000Base-T, 2port, PCI-Express	GZ-CN2D1G1N1 [EX]	NIC	igb	
85	1000Base-T, 4port, PCI-Express	GZ-CN2D1G2N1 [EX]	NIC	igb	
86		GZ-CN2D1G3N1 [EX]	NIC	igb	
87	10GBase-SR, 2port, PCI-Express	GZ-CN2DXG2N1 [EX]	NIC	ixgbe	
88	CNA拡張ボード				
89	CNA拡張ボード 10Gb × 2 (Emulex製)	GV-CN2DXG3N1 [EX]	NIC	be2net/elxnet	
90			iSCSI	be2iscsi imaiscsi	
91			FCoE	lpfc820/lpfc	
92	PCI Express Flash ドライブボード				
93	PCI Express Flash ドライブボード 365GB (Fusionio製)	GV-CG2DFD1N1 [EX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	
94	PCI Express Flash ドライブボード 785GB (Fusionio製)	GV-CG2DFD2N1 [EX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	
95	PCI Express Flash ドライブボード 1.2TB (Fusionio製)	GV-CG2DFD3N1 [EX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	
54	BS2000用 拡張ボード				
55	SAS Internal RAIDボード (日立製)	GV-CA2SRD1N1 [EX]	SAS-RAID	×	未サポート
56	SAS Internal RAIDボード (日立製)	GV-CA2SRD3N1 [EX]	SAS-RAID	×	未サポート
57	SAS Internal RAIDボード (LSI社製)	GV-CA2SRD2N1 [EX]	SAS-RAID	megaraid_sas	
58	SAS Internal RAIDボード (LSI社製)	GV-CA2SRD4N1 [EX]	SAS-RAID	megaraid_sas	
59	LAN拡張カード (1000Base-T, 4Port)	GV-CN2M1G1N1 [EX]	NIC	igb	
60	LAN拡張カード (1000Base-T, 4Port)	GZ-CN2M1G1N1 [EX]	NIC	igb	
61	FC拡張カード (8Gbps, 2Port) (日立製)	GV-CC2M8G1N1 [EX]	FC	hfcldd	
62	FC拡張カード (8Gbps, 4Port) (日立製)	GV-CC2M8G2N1 [EX]	FC	hfcldd	
63	FC拡張カード (8Gbps, 2Port) (Emulex社製)	GV-CC2M8G3N1 [EX]	FC	lpfc820	
64	FC拡張カード (4Gbps, 2Port) (日立製)	GV-CC2M4G1N1 [EX]	FC	hfcldd	
66	BS320用 拡張ボード				
67	FC拡張カード (4Gbps, 2Port) (日立製)	GG-CC9MZFC1 [EX]	FC	hfcldd	
68		GG-CC9M4G1N1 [EX]	FC	hfcldd	
69	FC拡張カード (4Gbps, 2Port) (Emulex社製)	GG-CC9M4G2N1 [EX]	FC	lpfc820/lpfc	
70	SAS拡張カード	GG-CE9MZSS1A [EX]	SAS-HBA	mptsas	
71		GG-CE9M3G1N1 [EX]	SAS-HBA	mptsas	
72	RAIDカード (日立製HRA380)	GG-CA9RCDAN1EX	SAS-RAID	×	未サポート
73	RAIDカード (日立製HRA381)	GG-CA9RCDAN2EX	SAS-RAID	×	未サポート
74	RAIDカード (LSI製1078)	GG-CA9RCDBN1EX	SAS-RAID	megaraid_sas	
75	RAIDカード (LSI製1078)	GG-CA9RCDBN2EX	SAS-RAID	megaraid_sas	
76	RAIDカード (LSI製2108)	GG-CA9RCDBN3EX	SAS-RAID	megaraid_sas	
77	P5モデル専用32GB SSDブートオプション	GG-UH9N32DN1EX	SAS-HBA	mptsas	SSD接続用
78	P5モデル専用64GB SSDブートオプション	GG-UH9N64DN1EX	SAS-HBA	mptsas	SSD接続用
79	1000Base-T, 2Port PCI拡張カード	GG-CN9P1G1N1 [EX]	NIC	igb	
80	1000Base-T, 4Port PCI拡張カード	GG-CN9P1G2N1 [EX]	NIC	igb	
81		GG-CN9P1G2N2 [EX]	NIC	igb	
82	10GBASE-SR, 2Port PCI拡張カード	GG-CN9PXG1N1 [EX]	NIC	ixgbe	
83	4Gbps FC, 2Port PCI拡張カード	GG-CC9P4G1N1EX	FC	hfcldd	
84	8Gbps FC, 2Port PCI拡張カード	GG-CC9P8G2N1EX	FC	hfcldd	
85	LAN拡張カード	GG-CN9M1G2N1 [EX]	NIC	igb	
86	BS500				
88	LSI SAS RAID拡張カード (SAS2008)	GG-CA3RCD2N1 [EX]	SAS-RAID	megaraid_sas	
89		GG-CA3RCD5N1 [EX]	SAS-RAID	megaraid_sas	
90	Broadcom 1Gb 4ポート + LSI SAS2008 RAID拡張カード	GG-CA3RCD3N1 [EX]	SAS-RAID	megaraid_sas	
91		GG-CA3RCD6N1 [EX]	NIC	tg3	
92	Broadcom 1Gb 8ポート + LSI SAS2008 RAID拡張カード	GG-CA3RCD4N1 [EX]	SAS-RAID	megaraid_sas	
93		GG-CA3RCD7N1 [EX]	NIC	tg3	
94	Broadcom 1Gb 4ポートLAN拡張カード	GG-CN3M1G2N1 [EX]	NIC	tg3	
95	Broadcom 1Gb 8ポートLAN拡張カード	GG-CN3M1G3N1 [EX]	NIC	tg3	
96	Emulex 10Gb 4ポート LAN拡張カード	GG-CN3MXG2N2 [EX]	NIC	be2net	
97	Hitachi 8Gb 2ポート ファイバチャネル拡張カード	GG-CC3M8G2N1 [EX]	FC	hfcldd	
98	Hitachi 8Gb 4ポート ファイバチャネル拡張カード	GG-CC3M8G2N2 [EX]	FC	hfcldd	
99	Emulex 8Gb 2ポート ファイバチャネル拡張カード	GG-CC3M8G1N1 [EX]	FC	lpfc820/lpfc	
100	Hitachi 16Gb 2ポート ファイバチャネル拡張カード	GG-CC3M162N1 [EX]	FC	hfcldd	
101	Hitachi 16Gb 4ポート ファイバチャネル拡張カード	GG-CC3M162N2 [EX]	FC	hfcldd	
102	Emulex 16Gb 2ポート ファイバチャネル拡張カード	GG-CC3M161N1 [EX]	FC	lpfc820/lpfc	
100	Emulex 10Gb 4ポート コンバージドネットワーク 拡張カード	GG-CN3MXG2N1 [EX]	NIC	be2net/elxnet	
101			iSCSI	be2net/elxnet	
102			FCoE	lpfc820/lpfc	
104	PCI Express Flash ドライブボード 365GB (Fusionio製)	GG-(S)CG3NFD1x1 [EX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	
105	PCI Express Flash ドライブボード 785GB (Fusionio製)	GG-(S)CG3NFD2x1 [EX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	
106	PCI Express Flash ドライブボード 1.2TB (Fusionio製)	GG-(S)CG3NFD3x1 [EX]	PCIe SSD	iomemory-vsl	