


電気自動車用

急速充電器 (EV Quick Charger)

- ➡ 45kW 出力の急速充電器
80% までの充電時間は約 26 分で完了
- ➡ 30kW 出力の急速充電器
80% までの充電時間は約 38 分で完了
- ➡ 耐環境
屋内・屋外設置、IP43 相当 (防塵・防水性能)




- ◇デマンド制御対応
充電出力電力の可変制御が可能 (オプション)
- ◇認証課金対応
IC カード認証、コイン課金接続が可能 (オプション)



仕様

項目		詳細仕様	
型 式		HIQC-JP45	HIQC-JP30
電気特性	入力定格電圧	三相3線 AC210V ±15%	
	入力周波数	50/60Hz ±5%	
	入力容量	48kW	32kW
	力率	95%以上	
	出力電圧範囲	50~500V	
	定格出力電力	45kW	30kW
	効率	90%以上	
環境	使用温度範囲	-10~40℃	
	使用湿度範囲	30~90%RH	
	防塵・防水	IP43/屋内・屋外設置	
構造	寸法	幅 1,045mm × 奥行 715mm × 高さ 1,800mm	
	質量	約600kg (ベース含む)	
その他	準拠規格	CHAdeMO Rev.0.9	
	充電コネクタ規格	JEVS G 105準拠品	
	充電ケーブル長	4m	
	保護機能	非常停止プッシュボタン、漏電検出、地絡検出、過電流保護 他	
	0% から 80% までの充電時間 (目安 EV 車の電池容量 24kWh)	約 26 分	約 38 分
	オプション対応	1) 認証課金対応 2) 上位通信機能 3) ケーブル長変更 4) 塗装色変更 5) 寒冷地仕様 6) 耐塩害仕様 7) バイリンガル対応 (日本語、英語標準装備)	

寸法図



(単位 : mm)

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

■製品情報サイト・インターネットでのお問い合わせ

<http://www.hitachi.co.jp/evsolution/>



株式会社 日立製作所 インフラシステム社