

| L1/8Hテープオートローダ 機器仕様           |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| モデル名                          | L1/8Hテープオートローダ                                                                    |
| 筐体タイプ                         | 1Uラックマウントタイプ                                                                      |
| 搭載可能テープドライブ数                  | 1台                                                                                |
| サポートテープドライブ                   | LTO Ultrium 7,8,9 ハーフハイト テープドライブ                                                  |
| 暗号化機能                         | AES 256ビット 暗号化                                                                    |
| 接続インターフェース                    | LTO Ultrium 7: 6Gb/s SAS<br>LTO Ultrium 8: 6Gb/s SAS<br>LTO Ultrium 9: 12Gb/s SAS |
| カートリッジ保管スロット数<br>(メールスロット設定時) | 8巻<br>(7巻)                                                                        |
| メールスロット                       | 設定可: 1巻                                                                           |
| 電源                            | 100-120V(50/60Hz) / 200-240V(50/60Hz)                                             |
| 冗長電源                          | 設定無                                                                               |
| 管理ポート                         | 有: 1ポート<br>(10/100Mbps/second, auto-configuring)                                  |
| EIA規格ユニット数                    | 1U                                                                                |
| 外形寸法(H×W×D)                   | 44 × 482 × 809mm                                                                  |
| 質量                            | 11.5kg                                                                            |
| ハードウェア保守サービス期間                | 無償保証: 翌日以降(9-17時)保守 1年、<br>オプション: 当日(8時~19時/24時間)保守5年/6年/7年                       |

搭載ドライブ仕様

| テープドライブ        |            | LTO Ultrium 7             | LTO Ultrium 8              | LTO Ultrium 9                  |
|----------------|------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| インターフェース       |            | 6Gb/s SAS                 | 6Gb/s SAS                  | 12Gb/s SAS                     |
| 容量(非圧縮/圧縮)(*1) |            | 6TB/15TB<br>LTO7カートリッジ使用時 | 12TB/30TB<br>LTO8カートリッジ使用時 | 18TB/45TB<br>LTO9カートリッジ(*2)使用時 |
| カートリッジ互換性      | Read/Write | LTO7, LTO6                | LTO8, LTO7                 | LTO9, LTO8                     |
|                | Read Only  | LTO5                      | -                          | -                              |

(\*1)圧縮時の容量は圧縮比2.5:1を想定し算出

(\*2)新品LTO9テープカートリッジを初めてご使用になる際にはテープカートリッジの初期化が必要となります。