

L1/8Hテープオートローダv2 機器仕様	
モデル名	L1/8Hテープオートローダv2
筐体タイプ	1Uラックマウントタイプ
搭載可能テープドライブ数	1台
サポートテープドライブ	LTO Ultrium 7,8,9 ハーフハイト テープドライブ
暗号化機能	AES 256ビット 暗号化
接続インターフェース	LTO Ultrium 7: 6Gb/s SAS LTO Ultrium 8: 6Gb/s SAS LTO Ultrium 9: 12Gb/s SAS
カートリッジ保管スロット数 (メールスロット設定時)	8巻 (7巻)
メールスロット	設定可: 1巻
電源	100-120V(50/60Hz) / 200-240V(50/60Hz)
冗長電源	設定無
管理ポート	有: 1ポート (10BASE-T, 100Base-T, 1000BASE-T, auto-configuring)
EIA規格ユニット数	1U
外形寸法(H×W×D)	44 × 482 × 809mm
質量	12kg
ハードウェア保守サービス期間	無償保証: 翌日以降(9-17時)保守 1年、 オプション: 当日(8時~19時/24時間)保守5年

搭載ドライブ仕様

テープドライブ		LTO Ultrium 7	LTO Ultrium 8	LTO Ultrium 9
インターフェース		6Gb/s SAS	6Gb/s SAS	12Gb/s SAS
容量(非圧縮/圧縮)(*1)		6TB/15TB LTO7カートリッジ使用時	12TB/30TB LTO8カートリッジ使用時	18TB/45TB LTO9カートリッジ(*2)使用時
カートリッジ互換性	Read/Write	LTO7, LTO6	LTO8, LTO7	LTO9, LTO8
	Read Only	LTO5	-	-

(*1)圧縮時の容量は圧縮比2.5:1を想定し算出

(*2)新品LTO9テープカートリッジを初めてご使用になる際にはテープカートリッジの初期化が必要となります。