

L2024テープライブラリ 機器仕様

モデル名	L2024テープライブラリ
筐体タイプ	2Uラックマウントタイプ
搭載可能テープドライブ数	最大2台
サポートテープドライブ	LTO Ultrium 7,8,9 ハーフハイト テープドライブ
暗号化機能	AES 256ビット 暗号化
接続インターフェース	LTO Ultrium 7: 6Gb/s SAS、8Gb/s FC LTO Ultrium 8: 6Gb/s SAS、8Gb/s FC LTO Ultrium 9: 12Gb/s SAS、8Gb/s FC
カートリッジ保管スロット数 (メールスロット設定時)	24巻 (23巻)
メールスロット	設定可: 1巻
電源	100-120V(50/60Hz) / 200-240V(50/60Hz)
冗長電源	設定無
EIA規格ユニット数	2U
外形寸法(H×W×D)	87×480×806mm
質量	14.9kg
ハードウェア保守サービス期間	無償保証: 翌日以降(9-17時)保守 1年、 オプション: 当日(8時~19時/24時間)保守5年/6年/7年

搭載ドライブ仕様

テープドライブ		LTO Ultrium 7	LTO Ultrium 8	LTO Ultrium 9
インターフェース		6Gb/s SAS、 8Gb/s FC	6Gb/s SAS、 8Gb/s FC	12Gb/s SAS、 8Gb/s FC
容量(非圧縮/圧縮)(*1)		6TB/15TB LTO7カートリッジ使用時	12TB/30TB LTO8カートリッジ使用時	18TB/45TB LTO9カートリッジ(*2)使用時
カートリッジ互換性	Read/Write	LTO7, LTO6	LTO8, LTO7	LTO9, LTO8
	Read Only	LTO5	-	-

(*1)圧縮時の容量は圧縮比2.5:1を想定し算出

(*2)新品LTO9テープカートリッジを初めてご使用になる際にはテープカートリッジの初期化が必要となります。