

**テープエンクロージャ4 機器仕様**

モデル名	テープエンクロージャ4
筐体タイプ	1Uラックマウントタイプ
搭載可能テープドライブ数	最大2台
サポートテープドライブ	LTO Ultrium 7,8,9 ハーフハイト テープドライブ
暗号化機能	AES 256ビット 暗号化
接続インターフェース	LTO Ultrium 7: 6Gb/s SAS LTO Ultrium 8: 6Gb/s SAS LTO Ultrium 9: 6Gb/s SAS ※
カートリッジ保管スロット数 (メールスロット設定時)	スロット無
メールスロット	無
電源	100-120V(50/60Hz) / 200-240V(50/60Hz)
冗長電源	設定無
EIA規格ユニット数	1U
外形寸法(H×W×D)	43.2×429×641mm
質量	8.6kg
ハードウェア保守サービス期間	無償保証: 翌日以降(9-17時)保守 3年、 オプション: 当日(8時~19時/24時間)保守5年/6年/7年

※LTO Ultrium 9ドライブのインターフェースは12Gb/s SAS対応ですがサーバとの接続転送速度は6Gb/sになります。

**搭載ドライブ仕様**

テープドライブ		LTO Ultrium 7	LTO Ultrium 8	LTO Ultrium 9
インターフェース		6Gb/s SAS	6Gb/s SAS	12Gb/s SAS
容量(非圧縮/圧縮)(*1)		6TB/15TB LTO7カートリッジ使用時	12TB/30TB LTO8カートリッジ使用時	18TB/45TB LTO9カートリッジ(*2)使用時
カートリッジ互換性	Read/Write	LTO7, LTO6	LTO8, LTO7	LTO9, LTO8
	Read Only	LTO5	-	-

(\*1)圧縮時の容量は圧縮比2.5:1を想定し算出

(\*2)新品LTO9テープカートリッジを初めてご使用になる際にはテープカートリッジの初期化が必要となります。