

【補足資料】

1. テレフォニーマネージャ「TM-II」の外観と主な仕様

(1) 外観



TM-II タイプ S



TM-II タイプ M



TM-II タイプ L

(2) 主な仕様

項目		仕様		
		TM-II タイプ S	TM-II タイプ M	TM-II タイプ L
LAN インタフェース		100BASE-TX		
最大収容数 (注)	IP 多機能電話機	1,008	4,080	8,191
	SIP 電話機	1,008	4,080	16,368
	TUM	15	63	255
	TG	120	504	2,040
冗長構成	主制御部	1重	1重/2重	1重/2重
	IP 制御部	1重	1重/n+1重	1重/n+1重
	LAN 回線	1重	1重	1重/2重
	電源	1重	1重	1重/2重
環境条件	温度	0~40℃		
	湿度	20~85% (結露なきこと)		
電源		AC100V		AC100V/DC-48V
寸法	幅×奥行き×高さ	約 430×290×43.7mm	約 430×250×265mm	約 430×450×710mm
	ラックマウント	1U	6U	16U
質量		約 4kg	約 12kg	約 80 kg

(注) 組合せ及びオプションの実装により最大数は変わります。

2. テレフォニーゲートウェイ「TG-6FX0A」の外観と主な仕様

(1) 外観



アナログ局線収容テレフォニーゲートウェイ TG-6FX0A

(2) 主な仕様

項目		仕様
LAN インタフェース		10BASE-T/100BASE-TX
音声インタフェース	FX0	6
	FXS	2
環境条件	温度	0~40℃
	湿度	20~80% (結露なきこと)
電源		AC100V
寸法	幅×奥行き×高さ	約 430×240×44mm (ゴム足含まず)
	ラックマウント	1U
質量		約 4kg

このニュースリリースの掲載情報(製品価格、製品仕様、サービス内容、発売日、お問い合わせ先、URL など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
