

【補足資料】

1. 多機能電話機の外観



30 ボタン標準電話機



30 ボタン標準電話機（黒）

2. 主な仕様

項目			仕様			
			ET-6.10iA	ET-40iA	ET-108iA	
回線容量 (初期実装/ 最大容量/ 増設単位) (注)	外線	INSネット64	0/3/1 又は 2	0/4/1 又は 2	0/24/2 又は 4	
		アナログ	0/6/1 又は 2 又は 4	0/12/1 又は 2 又は 4	0/48/4 又は 8	
		IP 電話(チャット)	0/8/4	0/8/4	0/48/4 又は 8	
	内線	多機能電話		6/10/4	10/26/4 又は 8	0/96/4 又は 8
		単独電話		2/6/4	2/10/4	0/100/4 又は 8
		長距離内線		-	-	0/24/2
		IP 端末		0/4/4	0/8/4	0/88/4 又は 8
		無線 LAN デュアル端末	端末接続数	0/12/1	0/28/1	0/48/1
			同時通話 可能数	0/4/4	0/8/4	0/48/4 又は 8
		事業所用 PHS	親機	-	0/2/1	0/14/2
			子機	-	0/28/1	0/78/1
	専用線	OD/LD	-	0/2/2	0/10/2	
	外線+内線+専用線容量 [外線はアナログ換算]			最大 18	最大 40	最大 108
主装置寸法(幅×奥行×高さ mm)			約 380×111×316	約 475×111×316	約 477×216×747	
主装置質量(kg)			約 4kg	約 5kg	約 28.4 kg	
最大消費電力(W)			58	180	320	
電話機寸法(幅×奥行×高さ mm)			約 182×258×89.5(標準電話機)			
電話機質量(kg)			約 0.9(標準電話機)			
使用環境条件			周囲温度:0~40、相対湿度:20~85%(但し、結露なきこと)			

(注) 組み合わせ及びオプションの実装により最大数は変わります。