

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#)
[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)
[ホーム](#) > [製品](#) > [HA8500シリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > [2006年9月～出荷モデル](#) > [HA8500/310\(D4\)の仕様](#)

HA8500/310(D4)の仕様(販売終了モデル)

パフォーマンス重視ながら、リーズナブルな拡張性、信頼性、管理・運用性も実現したモデル



HA8500/310

インテル社最新鋭64ビットプロセッサデュアルコア Intel[®]Itanium[®]2 1.40GHz(12MBキャッシュ)を採用しました。

- 高さ2U(約86mm)のコンパクトな筐体。
- メモリーは1GBから最大24GBまで拡張可能。
- ホットプラグ可能な内蔵ディスクを3台内蔵可能。
- 標準ポートとして、シリアルx2、10/100/1000Base-T x2、PCI-Xスロットx4を具備。

仕様

モデル名		HA8500/310(D4モデル)
プロセッサ(周波数)		インテル [®] Itanium [®] 2プロセッサ(1.40GHz)
プロセッサ数		1プロセッサ/2コア～最大2プロセッサ/4コア
キャッシュメモリ	L1	命令16KB、データ16KB/プロセッサ
	L2	命令:1MB データ:256KB/コア
	L3	12MB/プロセッサ
メインメモリ	スロット数	12
	最小	1GB(256MB DIMM使用時)
	最大	24GB(2GB DIMM使用時)
	シリアル(9pin)	2
	USB2.0	4(KB/MOUSE 兼用)(HP-UX未サポート)

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

[詳細な検索](#)

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
 - エントリークラスサーバ
 - HA8500/310
 - HA8500/410
 - HA8500/520
 - HA8500/630
 - HA8500/740
 - HA8500/860
 - 販売終了モデル
 - 2006年9月～出荷モデル
 - 2005年2月～出荷モデル
 - 2003年7月～出荷モデル
 - 2002年12月～出荷モデル
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
- カタログダウンロード

関連リンク

- 事業コンセプト
uVALUE
- サービスプラットフォーム

標準インターフェース	VGA	1(HP-UX未サポート)
	SCSI	1 (Ultra320 標準搭載:内蔵HDD 以外接続禁止)
	NIC	1000Base-T×2、100Base-TX×1*4
内蔵ディスク	容量(最大)	438GB
	HDD タイプ	36GB/73GB/146GB
内蔵ストレージベイ	HDD 専用	3
	DVD-ROM	1
PCI スロット数		64bit PCI-X(133MHz)×4
筐体タイプ		ラックマウントタイプ
外形寸法(W×D×H)mm		システム装置:482×680×86 ラック搭載時:2U
質量(最大)		システム装置:22kg
消費電力(最大)		システム装置:714W
省エネ法に基づく区分	区分	c
	エネルギー消費効率*1	0.018
電源		AC100V/200V、単相、50/60Hz 電源ケーブル:標準1本*2
VCCI基準*3		クラスA情報技術装置
インストールOS		HP-UX 11i v2.0(64ビット)

- *1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *2 オプションの冗長化電源搭載時はプラス1となります。また、電源ケーブルは標準で100V用(NEMA5-15P)、200V用(IEC320-C14)が電源ユニットに1本ずつ添付されます。既設電源環境に合わせてご使用下さい。
- *3 情報処理装置等電波障害自主規制協議会基準。クラスA情報技術装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求される事があります。
- *3 Management Processor LAN(保守管理用)1個を含みます。

価格

モデル	HA8500/310D4
構成	CPU: インテル®Itanium®2プロセッサ9015(1.40GHz/12MBキャッシュ)×1 メモリー:1GB SAS 内蔵ディスク:36GB×1 光学ドライブ:DVD-ROM HP-UX使用権*1

コンセプト
Harmonious
Computing

- 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
- ミドルウェア・プラットフォームソフトウェア
- HP-UX&HPミドルウェア
- 日立サポート360
- 日立ストレージソリューション
- テープライブラリ装置
- エンタープライズサーバ
EP8000
- 日立アドバンストサーバ
HA8000
- クライアントブレード FLORA bd
- ビジネス向けPC
FLORA
- プリンタ
- ルーター・スイッチ
- ハーモニアス・コンピテンス・センタ

OS	HP-UX 11i v2.0(64ビット)
希望小売価格	¥1,936,200～(税抜¥1,844,000～)

*1 システム装置にはHP-UX使用権はバンドルされていませんので、必ずHP-UX使用権を購入してください。



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の [Adobe®Reader™](#) が必要です。

[ページトップへ](#)

[| サイトの利用条件 |](#) [個人情報保護に関して |](#) [商品名称について |](#)

© Hitachi, Ltd. 1994, 2012. All rights reserved.