

## 日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#)
[ホーム](#) > [製品](#) > [周辺機器](#) > [販売終了モデル](#) > コンボアダプタの仕様

## コンボアダプタ(販売終了モデル)

## 9000V対応アダプタ 1ポート 4Gbps FC/1ポート 1000Base-Tアダプタ

品名	1ポート 4Gbps FC/1ポート 1000Base-Tアダプタ
形名	HT-F3360-PC31
LANインタフェース/FCインタフェース	1000Base-T
	1Gbps/2Gbps/4Gbps
PCIバスインタフェース	PCI-Xスロット 4xPCI スロット (64bit、66MHz、3.3V) 2xPCIスロット (64bit、33MHz、3.3V)
アダプタサイズ	ハーフ
電源	3.3V
サポートOS	HP-UX 11i v1/v2/v3

## 9000V対応アダプタ 2ポート 4Gbps FC/2ポート 1000Base-Tアダプタ

品名	2ポート 4Gbps FC/2ポート 1000Base-Tアダプタ
形名	HT-F3360-PC32
LANインタフェース/FCインタフェース	1000Base-T
	1Gbps/2Gbps/4Gbps
PCIバスインタフェース	PCI-Xスロット 4 × PCI スロット (64bit、66MHz、3.3V) 2 × PCIスロット (64bit、33MHz、3.3V)
アダプタサイズ	ハーフ
電源	3.3V
サポートOS	HP-UX 11i v1/v2/v3

## Fibre Channel/1000Base-T PCIボード

品名	Fibre Channel/1000Base-T PCIボード	
形名	GV-CN1B465 GV-CN1B465EX	GV-CN89784 GV-CN89784EX

**HITACHI**  
Inspire the Next

検索 by Google

 

&gt; 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
  - バックアップ装置
  - ストレージ製品
  - マスストレージアダプタ、ネットワークアダプタ
  - 無停電電源装置UPS
  - ラックキャビネット
  - 販売終了モデル
  - カタログダウンロード

## 関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム  
コンセプト  
Harmonious Computing
- 統合サービスプラットフォーム  
BladeSymphony  
(ブレードサーバー)
- ミドルウェア・  
プラットフォームソフトウェア
- HP-UX & HPミドルウェア
- 日立サポート360
- HAND Library
- 日立ストレージソリューション
- テープライブラリ装置
- エンタープライズサーバ  
EP8000
- 日立アドバンストサーバ  
HA8000
- クライアントブレード FLORA bd
- ビジネス向けPC FLORA
-

外観			
ポート数		2Gbps FC 2ポート/1000Base-T 2ポート	2Gbps FC 1ポート/1000Base-T 1ポート
FC インタフェース	FC	LC/Short Wave	
	1000Base-T	RJ45/4対UTP (Category-5E/6)	
Fibre Channelプロトコル		FC-SW (Fabric)、FC-AL (Quick-Loop)、N-Port、NL-Fabric、NL-Private	
LAN プロトコル		IEEE802.3ab/u/x、IEEE 802.1Q VLAN tagging、IEEE 802.1p Priority Queuing、Jumbo frame未サポート	
最大転送速度	FC	1Gbps/2Gbps (自動認識)	
	1000Base-T	10/100/1000Mbps Autonegotiation/Auto sensing、10/100/1000Mbps full-duplex、10/100Mbps half-duplex	
最大ケーブル長	FC	1Gbps 500m/2Gbps 300m	
	1000Base-T	100m (Category-5E/6)	
PCIバスインタフェース		PCI-X 64bit/133MHz	
アダプタサイズ		ハーフ	
電源		3.3V	
サポートOS		HP-UX 11i v2/v3	

プリンタ

 ルータ・スイッチ

 ハーモニアス・コンピテンス・センタ

 [ページトップへ](#)