

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

ホーム | 日立からの提案 | 製品 | サポート | 事例紹介 | テクノロジーコラム |

更新履歴 | サイトマップ | お問い合わせ

ホーム > 製品 > 9000Vシリーズ > 販売終了モデル > B2600の仕様

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

HA8500が選ばれるその理由

サーバ仮想化技術

テクノロジーハイライト

HA8500シリーズ

9000Vシリーズ

販売終了モデル

ソフトウェア

ソリューション

周辺機器

カタログダウンロード

B2600の仕様(販売終了モデル)



1.5Mバイトのキャッシュメモリを内蔵。高性能化を実現した、PA-8600を搭載し、高速処理を実現したワークステーション。

本製品はグリーン購入法適合品です。

仕様

モデル		B2600
プロセッサ (クロック)		PA-8600 (500MHz)
プロセッサ数		1
キャッシュメモリ容量	命令	0.5MB/CPU(on chip)
	データ	1.0MB/CPU(on chip)
メモリ容量		512MB～4GB
性能	SPECint2000	403
	SPECint_rate2000	4.67
	SPECfp2000	440
	SPECfp_rate2000	5.10
内蔵ディスク容量		36GB～72GB
内蔵リムーバブル装置(オプション)		DVD-ROM [16 倍速DVD-ROM/48 倍速CD-ROM]
標準I/Oポート		Ethernet(100Base-TX/10Base-T) × 1、 USBインタフェース(キーボード/マウス用) × 2、 パラレル(セントロニクス) × 1、 シリアル(RS-232C) × 2
接続スロット(オプション)		2 × PCI × 2スロット 1 × PCI × 2スロット
グラフィックス	解像度	1,280 × 1,024ドット
	表示色	1,670万色
	アクセラレータ(オプション)	VISUALIZE-FXe (標準装備) VISUALIZE-FX5 Pro
	標準	17型カラーCRT

- 関連リンク
- 事業コンセプト uVALUE

サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing

統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)

ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

HP-UX & HPミドルウェア

日立サポート360

日立ストレージソリューション

テープライブラリ装置

エンタープライズサーバ
EP8000

日立アドバンストサーバ
HA8000

クライアントブレード FLORA bd

ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

モニター	オプション	22型カラーCRT、15/18.1型カラーTFT液晶
キーボード		JIS109キーボード(USBインタフェース)
マウス		3ボタンマウス(USBインタフェース)
サポートOS		HP-UX11.00(ACE9911 以降)、HP-UX11i
システム装置外形寸法(W×D×H)mm		425.7×457.2×127
質量(最小 / 最大搭載時)		18.21kg / 20.26kg
省エネ法に基づく表示	区分	K
	エネルギー消費効率*1	0.0947

*1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

価格

モデル名	B2600
最低標準セット価格	¥1,239,500～
価格内訳構成	プロセッサ、基本メモリ512MB、HDD 36GB、DVD-ROM、VISUALIZE-FXe、17型カラーCRT、キーボード、マウス、HP-UXライセンス



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の Adobe®Reader™が必要です。

[ページトップへ](#)