

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |[更新履歴](#) [サイトマップ](#) [お問い合わせ](#)[ホーム](#) > [製品](#) > [9000Vシリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > [ワークステーション](#) > [モニター装置](#)

モニター装置の仕様(販売終了モデル)

カラーCRT

表示方式	アパーチャグリル方式	
サイズ(型)	17	22
解像度(ドット)	1,280×1,024	1,600×1,200
リフレッシュレート(Hz)	50～180	
外形寸法(mm) (W×D×H)	414×435×426	505×459×500
質量(kg)	21.0	34.0

カラーTFTパネル

表示方式	スーパーTFTカラー	
サイズ(型)	15	18.1
解像度(ドット)	1,024×768	1,280×1,024
リフレッシュレート(Hz)	56～75	56～85
外形寸法(mm) (W×D×H)	388×199×344	460×233×459
質量(kg)	約7.0kg	約10.5kg

 [ページトップへ](#)HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

■ HA8500が選ばれるその理由

■ サーバ仮想化技術

■ テクノロジーハイライト

■ HA8500シリーズ

■ 9000Vシリーズ

>> 販売終了モデル

■ ソフトウェア

■ ソリューション

■ 周辺機器

■ カタログダウンロード

関連リンク

 事業コンセプト uVALUE サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー) ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア HP-UX & HPミドルウェア 日立サポート360 日立ストレージソリューション テープライブラリ装置 エンタープライズサーバ
EP8000 日立アドバンストサーバ
HA8000 クライアントブレード FLORA bd ビジネス向けPC FLORA プリンタ ルータ・スイッチ ハーモニアス・コンピテンス・
センタ[サイトの利用条件](#) | [個人情報保護に関して](#) | [商品名称について](#) |

© Hitachi, Ltd. 1994, 2012. All rights reserved.