

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

HITACHI
Inspire the Next

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) [サイトマップ](#) [お問い合わせ](#)

検索 by Google

[詳細な検索](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [9000Vシリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > [ワークステーション](#) > [プリンタ](#)

プリンタの仕様(販売終了モデル)

種類	ページプリンタ	シリアルプリンタ	カラーページプリンタ BEAMSTAR-PS
印刷方式	電子写真方式	ワイヤドット インパクト方式	電子写真方式
制御コード体系	LIPS2+/3	ESC/P	PostScript L2
用紙サイズ	A3/B4/A4	連続紙	A4/B5(オプション)
解像度	240(480)dpi/LIPS2+ 300(600)dpi/LIPS3	180dpi	600dpi/1,200dpi(オプション)
インタフェース	セントロニクスインタフェース		

[ページトップへ](#)

- [HA8500が選ばれるその理由](#)
- [サーバ仮想化技術](#)
- [テクノロジーハイライト](#)
- [HA8500シリーズ](#)
- [9000Vシリーズ](#)
- [販売終了モデル](#)
- [ソフトウェア](#)
- [ソリューション](#)
- [周辺機器](#)
- [カタログダウンロード](#)

関連リンク

- [事業コンセプト uVALUE](#)
- [サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing](#)
- [統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
\(ブレードサーバー\)](#)
- [ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア](#)
- [HP-UX & HPミドルウェア](#)
- [日立サポート360](#)
- [日立ストレージソリューション](#)
- [テープライブラリ装置](#)
- [エンタープライズサーバ
EP8000](#)
- [日立アドバンストサーバ
HA8000](#)
- [クライアントブレード FLORA bd](#)
- [ビジネス向けPC FLORA](#)
- [プリンタ](#)
- [ルーター・スイッチ](#)
- [ハーモニアス・コンピテンス・
センタ](#)

[サイトの利用条件](#) | [個人情報保護に関して](#) | [商品名称について](#) |