

## 日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

| ホーム | 日立からの提案 | &gt;&gt; 製品 | サポート | 事例紹介 | テクノロジーコラム |

&gt;&gt; 更新履歴 &gt;&gt; サイトマップ &gt;&gt; お問い合わせ

ホーム &gt; 製品 &gt; 9000Vシリーズ &gt; 販売終了モデル &gt; rp2470/2430の仕様

## rp2470/2430の仕様(販売終了モデル)



高さ89mmのスリムなボディに最大2プロセッサ、最大8Gバイトメモリ、最大146Gバイトのハードディスクなどを装備し、ミッドレンジモデルに迫る高性能と高信頼性をもったモデルrp2470、rp2430が登場しました。インターネットサーバとしても、アプリケーションサーバとしても、今までにない高いパフォーマンスを提供します。

本製品はグリーン購入法適合品です。

## 仕様

モデル		rp2470	rp2430	
プロセッサ (クロック)		PA-8700		
		750MHz	650MHz	
プロセッサ数		1~2		1
性能	SPECint_rate2000	~12.9*1(Peak)	測定中	測定中
	SPECfp_rate2000	測定中	測定中	測定中
	SPECfp_web99	50,147	測定中	測定中
メモリー容量		最大8GB		最大2GB
キャッシュメモリー容量	命令	0.75MB/CPU(on chip)		
	データ	1.5MB/CPU(on chip)		
内蔵ディスク容量		36/73GB × 2(ホットプラグ対応)		
接続能力	PCI	PCI × 4		PCI × 2
	LAN	100/10BaseT		
	RS-232-Cポート	3(コンソール、UPS用)		
	LANコンソールポート	1		
サポートOS		HP-UX 11.00、11i		
外形寸法(W×D×H)mm		430×710×88.9		
質量		20kg		
消費電力(最大)		300W(400W)		290W(350W)

**HITACHI**  
Inspire the Next

検索 by Google



&gt; 詳細な検索

■ HA8500が選ばれるその理由

■ サーバ仮想化技術

■ テクノロジーハイライト

■ HA8500シリーズ

■ 9000Vシリーズ

&gt;&gt; 販売終了モデル

■ ソフトウェア

■ ソリューション

■ 周辺機器

■ カタログダウンロード

## 関連リンク

事業コンセプト uVALUE

 サービスプラットフォーム  
コンセプト  
Harmonious Computing

 統合サービスプラットフォーム  
BladeSymphony  
(ブレードサーバー)

 ミドルウェア・  
プラットフォームソフトウェア

HP-UX &amp; HPミドルウェア

日立サポート360

日立ストレージソリューション

テープライブラリ装置

 エンタープライズサーバ  
EP8000

 日立アドバンストサーバ  
HA8000

クライアントブレード FLORA bd

ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

ルーター・スイッチ

 ハーモニアス・コンピテンス・  
センタ

省エネ法に基づく区分	区分	G	G	K
	エネルギー消費効率*2	0.064	0.071	0.063

\*1 SPECrate値

\*2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

## 価格

モデル	rp2470	rp2430
標準構成価格	¥2,709,000～ (税抜¥2,580,000～)	¥1,597,050～ (税抜¥1,521,000～)
プロセッサ	PA-8700(650MHz)	PA-8700(650MHz)
プロセッサ数	1	1
メモリ容量	512MB	128MB
HDD	18GB	18GB
その他	System Manager、HP-UX使用权	System Manager、HP-UX使用权



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の Adobe®Reader™が必要です。

[ページトップへ](#)