

# 日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) [サイトマップ](#) [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [9000Vシリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > rp8400/rp7410の仕様

## rp8400/rp7410の仕様(販売終了モデル)



ハイエンドモデル「superdome」で培った高性能、高信頼をコンパクトな筐体に凝縮したミッドレンジサーバです。最新鋭PA-8700+、PA-8700搭載によるハイパフォーマンス。次世代プロセッサへの対応機能も備えた「rp8400」、「rp7410」。サーバコンソリデーション、インターネットビジネス、シミュレーションなど、幅広いニーズにこたえるオープンシステム環境を省スペースで実現します。

 本製品はグリーン購入法適合品です。

### ■ 事例のご紹介

 [日本たばこ産業株式会社様](#) (PDF形式: A4版 4ページ 122kB)

## 仕様

| モデル                   |                  | rp8400                                                                                                     |                     |                     | rp7410                         |                     |                     |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| プロセッサ<br>(クロック)       |                  | PA-8700+<br>(875MHz)                                                                                       | PA-8700<br>(750MHz) | PA-8700<br>(650MHz) | PA-8700+<br>(875MHz)           | PA-8700<br>(750MHz) | PA-8700<br>(650MHz) |
| プロセッサ数                |                  | 2～16                                                                                                       |                     |                     | 2～8                            |                     |                     |
| キャッシュメモ<br>リ容量        | 命令               | 0.75MB/CPU(on chip)                                                                                        |                     |                     |                                |                     |                     |
|                       | データ              | 1.5MB/CPU(on chip)                                                                                         |                     |                     |                                |                     |                     |
| メモリ容量                 |                  | 2GB～64GB                                                                                                   |                     |                     | 1GB～32GB                       |                     |                     |
| 性能                    | SPECint_rate2000 | —                                                                                                          | ～98.2(Peak)         | —                   | —                              | ～49.9<br>(Peak)     | 55.8<br>(Peak)      |
|                       | SPECfp_rate2000  | —                                                                                                          | ～71.0(Peak)         | —                   | —                              | ～36.8<br>(Peak)     | —                   |
|                       | トランザクション性能       | —                                                                                                          | 140,240tpmc         | —                   | —                              | —                   | —                   |
| 内蔵ディスク容量              |                  | 36GB×4(ホットプラグ対応)                                                                                           |                     |                     | 36/73GB×4(ホットプラグ対応)            |                     |                     |
| 内蔵リムーバブル装置<br>(オプション) |                  | DVD-ROM、DDS-4/DAT×2 (ホットプラグ対応)                                                                             |                     |                     | DVD-ROM、DDS-4/DAT×1 (ホットプラグ対応) |                     |                     |
| 接続能力                  | 標準I/Oポート         | Ethernet(10/100/1000Base-T)×1、<br>Ultra2 SCSI×1(rp8400)/Ultra160 SCSI×1(rp7410)<br>管理用LAN×1、<br>RS-232-C×3 |                     |                     |                                |                     |                     |
|                       | 拡張スロット           | PCI×16スロット<br>(ホットプラグ対応)                                                                                   |                     |                     | PCI×15スロット<br>(ホットプラグ対応)       |                     |                     |
| サポートOS                |                  | HP-UX11i                                                                                                   |                     |                     |                                |                     |                     |
| システム装置 外形寸法(W×D×H)mm  |                  | 483×762×833<br>(ラック搭載時占有量:17U)                                                                             |                     |                     | 483×762×445<br>(ラック搭載時占有量:10U) |                     |                     |
|                       |                  |                                                                                                            |                     |                     |                                |                     |                     |

**HITACHI**  
Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

■ HA8500が選ばれるその理由

■ サーバ仮想化技術

■ テクノロジーハイライト

■ HA8500シリーズ

■ 9000Vシリーズ

➤ 販売終了モデル

■ ソフトウェア

■ ソリューション

■ 周辺機器

■ カタログダウンロード

### 関連リンク

 事業コンセプト uVALUE

 サービスプラットフォーム  
コンセプト  
Harmonious Computing

 統合サービスプラットフォーム  
BladeSymphony  
(ブレードサーバー)

 ミドルウェア・  
プラットフォームソフトウェア

 HP-UX & HPミドルウェア

 日立サポート360

 日立ストレージソリューション

 テープライブラリ装置

 エンタープライズサーバ  
EP8000

 日立アドバンストサーバ  
HA8000

 クライアントブレード FLORA bd

 ビジネス向けPC FLORA

 プリンタ

 ルータ・スイッチ

 ハーモニアス・コンピテンス・  
センタ

|            |             |              |      |      |              |      |      |
|------------|-------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| 質量(kg)     |             | 160.6        |      |      | 99.8         |      |      |
| 電源         |             | 200V         |      |      |              |      |      |
| 消費電力(最大)   |             | 3.1kW(5.1kW) |      |      | 1.7kW(3.0kW) |      |      |
| 省エネ法に基づく区分 | 区分          | C            | C    | C    | C            | C    | C    |
|            | エネルギー消費効率*1 | 0.12         | 0.14 | 0.15 | 0.11         | 0.12 | 0.13 |

\*1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

価格

|        |                                  |                                  |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| モデル    | rp8400                           | rp7410                           |
| 標準構成価格 | ¥17,673,600～<br>(税抜¥16,832,000～) | ¥13,151,250～<br>(税抜¥12,525,000～) |
| プロセッサ  | PA-8700+(875MHz)                 | PA-8700+(875MHz)                 |
| プロセッサ数 | 2                                | 2                                |
| メモリ容量  | 2GB                              | 1GB                              |
| HDD    | 36GB                             | 36GB                             |
| ファイル装置 | DVD-ROM                          | DVD-ROM                          |
| その他    | System Manager、HP-UX使用権          | System Manager、HP-UX使用権          |



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のAdobe®Reader™が必要です。

ページトップへ