

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) [サイトマップ](#) [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [9000Vシリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > VI132L-Tinyの仕様



仕様

モデル			VI132L-Tiny		
プロセッサ (クロック)			PA-7300LC (132MHz)		
メモリ			64MB～512MB		
キャッシュメモリ	命令		64kB		
	データ		64kB		
性能	SPECint95		5.9		
	SPECfp95		6.2		
内蔵ディスク容量			2～4GB		
内蔵リムーバブル装置(オプション)			フロッピーディスク×1(標準)		
標準I/Oポート			シリアル(RS-232-C)×2、パラレル(セントロニクス)×1、Ethernet(10BaseT)×1,16ビットオーディオ×1、キーボード/マウスインタフェース×1、ディスプレイインタフェース×1、Single-Ended SCSI-2インタフェース×1		
Miracle Space			PCIスロット またはCD-ROM搭載可*1		
グラフィックス	解像度		1,024×768ドット／1,280×1,024ドット		
	表示色		標準 256色*2		
	アクセラレータ		VISUALIZE-EG		
モニタ	標準		17型カラーCRT (1,280×1,024)		
	オプション	1,024×768ドット	15/19型カラーCRT 13.3/14.1型TFTパネル(SelecTop)		
		1,280×1,024ドット	17/19/21型カラーCRT		
キーボード			標準:JIS 106 オプション:日立配列、HP日本語配列、PS/2 101(ASCII)		

HITACHI

Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

HA8500が選ばれるその理由

サーバ仮想化技術

テクノロジーハイライト

HA8500シリーズ

9000Vシリーズ

販売終了モデル

ソフトウェア

ソリューション

周辺機器

カタログダウンロード

関連リンク

事業コンセプト uVALUE

サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing

統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)

ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

HP-UX & HPミドルウェア

日立サポート360

日立ストレージソリューション

テープライブラリ装置

エンタープライズサーバ
EP8000

日立アドバンストサーバ
HA8000

クライアントブレード FLORA bd

ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

マウス		3ボタンマウス
OS		HP-UX10.20以降
システム装置	外形寸法(W×D×H)	82×350×260mm*3
	質量	7.0kg*4
省エネ法に基づく表示	区分	R
	エネルギー消費効率*4	0.67

- *1 2次キャッシュ使用時。
- *2 HDD2台構成時はCD-ROM、DAT搭載不可。
- *3 HP Color Recovery使用時、400万色表示可能。
- *4 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイトです。

 [ページトップへ](#)