

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |[更新履歴](#) [サイトマップ](#) [お問い合わせ](#)[ホーム](#) > [製品](#) > [9000Vシリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > VI180Lの仕様

VI180Lの仕様(販売終了モデル)



仕様

モデル			VI180L		
プロセッサ (クロック)			PA-7300LC (180MHz)		
メモリ			64MB～768MB		
キャッシュメモリ	命令		64kB		
	データ		64kB		
	2次		1MB(標準)		
性能	SPECint95		9.06		
	SPECfp95		9.35		
内蔵ディスク容量			2～13GB		
内蔵リムーバブル装置(オプション)			FDD、CD-ROMまたはDAT*1		
標準I/Oポート			シリアル(RS-232-C)×2、 パラレル(セントロニクス)×1、 Ethernet(10Base-T/100Base-TX or 10Base-5)×1、 16ビットオーディオ×1、 キーボード/マウスインタフェース×1、 ディスプレイインタフェース×1、 Wide Single-Ended Ultra SCSI インタフェース×1 Single-Ended SCSI-2インタフェース×1		
拡張スロット			PCI/GSC×2		
グラフィックス	解像度		1,280x1,024ドット		
	表示色		標準 256色 *2 オプション: 1,670万色/フルカラー		
	アクセラレータ	標準	VISUALIZE-EG		
		オプション	VISUALIZE-FXe/FX4		
	標準		17型カラーCRT		

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

■ HA8500が選ばれるその理由

■ サーバ仮想化技術

■ テクノロジーハイライト

■ HA8500シリーズ

■ 9000Vシリーズ

➤ 販売終了モデル

■ ソフトウェア

■ ソリューション

■ 周辺機器

■ カタログダウンロード

関連リンク

➡ 事業コンセプト uVALUE

➡ サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing➡ 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)➡ ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

➡ HP-UX & HPミドルウェア

➡ 日立サポート360

➡ 日立ストレージソリューション

➡ テープライブラリ装置

➡ エンタープライズサーバ
EP8000➡ 日立アドバンストサーバ
HA8000

➡ クライアントブレード FLORA bd

➡ ビジネス向けPC FLORA

➡ プリンタ

➡ ルータ・スイッチ

➡ ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

モニター	オプション	21型カラーCRT、19型カラーCRT 17型トリニトロンカラーCRT、 21型ダイヤモンドトロンカラーCRT
キーボード		標準:JIS 106 オプション:日立配列、HP日本語配列、PS/2 101(ASCII)
マウス		3ボタンマウス
OS		HP-UX 10.20、HP-UX 11.00
システム装置	外形寸法(W×D×H)	444×452×116mm
	質量	18kg
省エネ法に基づく表示	区分	R
	エネルギー消費効率*3	0.41

- *1 HDD2台構成時はCD-ROM、DAT搭載不可
- *2 HP Color Recovery使用時、400万色表示可能
- *3 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイトです。



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の
Adobe®Reader™が必要です。

ページトップへ