

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |[更新履歴](#) [サイトマップ](#) [お問い合わせ](#)[ホーム](#) > [製品](#) > [9000Vシリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > VJ360・VJ240・VJ200の仕様

VJ360・VJ240・VJ200の仕様(販売終了モデル)



仕様

モデル			VJ360	VJ240	VJ200
プロセッサ (クロック)			PA-8600 (367MHz)	PA-8600 (236MHz)	PA-8600 (200MHz)
メモリ			128MB～1.5GB		
キャッシュメモリ容量	命令		0.5MB(on chip)	2MB	512kB
	データ		1MB(on chip)	2MB	1MB
性能	SPECint95		26.0	17.3	14.3
	SPECfp95		28.1	25.4	21.4
内蔵ディスク容量			4～18GB	4～13GB	
内蔵リムーバブル装置			FDD、CD-ROMまたはDAT	FDD、CD-ROMまたはDAT*1	
標準I/Oポート			シリアル(RS-232-C)× 2、 パラレル(セントロニクス) × 1、 Ethernet(10Base-T/100Base-TX or 10Base-5) × 1、 16ビットオーディオ × 1、 キーボード/マウスインタフェース × 1、 ディスプレイインタフェース × 1、 Wide Single-Ended Ultra SCSIインタフェース × 1、 Single-Ended SCSI-2インタフェース × 1		
拡張スロット			GSC/PCI × 4		
グラフィックス	解像度		1,280 × 1,024ドット		
	表示色		標準 256色*2 オプション 1,670万色/フルカラー		
	アクセラレータ	標準	VISUALIZE-EG		
		オプション	VISUALIZE-FX2 Pro VISUALIZE-FX4 Pro VISUALIZE-FX6 Pro		
モニター	標準		17型ダイヤモンドトロンカラーCRT		

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

■ HA8500が選ばれるその理由

■ サーバ仮想化技術

■ テクノロジーハイライト

■ HA8500シリーズ

■ 9000Vシリーズ

➤ 販売終了モデル

■ ソフトウェア

■ ソリューション

■ 周辺機器

■ カタログダウンロード

関連リンク

➡ 事業コンセプト uVALUE

➡ サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing➡ 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)➡ ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

➡ HP-UX & HPミドルウェア

➡ 日立サポート360

➡ 日立ストレージソリューション

➡ テープライブラリ装置

➡ エンタープライズサーバ
EP8000➡ 日立アドバンストサーバ
HA8000

➡ クライアントブレード FLORA bd

➡ ビジネス向けPC FLORA

➡ プリンタ

➡ ルータ・スイッチ

➡ ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

	オプション	21型カラーCRT、19型カラーCRT、 21型ダイヤモンドトンカラーCRT
キーボード		標準:JIS 106 オプション:日立配列、HP日本語配列、PS/2 101(ASCII)
マウス		3ボタンマウス
OS		HP-UX 11.0 / HP-UX 10.20
システム装置 外形寸法(WxDxH)		540×483×138mm
質量		22.7kg
省エネ法に基づく表示・消費電力		880W

*1 HDDを2台搭載し、かつ9GB HDDを使用した構成では、FDDの搭載は不可。

*2 HP Color Recovery使用時、400万色表示可能。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイトです。



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の
Adobe®Reader™が必要です。

[ページトップへ](#)