

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

ホーム | 日立からの提案 | 製品 | サポート | 事例紹介 | テクノロジーコラム |

更新履歴 | サイトマップ | お問い合わせ

ホーム > 製品 > 9000Vシリーズ > 販売終了モデル > VQ2240の仕様

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

HA8500が選ばれるその理由

サーバ仮想化技術

テクノロジーハイライト

HA8500シリーズ

9000Vシリーズ

販売終了モデル

ソフトウェア

ソリューション

周辺機器

カタログダウンロード

関連リンク

事業コンセプト uVALUE

サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing

統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)

ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

HP-UX & HPミドルウェア

日立サポート360

日立ストレージソリューション

テープライブラリ装置

エンタープライズサーバ
EP8000

日立アドバンストサーバ
HA8000

クライアントブレード FLORA bd

ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

VQ2240の仕様(販売終了モデル)



仕様

モデル			VQ2240		
プロセッサ (クロック)			PA-8200 (236MHz)		
プロセッサ数			2		
メモリ容量			128MB～2GB		
キャッシュメモリ	命令		2MB		
	データ		2MB		
SPECint95			307 *1		
SPECfp95			349 *1		
内蔵ディスク容量			4～18GB		
内蔵リムーバブル装置(オプション)			CD-ROM、DAT、FDD(最大2台搭載可能)		
標準I/Oポート			シリアル(RS-232-C)×2、 パラレル(セントロニクス)×1、 Ethernet(100Base-TX/10Base-Tまたは10Base5(AUI))×1、 16ビットオーディオ×1、 キーボード/マウスインタフェース×1、 ディスプレイインタフェース×1、 Wide Single-Ended Ultra SCSIインタフェース×1、 Single-Ended SCSI-2インタフェース×1		
拡張スロット			PCI×2、PCI/GSC×3		
グラフィックス	解像度		1,280×1,024ドット		
	表示色		標準 256色*2 オプション 1,670万色/フルカラー		
	アクセラレータ	標準	VISUALIZE-EG		
		オプション	VISUALIZE-FX2 Pro/FX4 Pro/FX6 Pro		
	標準		17型カラーCRT		

モニター	オプション	21型カラーCRT、 19型カラーCRT、 17型トリニトロンカラーCRT、 21型ダイヤモンドトロンカラーCRT、 14.1型TFTパネル(SelecTop)
キーボード		標準:JIS 106 オプション:日立配列,HP日本語配列,PS/2 101(ASCII)
マウス		3ボタンマウス
OS		HP-UX 10.20以降
システム装置	外形寸法(W×D×H)mm	330×541×470
	質量	36.0kg
省エネ法に基づく表示・消費電力		672W

*1 SPECrate値。

*2 HP Color Recovery使用時、400万色表示可能。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

 [ページトップへ](#)