

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

ホーム | 日立からの提案 | 製品 | サポート | 事例紹介 | テクノロジーコラム |

更新履歴 | サイトマップ | お問い合わせ

ホーム > 製品 > 9000Vシリーズ > 販売終了モデル > VQ282の仕様

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

HA8500が選ばれるその理由

サーバ仮想化技術

テクノロジーハイライト

HA8500シリーズ

9000Vシリーズ

販売終了モデル

ソフトウェア

ソリューション

周辺機器

カタログダウンロード

関連リンク

事業コンセプト uVALUE

サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing

統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)

ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

HP-UX & HPミドルウェア

日立サポート360

日立ストレージソリューション

テープライブラリ装置

エンタープライズサーバ
EP8000

日立アドバンストサーバ
HA8000

クライアントブレード FLORA bd

ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

VQ282の仕様(販売終了モデル)



仕様

モデル			VQ282/2	VQ282/1
プロセッサ (クロック)			PA-8000(180MHz)	
プロセッサ数			2	1(2CPUに増設可能)
メモリ			128MB～2GB	
キャッシュメモリ	命令		1MB	
	データ		1MB	
性能	SPECint95		11.8 *1	
	SPECfp95		19.3 *1	
内蔵ディスク容量			4～8GB	
内蔵リムーバブル装置(オプション)			CD-ROM、DAT、FDD(最大2台搭載可能)	
標準I/Oポート			シリアル(RS-232-C)×2、 パラレル(セントロニクス)×1、 Ethernet(10Base-T/10Base5)×1(択一)、 16ビットオーディオ×1、 キーボード/マウスインタフェース×1、 ディスプレイインタフェース×1、 Wide Single-Ended Ultra SCSIインタフェース×1、 Single-Ended SCSI-2インタフェース×1	
拡張スロット			EISA/GSC×2、GSC×1、EISA×2	
グラフィックス	解像度		1,280×1,024ドット	
	表示色		標準 256色*2 オプション 1,670万色/フルカラー	
	アクセラレータ	標準	VISUALIZE-EG	
		オプション	VISUALIZE-8/24/48/48XP	
		標準	17型カラーCRT	

モニター		オプション	21型カラーCRT、 19型カラーCRT、 17型トリニトロンカラーCRT、 21型ダイヤモンドトロンカラーCRT、
キーボード			標準:JIS 106 オプション:日立配列、HP日本語配列、PS/2 101(ASCII)
マウス			3ボタンマウス
OS			HP-UX 10.20
システム装置	外形寸法(W×D×H)mm		330 × 541 × 470
	質量		36.0kg
省エネ法に基づく表示・消費電力			474W

*1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

 [ページトップへ](#)