

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

[ホーム](#) | [日立からの提案](#) | [製品](#) | [サポート](#) | [事例紹介](#) | [テクノロジーコラム](#) |

[更新履歴](#) [サイトマップ](#) [お問い合わせ](#)

[ホーム](#) > [製品](#) > [9000Vシリーズ](#) > [販売終了モデル](#) > VR Classの仕様

VR Classの仕様(販売終了モデル)



仕様

VR580/VR570

モデル		VR580	VR570
プロセッサ (クロック)		PA-8200 (240MHz)	PA-8200 (200MHz)
プロセッサ数		1～6	
性能	SPECint95	17.4	14.6
	SPECfp95	28.5	23.0
	トランザクション性能*1	3.8～14.5	3.2～12.6
メモリ*2		256MB～8GB	
キャッシュメモリ	命令	2MB/CPU	
	データ	2MB/CPU	
最大内蔵ディスク容量*3		72GB	
リムーバブル装置		DVD-ROM(標準)、DDS-3/DAT(オプション)	
接続能力	HP-PB	4(標準)	
	HP-HSC専用	1(標準)/5(拡張):6CPU時、 1(標準)/9(拡張):4CPU時	
	標準RS-232-Cポート	コンソール用×1、UPS用×1	
	最大マルチプレクサ	134	
外形寸法(W×D×H)mm		440×700×641	
質量(Kg)		80.5	75
省エネ法に基づく区分	区分	J	J
	エネルギー消費効率*4	1.13	1.36

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

- HA8500が選ばれるその理由
- サーバ仮想化技術
- テクノロジーハイライト
- HA8500シリーズ
- 9000Vシリーズ
- 販売終了モデル
- ソフトウェア
- ソリューション
- 周辺機器
- カタログダウンロード

関連リンク

- 事業コンセプト uVALUE
- サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing
- 統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)
- ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア
 - HP-UX & HPミドルウェア
 - 日立サポート360
- 日立ストレージソリューション
- テープライブラリ装置
- エンタープライズサーバ
EP8000
- 日立アドバンストサーバ
HA8000
- クライアントブレード FLORA bd
- ビジネス向けPC FLORA
- プリンタ
- ルータ・スイッチ
- ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

*1 VK320/VK220(2次キャッシュなし)のトランザクション性能を1としたときの相対性能

*2 予測値

*3 HP-UX 11.00以降では、18GB内蔵ディスクをシステムディスク(ルート、ブート、スワップ)として使用できます。

*4 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

VR380/VR370

モデル		VR380	VR370
プロセッサ (クロック)		PA-8200 (240MHz)	PA-8200 (200MHz)
プロセッサ数		1～6	
性能	SPECint95	17.4	14.6
	SPECfp95	28.5	23.0
	トランザクション性能*1	3.8～14.5	3.2～12.6
メモリ*2		256MB～4GB	
キャッシュメモリ	命令	2MB/CPU	
	データ	2MB/CPU	
最大内蔵ディスク容量*3		72GB	
リムーバブル装置		DVD-ROM(標準)、DDS-3/DAT(オプション)	
接続能力	HP-PB	4(標準)	
	HP-HSC専用	1(標準)/3(拡張)	
	標準RS-232-Cポート	コンソール用×1、UPS用×1	
	最大マルチプレクサ	134	
外形寸法(W×D×H)mm		440×700×641	
質量(Kg)		80.5	75
省エネ法に基づく区分	区分	J	J
	エネルギー消費効率*4	1.13	1.36

*1 VK320/VK220(2次キャッシュなし)のトランザクション性能を1としたときの相対性能。

*2 3.75GB以上はHP-UX 11.0 64ビット版搭載可能モデルでサポート。

*3 HP-UX 11.00以降では、18GB内蔵ディスクをシステムディスク(ルート、ブート、スワップ)として使用できます。

*4 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

VR360/VR220

モデル		VR360	VR220
プロセッサ (クロック)		PA-8000 (180MHz)	PA-7200 (120MHz)
プロセッサ数		1～4	
性能	SPECint95	11.8	6.41
	SPECfp95	20.2	9.11
	トランザクション性能*1	2.9～9.5	1.8～5.4
メモリ*2		128MB～4GB	

キャッシュメモリ	命令	1MB/CPU	
	データ	1MB/CPU	
最大内蔵ディスク容量		36GB	
最大ディスク容量		11TB	7TB
内蔵装置		CD-ROM、DAT	
接続能力	HP-PB	4(標準)	
	HP-HSC専用	1(標準)/3(拡張)	1(標準)
	標準RS-232-Cポート	コンソール用 × 1、UPS用 × 1	
	最大マルチプレクサ	134	
外形寸法(W × D × H)mm		440 × 700 × 641	440 × 610 × 641
質量(Kg)		80.5	64
省エネ法に基づく表示・消費電力		1,700W	1,250W

*1 VK320/VK220(2次キャッシュなし)のトランザクション性能を1としたときの相対性能。

*2 3.75GB以上はHP-UX 11.0 64ビット版搭載可能モデルでサポート。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の Adobe®Reader™が必要です。

[ページトップへ](#)