


日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ
HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

ホーム | 日立からの提案 | **製品** | サポート | 事例紹介 | テクノロジーコラム |

更新履歴 | サイトマップ | お問い合わせ

ホーム > 製品 > 9000Vシリーズ > 販売終了モデル > VT Classの仕様



仕様

モデル		VT850*1	
プロセッサ(クロック)		PA-8500(440MHz)	
プロセッサ数		2～16	
メモリー*2		512MB～64GB	
性能		SPECint_rate95	577～4,474
		SPECfp_rate95	528～4,074
		トランザクション性能*3	6～40(予測値)
キャッシュメモリ容量	1次	命令	0.5MB/CPU(on chip)
		データ	1MB/CPU(on chip)
			64MB/CPU
接続能力	HP-PB		448(最大)
	HP-HSC		62(最大)
	PCI		56(最大)
システム装置外形寸法(W×D×H)			750×905×1,620mm
質量			460kg
省エネ法に基づく区分	区分		B
	エネルギー消費効率*4		0.77

*1 最大値は構成により異なります。

*2 3.75GB以上はHP-UX11.00 64ビット版でのサポート。

*3 VK320/VK220(二次キャッシュなし)のトランザクション性能を1としたときの相対性能。

*4 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1.073,741,824バイトです。

HITACHI
Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

☐ HA8500が選ばれるその理由

☐ サーバ仮想化技術

☐ テクノロジーハイライト

☐ HA8500シリーズ

☐ 9000Vシリーズ

>> 販売終了モデル

☐ ソフトウェア

☐ ソリューション

☐ 周辺機器

☐ カタログダウンロード

関連リンク

事業コンセプト uVALUE

サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing

統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)

ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

HP-UX & HPミドルウェア

日立サポート360

日立ストレージソリューション

テーブライブラリ装置

エンタープライズサーバ
EP8000

日立アドバンストサーバ
HA8000

クライアントブレード FLORA bd

ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

ルーター・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・
センタ



PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の
Adobe®Reader™が必要です。

 [ページトップへ](#)

[| サイトの利用条件](#) | [個人情報保護に関して](#) | [商品名称について](#) |

© Hitachi, Ltd. 1994, 2012. All rights reserved.