

日立アドバンストサーバ HA8500/9000Vシリーズ

HP-UX搭載サーバ

uVALUE 実業 × IT

ホーム | 日立からの提案 | 製品 | サービス&サポート | 事例紹介 | テクノロジーコラム |

更新履歴 | サイトマップ | お問い合わせ

ホーム > 製品 > 9000Vシリーズ > 販売終了モデル > VT600の仕様

HITACHI

Inspire the Next

検索 by Google

> GO

> 詳細な検索

HA8500が選ばれるその理由

サーバ仮想化技術

テクノロジーハイライト

HA8500シリーズ

9000Vシリーズ

販売終了モデル

ソフトウェア

ソリューション

周辺機器

カタログダウンロード

VT600の仕様(販売終了モデル)



仕様

モデル	VT600	
プロセッサ (クロック)	PA-8000 (180MHz)	
プロセッサ数	1～12	
性能	SPECint95	11.8
	SPECfp95	14.9
	トランザクション性能*1	2.6～13.9
メモリ*2	256MB～3.75GB	
キャッシュメモリ	命令	1MB/CPU
	データ	1MB/CPU
最大内蔵ディスク容量	—	
最大ディスク容量	40TB	
内蔵装置	—	
接続能力	HP-PB	14(標準)/168(拡張)
	HP-HSC	2(標準)/22(拡張)
	標準RS-232-Cポート	—
	最大マルチプレクサ	2,048
外形寸法(W×D×H)mm	750×905×1,620	
質量	375kg	
省エネ法に基づく表示・消費電力	～4,680W	

*1

VK320/VK220(2次キャッシュなし)のトランザクション性能を1としたときの相対性能。

*2

3.75GB以上はHP-UX 11.0 64ビット版搭載可能モデルでサポート。

関連リンク

事業コンセプト uVALUE

サービスプラットフォーム
コンセプト
Harmonious Computing

統合サービスプラットフォーム
BladeSymphony
(ブレードサーバー)

ミドルウェア・
プラットフォームソフトウェア

HP-UX & HPミドルウェア

日立サポート360

日立ストレージソリューション

テープライブラリ装置

エンタープライズサーバ
EP8000

日立アドバンストサーバ
HA8000

クライアントブレード FLORA bd

ビジネス向けPC FLORA

プリンタ

ルータ・スイッチ

ハーモニアス・コンピテンス・
センタ

※記載の容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイトです。

 [ページトップへ](#)

[| サイトの利用条件 |](#) [個人情報保護に関して |](#) [商品名称について |](#)

© Hitachi, Ltd. 1994, 2012. All rights reserved.