

L1/30A テープライブラリ装置 (LTO Ultrium5) 製品仕様

HITACHI
Inspire the Next

本製品は2016年9月に販売終了しております。
仕様につきましては販売当時の情報です。ご了承ください



モデル名		L1/30A
ドライブ		LTO Ultrium5
ドライブ数		1
メディアスロット数		30
容量	非圧縮時	45TB
	圧縮時 *1	90TB
テープロード/アンロード時間		19秒
平均データアクセス時間		52秒
転送速度	非圧縮時	504GB/h
	圧縮時*1	1.008TB/h
電源条件	対応電圧	AC100/200V
	定格電流	1.7A (AC100V時) / 0.9A (AC200V時)
	定格電力	180VA
	消費電力	66W
	電源コンセント数	1/2(冗長電源)
付属電源コード		AC100V用5-15P電源ケーブル, AC100/200V用IEC320電源ケーブル 各1(通常モデル)/各2(冗長化電源対応モデル)
インタフェース/コネクタ		FC 8Gbps/LC, 6Gbps Serial Attached SCSI /miniSAS
外形寸法(W×D×H)/EIA規格ユニット数		481×925×131mm/3U
質量		21.3kg/22.1kg(冗長電源有りの場合)
環境条件	温度	10～35℃
	湿度	20～80%

*1圧縮時の値は、データ圧縮率を2:1とした場合(データ圧縮率はデータの内容により変化します)