

L2/30 テープライブラリ装置 製品仕様

HITACHI
Inspire the Next

本製品は2008年4月に販売終了しております。
仕様につきましては販売当時の情報です。ご了承ください。



モデル名	L2/30	
ドライブ	LTO Ultrium3	
ドライブ数	2	
メディアスロット数	30	
容量(非圧縮時)	12TB	
容量(圧縮時)*1	24TB	
転送速度	非圧縮時	576GB/h
	圧縮 *1	1,152GB/h
電源条件	対応電圧	AC100/200V
	電流	2.3A (AC100V時)
		1.2A (AC200V時)
	所要電力	226VA
発熱量	219W	
付属電源コード	AC100V:NEMA5-15P,2.5m:(2本)	
	AC200V:IEC320-C14,2.5m:(2本)	
インタフェース	ファイバチャネル/Ultra 320 SCSI(LVD)	
外形寸法/EIA規格ユニット数	356×483×699mm/8U	
質量	55kg	
環境条件	温度(非動作時)	16~32℃ (16~32℃)
	湿度(非動作時)	20~80% (20~80%)

※1. 圧縮時の値は、データ圧縮率を2:1とした場合(データ圧縮率はデータの内容により変化します)